

壓縮空氣能源效率審計

GFAA-AA-3

訂貨編號: 8159958



資料表

特性	值
結構特點	超過 6 個壓縮機
服務範圍	分析 6 台以上壓縮機的壓縮空氣生成情況：能耗/供氣能力/壓力/利用率 壓縮空氣分配分析：至少對兩個消耗點進行壓力測量並計算壓降 氣動應用分析：對生產工廠進行目視檢測，對至少兩個選定機器單元上的氣動應用進行洩漏位置和詳細能效分析（取決於複雜性） 節能潛力的詳細分析和提高能效的建議措施 根據 DIN EN ISO 11011 記錄結果 壓縮空氣監測系統方案 產生點氣源處理的測量和分析：選型/乾燥能力/壓縮空氣品質的測量（水和殘油含量）
現場工作	3 天
提供服務	8-10 天（需雙方約定）