


**介質分離式電磁閥
VYKC-F16-M22C-20-PE-H2R**

訂貨編號: 8172719

FESTO



資料表

特性	值
結構特點	側面電氣接口 擺動閥, 具有膜片密封件
密封原理	軟密封
接觸介質的材料	EPDM PEEK
適合食品產業使用	見補充材料說明
閥功能	二口二位, 常閉, 單穩態
公稱通徑	2 mm
流向	可逆
驅動方式	電控
嚮導類型	直接
復位類型	彈簧復位
手動裝置	無
安裝位置	可選
安裝方式	具有用於螺絲 M2.5 的通孔
電氣介面 1, 連接類型	具插頭電纜
電氣介面 1, 連接系統	接口樣式 H
尺寸	16
網格尺寸	17 mm
流體介面	法蘭
中等	液體 氣態介質
介質說明	遵守與介質接觸的材料的耐受性 最大粒徑 5 µm
內部容積	110 µl 閥門, 具有流體介面 89 µl 流體室閥門
介質溫度	0 °C...50 °C
流體的介質溫度	0 °C...50 °C
環境溫度	0 °C...50 °C
儲存溫度	-20 °C...70 °C
介質壓力	-0.075 Mpa...0.2 Mpa -0.75 bar...2 bar -10.875 psi...29 psi

特性	值
破裂壓力	2 Mpa 290 psi
爆破壓力	20 bar
總洩漏量	4 ml/h
操作電壓範圍 DC	12 V...24 V
允許的電壓波動	+/- 10 %
功耗資訊	低電流階段 1.4 W, 高電流階段 5.5 W, 持續 100 ms
線圈的特性參數	12 - 24 V DC: 低電流相 1.4 W, 高電流相 5.5 W
絕緣材料等級	B
持續通電率	100%, 同時保持電流降 遵守操作電磁閥的注意事項
最大開關頻率	4 Hz
注意開關頻率	取決於環境溫度和安裝狀態
流體的開啟時間	16 ms
開關時間, 開, 氣體介質	12 ms
標準額定流量 (根據 DIN 1343 標準化)	65 l/min
標準標稱流量資訊	壓降為 1 -> 0 bar (氣體介質) 時
流量 Kv	0.048 m ³ /h 0.8 l/min
流量 Kv 的注意事項	用於水介質 壓差 1 bar
最大操作壓力時的水流量	0.07 m ³ /h 1.2 l/min
外殼材質	PEEK
膜片材質	EPDM
密封件材質	EPDM
材料說明	RoHS 合規
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364 區域 III
產品重量	50 g
防護等級	IP40
防護等級說明	在組裝好的狀態下
使用說明	僅供室內使用
耐腐蝕等級 CRC	0 - 無耐腐蝕能力
認證	RCM 商標
CE 認證 (見合格聲明)	符合歐盟電磁相容性指令 符合歐盟 RoHS 指令
CE 標記 (見合格聲明)	符合英國 EMC 指令 符合英國 RoHS 指令