



# 馬達電纜

## NEBM-L5G14-EH-7.5-Q6N-LE12

訂貨編號: 8181676



### 資料表

| 特性                 | 值                                                                            |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 基於標準               | EN 61984                                                                     |
| 電纜標識               | 不具有標籤支架                                                                      |
| 產品重量               | 1095 g                                                                       |
| 電氣介面 1, 功能         | 現場設備端                                                                        |
| 電氣介面 1, 設計         | 直角式                                                                          |
| 電氣介面 1, 連接類型       | 混合型插座                                                                        |
| 電氣介面 1, 電纜出口       | 直列式                                                                          |
| 電氣介面 1, 連接系統       | 接口型式 L5                                                                      |
| 電氣介面 1, 介面/線芯數     | 14                                                                           |
| 電氣介面 1, 使用的介面/線芯   | 13                                                                           |
| 電氣介面 1, 安裝類型       | 卡入鎖定                                                                         |
| 電氣介面 2, 功能         | 控制器端                                                                         |
| 電氣介面 2, 介面類型       | 電纜                                                                           |
| 電氣介面 2, 電纜出口       | 直列式                                                                          |
| 電氣介面 2, 連接系統       | 開放式                                                                          |
| 電氣介面 2, 介面/線芯數     | 12                                                                           |
| 電氣介面 2, 已使用的介面/線芯數 | 12                                                                           |
| 電氣介面 2, 安裝類型       | 插件                                                                           |
| 操作電壓範圍 DC          | 0 V...48 V                                                                   |
| 40°C 時的額定電流        | 7.6 A                                                                        |
| 抗電湧性               | 1.5 kV                                                                       |
| 護罩                 | 是                                                                            |
| 電纜長度               | 7.5 m                                                                        |
| 電纜特徵               | 拖鏈適用                                                                         |
| 電纜測試條件             | 測試條件按要求提供                                                                    |
| 彎曲半徑, 固定電纜         | 42 mm                                                                        |
| 彎曲半徑, 移動電纜         | 78.75 mm                                                                     |
| 電纜直徑               | 10.5 mm                                                                      |
| 電纜直徑公差             | ± 0.3 mm                                                                     |
| 電纜結構               | 4 x 0.5 mm <sup>2</sup> + 2 x 0.5 mm <sup>2</sup> + 6 x 0.15 mm <sup>2</sup> |
| 標稱導線橫切面積           | 0.15 mm <sup>2</sup><br>0.5 mm <sup>2</sup>                                  |

| 特性                | 值                |
|-------------------|------------------|
| 線端                | 芯線套管             |
| 防護等級              | IP20             |
| 防護等級說明            | 在組裝好的狀態下         |
| 環境溫度              | -40 °C...90 °C   |
| 具有移動電纜的環境溫度       | -25 °C...80 °C   |
| 超壓類別              | I                |
| CE 認證（見合格聲明）      | 符合歐盟 RoHS 指令     |
| CE 標記（見合格聲明）      | 符合英國 RoHS 指令     |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性 | VDMA24364 區域 III |
| 材料說明              | RoHS 合規<br>不含鹵素  |
| 污染等級              | 3                |
| 耐腐蝕等級 CRC         | 1 - 低耐腐蝕能力       |
| 電纜護套材料            | TPE-U(PUR)       |
| 電纜護套顏色            | 灰色               |
| 絕緣護套材料            | PP               |