


分支模組 MS6-FRM-1/2-A4-F1A

訂貨編號: 8183566

FESTO



資料表

特性	值
使用說明	異物可能會附著在產品上或在安裝過程中形成。根據不同的應用，可能需要用乾淨的壓縮空氣吹掃產品，在安裝後進行清潔，並使用管道排氣進行操作。
安裝位置	可選
結構特點	分支模組
工作壓力	0 bar...20 bar
在主氣流方向 1->2 上的標準額定流量	14700 l/min
標準額定流量，出口向上	4400 l/min
標準額定流量，出口向下	4600 l/min
操作電壓範圍 AC	0 V...250 V
操作電壓範圍 DC	0 V...125 V
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 惰性氣體
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
適用於鋰離子電池生產	產品符合用於電池生產的 Festo 內部產品定義：禁止使用銅、鋅、鎳質量比例超過 1% 的金屬。不包括鋼鐵中所含的鎳、化學鍍鎳表面、印刷電路板、電纜、插頭和線圈中的鎳
儲存溫度	-10 °C...60 °C
適合食品產業使用	見補充材料說明
介質溫度	-10 °C...60 °C
環境溫度	-10 °C...60 °C
產品重量	458 g
氣動介面，氣口 1	G1/2
氣動介面，氣口 2	G1/2
氣動介面，氣口 3	G1/2
氣動介面，氣口 4	G1/2
材料說明	RoHS 合規
外殼材質	壓鑄鋁