


電磁閥  
VUVS-L25-M52-MD-G14-FN  
訂貨編號: 8192988

FESTO



資料表

| 特性                      | 值                                                                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 閥功能                     | 五口二位，單穩態                                                                  |
| 驅動方式                    | 電控                                                                        |
| 閥尺寸                     | 26.5 mm                                                                   |
| 標準額定流量（根據 DIN 1343 標準化） | 1300 l/min                                                                |
| 工作口                     | G1/4                                                                      |
| 工作壓力                    | 0.25 Mpa...0.8 Mpa<br>2.5 bar...8 bar                                     |
| 結構特點                    | 活塞閘閥                                                                      |
| 復位類型                    | 彈簧復位                                                                      |
| 排氣功能                    | 具有節流選項                                                                    |
| 密封原理                    | 軟密封                                                                       |
| 安裝位置                    | 可選                                                                        |
| 手動裝置                    | 鎖定式                                                                       |
| 嚮導類型                    | 嚮導驅動                                                                      |
| 嚮導氣源                    | 內嚮導                                                                       |
| 流向                      | 不可逆                                                                       |
| 搭接                      | 正重疊                                                                       |
| 嚮導壓力 Mpa                | 0.25 Mpa...0.8 Mpa                                                        |
| 嚮導壓力                    | 2.5 bar...8 bar                                                           |
| b 值                     | 0.4                                                                       |
| C 值                     | 5.3 l/sbar                                                                |
| 關閉時間                    | 116 ms                                                                    |
| 打開時間                    | 32 ms                                                                     |
| 防爆                      | 必須遵守證書中的資訊！<br>防爆區 1 (ATEX)<br>防爆區 2 (ATEX)<br>區 21 (ATEX)<br>區 22 (ATEX) |
| 工作介質                    | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                           |
| 工作和嚮導介質說明               | 可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）                                                     |
| 抗振性                     | 運輸應用測試，嚴重性等級 2，符合 FN 942017-4 和 EN 60068-2-6                              |
| 耐衝擊性                    | 衝擊測試，嚴重性等級 2，符合 FN 942017-5 和 EN 60068-2-27                               |
| 耐腐蝕等級 CRC               | 2 - 中等耐腐蝕能力                                                               |

| 特性                | 值                               |
|-------------------|---------------------------------|
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性 | VDMA24364-B1/B2-L               |
| 無塵室等級             | 6 級，符合 ISO 14644-1              |
| 介質溫度              | -10 °C...60 °C                  |
| 嚮導介質              | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| 環境溫度              | -10 °C...60 °C                  |
| 產品重量              | 312 g                           |
| 通風介面              | 非管式                             |
| 氣動介面，氣口 1         | G1/4                            |
| 氣動介面，氣口 2         | G1/4                            |
| 氣動介面，氣口 3         | G1/4                            |
| 氣動介面，氣口 4         | G1/4                            |
| 氣動介面，氣口 5         | G1/4                            |
| 材料說明              | RoHS 合規                         |
| 密封件材質             | HNBR<br>NBR                     |
| 外殼材質              | 壓鑄鋁<br>含塗層                      |
| 活塞式滑閥材料           | 精製鋁合金                           |
| 螺絲材料              | 鍍鋅鋼                             |