


# 氣源處理裝置組合 MSB6-1/4:J2:M1-WP

訂貨編號: 8233031

FESTO



## 資料表

| 特性                | 值                                       |
|-------------------|-----------------------------------------|
| 尺寸                | 6                                       |
| 系列                | MS                                      |
| 控制鎖               | 可鎖定旋轉手柄<br>可以用附件關閉                      |
| 安裝位置              | 垂直 $\pm 5^\circ$                        |
| 冷凝水排放裝置           | 全自動                                     |
| 結構特點              | 過濾器/閉迴路控制器/油霧器                          |
| 最大冷凝容積            | 38 ml                                   |
| 過濾等級              | 40 $\mu\text{m}$                        |
| 最大貯油量             | 75 $\text{cm}^3$                        |
| 控制器功能             | 輸出壓力常數<br>具有主壓力補償功能<br>具有二級排氣<br>具有回流功能 |
| 保護罩               | 塑膠濾杯保護罩                                 |
| 壓力錶（類比）或壓力顯示器（數位） | 具有壓力錶                                   |
| 工作壓力              | 0.2 Mpa...1.2 Mpa<br>2 bar...12 bar     |
| 壓力調整範圍            | 0.5 bar...12 bar                        |
| 最大標準流量            | 1900 l/min                              |
| 工作介質              | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:-]<br>惰性氣體 |
| 工作和嚮導介質說明         | 可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）                   |
| 耐腐蝕等級 CRC         | 2 - 中等耐腐蝕能力                             |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性 | VDMA24364-B1/B2-L                       |
| 儲存溫度              | -10 °C...60 °C                          |
| 輸出的空氣純淨度等級        | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:-]         |
| 介質溫度              | -10 °C...60 °C                          |
| 環境溫度              | -10 °C...60 °C                          |
| 產品重量              | 1560 g                                  |
| 安裝方式              | 透過安裝支架                                  |
| 氣動介面，氣口 1         | G1/4                                    |
| 氣動介面，氣口 2         | G1/4                                    |

| 特性    | 值   |
|-------|-----|
| 密封件材質 | NBR |
| 過濾器材料 | PE  |
| 外殼材質  | 壓鑄鋁 |
| 碗罩材料  | PC  |