

連接件
AD-1/2NPT-G1/2-I
訂貨編號: 9627

FESTO



資料表

特性	值
公稱通徑	14.3 mm
操作壓力的溫度範圍	-0.95 bar...10 bar
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-10 °C...60 °C
介面 1 的最大緊固扭矩	28 Nm
氣動介面 2 的最大緊固扭矩	40 Nm
產品重量	48.48 g
氣動介面，氣口 1	外螺紋 1/2 NPT
氣動介面，氣口 2	內螺紋 G1/2
材料說明	RoHS 合規
密封件材質	PVC
外殼材質	鍍鋅鋼