




- pro připojení do závitu
M5, G $\frac{1}{8}$... G $\frac{1}{2}$
- pro hadice s vnitřním
 $\varnothing$ 3 ... 13 mm
- provedení z hliníku
nebo polymeru
- s těsnicím kroužkem
nebo vylisovanou
těsnicí hranou

Šroubení s převlečnou maticí CK/CX

přehled dodávek

FESTO

tvar	provedení	typ	připojení D1		vnitřní Ø hadice	prosté mědi a PTFE	→ strana
			závit M	závit G			
přímý tvar	šroubení s převlečnou maticí – vnitřní závit s těsnícím kroužkem						
		ACK hliníkové	–	G1/8	3, 4, 6		3 / 5.5-5
				G1/4	4, 6		
				G3/8	6, 9		
				G1/2	13		
	šroubení s převlečnou maticí - závit s těsnícím kroužkem						
		CK kovové	M5	–	3, 4		3 / 5.5-6
			–	G1/8	3, 4, 6		
				G1/4	4, 6, 9		
				G3/8	6, 9, 13		
				G1/2	13		
		CK-...-KU z polymeru	–	G1/8	3, 4, 6		3 / 5.5-6
			G1/4	4, 6, 9			
			G3/8	6, 9			
	průchodka s převlečnou maticí – vnitřní závit s těsnícím kroužkem						
		QCK	M5	–	3		3 / 5.5-7
			–	G1/8	4		
				G1/4	6		
				G3/8	9		
	průchodka s převlečnými maticemi						
		SCK kovové	–	–	3, 4, 6, 9		3 / 5.5-8
		SCK-...-KU z polymeru	–	–	3, 4, 6, 9		3 / 5.5-8
	záslepka pro nátrubky a šroubení s převlečnou maticí						
		CV-PK	–	–	3, 4, 6, 9	–	3 / 5.5-9

Šroubení s převlečnou maticí CK/CX

přehled dodávek

FESTO

tvar	provedení	typ	připojení D1			vnitřní Ø hadice	prosté mědi a P T F E	→ strana
			závit M	závit R	závit G			
tvar L	šroubení L s převlečnou maticí							
		GCK-...-KU z polymeru	–	R 1/8	–	4, 6	■	3 / 5.5-10
				R 1/4		4, 6		
				R 3/8		6, 9		
	šroubení L s převlečnou maticí, otočné, se 2 těsnícími kroužky							
		LCK kovové	M5	–	–	3, 4	■	3 / 5.5-11
			–		G 1/8	3, 4, 6		
					G 1/4	4, 6, 9		
					G 3/8	6, 9, 13		
					G 1/2	13		
		LCK-...-KU z polymeru	–	–	G 1/8	4, 6	■	3 / 5.5-11
	G 1/4	4, 6						
rychlé šroubení L s převlečnou maticí (otočné o 360°)								
	LCKN kovové	M5	–	–	3, 4	–	3 / 5.5-12	
		–		G 1/8	3, 4, 6			
				G 1/4	4, 6			
				G 3/8	6			
tvar T	šroubení T s převlečnými maticemi, otočné, se 2 těsnícími kroužky							
		TCK kovové	M5	–	–	3, 4	■	3 / 5.5-13
			–		G 1/8	3, 4, 6		
					G 1/4	4, 6,		
					G 3/8	6, 9		
					G 1/2	13		
		TCK-...-KU z polymeru	–	–	G 1/8	4, 6	■	3 / 5.5-13
	G 1/4	4, 6						
	rozdělovací díl T							
		FCK-...-KU	–	–	–	3	■	3 / 5.5-14
						4		
						6		
9								
	převlečná matice pro šroubení CK							
		MCK kovové	–	–	–	3, 4, 6, 9, 13	–	3 / 5.5-15
		MCK-...-KU z polymeru	–	–	–	3, 4, 6, 9	–	3 / 5.5-15


Rozvody a šroubení
šroubení s převlečnou maticí

5.5

Šroubení s převlečnou maticí CK/CX

přehled dodávek

FESTO

tvar	provedení	typ	připojení D1		vnitřní Ø hadice	prosté mědi a PTFE	→ strana
			závit M	závit G			
vícnásobný rozdělovací díl	kruhový díl se 2 těsnícími kroužky						
		LK kovové	M5	–	3, 4	–	3 / 5.5-16
			–	G1/8	3, 4, 6		
				G1/4	4, 6		
				G3/8	6		
		LK-...-KU z polymeru	–	G1/8	4, 6	–	3 / 5.5-16
				G1/4	4, 6		
	kruhový díl se 2 těsnícími kroužky						
		TK kovové	M5	–	3, 4	–	3 / 5.5-17
			–	G1/8	3, 4, 6		
				G1/4	4, 6		
				G3/8	6		
		TK-...-KU z polymeru	–	G1/8	4, 6	–	3 / 5.5-17
				G1/4	4, 6		
	dutý šroub pro kruhové díly						
		VT-...-2 2 kruhové díly	M5	G1/8	3, 4, 6	–	3 / 5.5-18
				G1/4	4, 6		
				G3/8	6		
		VT-...-3 3 kruhové díly	M5	G1/8	3, 4, 6	–	3 / 5.5-18
				G1/4	4, 6		
				G3/8	6		
pro hadice Flexopneu PX							
přímý tvar	rychlospojka						
		ACX	–	G1/8	4	–	3 / 5.5-19
				G1/4	6		
				G3/8	9		
	rychlospojka						
		CX	–	G1/8	4, 6	–	3 / 5.5-19
				G1/4	4, 6		
				G3/8	9		
tvar L	šroubení L s převlečnou maticí						
		LCX	–	G1/8	4	–	3 / 5.5-20
				G1/4	6		
				G3/8	9		
tvar T	šroubení T s převlečnými maticemi						
		TCX	–	G1/8	4	–	3 / 5.5-20
				G1/4	6		
				G3/8	9		

Šroubení s převlečnou maticí ACK

technické údaje

FESTO


Šroubení s převlečnou maticí ACK

vnitřní závit s těsnicím kroužkem

materiál:

modře eloxovaný hliník

prosté mědi a PTFE



Rozměry a údaje pro objednávky									
připojení D1	jmenovitá světlost [mm]	vnitřní Ø hadice	L1	L2	G1	G2	č. dílu	typ	PE*
G1/8	2,4	3	23,9	9	13	8	5 664	ACK-1/8-PK-3	10
	3,4	4	27	9	13	12	3 714	ACK-1/8-PK-4	10
	5,3	6	27	9	13	14	7 842	ACK-1/8-PK-6	10
G1/4	3,4	4	30	12	17	12	3 713	ACK-1/4-PK-4	10
	5,3	6	30	12	17	14	3 712	ACK-1/4-PK-6	10
G3/8	5,3	6	31	12	19	14	3 711	ACK-3/8-PK-6	10
	8	9	37,4	15	19	19	3 710	ACK-3/8-PK-9	1
G1/2	12	13	40,2	15	27	24	4 099	ACK-1/2-PK-13	1

* množství v balení

Rozvody a šroubení
šroubení s převlečnou maticí

5.5

Šroubení s převlečnou maticí CK

technické údaje

FESTO

Šroubení s převlečnou maticí CK vnější závit s těsnicím kroužkem

materiál:

závit M: ocel, hliník

závit G: hliník, modře eloxovaný

prosté mědi a PTFE

Šroubení s převlečnou maticí

CK-...-KU

vnější závit s vytlisovanou těsnicí
hranou

materiál:


polymer

prosté mědi a PTFE

rozsah tlaku: 0 ... 10 barů

rozsah pracovních teplot:

-10 ... +60 °C



Rozměry a údaje pro objednávky

připojení	jmenovitá světlost	vnitřní Ø hadice	L1	L2	≈C	≈C1	č. dílu	typ	PE*
D1	[mm]								
hliníkové									
M5	2,0	3	19,3	3,8	7	8	3 561	CK-M5-PK-3	10
	2,9	4	21,5	3,8	10	–	3 562	CK-M5-PK-4	10
G1/8	2,0	3	21,6	4,9	13	8	3 563	CK-1/8-PK-3	10
	2,9	4	24,7	4,9	13	12	2 027	CK-1/8-PK-4	10
	4,9	6	24,8	4,9	13	14	2 028	CK-1/8-PK-6	10
G1/4	2,9	4	27,2	5,8	17	12	2 029	CK-1/4-PK-4	10
	4,9	6	27,3	5,8	17	14	2 030	CK-1/4-PK-6	10
	8	9	30,6	5,8	17	19	2 031	CK-1/4-PK-9	10
G3/8	4,9	6	28,3	6,8	19	14	2 032	CK-3/8-PK-6	10
	8	9	31,6	6,8	19	19	2 033	CK-3/8-PK-9	10
	11,7	13	33,2	6,8	24	24	4 097	CK-3/8-PK-13	10
G1/2	11,7	13	34,7	8,5	24	24	4 098	CK-1/2-PK-13	1
z polymeru									
G1/8	2,4	3	22,2	6,5	13	8	6 253	CK-1/8-PK-3-KU	10
	3,4	4	25,3	6,5	13	12	6 254	CK-1/8-PK-4-KU	10
	4,4	6	25,4	6,5	13	14	6 255	CK-1/8-PK-6-KU	10
G1/4	3,4	4	28,5	8,5	17	12	6 256	CK-1/4-PK-4-KU	10
	5,3	6	28,6	8,5	17	14	6 257	CK-1/4-PK-6-KU	10
	7,3	9	31,9	8,5	17	19	6 258	CK-1/4-PK-9-KU	10
G3/8	5,3	6	31	10,5	19	14	6 460	CK-3/8-PK-6-KU	10
	8	9	34,5	10,5	19	19	6 468	CK-3/8-PK-9-KU	10

* množství v balení

Průchodky s převlečnou maticí QCK

technické údaje

FESTO


Průchodka s převlečnou maticí QCK

vnitřní závit s těsnicím kroužkem

materiál:

modře eloxovaný hliník/ocel

prosté mědi a PTFE



Rozměry a údaje pro objednávky														
připojení	jmenovitá světlost	vnitřní Ø hadice	B1	D5	L1	L2	L3	L4 max.	≡C1	≡C2	≡C3	č. dílu	typ	PE*
D1	[mm]													
M5	2,4	3	3,2	M6x0,7	31	6	10	8	7	8	10	9 424	QCK-M5-PK-3-B	1
G1/8	3,4	4	3,5	M10x1	40	8	13,5	10	13	12	13	9 425	QCK-1/8-PK-4-B	1
G1/4	5,3	6	4	M12x1	45	12	18	10	17	14	17	9 426	QCK-1/4-PK-6-B	1
G3/8	8	9	5	M16x1	50	12	18,6	10	19	19	22	9 427	QCK-3/8-PK-9-B	1

* množství v balení

Průchodky s převlečnou maticí SCK

technické údaje

FESTO


Průchodka s převlečnými maticemi SCK

materiál:
modře eloxovaný hliník/ocel
prosté mědi a PTFE

Průchodka SCK-...-KU

materiál:
polymer
prosté mědi a PTFE

rozsah tlaku: 0 ... 10 barů
rozsah pracovních teplot:
-10 ... +60 °C



Rozměry a údaje pro objednávky									
jmenovitá světlost [mm]	vnitřní Ø hadice	B1	D5	L1	L2 max.	≡C1	č. dílu	typ	PE*
hliníkové									
2,4	3	3,2	M6x0,75	34	8	10	9 420	SCK-PK-3	1
3,4	4	3,5	M10x1	43	10	13	9 421	SCK-PK-4	1
5,3	6	4	M12x1	44	10	17	9 422	SCK-PK-6	1
8	9	5	M16x1	53	10	22	9 423	SCK-PK-9	1
z polymeru									
2,4	3	5	M10x1 ¹⁾	41	10	13	9 387	SCK-PK-3-KU	10
3,4	4	5	M10x1	46		13	9 388	SCK-PK-4-KU	10
5,3	6	6	M12x1	48		17	9 389	SCK-PK-6-KU	10
8	9	7	M16x1	57		22	9 390	SCK-PK-9-KU	1

* množství v balení

1) montážní Ø se od hliníkového provedení liší

Záslepky CV

technické údaje


FESTO

Záslepka CV

pro uzavření nátrubků a šroubení s převlečnou maticí pro hadici z plastu

materiál:

polyuretan



- 1 převlečná matice
- 2 záslepka

Rozměry a údaje pro objednávky				
vnitřní Ø hadice	hmotnost/kus [g]	č. dílu	typ	PE*
3	0,001	6 213	CV-PK-3-B	10
4	0,001	6 214	CV-PK-4-B	10
6	0,001	6 215	CV-PK-6-B	10
9	0,002	6 216	CV-PK-9-B	10

Provozní podmínky (připustný statický tlak)								
typ	CV-PK-3-B ... CV-PK-6-B						CV-PK-9-B	
provozní tlak [bar]	10	10	8	7	6	6	6	4
teplota okolí [°C]	-35	+20	+40	+60	+80	+60	+60	+80

* množství v balení

Rozvody a šroubení
šroubení s převlečnou maticí

5.5

Šroubení s převlečnou maticí L, GCK

technické údaje

FESTO


Šroubení L s převlečnou maticí GCK-...-KU

materiál:
polymer
prostě mědi a PTFE

rozsah tlaku: 0 ... 10 barů

rozsah pracovních teplot:

-10 ... +60 °C



Rozměry a údaje pro objednávky												
připojení D1	jmenovitá světlost [mm]	vnitřní Ø hadice	B1	H1	H2	H3	L1	L2	≈G1	č. dílu	typ	PE*
R1/8	3	4	13	22,5	8	16,5	26,5	20,5	20,5	6 267	GCK-1/8-PK-4-KU	10
	4,5	6	17	24,5	8	17,5	28,5	21,5	21,5	6 268	GCK-1/8-PK-6-KU	10
R1/4	3	4	17	25,5	11	19,5	30	22,5	22,5	6 269	GCK-1/4-PK-4-KU	10
	4,5	6	17	27,5	11	20,5	30	22,5	22,5	6 270	GCK-1/4-PK-6-KU	10
R3/8	4,5	6	19	28,5	10,5	21	34	24,5	24,5	6 271	GCK-3/8-PK-6-KU	10
	7	9	19	33,5	10,5	23,5	37,2	27,7	27,7	6 272	GCK-3/8-PK-9-KU	10

* množství v balení

Šroubení s převlečnou maticí L, LCK

technické údaje

FESTO


Šroubení s převlečnou maticí L, LCK
otočné se 2 těsnícími kroužky

materiál:
zinkový tlakový odlitek
prosté mědi a PTFE

Šroubení L s převlečnou maticí
LCK-...-KU
otočné s vytlisovanou těsnicí hranou

materiál:
polymer
prosté mědi a PTFE

rozsah tlaku: 0 ... 10 barů
rozsah pracovních teplot:
-10 ... +60 °C



Rozměry a údaje pro objednávky													
připojení	jmenovitá světlost [mm]	vnitřní Ø hadice	B1	H1	H2	L1	L2	L3	≈C1	≈C2	č. dílu	typ	PE*
D1													
zinkový tlakový odlitek													
M5	2	3	10	21,1	16,1	17,2	3,8	5,2	7	7	4 468	LCK-M5-PK-3	10
	2,9	4	11	21,1	16,1	18	3,8	5,6	7	7	4 562	LCK-M5-PK-4	10
G1/8	2	3	16	27,1	19,1	21,1	4,9	6,1	13	13	4 136	LCK-1/8-PK-3	10
	2,9	4	16	30,2	22,2	27,1	4,9	9,1	13	13	4 469	LCK-1/8-PK-4	10
	4,9	6	16	30,3	22,3	27,1	4,9	9,1	13	13	4 470	LCK-1/8-PK-6	10
G1/4	2,9	4	20	34,2	24,2	28,1	5,7	9,2	17	17	4 471	LCK-1/4-PK-4	10
	4,9	6	20	34,3	24,3	28,1	5,5	9,3	17	17	4 472	LCK-1/4-PK-6	10
	8	9	20	37,6	27,6	33,3	5,7	11,8	17	17	11 452	LCK-1/4-PK-9	10
G3/8	4,9	6	25	39,3	26,8	30,3	6,7	9,3	22	22	4 473	LCK-3/8-PK-6	1
	8	9	25	42,6	30,1	35,3	6,7	11,8	22	22	4 474	LCK-3/8-PK-9	1
G1/2	11,7	13	30	49,2	34,2	46,3	7,9	16,85	27	27	4 100	LCK-1/2-PK-13	1
z polymeru													
G1/8	3,4	4	16	30,5	22,5	27,5	7,1	8,25	13	13	6 259	LCK-1/8-PK-4-KU	10
	5,3	6	16	30,5	22,5	27,5	7,1	8,25	13	13	6 260	LCK-1/8-PK-6-KU	10
G1/4	3,4	4	20	34,5	24,5	28,5	8,1	8,25	17	17	6 261	LCK-1/4-PK-4-KU	10
	5,3	6	20	34,5	24,5	28,5	8,1	8,25	17	17	6 262	LCK-1/4-PK-6-KU	10

* množství v balení

Rozvody a šroubení
šroubení s převlečnou maticí

5.5

Šroubení s převlečnou maticí L, LCKN


technické údaje

FESTO

Šroubení s převlečnou maticí L, LCKN
otočné, s těsnicím kroužkem OL-...

materiál:
zinkový tlakový odlitek/hliník
s těsnicím kroužkem

upozornění: nelze použít pro trvalé
otáčení



Rozměry a údaje pro objednávky												
připojení D1	jmenovitá světlost [mm]	vnitřní Ø hadice	H1	H2	H3	L1	L2	≡G1	≡G2	č. dílu	typ	PE*
M5	1,7	3	22,2	3,55	15,15	20,1	16,1	7	8	164 995	LCKN-M5-PK-3	10
	2,6	4	24,3	3,55	15,75	23,2	19,2	7	–	164 996	LCKN-M5-PK-4	10
G1/8	1,7	3	24,6	4,7	15,9	25,4	18,9	13	8	164 997	LCKN-1/8-PK-3	10
	2,6	4	27	4,7	16,3	28,5	22	13	12	164 998	LCKN-1/8-PK-4	10
	4,6	6	30,3	4,7	18,6	28,6	22,1	13	14	164 999	LCKN-1/8-PK-6	10
G1/4	2,6	4	29,5	5,8	17,7	28,5	22	17	12	165 000	LCKN-1/4-PK-4	10
	4,6	6	32,8	5,8	20,0	28,6	22,1	17	14	165 001	LCKN-1/4-PK-6	10
G3/8	4,6	6	33,8	6,0	20,8	28,6	22,1	19	14	165 002	LCKN-3/8-PK-6	1

* množství v balení

Šroubení s převlečnou maticí T, TCK

technické údaje

FESTO

Šroubení s převlečnými maticemi T, TCK

otočné

materiál:


zinkový tlakový odlitek

se 2 těsnicími kroužky

závit G $\frac{3}{8}$ a G $\frac{1}{2}$ hliník,

modře eloxovaný

prosté mědi a PTFE



Šroubení T s převlečnými maticemi TCK-...-KU

otočné

materiál:

polymer s vytlisovanou

těsnicí hranou

prosté mědi a PTFE

rozsah tlaku: 0 ... 10 barů

rozsah pracovních teplot:

-10 ... +60 °C

Rozměry a údaje pro objednávky												
připojení	jmenovitá světlost	vnitřní Ø hadice	H1	H2	H3	L1	L2	1	2	č. dílu	typ	PE*
D1	[mm]											
zinkový tlakový odlitek												
M5	2,4	3	17,2	3,8	5,2	32,2	10	7	8	4 484	TCK-M5-PK-3	10
	3,4	4	18	3,8	5,6	39,4	11	7	8	4 563	TCK-M5-PK-4	10
G $\frac{3}{8}$	2,4	3	21,1	4,9	6,1	38,2	16	13	8	4 137	TCK- $\frac{3}{8}$ -PK-3	10
	3,4	4	27,1	4,9	9,1	44,4	16	13	12	4 485	TCK- $\frac{3}{8}$ -PK-4	10
	5,3	6	27,1	4,9	9,1	44,6	16	13	14	4 486	TCK- $\frac{3}{8}$ -PK-6	10
G $\frac{1}{4}$	3,4	4	28,1	5,7	9,2	48,4	20	17	12	4 487	TCK- $\frac{1}{4}$ -PK-4	10
	5,3	6	28,1	5,5	9,3	48,6	20	17	14	4 488	TCK- $\frac{1}{4}$ -PK-6	10
hliníkové												
G $\frac{3}{8}$	5,3	6	30,3	6,7	9,3	53,6	25	22	14	4 489	TCK- $\frac{3}{8}$ -PK-6	1
	8	9	35,3	6,7	11,8	60,2	25	22	14	4 490	TCK- $\frac{3}{8}$ -PK-9	1
G $\frac{1}{2}$	12	13	46,6	7,9	16,9	68,4	30	27	24	4 101	TCK- $\frac{1}{2}$ -PK-13	1
z polymeru												
G $\frac{1}{8}$	3,4	4	27,5	7,1	8,25	45	16	13	12	6 263	TCK- $\frac{1}{8}$ -PK-4-KU	10
	5,3	6	27,5	7,1	8,25	45	16	13	14	6 264	TCK- $\frac{1}{8}$ -PK-6-KU	10
G $\frac{1}{4}$	3,4	4	28,5	8,1	8,25	49	20	17	12	6 265	TCK- $\frac{1}{4}$ -PK-4-KU	10
	5,3	6	28,5	8,1	8,25	49	20	17	14	6 266	TCK- $\frac{1}{4}$ -PK-6-KU	10

* množství v balení

Šroubení s převlečnou maticí T, FCK


technické údaje

FESTO

Rozdělovač T, FCK-...-KU

materiál:
polymer
prosté mědi a PTFE

rozsa h tlaku: 0 ... 10 barů
rozsa h pracovní h teplot:
-10 ... +60 °C



Rozměry a údaje pro objednávky												
vnitřní Ø hadice	jmenovitá světlost [mm]	B1	D5	H1	H2	H3	L1	L2	≈G1	č. dílu	typ	PE*
3	2,4	11	4,3	22,9	18,9	5	37,8	10	8	6 273	FCK-3-PK-3-KU	10
4	3,4	15	4,3	29	23	6	46	12	12	6 274	FCK-3-PK-4-KU	10
6	5,3	18	4,3	30,1	23,1	6	46,2	12	14	6 275	FCK-3-PK-6-KU	10
9	8	22	4,3	37	28,5	7,1	53,8	13	19	6 276	FCK-3-PK-9-KU	10

* množství v balení

Převlečné matice MCK

technické údaje

FESTO

Převlečné matice MCK


pro šroubení

materiál:
modře eloxovaný tvárný legovaný
hliník

Převlečná matice MCK-...-KU

pro hadicová šroubení

materiál:
polymer



Rozměry a údaje pro objednávky						
jmenovitá světlost hadice	D1	L1	≡G1	č. dílu	typ	PE*
hliníkové						
3	M6x0,75	8,5	8	205 254	MCK-PK-3	1
4	M10x1	11	12	2 965	MCK-PK-4 ¹⁾	1
4	M8x1	9,5	–	205 257	MCK-PK-4-R ²⁾	1
6	M12x1	11	14	2 966	MCK-PK-6	1
9	M16x1	14,4	19	2 967	MCK-PK-9	1
13	M22x1	18	24	206 504	MCK-PK-13	1
z polymeru						
3	M6x0,75	9,5	8	211 289	MCK-PK-3-KU	1
4	M10x1	12,5	12	211 291	MCK-PK-4-KU ¹⁾	1
6	M12x1	12,5	14	211 292	MCK-PK-6-KU	1
9	M16x1	16	19	211 293	MCK-PK-9-KU	1

* množství v balení

1) kromě šroubení CK-M5-PK-4, LCK-M5-PK-4, TCK-M5-PK-4

2) pro šroubení CK-M5-PK-4, LCK-M5-PK-4, TCK-M5-PK-4

Rozvody a šroubení
šroubení s převlečnou maticí

5.5

Vícenásobné rozdělovací díly

technické údaje

FESTO


Dutý šroub VT s kruhovým dílem LK

materiály:

duté šrouby: pozinkovaná ocel

kruhový díl LK: zinkový tlakový odlitek

kruhový díl LK-...-KU: polymer



Údaje pro objednávky				rozměry → 3 / 5.5-18			
dutý šroub				kruhový díl			
připojení pneumatiky	počet kruhových dílů	č. dílu	typ	připojení pneumatiky	č. dílu	typ	PE*
zinkový tlakový odlitek							
M5	2	206 145	VT-M5-2	pro hadice Js 3	4 475	LK-M5-PK-3 ¹⁾	10
	3	4 594	VT-M5-3				
G1/8	2	4 593	VT-1/8-2-PK-3	pro hadice Js 3	4 597	LK-1/8-PK-3 ¹⁾	10
	3	4 595	VT-1/8-3-PK-3				
G1/8	2	206 146	VT-1/8-2	pro hadice Js 4	4 476	LK-1/8-PK-4 ¹⁾	10
	3	4 596	VT-1/8-3				
G1/8	2	206 146	VT-1/8-2	pro hadice Js 6	4 477	LK-1/8-PK-6 ¹⁾	10
	3	4 596	VT-1/8-3				
G1/4	2	206 147	VT-1/4-2	pro hadice Js 4	4 478	LK-1/4-PK-4 ¹⁾	10
	3	2 335	VT-1/4-3				
G1/4	2	206 147	VT-1/4-2	pro hadice Js 6	4 479	LK-1/4-PK-6 ¹⁾	10
	3	2 335	VT-1/4-3				
G3/8	2	206 148	VT-3/8-2	pro hadice Js 6	4 480	LK-3/8-PK-6 ¹⁾	1
	3	2 336	VT-3/8-3				
z polymeru							
G1/8	2	206 146	VT-1/8-2	pro hadice Js 4	6 280	LK-1/8-PK-4-KU ²⁾	10
	3	4 596	VT-1/8-3				
G1/8	2	206 146	VT-1/8-2	pro hadice Js 6	6 281	LK-1/8-PK-6-KU ²⁾	10
	3	4 596	VT-1/8-3				
G1/4	2	206 147	VT-1/4-2	pro hadice Js 4	6 282	LK-1/4-PK-4-KU ²⁾	10
	3	2 335	VT-1/4-3				
G1/4	2	206 147	VT-1/4-2	pro hadice Js 6	6 283	LK-1/4-PK-6-KU ²⁾	10
	3	2 335	VT-1/4-3				

* množství v balení

1) se 2 těsnícími kroužky

2) s vylišovanou těsnící hranou, tlakový rozsah 0 ... 10 barů, rozsah pracovních teplot -10 ... +60 °C

Vícenásobné rozdělovací díly

technické údaje

FESTO


Dutý šroub VT s kruhovým dílem TK

materiály:

duté šrouby: pozinkovaná ocel

kruhový díl LK: zinkový tlakový odlitek

kruhový díl TK-...-KU: polymer



Údaje pro objednávky				rozměry → 3 / 5.5-18			
dutý šroub				kruhový díl			
připojení pneumatiky	počet kruhových dílů	č. dílu	typ	připojení pneumatiky	č. dílu	typ	PE*
zinkový tlakový odlitek							
M5	2	206 145	VT-M5-2	pro hadice Js 3	4 491	TK-M5-PK-3 ¹⁾	10
	3	4 594	VT-M5-3				
G1/8	2	4 593	VT-1/8-2-PK-3	pro hadice Js 3	4 598	TK-1/8-PK-3 ¹⁾	10
	3	4 595	VT-1/8-3-PK-3				
	2	206 146	VT-1/8-2	pro hadice Js 4	4 492	TK-1/8-PK-4 ¹⁾	10
	3	4 596	VT-1/8-3				
	2	206 146	VT-1/8-2	pro hadice Js 6	4 493	TK-1/8-PK-6 ¹⁾	10
	3	4 596	VT-1/8-3				
G1/4	2	206 147	VT-1/4-2	pro hadice Js 4	4 494	TK-1/4-PK-4 ¹⁾	10
	3	2 335	VT-1/4-3				
	2	206 147	VT-1/4-2	pro hadice Js 6	4 495	TK-1/4-PK-6 ¹⁾	10
	3	2 335	VT-1/4-3				
G3/8	2	206 148	VT-3/8-2		4 496	TK-3/8-PK-6 ¹⁾	1
z polymeru							
G1/8	2	206 146	VT-1/8-2	pro hadice Js 4	6 284	TK-1/8-PK-4-KU ²⁾	10
	3	4 596	VT-1/8-3				
	2	206 146	VT-1/8-2	pro hadice Js 6	6 285	TK-1/8-PK-6-KU ²⁾	10
	3	4 596	VT-1/8-3				
G1/4	2	206 147	VT-1/4-2	pro hadice Js 4	6 286	TK-1/4-PK-4-KU ²⁾	10
	3	2 335	VT-1/4-3				
	2	206 147	VT-1/4-2	pro hadice Js 6	6 287	TK-1/4-PK-6-KU ²⁾	10
	3	2 335	VT-1/4-3				

* množství v balení

1) se 2 těsnicími kroužky

2) s vytlisovanou těsnící hranou, tlakový rozsah 0 ... 10 barů, rozsah pracovních teplot -10 ... +60 °C

Rozvody a šroubení
šroubení s převlečnou maticí

5.5

Vícenásobné rozdělovací díly

technické údaje

FESTO

Vícenásobný rozdělovací díl

tvoří:


■ dutý šroub VT s kruhovým dílem LK

→ 3 / 5.5-16

nebo

■ dutý šroub VT s kruhovým dílem TK

→ 3 / 5.5-17



Rozměry												
připojení D1	dutý šroub typ	kruhový díl typ	H1	H2	H3	H4	H5	L1	L2	L3	1	2
M5	VT-M5-2	LK-M5-PK-3	27,3	4	5,2	15,1	–	–	5	16,1	7	8
		TK-M5-PK-3						32,2	–			
	VT-M5-3	LK-M5-PK-3	37,1	3,9	5,2	15,1	25	–	5	16,1	7	8
		TK-M5-PK-3						32,2	–			
G1/8	VT-1/8-2-PK-3	LK-1/8-PK-3	31,8	5	6,1	16,7	–	–	8	19,1	13	8
		TK-1/8-PK-3						38,2	–			
	VT-1/8-3-PK-3	LK-1/8-PK-3	42,4	5	6,1	16,7	27,3	–	8	19,1	13	8
		TK-1/8-PK-3						38,2	–			
	VT-1/8-2	LK-1/8-PK-4	44	5,2	9,1	25,7	–	–	8	22,2	13	12
		TK-1/8-PK-4						44,4	–			
		LK-1/8-PK-6						–	8	22,3		14
		TK-1/8-PK-6						44,6	–			
	VT-1/8-3	LK-1/8-PK-4	60,8	5,4	9,1	25,7	42,3	–	8	22,2	13	12
		TK-1/8-PK-4						44,4	–			
		LK-1/8-PK-6						–	8	22,3		14
		TK-1/8-PK-6						44,6	–			
G1/4	VT-1/4-2	LK-1/4-PK-4	44,7	6,1	9,2	25,4	–	–	10	24,2	17	12
		TK-1/4-PK-4						48,4	–			
		LK-1/4-PK-6		5,7	9,3	25,7		–	10	24,3		14
		TK-1/4-PK-6						48,6	–			
	VT-1/4-3	LK-1/4-PK-4	61,9	6,1	9,2	25,4	41,6	–	10	24,2	17	12
		TK-1/4-PK-4						48,4	–			
		LK-1/4-PK-6		5,5	9,3	25,7	42,1	–	10	24,3		14
		TK-1/4-PK-6						48,6	–			
G3/8	VT-3/8-2	LK-3/8-PK-6	46,9	6,9	9,3	25,7	–	–	12,5	26,8	22	14
		TK-3/8-PK-6						53,6	–			
	VT-3/8-3	LK-3/8-PK-6	63,1	6,7	9,3	25,7	42,1	–	12,5	26,8	22	14
		TK-3/8-PK-6						53,6	–			

Šroubení s převlečnou maticí ACX/CX, Flexopneu


technické údaje

Šroubení s převlečnou maticí ACX

vnitřní závit s těsnicím kroužkem pro hadici Flexopneu PX

materiál:

eloxovaný hliník



Rozměry a údaje pro objednávky

připojení D1	jmenovitá světlost [mm]	vnitřní Ø hadice	L1	L2	≡G1	≡G2	č. dílu	typ	PE*
G1/8	3,5	4	35	10	13	12	4 032	ACX-1/8-PX-4	1
G1/4	5	6	43	12	17	14	4 033	ACX-1/4-PX-6	1
G3/8	8	9	54	15	22	19	4 034	ACX-3/8-PX-9	1

* množství v balení


Šroubení s převlečnou maticí CX

s těsnicím kroužkem, pro hadici

Flexopneu PX

materiál:

eloxovaný hliník



Rozměry a údaje pro objednávky

připojení D1	jmenovitá světlost [mm]	vnitřní Ø hadice	L1	L2	≡G1	≡G2	č. dílu	typ	PE*
G1/8	3,5	4	31,5	4,9	13	12	4 035	CX-1/8-PX-4	10
	5	6	36,5	4,9	13	14	4 453	CX-1/8-PX-6	10
G1/4	3,5	4	34	5,8	17	12	4 454	CX-1/4-PX-4	10
	5	6	39	5,8	17	14	4 036	CX-1/4-PX-6	10
G3/8	8	9	47	6,8	22	19	4 037	CX-3/8-PX-9	1

* množství v balení

Šroubení s převlečnou maticí LCX/TCX, Flexopneu

technické údaje


FESTO

Šroubení s převlečnou maticí L, LCX

otočné, se 2 těsnicími kroužky, pro hadici Flexopneu PX

materiál:

eloxovaný hliník



Rozměry a údaje pro objednávky													
připojení	jmenovitá světlost [mm]	vnitřní Ø hadice	B1	L1	L2	L3	H1	H2	1	2	č. dílu	typ	PE*
D1													
G1/8	3,5	4	16	27,1	4,7	9,1	39,5	31,5	13	14	4 041	LCX-1/8-PX-4	1
G1/4	5	6	20	34,3	5,7	11,6	46	36	17	17	4 042	LCX-1/4-PX-6	1
G3/8	8	9	25	41,3	6,7	14,1	58	45,5	22	22	4 043	LCX-3/8-PX-9	1


* množství v balení

Šroubení s převlečnou maticí T, TCX

otočné, se 2 těsnicími kroužky, pro hadici Flexopneu PX

materiál:

eloxovaný hliník



Rozměry a údaje pro objednávky												
připojení	jmenovitá světlost	vnitřní Ø hadice	H1	H2	H3	L1	L2	≡G1	≡G2	č. dílu	typ	PE*
D1	[mm]											
G1/8	3,5	4	27,1	4,7	9,2	63	16	13	14	4 044	TCX-1/8-PX-4	1
G1/4	5	6	34,3	5,7	11,8	72	20	17	17	4 045	TCX-1/4-PX-6	1
G3/8	8	9	41,3	6,7	14,3	91	25	22	22	4 046	TCX-3/8-PX-9	1

* množství v balení