

Cajas de señalización de posición

FESTO



Cajas final de carrera DAPZ

Código para el pedido

FESTO


		DAPZ	—	SB	—	M	—	250AC	—	EXS	—	RO
Tipo												
DAPZ	Caja final de carrera											
Especificación												
SB	Sensor box											
Principio de medición												
I	Inductiva											
M	Eléctrica, microinterruptor											
Tensión de funcionamiento												
25DC	8 V DC											
30DC	30 V DC											
250AC	250 V AC / DC											
Ejecución												
EX	Protección contra explosiones											
D	Indicación mediante display											
s	Forma rectangular											
R	Forma redonda											
A	Conexión AS-Interface											
M	Conector para bobina											
Variante												
RO	Altura fija de las patas											
AR	Altura regulable de las patas											

Cajas final de carrera DAPZ, forma rectangular

FESTO

Hoja de datos

- Interfaz para accionamiento según Namur VDI/VDE 3845
- Montaje y conexión sencillos y rápidos
- Activación integrada de la electroválvula
- DAPZ-SB-I-... con AS-Interface



Datos técnicos generales		DAPZ-SB-M-250AC-DSM-RO	DAPZ-SB-M-250AC-EXS-RO	DAPZ-SB-I-30DC-DSAM-RO
Principio de medición		Mecánica, eléctrica	Mecánica, eléctrica	Inductiva
Norma en la que se basa		EN 60947-5-1	EN 60947-5-1	EN 60947-5-6
		VDI/VDE 3845 (NAMUR)		
Forma		Rectangular		
Posición de montaje		Indistinta		
Resistente a cortocircuitos		No	No	Sí
Función del elemento de conmutación		Conmutador	Conmutador	Contacto normalmente cerrado
Polaridad inconfundible		No	No	Para todas las conexiones eléctricas
Indicación del estado de conmutación		No	No	No
Margen de tensión de funcionamiento	Tensión continua DC [V]	0 ... 250	0 ... 250	–
	Tensión alterna AC [V]	0 ... 250	0 ... 250	–
Tensión nominal de funcionamiento DC [V]		–	–	30
Tensión de aislamiento [V]		250	250	50
Resistencia a picos de tensión [kV]		4	4	0,8
Corriente máxima de salida [mA]		16 000	4 000	–
Conexión eléctrica		Fijación roscada	Fijación roscada	–
Interfaz de bus de campo		–	–	Conexión AS-Interface: conector tipo clavija con cable plano
Diámetro del cable [mm]		8 ... 13	8 ... 13	–
Racor del cable		M20	M20	–

Condiciones de funcionamiento y del entorno		DAPZ-SB-M-250AC-DSM-RO	DAPZ-SB-M-250AC-EXS-RO	DAPZ-SB-I-30DC-DSAM-RO
Temperatura ambiente [°C]		–20 ... +85 °C	–20 ... +60 °C	–20 ... +85 °C
Clase de protección		IP65		
Símbolo CE (ver declaración de conformidad)		Según directiva UE de baja tensión	Según directiva UE de protección contra explosiones (ATEX)	–
Categoría gas de ATEX		–	II 2G	–
Tipo de protección de explosión por gas		–	Ex ed IIC T6	–
Temperatura ambiente con peligro de explosión		–	–20°C ≤ Ta ≤ +60°C	–
Organismo que extiende el certificado		–	PTB 05 ATEX 1087	–
Grado de ensuciamiento		3		
Resistencia a la corrosión KBK ¹⁾		2		

1) Clase de resistencia a la corrosión 2 según norma Festo 940 070

Componentes menos expuestos al riesgo de corrosión. Los componentes montados exteriormente y visibles, con superficies que deben cumplir principalmente fines decorativos y que están en contacto directo con la atmósfera usual en plantas industriales o con medios diversos, como agentes refrigerantes o lubricantes

Materiales		DAPZ-SB-M-250AC-DSM-RO	DAPZ-SB-M-250AC-EXS-RO	DAPZ-SB-I-30DC-DSAM-RO
1	Tapa	PC	PA	PC
2	Base, consola	PA	PA	PA
3	Juntas	EPDM		
– Indicaciones sobre materiales		De conformidad con RoHS		


Cajas final de carrera DAPZ, forma rectangular

Hoja de datos

FESTO

Dimensiones: DAPZ-SB-I-30 V/DC-...


Datos CAD disponibles en → www.festo.com



- 1 Conexión AS-Interface mediante cable plano
- 2 Racor del cable M12x1,5
- 3 Conector para bobina

Dimensiones: DAPZ-SB-M-250 V/AC-...

Datos CAD disponibles en → www.festo.com



- 1 Racor del cable M20x1,5
- 2 Racor del cable M12x1,5
- 3 Conector para bobina

Cajas final de carrera DAPZ, forma rectangular

Hoja de datos

FESTO

	B1	B2	H1	H2	L1	L2	L3
Montaje con las patas dirigidas hacia el interior							
Pata 20	30	64	20	80	80	145	300
Pata 30	30	64	30	80	80	145	300
Pata 50 (pedir accesorio por separado)	30	64	50	80	80	145	300
Montaje con las patas dirigidas hacia el exterior							
Pata 20	30	64	20	80	130	145	300
Pata 30	30	64	30	80	130	145	300
Pata 50 (pedir accesorio por separado)	30	64	50	80	130	145	300
Montaje con adaptador (pedir accesorios por separado) → 10							
DAPZ-SBZ-K0-RO	25	64	20	80	50	145	300
DAPZ-SBZ-K3-RO	30	64	30	80	150	145	300

Referencias				
Tipo de detección	Variante	Principio de medición	Nº art.	Tipo
Mecánica	Tipo básico	Mecánica, eléctrica	534 468	DAPZ-SB-M-250AC-DSM-RO
Mecánica	Protección contra explosiones	Mecánica, eléctrica	534 470	DAPZ-SB-M-250AC-EXS-RO
Sin contacto	Tipo básico	Inductiva	534 473	DAPZ-SB-I-30DC-DSAM-RO

Cajas final de carrera DAPZ, forma redonda, variante RO

Hoja de datos

FESTO

- Interfaz para accionamiento según Namur VDI/VDE 3845
- Montaje y conexión sencillos y rápidos
- Activación integrada de la electroválvula



Datos técnicos generales			DAPZ-SB-M-250AC-DR-RO	DAPZ-SB-I-30DC-DR-RO	DAPZ-SB-I-25DC-R-RO
Principio de medición			Mecánica, eléctrica	Inductiva	Inductiva
Norma en la que se basa			EN 60947-5-1	EN 60947-5-2	EN 60947-5-6
			VDI/VDE 3845 (NAMUR)		
Forma			Redonda		
Posición de montaje			Indistinta		
Resistente a cortocircuitos			No	Sincronizado	Sí
Función del elemento de conmutación			Conmutador	Contacto normalmente abierto	Contacto normalmente cerrado
Polaridad inconfundible			No	Para todas las conexiones eléctricas	Para todas las conexiones eléctricas
Indicación del estado de conmutación			Sí	Sí	No
Salida conmutada			–	PNP	Namur
Margen de tensión de funcionamiento	Tensión continua DC	[V]	0 ... 250	10 ... 30	–
	Tensión alterna AC	[V]	0 ... 250	–	–
Tensión nominal de funcionamiento DC		[V]	–	–	8
Tensión de aislamiento		[V]	250	50	25
Resistencia a picos de tensión		[kV]	4	0,8	0,5
Corriente máxima de salida		[mA]	9 000	200	–
Corriente de conexión	En estado de activación	[mA]	–	–	≤1
	En estado de desactivación		–	–	≥3
Conexión eléctrica			Fijación roscada	Fijación roscada, enchufable	Fijación roscada, enchufable
Diámetro del cable		[mm]	8 ... 13		
Racor del cable			M20		

Condiciones de funcionamiento y del entorno		DAPZ-SB-M-250AC-DR-RO	DAPZ-SB-I-30DC-DR-RO	DAPZ-SB-I-25DC-R-RO
Temperatura ambiente	[°C]	–20 ... +85 °C	–25 ... +70 °C	–25 ... +70 °C
Clase de protección	IP65			
Símbolo CE (ver declaración de conformidad)	Según directiva UE de baja tensión	–	Según directiva UE de protección contra explosiones (ATEX)	
Categoría gas de ATEX	–	–	II 2G	
Tipo de protección de explosión por gas	–	–	EEx ia IIC T6	
Temperatura ambiente con peligro de explosión	–	–	–25°C ≤ Ta ≤ +70°C	
Organismo que extiende el certificado	–	–	TÜV 99 ATEX 1479 X	
Grado de ensuciamiento	3			
Resistencia a la corrosión KBK ¹⁾	2			

1) Clase de resistencia a la corrosión 2 según norma Festo 940 070

Componentes menos expuestos al riesgo de corrosión. Los componentes montados exteriormente y visibles, con superficies que deben cumplir principalmente fines decorativos y que están en contacto directo con la atmósfera usual en plantas industriales o con medios diversos, como agentes refrigerantes o lubricantes

Materiales		DAPZ-SB-M-250AC-DR-RO	DAPZ-SB-I-30DC-DR-RO	DAPZ-SB-I-25DC-R-RO
1	Tapa	PC	PC	PA
2	Base, consola	PA	PA	PA
3	Juntas	EPDM		
–	Indicaciones sobre materiales	De conformidad con RoHS		

Cajas final de carrera DAPZ, forma redonda, variante RO


Hoja de datos

FESTO

Dimensiones


Datos CAD disponibles en → www.festo.com

Tipo básico



2 Racor del cable M20x1,5

Ejecución protegida contra explosiones



2 Racor del cable M20x1,5

	B1	B2	H1	H2	H3	L1	L2
Montaje con las patas dirigidas hacia el interior							
Pata 20	30	80	20	97	75	80	122
Pata 30	30	80	30	97	75	80	122
Pata 50 (pedir accesorio por separado)	30	80	50	97	75	80	122
Montaje con las patas dirigidas hacia el exterior							
Pata 20	30	80	20	97	75	130	122
Pata 30	30	80	30	97	75	130	122
Pata 50 (pedir accesorio por separado)	30	80	50	97	75	130	122
Montaje con adaptador (pedir accesorios por separado) → 10							
DAPZ-SBZ-K0-RO	25	80	20	97	75	50	122
DAPZ-SBZ-K3-RO	30	80	30	97	75	150	122

Referencias

Tipo de detección	Variante	Principio de medición	Nº art.	Tipo
Mecánica	Tipo básico	Mecánica, eléctrica	534 469	DAPZ-SB-M-250AC-DR-RO
Sin contacto	Tipo básico	Inductiva	534 471	DAPZ-SB-I-30DC-DR-RO
Sin contacto	Protección contra explosiones	Inductiva	534 472	DAPZ-SB-I-25DC-R-RO

Cajas final de carrera DAPZ, forma redonda, variante AR

FESTO

Hoja de datos

- Interfaz para accionamiento según Namur VDI/VDE 3845
- Montaje y conexión sencillos y rápidos
- Activación integrada de la electroválvula



Datos técnicos generales			DAPZ-SB-M-250AC-DR-AR	DAPZ-SB-I-30DC-DR-AR	DAPZ-SB-I-25DC-EXDR-AR
Principio de medición			Mecánica, eléctrica	Inductiva	Inductiva
Norma en la que se basa			EN 60947-5-1	EN 60947-5-2	EN 60947-5-6
			VDI/VDE 3845 (NAMUR)		
Forma			Redonda		
Posición de montaje			Indistinta		
Resistente a cortocircuitos			No	Sincronizado	No
Función del elemento de conmutación			Conmutador	Contacto normalmente abierto	Contacto normalmente cerrado
Polaridad inconfundible			No	Para todas las conexiones eléctricas	No
Indicación del estado de conmutación			Sí		
Salida conmutada			–	PNP	Namur
Margen de tensión de funcionamiento	Tensión continua DC	[V]	4 ... 250	10 ... 30	–
	Tensión alterna AC	[V]	4 ... 250	–	–
Consumo interno con tensión de funcionamiento			[mA]	1 ... 5	0 ... 100
Tensión nominal de funcionamiento DC			[V]	–	8
Tensión de aislamiento			[V]	250	50
Resistencia a picos de tensión			[kV]	2,5	0,5
Corriente máxima de salida			[mA]	5 000	100
Corriente de conexión	En estado de activación	[mA]	–	–	≤1
	En estado de desactivación		–	–	≥3
Corriente mínima de carga			1 mA con 4 V / DC		
Conexión eléctrica			Fijación roscada		
Diámetro del cable			[mm]	7 ... 13	
Racor del cable			M20		

Condiciones de funcionamiento y del entorno		DAPZ-SB-M-250AC-DR-AR	DAPZ-SB-I-30DC-DR-AR	DAPZ-SB-I-25DC-EXDR-AR
Temperatura ambiente [°C]		–20 ... +70 °C		
Clase de protección		IP67		
Símbolo CE (ver declaración de conformidad)		Según directiva UE de baja tensión	–	Según directiva UE de protección contra explosiones (ATEX)
Categoría gas de ATEX		–	–	II 2G
Tipo de protección de explosión por gas		–	–	EEx ia IIB T6
Temperatura ambiente con peligro de explosión		–	–	–20°C ≤ Ta ≤ +70°C
Organismo que extiende el certificado		–	–	PTB 00 ATEX 2032 X
Grado de ensuciamiento		3		
Resistencia a la corrosión KBK ¹⁾		2		

1) Clase de resistencia a la corrosión 2 según norma Festo 940 070


Componentes menos expuestos al riesgo de corrosión. Los componentes montados exteriormente y visibles, con superficies que deben cumplir principalmente fines decorativos y que están en contacto directo con la atmósfera usual en plantas industriales o con medios diversos, como agentes refrigerantes o lubricantes

Cajas final de carrera DAPZ, forma redonda, variante AR

FESTO

Hoja de datos

Materiales	
1 Tapa	PC
2 Base, consola	ABS, PC
3 Juntas	NBR
– Indicaciones sobre materiales	De conformidad con RoHS

Dimensiones		Datos CAD disponibles en → www.festo.com
		
		2 Racor del cable M20x1,5





	B1	B2	B3	H1	H2	L1	L2	L3
Montaje con las patas dirigidas hacia el interior								
Altura regulable de las patas	30	62	52,5	20, 30, 50	100	80	144	130
Montaje con las patas dirigidas hacia el exterior								
Altura regulable de las patas	30	62	52,5	20, 30, 50	100	130	144	130

Referencias				
Tipo de detección	Variante	Principio de medición	Nº art.	Tipo
Mecánica	Tipo básico	Mecánica, eléctrica	534 474	DAPZ-SB-M-250AC-DR-AR
Sin contacto	Tipo básico	Inductiva	534 475	DAPZ-SB-I-30DC-DR-AR
Sin contacto	Protección contra explosiones	Inductiva	534 476	DAPZ-SB-I-25DC-EXDR-AR

Cajas final de carrera DAPZ

Accesorios

FESTO

Referencias			
	Descripción resumida	Nº art.	Tipo
Pata			
	Conjunto para cabezal de detector DAPZ-...-RO Altura del eje 50 mm, patrón de taladros 130 x 30 mm	534 477	DAPZ-SBZ-F50-RO
Adaptador para montaje de patas			
	Conjunto para cabezal de detector DAPZ-...-RO en actuador giratorio DRD/DRE, tamaños 1 y 2 Conexión de pata L50 x B25 x H20 mm	534 478	DAPZ-SBZ-K0-RO
	Conjunto para cabezal de detector DAPZ-...-RO en actuador giratorio DRD/DRE, tamaños 375 ... 880 Conexión de pata L150 x B30 x H30 mm	534 479	DAPZ-SBZ-K3-RO
Conexión de bus			
	Cable plano para componentes AS-Interface, amarillo, 100 m	18 940	KASI-1,5-Y-100
	Distribuidor de cables planos, cable con giro	18 786	ASI-KVT-FK
	Distribuidor de cables planos, cable simétrico	18 797	ASI-KVT-FK-S
	Tapa para cable plano (50 unidades)	18 787	ASI-KK-FK
	Manguito para cable (20 unidades)	165 593	ASI-KT-FK
Otros			
	Dispositivo direccionador para unidad conectada a AS-Interface	18 959	ASI-PRG-ADR
	Cable para dispositivo direccionador	18 960	KASI-ADR


Cajas final de carrera QH-DR-E

Hoja de datos

FESTO

Cabezales de detectores
con tres principios de medición

- Neumática
- Mecánica, eléctrica
- Inductiva



Datos técnicos generales			QH-DR-E-S3-PK-3-B-B	QH-DR-E-S3-E-SW-B	QH-DR-E-SIEN-M12-NB-B
Principio de medición			Neumática ¹⁾	Mecánica, eléctrica ²⁾	Inductiva ³⁾
Conexión neumática			G $\frac{1}{8}$	–	–
Norma en la que se basa			VDI/VDE 3845 (NAMUR)		
			–	EN 60947-5-1	EN 60947-5-2
Forma			Rectangular		
Posición de montaje			Indistinta		
Resistente a cortocircuitos			–	No	Sincronizado
Función del elemento de conmutación			–	Conmutador	Contacto normalmente abierto
Polaridad inconfundible			–	No	Para todas las conexiones eléctricas
Indicación del estado de conmutación			No	No	No
Salida conmutada			–	–	PNP
Margen de tensión de funcionamiento	Tensión continua DC	[V]	–	0 ... 250	10 ... 30
	Tensión alterna AC	[V]	–	0 ... 250	–
Tensión de aislamiento		[V]	–	250	50
Resistencia a picos de tensión		[kV]	–	2,5	0,5
Corriente máxima de salida		[mA]	–	16 000	200
Conexión eléctrica			–	Fijación roscada	Fijación roscada
Diámetro del cable		[mm]	–	8 ... 13	8 ... 13
Racor del cable			–	M20	M20

1) Con microválvula de leva S-3-PK-3-B

2) Con microdetector con rodillo (protegido contra salpicadura de agua) S-3-E-SW-B

3) Con detector SIEN-M12-NB-B

Condiciones de funcionamiento y del entorno			QH-DR-E-S3-PK-3-B-B	QH-DR-E-S3-E-SW-B	QH-DR-E-SIEN-M12-NB-B
Fluido			Aire comprimido filtrado, sin lubricar	–	
			Aire comprimido filtrado, lubricado		
			Vacío		
Presión de funcionamiento		[bar]	–0,95 ... +8	–	
Temperatura ambiente		[°C]	–10 ... +60 °C	–20 ... +85 °C	–25 ... +70 °C
Clase de protección			IP65		
Símbolo CE (ver declaración de conformidad)			–	Según directiva UE de baja tensión	Según directiva UE de máquinas CEM
Grado de ensuciamiento			–	3	
Resistencia a la corrosión KBK ¹⁾			2		

1) Clase de resistencia a la corrosión 2 según norma Festo 940 070


Componentes menos expuestos al riesgo de corrosión. Los componentes montados exteriormente y visibles, con superficies que deben cumplir principalmente fines decorativos y que están en contacto directo con la atmósfera usual en plantas industriales o con medios diversos, como agentes refrigerantes o lubricantes

Cajas final de carrera QH-DR-E

Hoja de datos

FESTO

Materiales		
1	Consola	Acero de aleación fina, inoxidable
2	Tapa	PC
3	Base del cuerpo	PA
4	Juntas	EPDM
–	Indicaciones sobre materiales	De conformidad con RoHS

Dimensiones		Datos CAD disponibles en → www.festo.com
		1 Pg13,5

	B1	B2	D1 Ø	H1	H2	L1	L2
QH-DR-E- ...	64	30	5,5	102	28,5	146	80

Referencias		
Principio de medición	Nº art.	Tipo
Neumática con S3-PK-3-B	164 855	QH-DR-E-S3-PK-3-B-B
Eléctrica con S3-E-SW-B	164 854	QH-DR-E-S3-E-SW-B
Inductiva con SIE-M12-NB-B	164 853	QH-DR-E-SIEN-M12-NB-B