

3/2-Wege-Grundventil mit Betätigungsaufsätzen für Fronttafeleinbau

Auf diesem Ventil können wahlweise Betätigungsaufsätze mit den genormten Einbau- $\varnothing$ 22,5 oder 30,5 mm befestigt werden.

Ein sicheres Kupplungssystem ermöglicht eine schnelle Montage und Demontage der Ventile.

Die Betätigungsaufsätze können auch an 4/2-Wegeventilen (siehe Seite 11.2/26-1) gekuppelt werden.

Zubehör:
Bezeichnungsschilder Typ BZ (DIN 1451)

Ausführung: Al, eloxiert
Schrifthöhe 6 mm

Bestellbezeichnung siehe Seite 11.2/28-1

1, 11 (P) = Druckluftanschluß
2 (A) = Arbeits- bzw. Ausgangsleitung
3, 33 (R) = Entlüftung

Beispiel: Typ SVS-3-1/8

Grundventil
Typ SVS-3-1/8

Typ SVOS-3-1/8

Drucktaster
Typ T-22-S
T-22-G
T-22-R

Schlagtaste mit Raste
Typ PR-22-R

Pilztaste
Typ P-22-S

Schlagtaste mit Raste, abschließbar
PRS-30-R

Schloßschalter
Q-30

Wahlschalter
Typ N-22-S

Kippschalter
Typ H-22-S

T-30-S
T-30-G
T-30-R

P-30-S

PR-30-R

N-30-S

H-30-S

Bestellbezeichnung	Grundventil	10190 SVS-3-1/8	10191 SVOS-3-1/8
Teile-Nr./Typ	Betätigungsaufsätze	siehe Tabelle Rückseite	
Medium		gefilterte, geölte oder gefilterte, nicht geölte Druckluft	
Bauart		Sitzventil, indirekt betätigt mit Rückstellfeder	
Befestigungsart		Fronttafeleinbau (Einbau- $\varnothing$ 22,5 und 30,5 mm), 2 Durchgangsbohrungen	
Anschluß		G 1/8	
Nennweite		3,5 mm	
Normalnenndurchfluß (1 → 2)		120 l/min	
Druckbereich		2,8 bis 8 bar	
Betätigungskraft bei 6 bar Betriebsdruck		8 N (0,8 kp)	
Temperaturbereich		-10 bis +60° C	
Werkstoffe		Gehäuse: Al, blau eloxiert, Kunststoff; Dichtungen: Perbunan	
Gewicht		0,115 kg	

