



- Simplemente enchufar
- Fácil separación
- Hasta seis salidas
- Orientable en 360°




Racor múltiple Quick Star QS

Características

FESTO

Aplicaciones	Enchufar y ¡listo!	Máxima seguridad	La junta imperdible
 Encontrar el racor adecuado sin rodeos. Quick Star es siempre la solución segura. El sistema con más de 1 000 tipos de racores estándar y especiales.	 La garra de acero inoxidable sujeta el tubo flexible sin dañar su superficie. El sistema resiste las vibraciones y los picos de presión. Para desmontar el tubo flexible, simplemente apretar el anillo azul. Para más fácil identificación, el diámetro exterior del tubo flexible consta en el anillo de desbloqueo.	 La junta de caucho nitrílico garantiza la hermeticidad entre los tubos flexibles normalizados y el racor. El tubo flexible normalizado, combinado con racores de Festo, es apropiado para presión y vacío.	 Todas las piezas de latón de los racores rápidos de Festo tienen una superficie niquelada, con lo que son extremadamente resistentes a la corrosión. Las roscas cónicas R según norma ISO están provistas de un recubrimiento de PTFE y pueden ser montadas y desmontadas hasta cinco veces sin necesidad de recurrir a juntas adicionales.

Orientable en 360°	Giro en 360° con rodamiento de bolas
 Alineación durante el montaje. Compensación de los movimientos del tubo flexible durante la utilización.	 Movimientos giratorios de máximo 500 r.p.m. en la aplicación.

Combinación de racores y roscas		
Rosca métrica • Comparables a roscas G; estos racores se montan en roscas métricas cilíndricas • Montaje hermético mediante junta tórica.	Rosca G según DIN ISO 228-1 • Rosca más corta • Profundidad de montaje constante • Junta intercambiable • Junta frontal • Utilizable varias veces, gracias a anillo de junta intercambiable	Rosca R según DIN 2999-1 e ISO 7/1 • Rosca autoblocante • Hermetización en la rosca • No precisa superficie hermetizante adicional • Dimensiones compactas por prescindir de escalonamiento para superficie hermetizante • Utilizable hasta 5 veces
 Rosca exterior métrica Rosca interior métrica	 Rosca exterior G Rosca interior G	 Rosca exterior R Rosca interior G Rosca interior R


Racor múltiple Quick Star QS

Datos técnicos

FESTO

Materiales

Vista en sección



	Estándar QS
1 Anillo para soltar	Poliacetal
2 Junta	Caucho nitrílico
3 Cuerpo	Polibutilenotereftalato Latón niquelado
4 Segmento de aprisionamiento del tubo flexible	Acero de aleación fina, inoxidable
5 Pieza roscada	Latón niquelado Masa hermetizante de PTFE
6 Tubo de material sintético, calibración del diámetro exterior	PAN PUN PUN-H PUN-E
Indicación sobre el material	de conformidad con RoHS

Profundidad al enchufar



Diámetro exterior del tubo flexible [mm]	4	6	8	10	12
QS estándar	15	17	18	20,5	23,5


Condiciones de funcionamiento y del entorno

	Estándar QS
Presión de funcionamiento [bar] en función de la temperatura	-0,95 ... +14
Temperatura de funcionamiento [°C]	-10 ... +80
Resistencia a la corrosión CRC ¹⁾	1
Homologación	Germanischer Lloyd

1) Clase de resistencia a la corrosión 1 según norma de Festo 940 070

Válida para piezas expuestas a peligro de corrosión. Protección para transporte y almacenamiento. Piezas con superficies sin fines decorativos, por ejemplo, por encontrarse en el interior o detrás de tapas o recubrimientos.

Presión de funcionamiento p en función de la temperatura t



Racor múltiple Quick Star QS

Datos técnicos

FESTO

Posibles combinaciones de racores rápidos enchufables y tubos flexibles					
Rosca	Diámetro exterior del tubo flexible [mm]				
	4	6	8	10	12
R1/8	+	++	+	+	–
R1/4	+	+	++	+	+
R3/8	–	+	+	++	+
R1/2	–	–	–	+	++
G1/8	+	++	+	–	–
G1/4	–	+	++	+	+
G3/8	–	–	+	++	+
G1/2	–	–	–	–	++

+ Posibles combinaciones de roscas y diámetros exteriores de tubos flexibles

++ Combinaciones óptimas (para el caudal) de roscas y diámetros exteriores de tubos flexibles

Racor múltiple Quick Star QS

Cuadro general de productos

FESTO

Forma	Ejecución	Tipo	Conexión D1		Conexión D2	Conexión D3	→ Página/ Internet	
			Rosca R	Rosca G				
En forma de L	Distribuidor múltiple girable en 360°, 2 salidas							
		QSLV2	R1/8	G1/8	-	4, 6, 8	-	6
			R1/4	G1/4		6, 8, 10		
			R3/8	G3/8		8, 10, 12		
			R1/2	G1/2		12		
	Distribuidor múltiple girable en 360°, 3 salidas							
		QSLV3	R1/8	G1/8	-	4, 6, 8	-	7
			R1/4	G1/4		6, 8, 10		
			R3/8	G3/8		8, 10, 12		
			R1/2	G1/2		12		
	Distribuidor múltiple girable en 360°, 4 salidas							
		QSLV4	R1/8	G1/8	-	4, 6, 8	-	8
			R1/4	G1/4		6, 8, 10		
			R3/8	G3/8		8, 10, 12		
			R1/2	G1/2		12		
	Distribuidor múltiple girable en 360°, 6 salidas							
		QSLV6	R1/8	G1/8	-	4, 6, 8	-	9
			R1/4	G1/4		6, 8, 10		
			R3/8	G3/8		8, 10, 12		
			R1/2	G1/2		12		
	Distribuidor múltiple girable en 360°, 4 salidas							
		QSQ	R1/8	G1/8	-	4, 6	-	10
			R1/4	G1/4		4, 6		
		QSQ Reductor	-	-	6	4	-	10
					8	6		
En forma de T	Distribuidor múltiple girable en 360°, 3 salidas							
		QST3	R1/8	G1/8	-	6	4	11
			R1/4	G1/4		8	6	
			R3/8	G3/8		10	8	
		QST3 Reductor	-	-	6	6	4	11
					8	8	6	
					10	10	8	

Racor múltiple Quick Star QSLV2

Hoja de datos

FESTO


Racor múltiple QSLV2

2 salidas


Orientable en 360°



Rosca R



Rosca G



Dimensiones y referencias															
Conexión	Diámetro nominal	Para tubo de diámetro exterior	D5	H1	H2	H3	H4	H5	L1	1	2	Peso/ unidad	Nº de art.	Tipo	PE*
D1	[mm]	D2	Ø									[g]			
Rosca R															
R $\frac{1}{8}$	2,5	4	10	43,3	8	16,1	14	39	22,2	14	–	29	153 211	QSLV2- $\frac{1}{8}$ -4	1
	3,4	6	12,5	43,3	8	16,1	14	39	24,2	14	–	31	153 212	QSLV2- $\frac{1}{8}$ -6	1
	4,3	8	14,5	46,3	8	17,6	15	42	28,2	17	–	48	153 214	QSLV2- $\frac{1}{8}$ -8	1
R $\frac{1}{4}$	3,4	6	12,5	46,3	11	17,1	14	40	24,2	14	–	33	153 213	QSLV2- $\frac{1}{4}$ -6	1
	4,4	8	14,5	49,3	11	18,5	15	43	28,2	17	–	51	153 215	QSLV2- $\frac{1}{4}$ -8	1
	5,2	10	18	57,8	11	22	18	51,5	32,5	22	–	89	153 217	QSLV2- $\frac{1}{4}$ -10	1
R $\frac{3}{8}$	4,4	8	14,5	50,3	12	19,2	15	43,5	28,2	17	–	56	153 216	QSLV2- $\frac{3}{8}$ -8	1
	5,4	10	18	58,8	12	22,7	18	52	32,5	22	–	95	153 218	QSLV2- $\frac{3}{8}$ -10	1
	6,3	12	21	68,4	12	27,3	21	62,1	38,2	27	–	152	153 219	QSLV2- $\frac{3}{8}$ -12	1
R $\frac{1}{2}$	6,3	12	21	71,4	15	28,4	21	63	38,2	27	–	159	153 220	QSLV2- $\frac{1}{2}$ -12	1
Rosca G con anillo de junta															
G $\frac{1}{8}$	2,5	4	10	42,2	5,1	13,9	14	–	22,2	14	14	29	186 223	QSLV2-G $\frac{1}{8}$ -4	1
	3,4	6	12,5	42,2	5,1	13,9	14	–	24,2	14	14	31	186 224	QSLV2-G $\frac{1}{8}$ -6	1
	4,3	8	14,5	45,2	5,1	15,4	15	–	28,2	17	17	47	186 226	QSLV2-G $\frac{1}{8}$ -8	1
G $\frac{1}{4}$	3,4	6	12,5	43,7	5,6	14,4	14	–	24,2	14	17	39	186 225	QSLV2-G $\frac{1}{4}$ -6	1
	4,4	8	14,5	45,7	5,6	15,4	15	–	28,2	17	17	49	186 227	QSLV2-G $\frac{1}{4}$ -8	1
	5,2	10	18	54,2	5,6	18,9	18	–	32,5	22	22	88	186 229	QSLV2-G $\frac{1}{4}$ -10	1
G $\frac{3}{8}$	4,4	8	14,5	47,2	6,6	15,9	15	–	28,2	17	19	88	186 228	QSLV2-G $\frac{3}{8}$ -8	1
	5,4	10	18	55,7	6,6	19,4	18	–	32,5	22	22	91	186 230	QSLV2-G $\frac{3}{8}$ -10	1
	6,3	12	21	65,3	6,6	23,9	21	–	38,2	27	27	118	186 231	QSLV2-G $\frac{3}{8}$ -12	1
G $\frac{1}{2}$	6,3	12	21	66,3	7,6	23,9	21	–	38,2	27	27	152	186 232	QSLV2-G $\frac{1}{2}$ -12	1

* Cantidad por unidad de embalaje

Racor múltiple Quick Star QSLV3



FESTO

Hoja de datos

Racor múltiple QSLV3

3 salidas

Orientable en 360°



Dimensiones y referencias															
Conexión	Diámetro nominal [mm]	Para tubo de diámetro exterior D2	D5 Ø	H1	H2	H3	H4	H5	L1	⌀1	⌀2	Peso/ unidad [g]	Nº de art.	Tipo	PE*
D1															
Rosca R															
R1/8	2,4	4	10	57,4	8	16,1	14	53,4	22,2	14	-	38	153 221	QSLV3-1/8-4	1
	3,5	6	12,5	57,4	8	16,1	14	53,4	24,2	14	-	41	153 222	QSLV3-1/8-6	1
	4,3	8	14,5	61,3	8	17,6	15	57,3	28,2	17	-	63	153 224	QSLV3-1/8-8	1
R1/4	3,5	6	12,5	60,4	11	17,1	14	54,4	24,2	14	-	44	153 223	QSLV3-1/4-6	1
	4,4	8	14,5	64,3	11	18,5	15	58,3	28,2	17	-	66	153 225	QSLV3-1/4-8	1
	5,3	10	18	75,8	11	22	18	69,8	32,5	22	-	114	153 227	QSLV3-1/4-10	1
R3/8	4,4	8	14,5	65,3	12	19,2	15	59	28,2	17	-	70	153 226	QSLV3-3/8-8	1
	5,4	10	18	76,8	15	22,7	18	70,5	32,5	22	-	120	153 228	QSLV3-3/8-10	1
	6,2	12	21	89,5	12	27,3	21	83,2	38,2	27	-	188	153 229	QSLV3-3/8-12	1
R1/2	6,3	12	21	92,5	15	28,4	21	84,3	38,2	27	-	196	153 230	QSLV3-1/2-12	1
Rosca G con anillo de junta															
G1/8	2,4	4	10	56,2	5,1	13,9	14	-	22,2	14	14	38	186 233	QSLV3-G1/8-4	1
	3,5	6	12,5	56,2	5,1	13,9	14	-	24,2	14	14	40	186 234	QSLV3-G1/8-6	1
	4,3	8	14,5	59,2	5,1	15,4	15	-	28,2	17	17	62	186 236	QSLV3-G1/8-8	1
G1/4	3,5	6	12,5	57,7	5,6	14,4	14	-	24,2	14	17	49	186 235	QSLV3-G1/4-6	1
	4,4	8	14,5	59,7	5,6	15,4	15	-	28,2	17	17	63	186 237	QSLV3-G1/4-8	1
	4,3	10	18	68,2	5,6	18,9	18	-	32,5	22	22	112	186 239	QSLV3-G1/4-10	1
G3/8	4,4	8	14,5	61,2	6,6	15,9	15	-	28,2	17	19	102	186 238	QSLV3-G3/8-8	1
	5,4	10	18	69,7	6,6	19,4	18	-	32,5	22	22	117	186 240	QSLV3-G3/8-10	1
	6,2	12	21	79,3	6,6	23,9	21	-	38,2	27	27	154	186 241	QSLV3-G3/8-12	1
G1/2	6,3	12	21	80,3	7,6	23,9	21	-	38,2	27	27	188	186 242	QSLV3-G1/2-12	1

* Cantidad por unidad de embalaje

Racor múltiple Quick Star QSLV4

Hoja de datos

FESTO


Racor múltiple QSLV4

4 salidas


Orientable en 360°



Rosca R



Rosca G



Dimensiones y referencias																
Conexión	Diámetro nominal [mm]	Para tubo de diámetro exterior D2	D5 Ø	H1	H2	H3	H4	H5	L1	B1	~C1	~C2	Peso/ unidad [g]	Nº de art.	Tipo	PE*
Rosca R																
R1/8	2,3	4	10	43,3	8	16,1	14	39,3	22,2	10	14	-	34	153 231	QSLV4-1/8-4	1
	3	6	12,4	43,3	8	16,1	14	39,3	26,2	12	14	-	38	153 232	QSLV4-1/8-6	1
	4	8	14,4	46,3	8	17,6	15	42,3	29,1	14	17	-	57	153 234	QSLV4-1/8-8	1
R1/4	3	6	12,4	46,3	11	17,1	14	42	26,2	12	14	-	40	153 233	QSLV4-1/4-6	1
	4,2	8	14,4	49,3	11	18,5	15	43,3	29,1	14	17	-	60	153 235	QSLV4-1/4-8	1
	5,2	10	17,6	57,8	12	22	18	51,8	33,5	17	22	-	102	153 237	QSLV4-1/4-10	1
R3/8	4,2	8	14,6	50,3	12	19,2	15	44	29,1	14	17	-	65	153 236	QSLV4-3/8-8	1
	5,2	10	17,6	58,5	12	22,7	18	52,5	33,5	17	22	-	109	153 238	QSLV4-3/8-10	1
	7,5	12	21	68,4	12	27,3	21	62,1	37,4	20	27	-	168	153 239	QSLV4-3/8-12	1
R1/2	7,6	12	21	71,4	15	28,4	21	63,2	37,4	20	27	-	176	153 240	QSLV4-1/2-12	1
Rosca G con anillo de junta																
G1/8	2,3	4	10	42,2	5,1	13,9	14	-	22,2	10	14	14	34	186 243	QSLV4-G1/8-4	1
	3	6	12,4	42,2	5,1	13,9	14	-	26,2	12	14	14	38	186 244	QSLV4-G1/8-6	1
	4	8	14,4	45,2	5,1	15,4	15	-	29,1	14	17	17	56	186 246	QSLV4-G1/8-8	1
G1/4	3	6	12,4	43,7	5,6	14,4	14	-	26,2	12	14	17	46	186 245	QSLV4-G1/4-6	1
	4,2	8	14,4	45,7	5,6	15,4	15	-	29,1	14	17	17	58	186 247	QSLV4-G1/4-8	1
	5,2	10	17,6	54,2	5,6	18,9	18	-	33,5	17	22	22	101	186 249	QSLV4-G1/4-10	1
G3/8	4,2	8	14,4	47,2	6,6	15,9	15	-	29,1	14	17	19	97	186 248	QSLV4-G3/8-8	1
	5,2	10	17,6	55,7	6,6	19,4	18	-	33,5	17	22	22	106	186 250	QSLV4-G3/8-10	1
	7,5	12	21	65,3	6,6	23,9	21	-	37,4	20	27	27	135	186 251	QSLV4-G3/8-12	1
G1/2	7,6	12	21	66,3	7,6	23,9	21	-	37,4	20	27	27	169	186 252	QSLV4-G1/2-12	1

* Cantidad por unidad de embalaje

Racor múltiple Quick Star QSLV6

FESTO

Hoja de datos


Racor múltiple QSLV6

6 salidas


Orientable en 360°



Rosca R



Rosca G



Dimensiones y referencias

Conexión D1	Diámetro nominal [mm]	Para tubo de diámetro exterior D2	D5 Ø	H1	H2	H3	H4	H5	L1	B1	≈C1	≈C2	Peso/ unidad [g]	Nº de art.	Tipo	PE*
Rosca R																
R $\frac{1}{8}$	2,5	4	10	57,4	8	16,1	14	53,4	22,2	10	14	-	45	153 241	QSLV6-1/8-4	1
	2,9	6	12,4	57,4	8	16,1	14	53,4	26,2	12	14	-	51	153 242	QSLV6-1/8-6	1
	4,1	8	14,4	61,3	8	17,6	15	57,3	29,1	14	17	-	76	153 244	QSLV6-1/8-8	1
R $\frac{1}{4}$	2,9	6	12,4	60,4	11	17,1	14	54,4	26,2	12	14	-	54	153 243	QSLV6-1/4-6	1
	4,1	8	14,4	64,3	11	18,5	15	58,3	29,1	14	17	-	79	153 245	QSLV6-1/4-8	1
	5,2	10	17,6	75,8	12	22	18	69,8	33,5	17	22	-	134	153 247	QSLV6-1/4-10	1
R $\frac{3}{8}$	4,2	8	14,4	65,3	12	19,2	15	59	29,1	14	17	-	84	153 246	QSLV6-3/8-8	1
	5,2	10	17,6	76,8	15	22,7	18	70,5	33,5	17	22	-	140	153 248	QSLV6-3/8-10	1
	7,6	12	21	89,5	12	27,3	21	83,2	37,4	20	27	-	214	153 249	QSLV6-3/8-12	1
R $\frac{1}{2}$	7,6	12	21	92,5	15	28,4	21	84,3	37,4	20	27	-	221	153 250	QSLV6-1/2-12	1
Rosca G con anillo de junta																
G $\frac{1}{8}$	2,5	4	10	56,2	5,1	13,9	14	-	22,2	10	14	14	45	186 253	QSLV6-G1/8-4	1
	2,9	6	12,4	56,2	5,1	13,9	14	-	26,2	12	14	14	50	186 254	QSLV6-G1/8-6	1
	4,1	8	14,4	59,2	5,1	15,4	15	-	29,1	14	17	17	75	186 256	QSLV6-G1/8-8	1
G $\frac{1}{4}$	2,9	6	12,4	57,7	5,6	14,4	14	-	26,2	12	14	17	59	186 255	QSLV6-G1/4-6	1
	4,1	8	14,4	59,7	5,6	15,4	15	-	29,1	14	17	17	77	186 257	QSLV6-G1/4-8	1
	5,2	10	17,6	68,2	5,6	18,9	18	-	33,5	17	22	22	133	186 259	QSLV6-G1/4-10	1
G $\frac{3}{8}$	4,2	8	14,4	61,2	6,6	15,9	15	-	29,1	14	17	19	116	186 258	QSLV6-G3/8-8	1
	5,2	10	17,6	69,7	6,6	19,4	18	-	33,5	17	22	22	137	186 260	QSLV6-G3/8-10	1
	7,6	12	21	79,3	6,6	23,9	21	-	37,4	20	27	27	179	186 261	QSLV6-G3/8-12	1
G $\frac{1}{2}$	7,6	12	21	80,3	7,6	23,9	21	-	37,4	20	27	27	213	186 262	QSLV6-G1/2-12	1

* Cantidad por unidad de embalaje

Racor múltiple Quick Star QSQ

Hoja de datos

FESTO


Racor múltiple QSQ

Orientable en 360°


Rosca exterior
con hexágono exterior
4 salidas



Rosca R



Rosca G




Racor múltiple QSQ

Orientable en 360°

4 salidas
Reductor



Reductor



Dimensiones y referencias

Conexión	Diámetro nominal [mm]	Para tubo de diámetro exterior D2	B1	D5 Ø	D6 Ø	D7 Ø	L1	L2	L3	L4	≡	Peso/ unidad [g]	Nº de art.	Tipo	PE*
D1															
Rosca R															
R $\frac{1}{8}$	2	4	10	10,5	3,2	–	46	8	14	42	12	21,5	153 206	QSQ- $\frac{1}{8}$ -4	1
	2,1	6	13	13	3,2	–	50,5	8	16	56,5	12	29	153 208	QSQ- $\frac{1}{8}$ -6	1
R $\frac{1}{4}$	2	4	10	10,5	3,2	–	49	11	14	43	14	29,5	153 207	QSQ- $\frac{1}{4}$ -4	1
	2,1	6	13	13	3,2	–	53,5	11	16	48	16	–	153 288	QSQ- $\frac{1}{4}$ -6	1
Rosca G con anillo de junta															
G $\frac{1}{8}$	1,4	4	10	10,5	3,2	–	44,7	5,1	14,2	–	13	22	186 220	QSQ-G $\frac{1}{8}$ -4	1
	3,4	6	13	13	3,5	–	49,3	5,1	15,8	–	14	28	186 222	QSQ-G $\frac{1}{8}$ -6	1
G $\frac{1}{4}$	1,3	4	10	10,5	3,2	–	46,2	5,6	14,2	–	17	31	186 221	QSQ-G $\frac{1}{4}$ -4	1
	3	6	13	13	3,5	–	50,8	5,6	15,8	–	17	37	186 263	QSQ-G $\frac{1}{4}$ -6	1
Reductor															
6	1,4	4	10	10,5	3,2	13	37,5	14	–	–	–	14	153 209	QSQ-6-4	1
8	3,2	6	13	13	3,2	14,5	42,5	16	–	–	–	20,5	153 210	QSQ-8-6	1

* Cantidad por unidad de embalaje

Racor múltiple Quick Star QST3

FESTO

Hoja de datos


Racor múltiple QST3

Orientable en 360°


Rosca exterior
con hexágono exterior
3 salidas



Rosca R



Rosca G




Racor rápido QST3

Orientable en 360°

Reductor



Reductor



Dimensiones y referencias																		
Conexión	Diámetro nominal	Para tubo de diámetro exterior		D5	D6	D7	H1	H2	L1	L2	L3	L4	L5	≡	Peso	Nº de art.	Tipo	PE*
D1	[mm]	D2	D3	Ø	Ø	Ø									[g]			
Rosca R																		
R1/8	2,5	6	4	13	3,3	10	18,5	8	68,5	8	64,5	34	20	12	23	153 200	QST3-1/8-6-4	1
R1/4	3,5	8	6	15	3,3	13	20	9	81	11	75	40	24	14	36,5	153 201	QST3-1/4-8-6	1
R3/8	4,9	10	8	18	3,3	15	24	10,5	93,5	12	87	46	28	17	39,5	153 202	QST3-3/8-10-8	1
Rosca G con anillo de junta																		
G1/8	2,5	6	4	13	3,3	10	18,4	8	67,4	5,1	—	34	20	13	24	186 217	QST3-G1/8-6-4	1
G1/4	3,5	8	6	15	3,3	13	21,3	9	78,2	5,6	—	40,2	24	17	39	186 218	QST3-G1/4-8-6	1
G3/8	4,9	10	8	17,5	3,3	15	23,7	10,5	90	6,6	—	46,2	28	19	59	186 219	QST3-G3/8-10-8	1
Reductor																		
6	2,5	6	4	13	3,3	10	18,5	8	60	—	—	34	20	—	16	153 203	QST3-6-4	1
8	3,6	8	6	15	3,3	13	21	9	69,5	—	—	40	24	—	23	153 204	QST3-8-6	1
10	4,9	10	8	18	3,3	15	23,5	10,5	80	—	—	46	28	—	33	153 205	QST3-10-8	1

* Cantidad por unidad de embalaje