

Válvulas de antirretorno H/HA/HB/HGL

FESTO



Válvulas antirretorno H/HA/HB/HGL

FESTO

Cuadro general de productos

Ejecución	Función de válvula	Ejecución	Tipo	Conexión neumática 1	Conexión neumática 2	qnN [l/min]	→ Página/ Internet
Válvulas antirretorno	Función antirretorno		H	QS-4, QS-6, QS-8, QS-10, QS-12	QS-4, QS-6, QS-8, QS-10, QS-12	136 ... 1 715	4
				M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4	M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4	115 ... 5 900	5
			HA	M5, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2	QS-4, QS-6, QS-8, QS-10, QS-12	138 ... 2 230	7
			HB	QS-4, QS-6, QS-8, QS-10, QS-12	M5, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2	142 ... 2 206	7
Válvulas antirretorno, pilotadas	Función antirretorno desbloqueable		HGL	QS-4, QS-6, QS-8, QS-10, QS-12	M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2	130 ... 1 400	9
				M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2	M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2	130 ... 1 600	12

Válvulas antirretorno H/HA/HB/HGL

Referencia

FESTO

		HA	–	1/8	–	QS-6	–	
Tipo								
Función antirretorno								
H	Válvula antirretorno							
HA	Válvula antirretorno, sentido del flujo; rosca exterior → racor QS							
HB	Válvula antirretorno, sentido del flujo; racor QS → rosca exterior							
Función antirretorno desbloqueable								
HGL	Válvulas de antirretorno pilotadas							
Conexión neumática 1 en H/HA								
Conexión neumática 2 en HB/HGL								
H								
QS-4	Conector tipo clavija para tubos flexibles con diámetro exterior de 4 mm							
QS-6	Conector tipo clavija para tubos flexibles con diámetro exterior de 6 mm							
QS-8	Conector tipo clavija para tubos flexibles con diámetro exterior de 8 mm							
QS-10	Conector tipo clavija para tubos flexibles con diámetro exterior de 10 mm							
QS-12	Conector tipo clavija para tubos flexibles con diámetro exterior de 12 mm							
M5	Rosca interior M5							
1/8-A/I	Rosca interior/exterior G1/8							
1/4	Rosca exterior G1/4							
3/8	Rosca exterior G3/8							
1/2	Rosca exterior G1/2							
3/4	Rosca exterior G3/4							
HA/HB								
M5	Rosca exterior M5							
1/8	Rosca exterior R1/8							
1/4	Rosca exterior R1/4							
3/8	Rosca exterior R3/8							
1/2	Rosca exterior R1/2							
HGL								
M5	Rosca exterior M5							
1/8	Rosca exterior G1/8							
1/4	Rosca exterior G1/4							
3/8	Rosca exterior G3/8							
1/2	Rosca exterior G1/2							
Conexión neumática 2 en H/HA								
Conexión neumática 1 en HB/HGL								
H/HGL								
–	Tamaño de la conexión igual a las conexiones 1 ó 2							
HA/HB/HGL								
QS-4	Conector tipo clavija para tubos flexibles con diámetro exterior de 4 mm							
QS-6	Conector tipo clavija para tubos flexibles con diámetro exterior de 6 mm							
QS-8	Conector tipo clavija para tubos flexibles con diámetro exterior de 8 mm							
QS-10	Conector tipo clavija para tubos flexibles con diámetro exterior de 10 mm							
QS-12	Conector tipo clavija para tubos flexibles con diámetro exterior de 12 mm							
Generación								
B	Serie B							

Válvulas antirretorno H

Datos técnicos: racor QS

FESTO

Función antirretorno




-  - Caudal
136 ... 1 715 l/min
-  - Temperatura
0 ... +60 °C
-  - Presión
-1 ... +10 bar




Datos técnicos generales					
Función de válvula	Función antirretorno				
Conexión neumática 1	QS-4	QS-6	QS-8	QS-10	QS-12
Conexión neumática 2	QS-4	QS-6	QS-8	QS-10	QS-12
Tipo de fijación	Montaje en línea				
Posición de montaje	Indistinta				

Condiciones de funcionamiento y del entorno	
Presión de funcionamiento [bar]	-1 ... +10
Fluido	Aire comprimido filtrado, lubricado o sin lubricar
Temperatura ambiente [°C]	0 ... +60

Materiales	
Cuerpo	Aluminio
Características del material	No contiene cobre (exteriormente) ni PTFE

Dimensiones	Datos CAD disponibles en → www.festo.com
 ← Sentido del flujo	

Tipo	Para tubo de diámetro exterior D1	D2 Ø	L
H-QS-4	4	9	34,8
H-QS-6	6	12	38,8
H-QS-8	8	15	54,9
H-QS-10	10	25	73,4
H-QS-12	12	25	78,6

Referencias					
	Conexión neumática		Caudal nominal normal qnN [l/min]	Peso [g]	Nº art. Tipo
	1	2			
	QS-4	QS-4	136	5,3	153462 H-QS-4
	QS-6	QS-6	282	10	153463 H-QS-6
	QS-8	QS-8	681	21	153464 H-QS-8
	QS-10	QS-10	1 480	63	153465 H-QS-10
	QS-12	QS-12	1 715	69	153466 H-QS-12

Válvulas antirretorno H

Hoja de datos: rosca interior/exterior

FESTO

Función antirretorno



- - Caudal
115 ... 5 900 l/min
- - Temperatura
-10 ... +60 °C
- - Presión
0,4 ... 12 bar



H-M5

H-1/8-A/I

H-1/4-B ... H-3/4-B

Datos técnicos generales						
Función de válvula	Función antirretorno					
Conexión neumática 1	M5	G1/8	G1/4	G3/8	G1/2	G3/4
Conexión neumática 2	M5	G1/8	G1/4	G3/8	G1/2	G3/4
Tipo de fijación	Montaje en línea		Atornillable			
Posición de montaje	Indistinta					
Par de apriete admisible [Nm]	–	–	11	20	40	60

· · Importante: Este producto cumple con los estándares ISO 1179-1 e ISO 228-1

Condiciones de funcionamiento y del entorno						
Conexión neumática 1	M5	G1/8	G1/4	G3/8	G1/2	G3/4
Presión de funcionamiento [bar]	0,4 ... 8		0,4 ... 12			
Fluido	Aire comprimido filtrado, lubricado o sin lubricar		Aire seco, con o sin lubricación			
Temperatura ambiente [°C]	−10 ... +60					
Temperatura del fluido [°C]	−10 ... +60					
Temperatura de almacenamiento [°C]	−		−10 ... +60			
Clase de resistencia a la corrosión ¹⁾	−		2			

1) Clase de resistencia a la corrosión 2 según norma de Festo 940 070

Válida para piezas expuestas a moderado peligro de corrosión. Piezas exteriores en contacto directo con sustancias usuales en entornos industriales, tales como disolventes, detergentes o lubricantes, con superficies principalmente decorativas.

Materiales						
Conexión neumática 1	M5	G1/8	G1/4	G3/8	G1/2	G3/4
Cuerpo	Latón		Aleación forjada de aluminio anodizado			
Juntas	NBR					
Características del material	–		No contiene cobre (exteriormente) ni PTFE			

Válvulas antirretorno H

Hoja de datos: rosca interior/exterior

FESTO

Dimensiones

H-M5

→ Sentido del flujo

H-1/8-A/I

→ Sentido del flujo

H-1/4-B ... H-3/4-B

→ Sentido del flujo

Datos CAD disponibles en → www.festo.com

Tipo	Conexión D1	L1	L2	L3	≡
H-M5	M5	20	4	7	11
H-1/8-A/I	G1/8	28,5	7,5	6,5	14
H-1/4-B	G1/4	48	32	8	19
H-3/8-B	G3/8	50	32	9	22
H-1/2-B	G1/2	65	44	10,5	27
H-3/4-B	G3/4	74	50	12	32

· · · Importante: Este producto cumple con los estándares ISO 1179-1 e ISO 228-1

Referencias						
	Conexión neumática		Caudal nominal normal qnN [l/min]	Peso [g]	Nº art.	Tipo
	1	2				
	M5	M5	115	15	3671	H-M5
	G1/8	G1/8	280	21	3324	H-1/8-A/I ¹⁾
	G1/4	G1/4	1 000	25,4	11689	H-1/4-B ¹⁾
	G3/8	G3/8	2 000	34	11690	H-3/8-B ¹⁾
	G1/2	G1/2	5 500	58,3	11691	H-1/2-B ¹⁾
	G3/4	G3/4	5 900	101	11692	H-3/4-B ¹⁾

1) Juntas para rosca exterior incluidas en el suministro.

Válvulas antirretorno HA/HB

Hoja de datos

FESTO

Función antirretorno



-  Caudal
138 ... 2 230 l/min
-  Temperatura
0 ... +60 °C
-  Presión
-1 ... +10 bar





Datos técnicos generales											
Función de válvula	Función antirretorno										
Tipo	HA					HB					
Conexión neumática 1	M5	R $\frac{1}{8}$	R $\frac{1}{4}$	R $\frac{3}{8}$	R $\frac{1}{2}$	QS-4	QS-6	QS-8	QS-10	QS-12	
Conexión neumática 2	QS-4	QS-4, QS-6, QS-8	QS-6, QS-8	QS-10, QS-12	QS-12	M5, R $\frac{1}{8}$	R $\frac{1}{8}$, R $\frac{1}{4}$	R $\frac{1}{8}$, R $\frac{1}{4}$	R $\frac{3}{8}$	R $\frac{3}{8}$, R $\frac{1}{2}$	
Tipo de fijación	Atornillable										
Posición de montaje	Indistinta										

Condiciones de funcionamiento y del entorno	
Presión de funcionamiento [bar]	-1 ... +10
Fluido	Aire comprimido filtrado, lubricado o sin lubricar
Temperatura ambiente [°C]	0 ... +60

Materiales	
Cuerpo	Latón niquelado

Dimensiones Datos CAD disponibles en www.festo.com





Tipo	Conexión	Para tubo de diámetro exterior	D2	L	L1	L2	≅
	D	D1	Ø				
HA/HB-M5-QS-4	M5	4	8	—	25,4	3	8
HA/HB- $\frac{1}{8}$ -QS-4	R $\frac{1}{8}$	4	9	24,5	20,5	8	10
HA/HB- $\frac{1}{8}$ -QS-6		6	10	29,3	25,3	8	10
HA/HB- $\frac{1}{8}$ -QS-8		8	13,5	35,5	31,5	8	14
HA/HB- $\frac{1}{4}$ -QS-6	R $\frac{1}{4}$	6	12	29,3	23,3	11	14
HA/HB- $\frac{1}{4}$ -QS-8		8	13,5	39,2	33,2	11	14
HA/HB- $\frac{3}{8}$ -QS-10	R $\frac{3}{8}$	10	25	61,7	55,4	12	24
HA/HB- $\frac{3}{8}$ -QS-12		12	25	64,3	58	12	24
HA/HB- $\frac{1}{2}$ -QS-12	R $\frac{1}{2}$	12	28	70,8	62,6	15	27

Válvulas antirretorno HA/HB

Hoja de datos

FESTO


Referencias						
	Conexión neumática		Caudal nominal normal qnN	Peso [g]	Nº art.	Tipo
	1	2	[l/min]			
Sentido del flujo; rosca exterior → racor QS						
	M5	QS-4	148	7,2	153444	HA-M5-QS-4
	R1/8	QS-4	138	11	153446	HA-1/8-QS-4
		QS-6	311	11	153448	HA-1/8-QS-6
		QS-8	331	22	153452	HA-1/8-QS-8
	R1/4	QS-6	302	23	153450	HA-1/4-QS-6
		QS-8	670	24	153454	HA-1/4-QS-8
	R3/8	QS-10	1 740	47	153456	HA-3/8-QS-10
		QS-12	1 876	50	153458	HA-3/8-QS-12
	R1/2	QS-12	2 230	69	153460	HA-1/2-QS-12
Sentido de flujo, racor QS → rosca exterior						
	QS-4	M5	144	7,2	153445	HB-M5-QS-4
		R1/8	142	11	153447	HB-1/8-QS-4
	QS-6	R1/8	335	11	153449	HB-1/8-QS-6
		R1/4	292	23	153451	HB-1/4-QS-6
	QS-8	R1/8	314	22	153453	HB-1/8-QS-8
		R1/4	696	24	153455	HB-1/4-QS-8
	QS-10	R3/8	1 700	47	153457	HB-3/8-QS-10
	QS-12	R3/8	1 886	50	153459	HB-3/8-QS-12
		R1/2	2 206	69	153461	HB-1/2-QS-12

Válvulas antirretorno HGL, pilotadas

FESTO

Datos técnicos: racor QS

Función



- - Caudal
130 ... 1 400 l/min
- - Temperatura
-10 ... +60 °C
- - Presión
0,5 ... 10 bar



La válvula antirretorno desbloqueable puede ser utilizada para operaciones breves de posicionamiento y frenado de actuadores neumáticos.

Mientras la válvula recibe una señal en la conexión neumática 21, el aire

a presión fluirá hacia el actuador y en sentido contrario. Si la válvula no recibe una señal, bloquea el escape del actuador en el sentido de flujo 2 → 1, con lo que se frena el movimiento.

- Se trata de un componente apropiado para el uso en sistemas con funciones de seguridad
- Conexión montada girable
- Escape manual del volumen de aire contenido en el cilindro con accionamiento auxiliar manual (accesorio) HAB → 15

Datos técnicos generales					
Conexión neumática 2	M5	G 1/8	G 1/4	G 3/8	G 1/2
Conexión neumática 1	QS-4	QS-4, QS-6	QS-8, QS-10	QS-8, QS-10	QS-12
Conexión de aire de pilotaje 21	QS-4	M5	G 1/8	G 1/4	G 3/8
Función de válvula	Función antirretorno desbloqueable				
Tipo de accionamiento	Neumático				
Tipo de fijación	Con rosca exterior				
Posición de montaje	Indistinta				
Par de apriete admisible [Nm]	1,5	5	12	15	18

• Importante: Este producto cumple con los estándares ISO 1179-1 e ISO 228-1

Condiciones de funcionamiento y del entorno						
Conexión neumática 2		M5	G 1/8	G1/4	G3/8	G1/2
Presión de funcionamiento	[bar]	0,5 ... 10				
Presión de pilotaje	[bar]	2 ... 10			1 ... 10	
Fluido de funcionamiento / Fluido de control		Aire seco, con o sin lubricación				
Temperatura ambiente	[°C]	-10 ... +60				
Temperatura del fluido	[°C]	-10 ... +60				
Temperatura de almacenamiento	[°C]	-10 ... +60				
Clase de resistencia a la corrosión ¹⁾		2				

1) Clase de resistencia a la corrosión 2 según norma de Festo 940 070
Válida para piezas expuestas a moderado peligro de corrosión. Piezas exteriores en contacto directo con sustancias usuales en entornos industriales, tales como disolventes, detergentes o lubricantes, con superficies principalmente decorativas.

- - Importante

El uso en aplicaciones de relevancia para la seguridad exige la aplicación de medidas adicionales. En Europa, por ejemplo, las normas incluidas en la directiva de máquinas de la UE.


Sin aplicar medidas adicionales, tal como lo establece la ley, el producto no es apropiado para el uso en aplicaciones relevantes para la seguridad.

Válvulas antirretorno HGL, pilotadas

Datos técnicos: racor QS




Pilotaje p21 en función de la presión de funcionamiento p1



Materiales

Vista en sección




Válvulas de antirretorno pilotadas		
1	Conexión orientable	Fundición inyectada de zinc
2	Anillo para soltar	POM
3	Tornillo hueco	Aleación forjada de aluminio anodizado
-	Juntas, retén antirretorno	NBR
Características del material		No contiene cobre (exteriormente) ni PTFE

Válvulas antirretorno HGL, pilotadas

FESTO

Datos técnicos: racor QS



Tipo	Conexión	Para tubo de diámetro exterior D2	D1	D3	D4	D5	H1	H2	L1	L2	L3	L4	≈C1	≈C2
	D			Ø	Ø	Ø								
HGL-1/8-QS-4	G1/8	4	M5	13,8	11,8	10,2	29,4	22,5	42,6	5,4	13,9	37,8	8	12
HGL-1/8-QS-6	G1/8	6				12,5	32,6	25,7			13,2			
HGL-1/4-QS-8	G1/4	8	G1/8	17,8	16	14,5	39,6	30,7	50,8	6,5	16,6	44,5	12	16
HGL-1/4-QS-10	G1/4	10				17,5	42	33,1			15,5			
HGL-3/8-QS-8	G3/8	8	G1/4	22,4	18,8	14,5	44,1	32,9	56,3	7	18,2	49,5	15	19
HGL-3/8-QS-10	G3/8	10				17,5	46,7	35,5			18,2			
HGL-1/2-QS-12	G1/2	12	G3/8	27,8	23,5	20,5	55,3	41,4	75,8	8,8	22,4	—	—	24

Importante: Este producto cumple con los estándares ISO 1179-1 e ISO 228-1

Referencias									
	Conexión neumática		Conexión de aire de pilotaje	Caudal nominal normal qnN con 6 bar → 5 bar		Caudal normal qn con 6 bar → 0 bar		Peso [g]	Nº art. Tipo
	2	1		[l/min]		[l/min]			
	M5	QS-4	QS-4	130		200		21	530038 HGL-M5-QS-4 ¹⁾
	G1/8	QS-4	M5	200		300		18,4	530039 HGL-1/8-QS-4 ¹⁾
		QS-6	M5	270		400		21,4	530040 HGL-1/8-QS-6 ¹⁾
	G1/4	QS-8	G1/8	390		640		38,7	530041 HGL-1/4-QS-8 ¹⁾
		QS-10	G1/8	400		670		45	530042 HGL-1/4-QS-10 ¹⁾
	G3/8	QS-8	G1/4	830		1 200		54,7	530043 HGL-3/8-QS-8 ¹⁾
		QS-10	G1/4	890		1 300		60,3	530044 HGL-3/8-QS-10 ¹⁾
	G1/2	QS-12	G3/8	1 400		2 100		116,9	530045 HGL-1/2-QS-12 ¹⁾


1) Junta para rosca exterior incluida en el suministro.

Válvulas antirretorno HGL, pilotadas

Hoja de datos: rosca interior metálica

FESTO

Función



- - Caudal
130 ... 1 600 l/min
- - Temperatura
-10 ... +60 °C
- - Presión
0,5 ... 10 bar



La válvula antirretorno desbloqueable puede ser utilizada para operaciones breves de posicionamiento y frenado de actuadores neumáticos. Mientras la válvula reciba una señal en la conexión neumática 21, el aire

a presión fluirá hacia el actuador y en sentido contrario. Si la válvula no recibe una señal, bloquea el escape del actuador en el sentido de flujo 2 → 1, con lo que se frena el movimiento.

- Se trata de un componente apropiado para el uso en sistemas con funciones de seguridad
- Conexión montada girable
- Escape manual del volumen de aire contenido en el cilindro con accionamiento auxiliar manual (accesorio) HAB → 15

Datos técnicos generales					
Conexión neumática 2	M5	G 1/8	G 1/4	G 3/8	G 1/2
Conexión neumática 1	M5	G 1/8	G 1/4	G 3/8	G 1/2
Conexión de aire de pilotaje 21	M5	M5, G 1/8	G 1/8	G 1/4	G 3/8
Función de válvula	Función antirretorno desbloqueable				
Tipo de accionamiento	Neumático				
Tipo de fijación	Con rosca exterior				
Posición de montaje	Indistinta				
Par de apriete admisible [Nm]	1,5	5	12	15	18

• Importante: Este producto cumple con los estándares ISO 1179-1 e ISO 228-1

Condiciones de funcionamiento y del entorno						
Conexión neumática 2		M5	G 1/8	G1/4	G3/8	G1/2
Presión de funcionamiento	[bar]	0,5 ... 10				
Presión de pilotaje	[bar]	2 ... 10			1 ... 10	
Fluido de funcionamiento / Fluido de control		Aire seco, con o sin lubricación				
Temperatura ambiente	[°C]	-10 ... +60				
Temperatura del fluido	[°C]	-10 ... +60				
Temperatura de almacenamiento	[°C]	-10 ... +60				
Clase de resistencia a la corrosión ¹⁾		2				

¹⁾ Clase de resistencia a la corrosión 2 según norma de Festo 940 070
Válida para piezas expuestas a moderado peligro de corrosión. Piezas exteriores en contacto directo con sustancias usuales en entornos industriales, tales como disolventes, detergentes o lubricantes, con superficies principalmente decorativas.

Importante

El uso en aplicaciones de relevancia para la seguridad exige la aplicación de medidas adicionales. En Europa, por ejemplo, las normas incluidas en la directiva de máquinas de la UE.


Sin aplicar medidas adicionales, tal como lo establece la ley, el producto no es apropiado para el uso en aplicaciones relevantes para la seguridad.

Válvulas antirretorno HGL, pilotadas

Hoja de datos: rosca interior metálica


FESTO

Pilotaje p21 en función de la presión de funcionamiento p1



Materiales

Vista en sección



Válvulas de antirretorno pilotadas		
1	Conexión orientable	Fundición inyectada de zinc
2	Tornillo hueco	Aleación forjada de aluminio anodizado
-	Juntas, retén antirretorno	NBR
Características del material		No contiene cobre (exteriormente) ni PTFE
		De conformidad con RoHS (únicamente HGL-1/8-1/8-B)

Válvulas antirretorno HGL, pilotadas

Hoja de datos: rosca interior metálica

FESTO

Dimensiones		Datos CAD disponibles en → www.festo.com											
HGL-M5-B		HGL-1/8-B, HGL-1/4-B, HGL-3/8-B		HGL-1/8-1/8-B		HGL-1/2-B							

Tipo	Conexión D	Conexión D2	D1	D3 Ø	D4 Ø	D5 Ø	H1	H2	L1	L2	L3	L4	≈C1	≈C2
HGL-1/8-B	G1/8	G1/8	M5	14	11,8	14	25,1	18,1	42,6	5,4	11,2	37,8	8	12
HGL-1/8-1/8-B	G1/8	G1/8	G1/8	14	13,8	14	25,1	18,1	46,7	5,2	11,2	-	-	14
HGL-1/4-B	G1/4	G1/4	G1/8	18	16	17,5	34	25	50,8	6,5	13,5	44,5	12	16
HGL-3/8-B	G3/8	G3/8	G1/4	23,8	18,8	20	39,3	27,4	56,3	7	15,1	49,5	15	19
HGL-1/2-B	G1/2	G1/2	G3/8	30	23,5	25	47,8	32,8	75,8	8,8	17,7	-	-	24

· · · Importante: Este producto cumple con los estándares ISO 1179-1 e ISO 228-1

Referencias								
	Conexión neumática		Conexión de aire de pilotaje	Caudal nominal normal qnN con 6 bar → 5 bar	Caudal normal qn con 6 bar → 0 bar	Peso	Nº art.	Tipo
	2	1						
	M5	M5	M5	130	200	21	530029	HGL-M5-B ¹⁾
	G1/8	G1/8	M5	300	430	20,8	530030	HGL-1/8-B ¹⁾
			G1/8	300	430	26,2	543253	HGL-1/8-1/8-B ¹⁾
	G1/4	G1/4	G1/8	550	680	41,2	530031	HGL-1/4-B ¹⁾
	G3/8	G3/8	G1/4	1 100	1 500	62,9	530032	HGL-3/8-B ¹⁾
	G1/2	G1/2	G3/8	1 600	2 100	129,4	530033	HGL-1/2-B ¹⁾

1) Junta para rosca exterior incluida en el suministro.

Válvulas antirretorno HGL, pilotadas

FESTO

Accesorios

Accionamiento manual auxiliar HAB
Para válvulas antirretorno HGL

- Para el escape manual del aire contenido en la cámara del cilindro

Material:

Cuerpo: Aleación forjada de aluminio anodizado




Datos técnicos generales				
Conexión neumática 2	G 1/8	G 1/4	G 3/8	G 1/2
Conexión neumática 1	G 1/8	G 1/4	G 3/8	G 1/2
Diámetro nominal [mm]	4,1	7	11	14
Función de válvula	Elemento de escape			
Tipo de fijación	Atornillable			
Posición de montaje	Indistinta			
Caudal nominal normal del aire de escape con 6 → 0 bar [l/min]	165			
Par de apriete admisible [Nm]	4	11	40	50

Condiciones de funcionamiento y del entorno	
Presión de funcionamiento [bar]	0 ... 10
Fluido de trabajo	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre el fluido de trabajo/mando	Es posible el funcionamiento con aire comprimido lubricado (lo cual requiere seguir utilizando aire lubricado)
Temperatura ambiente [°C]	-20 ... +80
Temperatura del fluido [°C]	-20 ... +80
Clase de resistencia a la corrosión ¹⁾	2

- 1) Clase de resistencia a la corrosión 2 según norma de Festo 940 070
Válida para piezas expuestas a moderado peligro de corrosión. Piezas exteriores en contacto directo con sustancias usuales en entornos industriales, tales como disolventes, detergentes o lubricantes, con superficies principalmente decorativas.

Dimensiones Datos CAD disponibles en → www.festo.com



Dimensiones y referencias								
Conexión D1	B1	D2 Ø	L1	L2	L3	L4	≈C	Nº art. Tipo
G 1/8	6,2	7,7	4,7	1,8	19,1	5	13	184585 HAB-1/8
G 1/4	6,2	7,7	5,8	2,2	28	7	17	184586 HAB-1/4
G 3/8	6,2	7,7	6,05	3,35	28,4	7	19	184587 HAB-3/8
G 1/2	6,2	7,7	7,9	2,6	38,5	7	24	184588 HAB-1/2

• Importante: Este producto cumple con los estándares ISO 1179-1 e ISO 228-1