

VHEM, Ventile manuell betätigt


FESTO



Ventile VHEM, manuell betätigt

FESTO

Merkmale



Innovativ

- Klein, kompakt für vielfältige pneumatische Anwendungen
- Zahlreiche wählbare Ventilfunktionen; 3/2-Wege-, und 5/2-Wegefunktionen
- Mit einem Durchfluss von bis zu 1000 l/min bieten die VHEM-Ventile eine hohe pneumatische Leistung für vielfältige Aufgaben
- Geringes Gewicht
- Geringe Betätigungskräfte

Vielseitig

- Flexibilität der pneumatischen Arbeitsanschlüsse lösen individuelle Anforderungen praxisgerecht
- Rundschalldämpfer für gefasste Abluft
- Teilweise für Vakuum geeignet
- Teilweise Reversbetrieb möglich
- Betätigung: direkt und vorgesteuert
- Druckbereich von Vakuum bis 10 bar möglich
- Ausführung:
 - Tasterventil
 - Kipphebelventil
 - Handhebelventil
 - Tasthebelventil
 - Fußventil

Betriebssicher

- Langlebig durch bewährte Kolbenschieber-, und Kolbensitzventile
- Robust durch Metall- oder Kunststoffgehäuse und Anschlussgewinde, bzw. Anschlussstutzen


Montagefreundlich

- Fronttafeleinbau, bzw. auf Montagewinkel montierbar

Ventile VHEM, manuell betätigt

Merkmale

FESTO



Ausstattungsmöglichkeiten

3/2 Wege-Ventil

- Ruhestellung offen/ge-schlossen
- mechanische Feder
- Vakuumbetrieb möglich
- pneumatisch vorgesteuert oder direkt betätigt
- gefasste Abluft
- rastend (bistabil) oder nicht rastend (monostabil)

5/2 Wege-Ventil

- pneumatische Feder/me-chanische Feder
- Vakuumbetrieb möglich
- reversibel
- pneumatisch vorgesteuert oder direkt betätigt
- gefasste Abluft
- rastend (bistabil) oder nicht rastend (monostabil)

Ventilauswahl

→ Internet: www.festo.com

Mechanische und manuell betätigte Wegeventile bestellen Sie mit Hilfe des Bestellcodes:

Bestellsystem Ventile
→ Internet: mechanisch und manuell betätigte Wegeventile


Ventile VHEM, manuell betätigt

Peripherieübersicht


FESTO

Ventile, manuell betätigt

Tasthebelventil 5/2 Wege-Ventil VHEM-L




Tasterventil 3/2 Wege-Ventil VHEM-P...




	Kurzbeschreibung	→ Seite/Internet
1	Verschraubung für Arbeitsluft-/Abluftanschlüsse (1, 3, 5) und Arbeitsanschlüsse (2, 4)	31
2	Schalldämpfer für Abluftanschlüsse (3, 5)	31
3	Tasthebelventil VHEM-L...	18
4	Tasterventil VHEM-P...	9

Ventile manuell betätigt

Fußventil 3/2 Wege-Ventil F-3_M5 ...



Kipphebelventil 3/2 Wege-Ventil KH/O-3-PK



	Kurzbeschreibung	→ Seite/Internet
1	Verschraubung für Arbeitsluft-/Abluftanschlüsse (1, 3, 5) und Arbeitsanschlüsse (2, 4)	31
2	Fußventil F- ...	26
3	Schlauchanschluss für innenkalibrierte Schläuche	31
4	Kipphebelventil KH/O-3-PK	16

Ventile VHEM, manuell betätigt

Merkmale

Manuell betätigte Ventile

Manuell betätigte Ventile finden in allen Industriebereichen bis hin zum Handwerk Verwendung. Einfache Vorgänge, wie Spannen

oder Schließen von Schutztüren, werden mit diesen Ventilen realisiert. Je nach gewünschter Betätigung (drückend, drehend











/schwenkend oder kippend) sind die Ventile rückstellend oder nicht rückstellend. Die Ventile

werden teils direkt gesteuert oder sind pneumatisch vorgesteuert.

Ventilfunktionen		
Schaltzeichen	Typ	Beschreibung
Tasterventil		
	VHEM-LT-M32C K-3-M5	3/2 Wege-Ventil, monostabil • Ruhestellung geschlossen • Rückstellung über mechanische Feder • Vakuumtauglich
	VHEM-LT-M32U	3/2 Wege-Ventil, monostabil • Ruhestellung offen • Rückstellung über mechanische Feder • Vakuumtauglich
	VHEM-PTCZ-M32U	3/2 Wege-Ventil, monostabil • Ruhestellung offen • Rückstellung über mechanische Feder • Pneumatisch vorgesteuert
	VHEM-PTCZ-M32C	3/2 Wege-Ventil, monostabil • Ruhestellung geschlossen • Rückstellung über mechanische Feder • Pneumatisch vorgesteuert
	VHEM-PTC-M32C	3/2 Wege-Ventil, monostabil • Ruhestellung geschlossen • Pneumatisch vorgesteuert • Rückstellung über mechanische Feder
	VHEM-PTC-M32U	3/2 Wege-Ventil, monostabil • Ruhestellung offen • Pneumatisch vorgesteuert • Rückstellung über mechanische Feder
	VHEM-P-M52-M	5/2 Wege-Ventil, monostabil • Reversibler Betrieb möglich • Rückstellung über mechanische Feder • Vakuumtauglich
	VHEM-P-M52-E VHEM-L-M52-E	5/2 Wege-Ventil, monostabil • Reversibler Betrieb möglich • Rückstellung über (externe) pneumatische Feder • Vakuumtauglich
	VHEM-P-M52-A VHEM-L-M52-A	5/2 Wege-Ventil, monostabil • Kein reversibler Betrieb möglich • Rückstellung über (interne) pneumatische Feder

Ventile VHEM, manuell betätigt










Merkmale

Ventilfunktionen		
Schaltzeichen	Typ	Beschreibung
Tasterventil		
	K/O-3-PK-3	3/2 Wege-Ventil, monostabil • Ruhestellung offen/geschlossen • Rückstellung über mechanische Feder
	VHEM-PCZ-M52-M	5/2 Wege-Ventil, monostabil • Pneumatisch vorgesteuert • Reversibler Betrieb möglich • Rückstellung über mechanische Feder
	VHEM-PCZ-M52-E	5/2 Wege-Ventil, monostabil • Pneumatisch vorgesteuert • Reversibler Betrieb möglich • Rückstellung über (externe) pneumatische Feder
	VHEM-PC-M52-M	5/2 Wege-Ventil, monostabil • Pneumatisch vorgesteuert • Rückstellung über mechanische Feder
	VHEM-PC-M52-A	5/2 Wege-Ventil, monostabil • Pneumatisch vorgesteuert • Rückstellung über (interne) pneumatische Feder
	VHEM-PA-B52	5/2 Wege-Ventil, bistabil • Betätigung rastend • Reversibler Betrieb möglich • Rückstellung über mechanische Feder • Vakuumtauglich
Kipphebelventil		
	KH/O-3-PK-3	3/2 Wege-Ventil, monostabil • Betätigung rastend • Ruhestellung offen/geschlossen • Rückstellung über mechanische Feder
Tasthebelventil		
	TH/O-3-PK-3	3/2 Wege-Ventil, monostabil • Ruhestellung offen/geschlossen • Rückstellung über mechanische Feder
	TH-3-M5	3/2 Wege-Ventil, monostabil • Ruhestellung geschlossen • Rückstellung über mechanische Feder • Vakuumtauglich
	TH-3-1/4-B	3/2 Wege-Ventil, monostabil • Ruhestellung geschlossen • Rückstellung über mechanische Feder
	THO-3-1/4-B	3/2 Wege-Ventil, monostabil • Ruhestellung offen • Rückstellung über mechanische Feder
	VHEM-L-M52-M TH-5-1/4-B	5/2 Wege-Ventil, monostabil • Rückstellung über mechanische Feder • Vakuumtauglich

Ventile VHEM, manuell betätigt

Merkmale

FESTO

Ventilfunktionen		
Schaltzeichen	Typ	Beschreibung
Handhebelventil		
	H-3-1/4-B	3/2 Wege-Ventil, bistabil • Betätigung rastend
	H-5-1/4-B	5/2 Wege-Ventil, bistabil • Betätigung rastend
Fuß-, Fußrastventil		
	F-3-1/4-B	3/2 Wege-Ventil, monostabil • Ruhestellung geschlossen • Rückstellung über mechanische Feder
	FO-3-1/4-B	3/2 Wege-Ventil, monostabil • Ruhestellung offen • Rückstellung über mechanische Feder
	FP-3-1/4-B	3/2 Wege-Ventil, bistabil • Betätigung rastend • Rückstellung über mechanische Feder
	FPB-3-1/4	3/2 Wege-Ventil, bistabil • Betätigung rastend • Rückstellung über mechanische Feder
	F-5-1/4-B	5/2 Wege-Ventil, monostabil • Rückstellung über mechanische Feder
	FP-5-1/4-B	5/2 Wege-Ventil, bistabil • Betätigung rastend • Rückstellung über mechanische Feder
	FPB-5-1/4	5/2 Wege-Ventil, bistabil • Betätigung rastend • Rückstellung über mechanische Feder

-  - Hinweis

Ventilen muss im Vakuumtauglichbetrieb ein Filter vorgeschaltet werden. Damit wird vermieden, dass angesaugte Fremdkörper in das Ventil eindringen können (z.B. beim Betrieb eines Saugers).

Ventile VHEM, manuell betätigt

FESTO

Typenschlüssel

VHEM	-	PTCZ	-	M32C	-	M	-	G14
------	---	------	---	------	---	---	---	-----

Ventilfamilie	
VHEM	handbetätigte Ventile

Ausführung	
Betätigung	
L	Tastenhebelventil
P	Tasterventil
Konstruktionsprinzip	
-	Kolbenschieber
T	Tellersitz
Ansteuerung	
-	direkt betätigt
C	pneumatisch vorgesteuert
Steuerluftversorgung	
-	intern
Z	extern
Schaltfunktion	
-	monostabiles Ventil
A	aktiv (Feder, bistabiles Ventil)
X	passiv (Luft, bistabiles Ventil)

Ventilfunktion	
M32C	3/2-Wege-Ventil, monostabil, Ruhestellung geschlossen
M32U	3/2-Wege-Ventil, monostabil, Ruhestellung offen
B32	3/2-Wege-Ventil, bistabil
M52	5/2-Wege-Ventil, monostabil
B52	5/2-Wege-Ventil, bistabil

Rückstellart	
-	ohne
A	interne pneumatische Feder
E	externe pneumatische Feder
M	mechanische Feder

Pneumatischer Anschluss	
G14	Gewinde G $\frac{1}{4}$
G18	Gewinde G $\frac{1}{8}$

VHEM, Tasterventil

FESTO


Datenblatt – Tasterventil, 80 l/min Normalnennendurchfluss

-  - Durchfluss
80 ... 1000 l/min

-  - Druck
-0,95 ... 10 bar

-  - Temperaturbereich
-10 ... +60°C

Befestigung erfolgt wahlweise
mit Durchgangsbohrung oder
Fronttafeleinbau (bei F-3-M5 mit
Flanschaugen)



Allgemeine Technische Daten			
Typ	K/O-3-PK-3	K-3-M5	F-3-M5
Normalnennendurchfluss [l/min] 1 → 2	80		
Ventilfunktion	3/2 Wege-Ventil		
Konstruktiver Aufbau	Tellersitz-Ventil, direkt betätigt		
Pneumatischer Anschluss	PK-3 ¹⁾	M5	M5
Nennweite [mm]	2,5	2,0	2,0
Gewicht [g]	20	28	165
Betätigungskraft [N]	–	23,0	7,0
• bei 6 bar			
• bei Ruhestellung geschlossen [N]	24,0	–	–
• bei Ruhestellung offen [N]	17,0	–	–

1) PK-3=Stecknippel für Kunststoffschlauch, Nennweite 3 mm

Werkstoffe			
Typ	K/O-3-PK-3	K-3-M5	F-3-M5
Dichtung	NBR		–
Gehäuse	Kunststoff	Zink-Druckguss	Zink-Druckguss

Betriebs- und Umweltbedingungen			
Typ	K/O-3-PK-3	K-3-M5	F-3-M5
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]		
Hinweis zum Betriebs-/ Steuermedium	geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)		
Betriebsdruckbereich [bar]	0 ... 8	-0,95 ... 8	-0,95 ... 8
Umgebungstemperatur [°C]	-10 ... +60		

VHEM, Tasterventil

FESTO

Datenblatt – Tasterventil, 500 l/min Normalnennendurchfluss

Allgemeine Technische Daten			
Typ	VHEM-PTC ... G18	VHEM-P ... G18	VHEM-PC ... G18
Normalnennendurchfluss [l/min] 1 → 2	500		
Ventifunktion	3/2 Wege-Ventil	5/2 Wege-Ventil	
Rückstellart	mechanische Feder	mechanische oder pneumatische Feder	
Konstruktiver Aufbau	Tellersitz-Ventil, vorgesteuert	Kolbenschieber-Ventil, direkt betätigt	Kolbenschieber-Ventil, vorgesteuert
Pneumatischer Anschluss	G $\frac{1}{8}$	G $\frac{1}{8}$	G $\frac{1}{8}$
Steuerluftversorgung	intern oder extern	–	intern oder extern
Nennweite [mm]	4,0	4,0	4,0
Gewicht [g]	198	194	216
Betätigungskraft [N]	28,0	26,0 ¹⁾ 39,0	28,0

1) Wert 26,0 bei: Rückstellung mit mechanischer Feder, Wert 39,0 bei: Rückstellung mit pneumatischer Feder

Werkstoffe	
Dichtung	NBR
Gehäuse	Alu-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform

Betriebs- und Umweltbedingungen					
Typ	VHEM-PTC ... G18	VHEM-P ... G18	VHEM-PC ... G18		
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:--]				
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)				
Betriebsdruckbereich [bar]					
Ventile NC	3,5 ... 8	–	–	–	–
Ventile NO	4,5 ... 8	–0,95 ... 10 ¹⁾	2,5 ... 10 ²⁾	–0,95 ... 10 ¹⁾	2,5 ... 10 ²⁾
Mediumtemperatur [°C]	–10 ... +60				
Umgebungstemperatur [°C]	–10 ... +60				

1) Vakuumtauglich, Rückstellung mit mechanischer Feder oder externe pneumatische Feder (im Typenschlüssel Rückstellart M: mechanische Feder)

2) Nicht vakuumtauglich, Rückstellung mit interner pneumatischer Feder, (im Typenschlüssel Rückstellart A: interne pneumatische Feder oder E: externe pneumatische Feder)

VHEM, Tasterventil

FESTO

Datenblatt – Tasterventil, 1000 l/min Normalnennendurchfluss

Allgemeine Technische Daten			
Typ	VHEM-P ... G14		VHEM-PC ... G14
Normalnennendurchfluss [l/min] 1 → 2	1000		
Ventilfunktion	5/2 Wege-Ventil		
Rückstellart	mechanische oder pneumatische Feder		
Konstruktiver Aufbau	Kolbenschieber-Ventil, direkt betätigt		Kolbenschieber-Ventil, vorgesteuert
Pneumatischer Anschluss	G $\frac{1}{4}$		G $\frac{1}{4}$
Steuerluftversorgung	–		intern oder extern
Nennweite [mm]	6,0		6,0
Gewicht [g]	366		346
Betätigungskraft [N]	39,0		29,5

1) Wert 145,0 bei: Ventil in Ruhestellung offen, Wert 105,0 bei: Ventil in Ruhestellung geschlossen

Werkstoffe	
Dichtung	NBR
Gehäuse	Alu-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform

Betriebs- und Umweltbedingungen			
Typ	VHEM-P ... G14		VHEM-PC ... G14
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:--]		
Hinweis zum Betriebs-/ Steuermedium	geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)		
Betriebsdruckbereich [bar]	–0,95 ... 10 ¹⁾	2,5 ... 10 ²⁾	–0,95 ... 10 ¹⁾ 2,5 ... 10 ²⁾
Mediumstemperatur [°C]	–10 ... +60		
Umgebungstemperatur [°C]	–10 ... +60		

1) Vakuumtauglich, Rückstellung mit mechanischer Feder oder externe pneumatische Feder (im Typenschlüssel Rückstellart M: mechanische Feder)

2) Nicht vakuumtauglich, Rückstellung mit interner pneumatischer Feder, (im Typenschlüssel Rückstellart A: interne pneumatische Feder oder E: externe pneumatische Feder)

VHEM, Tasterventil


Datenblatt

FESTO


Abmessungen

Download CAD-Daten → www.festo.com

Knopftasterventil K/O-3-PK-3




Knopftasterventil K-3-M5




Knopftasterventil	B1	D1	H1	H2	H3
K/O-3-PK-3	15	14	49	16	2,5
K-3-M5	15	14	46	16	3

Tasterventil F-3-M5



Haltewinkel HV-M5



	B1	B2	B3	D1	H1	H2	H3	L1	L2	L3	L4
Tasterventil F-3-M5	38	48	15	M5	43	5	7,5	76,5	54	27	6,5
Haltewinkel HV-M5	17	8	1,5	4,3	35	4	8	20	12	–	–

VHEM, Tasterventil


Datenblatt

FESTO

Abmessungen

Download CAD-Daten → www.festo.com

Tasterventil VHEM-PC ... 52 ... G ...



Tasterventil	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	D1	D2	D3	D4	L1	L2	L3	L4
VHEM-PC...52...G14	28,5	25	14,2	14,2	12,5	10,8	10,8	9,5	9,5	G1/4	M5	4,4	30	52,1	37,8	31	9,5
VHEM-PC...52...G18	28,5	20	11,5	11,5	10	8,5	8,5	7,5	7,5	G1/8	M5	4,4	30	41,7	37,8	22	10

Tasterventil	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10
VHEM-PC...52...G14	167	133,8	120,8	100,8	87	77,2	67,8	58,8	43,5	43,5
VHEM-PC...52...G18	144	110,8	97,8	77,8	64	54,7	49,5	41,8	32	32

Tasterventil	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19
VHEM-PC...52...G14	31,4	28,2	24,3	19,2	11	10	9,8	9	7,2
VHEM-PC...52...G18	23	22,3	18	14,5	11,8	10	9,3	9	7,2

VHEM, Tasterventil


Datenblatt

FESTO

Abmessungen

Download CAD-Daten → www.festo.com

Tasterventil VHEM-PTC ... 32 ... G ...



Tasterventil	B1	B2	B3	B4	D1	D2	D3	D4	L1	L2	L3	L4
VHEM-PTC...32...G18	28,5	20	10	10	G1/8	M5	4,4	30	41,7	37,8	28	6

Tasterventil	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14
VHEM-PTC...32...G18	130	96,8	83,8	63,8	26	25	16,5	31,5	10	9	9	8,5	7,2	50

VHEM, Tasterventil


Datenblatt – Tasterventil

FESTO

Abmessungen

Download CAD-Daten → www.festo.com

Tasterventil VHEM-P- ... 52 ... G ...



Tasterventil	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	D1	D2	D3	D4	L1	L2	L3	L4	H1	H2
VHEM-P...52...G14	28,5	25	14,2	14,2	12,5	10,8	9,5	9,5	G1¼	M5	4,4	30	52,1	37,8	31	9,5	153,2	120
VHEM-P...52...G18	28,5	20	11,5	11,5	10	8,5	7,5	7,5	G1½	M5	4,4	30	41,7	37,8	25	7	130,2	97

Tasterventil	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18
VHEM-P...52...G14	107	87	67,8	58,8	43,5	43,5	31,4	28,2	24,3	19,2	11	10	9,8	9	5,3	3,8
VHEM-P...52...G18	84	64	49,5	41,8	32	32	23	22,3	18	14,5	11,8	10	9,3	7,5	4,5	3,2


VHEM, Kipphebelventil

FESTO

Datenblatt – Kipphebelventil, 80 l/min Normalnennndurchfluss

-  - Durchfluss
80 l/min
-  - Druck
0 ... 8 bar
-  - Temperaturbereich
-10 ... +60°C

Befestigung erfolgt wahlweise
mit Durchgangsbohrung oder
Fronttafeleinbau



Allgemeine Technische Daten		
Typ	KH/O-3-PK-3	
Normalnennndurchfluss [l/min] 1 → 2	80	
Ventilfunktion	3/2 Wege-Ventil	
Konstruktiver Aufbau	Tellersitz-Ventil, direkt betätigt	
Pneumatischer Anschluss	PK-3 ¹⁾	
Nennweite [mm]	2,5	
Gewicht [g]	20	
Betätigungskraft [N]	–	
• bei 6 bar		
• bei Ruhestellung geschlossen [N]	7,5	
• bei Ruhestellung offen [N]	6,5	

1) PK-3=Stecknippel für Kunststoffschlauch, Nennweite 3 mm

Werkstoffe	
Dichtung	NBR
Gehäuse	Kunststoff

Betriebs- und Umweltbedingungen	
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:--:--]
Hinweis zum Betriebs-/ Steuermedium	geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Betriebsdruckbereich [bar]	0 ... 8
Umgebungstemperatur [°C]	-10 ... +60

VHEM, Kipphebelventil


Datenblatt

FESTO


Abmessungen

Download CAD-Daten → www.festo.com

Kipphebelventil KH/O-3-PK-3



Haltewinkel HV-M5



	B1	B2	B3	D1	H1	H2	H3	L1	L2	W1
Kipphebelventil KH/O-3-PK-3	15	–	–	–	64	–	–	–	–	90°
Haltewinkel HV-M5	17	8	1,5	4,3	35	4	8	20	12	–

VHEM, Tasthebelventil

FESTO


Datenblatt – Tasthebelventil, 80 ... 600 l/min Normalnennndurchfluss

-  - Durchfluss
80 ... 1000 l/min

-  - Druck
-0,95 ... 10 bar

-  - Temperaturbereich
-10 ... +60°C

Befestigung erfolgt wahlweise
mit Durchgangsbohrung oder
Fronttafeleinbau



Allgemeine Technische Daten					
Typ	TH/O-3-PK-3	TH-3-M5	TH-5-1/4-B	TH-3-1/4-B	THO-3-1/4-B
Normalnennndurchfluss [l/min] 1 → 2	80		550	600	
Ventilfunktion	3/2 Wege-Ventil		5/2 Wege-Ventil	3/2 Wege-Ventil	
Konstruktiver Aufbau	Tellersitz-Ventil, direkt betätigt		Tellersitz-Ventil, direkt betätigt	Tellersitz-Ventil, direkt betätigt	
Pneumatischer Anschluss	PK-3 ¹⁾	M5	G1/4	G1/4	G1/4
Nennweite [mm]	2,5	2,0	7,0	7,0	7,0
Gewicht [g]	18	37	320	210	210
Betätigungskraft [N]	–	8,0	24,0	6,7	17,0
• bei 6 bar					
• bei Ruhestellung geschlossen [N]	8,0	–	–	–	
• bei Ruhestellung offen [N]	6,0	–	–	–	

1) PK-3=Stecknippel für Kunststoffschlauch, Nennweite 3 mm

Werkstoffe					
Typ	TH/O-3-PK-3	TH-3-M5	TH-5-1/4-B	TH-3-1/4-B	THO-3-1/4-B
Dichtung	NBR				
Gehäuse	Kunststoff	Zink-Druckguss	Alu-Druckguss		

Betriebs- und Umweltbedingungen					
Typ	TH/O-3-PK-3	TH-3-M5	TH-5-¼-B	TH-3-¼-B	THO-3-¼-B
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]				
Hinweis zum Betriebs-/ Steuermedium	geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)				
Betriebsdruckbereich [bar]	0 ... 8	-0,95 ... 8	-0,95 ... 10		
Umgebungstemperatur [°C]	-10 ... +60				

VHEM, Tasthebelventil

FESTO

Datenblatt – Tasthebelventil, 500 ... 1000 l/min Normalnennndurchfluss

Allgemeine Technische Daten						
Typ	VHEM-LT		VHEM-L	VHEM-L ... M	VHEM-L	VHEM-L ... M
Normalnennndurchfluss [l/min] 1 → 2	500	1000	500		1000	
Ventifunktion	3/2 Wege-Ventil	3/2 Wege-Ventil	5/2 Wege-Ventil		5/2 Wege-Ventil	
Rückstellart	mechanische Feder	mechanische Feder	pneumatische Feder	mechanische Feder	pneumatische Feder	mechanische Feder
Konstruktiver Aufbau	Tellersitz-Ventil, direkt betätigt	Tellersitz-Ventil, direkt betätigt	Kolben-schieber-Ventil, direkt betätigt	Kolben-schieber-Ventil, direkt betätigt	Kolben-schieber-Ventil, direkt betätigt	Kolben-schieber-Ventil, direkt betätigt
Pneumatischer Anschluss	G $\frac{1}{8}$	G $\frac{1}{4}$	G $\frac{1}{8}$	G $\frac{1}{8}$	G $\frac{1}{4}$	G $\frac{1}{4}$
Steuerluftversorgung	–	–	–	–	–	–
Nennweite [mm]	4,0	6,0	4,0	4,0	6,0	6,0
Gewicht [g]	148	216	164	164	336	336
Betätigungskraft [N]	23,5 ¹⁾ 34,7	31,0 ²⁾ 47,4	10,2	6,8	23,8	12,8

1) Wert 23,5 bei: Ventil in Ruhestellung geschlossen, Wert 34,7 bei: Ventil in Ruhestellung offen

2) Wert 31,0 bei: Ventil in Ruhestellung geschlossen, Wert 47,4 bei: Ventil in Ruhestellung offen

Werkstoffe	
Dichtung	NBR
Gehäuse	Alu-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform

Betriebs- und Umweltbedingungen					
Typ	VHEM-LT	VHEM-L	VHEM-L ... M	VHEM-L	VHEM-L ... M
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]				
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)				
Betriebsdruckbereich [bar]	–0,95 ... 10	–0,95 ... 10 ¹⁾	–0,95 ... 10 ¹⁾	–0,95 ... 10 ¹⁾	–0,95 ... 10 ¹⁾
[bar]		2,5 ... 10 ²⁾		2,5 ... 10 ²⁾	
Mediumtemperatur [°C]	–10 ... +60				
Umgebungstemperatur [°C]	–10 ... +60				

1) Vakuumtauglich, Rückstellung mit mechanischer Feder (im Typenschlüssel Rückstellart M: mechanische Feder)

2) Nicht vakuumtauglich, Rückstellung mit pneumatischer Feder (im Typenschlüssel Rückstellart A: interne pneumatische Feder oder E: externe pneumatische Feder)

VHEM, Tasthebelventil


Datenblatt

FESTO


Abmessungen

Download CAD-Daten → www.festo.com

Tasthebelventil TH/O-3-PK-3




Tasthebelventil TH-3-M5




Tasthebelventil	B1	B2	H1	H2	H3	L1	L2	L3
TH/O-3-PK-3	15	14	44,6	30,4	10,5	41	38	23
TH-3-M5	14,8	14	42	27	10	40,5	36,5	23

Tasthebelventil TH-3-1/4-B, THO-3-1/4-B




Tasthebelventil TH-5-1/4-B



Tasthebelventil	B1	B2	H1	H2	H3	H4	L1	L2
TH-3-1/4-B, THO-3-1/4-B	25,4	22	75	68	62,5	23	131	9
TH-5-1/4-B	50,4	22	75	68	62,5	23	131	9

Haltewinkel HV-M5



Haltewinkel	B1	B2	B3	D1	H1	H2	H3	L1	L2
HV-M5	17	8	1,5	4,3	35	4	8	20	12

VHEM, Tasthebelventil


Datenblatt

FESTO

Abmessungen

Download CAD-Daten → www.festo.com

Tasthebelventil VHEM-L- ... 52 ... G14



1 Öffnungsbeginn

2 maximaler Hub

3 Befestigungsbohrungen

Tasthebelventil	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	D1	D2	D3	L1	L2	L3	L4	L5	L6
VHEM-L...52...G14	25	19,3	14,2	14,2	12,5	10,8	10,8	G1/4	M5	4,4	109,1	52,1	31	25	11,7	9,5

Tasthebelventil	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16
VHEM-L...52...G14	142,5	95,3	87	77,2	67,8	58,8	43,5	43,5	31,9	31,4	28,2	24,3	19,2	11,3	9,8	8,1

VHEM, Tasthebelventil


Datenblatt

FESTO

Abmessungen

Download CAD-Daten → www.festo.com

Tasthebelventil VHEM-L- ... 52 ... G18



Tasthebelventil	B1	B2	B3	B4	B5	B6	D1	D2	D3	L1	L2	L3	L4	L5	L6
VHEM-L...52...G18	20	19,3	11,5	8,5	8,5	8,5	G1/8	M5	4,4	108,6	41,7	25	20	10,5	7

Tasthebelventil	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15
VHEM-L...52...G18	120,3	82,9	64	49,5	41,7	32	32	35,9	23	22,2	18	14,5	11,8	9,3	9,1

VHEM, Tasthebelventil


Datenblatt

FESTO

Abmessungen

Download CAD-Daten → www.festo.com

Tasthebelventil VHEM-LT... 32



Tasthebelventil	B1	B2	B3	B4	D1	D2	L1	L2	L3	L4	L5	L6
VHEM-LT...32...G14	25	19,3	12,5	12,5	G $\frac{1}{4}$	4,4	109,1	52,1	36	25	11,7	7
VHEM-LT...32...G18	20	19,3	10	10	G $\frac{1}{8}$	4,4	108,5	41,7	28	20	10,4	6

Tasthebelventil	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9
VHEM-LT...32...G14	97	61	28	26	23,5	16,6	12,5	9,8	8
VHEM-LT...32...G18	88,4	51	25	26	17,5	15,1	10	7,65	8,5

VHEM, Handhebelventil

FESTO


Datenblatt – Handhebelventil, 550 ... 600 l/min Normalnennendurchfluss

-  - Durchfluss
550 ... 600 l/min

Befestigung erfolgt wahlweise
mit Durchgangsbohrung oder
Fronttafeleinbau

-  - Druck
-0,95 ... 10 bar

-  - Temperaturbereich
-10 ... +60°C



Allgemeine Technische Daten

Typ	H-5-1/4-B	H-3-1/4-B
Normalnennendurchfluss [l/min] 1 → 2	550	600
Ventilfunktion	5/2 Wege-Ventil	3/2 Wege-Ventil
Konstruktiver Aufbau	Tellersitz-Ventil, direkt betätigt	Tellersitz-Ventil, direkt betätigt
Pneumatischer Anschluss	G1/4	G1/4
Nennweite [mm]	7,0	7,0
Gewicht [g]	510	320
Betätigungskraft [N]	22,0	5,5

Werkstoffe

Dichtung	NBR
Gehäuse	Alu-Druckguss

Betriebs- und Umweltbedingungen

Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs-/ Steuermedium	geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Betriebsdruckbereich [bar]	-0,95 ... 10
Umgebungstemperatur [°C]	-10 ... +60

VHEM, Handhebelventile


Datenblatt

FESTO


Abmessungen

Download CAD-Daten → www.festo.com

Handhebelventil H-3-1/4-B



Handhebelventil H-5-1/4-B



Handhebelventil	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10
H-3-1/4-B	50	69,5	36	19	11,5	32,5	84,5	0 ... 8	7	114,5
H-5-1/4-B	50	69,5	36	19	11,5	32,5	84,5	0 ... 8	7	114,5

Handhebelventil	B1	B2	B7	D1	D2	D3	D4	L1	L2	L3	L4	W1	⊖ 1
H-3-1/4-B	25,4	11	–	G1/4	6,4	5,5	M20x1,5	50	18	7	90	90°	30
H-5-1/4-B	50,4	36	25	G1/4	6,4	5,5	M20x1,5	50	–	7	90	50°	30

VHEM, Fuß-, Fußrastventil

FESTO

Datenblatt – Fußventil, 550 ... 600 l/min Normalnennndurchfluss

- Durchfluss
550 ... 600 l/min

- Druck
-0,95 ... 10 bar

- Temperaturbereich
-10 ... +60°C

Befestigung erfolgt mit
Flanschungen am Gehäuse

Beim Fußrastventil erfolgt die Be-
tätigung über einen Fußhebel mit
mechanischer Raste. Das Ventil
rastet bei erstmaliger Betätigung
ein, bei nochmaligem Betätigen
geht das Ventil in die Ruhestel-
lung zurück.



Allgemeine Technische Daten							
Typ	FPB-3-1/4	F-5-1/4-B	FP-5-1/4-B	FPB-5-1/4	F-3-1/4-B	FO-3-1/4-B	FP-3-1/4-B
Normalnennndurchfluss [l/min] 1 → 2	550				600		
Ventilfunktion	3/2 Wege- Ventil	5/2 Wege-Ventil			3/2 Wege-Ventil		
Konstruktiver Aufbau	Tellersitz- Ventil, direkt betätigt	Tellersitz- Ventil, direkt betätigt	Tellersitz- Ventil, direkt betätigt	Tellersitz- Ventil, direkt betätigt	Tellersitz- Ventil, direkt betätigt	Tellersitz- Ventil, direkt betätigt	Tellersitz- Ventil, direkt betätigt
Pneumatischer Anschluss	G1/4	G1/4	G1/4	G1/4	G1/4	G1/4	G1/4
Nennweite [mm]	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
Gewicht [g]	610	705	1845	725	595	595	1760
Betätigungskraft [N]	34,0	52,0	69,0	66,0	26,0	37,0	45,0

Werkstoffe	
Dichtung	NBR
Gehäuse	Alu-Druckguss

Betriebs- und Umweltbedingungen	
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebsdruckbereich [bar]	-0,95 ... 10
Umgebungstemperatur [°C]	-10 ... +60

VHEM, Fuß-, Fußrastventil


Datenblatt

FESTO

Abmessungen

Download CAD-Daten → www.festo.com


Fußventil F ... 3 ... , Fußrastventil FPB-3 ...



1 Druckluftanschluss

2 Arbeitsanschluss

Fußventil F-5 ... , Fußrastventil FPB-5 ...



1 Druckluftanschluss

2 Arbeitsanschluss

4 Arbeitsanschluss

Typ	B1	B2	B3	B4	D1	D2	H1	H2	H3	H4	H5	L1	L2	L3	L4
Fußventil F ... 3 ... , Fußrastventil FPB-3 ...	98	84	12,5	74,4	G1/4	6,5	85,5	42,5	21,5	29	24	176	148	33	11
Fußventil F-5 ... , Fußrastventil FPB-5 ...	98	84	25	74,4	G1/4	6,5	85,5	42,5	21,5	29	24	176	148	33	11

VHEM, Fuß-, Fußrastventil


Datenblatt

FESTO

Abmessungen

Download CAD-Daten → www.festo.com


Fußrastventil FP-3-1/4-B



1 Druckluftanschluss

2 Arbeitsanschluss

Fußrastventil FP-5-1/4-B




1 Druckluftanschluss

2 Arbeitsanschluss


4 Arbeitsanschluss

Fußrastventil	B1	B2	B3	B4	D1	D2	H1	H2	H4	L1	L3
FP-3-1/4-B	130	112	25	85	G1/4	8,5	85	11,5	65	210	68
FP-5-1/4-B	130	112	45	85	G1/4	8,5	85	11,5	65	210	68

Schutzhaube FH, für Fußventil F und Fußrastventil FPB



Schutzhaube FPH-121, für Fußrastventil FP



Schutzhaube	B1	D1	D2	H1	H2	H3	L1	L2	L3
FH	130	M6	7	114	6	2	160	184	195
FPH-121	130	M6	–	137	–	2	105	–	230

Ventile VHEM, manuell betätigt

FESTO

Bestellangaben

Bestellangaben							
Nenn-durchfluss	Ventilfunktion	Beschreibung	mechanische Rückstellung	Ruhe-stellung	Steuerluft ¹⁾	Teile-Nr.	Typ
Tasterventil							
80 l/min	3/2-Wege-Ventil, monostabil	mit PK-3, Schlauchan-schlussstutzen	■	offen/ge-schlossen	–	13793	K/O-3-PK3
		mit M5 Gewindeanschluss	■	geschlossen	–	3660	K-3-M5
					–	4452	F-3-M5
500 l/min	3/2-Wege-Ventil, monostabil	–	■	geschlossen	intern	558405	VHEM-PTC-M32C-M-G18
					extern	558426	VHEM-PTC-M32C-M-G18
				offen	intern	558425	VHEM-PTC-M32U-M-G18
					extern	558411	VHEM-PTC-M32U-M-G18
	5/2-Wege-Ventil, monostabil	vakuumentauglich, reversibel	■	–	–	558414	VHEM-P-M52-M-G18
		vakuumentauglich, reversibel	–	–	–	558419	VHEM-P-M52-E-G18
		–	–	–	–	558418	VHEM-P-M52-A-G18
	5/2-Wege-Ventil, bistabil	vakuumentauglich, reversibel	■	–	–	558420	VHEM-PA-B52-G18
1000 l/min	5/2-Wege-Ventil, monostabil	vakuumentauglich, reversibel	■	–	–	558421	VHEM-P-M52-M-G14
		vakuumentauglich, reversibel	–	–	–	558424	VHEM-P-M52-E-G14
		–	–	–	–	558423	VHEM-P-M52-A-G14
	5/2-Wege-Ventil, bistabil	vakuumentauglich	■	–	–	558422	VHEM-PA-B52-G14
Kipphebelventil							
80 l/min	3/2-Wege-Ventil, monostabil	mit PK-3, Schlauchan-schlussstutzen	■	offen/ge-schlossen	–	33003	KH/O-3-PK3

1) bei vorgesteuerten Ventilen

Ventile VHEM, manuell betätigt

FESTO

Bestellangaben

Bestellangaben							
Nenn- durchfluss	Ventilfunktion	Beschreibung	mechanische Rückstellung	Ruhe- stellung	Steuerluft ¹⁾	Teile-Nr.	Typ
Tasthebelventil							
80 l/min	3/2-Wege-Ventil, monostabil	mit PK-3, Schlauchan- schlussstutzen	■	offen/ge- schlossen	–	13794	TH/O-3-PK3
			■	geschlossen	–	6758	TH-3-M5
500 l/min	3/2-Wege-Ventil, monostabil	vakuumtauglich	■	geschlossen	–	563777	VHEM-LT-M32C-M-G18
				offen	–	563781	VHEM-LT-M32U-M-G18
	5/2-Wege-Ventil, monostabil	vakuumtauglich	■	–	–	561323	VHEM-L-M52-M-G18
				–	–	–	561324
	reversibel	–	–	–	561325	VHEM-L-M52-E-G18	
550 l/min	5/2-Wege-Ventil, monostabil	–	■	geschlossen	–	8994	TH-5-¼-B
600 l/min	3/2-Wege-Ventil, monostabil	–	■	geschlossen	–	8983	TH-3-¼-B
		–	■	offen	–	8990	THO-3-¼-B
1000 l/min	3/2-Wege-Ventil, monostabil	vakuumtauglich	■	geschlossen	–	561326	VHEM-LT-M32C-M-G14
				offen	–	563977	VHEM-LT-M32U-M-G14
	5/2-Wege-Ventil, monostabil	vakuumtauglich	■	–	–	563978	VHEM-L-M52-M-G14
				–	–	–	563979
	reversibel	–	–	–	563980	VHEM-L-M52-E-G14	
Handhebelventil							
600 l/min	3/2-Wege-Ventil, bistabil	–	–	–	–	8987	H-3-¼-B
	5/2-Wege-Ventil, bistabil	–	–	–	–	8995	H-5-¼-B
Fußventil							
550 l/min	3/2-Wege-Ventil, bistabil	vakuumtauglich	■	–	–	526984	FPB-3-¼
	5/2-Wege-Ventil, bistabil	vakuumtauglich	■	–	–	526985	FPB-5-¼
		vakuumtauglich	■	–	–	8997	FP-5-¼-B
	5/2-Wege-Ventil, monostabil	vakuumtauglich	■	offen	–	8992	F-5-¼-B
600 l/min	3/2-Wege-Ventil, bistabil	vakuumtauglich	■	–	–	8986	FP-3-¼-B
	3/2-Wege-Ventil, monostabil	vakuumtauglich	■	geschlossen	–	8984	F-3-¼-B
		vakuumtauglich	■	offen	–	8988	FO-3-¼-B

1) bei vorgesteuerten Ventilen

Ventile VHEM, manuell betätigt

Zubehör

FESTO



Bestellangaben					
	Beschreibung		Teile-Nr.	Typ	PE ¹⁾
Steckverschraubung mit Außensechskant					
	Anschlussgewinde M5 für Schlauchaußen-Ø	3 mm	153302	QSM-M5-3	10
		4 mm	153304	QSM-M5-4	10
		6 mm	153306	QSM-M5-6	10
	Anschlussgewinde G1/8 für Schlauchaußen-Ø	4 mm	186095	QS-G1/8-4	10
			186264	QSM-G1/8-4	10
		6 mm	186096	QS-G1/8-6	10
			186265	QSM-G1/8-6	10
	Anschlussgewinde G1/4 für Schlauchaußen-Ø	6 mm	186097	QS-G1/4-6	10
		8 mm	186099	QS-G1/4-8	10
		10 mm	186101	QS-G1/4-10	10
Steckverschraubung mit Innensechskant					
	Anschlussgewinde M5 für Schlauchaußen-Ø	3 mm	153313	QSM-M5-3-I	10
		4 mm	153315	QSM-M5-4-I	10
		6 mm	153315	QSM-M5-6-I	10
	Anschlussgewinde G1/8 für Schlauchaußen-Ø	4 mm	186106	QS-G1/8-4-I	10
			186266	QSM-G1/8-4-I	10
		6 mm	186107	QS-G1/8-6-I	10
			186267	QSM-G1/8-6-I	10
	Anschlussgewinde G1/4 für Schlauchaußen-Ø	8 mm	186109	QS-G1/8-8-I	10
		6 mm	186108	QS-G1/4-6-I	10
		8 mm	186110	QS-G1/4-8-I	10
		10 mm	186112	QS-G1/4-10-I	10
Schläuche					
	innenkalibriert, Material: PL (Packungseinheit: 50 m)	blau	3453	PL-3-BL	
		schwarz	4640	PL-3-SW	
	innenkalibriert, Material: PU (Packungseinheit: 50 m)	blau	5732	PU-3-BL	
		schwarz	5731	PU-3-SW	
Schalldämpfer					
	Anschlussgewinde	G1/8	2307	U-1/8	1
			161419	UC-1/8	1
		G1/4	2316	U-1/4	1
			6842	U-1/4-B	1
			165004	UC-1/4	1

1) Packungseinheit in Stück

Ventile VHEM, manuell betätigt

Zubehör

FESTO

Bestellangaben					
	Beschreibung	Teile-Nr.	Typ	PE ¹⁾	
Haltewinkel					
	für Ventile mit Steckanschluss und Gewindeanschluss	11 g	9634	HV-M5	1
		32 g	9635	HV-1/8	1
Schutzhaube					
	für Fußventil F und Fußrastventil FPB	1240 g	4500	FH	1
	für Fußventil FP	670 g	2071	FPH-121	1
Betätigungsaufsatz					
	für Stößelventil V/O-3-1/8, Rollenhebel		4936	AR-01	1
	für Stößelventil V/O-3-1/8, Kipprollenhebel		4941	AL-01	1
	für Rollenhebelventil R-3-M5, Rollenhebel mit Befestigungsschrauben		6512	AR-05	1
	für Kipprollenventil L-3-M5, Kipprollenhebel mit Befestigungsschrauben		6513	AL-05	1

1) Packungseinheit in Stück