

Drossel-Rückschlagventile VFOF

FESTO




Drossel-Rückschlagventile VFOF

Merkmale und Lieferübersicht


Merkmale

- Geringe Bauhöhe
- Hoher Durchfluss
- Horizontal drehbar um 360° im montierten Zustand
- Universelle Betätigungsrichtung **1** durch Umbau vom Gehäuse
- Mehr Funktionalität – Funktionskombinationen



 Hinweis
 Beim Zusammenbau der einzelnen Komponenten ist folgende Reihenfolge zu beachten:


- 1) Stützring **2** formschluss ins Gehäuse pressen.
- 2) Hohl-schraube **3** in die Öffnung einführen.
- 3) Dichtring OK **4** über das Gewinde der Hohl-schraube schieben.

Lieferübersicht								
Funktion	Ventilfunktion	Ausführung	Typ	Pneumatischer Anschluss 1	Pneumatischer Anschluss 2	qnN ¹⁾ [l/min]	Einstell-element	→ Seite / Internet
Drossel-Rückschlag-ventile	Standard							
	Abluft-Drossel-Rückschlag-funktion		VFOF	QS-6, QS-8	G1/8, G1/4	250 ... 650	Innensechskant	3
	Funktionskombination							
	Abluft-Drossel-Rückschlag-funktion		VFOF	QS-6, QS-8	G1/8, G1/4	240 ... 590	Innensechskant	6

1) Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung.

Drossel-Rückschlagventile VFOF


Typenschlüssel



Drossel-Rückschlagventile VFOF

Datenblatt

Drossel-Rückschlagfunktion
Abluft



-  - Normalnennendurchfluss
250 ... 650 l/min
-  - Temperaturbereich
-10 ... +60 °C
-  - Betriebsdruck
0,2 ... 10 bar



Drossel-Rückschlagventile dienen zur variablen Einstellung der Durchflussmenge und bewirken in Anwendung mit pneumatischen

Antrieben eine gezielte Veränderung der Kolbengeschwindigkeit im Vor- und Rücklauf. Dies wird erreicht durch geeignete

Drosselung der Durchflussmenge von Druckluft. Realisiert wird die Drosselfunktion durch einen verstellbaren

Ringspalt im Gehäuse. Dieser Spalt lässt sich durch Drehen der Regulierschraube mit Innensechskant vergrößern oder verkleinern.


Allgemeine Technische Daten		
Ventilfunktion	Abluft-Drossel-Rückschlagfunktion	
Pneumatischer Anschluss 2	G $\frac{1}{8}$	G $\frac{1}{4}$
Pneumatischer Anschluss 1	QS-6	QS-8
Einstellelement	Innensechskant	
Betätigungsart	manuell	
Befestigungsart	einschraubbar	
Einbaulage	beliebig	
Nenn-Anziehdrehmoment [Nm]	3 ±20%	11 ±20%
Zul. Betätigungsmoment [Nm]	1	1,5
Regulierschraube		
Schwenkbarkeit [°]	360 (keine Dauerschwenkbarkeit zulässig)	

Betriebs- und Umweltbedingungen	
Betriebsdruck [bar]	0,2 ... 10
Betriebs-/Steuermedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Umgebungstemperatur [°C]	-10 ... +60
Mediumtemperatur [°C]	-10 ... +60
Lagertemperatur [°C]	-20 ... +70
Korrosionsbeständigkeit KBK ¹⁾	2

1) Korrosionsbeständigkeitsklasse 2 nach Festo Norm 940 070
Bauteile mit mäßiger Korrosionsbeanspruchung. Außenliegende sichtbare Teile mit vorrangig dekorativer Anforderung an die Oberfläche, die im direkten Kontakt zur umgebenden industriellen Atmosphäre bzw. Medien, wie Kühl- und Schmierstoffe stehen.

Werkstoffe

Funktionsschnitt



Drossel-Rückschlagventil		
1	Gehäuse	PBT
2	Hohlschraube	Aluminium-Knetlegierung
3	Hülse	Aluminium-Knetlegierung
4	Regulierschraube	Messing
5	Lösering	POM
-	Dichtungen	NBR
Werkstoff-Hinweis		RoHS konform

Drossel-Rückschlagventile VFOF



Datenblatt

FESTO

Normalnenndurchfluss q_{nN} [l/min] und Normaldurchfluss q_n [l/min] in Abhängigkeit der Spindelumdrehungen n

VFOF-...-G18-Q6


VFOF-...-G14-Q8



— q_{nN} Toleranz der Durchflusswerte:
 - - - q_n $\pm 20\%$

Abmessungen

Download CAD-Daten → www.festo.com




Typ	Anschluss D1	Schlauch- Außen-Ø D2	B1	H1	H2	H3	H4	L1	L2	L3	⌀1	⌀2
VFOF-...-G18-Q6	G $\frac{1}{8}$	QS-6	21,7	19,4	8,6	5	14	39,9	32,4	12,2	12	2,5
VFOF-...-G14-Q8	G $\frac{1}{4}$	QS-8	24,7	28,4	12,6	5,4	19,6	56,3	46,1	15,5	15	2,5

Bestellangaben – Abluft-Drossel-Rückschlagfunktion

	Pneumatischer Anschluss		Normalnenndurchfluss q_{nN} bei 6 bar → 5 bar		Normaldurchfluss q_n bei 6 bar → 0 bar		Gewicht [g]	Teile-Nr.	Typ
			in Drosselrichtung	in Rückschlagrichtung	in Drosselrichtung	in Rückschlagrichtung			
			[l/min]	[l/min]	[l/min]	[l/min]			
	G $\frac{1}{8}$	QS-6	250	150 ... 260	420	460 ... 540	13,9	1526931	VFOF-LE-H-G18-Q6
	G $\frac{1}{4}$	QS-8	650	300 ... 650	1 100	840 ... 1 100	32,9	1505391	VFOF-LE-H-G14-Q8

Drossel-Rückschlagventile VFOF, Funktionskombination


Typenschlüssel



Drossel-Rückschlagventile VFOF, Funktionskombination

Datenblatt

Drossel-Rückschlagfunktion
Abluft



-  - Normalnenndurchfluss
240 ... 590 l/min
-  - Temperaturbereich
-10 ... +60 °C
-  - Betriebsdruck
0,2 ... 10 bar



Beim Drossel-Rückschlagventil VFOF-LE-BAH handelt es sich um ein Ventil mit einer Funktionskombination aus Abluft-Drossel-Rückschlagfunktion und entsperrbarer Rückschlagfunktion mit manueller Entlüftungsfunktion.

Die Abluft-Drossel-Rückschlag-

funktion dient zur manuellen Einstellung der Aus-/Einfahrgeschwindigkeit der Kolbenstange eines pneumatischen Antriebs. Realisiert wird die Drosselfunktion durch einen verstellbaren Ringspalt im Gehäuse. Dieser Spalt lässt sich durch Drehen der

Regulierschraube mit Innensechskant vergrößern oder verkleinern. Die entsperrbare Rückschlagfunktion kann für einen kurzzeitigen Zwischenstopp eingesetzt werden. Liegt ein Steuersignal an, wirkt die Abluftdrosselung. Liegt kein Steuersignal an, sperrt das

Ventil die Abluft des Antriebs, der Antrieb stoppt kurzzeitig.

Durch Betätigung der integrierten manuellen Entlüftungsfunktion besteht die Möglichkeit, einen pneumatischen Antrieb manuell zu entlüften.

Allgemeine Technische Daten			
Ventilfunktion		Abluft-Drossel-Rückschlagfunktion	
Pneumatischer Anschluss 2		G $\frac{1}{8}$	G $\frac{1}{4}$
Pneumatischer Anschluss 1		QS-6	QS-8
Anschluss Steuerluft 21		QS-6	QS-8
Einstellelement		Innensechskant	
Betätigungsart		manuell	
Betätigungsart gesteuerte Rückschlagfunktion		pneumatisch	
Manuelle Entlüftungsfunktion		tastend	
Befestigungsart		einschraubbar	
Einbaulage		beliebig	
Schaltzeit	aus	[ms]	9
	ein	[ms]	6
Nenn-Anziehdrehmoment		[Nm]	3 ±20%
Zul. Betätigungsmoment		[Nm]	1
Regulierschraube			
Schwenkbarkeit		[°]	360 (keine Dauerschwenkbarkeit zulässig)

Betriebs- und Umweltbedingungen			
Betriebsdruck		[bar]	0,2 ... 10
Steuerdruck		[bar]	2 ... 10
Betriebsmedium/Steuermedium		Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]	
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium		geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)	
Umgebungstemperatur		[°C]	-10 ... +60
Mediumtemperatur		[°C]	-10 ... +60
Lagertemperatur		[°C]	-20 ... +70
Korrosionsbeständigkeit KBK ¹⁾			2


1) Korrosionsbeständigkeitsklasse 2 nach Festo Norm 940 070
Bauteile mit mäßiger Korrosionsbeanspruchung. Außenliegende sichtbare Teile mit vorrangig dekorativer Anforderung an die Oberfläche, die im direkten Kontakt zur umgebenden industriellen Atmosphäre bzw. Medien, wie Kühl- und Schmierstoffe stehen.

Drossel-Rückschlagventile VFOF, Funktionskombination

Datenblatt

Werkstoffe


Funktionschnitt



Drossel-Rückschlagventil


1	Gehäuse	PBT
2	Deckel	PBT
3	Hohlschraube	Aluminium-Knetlegierung
4	Hülse	Aluminium-Knetlegierung
5	Regulierschraube	Messing
6	Lösering	POM
-	Abdeckung	ES-BE
-	Dichtungen	NBR
Werkstoff-Hinweis		RoHS konform

Normalnenndurchfluss q_{nN} in Drosselrichtung bei 6 \rightarrow 5 bar in Abhängigkeit der Spindelumdrehungen n




— VFOF...-G18-Q6 Toleranz der Durchflusswerte: $\pm 20\%$
 - - - VFOF...-G14-Q8

Normaldurchfluss q_n in Drosselrichtung bei 6 \rightarrow 0 bar in Abhängigkeit der Spindelumdrehungen n



— VFOF...-G18-Q6 Toleranz der Durchflusswerte: $\pm 20\%$
 - - - VFOF...-G14-Q8

Minimaler Steuerdruck p_{21} in Abhängigkeit vom Betriebsdruck p_1




Drossel-Rückschlagventile VFOF, Funktionskombination

Datenblatt

FESTO

Abmessungen

Download CAD-Daten → www.festo.com



Typ	Anschluss D1	Schlauch- Außen-Ø D2	B1	B2	H1	H2	H3	H4	L1	L2	L3	L4	L5	∅1	∅2
VFOF-...-G18-Q6	G1/8	QS-6	29,5	15	19,4	5	14,1	1,5	60,3	52,8	23,8	9,7	7,5	12	2,5
VFOF-...-G14-Q8	G1/4	QS-8	39,5	20,5	28,2	5,6	21	2	76,8	66,8	30	11,1	10	15	2,5

Bestellangaben – Abluft-Drossel-Rückschlagfunktion

	Pneumatischer Anschluss		Anschluss Steuer- luft	Normalnennendurchfluss qnN bei 6 bar → 5 bar		Normaldurchfluss qn bei 6 bar → 0 bar		Ge- wicht [g]	Teile-Nr. Typ
	2	1		in Drossel- richtung	in Rückschlag- richtung	in Drossel- richtung	in Rückschlag- richtung		
				[l/min]	[l/min]	[l/min]	[l/min]		
	G1/8	QS-6	QS-6	240	150 ... 230 120 ... 220 ¹⁾	420	400 ... 460 400 ... 460 ¹⁾	28,6	8001459 VFOF-LE-BAH-G18-Q6
	G1/4	QS-8	QS-8	590	315 ... 540 310 ... 540 ¹⁾	940	830 ... 1 000 840 ... 1 000 ¹⁾	73,9	1927030 VFOF-LE-BAH-G14-Q8

1) unbetätigt