

Válvulas de cierre/de arranque progresivo HE/HEE/HEP/HEL, serie D







FESTO



Válvulas de cierre/de arranque progresivo HE/HEE/HEP/HEL, serie D

FESTO

Cuadro general de productos – Unidades de mantenimiento serie D, ejecución metálica

Tipo	Ta- maño	Conexión neumática										Margen de regula- ción de la presión			Grado de filtración				
												[bar]			[µm]				
												0,5 ...	0,5 ...	2,5 ...					
		M5	M7	G1/8	G1/4	G3/8	G1/2	G3/4	G1	QS4	QS6	7	12	12	0,01	1	5	40	
Unidades de mantenimiento																			
FRC/FRCS		Micro	■	■	■	–	–	–	–	–	■	■	■	–	–	–	–	■	–
		Mini	–	–	■	■	■	–	–	–	–	–	■	■	–	–	–	■	■
		Midi	–	–	–	■	■	■	■	–	–	–	■	■	–	–	–	■	■
		Maxi	–	–	–	–	–	■	■	■	–	–	■	■	–	–	–	■	■
Combinaciones de unidades de mantenimiento																			
FRC-K		Micro	–																
		Mini	–	–	■	■	–	–	–	–	–	–	–	■	■	–	–	–	■
		Midi	–	–	–	■	■	■	–	–	–	–	–	■	■	–	–	–	■
		Maxi	–	–	–	–	–	■	■	–	–	–	–	■	■	–	–	–	■
LFR-K LFRS-K		Micro	–																
		Mini	–	–	■	■	–	–	–	–	–	–	–	■	■	–	–	–	■
		Midi	–	–	–	■	■	■	–	–	–	–	–	■	■	–	–	–	■
		Maxi	–	–	–	–	–	■	■	–	–	–	–	■	■	–	–	–	■
Unidades individuales																			
Unidades de filtro y regula- dor LFR/LFRS		Micro	■	■	■	–	–	–	–	–	■	■	■	–	–	–	–	■	–
		Mini	–	–	■	■	■	–	–	–	–	–	■	■	–	–	–	■	■
		Midi	–	–	–	■	■	■	■	–	–	–	■	■	–	–	–	■	■
		Maxi	–	–	–	–	–	■	■	■	–	–	■	■	–	–	–	■	■
Filtros LF		Micro	■	■	■	–	–	–	–	–	■	■	–	–	–	–	–	■	–
		Mini	–	–	■	■	■	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	■	■
		Midi	–	–	–	■	■	■	■	–	–	–	–	–	–	–	–	■	■
		Maxi	–	–	–	–	–	■	■	■	–	–	–	–	–	–	–	■	■
Filtros finos y micrónicos LFMA/LFMB		Micro	–																
		Mini	–	–	■	■	■	–	–	–	–	–	–	–	■	■	–	–	
		Midi	–	–	–	■	■	■	■	–	–	–	–	–	■	■	–	–	
		Maxi	–	–	–	–	–	■	■	■	–	–	–	–	■	■	–	–	
Filtro de car- bón activo LFX		Micro	–																
		Mini	–	–	■	■	■	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Midi	–	–	–	■	■	■	■	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Maxi	–	–	–	–	–	■	■	■	–	–	–	–	–	–	–	–	
Combinacio- nes de filtros LFMBA		Micro	–																
		Mini	–	–	■	■	■	–	–	–	–	–	–	–	■	■	–	–	
		Midi	–	–	–	■	■	■	■	–	–	–	–	–	■	■	–	–	
		Maxi	–	–	–	–	–	■	■	■	–	–	–	–	■	■	–	–	
Reguladores de presión LR/LRS		Micro	■	■	■	–	–	–	–	–	■	■	■	–	–	–	–	–	
		Mini	–	–	■	■	■	–	–	–	–	–	■	■	–	–	–	–	
		Midi	–	–	–	■	■	■	■	–	–	–	–	■	■	–	–	–	
		Maxi	–	–	–	–	–	■	■	■	–	–	–	■	■	–	–	–	

Válvulas de cierre/de arranque progresivo HE/HEE/HEP/HEL, serie D

FESTO








Cuadro general de productos – Unidades de mantenimiento serie D, ejecución metálica

Tipo	Ta- maño	Protección del depósito del filtro		Purga de conden- sado			Indicación de presión		Seguridad con- tra acciona- miento invo- luntario		Tensión de ali- mentación			Opcional			→ Página/ Internet
		Funda metálica de protección	Funda de material plástico	Manual con giro	Semiautomática	Automática	Con manómetro	Sin manómetro	Botón giratorio enclavable	Botón giratorio con cerrojo inte- grado	24 V DC	110 V AC	230 V AC	Regulador de presión de accio- namiento directo, con función integrada de flujo inverso	Regulador de presión servopilo- tado, con función integrada de flujo inverso	Indicación de presión diferen- cial	
Unidades de mantenimiento																	
FRC/FRCS	Micro	-	■	■	■	-	■	■	■	-	-	-	-	-	-	-	frc
	Mini	■	-	■	-	■	■	■	■	■	-	-	-	-	-	-	
	Midi	■	-	■	-	■	■	■	■	■	-	-	-	-	-	-	
	Maxi	■	-	■	-	■	■	■	■	■	-	-	-	■	■	-	
Combinaciones de unidades de mantenimiento																	
FRC-K	Micro																frc
	Mini	■	-	■	-	■	■	-	■	-	■	-	-	-	-	-	
	Midi	■	-	■	-	■	■	-	■	-	■	-	-	-	-	-	
	Maxi	■	-	■	-	■	■	-	■	-	■	-	-	■	■	-	
LFR-K LFRS-K	Micro																lfr
	Mini	■	-	■	-	■	■	-	■	■	■	-	-	-	-	-	
	Midi	■	-	■	-	■	■	-	■	■	■	-	-	-	-	-	
	Maxi	■	-	■	-	■	■	-	■	■	■	-	-	■	■	-	
Unidades individuales																	
Unidades de filtro y regula- dor LFR/LFRS	Micro	-	■	■	■	-	■	■	■	-	-	-	-	-	-	-	lfr
	Mini	■	-	■	-	■	■	■	■	■	-	-	-	-	-	-	
	Midi	■	-	■	-	■	■	■	■	■	-	-	-	-	-	-	
	Maxi	■	-	■	-	■	■	■	■	■	-	-	-	■	■	-	
Filtros LF	Micro	-	■	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	lf
	Mini	■	-	■	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Midi	■	-	■	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Maxi	■	-	■	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Filtros finos y micrónicos LFMA/LFMB	Micro																lfma, lfmb
	Mini	■	-	■	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	
	Midi	■	-	■	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	
	Maxi	■	-	■	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	
Filtro de car- bón activo LFX	Micro																lfx
	Mini	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Midi	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Maxi	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Combinacio- nes de filtros LFMBA	Micro																lfmba
	Mini	■	-	■	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	
	Midi	■	-	■	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	
	Maxi	■	-	■	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	
Reguladores de presión LR/LRS	Micro	-	-	-	-	-	■	■	■	-	-	-	-	-	-	-	lr
	Mini	-	-	-	-	-	■	■	■	■	-	-	-	■	-	-	
	Midi	-	-	-	-	-	■	■	■	■	-	-	-	■	-	-	
	Maxi	-	-	-	-	-	■	■	■	■	-	-	-	■	■	-	

Válvulas de cierre/de arranque progresivo HE/HEE/HEP/HEL, serie D

FESTO

Cuadro general de productos – Unidades de mantenimiento serie D, ejecución metálica

Tipo		Ta- maño	Conexión										Margen de regula- ción de la presión [bar]	
			M5	M7	G1/8	G1/4	G3/8	G1/2	G3/4	G1	QS4	QS6	0,5 ... 7	0,5 ... 12
Unidades individuales														
Reguladores de presión LRB/LRBS		Micro	-											
		Mini	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	■	■
		Midi	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-	■	■
		Maxi	-											
Baterías de re- guladores de presión LRB-K		Micro	-											
		Mini	-	-	-	■	■	-	-	-	-	-	■	■
		Midi	-	-	-	-	■	■	-	-	-	-	■	■
		Maxi	-											
Lubricadores LOE		Micro	■	■	■	-	-	-	-	-	■	■	-	-
		Mini	-	-	■	■	■	-	-	-	-	-	-	-
		Midi	-	-	-	■	■	■	■	-	-	-	-	-
		Maxi	-	-	-	-	-	■	■	■	-	-	-	-
Válvulas de cierre HE		Micro	-											
		Mini	-	-	■	■	■	-	-	-	-	-	-	-
		Midi	-	-	-	■	■	■	■	-	-	-	-	-
		Maxi	-	-	-	-	-	■	■	■	-	-	-	-
Válvulas de cierre HEE		Micro	-											
		Mini	-	-	■	■	■	-	-	-	-	-	-	-
		Midi	-	-	-	■	■	■	■	-	-	-	-	-
		Maxi	-	-	-	-	-	■	■	■	-	-	-	-
Válvulas de cierre HEP		Micro	-											
		Mini	-	-	■	■	■	-	-	-	-	-	-	-
		Midi	-	-	-	■	■	■	■	-	-	-	-	-
		Maxi	-	-	-	-	-	■	■	■	-	-	-	-
Válvulas de arranque pro- gresivo HEL		Micro	-											
		Mini	-	-	■	■	■	-	-	-	-	-	-	-
		Midi	-	-	-	■	■	■	■	-	-	-	-	-
		Maxi	-	-	-	-	-	■	■	■	-	-	-	-
Secador de membrana LDM1		Micro	-											
		Mini	-											
		Midi	-											
		Maxi	-	-	-	-	-	■	■	■	-	-	-	-
Módulos de derivación FRM		Micro	-											
		Mini	-	-	■	■	■	-	-	-	-	-	-	-
		Midi	-	-	-	■	■	■	■	-	-	-	-	-
		Maxi	-	-	-	-	-	■	■	■	-	-	-	-
Bloque distri- buidor FRZ		Micro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Mini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Midi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Maxi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Válvulas de cierre/de arranque progresivo HE/HEE/HEP/HEL, serie D

FESTO

Cuadro general de productos – Unidades de mantenimiento serie D, ejecución metálica

Tipo	Ta- maño	Protección del de- pósito del filtro		Indicación de pre- sión		Seguridad contra accionamiento in- voluntario		Tensión de alimentación			Opcional		→ Página/ Internet
		Funda metálica de protección	Funda de material plástico	Con manómetro	Sin manómetro	Botón giratorio enclavable	Botón giratorio con cerrojo inte- grado	24 V DC	110 V AC	230 V AC	Función antirretorno	Presostato	
Unidades individuales													
Reguladores de presión LRB/LRBS	Micro	-											lrb
	Mini	-	-	-	■	■	■	-	-	-	-	-	
	Midi	-	-	-	■	■	■	-	-	-	-	-	
	Maxi	-	-										
Baterías de re- guladores de presión LRB-K	Micro	-											lrb
	Mini	-	-	-	■	■	-	-	-	-	-	-	
	Midi	-	-	-	■	■	-	-	-	-	-	-	
	Maxi	-	-										
Lubricadores LOE	Micro	-	■	-	■	-	-	-	-	-	-	-	loe
	Mini	■	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	
	Midi	■	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	
	Maxi	■	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	
Válvulas de cierre HE	Micro	-											6
	Mini	-	-	-	■	■	-	-	-	-	-	-	
	Midi	-	-	-	■	■	-	-	-	-	-	-	
	Maxi	-	-	-	■	■	-	-	-	-	-	-	
Válvulas de cierre HEE	Micro	-											11
	Mini	-	-	-	■	-	-	■	■	■	-	-	
	Midi	-	-	-	■	-	-	■	■	■	-	-	
	Maxi	-	-	-	■	-	-	■	■	■	-	-	
Válvulas de cierre HEP	Micro	-											17
	Mini	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	
	Midi	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	
	Maxi	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	
Válvulas de arranque pro- gresivo HEL	Micro	-											22
	Mini	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	
	Midi	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	
	Maxi	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	
Secador de membrana LDM1	Micro	-											ldm1
	Mini	-											
	Midi	-											
	Maxi	■	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	
Módulos de derivación FRM	Micro	-											frm
	Mini	-	-	-	■	-	-	-	-	-	■	■	
	Midi	-	-	-	■	-	-	-	-	-	■	■	
	Maxi	-	-	-	■	-	-	-	-	-	■	■	
Bloque distri- buidor FRZ	Micro	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	frz
	Mini	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	
	Midi	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	
	Maxi	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	

Válvulas de cierre HE, serie D, ejecución metálica



FESTO

Cuadro general de periféricos y códigos para el pedido

Cuadro general de periféricos: Mini/Midi/Maxi

Unidad individual con placas base

Unidad individual sin placas base, para combinación de unidades de mantenimiento



Elementos de fijación y accesorios					
	Unidad individual		Combinación		→ Página/ Internet
	Con placas base	Sin placas base	Con placas base	Sin placas base	
1 Escudras de fijación HFOE	■	–	■	–	hfoe-d
2 Perno roscado (incluido) FRB	–	–	■	■	frb-d
3 Silenciadores U	■	■	■	■	27

Códigos para el pedido


HE	–	1/4	–	D	–	MIDI														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Funciones básicas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HE</td> <td>Válvulas de cierre</td> </tr> </tbody> </table>							Funciones básicas		HE	Válvulas de cierre										
Funciones básicas																				
HE	Válvulas de cierre																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Conexión neumática</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1/8</td> <td>Rosca G1/8</td> </tr> <tr> <td>1/4</td> <td>Rosca G1/4</td> </tr> <tr> <td>3/8</td> <td>Rosca G3/8</td> </tr> <tr> <td>1/2</td> <td>Rosca G1/2</td> </tr> <tr> <td>3/4</td> <td>Rosca G3/4</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Rosca G1</td> </tr> </tbody> </table>							Conexión neumática		1/8	Rosca G1/8	1/4	Rosca G1/4	3/8	Rosca G3/8	1/2	Rosca G1/2	3/4	Rosca G3/4	1	Rosca G1
Conexión neumática																				
1/8	Rosca G1/8																			
1/4	Rosca G1/4																			
3/8	Rosca G3/8																			
1/2	Rosca G1/2																			
3/4	Rosca G3/4																			
1	Rosca G1																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Serie</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td>Serie</td> </tr> </tbody> </table>							Serie		D	Serie										
Serie																				
D	Serie																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Tamaño</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MINI</td> <td>Patrón de 40 mm (sin placas base)</td> </tr> <tr> <td>MIDI</td> <td>Patrón de 55 mm (sin placas base)</td> </tr> <tr> <td>MAXI</td> <td>Patrón de 66 mm (sin placas base)</td> </tr> </tbody> </table>							Tamaño		MINI	Patrón de 40 mm (sin placas base)	MIDI	Patrón de 55 mm (sin placas base)	MAXI	Patrón de 66 mm (sin placas base)						
Tamaño																				
MINI	Patrón de 40 mm (sin placas base)																			
MIDI	Patrón de 55 mm (sin placas base)																			
MAXI	Patrón de 66 mm (sin placas base)																			

Válvulas de cierre HE, serie D, ejecución metálica

FESTO

Hoja de datos

Función



- - Caudal
1000 ... 6500 l/min
- - Temperatura
-10 ... +60 °C
- - Presión de funcionamiento
0 ... 16 bar



- Válvula de cierre manual de 3/2 vías
- Al desconectar se descarga el aire
- Mediante una conexión roscada es posible recuperar el aire de escape
- Posición reconocible visualmente
- Candado (artículo comercial) para asegurar la posición de bloqueo

Datos técnicos generales													
Tamaño	Mini				Midi					Maxi			
Conexión neumática 1, 2	G1/8	G1/4	G3/8	– ¹⁾	G1/4	G3/8	G1/2	G3/4	– ¹⁾	G1/2	G3/4	G1	– ¹⁾
Conexión neumática 3	G1/8				G1/4					G3/8			
Construcción	Válvula de corredera												
Tipo de fijación	Con accesorios												
	Montaje en línea												
Posición de montaje	Indistinta												
Funciones de válvulas	Válvula biestable de 3/2 vías												
Función de aire de escape	Sin estrangulación												
Sentido del flujo	Irreversible												
Tipo de junta	Por junta de material sintético												

1) Sin placas base roscadas

· · · Importante: Este producto cumple con los estándares ISO 1179-1 e ISO 228-1

Factores de caudal											
Tamaño	Mini			Midi				Maxi			
Conexión neumática	G $\frac{1}{8}$	G $\frac{1}{4}$	G $\frac{3}{8}$	G $\frac{1}{4}$	G $\frac{3}{8}$	G $\frac{1}{2}$	G $\frac{3}{4}$	G $\frac{1}{2}$	G $\frac{3}{4}$	G1	
Caudal nominal normal q _N ¹⁾ [l/min]											
En el sentido principal de flujo 1 → 2	1000	1500	1600	2600	3200	3600	3800	5600	6000	6500	
Valor C [l/s*bar]											
En el sentido principal de flujo 1 → 2	4,4	7,2	7,5	9,9	15,7	17	17,3	23,7	26,8	25,9	
Valor b											
En el sentido principal de flujo 1 → 2	0,44	0,28	0,27	0,45	0,3	0,3	0,42	0,32	0,35	0,37	

1) Con presión inicial p₁ = 6 bar y Δp = 1 bar

Válvulas de cierre HE, serie D, ejecución metálica

FESTO

Hoja de datos

Condiciones de funcionamiento y del entorno			
Tamaño	Mini	Midi	Maxi
Presión de funcionamiento [bar]	0 ... 16		
Fluido de trabajo	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]		
	Gases inertes		
Nota sobre el fluido de trabajo/mando	Es posible el funcionamiento con aire comprimido lubricado (lo cual requiere seguir utilizando aire lubricado)		
Temperatura ambiente [°C]	-10 ... +60		
Temperatura del fluido [°C]	-10 ... +60		
Clase de resistencia a la corrosión ¹⁾	2		
Certificación	Germanischer Lloyd		


1) Clase de resistencia a la corrosión CRC 2 según norma de Festo FN 940070

Componentes con moderado riesgo de corrosión. Aplicación en interiores en caso de condensación. Piezas exteriores visibles con características esencialmente decorativas en la superficie que están en contacto directo con atmósferas habituales en entornos industriales.

Pesos [g]			
Tamaño	Mini	Midi	Maxi
HE	192	511	796

Materiales

Vista en sección



Válvulas de cierre		
1	Cuerpo	Fundición inyectada de aluminio
2	Placas base	Aleación de aluminio
3	Botón giratorio	PA
4	Émbolo	Acero inoxidable
-	Juntas	NBR
Características del material		Conformidad con RoHS

FESTO

Datos CAD disponibles en ➔ www.festo.com

Válvulas de cierre HE, serie D, ejecución metálica

FESTO

Hoja de datos

Referencias		
Válvula de 3/2 vías, presión de funcionamiento 0 ... 16 bar, cerrada en reposo		
Tamaño	Nº art.	Tipo
Sin placas base roscadas		
Mini	170681	HE-D-MINI
Midi	170682	HE-D-MIDI
Maxi	170683	HE-D-MAXI

Referencias			
Válvula de 3/2 vías, presión de funcionamiento 0 ... 16 bar, cerrada en reposo			
Tamaño	Conexión	Nº art.	Tipo
Con placas de conexiones roscadas			
Mini	G1/8	162806	HE-1/8-D-MINI
	G1/4	162807	HE-1/4-D-MINI
	G3/8	162808	HE-3/8-D-MINI
Midi	G1/4	186513	HE-1/4-D-MIDI
	Gy	162809	HE-3/8-D-MIDI
	G1/2	162810	HE-1/2-D-MIDI
	G3/4	162811	HE-3/4-D-MIDI
Maxi	G1/2	186514	HE-1/2-D-MAXI
	G3/4	162812	HE-3/4-D-MAXI
	G1	162813	HE-1-D-MAXI


Válvulas de cierre HEE, serie D, ejecución metálica

Cuadro general de periféricos


FESTO

Mini/Midi/Maxi

Unidad individual con placas base



Unidad individual sin placas base, para combinación de unidades de mantenimiento



Elementos de fijación y accesorios

	Unidad individual		Combinación		→ Página/ Internet
	Con placas base	Sin placas base	Con placas base	Sin placas base	
1 Escuadras de fijación HFOE	■	–	■	–	hfoe-d
2 Perno roscado (incluido) FRB	–	–	■	■	frb-d
3 Silenciadores U	■	■	■	■	27
4 Accionamiento manual auxiliar mediante pulsador AHB-MD/MF/MY	■	■	■	■	–
5 Conector tipo zócalo con cable KMEB-1	■	■	■	■	27
6 Conector tipo zócalo MSSD-EB	■	■	■	■	27

Válvulas de cierre HEE, serie D, ejecución metálica

FESTO

Código para el pedido

HEE – 1/4 – D – MIDI – 110

Funciones básicas

HEE	Electroválvula de cierre
-----	--------------------------

Conexión neumática

	Sin placas base roscadas
1/8	Rosca G1/8
1/4	Rosca G1/4
3/8	Rosca G3/8
1/2	Rosca G1/2
3/4	Rosca G3/4
1	Rosca G1

Serie

D	Serie
---	-------

Tamaño

MINI	Patrón de 40 mm (sin placas base)
MIDI	Patrón de 55 mm (sin placas base)
MAXI	Patrón de 66 mm (sin placas base)

Tensión


24	Tensión de alimentación de 24 V DC
110	Tensión de alimentación de 110 V AC
230	Tensión de alimentación de 230 V AC

Válvulas de cierre HEE, serie D, ejecución metálica

FESTO

Hoja de datos

Función



- - Caudal
1000 ... 6500 l/min
- - Temperatura
-10 ... +60 °C
- - Presión de funcionamiento
2,5 ... 16 bar



- Esta electroválvula de cierre es utilizada para alimentar y descargar aire en instalaciones neumáticas.
- Con bobina magnética sin conector
- Posibilidad de elegir tres tensiones
- Mediante una conexión roscada con silenciador, es posible recuperar el aire de escape
- Accionamiento auxiliar manual con pulsador e interruptor enclavable (tipo AHB-MD/MF/MV)
- Cabezal magnético orientable 4 x 90°

Datos técnicos generales														
Tamaño	Mini				Midi					Maxi				
Conexión neumática 1, 2	G¼	G¼	G¾	– ¹⁾	G¼	G¾	G½	G¾	– ¹⁾	G½	G¾	G1	– ¹⁾	
Conexión neumática 3	G¼				G¼					G¾				
Construcción	Válvula de corredera													
Tipo de fijación	Con accesorios													
	Montaje en línea													
Posición de montaje	Indistinta													
Funciones de válvulas	Válvula monoestable de 3/2 vías													
Función de aire de escape	Sin estrangulación													
Forma de reposición	Muelle mecánico													
Tipo de mando	Servopilotaje													
Alimentación del aire de pilotaje	Pilotaje interno													
Sentido del flujo	Irreversible													
Tipo de junta	Por junta de material sintético													
Valor C [l/(s*bar)]	4,4	7,0	7,3	–	9,7	15,7	17,0	17,3	–	24,2	28,0	27,6	–	
Valor b	0,44	0,31	0,28	–	0,47	0,33	0,30	0,41	–	0,30	0,32	0,32	–	

1) - Sin placas base roscadas

- - Importante: Este producto cumple con los estándares ISO 1179-1 e ISO 228-1

Datos eléctricos		
Valores característicos de las bobinas	24	24 V DC: 3,0 W; fluctuación de la tensión perm. $\pm 10\%$
	110	110 V AC: 50/60 Hz; potencia de conexión 5,0 W; potencia de retención 3,7 W; fluctuación de la tensión perm. $\pm 10\%$
	230	230 V AC: 50/60 Hz; potencia de conexión 5,0 W; potencia de retención 3,7 W; fluctuación de la tensión perm. $-14\%/+10\%$
Conexión eléctrica	Conector según EN 175301-803, forma C	
Clase de protección de la bobina	IP65	
Tiempo de utilización [%]	100	

Válvulas de cierre HEE, serie D, ejecución metálica

Hoja de datos

FESTO

Caudal nominal normal $q_{nN}^{1)}$ [l/min]										
Conexión	Mini			Midi				Maxi		
	G $\frac{1}{8}$	G $\frac{1}{4}$	G $\frac{3}{8}$	G $\frac{1}{4}$	G $\frac{3}{8}$	G $\frac{1}{2}$	G $\frac{3}{4}$	G $\frac{1}{2}$	G $\frac{3}{4}$	G1
En el sentido principal de flujo 1 → 2	1000	1500	1600	2600	3200	3600	3800	5600	6000	6500
En sentido de la descarga 2 → 3	1000			2000				3000		

1) Con presión inicial $p_1 = 6$ bar y $\Delta p = 1$ bar

Condiciones de funcionamiento y del entorno	
Presión de funcionamiento [bar]	2,5 ... 16
Fluido de trabajo	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre el fluido de trabajo/mando	Es posible el funcionamiento con aire comprimido lubricado (lo cual requiere seguir utilizando aire lubricado)
Temperatura ambiente [°C]	-10 ... +60
Temperatura del fluido [°C]	-10 ... +60
Clase de resistencia a la corrosión ¹⁾	2
Certificación	Germanischer Lloyd (sólo con tensión de alimentación de 24 V DC y 110 V AC)


1) Clase de resistencia a la corrosión CRC 2 según norma de Festo FN 940070

Componentes con moderado riesgo de corrosión. Aplicación en interiores en caso de condensación. Piezas exteriores visibles con características esencialmente decorativas en la superficie que están en contacto directo con atmósferas habituales en entornos industriales.

Pesos [g]			
Tamaño	Mini	Midi	Maxi
HEE	223	500	800

Materiales

Vista en sección



Válvulas de cierre		
1	Cuerpo	Fundición inyectada de aluminio
2	Placas base	Aleación de aluminio
3	Placa intermedia para bobinas	Poliamida
4	Émbolo	Acero inoxidable
-	Juntas	Caucho nitrílico

Válvulas de cierre HEE, serie D, ejecución metálica


FESTO

Hoja de datos


Dimensiones

Datos CAD disponibles en www.festo.com

Mini/Midi/Maxi, con placas de conexiones roscadas



Mini/Midi/Maxi, sin placas base roscadas



Tipo	B1	B2	B3	B4	B5	B6	D1	D2 Ø	D3	D4 Ø	D6	H1	H2	L1		L2	T1	T2
	24		110/230															
Mini																		
HEE-1/8-D-MINI	64	52	40	17	30	-	G1/8	-	M4	24	G1/8	20	11	108	104	11	7	-
HEE-1/4-D-MINI						G1/4												
HEE-3/8-D-MINI	70					G3/8	-	11				-	-				10	
HEE-D-MINI	-	-				5,8												-
Midi																		
HEE-1/4-D-MIDI	85	70	55	17	43	-	G1/4	-	M5	34	G1/4	32	22	126	122	14	8	-
HEE-3/8-D-MIDI						G3/8												
HEE-1/2-D-MIDI						G1/2	-	24				-	-				11	
HEE-3/4-D-MIDI						G3/4												
HEE-D-MIDI						-	-	6,8				-						
Maxi																		
HEE-1/2-D-MAXI	96	80	66	17	46	-	G1/2	-	M5	38	G3/8	32	22	139	135	16	8	-
HEE-3/4-D-MAXI						G3/4												
HEE-1-D-MAXI	116	91				G1	40	-				-	11					
HEE-D-MAXI	-	-				6,8											-	30

Importante: Este producto cumple con los estándares ISO 1179-1 e ISO 228-1

Válvulas de cierre HEE, serie D, ejecución metálica

FESTO

Hoja de datos

Referencias									
Válvula de 3/2 vías, presión de funcionamiento 2,5 ... 16 bar, cerrada en reposo									
Tamaño	Conexión	24 V DC		110 V AC		230 V AC			
		Nº art.	Tipo	Nº art.	Tipo	Nº art.	Tipo		
Sin placas base roscadas									
Mini		172956	HEE-D-MINI-24		172957	HEE-D-MINI-110		172958	HEE-D-MINI-230
Midi		172959	HEE-D-MIDI-24		172960	HEE-D-MIDI-110		172961	HEE-D-MIDI-230
Maxi		172962	HEE-D-MAXI-24		172963	HEE-D-MAXI-110		172964	HEE-D-MAXI-230
Con placas de conexiones roscadas									
Mini	G1/8	165068	HEE-1/8-D-MINI-24		165069	HEE-1/8-D-MINI-110		165070	HEE-1/8-D-MINI-230
	G1/4	165071	HEE-1/4-D-MINI-24		165072	HEE-1/4-D-MINI-110		165073	HEE-1/4-D-MINI-230
	G3/8	165074	HEE-3/8-D-MINI-24		165075	HEE-3/8-D-MINI-110		172940	HEE-3/8-D-MINI-230
Midi	G1/4	186515	HEE-1/4-D-MIDI-24		186517	HEE-1/4-D-MIDI-110		186516	HEE-1/4-D-MIDI-230
	G3/8	172941	HEE-3/8-D-MIDI-24		172942	HEE-3/8-D-MIDI-110		172943	HEE-3/8-D-MIDI-230
	G1/2	172944	HEE-1/2-D-MIDI-24		172945	HEE-1/2-D-MIDI-110		172946	HEE-1/2-D-MIDI-230
	G3/4	172947	HEE-3/4-D-MIDI-24		172948	HEE-3/4-D-MIDI-110		172949	HEE-3/4-D-MIDI-230
Maxi	G1/2	186518	HEE-1/2-D-MAXI-24		186520	HEE-1/2-D-MAXI-110		186519	HEE-1/2-D-MAXI-230
	G3/4	172950	HEE-3/4-D-MAXI-24		172951	HEE-3/4-D-MAXI-110		172952	HEE-3/4-D-MAXI-230
	G1	172953	HEE-1-D-MAXI-24		172954	HEE-1-D-MAXI-110		172955	HEE-1-D-MAXI-230

Válvulas de cierre HEP, serie D, ejecución metálica



FESTO

Cuadro general de periféricos y códigos para el pedido

Cuadro general de periféricos: Mini/Midi/Maxi

Unidad individual con placas base

Unidad individual sin placas base, para combinación de unidades de mantenimiento



Elementos de fijación y accesorios

	Unidad individual		Combinación		→ Página/ Internet
	Con placas base	Sin placas base	Con placas base	Sin placas base	
1 Escudras de fijación HFOE	■	–	■	–	hfoe-d
2 Perno roscado (incluido) FRB	–	–	■	■	frb-d
3 Silenciadores U	■	■	■	■	27

Códigos para el pedido

HEP – 1/4 – D – MIDI

Funciones básicas

HEP Válvula de cierre neumática

Conexión neumática

1/8	Rosca G1/8
1/4	Rosca G1/4
3/8	Rosca G3/8
1/2	Rosca G1/2
3/4	Rosca G3/4
1	Rosca G1

Serie

D Serie

Tamaño


MINI	Patrón de 40 mm (sin placas base)
MIDI	Patrón de 55 mm (sin placas base)
MAXI	Patrón de 66 mm (sin placas base)

Válvulas de cierre HEP, serie D, ejecución metálica

FESTO

Hoja de datos

Función



- - Caudal
800 ... 6500 l/min
- - Temperatura
-10 ... +60 °C
- - Presión de funcionamiento
0 ... 16 bar



- Esta válvula de cierre de accionamiento neumático es utilizada para alimentar y descargar aire en instalaciones neumáticas.
- La válvula puede utilizarse individualmente o en combinación con otros módulos de la serie D
- Estas válvulas son muy apropiadas para aplicaciones en zonas con peligro de explosión

Datos técnicos generales													
Tamaño	Mini				Midi					Maxi			
Conexión neumática 1, 2	G1/8	G1/4	G3/8	– ¹⁾	G1/4	G3/8	G1/2	G3/4	– ¹⁾	G1/2	G3/4	G1	– ¹⁾
Conexión neumática 3	G1/8				G1/4					G3/8			
Conexión de pilotaje 12	G1/8												
Construcción	Válvula de corredera												
Tipo de fijación	Con accesorios												
	Montaje en línea												
Posición de montaje	Indistinta												
Funciones de válvulas	Válvula monoestable de 3/2 vías, cerrada en reposo												
Función de aire de escape	Sin estrangulación												
Forma de reposición	Muelle mecánico												
Sentido del flujo	Irreversible												
Tipo de junta	Por junta de material sintético												
Valor C [l/(s*bar)]	4,3	7,2	7,7	–	10,1	15,5	16,6	16,2	–	24,2	28,0	27,6	–
Valor b	0,48	0,34	0,30	–	0,46	0,33	0,40	0,47	–	0,30	0,32	0,32	–

1) Sin placas base roscadas

- - Importante: Este producto cumple con los estándares ISO 1179-1 e ISO 228-1

Caudal nominal normal $q_{nN}^{1)}$ [l/min]										
Conexión	Mini			Midi				Maxi		
	G1/8	G1/4	G3/8	G1/4	G3/8	G1/2	G3/4	G1/2	G3/4	G1
En el sentido principal de flujo 1 → 2	1000	1500	1600	2600	3500	3900	4100	5600	6000	6500
En sentido de la descarga 2 → 3	800			1900				2400		

1) Con presión inicial $p_1 = 6$ bar y $\Delta p = 1$ bar

Válvulas de cierre HEP, serie D, ejecución metálica

FESTO

Hoja de datos


Condiciones de funcionamiento y del entorno	
Presión de funcionamiento [bar]	0 ... 16
Presión de pilotaje [bar]	3 ... 16
Fluido de trabajo	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre el fluido de trabajo/mando	Es posible el funcionamiento con aire comprimido lubricado (lo cual requiere seguir utilizando aire lubricado)
Temperatura ambiente [°C]	-10 ... +60
Temperatura del fluido [°C]	-10 ... +60
Clase de resistencia a la corrosión ¹⁾	2
Certificación	Germanischer Lloyd

- 1) Clase de resistencia a la corrosión CRC 2 según norma de Festo FN 940070
Componentes con moderado riesgo de corrosión. Aplicación en interiores en caso de condensación. Piezas exteriores visibles con características esencialmente decorativas en la superficie que están en contacto directo con atmósferas habituales en entornos industriales.

Pesos [g]			
Tamaño	Mini	Midi	Maxi
HEP	223	500	800

Materiales

Vista en sección



Válvulas de cierre		
1	Cuerpo	Fundición inyectada de Al
2	Placas base	Aleación de aluminio
3	Émbolo	Acero inoxidable
–	Juntas	Caucho nitrílico

Válvulas de cierre HEP, serie D, ejecución metálica

Hoja de datos


FESTO

Dimensiones


Datos CAD disponibles en → www.festo.com

Mini/Midi/Maxi

Con placas de conexiones roscadas



Sin placas base roscadas



Tipo	B1	B2	B3	B4	B5	D1	D2 Ø	D3	D4 Ø	D5	D6	H1	H2	L1	L2	T1	T2
Mini																	
HEP-1/8-D-MINI	64	52	40	30	-	G1/8	-	M4	24	16	G1/8	20	11	73,8	11	7	-
HEP-1/4-D-MINI						G1/4											
HEP-3/8-D-MINI						G3/8											
HEP-D-MINI	-	-			5,8	-	11					-	-			-	10
Midi																	
HEP-1/4-D-MIDI	85	70	55	43	-	G1/4	-	M5	34	32	G1/4	32	22	94,6	14	8	-
HEP-3/8-D-MIDI						G3/8											
HEP-1/2-D-MIDI						G1/2											
HEP-3/4-D-MIDI						G3/4											
HEP-D-MIDI	-	-			6,8	-	24					-	-			-	11
Maxi																	
HEP-1/2-D-MAXI	96	80	66	46	-	G1/2	-	M5	38	16	G3/8	32	22	95,6	16	8	-
HEP-3/4-D-MAXI						G3/4											
HEP-1-D-MAXI	116	91				G1						40					
HEP-D-MAXI	-	-			6,8	-	30					-	-			-	11

· || · Importante: Este producto cumple con los estándares ISO 1179-1 e ISO 228-1

Válvulas de cierre HEP, serie D, ejecución metálica

FESTO

Hoja de datos

Referencias		
Accionamiento neumático, válvula de 3/2 vías, presión de funcionamiento 2 ... 16 bar, cerrada en reposo		
Tamaño	Nº art.	Tipo
Sin placas base roscadas		
Mini	193242	HEP-D-MINI
Midi	193249	HEP-D-MIDI
Maxi	193257	HEP-D-MAXI

Referencias			
Accionamiento neumático, válvula de 3/2 vías, presión de funcionamiento 2 ... 16 bar, cerrada en reposo			
Tamaño	Conexión	Nº art.	Tipo
Con placas de conexiones roscadas			
Mini	G1/8	193243	HEP-1/8-D-MINI
	G1/4	193244	HEP-1/4-D-MINI
	G3/8	193245	HEP-3/8-D-MINI
Midi	G1/4	193250	HEP-1/4-D-MIDI
	Gy	193251	HEP-3/8-D-MIDI
	G1/2	193252	HEP-1/2-D-MIDI
	G3/4	193253	HEP-3/4-D-MIDI
Maxi	G1/2	193258	HEP-1/2-D-MAXI
	G3/4	193259	HEP-3/4-D-MAXI
	G1	193260	HEP-1-D-MAXI

Válvulas de arranque progresivo HEL, serie D, ejecución metálica



FESTO

Cuadro general de periféricos y códigos para el pedido

Cuadro general de periféricos: Mini/Midi/Maxi

Unidad individual con placas base

Unidad individual sin placas base, para combinación de unidades de mantenimiento



Elementos de fijación y accesorios						
		Unidad individual		Combinación		➔ Página/ Internet
		Con placas base	Sin placas base	Con placas base	Sin placas base	
1	Escuadras de fijación HFOE	■	–	■	–	hfoe-d
2	Perno roscado (incluido) FRB	–	–	■	■	frb-d

Códigos para el pedido

HEL	–	1/4	–	D	–	MIDI
-----	---	-----	---	---	---	------

Funciones básicas	
HEL	Válvula de arranque progresivo; generación retardada de la presión

Conexión neumática	
1/8	Rosca G1/8
1/4	Rosca G1/4
3/8	Rosca G3/8
1/2	Rosca G1/2
3/4	Rosca G3/4
1	Rosca G1

Serie	
D	Serie


Tamaño	
MINI	Patrón de 40 mm (sin placas base)
MIDI	Patrón de 55 mm (sin placas base)
MAXI	Patrón de 66 mm (sin placas base)

Válvulas de arranque progresivo HEL, serie D, ejecución metálica

FESTO

Hoja de datos

Función



- - Caudal
1000 ... 6500 l/min
- - Temperatura
-10 ... +60 °C
- - Presión de funcionamiento
3 ... 16 bar



La duración de la generación de presión se regula mediante el estrangulador que se encuentra en la tapa de la válvula.

La presión de salida p2 aumenta en función de la regulación. Cuando se alcanza la presión de conmutación, se abre el asiento principal de la válvula.

- Válvula de arranque progresivo para la alimentación y descarga lentas en sistemas neumáticos (para la utilización con válvulas de cierre HE y HEE)
- Movimiento lento de los actuadores hasta su posición normal
- Para evitar movimientos repentinos e imprevisibles
- El asiento principal se abre al alcanzarse aproximadamente el 50% de la presión de entrada
- Retardo de la apertura regulable

Datos técnicos generales													
Tamaño	Mini				Midi					Maxi			
Conexión neumática 1, 2	G1/8	G1/4	G3/8	— ¹⁾	G1/4	G3/8	G1/2	G3/4	— ¹⁾	G1/2	G3/4	G1	— ¹⁾
Construcción	Válvula de corredera												
Tipo de fijación	Con accesorios												
	Montaje en línea												
Posición de montaje	Indistinta												
Funciones de válvulas	Válvula monoestable de 2/2 vías, cerrada en reposo												
Función de aire de escape	Con estrangulación												
Forma de reposición	Muelle mecánico												
Tipo de mando	Directo												
Sentido del flujo	Irreversible												
Tipo de junta	Por junta de material sintético												
Valor C [l/(s*bar)]	4,5	7,1	7,6	—	9,0	16,5	19,8	20,5	—	26,9	33,9	28,3	—
Valor b	0,46	0,41	0,3	—	0,59	0,39	0,37	0,48	—	0,36	0,38	0,54	—

1) Sin placas base roscadas

• Importante: Este producto cumple con los estándares ISO 1179-1 e ISO 228-1

Caudal nominal normal $q_{nN}^{1)}$ [l/min]											
Conexión	Mini			Midi				Maxi			
	G1/8	G1/4	G3/8	G1/4	G3/8	G1/2	G3/4	G1/2	G3/4	G1	
En el sentido principal de flujo 1 → 2	1000	1500	1600	2600	3200	3600	3800	5600	6000	6500	

1) Con presión inicial p1 = 6 bar y Δp = 1 bar

Válvulas de arranque progresivo HEL, serie D, ejecución metálica

FESTO

Hoja de datos

Condiciones de funcionamiento y del entorno	
Presión de funcionamiento [bar]	3 ... 16
Fluido de trabajo	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre el fluido de trabajo/mando	Es posible el funcionamiento con aire comprimido lubricado (lo cual requiere seguir utilizando aire lubricado)
Temperatura ambiente [°C]	-10 ... +60
Temperatura del fluido [°C]	-10 ... +60
Clase de resistencia a la corrosión ¹⁾	2
Certificación	Germanischer Lloyd


1) Clase de resistencia a la corrosión CRC 2 según norma de Festo FN 940070

Componentes con moderado riesgo de corrosión. Aplicación en interiores en caso de condensación. Piezas exteriores visibles con características esencialmente decorativas en la superficie que están en contacto directo con atmósferas habituales en entornos industriales.

Pesos [g]			
Tamaño	Mini	Midi	Maxi
Válvulas de arranque progresivo	126	270	394

Materiales


Vista en sección



Válvulas de arranque progresivo		
1	Cuerpo	Fundición inyectada de aluminio
2	Placas base	Aleación de aluminio
—	Juntas	Caucho nitrílico

Punto de conmutación para paso de la señal

Presión p en función del tiempo t



Válvulas de arranque progresivo HEL, serie D, ejecución metálica


FESTO

Hoja de datos

Dimensiones

Datos CAD disponibles en → www.festo.com


Con placas de conexiones roscadas



1 Tornillo de regulación en el cuerpo

4 Pernos roscados (sustituibles)

Sin placas base roscadas



→ Sentido del flujo

Tipo	B1	B2	B3	B4	B5	D1	D2 Ø	D3	D6	H1	H2	L1	L2	T1	T2
Mini															
HEL-1⁄8-D-MINI	64	52	40	30	–	G1⁄8	–	M4	30	20	11	56	16	7	–
HEL-1⁄4-D-MINI						G1⁄4								–	
HEL-3⁄8-D-MINI	70	–	–	–	5,8	G3⁄8	11	–	–	–	–	–	–	–	10
HEL-D-MINI	–					–								–	–
Midi															
HEL-1⁄4-D-MIDI	85	70	55	43	–	G1⁄4	–	M5	50	32	22	77	22	8	–
HEL-3⁄8-D-MIDI						G3⁄8								–	
HEL-1⁄2-D-MIDI						G1⁄2								–	
HEL-3⁄4-D-MIDI						G3⁄4								–	
HEL-D-MIDI	–	–	–	–	6,8	–	24	–	–	–	–	–	–	–	11
Maxi															
HEL-1⁄2-D-MAXI	96	80	66	46	–	G1⁄2	–	M5	50	32	22	89	23	8	–
HEL-3⁄4-D-MAXI						G3⁄4				–					
HEL-1-D-MAXI	116	91	–	–	6,8	G1	30	–	–	40	–	–	–	–	11
HEL-D-MAXI	–	–				–				–				–	–

· · · Importante: Este producto cumple con los estándares ISO 1179-1 e ISO 228-1

Válvulas de arranque progresivo HEL, serie D, ejecución metálica

FESTO

Hoja de datos


Referencias			
Generación retardada de presión, válvula de 2/2 vías, presión de funcionamiento 3 ... 16 bar, cerrada en reposo			
Tamaño	Conexión	Nº art.	Tipo
Sin placas base roscadas			
Mini		170690	HEL-D-MINI
Midi		170691	HEL-D-MIDI
Maxi		170692	HEL-D-MAXI
Con placas de conexiones roscadas			
Mini	G1/8	165076	HEL-1/8-D-MINI
	G1/4	165077	HEL-1/4-D-MINI
	G3/8	165078	HEL-3/8-D-MINI
Midi	G1/4	186521	HEL-1/4-D-MIDI
	G3/8	165079	HEL-3/8-D-MIDI
	G1/2	165080	HEL-1/2-D-MIDI
	G3/4	165081	HEL-3/4-D-MIDI
Maxi	G1/2	186522	HEL-1/2-D-MAXI
	G3/4	165082	HEL-3/4-D-MAXI
	G1	165083	HEL-1-D-MAXI

Válvulas de cierre/de arranque progresivo HE/HEE/HEP/HEL, serie D

FESTO

Accesorios

Referencias: Conector tipo zócalo MSSD				Hojas de datos → Internet: mssd	
	Descripción	Conexión eléctrica	Ejecución con cable	Nº art.	Tipo
	Para HEE	3 contactos	Tornillos prisioneros	151687	MSSD-EB
		4 contactos	Conector autocortante y autoaislante	192745	MSSD-EB-S-M14

Referencias: Cable con conector tipo zócalo KMEB						Hojas de datos → Internet: kmeb	
	Descripción	Tensión de funcionamiento	Conexión eléctrica	Indicación de estado de conmutación	Longitud del cable [m]	Nº art.	Tipo
	Para HEE	24 V DC	3 contactos	LED	2,5	151688	KMEB-1-24-2,5-LED
					5	151689	KMEB-1-24-5-LED
					10	193457	KMEB-1-24-10-LED
		230 V AC	3 contactos	–	2,5	151690	KMEB-1-230AC-2,5
					5	151691	KMEB-1-230AC-5

Referencias: Junta reflectante MEB-LD				Hojas de datos → Internet: meb	
	Descripción	Tensión de funcionamiento	Nº art.	Tipo	
	para conector tipo zócalo con cable KMEB y para conector tipo zócalo MSSD-EB	12 ... 24 V DC	151717	MEB-LD-12-24DC	
		230 V DC/AC ±10%	151718	MEB-LD-230AC	

Referencias: Silenciador U			Hojas de datos → Internet: u	
	Conexión neumática	Nº art.	Tipo	
	G1/8	6841	U-1/8-B	
	G1/4	6842	U-1/4-B	
	G3/8	6843	U-3/8-B	
	G1/2	6844	U-1/2-B	
	G3/4	6845	U-3/4-B	
	G1	151990	U-1-B	

Referencias: Candado LRVS-D			
	Peso [g]	Nº art.	Tipo
	120	193786	LRVS-D