

Filterregelventile MS-LFR, Baureihe MS

FESTO



Festo Kernprogramm
Deckt 80% ihrer Automatisierungsaufgaben ab

Weltweit:

Immer lagerhaltig

Stark:

Festo Qualität zum attraktiven Preis

Einfach:

Erleichterte Beschaffung und Lagerhaltung



In 24 h versandbereit ab Festo Werk
Weltweit in 13 Service Centern auf Lager
Mehr als 2200 Produkte







In höchstens 5 Tagen versandbereit ab Festo Werk
Weltweit in 4 Service Centern für Sie montiert
Bis zu 6×10^{12} Varianten pro Produktfamilie

Schauen Sie
nach dem
Stern!

Filterregelventile MS-LFR, Baureihe MS

Lieferübersicht Wartungsgeräte Baureihe MS

FESTO

Typ	Bau- größe				Druckregelbereich [bar]						Filterfeinheit [µm]			
					0,05 ...	0,05 ...	0,1 ...	0,3 ...	0,1 ...	0,5 ...				
Code		Pneumatischer Anschluss im Gehäuse	Anschlussplatte	AG.../AQ...	0,7 D2	2,5 D4	4 D5	7 D6	12 D7	16 D8	0,01 A	1 B	5 C	40 E
Wartungsgeräte-Kombinationen														
MSB-FRC 	4	G1/8, G1/4	G1/8, G1/4, G3/8	–	–	–	■	■	–	–	–	–	■	■
	6	G1/4, G3/8, G1/2	G1/4, G3/8, G1/2, G3/4	–	–	–	■	■	–	–	–	–	■	■
	9	–												
	12	–												
Wartungsgeräte-Kombinationen (weitere Varianten bestellbar über Konfigurator → Internet: msb4, msb6 oder msb9)														
MSB 	4	G1/4	G1/8, G1/4, G3/8	–	–	–	■	■	–	–	–	–	■	■
	6	G1/2	G1/4, G3/8, G1/2, G3/4	–	–	–	■	■	–	–	–	–	■	■
	9	–												
	12	–												
Einzelgeräte														
Filterregel- ventile MS-LFR 	4	G1/8, G1/4	G1/8, G1/4, G3/8	–	–	–	■	■	■	–	–	–	■	■
	6	G1/4, G3/8, G1/2	G1/4, G3/8, G1/2, G3/4	–	–	–	■	■	■	–	–	–	■	■
	9	G3/4, G1	G1/2, G3/4, G1, G11/4, G11/2	–	–	–	■	■	■	–	–	–	■	■
	12	–	G1, G11/4, G11/2, G2	–	–	–	■	■	■	–	–	–	■	■
Filter MS-LF 	4	G1/8, G1/4	G1/8, G1/4, G3/8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	■	■
	6	G1/4, G3/8, G1/2	G1/4, G3/8, G1/2, G3/4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	■	■
	9	G3/4, G1	G1/2, G3/4, G1, G11/4, G11/2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	■	■
	12	–	G1, G11/4, G11/2, G2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	■	■
Fein- und Feinstfilter MS-LFM 	4	G1/8, G1/4	G1/8, G1/4, G3/8	–	–	–	–	–	–	–	■	■	–	–
	6	G1/4, G3/8, G1/2	G1/4, G3/8, G1/2, G3/4	–	–	–	–	–	–	–	■	■	–	–
	9	G3/4, G1	G1/2, G3/4, G1, G11/4, G11/2	–	–	–	–	–	–	–	■	■	–	–
	12	–	G1, G11/4, G11/2, G2	–	–	–	–	–	–	–	■	■	–	–
Aktivkohle- filter MS-LFX 	4	G1/8, G1/4	G1/8, G1/4, G3/8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	6	G1/4, G3/8, G1/2	G1/4, G3/8, G1/2, G3/4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	9	G3/4, G1	G1/2, G3/4, G1, G11/4, G11/2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	12	–	G1, G11/4, G11/2, G2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Wasser- abscheider MS-LWS 	4	–												
	6	G1/4, G3/8, G1/2	G1/4, G3/8, G1/2, G3/4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	9	G3/4, G1	G1/2, G3/4, G1, G11/4, G11/2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	12	–	G1, G11/4, G11/2, G2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Filterregelventile MS-LFR, Baureihe MS

FESTO

Lieferübersicht Wartungsgeräte Baureihe MS

Typ	Bau- größe	Schalen- schutz		Kondensatablass				Druckanzeige					Abschließ- barkeit		Optionen		→ Seite/ Internet
		Kunststoffschutzkorb	Metallschale	manuell drehend	halbautomatisch	vollautomatisch	extern, vollautomatisch, elektrisch	Verschlussblende (ohne Manometer)	integriertes MS-Manometer	Adapter EN-Manometer G1/8	Adapter EN-Manometer G1/4	Drucksensor	Drehknopf mit Arretierung, mit Zubehör abschließbar	Drehknopf mit integriertem Schloss	Schalldämpfer	Durchflussrichtung von rechts nach links	
Code		R	U	M	H	V	E...	VS	AG	A8	A4	AD...	AS	E11	S	Z	
Wartungsgeräte-Kombinationen																	
MSB-FRC	4	■	–	■	–	■	–	–	■	–	–	–	■	–	–	■	msb4
	6	■	■	■	–	■	–	–	■	–	–	–	■	–	–	■	msb6
	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Wartungsgeräte-Kombinationen																	
MSB	4	■	■	■	–	■	–	–	■	–	–	–	■	–	–	■	msb4
	6	■	■	■	–	■	–	–	■	–	–	–	■	–	–	■	msb6
	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Einzelgeräte																	
Filterregel- ventile MS-LFR	4	■	■	■	■	■	–	■	■	■	■	■	■	■	–	■	8
	6	■	■	■	■	■	■	■	■	–	■	■	■	■	–	■	8
	9	–	■	■	■	■	■	■	■	–	■	■	■	■	–	■	26
	12	–	■	■	–	■	■	■	■	–	■	–	■	■	–	■	40
Filter MS-LF	4	■	■	■	■	■	–	–	–	–	–	–	–	–	–	■	ms4-lf
	6	■	■	■	■	■	■	–	–	–	–	–	–	–	–	■	ms6-lf
	9	–	■	■	■	■	■	–	–	–	–	–	–	–	–	■	ms9-lf
	12	–	■	■	–	■	■	–	–	–	–	–	–	–	–	■	ms12-lf
Fein- und Feinstfilter MS-LFM	4	■	■	■	■	■	–	–	–	–	–	–	–	–	–	■	ms4-lfm
	6	■	■	■	■	■	■	–	–	–	–	–	–	–	–	■	ms6-lfm
	9	–	■	■	■	■	■	–	–	–	–	–	–	–	–	■	ms9-lfm
	12	–	■	■	–	■	■	–	–	–	–	–	–	–	–	■	ms12-lfm
Aktivkohle- filter MS-LFX	4	■	■	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	■	ms4-lfx
	6	■	■	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	■	ms6-lfx
	9	–	■	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	■	ms9-lfx
	12	–	■	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	■	ms12-lfx
Wasser- abscheider MS-LWS	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	6	–	■	–	–	■	■	–	–	–	–	–	–	–	–	■	ms6-lws
	9	–	■	–	–	■	■	–	–	–	–	–	–	–	–	■	ms9-lws
	12	–	■	–	–	■	■	–	–	–	–	–	–	–	–	■	ms12-lws

Filterregelventile MS-LFR, Baureihe MS

Lieferübersicht Wartungsgeräte Baureihe MS

FESTO

Typ	Bau- größe	Pneumatischer Anschluss im Gehäuse	Anschlussplatte	Druckregelbereich [bar]						Versorgungsspannung			
				0,05 ... 0,7	0,05 ... 2,5	0,1 ... 4	0,3 ... 7	0,1 ... 12	0,5 ... 16	24 V DC, Anschlussbild nach EN 175301	24 V DC, Anschluss M12 nach IEC 61076-2-101	110 V AC, Anschlussbild nach EN 175301	230 V AC, Anschlussbild nach EN 175301
Code			AG.../AQ...	D2	D4	D5	D6	D7	D8	V24	V24P	V110	V230
Einzelgeräte													
Druckregel- ventile MS-LR		4	G1/8, G1/4	G1/8, G1/4, G3/8	–	–	■	■	■	–	–	–	–
		6	G1/4, G3/8, G1/2	G1/4, G3/8, G1/2, G3/4	–	–	■	■	■	–	–	–	–
		9	G3/4, G1	G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2	–	–	■	■	■	–	–	–	–
		12	–	G1, G1 1/4, G1 1/2, G2	–	–	–	■	■	–	–	–	–
Druckregel- ventile MS-LRB		4	G1/4	G1/8, G1/4, G3/8	–	–	■	■	■	–	–	–	–
		6	G1/2	G1/4, G3/8, G1/2, G3/4	–	–	■	■	■	–	–	–	–
		9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Präzisions- Druckregel- ventile MS-LRP		4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		6	G1/4, G3/8, G1/2	G1/4, G3/8, G1/2, G3/4	■	■	■	–	■	–	–	–	–
		9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Präzisions- Druckregel- ventile MS-LRPB		4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		6	G1/2	G1/4, G3/8, G1/2, G3/4	■	■	■	–	■	–	–	–	–
		9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Elektrik-Druck- regelventile MS-LRE		4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		6	G1/4, G3/8, G1/2	G1/4, G3/8, G1/2, G3/4	–	–	■	■	■	–	–	–	–
		9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Öler MS-LOE		4	G1/8, G1/4	G1/8, G1/4, G3/8	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		6	G1/4, G3/8, G1/2	G1/4, G3/8, G1/2, G3/4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		9	G3/4, G1	G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		12	–	G1, G1 1/4, G1 1/2, G2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Einschalt- ventile MS-EM(1)		4	G1/8, G1/4	G1/8, G1/4, G3/8	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		6	G1/4, G3/8, G1/2	G1/4, G3/8, G1/2, G3/4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		9	G3/4, G1	G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		12	–	G1, G1 1/4, G1 1/2, G2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Einschalt- ventile MS-EE		4	G1/8, G1/4	G1/8, G1/4, G3/8	–	–	–	–	–	■	–	■	■
		6	G1/4, G3/8, G1/2	G1/4, G3/8, G1/2, G3/4	–	–	–	–	–	■	–	■	■
		9	G3/4, G1	G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2	–	–	–	–	–	■	■	■	■
		12	–	G1, G1 1/4, G1 1/2, G2	–	–	–	–	–	■	■	■	■
Druckaufbau- ventile MS-DL		4	G1/8, G1/4	G1/8, G1/4, G3/8	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		6	G1/4, G3/8, G1/2	G1/4, G3/8, G1/2, G3/4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		12	–	G1, G1 1/4, G1 1/2, G2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Druckaufbau- ventile MS-DE		4	G1/8, G1/4	G1/8, G1/4, G3/8	–	–	–	–	–	■	–	■	■
		6	G1/4, G3/8, G1/2	G1/4, G3/8, G1/2, G3/4	–	–	–	–	–	■	–	■	■
		9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		12	–	G1, G1 1/4, G1 1/2, G2	–	–	–	–	–	■	■	■	■

Filterregelventile MS-LFR, Baureihe MS

FESTO

Lieferübersicht Wartungsgeräte Baureihe MS

Typ	Bau- größe	Schalenschutz		Druckanzeige					Abschließbar- keit		Optionen		→ Seite/ Internet
		Kunststoffschuttkorb	Metallschale	Verschlussblende (ohne Manometer)	integriertes MS-Manometer	Adapter EN-Manometer G1/8	Adapter EN-Manometer G1/4	Drucksensor	Drehknopf mit Arretie- rung, mit Zubehör abschließbar	Drehknopf mit inte- griertem Schloss	Schalldämpfer	Durchflussrichtung von rechts nach links	
Code		R	U	VS	AG	A8	A4	AD...	AS	E11	S	Z	
Einzelgeräte													
Druckregel- ventile MS-LR	4	–	–	■	■	■	■	■	■	■	–	■	ms4-lr
	6	–	–	■	■	–	■	■	■	■	–	■	ms6-lr
	9	–	–	■	■	–	■	■	■	■	–	■	ms9-lr
	12	–	–	■	■	–	■	–	■	■	–	■	ms12-lr
Druckregel- ventile MS-LRB	4	–	–	■	■	■	■	■	■	■	–	■	ms4-lrb
	6	–	–	■	■	–	■	■	■	■	–	■	ms6-lrb
	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Präzisions- Druckregel- ventile MS-LRP	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	6	–	–	■	–	■	■	■	■	■	–	■	ms6-lrp
	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Präzisions- Druckregel- ventile MS-LRPB	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	6	–	–	■	–	■	■	■	■	■	–	■	ms6-lrpb
	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Elektrik-Druck- regelventile MS-LRE	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	6	–	–	■	■	–	■	–	–	–	–	■	ms6-lre
	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Öler MS-LOE	4	■	■	–	–	–	–	–	–	–	–	■	ms4-loe
	6	■	■	–	–	–	–	–	–	–	–	■	ms6-loe
	9	–	■	–	–	–	–	–	–	–	–	■	ms9-loe
	12	–	■	–	–	–	–	–	–	–	–	■	ms12-loe
Einschalt- ventile MS-EM(1)	4	–	–	■	■	■	■	■	–	–	■	■	ms4-em1
	6	–	–	■	■	–	■	■	–	–	■	■	ms6-em1
	9	–	–	■	■	–	■	–	–	–	■	■	ms9-em
	12	–	–	■	■	–	■	–	–	–	■	■	ms12-em
Einschalt- ventile MS-EE	4	–	–	■	■	■	■	■	–	–	■	■	ms4-ee
	6	–	–	■	■	–	■	■	–	–	■	■	ms6-ee
	9	–	–	■	■	–	■	■	–	–	■	■	ms9-ee
	12	–	–	■	■	–	■	–	–	–	■	■	ms12-ee
Druckaufbau- ventile MS-DL	4	–	–	■	■	■	■	■	–	–	–	■	ms4-dl
	6	–	–	■	■	–	■	■	–	–	–	■	ms6-dl
	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	12	–	–	■	■	–	■	–	–	–	–	■	ms12-dl
Druckaufbau- ventile MS-DE	4	–	–	■	■	■	■	■	–	–	–	■	ms4-de
	6	–	–	■	■	–	■	■	–	–	–	■	ms6-de
	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	12	–	–	■	■	–	■	–	–	–	–	■	ms12-de

Filterregelventile MS-LFR, Baureihe MS

Lieferübersicht Wartungsgeräte Baureihe MS

FESTO

Typ	Bau- größe			Performance Level			Versorgungsspannung				
				Kategorie 1, 1-Kanal	Kategorie 3, 2-Kanal	Kategorie 4, 2-Kanal mit Selbstüberwachung	24 V DC, Sub-D, 9-polig	24 V DC, Anschlussbild nach EN 175301	24 V DC, Anschluss M12 nach IEC 61076-2-101	110/230 V AC, Anschlussbild nach EN 175301	22 ... 31,6 V DC, Anschluss M12, AS-I-Safety at Work
Code		Pneumatischer Anschluss im Gehäuse	Anschlussplatte AG.../AQ...	C	D	E	10V24	10V24/ V24	10V24P	V110/ V230	ASIS
Einzelgeräte											
Druckaufbau- und Entlüftungsventile MS-SV-C		4	–								
		6	G $\frac{1}{2}$	G $\frac{1}{4}$, G $\frac{3}{8}$, G $\frac{1}{2}$, G $\frac{3}{4}$	■	–	–	–	■	■	–
		9	G $\frac{3}{4}$, G1	G $\frac{1}{2}$, G $\frac{3}{4}$, G1, G1 $\frac{1}{4}$, G1 $\frac{1}{2}$	■	–	–	–	■	■	■
		12	–								
Druckaufbau- und Entlüftungsventile MS-SV-D		4	–								
		6	G $\frac{1}{2}$	G $\frac{1}{4}$, G $\frac{3}{8}$, G $\frac{1}{2}$, G $\frac{3}{4}$	–	■	–	–	■	■	–
		9	–								
		12	–								
Druckaufbau- und Entlüftungsventile MS-SV-E		4	–								
		6	G $\frac{1}{2}$	G $\frac{1}{4}$, G $\frac{3}{8}$, G $\frac{1}{2}$, G $\frac{3}{4}$	–	–	■	■	–	–	■
		9	–								
		12	–								
Membran-Lufttrockner MS-LDM1		4	G $\frac{1}{8}$, G $\frac{1}{4}$	G $\frac{1}{8}$, G $\frac{1}{4}$, G $\frac{3}{8}$	–	–	–	–	–	–	–
		6	G $\frac{1}{4}$, G $\frac{3}{8}$, G $\frac{1}{2}$	G $\frac{1}{4}$, G $\frac{3}{8}$, G $\frac{1}{2}$, G $\frac{3}{4}$	–	–	–	–	–	–	–
		9	–								
		12	–								
Abzweigmodule MS-FRM		4	G $\frac{1}{8}$, G $\frac{1}{4}$	G $\frac{1}{8}$, G $\frac{1}{4}$, G $\frac{3}{8}$	–	–	–	–	–	–	–
		6	G $\frac{1}{4}$, G $\frac{3}{8}$, G $\frac{1}{2}$	G $\frac{1}{4}$, G $\frac{3}{8}$, G $\frac{1}{2}$, G $\frac{3}{4}$	–	–	–	–	–	–	–
		9	G $\frac{3}{4}$, G1	G $\frac{1}{2}$, G $\frac{3}{4}$, G1, G1 $\frac{1}{4}$, G1 $\frac{1}{2}$	–	–	–	–	–	–	–
		12	–	G1, G1 $\frac{1}{4}$, G1 $\frac{1}{2}$, G2	–	–	–	–	–	–	–
Verteilerblöcke MS-FRM-FRZ		4	G $\frac{1}{4}$	–	–	–	–	–	–	–	–
		6	G $\frac{1}{2}$	–	–	–	–	–	–	–	–
		9	–								
		12	–								
Durchflusssensoren SFAM		4	–								
		6	G $\frac{1}{2}$	G $\frac{1}{2}$	–	–	–	–	–	–	–
		9	–	G1, G1 $\frac{1}{2}$	–	–	–	–	–	–	–
		12	–								

Filterregelventile MS-LFR, Baureihe MS

Lieferübersicht Wartungsgeräte Baureihe MS


Typ	Bau- größe	Schalenschutz		Druckanzeige					Schaltausgang		Optionen		→ Seite/ Internet
		Kunststoffschutzkorb	Metallschale	Verschlussblende (ohne Manometer)	integriertes MS-Manometer	Adapter EN-Manometer G1/8	Adapter EN-Manometer G1/4	Drucksensor	2x PNP oder NPN, 1 Analogausgang 4 ... 20 mA	2x PNP oder NPN, 1 Analogausgang 0 ... 10 V	Schalldämpfer	Durchflussrichtung von rechts nach links	
Code		R	U	VS	AG	A8	A4	AD...	2SA	2SV	S	Z/R	
Einzelgeräte													
Druckaufbau- und Entlüftungsventile MS-SV-C	4	–											–
	6	–	–	■	■	–	■	■	–	–	■	■	ms6-sv
	9	–	–	■	■	–	■	■	–	–	■	■	ms9-sv
	12	–											–
Druckaufbau- und Entlüftungsventile MS-SV-D	4	–											–
	6	–	–	■	■	–	■	■	–	–	■	■	ms6-sv
	9	–											–
	12	–											–
Druckaufbau- und Entlüftungsventile MS-SV-E	4	–											–
	6	–	–	■	■	–	■	■	–	–	■	■	ms6-sv
	9	–											–
	12	–											–
Membran-Lufttrockner MS-LDM1	4	–	■	–	–	–	–	–	–	–	–	■	ms4-ldm1
	6	–	■	–	–	–	–	–	–	–	–	■	ms6-ldm1
	9	–											–
	12	–											–
Abzweigmodule MS-FRM	4	–	–	■	■	■	■	■	–	–	–	■	ms4-frm
	6	–	–	■	■	–	■	■	–	–	–	■	ms6-frm
	9	–	–	■	■	–	■	■	–	–	–	■	ms9-frm
	12	–	–	■	–	–	–	–	–	–	–	–	ms12-frm
Verteilerblöcke MS-FRM-FRZ	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	■	ms4-frm
	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	■	ms6-frm
	9	–											–
	12	–											–
Durchflusssensoren SFAM	4	–											–
	6	–	–	–	–	–	–	–	■	■	–	■	sfam-62
	9	–	–	–	–	–	–	–	■	■	–	■	sfam-90
	12	–											–

Filterregelventile MS4/MS6-LFR, Baureihe MS

Peripherieübersicht

FESTO

Filterregelventil MS4/MS6-LFR



- Hinweis

Weiteres Zubehör:

- Modulverbinder für Kombination mit Baugröße MS4/MS6 oder Baugröße MS9 → Internet: amv, rmv, armv
- Adapter für Montage an Profile → Internet: ipm-80, ipm-40-80, ipm-80-80

Filterregelventile MS4/MS6-LFR, Baureihe MS

FESTO

Peripherieübersicht

Befestigungselemente und Zubehör						
		Einzelgerät		Kombination		➔ Seite/ Internet
		ohne Anschluss- platte	mit Anschluss- platte	ohne Anschluss- platte	mit Anschluss- platte	
1	Abdeckkappe MS4/6-END	■	–	■	–	ms4-end, ms6-end
2	Anschlussplatte-SET MS4/6-AG...	–	■	–	■	ms4-ag, ms6-ag
	Anschlussplatte-SET MS4/6-AQ...	–	■	–	■	ms4-aq, ms6-aq
3	Modulverbinder MS4/6-MV	–	■	■	■	ms4-mv, ms6-mv
4	Befestigungswinkel MS4/6-WB	■	■	–	–	ms4-wb, ms6-wb
5	Befestigungswinkel MS4-WBM	■	■	–	–	ms4-wbm
6	Befestigungswinkel MS4/6-WR	■	■	–	–	ms4-wr, ms6-wr
7	Sechskantmutter MS4/6-WRS	■	■	■	■	ms4-wrs, ms6-wrs
8	Verschlussblende VS	■	■	■	■	24
9	Adapter für EN-Manometer 1/8/1/4 A8/A4	■	■	■	■	24
10	Manometer MA	■	■	■	■	50
11	Drucksensor ohne Anzeige AD7 ... AD10	■	■	■	■	24
12	Verbindungsleitung NEBU-M8...-LE3	■	■	■	■	50
13	Drucksensor mit Anzeige AD1 ... AD4	■	■	■	■	24
14	Verbindungsleitung NEBU-M8...-LE3/NEBU-M12...-LE4	■	■	■	■	50
15	Kondensatablass vollautomatisch, elektrisch gesteuert E2/E3/E4	■	■	■	■	24
16	Bügelschloss LRVS-D	■	■	■	■	50
–	Befestigungswinkel MS4/6-WP/WPB/WPE/WPM	–	■	■	■	ms4-wp, ms6-wp

Filterregelventile MS4/MS6-LFR, Baureihe MS

FESTO

Typenschlüssel

		MS	6	-	LFR	-	1/2	-	D7	-	E	R	M	-	AS
Baureihe															
MS	Wartungseinheit Standard														
Baugröße															
4	Rastermaß 40 mm														
6	Rastermaß 62 mm														
Wartungsfunktion															
LFR	Filterregelventil														
Pneumatischer Anschluss															
MS4															
1/8	Innengewinde G1/8														
1/4	Innengewinde G1/4														
MS6															
1/4	Innengewinde G1/4														
3/8	Innengewinde G3/8														
1/2	Innengewinde G1/2														
Druckregelbereich															
D6	Druckregelbereich 0,3 ... 7 bar														
D7	Druckregelbereich 0,5 ... 12 bar														
Filterfeinheit															
C	5 µm														
E	40 µm														
Schalenschutz															
R	Kunststoffschutzkorb														
U	integriert als Metallschale														
Kondensatablass															
M	manuell drehend														
V	vollautomatisch														
Abschließbarkeit															
AS	Drehknopf mit Arretierung, mit Zubehör schließbar														

Weitere Varianten können Sie über den Produktbaukasten bestellen → 24


- Pneumatischer Anschluss
- Druckregelbereich
- Kondensatablass
- Manometeralternativen
- Alternative Manometerskalierung
- Sekundärentlüftung
- Drehknopf
- Abschließbarkeit
- Befestigungsart
- Zulassung EU
- Zulassung UL
- Durchflussrichtung

Filterregelventile MS4/MS6-LFR, Baureihe MS


FESTO

Datenblatt

Kondensatablass manuell
drehend, mit Manometer



Kondensatablass halb- oder voll-
automatisch, mit Manometer



In diesem Gerät sind Filter und Druckregelventil zu einer Einheit zusammengefasst. Der Sinterfilter mit Wasserabscheider befreit die Druckluft von Schmutz, Rohrsinter, Rost und Kondenswasser.

- Durchfluss
850 ... 7200 l/min
- Temperaturbereich
-10 ... +60 °C
- Betriebsdruck
0,8 ... 20 bar
- www.festo.com



- Gute Regelcharakteristik mit kleiner Hysterese und Primärdruckkompensation
- Gute Partikel- und Kondensatabscheidung
- Mit oder ohne Sekundärentlüftung lieferbar
- Hoher Durchfluss
- Direktgesteuertes Membran-Regelventil
- Vier Druckregelbereiche:
0,3 ... 4 bar, 0,3 ... 7 bar,
0,5 ... 12 bar und 0,5 ... 16 bar
- Betätigungssicherung zum Schutz der Einstellwerte vor Verstellung
- Rückstromoption zum Entlüften von Ausgang 2 zum Ausgang 1 bereits integriert
- Zwei Manometeranschlüsse für variablen Einbau
- Optionaler Drucksensor
- Optionale Gerätevariante EX4 zum Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 1, 2, 21 und 22
- Filtereinsätze wahlweise mit 5 µm oder 40 µm
- Neue Filterpatronen → 49

Allgemeine Technische Daten		
Baugröße	MS4	MS6
Pneumatischer Anschluss 1, 2		
Innengewinde	G1/8 oder G1/4	G1/4, G3/8 oder G1/2
Anschlussplatte AG...	G1/8, G1/4 oder G3/8	G1/4, G3/8, G1/2 oder G3/4
Anschlussplatte AQ...	NPT1/8, NPT1/4 oder NPT3/8	NPT1/4, NPT3/8, NPT1/2 oder NPT3/4
Konstruktiver Aufbau	Filterregler mit/ohne Druckanzeige	
Reglerfunktion	Ausgangsdruck konstant, mit Rückstromverhalten, mit/ohne Sekundärentlüftung	
Befestigungsart	mit Zubehör	
	Leitungseinbau	
	Fronttafeleinbau	
Einbaulage	senkrecht ±5°	
Filterfeinheit [µm]	5	
	40	
Luftreinheitsklasse am Ausgang	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:4:4] (Filterfeinheit 5 µm)	
	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] (Filterfeinheit 40 µm)	
Schalenschutz	Kunststoffschutzkorb	
	integriert als Metallschale	
Kondensatablass	manuell drehend	
	halbautomatisch	
	vollautomatisch	
		vollautomatisch, elektrisch gesteuert
Betätigungssicherung	Drehknopf mit Arretierung, mit Zubehör schließbar	
	Drehknopf mit integriertem Schloss	

- Hinweis: Dieses Produkt entspricht ISO 1179-1 und ISO 228-1.

Filterregelventile MS4/MS6-LFR, Baureihe MS

Datenblatt

FESTO

Allgemeine Technische Daten		
Baugröße		MS6
Druckregelbereich	D5 [bar]	0,3 ... 4
	D6 [bar]	0,3 ... 7
	D7 [bar]	0,5 ... 12 (0,5 ... 10 mit Drucksensor AD... oder mit Zulassung UL)
	D8 [bar]	–
Max. Druckhysterese [bar]		0,25
Druckanzeige		mit Drucksensor für LCD-Anzeige Ausgangsdruck und elektrischem Ausgang
		mit Drucksensor für Schaltanzeige Ausgangsdruck und elektrischem Ausgang
		mit Manometer für Anzeige Ausgangsdruck
		mit Manometer Rot-Grün-Skala für Anzeige Ausgangsdruck
		G $\frac{1}{8}$ vorbereitet
		G $\frac{1}{4}$ vorbereitet
Max. Kondensatmenge [ml]		19 (mit Kunststoffschutzkorb) 25 (mit Metallschale)

Normalnennendurchfluss q _N ¹⁾ [l/min]						
Baugröße		MS4		MS6		
Pneumatischer Anschluss		G $\frac{1}{8}$	G $\frac{1}{4}$	G $\frac{1}{4}$	G $\frac{3}{8}$	G $\frac{1}{2}$
D5 – Druckregelbereich 0,3 ... 4 bar						
Filterfeinheit	5 µm	900 ²⁾	1800 ²⁾	2000 ²⁾	5500 ²⁾	6900 ²⁾
	40 µm	1100 ²⁾	1900 ²⁾	2200 ²⁾	6000 ²⁾	7200 ²⁾
D6 – Druckregelbereich 0,3 ... 7 bar						
Filterfeinheit	5 µm	900	1500	2700	5000	5600
	40 µm	1000	1700	2800	5700	6200
D7 – Druckregelbereich 0,5 ... 12 bar						
Filterfeinheit	5 µm	850	1200	2200	3500	4000
	40 µm	900	1500	2500	4000	4500
D8 – Druckregelbereich 0,5 ... 16 bar						
Filterfeinheit	5 µm	–	–	2000	3300	3800
	40 µm	–	–	2300	3500	4000

1) Gemessen bei p₁ = 10 bar und p₂ = 6 bar, Δp = 1 bar

2) Gemessen bei p₁ = 10 bar und p₂ = 3 bar, Δp = 1 bar

– Zum einwandfreien Schließen des vollautomatischen Kondensatablasses müssen 125 l/min zur Verfügung stehen.

Betriebs- und Umweltbedingungen							
Kondensatablass	manuell drehend		halbautomatisch		vollautomatisch		vollautomatisch, elektrisch gesteuert
	M		H		V		E2/E3/E4
Baugröße	MS4	MS6	MS4	MS6	MS4	MS6	MS6
Betriebsdruck [bar]	0,8 ... 14 (0,8 ... 10) ¹⁾	0,8 ... 20 (0,8 ... 10) ¹⁾	1,5 ... 12 (1,5 ... 10) ¹⁾	1,5 ... 12 (1,5 ... 10) ¹⁾	2 ... 12 (2 ... 10) ¹⁾	2 ... 12 (2 ... 10) ¹⁾	0,8 ... 16 (0,8 ... 10) ¹⁾
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [–:4:–]		Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [–:4:–]		Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:–]		Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [–:4:–]
	Inerte Gase						
Umgebungstemperatur [°C]	–10 ... +60 (0 ... +50) ²⁾		+5 ... +60 (+5 ... +50) ²⁾		+5 ... +60 (+5 ... +50) ²⁾		+1 ... +60 (+1 ... +50) ²⁾
Mediumtemperatur [°C]	–10 ... +60 (0 ... +50) ²⁾		+5 ... +60 (+5 ... +50) ²⁾		+5 ... +60 (+5 ... +50) ²⁾		+1 ... +60 (+1 ... +50) ²⁾
Lagertemperatur [°C]	–10 ... +60		–10 ... +60		–10 ... +60		+1 ... +60
Korrosionsbeständigkeit KBK ³⁾	2						
Zulassung UL	c UL us - Recognized (OL)						

1) Wert in Klammern gilt für MS4/MS6-LFR mit Zulassung UL.

2) Wert in Klammern gilt für MS4/MS6-LFR mit Drucksensor AD...

3) Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 2 nach Festo Norm FN 940070

Mäßige Korrosionsbeanspruchung. Innenraumanwendung bei der Kondensation auftreten darf. Außenliegende sichtbare Teile mit vorrangig dekorativer Anforderung an die Oberfläche, die in direktem Kontakt zur umgebenden industriellen Atmosphäre stehen.

Filterregelventile MS4/MS6-LFR, Baureihe MS

FESTO


Datenblatt

ATEX	
Zulassung EU	EX4
ATEX-Kategorie Gas	II 2G
Ex-Zündschutzart Gas	c T6 X
ATEX-Kategorie Staub	II 2D
Ex-Zündschutzart Staub	c 60 °C X
Ex-Umgebungstemperatur	$-10\text{ °C} \leq T_a \leq +60\text{ °C}$ (Kondensatablass manuell drehend M) $+5\text{ °C} \leq T_a \leq +60\text{ °C}$ (Kondensatablass halb-/vollautomatisch H/V)
CE-Zeichen (siehe Konformitäts-erklärung)	nach EU-Ex-Schutz-Richtlinie (ATEX)

Gewichte [g]				
Baugröße	MS4		MS6	
Drehknopf	ohne integriertem Schloss E11	mit integriertem Schloss E11	ohne integriertem Schloss E11	mit integriertem Schloss E11
Filterregelventil mit Kunststoffschutzkorb R	275	400	875	1145
Filterregelventil mit Metallschale U	475	600	1087	1627
Filterregelventil mit Metallschale U und Kondensatablass vollautomatisch, elektrisch gesteuert E2/E3/E4	–	–	1800	2070

Werkstoffe

Funktionsschnitt



Filterregelventil		
1	Gehäuse	Aluminium-Druckguss
2	Drehknopf	PA/POM
	Drehknopf mit integriertem Schloss E11	Aluminium
3	Kunststoffschutzkorb	PC
4	Metallschale	Aluminium-Knetlegierung, Aluminium-Druckguss
	Sichtscheibe	PA
5	Filterelement	PE
6	Drallscheibe	POM
7	Filterträger	POM
8	Trennteller	POM
9	Beruhigungsscheibe	POM
10	Membran	NBR
11	Feder	Stahl
–	Dichtungen	NBR
Werkstoff-Hinweis		RoHS konform (nicht mit Variante E2, E3 oder E4)
		Kupfer- und PTFE-frei nur mit Verschlussblende VS

Filterregelventile MS4/MS6-LFR, Baureihe MS

Datenblatt

FESTO

Normaldurchfluss q_n in Abhängigkeit vom Ausgangsdruck p_2



Druckregelbereich D6 bzw. D7

Filterfeinheit 5 μm

Filterfeinheit 40 μm



MS4-LFR-1/8

Eingangsdruck $p_1 = 10 \text{ bar}$



MS4-LFR-1/4

Eingangsdruck $p_1 = 10 \text{ bar}$



Filterregelventile MS4/MS6-LFR, Baureihe MS

FESTO

Datenblatt

Normaldurchfluss q_n in Abhängigkeit vom Ausgangsdruck p_2



Druckregelbereich D6 bzw. D7

Filterfeinheit 5 μm

Filterfeinheit 40 μm



MS6-LFR-1/4

Eingangsdruck $p_1 = 10$ bar





MS6-LFR-3/8

Eingangsdruck $p_1 = 10$ bar



MS6-LFR-1/2

Eingangsdruck $p_1 = 10$ bar



Filterregelventile MS4/MS6-LFR, Baureihe MS

Datenblatt

FESTO


Abmessungen – Grundtyp MS4-LFR

Download CAD-Daten → www.festo.com

Integriertes MS-Manometer mit Standard-Skala, Kondensatablass manuell drehend, Drehknopf mit Arretierung, mit Zubehör schließbar

Mit Kunststoffschutzkorb R

Mit Metallschale U



Typ	B1	B2	B3	D1	D2	L1		L2	L3	L4	L5	L6
						Kunststoff- schutzkorb	Metallschale					
MS4-LFR-1/8	40	21	57	G1/8	37,2	140,6	158	27	60,2	58,5	25	17,7
MS4-LFR-1/4				G1/4								

· || · Hinweis: Dieses Produkt entspricht ISO 1179-1 und ISO 228-1.

Filterregelventile MS4/MS6-LFR, Baureihe MS

FESTO

Datenblatt


Abmessungen – Grundtyp MS6-LFR

Download CAD-Daten → www.festo.com

Integriertes MS-Manometer mit Standard-Skala, Kondensatablass manuell drehend, Drehknopf mit Arretierung, mit Zubehör schließbar

Mit Kunststoffschutzkorb R

Mit Metallschale U



Typ	B1	B2	B3	D1	D2	L1		L2	L3	L4	L5	L6
						Kunststoff- schutzkorb	Metallschale					
MS6-LFR-1/4	62	31	77	G1/4	51,2	190	218	39	95,1	85	68	15,8
MS6-LFR-3/8				G3/8								
MS6-LFR-1/2				G1/2								

• Hinweis: Dieses Produkt entspricht ISO 1179-1 und ISO 228-1.

Filterregelventile MS4/MS6-LFR, Baureihe MS

Datenblatt


FESTO

Abmessungen – Manometeralternativen

Download CAD-Daten → www.festo.com

Verschlussblende VS

Adapter A8/A4 für EN-Manometer 1/8/1/4, ohne Manometer



Typ	B2	B3	D1	D4
MS4-LFR-1/8-...-VS	21	54	G1/8	–
MS4-LFR-1/4-...-VS			G1/4	
MS4-LFR-1/8-...-A8	21	58,5	G1/8	G1/8
MS4-LFR-1/4-...-A8			G1/4	
MS4-LFR-1/8-...-A4	21	58,5	G1/8	G1/4
MS4-LFR-1/4-...-A4			G1/4	
MS6-LFR-1/4-...-VS	31	76	G1/4	–
MS6-LFR-3/8-...-VS			G3/8	
MS6-LFR-1/2-...-VS			G1/2	
MS6-LFR-1/4-...-A4	31	78,5	G1/4	G1/4
MS6-LFR-3/8-...-A4			G3/8	
MS6-LFR-1/2-...-A4			G1/2	

· || · Hinweis: Dieses Produkt entspricht ISO 1179-1 und ISO 228-1.

Filterregelventile MS4/MS6-LFR, Baureihe MS


FESTO

Datenblatt

Abmessungen – Manometeralternativen

Download CAD-Daten → www.festo.com

Integriertes MS-Manometer mit Rot-Grün-Skala RG



Typ	B2	B3	D1
MS4-LFR-1/8-...-RG	21	58,5	G1/8
MS4-LFR-1/4-...-RG			G1/4
MS6-LFR-1/4-...-RG	31	78,5	G1/4
MS6-LFR-3/8-...-RG			G3/8
MS6-LFR-1/2-...-RG			G1/2

· || · Hinweis: Dieses Produkt entspricht ISO 1179-1 und ISO 228-1.

Filterregelventile MS4/MS6-LFR, Baureihe MS

Datenblatt


FESTO

Abmessungen – Manometeralternativen

Download CAD-Daten → www.festo.com

Drucksensor mit LCD-Anzeige AD1 ... AD4

Datenblätter → Internet: sde1



Variante AD1:
SDE1-D10-G2-MS-L-P1-M8 mit
3-poligem Stecker M8x1,
1 Schaltausgang PNP

Variante AD3:
SDE1-D10-G2-MS-L-PI-M12 mit
4-poligem Stecker M12x1,
1 Schaltausgang PNP und
4 ... 20 mA analog


Variante AD2:
SDE1-D10-G2-MS-L-N1-M8 mit
3-poligem Stecker M8x1,
1 Schaltausgang NPN

Variante AD4:
SDE1-D10-G2-MS-L-NI-M12 mit
4-poligem Stecker M12x1,
1 Schaltausgang NPN und
4 ... 20 mA analog

→ Durchflussrichtung

Drucksensor ohne LCD-Anzeige (nur Schaltanzeige) AD7 ... AD10

Datenblätter → Internet: sde5



Variante AD7:
SDE5-D10-O-...-P-M8 mit 3-poli-
gem Stecker M8x1, Schwell-
wertkomparator, 1 Schaltaus-
gang PNP, Schließer

Variante AD9:
SDE5-D10-O3-...-P-M8 mit 3-poli-
gem Stecker M8x1, Fenster-
komparator, 1 Schaltausgang
PNP, Schließer

Variante AD8:
SDE5-D10-C-...-P-M8 mit 3-poli-
gem Stecker M8x1, Schwell-
wertkomparator, 1 Schaltaus-
gang PNP, Öffner

Variante AD10:
SDE5-D10-C3-...-P-M8 mit 3-poli-
gem Stecker M8x1, Fenster-
komparator, 1 Schaltausgang
PNP, Öffner

→ Durchflussrichtung

Typ	B2	B3	D1	D6	L5	L6
MS4-LFR-1/8-...-AD1/AD2	21	82,6	G1/8	M8x1	35,1	46,7
MS4-LFR-1/4-...-AD1/AD2			G1/4			
MS4-LFR-1/8-...-AD3/AD4	21	82,6	G1/8	M12x1	35,1	55,8
MS4-LFR-1/4-...-AD3/AD4			G1/4			
MS4-LFR-1/8-...-AD7/AD8/AD9/AD10	21	59,1	G1/8	M8x1	–	–
MS4-LFR-1/4-...-AD7/AD8/AD9/AD10			G1/4			
MS6-LFR-1/4-...-AD1/AD2	31	103	G1/4	M8x1	35,1	46,7
MS6-LFR-3/8-...-AD1/AD2			G3/8			
MS6-LFR-1/2-...-AD1/AD2			G1/2			
MS6-LFR-1/4-...-AD3/AD4	31	103	G1/4	M12x1	35,1	55,8
MS6-LFR-3/8-...-AD3/AD4			G3/8			
MS6-LFR-1/2-...-AD3/AD4			G1/2			
MS6-LFR-1/4-...-AD7/AD8/AD9/AD10	31	79	G1/4	M8x1	–	–
MS6-LFR-3/8-...-AD7/AD8/AD9/AD10			G3/8			
MS6-LFR-1/2-...-AD7/AD8/AD9/AD10			G1/2			

– Hinweis: Dieses Produkt entspricht ISO 1179-1 und ISO 228-1.

Filterregelventile MS4/MS6-LFR, Baureihe MS

FESTO

Datenblatt



Abmessungen – Drehknopf

Download CAD-Daten → www.festo.com

Für Schalttafeleinbau oder Befestigung mit Sechskantmutter MS4/6-WRS (nicht im Lieferumfang enthalten)


Drehknopf mit Arretierung, mit Zubehör schließbar AS

Drehknopf mit integriertem Schloss E11



2 Einbaumaß

Drehknopf lang mit Arretierung, mit Zubehör schließbar LD-AS



3 Zur Druckeinstellung:
Teleskopdrehknopf komplett ausziehen

Typ	B4	B5	D2	D3	L3	L8	L9	L10	L11	⌀ 1
MS4-LFR-...-AS	48,6	30	37,2	M30x1,5	60,2	13	6	–	6	36
MS4-LFR-...-E11	–	–			76			60		
MS4-LFR-...-LD-AS	48,6	30	37,2	–	60	–	–	85,7	–	–
MS6-LFR-...-AS	64,4	38,8	51,2	M44x1	95,1	12	5	–	7	55
MS6-LFR-...-E11	–	–			110	22,1	14	60		
MS6-LFR-...-LD-AS	64,4	38,8	51,2	–	95,5	–	–	148,5	–	–

Filterregelventile MS4/MS6-LFR, Baureihe MS


Datenblatt

FESTO


Abmessungen – Kondensatablass

Download CAD-Daten → www.festo.com


Manuell drehend M



Halbautomatisch H



Vollautomatisch V




Typ	D6 Ø	L6
Kunststoffschutzkorb R		
MS4-LFR-...-M	5,6	17,7
MS6-LFR-...-M		15,8
Metallschale U		
MS4-LFR-...-M	5,6	17,7
MS6-LFR-...-M		–

Typ	D6 Ø	L6
Kunststoffschutzkorb R		
MS4-LFR-...-H	6,2	22,1
MS6-LFR-...-H		20,4
Metallschale U		
MS4-LFR-...-H	6,2	22,1
MS6-LFR-...-H		–

Typ	D6 Ø	L6
Kunststoffschutzkorb R		
MS4-LFR-...-V	5,6	20,4
MS6-LFR-...-V		18,5
Metallschale U		
MS4-LFR-...-V	5,6	20,4
MS6-LFR-...-V		–

Vollautomatisch, elektrisch gesteuert E2/E3/E4

Datenblätter → Internet: [pwea](http://pwea.festo.com)



Kondensatablass PWEA:

- 2 Elektrischer Anschluss:
Schraubklemme PG9
- 3 Anschluss 360° schwenk-
bar für Kunststoffschlauch
PUN-H-12x2

Typ	B6	B7	B8	B9	L12
MS6-LFR-...-E2/E3/E4	72	140	108	15	174,5

Filterregelventile MS4/MS6-LFR, Baureihe MS

FESTO

Datenblatt

★ Kernprogramm

Bestellangaben						
Baugröße	Anschluss	Kondensatablass	Filterfeinheit 5 µm		Filterfeinheit 40 µm	
			Teile-Nr.	Typ	Teile-Nr.	Typ
Druckregelbereich 0,3 ... 7 bar, Kunststoffschutzkorb, integriertes MS-Manometer mit Standard-Skala, Anzeigeeinheit [bar], Drehknopf mit Arretierung, mit Zubehör schließbar						
MS4	G¼	manuell drehend	★ 529144	MS4-LFR-¼-D6-CRM-AS	★ 529148	MS4-LFR-¼-D6-ERM-AS
		vollautomatisch	★ 529146	MS4-LFR-¼-D6-CRV-AS	★ 529150	MS4-LFR-¼-D6-ERV-AS
MS6	G½	manuell drehend	★ 529176	MS6-LFR-½-D6-CRM-AS	★ 529180	MS6-LFR-½-D6-ERM-AS
		vollautomatisch	★ 529178	MS6-LFR-½-D6-CRV-AS	★ 529182	MS6-LFR-½-D6-ERV-AS
Druckregelbereich 0,5 ... 12 bar, Kunststoffschutzkorb, integriertes MS-Manometer mit Standard-Skala, Anzeigeeinheit [bar], Drehknopf mit Arretierung, mit Zubehör schließbar						
MS4	G¼	manuell drehend	★ 529152	MS4-LFR-¼-D7-CRM-AS	★ 529156	MS4-LFR-¼-D7-ERM-AS
		vollautomatisch	★ 529154	MS4-LFR-¼-D7-CRV-AS	★ 529158	MS4-LFR-¼-D7-ERV-AS
MS6	G½	manuell drehend	★ 529184	MS6-LFR-½-D7-CRM-AS	★ 529188	MS6-LFR-½-D7-ERM-AS
		vollautomatisch	★ 529186	MS6-LFR-½-D7-CRV-AS	★ 529190	MS6-LFR-½-D7-ERV-AS
Druckregelbereich 0,5 ... 12 bar, integriert als Metallschale, integriertes MS-Manometer mit Standard-Skala, Anzeigeeinheit [bar], Drehknopf mit Arretierung, mit Zubehör schließbar						
MS4	G¼	manuell drehend	–	–	★ 535724	MS4-LFR-¼-D7-EUM-AS
		vollautomatisch	★ 535720	MS4-LFR-¼-D7-CUV-AS	★ 535722	MS4-LFR-¼-D7-EUV-AS
MS6	G½	manuell drehend	★ 530338	MS6-LFR-½-D7-CUM-AS	★ 529192	MS6-LFR-½-D7-EUM-AS
		vollautomatisch	★ 530340	MS6-LFR-½-D7-CUV-AS	★ 529194	MS6-LFR-½-D7-EUV-AS

Bestellangaben						
Baugröße	Anschluss	Kondensatablass	Filterfeinheit 5 µm		Filterfeinheit 40 µm	
			Teile-Nr.	Typ	Teile-Nr.	Typ
Druckregelbereich 0,3 ... 7 bar, Kunststoffschutzkorb, integriertes MS-Manometer mit Standard-Skala, Anzeigeeinheit [bar], Drehknopf mit Arretierung, mit Zubehör schließbar						
MS4	G $\frac{1}{8}$	manuell drehend	529160	MS4-LFR- $\frac{1}{8}$ -D6-CRM-AS	529164	MS4-LFR- $\frac{1}{8}$ -D6-ERM-AS
		vollautomatisch	529162	MS4-LFR- $\frac{1}{8}$ -D6-CRV-AS	529166	MS4-LFR- $\frac{1}{8}$ -D6-ERV-AS
MS6	G $\frac{1}{4}$	manuell drehend	529196	MS6-LFR- $\frac{1}{4}$ -D6-CRM-AS	529200	MS6-LFR- $\frac{1}{4}$ -D6-ERM-AS
		vollautomatisch	–	–	529202	MS6-LFR- $\frac{1}{4}$ -D6-ERV-AS
	G $\frac{3}{8}$	manuell drehend	529216	MS6-LFR- $\frac{3}{8}$ -D6-CRM-AS	529220	MS6-LFR- $\frac{3}{8}$ -D6-ERM-AS
		vollautomatisch	529218	MS6-LFR- $\frac{3}{8}$ -D6-CRV-AS	529222	MS6-LFR- $\frac{3}{8}$ -D6-ERV-AS
Druckregelbereich 0,5 ... 12 bar, Kunststoffschutzkorb, integriertes MS-Manometer mit Standard-Skala, Anzeigeeinheit [bar], Drehknopf mit Arretierung, mit Zubehör schließbar						
MS4	G $\frac{1}{8}$	manuell drehend	529168	MS4-LFR- $\frac{1}{8}$ -D7-CRM-AS	529172	MS4-LFR- $\frac{1}{8}$ -D7-ERM-AS
		vollautomatisch	529170	MS4-LFR- $\frac{1}{8}$ -D7-CRV-AS	529174	MS4-LFR- $\frac{1}{8}$ -D7-ERV-AS
MS6	G $\frac{1}{4}$	manuell drehend	529204	MS6-LFR- $\frac{1}{4}$ -D7-CRM-AS	529208	MS6-LFR- $\frac{1}{4}$ -D7-ERM-AS
		vollautomatisch	529206	MS6-LFR- $\frac{1}{4}$ -D7-CRV-AS	529210	MS6-LFR- $\frac{1}{4}$ -D7-ERV-AS
	G $\frac{3}{8}$	manuell drehend	529224	MS6-LFR- $\frac{3}{8}$ -D7-CRM-AS	529228	MS6-LFR- $\frac{3}{8}$ -D7-ERM-AS
		vollautomatisch	529226	MS6-LFR- $\frac{3}{8}$ -D7-CRV-AS	529230	MS6-LFR- $\frac{3}{8}$ -D7-ERV-AS
Druckregelbereich 0,5 ... 12 bar, integriert als Metallschale, integriertes MS-Manometer mit Standard-Skala, Anzeigeeinheit [bar], Drehknopf mit Arretierung, mit Zubehör schließbar						
MS6	G $\frac{3}{8}$	manuell drehend	–	–	529232	MS6-LFR- $\frac{3}{8}$ -D7-EUM-AS
		vollautomatisch	530348	MS6-LFR- $\frac{3}{8}$ -D7-CUV-AS	529234	MS6-LFR- $\frac{3}{8}$ -D7-EUV-AS

Festo Kernprogramm

★ In 24 h versandbereit ab Festo Werk

☆ In höchstens 5 Tagen versandbereit ab Festo Werk

Filterregelventile MS4/MS6-LFR, Baureihe MS

FESTO

Bestellangaben – Produktbaukasten

Bestelltabelle						
Rastermaß	[mm]	40	62	Bedin- gungen	Code	Eintrag Code
M Baukasten-Nr.		526489	526490			
Baureihe		Standard			MS	MS
Baugröße		4	6		...	
Funktion		Filterregelventil			-LFR	-LFR
Pneumatischer Anschluss	Innengewinde G $\frac{1}{8}$	–		1	- $\frac{1}{8}$	
	Innengewinde G $\frac{1}{4}$	Innengewinde G $\frac{1}{4}$		1	★ - $\frac{1}{4}$	
	–	Innengewinde G $\frac{3}{8}$		1	- $\frac{3}{8}$	
	–	Innengewinde G $\frac{1}{2}$		1	★ - $\frac{1}{2}$	
	Anschlussplatte G $\frac{1}{8}$	–			-AGA	
	Anschlussplatte G $\frac{1}{4}$	Anschlussplatte G $\frac{1}{4}$			★ -AGB	
	Anschlussplatte G $\frac{3}{8}$	Anschlussplatte G $\frac{3}{8}$			-AGC	
	–	Anschlussplatte G $\frac{1}{2}$			★ -AGD	
	–	Anschlussplatte G $\frac{3}{4}$			-AGE	
	Anschlussplatte NPT $\frac{1}{8}$	–		1	-AQK	
	Anschlussplatte NPT $\frac{1}{4}$	Anschlussplatte NPT $\frac{1}{4}$		1	-AQN	
	Anschlussplatte NPT $\frac{3}{8}$	Anschlussplatte NPT $\frac{3}{8}$		1	-AQP	
	–	Anschlussplatte NPT $\frac{1}{2}$		1	-AQR	
	–	Anschlussplatte NPT $\frac{3}{4}$		1	-AQS	
Druckregelbereich	0,3 ... 4 bar				★ -D5	
	0,3 ... 7 bar				★ -D6	
	0,5 ... 12 bar				★ -D7	
	–	0,5 ... 16 bar		1	-D8	
Filterfeinheit	40 µm				★ -E	
	5 µm				★ -C	
Schale	Kunststoffschale mit Kunststoffschutzkorb				★ -R	
	Metallschale				-U	
Kondensat- ablass	manuell				★ -M	
	halbautomatisch (P1 max. 12 bar)			2	-H	
	vollautomatisch (P1 max. 12 bar)			2	★ -V	
	extern, voll- automatisch,	–	110 V AC, Anschlussklemmen	1 3	-E2	
	elektrisch	–	230 V AC, Anschlussklemmen	1 3	-E3	
	–	–	24 V DC, Anschlussklemmen	1 3	-E4	

1 $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{1}{2}$, **AQK, AQN, AQP, AQR, AQS, D8, E2, E3, E4, AD1 ... AD4, AD7 ... AD10, 3 E2, E3, E4** Nur mit Metallschale U

E11, WPM

Nicht mit Zulassung EU EX4

2 **H, V** Nicht mit Druckregelbereich D8

M Mindestangaben

O Optionen

Übertrag Bestellcode

MS – **LFR** – – – – –

Festo Kernprogramm

★ In 24 h versandbereit ab Festo Werk

★ In höchstens 5 Tagen versandbereit ab Festo Werk

Filterregelventile MS4/MS6-LFR, Baureihe MS

FESTO

Bestellangaben – Produktbaukasten

Bestelltabelle						
Rastermaß [mm]		40	62	Bedin- gungen	Code	Eintrag Code
O	Manometeralternativen	Verschlussblende			★ -VS	
		Adapter für EN-Manometer 1/8, ohne Manometer	–		-A8	
		Adapter für EN-Manometer 1/4, ohne Manometer			-A4	
		Integriertes Manometer, Rot-Grün-Skala		4	-RG	
		Drucksensor mit LCD-Anzeige, Stecker M8, 1 Schaltausgang PNP, 3-polig		1 5	-AD1	
		Drucksensor mit LCD-Anzeige, Stecker M8, 1 Schaltausgang NPN, 3-polig		1 5	-AD2	
		Drucksensor mit LCD-Anzeige, Stecker M12, 1 Schaltausgang PNP, 4-polig, Analogausgang 4 ... 20 mA		1 5	-AD3	
		Drucksensor mit LCD-Anzeige, Stecker M12, 1 Schaltausgang NPN, 4-polig, Analogausgang 4 ... 20 mA		1 5	-AD4	
		Drucksensor mit Schaltanzeige, Stecker M8, Schwellwertkomparator, PNP, NO		1 5	-AD7	
		Drucksensor mit Schaltanzeige, Stecker M8, Schwellwertkomparator, PNP, NC		1 5	-AD8	
		Drucksensor mit Schaltanzeige, Stecker M8, Fensterkomparator, PNP, NO		1 5	-AD9	
		Drucksensor mit Schaltanzeige, Stecker M8, Fensterkomparator, PNP, NC		1 5	-AD10	
	Alternative Manometer- skalierung	psi		6	-PSI	
		MPa		6	-MPA	
Sekundärentlüftung	Ohne Sekundärentlüftung				-OS	
Drehknopf	Langer Drehknopf			7	-LD	
M	Abschließbarkeit	mit Zubehör abschließbar			★ -AS	
		mit integriertem Schloss		1	-E11	
O	Befestigungsart	Befestigungswinkel mit Rändelmutter für Reglerkopf			8	★ -WR
		Befestigungswinkel Grundausführung			9	-WP
		Befestigungswinkel zum Einhängen der Wartungsgeräte			1 9	-WPM
		Befestigungswinkel zentral hinten (Wandmontage oben und unten), Anschlussplatten nicht notwendig				★ -WB
		Befestigungswinkel zentral hinten (Wandmontage oben), Anschlussplatten nicht notwendig	–			-WBM
	Zulassung EU	II 2GD nach EU-Ex-Schutz-Richtlinie (ATEX)				-EX4
	Zulassung UL	cULus, ordinary location for Canada and USA				-UL1
	Durchflussrichtung	Durchflussrichtung von rechts nach links				-Z

[4] **RG** Alternative Manometerskalierung PSI dient nur als Hilfsskala

[5] **AD1 ... AD4, AD7 ... AD10**

Messbereich max. 10 bar

Nicht mit Druckregelbereich D8

[6] **PSI, MPA** Nicht mit Manometeralternativen VS, A8, A4, AD1 ... AD4, AD7 ... AD10

[7] **LD** Nicht mit Abschließbarkeit E11

[8] **WR** Nicht mit langem Drehknopf LD

[9] **WP, WPM** Nur mit Anschlussplatte AGA, AGB, AGC, AGD, AGE, AQK, AQN, AQP, AQR oder AQS

[M] Mindestangaben

[O] Optionen

Übertrag Bestellcode

– [] – [] – [] – [] – [] – [] – [] – [] – []

Festo Kernprogramm


★ In 24 h versandbereit ab Festo Werk

★ In höchstens 5 Tagen versandbereit ab Festo Werk

Filterregelventile MS9-LFR, Baureihe MS

Peripherieübersicht

FESTO



Filterregelventile MS9-LFR, Baureihe MS

FESTO

Peripherieübersicht

Befestigungselemente und Zubehör					
		Einzelgerät		Kombination	→ Seite/ Internet
		mit Innengewinde ¾/1/N¾/N1	mit Anschlussplatte AG.../AQ... ohne Zulassung EU EX4	mit Zulassung EU EX4 Modul ohne Anschluss- gewinde, ohne An- schlussplatte G/NG	
1	Anschlussplatte-SET MS9-AG...	–	■	■	ms9-ag
	Anschlussplatte-SET MS9-AQ...	–	■	–	ms9-aq
2	Modulverbinder MS9-MV	–	–	–	ms9-mv
3	Befestigungswinkel MS9-WP	■	■	■	ms9-wp
4	Befestigungswinkel MS9-WPB	■	■	■	ms9-wp
5	Befestigungswinkel MS9-WPM	■	■	–	ms9-wp
6	MS-Manometer AG	■	■	■	38
7	Verschlussblende VS	■	■	■	38
8	Drucksensor ohne Anzeige AD7 ... AD10	■	■	–	38
9	Verbindungsleitung NEBU-M8...-LE3	■	■	–	50
10	Adapter für EN-Manometer ¼ A4	■	■	■	38
11	Manometer MA	■	■	■	50
12	Bügelschloss LRVS-D	■	■	■	50
13	Kondensatablass vollautomatisch, elektrisch gesteuert E2/E3/E4	■	■	–	38

Filterregelventile MS9-LFR, Baureihe MS

Typenschlüssel

FESTO

		MS	9	-	LFR	-	G	-	D6	-	E	U	M	-	DI	-	AG	-	BAR	-	AS
Baureihe																					
MS	Wartungseinheit Standard																				
Baugröße																					
9	Rastermaß 90 mm																				
Wartungsfunktion																					
LFR	Filterregelventil																				
Pneumatischer Anschluss																					
G	Modul ohne Anschlussgewinde, ohne Anschlussplatte																				
NG	Modul ohne Anschlussgewinde, ohne Anschlussplatte (inch)																				
Druckregelbereich/Betätigung																					
D6	0,5 ... 7 bar, manuell betätigt																				
D7	0,5 ... 12 bar, manuell betätigt																				
Filterfeinheit																					
C	5 µm																				
E	40 µm																				
Schalenschutz																					
U	integriert als Metallschale																				
Kondensatablass																					
M	manuell drehend																				
V	vollautomatisch																				
Reglerart																					
	vorgesteuert																				
DI	direktgesteuert																				
Manometer																					
AG	MS-Manometer																				
Manometerskalierung																					
BAR	bar																				
PSI	psi																				
Abschließbarkeit																					
AS	Drehknopf mit Arretierung, mit Zubehör schließbar																				

Weitere Varianten können Sie über den Produktbaukasten bestellen → 38


- Pneumatischer Anschluss
- Druckregelbereich
- Kondensatablass
- Manometeralternativen
- Alternative Manometerskalierung
- Sekundärentlüftung
- Abschließbarkeit
- Befestigungsart
- Zulassung EU
- Zulassung UL
- Durchflussrichtung

Filterregelventile MS9-LFR, Baureihe MS


FESTO

Datenblatt

Kondensatablass manuell
drehend, mit Manometer



Kondensatablass halb- oder voll-
automatisch, mit Manometer



In diesem Gerät sind Filter und Druckregelventil zu einer Einheit zusammengefasst. Der Sinterfilter mit Wasserabscheider befreit die Druckluft von Schmutz, Rohrsinter, Rost und Kondenswasser.

- Durchfluss
6000 ... 23000 l/min
- Temperaturbereich
-10 ... +60 °C
- Betriebsdruck
1 ... 20 bar
- www.festo.com



- Gute Regelcharakteristik mit kleiner Hysterese und Primärdruckkompensation
- Gute Partikel- und Kondensatabscheidung
- Vorgesteuertes oder direktgesteuertes Filter-Membranregelventil
- Hoher Durchfluss
- Mit oder ohne Sekundärentlüftung lieferbar
- Vier Druckregelbereiche:
0,5 ... 4 bar, 0,5 ... 7 bar,
0,5 ... 12 bar und 0,5 ... 16 bar
- Manometeranschluss für variablen Einbau
- Wahlweise mit manuellem, halbautomatischem, vollautomatischem oder vollautomatischem, elektrisch gesteuertem Kondensatablass
- Betätigungssicherung zum Schutz der Einstellwerte vor Verstellung
- Optionaler Drucksensor
- Filtereinsätze wahlweise mit 5 µm oder 40 µm
- Neue Filterpatronen → 49
- Optionale Gerätevariante EX4 zum Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 1, 2, 21 und 22

Allgemeine Technische Daten		
Pneumatischer Anschluss 1, 2	Innengewinde	G3/4, G1, NPT3/4 oder NPT1
	Anschlussplatte AG...	G1/2, G3/4, G1, G1 1/4 oder G1 1/2
	Anschlussplatte AQ...	NPT1/2, NPT3/4, NPT1, NPT1 1/4 oder NPT1 1/2
	Modul ohne Anschlussgewinde/-platte G/NG	–
Konstruktiver Aufbau		Vorgesteuertes Filter-Membranregelventil Direktgesteuertes Filter-Membranregelventil
Reglerfunktion	vorgesteuert	Ausgangsdruck konstant, mit Rückstromverhalten, mit Vordruckkompensation, mit Sekundärentlüftung
	direktgesteuert	Ausgangsdruck konstant, mit Rückstromverhalten, mit/ohne Sekundärentlüftung
Befestigungsart		mit Zubehör Leitungseinbau
Einbaulage		senkrecht ±5°
Filterfeinheit	[µm]	5 (Luftreinheitsklasse am Ausgang: Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:4:4])
	[µm]	40 (Luftreinheitsklasse am Ausgang: Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4])
Schalenschutz		integriert als Metallschale
Kondensatablass		manuell drehend
		halbautomatisch
		vollautomatisch
		vollautomatisch, elektrisch gesteuert
Betätigungssicherung		Drehknopf mit Arretierung, mit Zubehör schließbar
		Drehknopf mit integriertem Schloss
Druckregelbereich/Betätigung	D5 [bar]	0,5 ... 4, manuell betätigt
	D6 [bar]	0,5 ... 7, manuell betätigt
	D7 [bar]	0,5 ... 12, manuell betätigt (0,5 ... 10 mit Variante Drucksensor AD...)
	D8 [bar]	0,5 ... 16, manuell betätigt (0,5 ... 10 mit Variante Drucksensor AD...)

- Hinweis: Dieses Produkt entspricht ISO 1179-1 und ISO 228-1.

Filterregelventile MS9-LFR, Baureihe MS

Datenblatt

FESTO

Allgemeine Technische Daten		
Max. Druckhysterese	[bar]	0,4
Druckanzeige	mit Drucksensor für Schaltanzeige Ausgangsdruck und elektrischem Ausgang	
	mit Manometer für Anzeige Ausgangsdruck	
	mit Manometer Rot-Grün-Skala für Anzeige Ausgangsdruck	
	G $\frac{3}{4}$ vorbereitet	
Max. Kondensatmenge	[ml]	220

Normalnennendurchfluss q _N ¹⁾²⁾ [l/min]					
Konstruktiver Aufbau		Vorgesteuertes Filter-Membranregelventil		Direktgesteuertes Filter-Membranregelventil DI	
Pneumatischer Anschluss		G $\frac{3}{4}$ /NPT $\frac{3}{4}$	G1/NPT1	G $\frac{3}{4}$ /NPT $\frac{3}{4}$	G1/NPT1
D5 – Druckregelbereich 0,5 ... 4 bar					
Filterfeinheit	5 µm	17000 ³⁾	20000 ³⁾	16000 ³⁾	18000 ³⁾
	40 µm	18000 ³⁾	23000 ³⁾	16000 ³⁾	20000 ³⁾
D6 – Druckregelbereich 0,5 ... 7 bar					
Filterfeinheit	5 µm	15000	18000	12000	10000
	40 µm	16000	20000	12000	10000
D7 – Druckregelbereich 0,5 ... 12 bar					
Filterfeinheit	5 µm	15000	18000	–	–
	40 µm	16000	20000	–	–
D8 – Druckregelbereich 0,5 ... 16 bar					
Filterfeinheit	5 µm	15000	18000	–	–
	40 µm	16000	20000	–	–

1) Alle Werte ±15%

2) Gemessen bei p₁ = 10 bar und p₂ = 6 bar, Δp = 1 bar

3) Gemessen bei p₁ = 10 bar und p₂ = 4 bar, Δp = 1 bar

– Zum einwandfreien Schließen des vollautomatischen Kondensatablasses müssen 125 l/min zur Verfügung stehen.

Betriebs- und Umweltbedingungen				
Kondensatablass	manuell drehend	halbautomatisch	vollautomatisch	vollautomatisch, elektrisch gesteuert
	M	H	V	E2/E3/E4
Betriebsdruck [bar]	1 ... 20	1,5 ... 12	2 ... 12	1 ... 16
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [–:4:–]	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [–:4:–]	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:–]	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [–:4:–]
Umgebungstemperatur [°C]	–10 ... +60	+5 ... +60	+5 ... +60	+1 ... +60
Umgebungstemperatur mit Drucksensor AD...	0 ... +50	+5 ... +50	+5 ... +50	+1 ... +50
Mediumtemperatur [°C]	–10 ... +60	+5 ... +60	+5 ... +60	+1 ... +60
Mediumtemperatur mit Drucksensor AD...	0 ... +50	+5 ... +50	+5 ... +50	+1 ... +50
Lagertemperatur [°C]	–10 ... +60	+5 ... +60	+5 ... +60	+1 ... +60
Korrosionsbeständigkeit KBK ¹⁾	2			
Zulassung UL	c UL us - Recognized (OL)			

1) Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 2 nach Festo Norm FN 940070

Mäßige Korrosionsbeanspruchung. Innenraumanwendung bei der Kondensation auftreten darf. Außenliegende sichtbare Teile mit vorrangig dekorativer Anforderung an die Oberfläche, die in direktem Kontakt zur umgebenden industriellen Atmosphäre stehen.

ATEX	
Zulassung EU	EX4
ATEX-Kategorie Gas	II 2G
Ex-Zündschutzart Gas	c T6 X
ATEX-Kategorie Staub	II 2D
Ex-Zündschutzart Staub	c T60 °C X
Ex-Umgebungstemperatur	–10 °C ≤ Ta ≤ +60 °C (Kondensatablass manuell drehend M)
	+5 °C ≤ Ta ≤ +60 °C (Kondensatablass halb-/vollautomatisch H/V)
CE-Zeichen (siehe Konformitäts-erklärung)	nach EU-Ex-Schutz-Richtlinie (ATEX)

Filterregelventile MS9-LFR, Baureihe MS


FESTO

Datenblatt

Gewichte [g]		
Drehknopf	ohne integriertem Schloss E11	mit integriertem Schloss E11
Filterregelventil mit Metallschale U	2400	2700
Filterregelventil mit Metallschale U und Kondensatablass vollautomatisch, elektrisch gesteuert E2/E3/E4	2800	3100

Werkstoffe

Funktionsschnitt




Filterregelventil		
1	Gehäuse	Aluminium-Druckguss
2	Drehknopf	PA
	Drehknopf mit integriertem Schloss E11	Aluminium
3	Schale	Aluminium-Knetlegierung
	Sichtscheibe	PA
4	Filterelement	PE
5	Drallscheibe	POM
6	Filterträger	POM
7	Trennteller	POM
8	Membran	NBR
9	Ventilstößel	Aluminium-Knetlegierung, NBR, POM
–	Abdeckung	PA-verstärkt
–	Anschlussplatte, Modulverbinder, Befestigungswinkel	Aluminium-Druckguss
–	Dichtungen	NBR
Werkstoff-Hinweis		RoHS konform (nicht mit Variante E2, E3 oder E4)

Normaldurchfluss q_n in Abhängigkeit vom Ausgangsdruck p_2 bei Betriebsdruck $p_1 = 10$ bar


Vorgesteuertes Filter-Membranregelventil

Filterfeinheit 5 μm , Pneumatischer Anschluss G $\frac{3}{4}$ /NPT $\frac{3}{4}$



— MS9-LFR-...-D5
 - - - MS9-LFR-...-D6/D7/D8

Filterfeinheit 40 μm , Pneumatischer Anschluss G $\frac{3}{4}$ /NPT $\frac{3}{4}$



— MS9-LFR-...-D5
 - - - MS9-LFR-...-D6/D8
 - · - MS9-LFR-...-D7

Filterregelventile MS9-LFR, Baureihe MS


Datenblatt

FESTO

Normaldurchfluss q_n in Abhängigkeit vom Ausgangsdruck p_2 bei Betriebsdruck $p_1 = 10$ bar


Vorgesteuertes Filter-Membranregelventil

Filterfeinheit 5 μm , Pneumatischer Anschluss G1/NPT1



— MS9-LFR-...-D5
- - - MS9-LFR-...-D6/D7/D8


Filterfeinheit 40 μm , Pneumatischer Anschluss G1/NPT1




Normaldurchfluss q_n in Abhängigkeit vom Ausgangsdruck p_2 bei Betriebsdruck $p_1 = 10$ bar

Direktgesteuertes Filter-Membranregelventil DI


Filterfeinheit 5 μm , Pneumatischer Anschluss G $\frac{3}{4}$ /NPT $\frac{3}{4}$




Filterfeinheit 40 μm , Pneumatischer Anschluss G $\frac{3}{4}$ /NPT $\frac{3}{4}$



Filterfeinheit 5 μm , Pneumatischer Anschluss G1/NPT1



Filterfeinheit 40 μm , Pneumatischer Anschluss G1/NPT1



— MS9-LFR-...-D5
- - - MS9-LFR-...-D6

Filterregelventile MS9-LFR, Baureihe MS


Datenblatt

FESTO

Abmessungen – Grundtyp

Download CAD-Daten → www.festo.com

Modul ohne Anschlussgewinde, ohne Anschlussplatte G/NG, Verschlussblende VS, Drehknopf mit Arretierung, mit Zubehör schließbar



Typ	B1	B2	B3	L1	L2	L3	L4	L5	L6
MS9-LFR-G/NG	90	45	109	320,5	71,5	94,5	127	150	34,5

Filterregelventile MS9-LFR, Baureihe MS

Datenblatt


FESTO

Abmessungen – Anschlussgewinde/Anschlussplatte

Download CAD-Daten → www.festo.com

mit Innengewinde $\frac{3}{4}$ "/1/N $\frac{3}{4}$ "/N1

mit Anschlussplatte AG.../AQ...



Typ	B4	B5	B6	B7		B8	D1	D4	D5	L7	L8	T1	≅
					EX4						EX4		
MS9-LFR- $\frac{3}{4}$ "	90	104	91,5	-	-	-	G $\frac{3}{4}$ "	11	6,5	66	-	6	-
MS9-LFR-1							G1						
MS9-LFR-AGD	-	-	-	112	122	132	G $\frac{1}{2}$ "	-	-	-	35	-	30
MS9-LFR-AGE						132	G $\frac{3}{4}$ "						36
MS9-LFR-AGF						142	G1						41
MS9-LFR-AGG						162	G1 $\frac{1}{4}$ "						50
MS9-LFR-AGH						176	G1 $\frac{1}{2}$ "						55
MS9-LFR-N $\frac{3}{4}$ "	90	104	91,5	-	-	-	NPT $\frac{3}{4}$ "-14	11	6,5	66	-	6	-
MS9-LFR-N1							NPT1-11 $\frac{1}{2}$ "						
MS9-LFR-AQR	-	-	-	112	-	132	NPT $\frac{1}{2}$ "-14	-	-	-	-	-	30
MS9-LFR-AQS						132	NPT $\frac{3}{4}$ "-14						36
MS9-LFR-AQT						142	NPT1-11 $\frac{1}{2}$ "						41
MS9-LFR-AQU						162	NPT1 $\frac{1}{4}$ "-11 $\frac{1}{2}$ "						50
MS9-LFR-AQV						176	NPT1 $\frac{1}{2}$ "-11 $\frac{1}{2}$ "						55

· · · Hinweis: Dieses Produkt entspricht ISO 1179-1 und ISO 228-1.

Filterregelventile MS9-LFR, Baureihe MS

FESTO


Datenblatt

Abmessungen – Manometeralternativen

Download CAD-Daten → www.festo.com

Integriertes MS-Manometer mit Standard-Skala AG oder Rot-Grün-Skala RG

Adapter A4 für EN-Manometer 1/4, ohne Manometer



Typ	B2	B3	B9	D2
MS9-LFR-...-AG/RG	45	109	–	–
MS9-LFR-...-A4		–	110	G ¹ / ₄


– Hinweis: Dieses Produkt entspricht ISO 1179-1 und ISO 228-1.

Abmessungen – Manometeralternativen

Download CAD-Daten → www.festo.com

Drucksensor ohne LCD-Anzeige (nur Schaltanzeige) AD7 ... AD10

Datenblätter → Internet: sde5



Variante AD7:
SDE5-D10-O-...-P-M8 mit 3-poligem Stecker M8x1, Schwellwertkomparator, 1 Schaltausgang PNP, Schließer

Variante AD9:
SDE5-D10-O3-...-P-M8 mit 3-poligem Stecker M8x1, Fensterkomparator, 1 Schaltausgang PNP, Schließer

Variante AD8:
SDE5-D10-C-...-P-M8 mit 3-poligem Stecker M8x1, Schwellwertkomparator, 1 Schaltausgang PNP, Öffner

Variante AD10:
SDE5-D10-C3-...-P-M8 mit 3-poligem Stecker M8x1, Fensterkomparator, 1 Schaltausgang PNP, Öffner

Typ	B2	B11	D3
MS9-LFR-...-AD7/AD8/AD9/AD10	45	112	M8x1

Filterregelventile MS9-LFR, Baureihe MS

Datenblatt


FESTO

Abmessungen – Drehknopf

Download CAD-Daten → www.festo.com

Drehknopf mit Arretierung, mit Zubehör schließbar AS

Drehknopf mit integriertem Schloss E11





Typ	B1	D1	D2	L2	L3	L4
MS9-LFR-...-AS	64,4	51,2	M44x1	94,5	–	–
MS9-LFR-...-E11	–			103,5	13,5	60

Abmessungen – Kondensatablass

Download CAD-Daten → www.festo.com


manuell drehend M/vollautomatisch V

halbautomatisch H



vollautomatisch, elektrisch gesteuert E2/E3/E4

Datenblätter → Internet: [pwea](http://pwea.com)



Kondensatablass PWEA:

- 2 Elektrischer Anschluss: Schraubklemme PG9
- 3 Anschluss 360° schwenkbar für Kunststoffschlauch PUN-H-12x2

Typ	B1	D1	H1	L1	L2	L3
MS9-LFR-...-M/V	–	5,6	34,5	–	–	–
MS9-LFR-...-H		6,2				
MS9-LFR-...-E2/E3/E4	72	–	178	140	108	15

Filterregelventile MS9-LFR, Baureihe MS

Datenblatt

Bestellangaben					
Baugröße	Kondensatablass	Filterfeinheit 5 µm		Filterfeinheit 40 µm	
		Teile-Nr.	Typ	Teile-Nr.	Typ
Druckregelbereich 0,5 ... 7 bar, vorgesteuertes Filter-Membranregelventil, integriertes MS-Manometer mit Standard-Skala, Anzeigeeinheit [bar], Drehknopf mit Arretierung, mit Zubehör schließbar					
MS9	manuell drehend	564114	MS9-LFR-G-D6-CUM-AG-BAR-AS	564110	MS9-LFR-G-D6-EUM-AG-BAR-AS
	vollautomatisch	564115	MS9-LFR-G-D6-CUV-AG-BAR-AS	564111	MS9-LFR-G-D6-EUV-AG-BAR-AS
Druckregelbereich 0,5 ... 7 bar, direktgesteuertes Filter-Membranregelventil, integriertes MS-Manometer mit Standard-Skala, Anzeigeeinheit [bar], Drehknopf mit Arretierung, mit Zubehör schließbar					
MS9	manuell drehend	564116	MS9-LFR-G-D6-CUM-DI-AG-BAR-AS	564112	MS9-LFR-G-D6-EUM-DI-AG-BAR-AS
	vollautomatisch	564117	MS9-LFR-G-D6-CUV-DI-AG-BAR-AS	564113	MS9-LFR-G-D6-EUV-DI-AG-BAR-AS
Druckregelbereich 0,5 ... 7 bar, direktgesteuertes Filter-Membranregelventil, integriertes MS-Manometer mit Standard-Skala, Anzeigeeinheit [psi], Drehknopf mit Arretierung, mit Zubehör schließbar					
MS9	manuell drehend	564128	MS9-LFR-NG-D6-CUM-DI-AG-PSI-AS	564124	MS9-LFR-NG-D6-EUM-DI-AG-PSI-AS
	vollautomatisch	564129	MS9-LFR-NG-D6-CUV-DI-AG-PSI-AS	564125	MS9-LFR-NG-D6-EUV-DI-AG-PSI-AS
Druckregelbereich 0,5 ... 12 bar, vorgesteuertes Filter-Membranregelventil, integriertes MS-Manometer mit Standard-Skala, Anzeigeeinheit [bar], Drehknopf mit Arretierung, mit Zubehör schließbar					
MS9	manuell drehend	564120	MS9-LFR-G-D7-CUM-AG-BAR-AS	564118	MS9-LFR-G-D7-EUM-AG-BAR-AS
	vollautomatisch	564121	MS9-LFR-G-D7-CUV-AG-BAR-AS	564119	MS9-LFR-G-D7-EUV-AG-BAR-AS

Filterregelventile MS9-LFR, Baureihe MS

FESTO

Bestellangaben – Produktbaukasten

Bestelltabelle					
Rastermaß	[mm]	90	Bedin- gungen	Code	Eintrag Code
M Baukasten-Nr.	562531				
Baureihe	Standard			MS	MS
Baugröße	9			9	9
Funktion	Filterregelventil			-LFR	-LFR
Pneumatischer Anschluss	Innengewinde G $\frac{3}{4}$		1	-$\frac{3}{4}$	
	Innengewinde G1		1	-1	
	Anschlussplatte G $\frac{1}{2}$			-AGD	
	Anschlussplatte G $\frac{3}{4}$			-AGE	
	Anschlussplatte G1			-AGF	
	Anschlussplatte G1 $\frac{1}{4}$			-AGG	
	Anschlussplatte G1 $\frac{1}{2}$			-AGH	
	Innengewinde NPT $\frac{3}{4}$		1	-N$\frac{3}{4}$	
	Innengewinde NPT1		1	-N1	
	Anschlussplatte NPT $\frac{1}{2}$		1	-AQR	
	Anschlussplatte NPT $\frac{3}{4}$		1	-AQS	
	Anschlussplatte NPT1		1	-AQT	
	Anschlussplatte NPT1 $\frac{1}{4}$		1	-AQU	
	Anschlussplatte NPT1 $\frac{1}{2}$		1	-AQV	
	Modul ohne Anschlussgewinde, ohne Anschlussplatte		1	-G	
	Modul ohne Anschlussgewinde, ohne Anschlussplatte (inch)		1	-NG	
Druckregelbereich/ Betätigung	0,5 ... 4 bar, manuell betätigt			-D5	
	0,5 ... 7 bar, manuell betätigt			-D6	
	0,5 ... 12 bar, manuell betätigt			-D7	
	0,5 ... 16 bar, manuell betätigt		1	-D8	
Filterfeinheit	40 µm			-E	
	5 µm			-C	
Schale	Metallschale			-U	-U
Kondensatablass	Manuell			-M	
	Halbautomatisch (P1 max. 12 bar)			-H	
	Vollautomatisch (P1 max. 12 bar)			-V	
	Extern, voll- automatisch, elektrisch	110 V AC, Anschlussklemmen (P1 max. 16 bar)	1	-E2	
		230 V AC, Anschlussklemmen (P1 max. 16 bar)	1	-E3	
		24 V DC, Anschlussklemmen (P1 max. 16 bar)	1	-E4	

1 $\frac{3}{4}$, 1, N $\frac{3}{4}$, N1, AQR, AQS, AQT, AQU, AQV, G, NG, D8, E2, E3, E4, AD7, AD8, AD9, AD10, E11, WPM

Nicht mit Zulassung EU EX4

M Mindestangaben

O Optionen

Übertrag Bestellcode

562531 MS 9 - LFR - - - U -

Filterregelventile MS9-LFR, Baureihe MS

FESTO

Bestellangaben – Produktbaukasten

Bestelltabelle				
Rastermaß	[mm]	90	Bedin- gungen	Code
☐ Reglerart	Direktgesteuert		☐ 2	-DI
☐ Manometer/Manometer- alternativen	MS-Manometer			-AG
	Verschlussblende			-VS
	Adapter für EN-Manometer 1/4, ohne Manometer			-A4
	Integriertes Manometer, Rot-Grün-Skala		☐ 3	-RG
	Drucksensor mit Schaltanzeige, Stecker M8, Schwellwertkomparator, PNP, NO		☐ 1 ☐ 4	-AD7
	Drucksensor mit Schaltanzeige, Stecker M8, Schwellwertkomparator, PNP, NC		☐ 1 ☐ 4	-AD8
	Drucksensor mit Schaltanzeige, Stecker M8, Fensterkomparator, PNP, NO		☐ 1 ☐ 4	-AD9
	Drucksensor mit Schaltanzeige, Stecker M8, Fensterkomparator, PNP, NC		☐ 1 ☐ 4	-AD10
☐ Alternative Manometer- skalierung	psi		☐ 5	-PSI
	MPa		☐ 5	-MPA
	bar		☐ 5	-BAR
	Sekundärentlüftung	Ohne Sekundärentlüftung	☐ 6	-OS
☐ Abschießbarkeit	Mit Zubehör abschließbar			-AS
	Mit integriertem Schloss		☐ 1	-E11
☐ Befestigungsart	Befestigungswinkel Grundauführung		☐ 7	-WP
	Befestigungswinkel zum Einhängen der Wartungsgeräte		☐ 1 ☐ 7	-WPM
	Befestigungswinkel für großen Wandabstand		☐ 7	-WPB
	Zulassung EU	II 2GD nach EU-Ex-Schutz-Richtlinie (ATEX)		-EX4
	Zulassung UL	cULus, ordinary location for Canada and USA		-UL1
	Durchflussrichtung	Durchflussrichtung von rechts nach links		-Z

- ☐ 1 3/4, 1, N3/4, N1, AQR, AQS, AQT, AQU, AQV, G, NG, D8, E2, E3, E4, AD7, AD8, AD9, AD10, ☐ 6 OS Nur mit Reglerart DI
☐ 2 DI Nicht mit Zulassung EU EX4
☐ 3 RG Nicht mit Druckregelbereich D7, D8
☐ 4 AD7 ... AD10 Messbereich max. 10 bar
☐ 5 PSI, MPA, BAR Nicht mit Manometeralternativen VS, A4, AD7, AD8, AD9, AD10
☐ 7 WP, WPM, WPB Nicht mit pneumatischem Anschluss G/NG

- ☐ Mindestangaben
☐ Optionen

Übertrag Bestellcode


- - - - - - - - -

Filterregelventile MS12-LFR, Baureihe MS

Peripherieübersicht

FESTO

Filterregelventil MS12-LFR



Hinweis

Weiteres Zubehör:

– Modulverbinder für Kombination mit Baugröße MS9

→ Internet: armv

Befestigungselemente und Zubehör

		→ Seite/Internet
1	Anschlussplatte-SET MS12-AG...	ms12-ag
2	Befestigungswinkel MS12-WP	ms12-wp
3	Modulverbinder MS12-MV	ms12-mv
4	Bügelschloss LRVS-D	50
5	Verschlussblende VS	48
6	Adapter für EN-Manometer 1/4 A4	48
7	Manometer MA	50

Filterregelventile MS12-LFR, Baureihe MS

FESTO

Typenschlüssel

		MS	12	-	LFR	-	G	-	D7	-	C	U	V	-	LD	-	AS
Baureihe																	
MS	Wartungseinheit Standard																
Baugröße																	
12	Rastermaß 124 mm																
Wartungsfunktion																	
LFR	Filterregelventil																
Pneumatischer Anschluss																	
G	Modul ohne Anschlussgewinde, ohne Anschlussplatte Anschlussplatten → Zubehör																
Druckregelbereich																	
D7	Druckregelbereich 0,5 ... 12 bar																
Filterfeinheit																	
C	5 µm																
E	40 µm																
Schalenschutz																	
U	Metallschale																
Kondensatablass																	
V	Vollautomatisch																
Drehknopf																	
LD	Langer Drehknopf																
Abschließbarkeit																	
AS	Drehknopf mit Arretierung, mit Zubehör schließbar																

Weitere Varianten können Sie über den Produktbaukasten bestellen → 48


- Pneumatischer Anschluss
- Druckregelbereich
- Kondensatablass
- Manometeralternativen
- Alternative Manometerskalierung
- Abschließbarkeit
- Befestigungsart
- Durchflussrichtung

Filterregelventile MS12-LFR, Baureihe MS


Datenblatt

FESTO

Funktion
Kondensatablass
manuell drehend
mit Manometer



Kondensatablass
vollautomatisch
mit Manometer



- - Durchfluss
11000 ... 17000 l/min
- - Temperaturbereich
-10 ... +60 °C
- - Betriebsdruck
0,8 ... 20 bar
- - www.festo.com



In diesem Gerät sind Filter und Druckregelventil zu einer Einheit zusammengefasst. Der Sinterfilter mit Wasserabscheider befreit die Druckluft von Schmutz, Rohrsinter, Rost und Kondenswasser.

- Gute Regelcharakteristik mit kleiner Hysterese und Primärdruckkompensation
- Gute Partikel- und Kondensatabscheidung
- Hoher Durchfluss
- Vorgesteuertes Membran-Regelventil ohne Eigenluftverbrauch
- Drei Druckregelbereiche:
0,3 ... 7 bar, 0,5 ... 12 bar und 0,5 ... 16 bar
- Manometeranschluss für variablen Einbau
- Wahlweise mit manuellem, vollautomatischem oder vollautomatischem, elektrisch gesteuertem Kondensatablass
- Betätigungssicherung zum Schutz der Einstellwerte vor Verstellung
- Filtereinsätze wahlweise mit 5 µm oder 40 µm
- Neue Filterpatronen → 49

Allgemeine Technische Daten			
Pneumatischer Anschluss 1, 2		Anschlussplatte AG...	G1, G1¼, G1½ oder G2
		Modul ohne Anschlussgewinde/-platte G	–
Konstruktiver Aufbau		Filterregler mit/ohne Manometer	
		Sinterfilter mit Zentrifugalabscheider	
		vorgesteuertes Membranregelventil	
Reglerfunktion		Ausgangsdruck konstant, mit Vordruckkompensation, mit Sekundärentlüftung	
Befestigungsart		mit Zubehör	
		Leitungseinbau	
Einbaulage		senkrecht ±5°	
Filterfeinheit	[µm]	5	
		40	
Luftreinheitsklasse am Ausgang		Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:4:4] (Filterfeinheit 5 µm)	
		Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] (Filterfeinheit 40 µm)	
Schalenschutz		integriert als Metallschale	
Kondensatablass		manuell drehend	
		vollautomatisch	
		vollautomatisch, elektrisch gesteuert	
Betätigungssicherung		Drehknopf mit Arretierung, mit Zubehör schließbar	
		Drehknopf mit integriertem Schloss	
Druckregelbereich	D6	[bar]	0,3 ... 7
	D7	[bar]	0,5 ... 12
	D8	[bar]	0,5 ... 16
Max. Druckhysterese		[bar]	0,4
Druckanzeige		mit Manometer	
Max. Kondensatmenge		[cm³]	400

• Hinweis: Dieses Produkt entspricht ISO 1179-1 und ISO 228-1.

Filterregelventile MS12-LFR, Baureihe MS

FESTO

Datenblatt

Normalnennendurchfluss $q_{nN}^{(1)}$ [l/min]					
Pneumatischer Anschluss		G1	G1¼	G1½	G2
Filterfeinheit	5 µm	11000	11500	12000	14000
	40 µm	12000	12500	13000	17000

- 1) Abhängig von gewählter Anschlussplatte, muss als Zubehör separat bestellt werden → Internet: ms12-ag
Gemessen bei $p_1 = 10$ bar und $p_2 = 6$ bar, $\Delta p = 0,5$ bar
- Zum einwandfreien Schließen des vollautomatischen Kondensatablasses müssen 125 l/min zur Verfügung stehen.


Betriebs- und Umweltbedingungen			
Kondensatablass	manuell drehend M	vollautomatisch V	vollautomatisch, elektrisch ge- steuert E2/E3/E4
Betriebsdruck [bar]	0,8 ... 20	2 ... 12	0,8 ... 16
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:4:-]	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:-]	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:4:-]
	Inerte Gase		
Umgebungstemperatur [°C]	-10 ... +60	+5 ... +60	+1 ... +60
Mediumtemperatur [°C]	-10 ... +60	+5 ... +60	+1 ... +60
Lagertemperatur [°C]	-10 ... +60	-10 ... +60	+1 ... +60
Korrosionsbeständigkeit KBK ⁽¹⁾	2		

- 1) Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 2 nach Festo Norm FN 940070
Mäßige Korrosionsbeanspruchung. Innenraumanwendung bei der Kondensation auftreten darf. Außenliegende sichtbare Teile mit vorrangig dekorativer Anforderung an die Oberfläche, die in direktem Kontakt zur umgebenden industriellen Atmosphäre stehen.

Gewichte [g]		
Drehknopf	ohne integriertem Schloss E11	mit integriertem Schloss E11
Filterregelventil mit Metallschale U	7000	7300
Filterregelventil mit Metallschale U und Kondensatablass vollautomatisch, elektrisch gesteuert E2/E3/E4	7700	8000

Werkstoffe

Funktionsschnitt



Filterregelventil	
1 Gehäuse	Aluminium-Druckguss
2 Drehknopf	PA
Drehknopf mit integriertem Schloss E11	Aluminium
4 Metallschale	Aluminium-Knetlegierung
6 Filterelement	Sinterbronze
7 Drallscheibe	POM
8 Filterträger	POM
9 Trennteller	POM
10 Beruhigungsscheibe	POM
11 Membran	NBR
12 Feder	Stahl
- Dichtungen	NBR

Filterregelventile MS12-LFR, Baureihe MS

Datenblatt

FESTO

Normaldurchfluss q_n in Abhängigkeit vom Ausgangsdruck p_2

Filterfeinheit 40 μm



mit Anschlussplatte MS12-AGF

Pneumatischer Anschluss G1

mit Anschlussplatte MS12-AGG

Pneumatischer Anschluss G1 $\frac{1}{4}$

Eingangsdruck $p_1 = 10 \text{ bar}$





mit Anschlussplatte MS12-AGH

Pneumatischer Anschluss G1 $\frac{1}{2}$

mit Anschlussplatte MS12-AGI

Pneumatischer Anschluss G2

Eingangsdruck $p_1 = 10 \text{ bar}$



Filterregelventile MS12-LFR, Baureihe MS


FESTO

Datenblatt

Abmessungen – Grundtyp

Download CAD-Daten → www.festo.com

Modul ohne Anschlussgewinde, ohne Anschlussplatte, integriertes MS-Manometer mit Standard-Skala, Drehknopf lang mit Arretierung, mit Zubehör schließbar



Typ	B1	B2	B3	B4	B5 Ø	L1	L2	L3	L4	L5
MS12-LFR-G	124	122	61	148	51,2	577	168	88	250	39

Filterregelventile MS12-LFR, Baureihe MS

Datenblatt


FESTO

Abmessungen – Manometeralternativen

Download CAD-Daten → www.festo.com

Verschlussblende VS

Adapter A4 für EN-Manometer 1/4, ohne Manometer



Typ	B3	B4	D1
MS12-LFR-...-VS	61	148	–
MS12-LFR-...-A4	61	148	G 1/4


– Hinweis: Dieses Produkt entspricht ISO 1179-1 und ISO 228-1.

Abmessungen – Drehknopf

Download CAD-Daten → www.festo.com

Drehknopf lang mit Arretierung, mit Zubehör schließbar LD-AS

Drehknopf mit integriertem Schloss E11



Typ	B5	D1 Ø	L6	L7	L8
MS12-LFR-...-LD-AS	64,4	51,2	96	–	12
MS12-LFR-...-E11	–	51,8	112	172	–

Filterregelventile MS12-LFR, Baureihe MS


FESTO

Datenblatt

Abmessungen – Kondensatablass


Download CAD-Daten → www.festo.com

manuell drehend M



Stecknippel für Kunststoffschlauch PUN(-H)-8x1,25


vollautomatisch V



Stecknippel für Kunststoffschlauch PUN(-H)-8x1,25

vollautomatisch, elektrisch gesteuert E2/E3/E4

Datenblätter → Internet: pwea



Kondensatablass PWEA:

- 2 Elektrischer Anschluss: Schraubklemme PG9
- 3 Anschluss 360° schwenkbar für Kunststoffschlauch PUN-H-12x2

Typ	B1	D2 Ø	H1	L1	L2	L3	L9	1/4 1
MS12-LFR-...-M	–	5,6	–	–	–	–	4	–
MS12-LFR-...-V	–	5,6	–	–	–	–	2	–
MS12-LFR-...-E2/E3/E4	72	–	164	140	108	15	–	50

Bestellangaben

Bestellangaben					
Baugröße	Kondensatablass	Filterfeinheit 5 µm		Filterfeinheit 40 µm	
		Teile-Nr.	Typ	Teile-Nr.	Typ
Druckregelbereich 0,5 ... 12 bar, Metallschale, integriertes MS-Manometer mit Standard-Skala, Anzeigeeinheit [bar], Drehknopf lang mit Arretierung, mit Zubehör schließbar					
MS12	vollautomatisch	537150	MS12-LFR-G-D7-CUV-LD-AS	537149	MS12-LFR-G-D7-EUV-LD-AS

Filterregelventile MS12-LFR, Baureihe MS

FESTO

Bestellangaben – Produktbaukasten

Bestelltabelle					
Rastermaß	[mm]	124	Bedin- gungen	Code	Eintrag Code
M Baukasten-Nr.		535022			
Baureihe		Standard		MS	MS
Baugröße		12		12	12
Funktion		Filterregelventil		-LFR	-LFR
Pneumatischer Anschluss	Anschlussplatte G1			-AGF	
	Anschlussplatte G1¼			-AGG	
	Anschlussplatte G1½			-AGH	
	Anschlussplatte G2			-AGI	
	Modul ohne Anschlussgewinde, ohne Anschlussplatte			-G	
Druckregelbereich	0,3 ... 7 bar			-D6	
	0,5 ... 12 bar			-D7	
	0,5 ... 16 bar			-D8	
Filterfeinheit	40 µm			-E	
	5 µm			-C	
Schale	Metallschale			-U	-U
Kondensatablass	Manuell			-M	
	Vollautomatisch (P1 max. 12 bar)	1		-V	
	Externer vollautomatischer Kondensatablass, elektrisch, 110 V AC, Anschlussklemmen			-E2	
	Externer vollautomatischer Kondensatablass, elektrisch, 230 V AC, Anschlussklemmen			-E3	
	Externer vollautomatischer Kondensatablass, elektrisch, 24 V DC, Anschlussklemmen			-E4	
O Manometeralternativen	Verschlussblende			-VS	
	Adapter für EN-Manometer ¼, ohne Manometer			-A4	
	Alternative Manometer- skalierung	psi	2	-PSI	
		MPa	2	-MPA	
Drehknopf	Langer Drehknopf		3	-LD	
M Abschießbarkeit	Mit Zubehör abschließbar		4	-AS	
	Mit integriertem Schloss			-E11	
O Befestigungsart	Befestigungswinkel Grundauführung		5	-WP	
	Durchflussrichtung	Durchflussrichtung von rechts nach links		-Z	

- 1 V** Nicht mit Druckregelbereich D8
2 PSI, MPA Nicht mit Manometeralternativen VS, A4
3 LD Nicht mit Abschießbarkeit E11
4 AS Nur mit Drehknopf LD
5 WP Nur mit Anschlussplatte AGF, AGG, AGH oder AGI

- M** Mindestangaben
O Optionen

Übertrag Bestellcode

535022 MS 12 - LFR - - - - U - - - - -

Filterregelventile MS-LFR, Baureihe MS

Zubehör

FESTO

Filterpatronen




Bestellangaben			
Baugröße	Filterfeinheit [µm]	Teile-Nr.	Typ
MS4	5 (Farbe: blau)	534501	MS4-LFP-C
	40 (Farbe: weiß)	534502	MS4-LFP-E
MS6	5 (Farbe: blau)	534499	MS6-LFP-C
	40 (Farbe: weiß)	534500	MS6-LFP-E
MS9	5	570309	MS9-LFP-C
	40	570310	MS9-LFP-E
MS12	5	537143	MS12-LFP-C
	40	537144	MS12-LFP-E

Filterregelventile MS-LFR, Baureihe MS

Zubehör

FESTO

Bestellangaben – Verbindungsleitung NEBU-M8				Datenblätter → Internet: nebu	
	Elektrischer Anschluss	Anzahl Adern	Kabellänge [m]	Teile-Nr.	Typ
	M8x1, Dose gerade	3	2,5	★ 541333	NEBU-M8G3-K-2.5-LE3
			5	★ 541334	NEBU-M8G3-K-5-LE3
	M8x1, Dose gewinkelt	3	2,5	★ 541338	NEBU-M8W3-K-2.5-LE3
			5	★ 541341	NEBU-M8W3-K-5-LE3

Bestellangaben – Verbindungsleitung NEBU-M12				Datenblätter → Internet: nebu	
	Elektrischer Anschluss	Anzahl Adern	Kabellänge [m]	Teile-Nr.	Typ
	M12x1, Dose gerade	4	2,5	★ 550326	NEBU-M12G5-K-2.5-LE4
			5	★ 541328	NEBU-M12G5-K-5-LE4
	M12x1, Dose gewinkelt	4	2,5	550325	NEBU-M12W5-K-2.5-LE4
			5	541329	NEBU-M12W5-K-5-LE4

Bestellangaben – Manometer MA						
	Nenngröße	Pneumatischer Anschluss	Anzeigebereich		Teile-Nr.	Typ
			[bar]	[psi]		
	Manometer MA, DIN EN 837-1					Datenblätter → Internet: ma
	40	R $\frac{1}{4}$	0 ... 16	0 ... 232	187080	MA-40-16-R $\frac{1}{4}$ -EN
		G $\frac{1}{4}$	0 ... 16	0 ... 232	183901	MA-40-16-G $\frac{1}{4}$ -EN
	Manometer MA, DIN EN 837-1, mit Rot/Grün-Bereich					Datenblätter → Internet: ma
	40	R $\frac{1}{8}$	0 ... 16	–	525726	MA-40-16-R $\frac{1}{8}$ -E-RG
	50	R $\frac{1}{4}$	0 ... 16	–	525729	MA-50-16-R $\frac{1}{4}$ -E-RG

Bestellangaben – Bügelschloss LRVS-D				
	Gewicht [g]		Teile-Nr.	Typ
	120		193786	LRVS-D

Festo Kernprogramm

★ In 24 h versandbereit ab Festo Werk

☆ In höchstens 5 Tagen versandbereit ab Festo Werk