

Vérin cylindrique DSNU-S

FESTO



Gamme standard Festo
Couvre 80% de vos tâches d'automatisation

Dans le monde
entier :
Robuste :
Simple :

Toujours en stock
La qualité Festo à un prix attractif
Approvisionnement et gestion des stocks facilités

★ Généralement disponible sous 24 h départ-usine
En stock partout dans le monde dans 13 centres de service
Plus de 2200 produits

★ Généralement disponible sous 5 jours départ-usine
Monté pour vous partout dans le monde dans
4 centres de service
Jusqu'à 6×10^{12} variantes par famille de produit


Vérifiez
l'étoile !

Caractéristiques

En bref		
DSNU-S-8 ... 16	DSNU-S-20 ... 25	Montage à faible encombrement
- Corps de vérin en acier inoxydable - Culasses arrière courte en alliage d'aluminium corroyé - Encombrement réduit	- Corps de vérin en acier inoxydable - Culasse arrière en alliage d'aluminium corroyé à filetage court - Encombrement réduit	- Diamètre réduit jusqu'à 40% - Longueur totale jusqu'à 3,5 cm plus courte
		
DSNU-16-25-P-A		
DSNU-S-16-25-P-A		
Types d'amortissement		
	Amortissement P	Amortissement PPS
Fonctionnement	L'actionneur est équipé d'un amortissement de fin de course en matière plastique élastique	L'actionneur est équipé d'un amortissement de fin de course auto-ajusté
Application	- Petites masses - Vitesses faibles - Energies d'impact faibles	- Masses petites à moyennes - Vitesses faibles à moyennes - Energies d'impact moyennes
Avantages	- Ne nécessite aucun réglage - Gain de temps	- Ne nécessite aucun réglage - Gain de temps - Performant

Périphérie







DSNU-S...



Éléments de fixation et accessoires

	Ø de piston	Description	→ Page/ Internet
[1] Accouplement KSG	12 ... 25	pour la compensation des écarts radiaux	20
[2] Accouplement articulé FK	8 ... 25	Pour la compensation des écarts radiaux et angulaires	20
[3] Fixation par pattes HBN-S	8 ... 25	Pour culasse avant ou arrière	19
[4] Limiteur de débit unidirectionnel GRLA/GRLZ	8 ... 25	Pour la régulation de vitesse	22
[5] Raccord enfichable QS	8 ... 25	pour le raccordement de tuyaux pneumatiques à diamètre extérieur calibré	qs
[6] Kit de fixation SMBR-8	12 ... 25	Pour capteur de proximité SME/SMT-8	21
[7] Capteur de proximité SME/SMT-8	8 ... 25	pour la détection de position	21
[8] Écrou hexagonal MSK	16 ... 25	Pour la fixation du vérin	20

Fourniture

Fonction	Version	Ø de piston	Course	Course variable ¹⁾	Tige de piston					Taraudage intérieur	
					Traver- sante	Prolongée	Filetage extérieur				
		Prolongée	Raccour- cie	Filetage spécial							
		[mm]	[mm]	[mm]	S2	K8	K2	K6	K5	K3	
A double effet	DSNU-S-... – encombrement réduit										
		8	10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100	1 ... 100	–	–	–	–	–	–	
		12	10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 125, 150	1 ... 150							
		16	10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 125, 150, 200	1 ... 200							
		20									
	25										
	DSNU-... – Corps de vérin en acier inoxydable										
		8, 10	10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 125, 150, 160, 200, 250, 300, 320, 400, 500	1 ... 100	■	■	■	■	■	à partir du Ø 25	à partir du Ø 20
		12, 16		1 ... 200							
		20		1 ... 320							
25		1 ... 500									
32, 40, 50, 63		25, 40, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320	1 ... 500								
DSNU-Q-... – Anti-rotation											
	12, 16	–	5 ... 160	■	■	■	■	■	à partir du Ø 25	à partir du Ø 20	
	20	–	5 ... 200								
	25	–	5 ... 250								
	32	–	5 ... 300								
	40, 50	–	5 ... 400								
	63	–	5 ... 500								
DSNU-MQ-... – Raccordement transversal de l'air comprimé, culasse arrière courte											
	8, 10	–	1 ... 100	–	■	■	■	■	■		
	12, 16	–	1 ... 200								
	20	–	1 ... 320								
	25	–	1 ... 500								
	32, 40, 50, 63	–	1 ... 500								
DSNU-MA-... – Raccordement axial de l'air comprimé, culasse arrière courte											
	8, 10	–	1 ... 100	–	■	■	■	■	■		
	12, 16	–	1 ... 200								
	20	–	1 ... 320								
	25	–	1 ... 500								
	32, 40, 50 63	–	1 ... 500								
DSNU-MH-... – Fixation directe											
	8, 10	–	1 ... 100	■	■	■	■	■	■		
	12, 16	–	1 ... 200								
	20	–	1 ... 320								
	25	–	1 ... 500								
	32, 40, 50 63	–	1 ... 500								



1) Dans le cas des vérins à détection de position, une course minimale de 10 mm est nécessaire pour une détection sûre.

Fourniture

Ø de piston	Amortissement			Détection de position	Unité de blocage	Joint résistant à la chaleur	Vitesse lente	Faible friction	Protection anticorrosion	Protection contre la poussière (racleur dur)	Racleur en métal	→ Page/Internet
	Fixe	Réglable	Auto-ajusté									
	P	PPV ²⁾	PPS	A	KP	S6	S10	S11	R3	R8	A6	
DSNU-S-... – encombrement réduit												
8 ... 25	■	–	■ à partir du Ø 16	■	–	–	–	–	–	–	–	8
DSNU-... – Corps de vérin en acier inoxydable												
8 ... 63	■	■ à partir du Ø 16	■ à partir du Ø 16	■	■	■	■ à partir du Ø 12	■ à partir du Ø 12	■ à partir du Ø 12	■ à partir du Ø 32	■ à partir du Ø 32	dsnu
DSNU-Q-... – Anti-rotation												
12 ... 63	■ Ø 12 et à partir du Ø 32	■ à partir du Ø 16	–	■	■	■ à partir du Ø 32	–	–	■ à partir d'un Ø 16	–	–	dsnu
DSNU-MQ-... – Raccordement transversal de l'air comprimé												
8 ... 63	■	■ à partir du Ø 16	■ à partir du Ø 16	■	■	■	–	–	■	■ à partir du Ø 32	■ à partir du Ø 32	dsnu
DSNU-MA-... – Raccordement axial de l'air comprimé												
8 ... 63	■ à partir du Ø 32	–	–	■	■	■	–	–	■	–	■	dsnu
DSNU-MH-... – Fixation directe												
8 ... 63	■	■ à partir du Ø 32	–	■	–	■	–	–	■	–	–	dsnu

2) Dans des éléments modulaires à partir d'un Ø 12 mm

Fourniture

Fonction	Version	Ø de piston [mm]	Course [mm]	Course variable ¹⁾ [mm]	Amortissement Fixe P	Détection de position A
A simple effet	ESNU-... – Avec détection de position					
		8 ... 63	10, 25, 50	1 ... 50	■	■
	ESNU-MA-... – Raccordement axial de l'air comprimé					
		8 ... 63	–	1 ... 50	■	■

1) Dans le cas des vérins à détection de position, une course minimale de 10 mm est nécessaire pour une détection sûre.

Fourniture

Ø de piston	Tige de piston					→ Page/ Internet
	Prolongée	Filetage extérieur			Taraudage	
		Prolongée	Raccourcie	Filetage spécial		
	K8	K2	K6	K5	K3	
ESNU-... – Avec détection de position						
8 ... 63						esnu
ESNU-MA-... – Raccordement axial de l'air comprimé						
8 ... 63						esnu

Désignations

DSNU-S-...

001	Série	
DSNU	Vérins cylindriques, double effet	

002	Type	
S	Encombrement réduit	

003	Diamètre de piston	
8	8	
12	12	
16	16	
20	20	
25	25	


004	Course	
...	1 ... 200	

005	Amortissement	
P	Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés	
PPS	Amortissement pneumatique autoréglable des deux côtés	


006	Détection de position	
A	Pour capteurs de proximité	

Fiche de données techniques

Amortissement P



Amortissement PPS



— $\varnothing$ — Diamètre
8 ... 25 mm

— | — Course
1 ... 200 mm



Caractéristiques techniques générales

Caractéristiques techniques générales					
Ø de piston	8	12	16	20	25
Raccord pneumatique	M5			G1/8	
Filetage de la tige de piston	M4	M6		M8	M10x1,25
Course ¹⁾ [mm]	10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100	10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 125, 150	10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 125, 150, 200		
Conception	Piston				
	Tige de piston				
	Corps de vérin				
Fonctionnement	Double effet				
Amortissement					
DSNU-S....P	Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés				
DSNU-S....PPS	–		Amortissement de fin de course pneumatique auto-ajusté		
Longueur d'amortissement					
DSNU-S....PPS [mm]	–		12	15	17
Détection de position	Pour capteurs de proximité				
Type de fixation	Par accessoires				
Position de montage	Indifférente				

1) Dans le cas des vérins à détection de position, une course minimale de 10 mm est nécessaire pour une détection sûre.

Conditions de service et d'environnement

Ø de piston	8	12	16	20	25
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]				
Conseils pour le fluide de service/de commande	Fonctionnement lubrifié possible (requis pour d'autres opérations)				
Pression de service [bar]	1,5 ... 10	1 ... 10	0,8 ... 10	0,8 ... 10	0,6 ... 10
Température ambiante ¹⁾ [°C]	-20 ... +80				
Résistance à la corrosion CRC ²⁾	2				

1) Tenir compte de la plage d'utilisation des capteurs de proximité.

2) Classe de protection anticorrosion CRC 2 selon la norme Festo FN 940070

Résistance modérée à la corrosion. Utilisation en intérieur avec risque de condensation. Pièces externes visibles dont la surface répond essentiellement à des critères d'apparence, en contact direct avec une atmosphère industrielle courante.

Fiche de données techniques


Force [N] et énergie d'impact [J]					
Ø de piston	8	12	16	20	25
Poussée théorique sous 6 bar, avance	30,2	67,9	120,6	188,5	294,5
Poussée théorique sous 6 bar, recul	22,6	50,9	103,7	158,3	247,4
Energie d'impact aux fins de course ¹⁾	0,03	0,07	0,15	0,20	0,30

1) A une température ambiante de 80 °C, les valeurs diminuent d'environ 50 %
 Pour assurer une protection contre les surcharges, un système d'échappement de l'air comprimé est recommandé.

Poids [g]					
Ø de piston	8	12	16	20	25
Poids du produit pour 0 mm de course					
[P]	20,1	35,9	49	126,1	180
[PPS]	–	–	57,7	123,5	173,2
Supplément de poids par 10 mm de course	2,4	4	4,6	7,2	11
Masse en mouvement à 0 mm de course	6,3	16,17	18,52	37,44	63,93
Masse en mouvement pour 10 mm de course	1	2	2	4	6





Matériaux

Coupe fonctionnelle



Vérin cylindrique	8 ... 25
[1] Tige de piston	acier inoxydable fortement allié
[2] Culasse avant	Alliage d'aluminium corroyé
[3] Corps de vérin	acier inoxydable fortement allié
[4] Culasse arrière	Alliage d'aluminium corroyé
– Joints	TPE-U (PU)
Note relative aux matériaux	Conformes RoHS

Fiche de données techniques

Effort radial max. F_q en fonction du porte-à-faux l 


- DSNU-S-8
- · - · - · DSNU-S-12/16
- - - DSNU-S-20
- · · · · DSNU-S-25

Fiche de données techniques

Dimensions

DSNU-S-8

Téléchargement des données CAO → www.festo.com



Fiche de données techniques

∅	AM	B	BE	BF	D ∅	D1 ∅	D4 ∅
[mm]		h8					
8	12	8	M8x1	8	14	12	9,3

∅	EE	G	G1	KK	KV	KW	L2+
[mm]							
8	M5	9	16,9	M4	11	4	45,4


∅	MM ∅	PL	PL1	VD	WF ±0,7	ZJ ±1
[mm]						
8	4	5	13,4	1,5	11,9	57,7

Fiche de données techniques


Dimensions

DSNU-S-12 ... 16

Téléchargement des données CAO → www.festo.com



DSNU-S-20 ... 25



Fiche de données techniques

∅ [mm]	AM	B h8	BE	BF	D ∅	D1 ∅	D4 ∅	EE
12	16	10	M10x1	8	16	14	13,3	M5
16					20	18	17,3	
20	20	20	M20x1,5	13	28	24	21,3	G1/8
25	22				30	27	26,5	

∅ [mm]	G		G1	KK	KV	KW	L2+	
	DSNU-...-P	DSNU-...-PPS					DSNU-...-P	DSNU-...-PPS
12	9,7	–	12	M6	14	4	46	–
16	11,2	9,7	11,2				45,5	57
20	16	16	–	M8	24	7	57,6	57,6
25	16,8	16,8	–	M10x1,25			60,3	60,3

∅ [mm]	MM ∅	PL	PL1	VD	WF	ZJ ±1		≈G1
						DSNU-...-P	DSNU-...-PPS	
12	6	6	8	1,5	13 ±0,7	59,3	–	5
16			7,5		12,9 ±0,75	58,8	70,3	
20	8	8,2	–	1,5	17,3 ±0,75	75,3	75,3	7
25	10	8,3			19,6 ±0,75	80,3	80,3	9

Fiche de données techniques

★ + – + – Gamme standard

Références		P – Bagues/plaques d'amortissement des deux côtés A – Avec détection de position		PPS – Amortissement pneumatique auto-ajusté des deux côtés A – Avec détection de position	
ø de piston	Course	Références	Type	Références	Type
[mm]	[mm]				
8	10	5205897	DSNU-S-8-10-P-A	–	
	15	5205898	DSNU-S-8-15-P-A		
	20	5205899	DSNU-S-8-20-P-A		
	25	5205900	DSNU-S-8-25-P-A		
	30	5205902	DSNU-S-8-30-P-A		
	40	5205903	DSNU-S-8-40-P-A		
	50	5205904	DSNU-S-8-50-P-A		
	60	5205905	DSNU-S-8-60-P-A		
	80	5205906	DSNU-S-8-80-P-A		
	100	5205907	DSNU-S-8-100-P-A		
12	10	★ 5211896	DSNU-S-12-10-P-A	–	
	15	★ 5211897	DSNU-S-12-15-P-A		
	20	★ 5211898	DSNU-S-12-20-P-A		
	25	★ 5211899	DSNU-S-12-25-P-A		
	30	★ 5211900	DSNU-S-12-30-P-A		
	40	★ 5211901	DSNU-S-12-40-P-A		
	50	★ 5211903	DSNU-S-12-50-P-A		
	60	★ 5211904	DSNU-S-12-60-P-A		
	80	★ 5211905	DSNU-S-12-80-P-A		
	100	★ 5211906	DSNU-S-12-100-P-A		
	125	★ 5211908	DSNU-S-12-125-P-A		
	150	★ 5211909	DSNU-S-12-150-P-A		
16	10	★ 5216087	DSNU-S-16-10-P-A	–	
	15	★ 5216088	DSNU-S-16-15-P-A		
	20	★ 5216089	DSNU-S-16-20-P-A		
	25	★ 5216090	DSNU-S-16-25-P-A	★ 5217238	DSNU-S-16-25-PPS-A
	30	★ 5216091	DSNU-S-16-30-P-A	★ 5217239	DSNU-S-16-30-PPS-A
	40	★ 5216093	DSNU-S-16-40-P-A	★ 5217240	DSNU-S-16-40-PPS-A
	50	★ 5216094	DSNU-S-16-50-P-A	★ 5217241	DSNU-S-16-50-PPS-A
	60	★ 5216095	DSNU-S-16-60-P-A	★ 5217242	DSNU-S-16-60-PPS-A
	80	★ 5216096	DSNU-S-16-80-P-A	★ 5217243	DSNU-S-16-80-PPS-A
	100	★ 5216098	DSNU-S-16-100-P-A	★ 5217244	DSNU-S-16-100-PPS-A
	125	★ 5216099	DSNU-S-16-125-P-A	★ 5217245	DSNU-S-16-125-PPS-A
	150	★ 5216100	DSNU-S-16-150-P-A	★ 5217246	DSNU-S-16-150-PPS-A
	200	★ 5216101	DSNU-S-16-200-P-A	★ 5217248	DSNU-S-16-200-PPS-A
20	10	★ 5224633	DSNU-S-20-10-P-A	–	
	15	★ 5224634	DSNU-S-20-15-P-A		
	20	★ 5224635	DSNU-S-20-20-P-A		
	25	★ 5224636	DSNU-S-20-25-P-A	★ 5225836	DSNU-S-20-25-PPS-A
	30	★ 5224637	DSNU-S-20-30-P-A	★ 5225837	DSNU-S-20-30-PPS-A
	40	★ 5224639	DSNU-S-20-40-P-A	★ 5225838	DSNU-S-20-40-PPS-A
	50	★ 5224641	DSNU-S-20-50-P-A	★ 5225839	DSNU-S-20-50-PPS-A
	60	★ 5224642	DSNU-S-20-60-P-A	★ 5225840	DSNU-S-20-60-PPS-A
	80	★ 5224643	DSNU-S-20-80-P-A	★ 5225841	DSNU-S-20-80-PPS-A
	100	★ 5224644	DSNU-S-20-100-P-A	★ 5225842	DSNU-S-20-100-PPS-A
	125	★ 5224645	DSNU-S-20-125-P-A	★ 5225843	DSNU-S-20-125-PPS-A
	150	★ 5224646	DSNU-S-20-150-P-A	★ 5225844	DSNU-S-20-150-PPS-A
	200	★ 5224647	DSNU-S-20-200-P-A	★ 5225846	DSNU-S-20-200-PPS-A

Gamme standard Festo



Généralement prêts à être expédiés en 24 h par l'usine

Généralement prêts à être expédiés en 5 jours par l'usine

Fiche de données techniques

★ + – + – Gamme standard

Références		P – Bagues/plaques d'amortissement des deux côtés A – Avec détection de position		PPS – Amortissement pneumatique auto-ajusté des deux côtés A – Avec détection de position	
Ø de piston	Course	Références	Type	Références	Type
[mm]	[mm]				
25	10	★ 5228227	DSNU-S-25-10-P-A	–	
	15	★ 5228228	DSNU-S-25-15-P-A		
	20	★ 5228229	DSNU-S-25-20-P-A		
	25	★ 5228230	DSNU-S-25-25-P-A		
	30	★ 5228231	DSNU-S-25-30-P-A		
	40	★ 5228232	DSNU-S-25-40-P-A		
	50	★ 5228233	DSNU-S-25-50-P-A		
	60	★ 5228234	DSNU-S-25-60-P-A		
	80	★ 5228235	DSNU-S-25-80-P-A		
	100	★ 5228236	DSNU-S-25-100-P-A		
	125	★ 5228237	DSNU-S-25-125-P-A		
	150	★ 5228238	DSNU-S-25-150-P-A		
	200	★ 5228239	DSNU-S-25-200-P-A		
				★ 5228452	DSNU-S-25-25-PPS-A
				★ 5228453	DSNU-S-25-30-PPS-A
				★ 5228454	DSNU-S-25-40-PPS-A
				★ 5228455	DSNU-S-25-50-PPS-A
				★ 5228456	DSNU-S-25-60-PPS-A
				★ 5228457	DSNU-S-25-80-PPS-A
				★ 5228458	DSNU-S-25-100-PPS-A
				★ 5228459	DSNU-S-25-125-PPS-A
				★ 5228460	DSNU-S-25-150-PPS-A
				★ 5228461	DSNU-S-25-200-PPS-A

Gamme standard Festo



Généralement prêts à être expédiés en 24 h par l'usine

Généralement prêts à être expédiés en 5 jours par l'usine

Références – Éléments modulaires

Tableau des références								
Taille	8	12	16	20	25	Condi- tions	Code	Entrée du code
Référence de module	8112002	8112003	8112004	8112005	8112006			
Fonction	Vérin cylindrique à double effet						DSNU	DSNU
Type	encombrement réduit						-S	-S
Ø de piston [mm]	8	12	16	20	25		-...	
Course [mm]	1 ... 100	1 ...150	1 ...200	1 ...200	1 ...200		-...	
Amortissement	Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés						-P	
			Amortissement pneumatique auto-ajusté des deux côtés				-PPS	
Détection de position	Pour capteurs de proximité						-A	-A

Accessoires

Fixation par pattes HBN-S

Fourniture :

HBN-S-...x1: 1 patte


HBN-S-...x2: 2 pattes et 1 écrou

Matériau :

Acier zingué

Sans cuivre ni PTFE

Conforme RoHS



Dimensions et références							
pour $\varnothing$	AB $\varnothing$	AH	AO	AT	AU $\pm 0,2$	E	MR
[mm]							
8	4,5	10	5	2	11	35	7
12	5,5	15	6	3	14	42	10
16	5,5	15	6	3	14	42	10
20	6,6	25	8	4	17	54	18
25	6,6	25	8	4	17	54	18

pour $\varnothing$	SA		TR $\pm 0,1$	XA		XS
[mm]		DSNU-PPS			DSNU-PPS	
8	67,4	–	25	68,7	–	21,3
12	74	–	32	73,3	–	24,3
16	73,5	85	32	72,8	84,3	24,3
20	91,6	91,6	40	92,3	92,3	30,7
25	94,3	94,3	40	97,3	97,3	33

pour $\varnothing$	Type de base CRC ¹⁾	Poids [g]	Références	Type
[mm]				
8, 10	1	12	★ 5407712	HBN-S-8x1
12, 16	1	30	★ 5407772	HBN-S-12/16x1
20, 25	1	77	★ 5407787	HBN-S-20/25x1
	1	165	★ 5407847	HBN-S-20/25x2

1) Classe de protection anticorrosion CRC 1 selon la norme Festo FN 940070



Faible résistance à la corrosion. Utilisation en intérieur sec ou transport et protection. S'applique également aux pièces derrière les capots, dans des zones intérieures non visibles, ou à des pièces couvertes dans l'application (par exemple un axe d'entraînement).



Accessoires



Références – Équipement de tige de piston



Fiches de données techniques → Internet : équipement de tige de piston

Désignation	pour Ø	Références	Type
Accouplement articulé FK1			
	8	6528	FK-M4
	12	2061	FK-M6
	16		
	20	2062	FK-M8
	25	6140	FK-M10x1,25
Accouplement KSG			
	12	-	
	16		
	20		
	25	32963	KSG-M10x1,25
Ecrou hexagonal MSK			
	16	189007	MSK-M16X1,5
	20	★ 189009	MSK-M22X1,5
	25		




Accessoires

Références – Capteur de proximité pour rainure en T, magnétorésistif				Fiches de données techniques → Internet : smt		
	Type de fixation	Sortie de commande	Connexion électrique	Longueur de câble [m]	Références	Type
Contact à fermeture						
	pose par le haut dans la rainure, noyé dans le profilé du vérin, forme courte	PNP	Câble, 3 fils	2,5	★ 574335	SMT-8M-A-PS-24V-E-2,5-OE
			Connecteur mâle M8x1, 3 pôles	0,3	★ 574334	SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M8D
			Connecteur mâle M12x1, 3 pôles	0,3	★ 574337	SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M12
		NPN	Câble, 3 fils	2,5	★ 574338	SMT-8M-A-NS-24V-E-2,5-OE
			Connecteur mâle M8x1, 3 pôles	0,3	★ 574339	SMT-8M-A-NS-24V-E-0,3-M8D
Contact à ouverture						
	pose par le haut dans la rainure, noyé dans le profilé du vérin, forme courte	PNP	Câble, 3 fils	7,5	★ 574340	SMT-8M-A-PO-24V-E-7,5-OE

Références – Capteur de proximité pour rainure en T, contact Reed					Fiches de données techniques → Internet : sme	
	Type de fixation	Sortie de commande	Connexion électrique	Longueur de câble [m]	Références	Type
Contact à fermeture						
	pose par le haut dans la rainure, noyé dans le profilé du vérin	Avec contact	Câble, 3 fils	2,5	★ 543862	SME-8M-DS-24V-K-2,5-OE
				5,0	★ 543863	SME-8M-DS-24V-K-5,0-OE
			Câble, 2 fils	2,5	★ 543872	SME-8M-ZS-24V-K-2,5-OE
			Connecteur mâle M8x1, 3 pôles	0,3	★ 543861	SME-8M-DS-24V-K-0,3-M8D
Contact à ouverture						
	Insertion dans la rainure, noyé dans le profilé du vérin	Avec contact	Câble, 3 fils	7,5	160251	SME-8-O-K-LED-24

Références – Kits de fixation pour capteurs de proximité SME/SMT-8			Fiches de données techniques → Internet : smbr	
Désignation	pour Ø		Références	Type
Kit de fixation SMBR-8				
	8		175091	SMBR-8-8
	12		★ 175093	SMBR-8-12
	16		★ 175094	SMBR-8-16
	20		★ 175095	SMBR-8-20
	25		★ 175096	SMBR-8-25

Références – Câbles de liaison				Fiches de données techniques → Internet : nebu	
	Connexion électrique à gauche	Connexion électrique à droite	Longueur de câble [m]	Références	Type
	Connecteur femelle droit, M8x1, 3 broches	Câble, extrémité ouverte, 3 fils	2,5	★ 541333	NEBU-M8G3-K-2.5-LE3
			5	★ 541334	NEBU-M8G3-K-5-LE3
	Connecteur femelle droit, M12x1, 5 broches	Câble, extrémité ouverte, 3 fils	2,5	★ 541363	NEBU-M12G5-K-2.5-LE3
			5	★ 541364	NEBU-M12G5-K-5-LE3
	Connecteur femelle M8x1, 3 broches, coudé	Câble, extrémité ouverte, 3 fils	2,5	★ 541338	NEBU-M8W3-K-2.5-LE3
			5	★ 541341	NEBU-M8W3-K-5-LE3
	Connecteur femelle M12x1, 5 broches, coudé	Câble, extrémité ouverte, 3 fils	2,5	541367	NEBU-M12W5-K-2.5-LE3
			5	541370	NEBU-M12W5-K-5-LE3



Gamme standard Festo



Généralement prêts à être expédiés en 24 h par l'usine

Généralement prêts à être expédiés en 5 jours par l'usine

Accessoires

Références – Limiteurs de débit unidirectionnels				Fiches de données techniques → Internet : grl	
	Raccord Filetage	pour ø extérieur de tuyau	Matériau	Références	Type
Pour échappement					
	M5	3	En métal	★ 193137	GRLA-M5-QS-3-D
		4		★ 193138	GRLA-M5-QS-4-D
		6		★ 193139	GRLA-M5-QS-6-D
	G1/8	3		★ 193142	GRLA-1/8-QS-3-D
		4		★ 193143	GRLA-1/8-QS-4-D
		6		★ 193144	GRLA-1/8-QS-6-D
		8		★ 193145	GRLA-1/8-QS-8-D
Pour alimentation					
	M5	3	En métal	★ 193153	GRLZ-M5-QS-3-D
		4		★ 193154	GRLZ-M5-QS-4-D
		6		★ 193155	GRLZ-M5-QS-6-D
	G1/8	3		★ 193156	GRLZ-1/8-QS-3-D
		4		★ 193157	GRLZ-1/8-QS-4-D
		6		★ 193158	GRLZ-1/8-QS-6-D
		8		★ 193159	GRLZ-1/8-QS-8-D

