


Hoja de datos

Cable de conexión MHJ9-KMH

- Con sistema electrónico de control para válvulas MHJ9
- Con cajas tomacorriente KMH
- Longitudes de cable de 0,5 y 2,5 m



Especificaciones técnicas generales		
Código del producto	MHJ9-KMH-...-MF	MHJ9-KMH-...-HF
Conexión eléctrica	2 zócalos rectos KMH de 2 pines	
	Cable tetrafilar	
Margen de tensión de funcionamiento [V DC]	12 ... 53	
Margen de señales de activación [V DC]	3 ... 30	
Resistencia de entrada [kΩ]	34	
Nota sobre la corriente de entrada	Aumento lineal	
	0,09 ... 0,44 mA con una señal de activación de 3 ... 15 V DC	
	0,44 ... 15,44 mA con una señal de activación de 15 ... 30 V DC	
Nota sobre el consumo de potencia por canal [W]	Fase de corriente de baja intensidad 2	Fase de corriente de baja intensidad 2,8
	Fase de corriente de alta intensidad 7	Fase de corriente de alta intensidad 17,1
Notas sobre el funcionamiento	La unidad de alimentación debe poder suministrar un mínimo de 1,7 A sin fallo de tensión.	
Funciones adicionales	Supresión del arco voltaico	
	Reducción de la corriente de reposo con recuperación de energía	
	Desconexión de seguridad	
Protección contra inversión de polaridad	Para tensión de funcionamiento	
Tiempo de utilización [%]	100	
	Observar las indicaciones sobre el funcionamiento de las electroválvulas.	
Características del cable	Para aplicaciones estáticas	
Tipo de fijación	Con perfil DIN	
	Con taladro pasante	
Posición de montaje	Indistinta	
Grado de protección según EN 60529	IP40	


Materiales	
Cuerpo	POM
Cubierta aislante del cable	PVC
Nota sobre los materiales	En conformidad con la Directiva 2002/95/CE (RoHS)

Condiciones de funcionamiento y del entorno	
Temperatura ambiente [°C]	-5 ... +50
Clase de resistencia a la corrosión CRC ¹⁾	2
Marcado CE (véase la declaración de conformidad) ³⁾	Según la Directiva sobre CEM de la UE ²⁾
Marcado KC	KC-CEM
Certificación	RCM
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L

- 1) Clase de resistencia a la corrosión CRC 2 según la norma Festo FN 940070
Exposición moderada a la corrosión. Aplicación en interiores en los que puede producirse condensación. Piezas exteriores visibles cuya superficie debe cumplir requisitos esencialmente decorativos y que están en contacto directo con las atmósferas habituales en entornos industriales.
- 2) Consulte el ámbito de aplicación en la declaración de conformidad CE: www.festo.com/catalogue/... → Soporte/Descargas.
En caso de existir limitaciones de utilización de los equipos en zonas residenciales, comerciales e industriales, así como en empresas pequeñas, es posible que deban adoptarse medidas adicionales para reducir la emisión de interferencias.
- 3) Más información en www.festo.com/catalogue/... → Soporte/Descargas.

Hoja de datos

Dimensiones





Descarga de datos CAD → www.festo.com

Asignación de cables:
BU = GND
BN = Tensión de funcionamiento, positivo
BK = Disparador 1
WH = Disparador 2

[1] Perfil DIN
[2] Taladro para el montaje mural

Código del producto	B1	B2	B3	D1	D2	D3	H1	H2	H3	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9
MHJ9-KMH-0,5	10	8	4	5	3,4	3,3	27	23	13	500	200	65	50	30	35	8	7	8
MHJ9-KMH-2,5										2500								

Referencias de pedido		Longitud	Peso	N.º art.	Código del producto
Cable de conexión					
	Con sistema electrónico de control para 2 válvulas LF, MF/LP, MF y HF/LP	0,5 m	40 g	553121	MHJ9-KMH-0,5-MF
		2,5 m	98 g	565519	MHJ9-KMH-2,5-MF
	Con sistema electrónico de control para 2 válvulas HF	0,5 m	40 g	562170	MHJ9-KMH-0,5-HF
		2,5 m	98 g	567505	MHJ9-KMH-2,5-HF
Perfil DIN					
	Perfil DIN según EN 60715, acero galvanizado	2 m	600 g	35430	NRH-35-2000