

# **Ventilinsel Typ 33 MPA-F**

# **FESTO**





# Innovativ

- Durchflussoptimierte
   Anschlussplatten, Schlauchanschlüsse und Entlüftungen
- Schlauchdurchmesser:
  - Arbeitsanschlüsse bis 10 mm
  - Versorgungsanschlüsse bis 16 mm
- MPAF2 Durchfluss bis 900 l/min
- Ventilinsel mit Multipol-, Feldbusanschluss und Steuerblock
- Dreamteam: Feldbus-Ventilinsel passend zur elektrischen Peripherie CPX. Damit:
- Zukunftsweisendes, internes Kommunikationssystem zur Ansteuerung der Ventile und CPX Baugruppen
- Diagnose bis zum einzelnen Ventil
- Ventile wahlweise mit oder ohne (Standard) getrennten Stromkreisen ansteuerbar

# Variabel

- Vielseitig konfigurierbares, modulares System
- Erweiterbar bis zu 128 Magnetspulen
- Nachträglicher Umbau und Erweiterung möglich
- Umschaltbare Steuerluftversorgung
- Innovative Funktionsmodule integrierbar
- Manuelle Druckregler, schwenkbare Manometer
- Drucksensoren auf der Ventilinsel integriert
- Erweiterbare Luftversorgung durch zusätzliche Druckzonen mit Versorgungsplatten
- Breiter Druckbereich –0,9 ... 10 bar
- Vielseitige Ventilfunktionen

# Betriebssicher

- Robuste und langlebige Komponenten aus Metall
  - Ventile
  - Anschlussplatten
  - Dichtungen
- Schnelle Fehlersuche durch LED am Ventil und Diagnose über Feldbus
- Großer Betriebsspannungsbereich ±25%
- Servicefreundlichkeit durch wechselbare Ventile und Elektronikbaugruppen
- Handhilfsbetätigung wahlweise tastend, rastend oder mit Betätigungsschutz (verdeckt)
- Langlebig durch bewährte Kolbenschieberventile
- Großflächiges, dauerhaftes und allseitiges Beschriftungssystem


# Montagefreundlich

- Einbaufertig montierte und geprüfte Einheit
- Minimierter Aufwand bei Auswahl, Bestellung, Montage, Inbetriebnahme
- Solide Wandbefestigung oder Hutschienenmontage
- Weitere Anschlussplatten mit zwei Schrauben montierbar, robuste Trenndichtungen auf Metallträger

# Ventilinsel Typ 33 MPA-F

Merkmale





#### Ausstattungsmöglichkeiten

Ventilfunktionen

- 5/2-Wegeventil, monostabil
- 5/2-Wegeventil, bistabil
- 2x 3/2-Wegeventil, Ruhestellung offen
- 2x 3/2-Wegeventil, Ruhestellung geschlossen
- 2x 3/2-Wegeventil,
  1x Ruhestellung offen,
  1x Ruhestellung geschlossen
- 5/3-Wegeventil
   Mittelstellung belüftet
- 5/3-Wegeventil Mittelstellung geschlossen
- 5/3-Wegeventil Mittelstellung entlüftet
- 2x 2/2-Wegeventil
   1x Ruhestellung geschlossen,
   1x Ruhestellung geschlossen,
   reversibel
- 2x 2/2-Wegeventil Ruhestellung geschlossen
- 1x 3/2-Wegeventil Ruhestellung geschlossen, externe Druckeinspeisung
- 1x 3/2-Wegeventil Ruhestellung offen, externe Druckeinspeisung
- Manuelle Druckregler
- Drucksensoren integrierbar

Alle Ventile weisen mit 107 mm Baulänge und 10,5 mm, bzw. 21 mm Breite die gleichen Kompakten Abmessungen auf. Mit 55 mm Bauhöhe passen sie exakt zur Bauform der elektrischen Peripherie CPX.

# Besondere Merkmale

### Multipolinsel

- Max. 24 Ventilplätze/max.
   24 Magnetspulen
- Parallele, modulare Ventilverkettung über Leiterplatten
- Elektronikmodul mit integrierter Haltestromabsenkung
- Beliebige Druckeinspeisung
- Bilden von Druckzonen


# Feldbusinsel/Steuerblock

- Max. 64 Ventilplätze/ max.
   128 Magnetspulen
- Internes CPX Bussystem zur Ventilansteuerung
- Modul für elektrische Ventilansteuerung, mit oder ohne getrennte Stromkreise
- Beliebige Druckeinspeisung
- Bilden von Druckzonen
- Elektrikmodul mit erweiterter Diagnose
- Kurzschlusserkennung
- Open-Load Erkennung
- Condition Counter

# Kombinierbar

- MPAF1 Durchfluss bis 360 l/ min
- MPAF2 Durchfluss bis 900 l/ min
- MPAF1 und MPAF2 auf einer Ventilinsel kombinierbar

# Elektrische Versorgungsplatte



- Erweitert die Anzahl max. möglicher Ventilplätze auf 64, mit max. 128 Magnetspulen
- Bildung getrennter, einzeln abschaltbarer Stromkreise (Spannungszonen)
- Mehr Wirtschaftlichkeit durch mehr Ventile/Magnetspulen pro Ventilinsel
- Mehr Sicherheit durch Einzelabschaltung von Ventilgruppen z.B. für NOT-AUS-Funktionen



Hinweis

Die elektrische Versorgungsplatte steht wahlweise mit Anschluss M18 oder 7/8" zur Verfügung.

# Ventilinsel Typ 33 MPA-F

**FESTO** 

Merkmale

# Ventilinselkonfigurator

Die Auswahl einer MPA-F-Ventilinsel erfolgt schnell und einfach über den Online-Katalog. Hier steht ein komfortabler Ventilinselkonfigurator zur Verfügung. Damit wird die korrekte Bestellung leicht gemacht.


Die Ventilinseln werden nach Ihren Bestellvorgaben montiert und einzeln geprüft. Der Montage- und Installationsaufwand beschränkt sich somit auf ein Minimum. Eine Ventilinsel Typ 33 bestellen Sie mit Hilfe des Bestellcodes.

Bestellsystem Typ 33

- → Internet: mpaf Bestellsystem CPX
- → Internet: cpx

#### Online über: → www.festo.com

#### Multipolanschluss




Der Signalfluss von der Steuerung zur Ventilinsel erfolgt über ein mehradriges vorkonfektioniertes oder selbstkonfektioniertes Kabel zum Multipolanschluss. Dadurch wird der Installationsaufwand erheblich reduziert.

Die Ventilinsel kann mit max. 24 Magnetspulen bestückt werden. Das entspricht 4 bis 24 MPA1oder 2 bis 24 MPA2-Ventilen, bzw. einer Mischung aus beiden. Ausführungen

- Sub-D-Anschluss
- Multipolkabel fertig konfektioniert
- Multipolkabel selbst konfektionierbar

#### Feldbusanschluss aus dem CPX-System




Die Kommunikation zu einer übergeordneten SPS übernimmt ein integrierter Feldbusknoten. Somit lässt sich eine Lösung kleinbauend in Pneumatik und Elektronik realisieren.

Ventilinseln mit Feldbusanschaltungen können mit bis zu 16 Anschlussplatten ausgeführt werden. In Verbindung mit MPAF1 und 8 Magnetspulen pro Anschlussplatte können somit bis zu 128 Magnetspulen angesteuert werden. Bei MPAF2 mit 4 Magnetspulen pro Anschlussplatte können 64 Magnetspulen angesteuert werden.

Ausführungen

- Profibus-DP
- ProfiNet
- Interbus
- DeviceNet-Anschluss
- CANopen
- CC-Link
- Ethernet/IP
- Front End Controller Remote
- Front End Controller Remote I/O
- Modbus/TCP
- Profinet IO
- CPX-Terminal
  - → Internet: cpx

# Steuerblockanschluss aus dem CPX-System



Integrierte Steuerungen in den Festo Ventilinseln ermöglichen den Aufbau von autarken Steuerungseinheiten (stand alone) in IP65 ohne Schaltschrank.


In der Betriebsart Slave lassen sich diese Ventilinseln zur intelligenten Vorverarbeitung einsetzen und sind damit ideale Bausteine zum Aufbau dezentraler Intelligenz. In der Betriebsart Master lassen sich Ventilinselgruppen mit vielfältigen Möglichkeiten und Funktionen bilden, die völlig autark eine mittelgroße Maschine/Anlage steuern können.

- CPX-Terminal
  - → Internet: cpx

# **Ventilinsel Typ 33 MPA-F**Merkmale



### **CP-Strangerweiterung**



Die optionale Strangerweiterung bietet die Möglichkeit, weitere Ventilinseln und E/A-Module an den Feldbusknoten des CPX-Terminals anzuschließen. Es können verschiedene Ein- und Ausgangsmodule und CPV-SC, CPV-, CPA-Ventilinseln angeschlossen werden.

Die max. Länge der CP-Strangerweiterung erstreckt sich auf 10 Meter, wodurch die Erweiterungsmodule direkt am Einsatzort montiert werden können. Über das CP-Kabel werden alle benötigten elektrischen Signale geführt, dadurch ist kein zusätzlicher Installationsaufwand am Erweiterungsmodul notwendig.

Das CP-Strang Interface bietet:

- 32 Eingangssignale
- 32 Ausgangssignale für Ausgangsstufen 24 V DC oder Magnetspulen
- Logik- und Sensorversorgung der Eingangsmodule
- Lastspannungsversorgung der Ventilinseln
- Logikversorgung des Ausgangsmoduls


Peripherieübersicht


#### Die modulare Pneumatik

Die modulare Bauweise der MPA-F ermöglicht eine hohe Flexibilität bereits im Planungsstadium und bietet höchste Servicefreundlichkeit im Betrieb. Das System besteht aus Anschlussplatten und Ventilen. Die Anschlussplatten sind miteinander verschraubt und bilden so das Trägersystem für die Ventile. Sie enthalten intern die Anschlusskanäle zur Druckversorgung und zur Entlüftung der Ventilinsel, sowie pro Ventil die Arbeitsanschlüsse für die pneumatischen Antriebe.

Jede Anschlussplatte ist mit drei Schrauben mit der nachfolgenden verbunden.

Durch Lösen dieser Schrauben wird ein Inselteil abgetrennt und weitere Blöcke können auf einfache Weise eingefügt werden. So wird die rasche und zuverlässige Erweiterbarkeit der Ventilinsel gewährleistet.





#### Die modulare elektrische Peripherie


Die Ansteuerung der Ventile geschieht bei Multipolinsel und Feldbusinsel in unterschiedlicher Weise.

Die MPA-F mit CPX-Interface basiert auf dem internen Bussystem der CPX und nutzt dieses serielle Kommunikationssystem für alle Magnetspulen und eine Vielzahl an elektrischen Ein- und Ausgangsfunktionen.


Die serielle Verkettung ermöglicht:

- Übertragung der Schaltinformationen
- Hohe Ventilanzahl
- Kompakten Aufbau
- Ventilplatzbezogene Diagnose
- Getrennte Spannungsversorgung der Ventile
- Flexiblen Umbau ohne Adressverschiebung
- Übertragung von Status-, Parameter- und Diagnosedaten
  - → Internet: cpx
- Möglichkeit der CP-Anschaltung
- CPX-FEC als autarke Steuerung mit Zugang über Ethernet und Web-Server

#### MPA-F mit elektrischer Peripherie CPX



#### Modularität bei elektrischer Peripherie CPX




# Ventilinsel Typ 33 MPA-F Peripherieübersicht

**FESTO** 

# Pneumatik der Ventilinsel

Die Anschlussplatten sind je nach Baugrösse entweder für:

- 2 oder 4 Ventile mit einer Magnetspule
- 2 oder 4 Ventile mit zwei Magnetspulen
- Ventilplätze für zwei Magnetspulen können mit jedem beliebigen Ventil oder einer Abdeckplatte bestückt werden.
- Ventilplätze für eine Magnetspule können ausschließlich mit solchen (z.B. 5/2-Wegeventil, monostabil) bestückt werden.



# Ventilinsel Typ 33 MPA-F Peripherieübersicht



Pneumatik der Ventilinsel						
Benennung	Kurzbeschreibung	→ Seite/Internet				
1 Elektronikmodul	für MPA-F Baugröße 1 bzw. Baugröße 2	52				
2 Magnetventil	Baugröße 1	49				
3 Abdeckkappe für Handhilfsbetäti-	Umbau von rastend/tastend auf tastend oder verdeckt	-				
gung						
4 Abdeckplatte	für nicht belegten Ventilplatz (Reserveplatz), Baugröße 1	53				
5 Elektrikverkettung	für Feldbusanschluss	52				
6 Haltewinkel	optional für Ventilinselbefestigung	50				
7 Platte	Abluftplatte für gefasste Abluft (Anschluss 3/5 zusammengefasst)	53				
8 Platte	Abluftplatte für gefasste Abluft (Anschluss 3/5 getrennt)	53				
9 Platte	Flächenschalldämpfer	54				
10 Reglerplatte	Baugröße 2	50				
11 Magnetventil	Baugröße 2	49				
12 Abdeckplatte	für nicht belegten Ventilplatz (Reserveplatz), Baugröße 2	53				
13 Hutschienenbefestigung	-	50				
14 Verschraubungen	für rechte Endplatte	51				
15 Rechte Endplatte	-	51				
16 Verschraubungen	für Arbeitsanschlüsse	54				
17 Anschlussplatte	Baugröße 2	51				
18 Trenndichtung	für Anschlussblock	53				
19 Verschraubung	für pneumatische Versorgungsplatte	54				
20 Versorgungsplatte	-	53				
21 Drucksensor	-	51				
22 Elektrische Versorgungsplatte	zur Zusatzspannungsversorgung für große Ventilinseln (nur bei Feldbus)	51				
23 Elektrikverkettung	für Multipolanschluss	52				
24 Verschraubungen	für Arbeitsanschlüsse	52				

# Ventilinsel Typ 33 MPA-F Peripherieübersicht



# Ventilinsel mit Multipolanschluss

Bestellcode:


- 33P-... für die Pneumatik
- 33E-... für die Elektrik

MPA-F Ventilinseln mit Multipolanschluss können mit bis zu 24 Magnetspulen ausgebaut werDer Multipolanschluss ist abnehmbar und als 25-poliger Sub-D Anschluss in IP65 ausgeführt.

Das Kabel ist bei der Bestellung wählbar:

- 2,5 m
- 5 m
- 10 m

jeweils für max. 8 oder 24 Ventile



Ben	ennung	Kurzbeschreibung	→ Seite/Internet
1	Bezeichnungsschilder	großflächig, für Multipol-Anschluss	-
2	Platte	Flächenschalldämpfer für Pneumatik-Interface	54
3	Platte	Abluftplatte für gefasste Abluft (Anschluss 3/5 getrennt)	53
4	Platte	Abluftplatte für gefasste Abluft (Anschluss 3/5 zusammengefasst)	53
5	Elektrik-Anschaltung	für Multipol	51
6	Multipolanschluss	mit Multipolkabel	52

# **Ventilinsel Typ 33 MPA-F** Peripherieübersicht

**FESTO** 

### Ventilinsel mit Feldbusanschluss, Steuerblock (Elektrische Peripherie CPX)


Bestellcode:

- 33P-... für die Pneumatik
- 50E-... für die elektrische Peripherie

Ventilinseln mit Feldbusanschaltungen können mit bis zu 16 Anschlussplatten ausgeführt werden. In Verbindung mit MPAF1 und 8 Magnetspulen pro Anschlussplatte können somit bis zu 128 Magnetspulen bestückt werden. Bei MPAF2 mit 4 Magnetspulen pro Anschlussplatte sind 64 Magnetspulen ansteuerbar.


Jeder Ventilplatz kann mit jedem beliebigen Ventil oder einer Abdeckplatte für spätere Erweiterungen bestückt werden. Für die Bestückung der elektrischen Peripherie CPX gelten die Regeln von

- Digitale Ein-/Ausgänge
- Analoge Ein-/Ausgänge
- Parametrierung von Ein- und Ausgängen
- Integrierte Komfort-Diagnose
- Präventive Wartungskonzepte



Benennung	Kurzbeschreibung	→ Seite/Internet
1 Platte	Abluftplatte für gefasste Abluft (Anschluss 5/3 zusammengefasst)	53
2 Platte	Abluftplatte für gefasste Abluft (Anschluss 5/3 getrennt)	53
3 Platte	Flächenschalldämpfer für Pneumatik-Interface	54
4 Endplatte	Pneumatik-Interface für CPX-Module	51
5 Elektrik-Anschaltung	CPX-Modul	_
6 Bezeichnungsschild	großflächig für Endplatte	-

#### Anschlussplattenventil



MPA-F bietet umfangreiche Ventilfunktionen. Alle Ventile sind mit Kolbenschieber und patentiertem Dichtprinzip ausgestattet welches hohe Dichtheit, einen großen Druckbereich und lange Lebensdauer ermöglicht. Sie besitzen zur Leistungssteigerung eine pneumatische Vorsteuerung. Die Versorgung erfolgt über eine Steuerluftversorgung.

Anschlussplattenventile können rasch gewechselt werden, da die Verschlauchung an der Anschlussplatte bleibt. Zudem baut diese Ausführung besonders flach.

Unabhängig von der Ventilfunktion gibt es Anschlussplattenventile mit einer Magnetspule (monostabil) oder mit zwei Magnetspulen (bistabil bzw. zwei monostabile Ventile in einem Gehäuse).

#### Konstruktiver Aufbau

Ventilwechsel

Die Ventile sind mit zwei Schrauben auf der metallischen Anschlussplatte befestigt. Dadurch sind Ventile leicht wechselbar. Die mechanische Robustheit der Anschlussplatte garantiert hohe und dauerhafte Dichtheit.

#### Erweiterung

Abdeckplatten können nachträglich durch Ventile ersetzt werden. Dabei bleiben die Abmessungen, Befestigungspunkte sowie bereits erfolgte pneumatische Installation unverändert.

Der Ventilcode (M, J, N, NS, K, KS, H, HS, B, G, E, X, W, D, DS, I) befindet sich auf der Frontseite des Ventils unterhalb der Handhilfsbetätigung.

Ventilfu	nktion			
Code	Schaltzeichen	Baugr	öße	Beschreibung
		1	2	
M	14 84 5 1 3	•	•	5/2-Wegeventil, monostabil  Rückstellung über pneumatische Feder reversibel vakuumtauglich
J	14 4 2 12 14 84 5 1 3	•	•	5/2-Wegeventil, bistabil • reversibel • vakuumtauglich
N	12/14 1 5 82/84 3	•	•	2x 3/2-Wegeventil, monostabil  Ruhestellung offen Rückstellung über pneumatische Feder Betriebsdruck > 3 bar
NS	10 10 10 10 12/14 182/84 1   5 3	•	-	2x 3/2-Wegeventil, monostabil Ruhestellung offen Rückstellung über mechanische Feder Betriebsdruck –0,9 +8 bar
К	12/14 1 5 82/84 3	•	•	2x 3/2-Wegeventil, monostabil  Ruhestellung geschlossen  Rückstellung über pneumatische Feder  Betriebsdruck > 3 bar
KS	14 12 12 12 12/14 82/84 1 5 3	•	-	2x 3/2-Wegeventil, monostabil  Ruhestellung geschlossen  Rückstellung über mechanische Feder  Betriebsdruck –0,9 +8 bar

Ventilfu		ls	^	Decehroihung	
Code	Schaltzeichen	Baugrö		Beschreibung	
		1	2		
Н	12/14 1 5 82/84 3		•	2x 3/2-Wegeventil, monostabil  Ruhestellung  - 1x geschlossen  - 1x offen  Rückstellung über pneumatische Feder  Betriebsdruck > 3 bar	
HS	12/14   82/84   1   5   3	-	-	2x 3/2-Wegeventil, monostabil  Ruhestellung  1x geschlossen  1x offen  Rückstellung über mechanische Feder  Betriebsdruck –0,9 +8 bar	
В	14 W 4 2 W 12 14 84 5 1 3		•	5/3-Wegeventil  • Mittelstellung belüftet <sup>1)</sup> • Rückstellung über mechanische Feder  • reversibel  • vakuumtauglich	
G	14 M 4 2 M 12 14 84 5 1 3 82		•	5/3-Wegeventil  Mittelstellung geschlossen <sup>1)</sup> Rückstellung über mechanische Feder  reversibel  vakuumtauglich	
E	14 W 4 2 W 12 14 84 5 1 3 82		•	5/3-Wegeventil  Mittelstellung entlüftet <sup>1)</sup> Rückstellung über mechanische Feder  reversibel  vakuumtauglich	
X	12 82 4 3		•	1x 3/2-Wegeventil, monostabil  Ruhestellung geschlossen  externe Druckeinspeisung  Rückstellung über pneumatische Feder  reversibel  Ein am Arbeitsanschluss 4 eingespeister Druck  (-0,9 +10 bar) kann geschaltet werden, sowohl bei Steuerluftversorgung intern oder extern.	
W	20 4 14 84 2 5	-	•	1x 3/2-Wegeventil, monostabil  Ruhestellung offen  externe Druckeinspeisung  Rückstellung über pneumatische Feder  reversibel  Ein am Arbeitsanschluss 2 eingespeister Druck  (-0,9 +10 bar) kann geschaltet werden, sowohl bei Steuerluftversorgung intern oder extern.	
D	12/14 82/84 1	•	•	2x 2/2-Wegeventil  Ruhestellung geschlossen  Rückstellung über pneumatische Feder  Betriebsdruck > 3 bar	
DS	14 12 12 12 12 12 12 12 14 15 12 12 14 15 12 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15		-	2x 2/2-Wegeventil  Ruhestellung geschlossen  Rückstellung über mechanische Feder  Betriebsdruck –0,9 +8 bar	

<sup>1)</sup> Werden beide Magnetspulen nicht bestromt, so nimmt das Ventil durch Federkraft seine Mittelstellung ein. Werden beide Spulen gleichzeitig bestromt, so verbleibt das Ventil in der zuvor eingenommenen Schaltstellung.




Ventilfun	Ventilfunktion Control of the Contro							
Code	Schaltzeichen		ße	Beschreibung				
		1	2					
1	12/14 5 82/84 1	•	•	<ul> <li>2x 2/2-Wegeventil</li> <li>1x Ruhestellung geschlossen</li> <li>1x Ruhestellung geschlossen, reversibel</li> <li>Rückstellung über pneumatische Feder</li> <li>Betriebsdruck &gt; 3 bar</li> <li>Vakuum nur an Anschluss 3/5</li> </ul>				



Ventilen muss im Vakuumbetrieb ein Filter vorgeschaltet werden. Damit wird vermieden, dass angesaugte Fremdkörper in das Ventil eindringen können (z.B. beim Betrieb eines Saugers).

# Höhenverkettung




Auf jedem Ventilplatz können zwischen Grundplatte und Ventil weitere Funktionseinheiten eingefügt werden.

Diese, mit Höhenverkettung bezeichneten Funktionen, erlauben spezielle Wirkungsweisen oder

Kontrollen bezogen auf den einzelnen Ventilplatz.


# Komponenten der Höhenverkettung



- 1 VMPA2-Ventil
- Druckreglerplatte
- Durchflussoptimierte Verkettungsplatte

# Höhenverkettung

# Druckreglerplatte



Für die Beeinflussung der Kraft des angesteuerten Aktuators kann zwischen Grundplatte und Ventil ein einstellbares Druckregelventil eingebaut werden.

Dieses Druckregelventil hält den Ausgangsdruck (Sekundärseite) unabhängig von Druckschwankungen (Primärseite) und vom Luftverbrauch, konstant.


Standardausführung:

- Für Eingangsdruck bis 6 bar oder bis 10 bar
- Ohne Manometer (optional)
- Reglerkopf mit 3 Positionen (verriegelt, Einstellposition, Freilauf)

#### **FESTO**

#### Höhenverkettung

Funktionsweise der Druckreglerplatte (P-Regler) für Anschluss 1; Code: PA, PF



Dieser Druckregler regelt den Druck vor dem Ventil im Kanal 1. Dadurch haben die Kanäle 2 und 4 den gleichen geregelten Druck. Beim Entlüftungsvorgang wird im Ventil von Kanal 2 nach Kanal 3 und von Kanal 4 nach Kanal 5 entlüftet.


#### Vorteile

- Druckregler ist vom Entlüftungsvorgang nicht betroffen, da vor dem Ventil geregelt wird.
- Druckregler kann immer eingestellt und abgelesen werden, da immer der Druck von der Ventilinsel anliegt.

### Anwendungsbeispiele

- An den Arbeitsanschlüssen 2 und 4 wird ein gleich hoher Arbeitsdruck benötigt.
- Es wird ein niedrigerer Arbeitsdruck (z. B. 3 bar) benötigt als der an der Ventilinsel anstehende Betriebsdruck (z. B. 8 bar).

### Funktionsweise der Druckreglerplatte (B-Regler) für Anschluss 2; Code: PC, PH



Dieser Druckregler regelt den Druck im Kanal 2 nachdem das Druckmedium durch das Ventil geströmt ist. Beim Entlüftungsvorgang wird im Ventil über den Druckregler von Kanal 2 nach Kanal 3 entlüftet.

# Einschränkungen


Der Druckregler kann nur im geschaltetem Zustand eingestellt werden (z.B. das Ventil hat auf 2 geschalten und entlüftet von 4 nach 5).

# Anwendungsbeispiel

Reduzierter Druck an Anschluss 2 Betriebsdruck an Anschluss 4.

#### Höhenverkettung

Funktionsweise der Druckreglerplatte (A-Regler) für Anschluss 4; Code: PB, PK



Dieser Druckregler regelt den Druck im Kanal 4 nachdem das Druckmedium durch das Ventil geströmt ist. Beim Entlüftungsvorgang wird im Ventil über den Druckregler von Kanal 4 nach Kanal 5 entlüftet.


#### Einschränkungen

Der Druckregler kann nur im geschalteten Zustand eingestellt werden. (z.B. Ventil hat auf 4 geschalten und entlüftet von 2 nach

#### Anwendungsbeispiel

Reduzierter Druck an Anschluss 4. Betriebsdruck an Anschluss 2.

#### Funktionsweise der Druckreglerplatte (B-Regler, reversibel) für Anschluss 2, reversibel; Code: PL, PN



Der reversible B-Regler splittet die Arbeitsluft im Kanal 1 auf und regelt den Druck vor dem Ventil in den Kanal 3 (im Kanal 5 steht der ungeregelte Druck aus Kanal 1 an). Danach wird die geregelte Luft auf den Kanal 2 geregelt. Das Ventil wird dadurch reversibel betrieben.

Beim Entlüftungsvorgang wird im Ventil von Kanal 2 auf Kanal 1 entlüftet und über die Zwischenplatte auf den Kanal 3 in die Anschlussplatte zurückgeführt.

#### Anwendungsbeispiele

- Wenn statt dem Betriebsdruck der Ventilinsel ein anderer Druck im Kanal 2 benötigt wird.
- Wenn schnelle Entlüftungsleistung benötigt wird.
- Wenn der Druckregler immer einstellbar sein soll.
- Hinweis

Reversible Druckreglerplatten dürfen nur mit Ventilen kombiniert werden, die reversibel betrieben werden können.

#### Vorteile

- Schnelle Taktzeiten
- 50% höherer Entlüftungsdurchfluss, da nicht über den Druckregler entlüftet wird. Zusätzlich wird der Druckregler weniger belastet.
- Es wird kein Schnellentlüftungsventil benötigt.
- Am Druckregler liegt immer Betriebsdruck an, weil vor dem Ventil geregelt wird, d. h. der Regler kann immer eingestellt werden.


### Einschränkungen

• Keine Verwendung von 2x 3/2-Wegeventilen (Code N, K, H), da an den Anschlüssen 3 und 5 Druck anliegt.

#### **FESTO**

#### Höhenverkettung

Funktionsweise der Druckreglerplatte (A-Regler, reversibel) für Anschluss 4, reversibel; Code: PK, PM



Der reversible A-Regler splittet die Arbeitsluft im Kanal 1 auf und regelt den Druck vor dem Ventil in den Kanal 5 (im Kanal 3 steht der ungeregelte Druck aus Kanal 1 an). Danach wird die geregelte Luft auf den Kanal 4 geregelt. Das Ventil wird dadurch reversibel betrieben.

Beim Entlüftungsvorgang wird im Ventil von Kanal 4 auf Kanal 1 entlüftet und über die Zwischenplatte auf den Kanal 5 in die Anschlussplatte zurückgeführt.

#### Anwendungsbeispiele

- Wenn statt dem Betriebsdruck der Ventilinsel ein anderer Druck im Kanal 4 benötigt wird.
- Wenn schnelle Entlüftungsleistung benötigt wird.
- Wenn der Druckregler immer einstellbar sein soll.



#### Hinweis

Reversible Druckreglerplatten dürfen nur mit Ventilen kombiniert werden, die reversibel betrieben werden können.

# Vorteile

- Schnelle Taktzeiten
- 50% höherer Entlüftungsdurchfluss, da nicht über den Druckregler entlüftet wird. Zusätzlich wird der Druckregler weniger belastet.
- Es wird kein Schnellentlüftungsventil benötigt.
- Am Druckregler liegt immer Betriebsdruck an, weil vor dem Ventil geregelt wird, d. h. der Regler kann immer eingestellt werden.


# Einschränkungen

• Keine Verwendung von 2x 3/2-Wegeventilen (Code N, K, H), da an den Anschlüssen 3 und 5 Druck anliegt.

Höhen	verkettung – Druckreglerplatte						
Code		Тур	Baugröß	e	Eingang	sdruck	Beschreibung
			1	2	6 bar	10 bar	
Druckr	eglerplatte für Anschluss 1 (P-Re	gler)					
PA	<b>♦</b>	VMPA2-B8-R1C2-C-10	-	•	_	•	Regelt den Betriebsdruck im     Kanal 1 vor dem Wegeventil
PF	24 5 1  5 12	VMPA2-B8-R1C2-C-06	-	•	-	-	
Druckr	eglerplatte für Anschluss 2 (B-Re	gler)					
PC		VMPA2-B8-R2C2-C-10	Τ	1		T	Regelt den Betriebsdruck im
	<b>Å</b> 2 ⊗	VIII NZ BO KZCZ C TO		•	-	•	Kanal 2 nach dem Wegeventil
PH	14 5 1 3 12	VMPA2-B8-R2C2-C-06	-	•	-	-	
							1
	eglerplatte für Anschluss 4 (A-Re		1				T
PB		VMPA2-B8-R3C2-C-10	-	•	-	-	Regelt den Betriebsdruck im Kanal 4 nach dem Wegeventil
PG	14 5 1 3 12	VMPA2-B8-R3C2-C-06	-	•	-	-	
	L	L				1	L
	eglerplatte für Anschluss 2, reve						
PL	4 2	VMPA2-B8-R6C2-C-10	-	•	_		Reversibler Druckregler zum An- schluss 2
PN	14 5 1 3 12	VMPA2-B8-R6C2-C-06	-	•	•	-	-
Drugler	oglarnlatta für Anschluss 4. raya	rcibal (A Daglar)		•			
PK	eglerplatte für Anschluss 4, reve	VMPA2-B8-R7C2-C-10	1	1		1	Reversibler Druckregler zum An-
l K	<b>→ → → → → → → → → →</b>		_	•	_	-	schluss 4
PM	54 5  1  9 52	VMPA2-B8-R7C2-C-06	_	•	-	_	



#### **Abdeckplatte**



Platte ohne Ventilfunktion, um Ventilplätze auf einer Ventilinsel zu reservieren.

Ventil- sowie Abdeckplatte werden über zwei Schrauben mit dem Basisblock verbunden.


Ventilfun	Ventilfunktion							
Code	Schaltzeichen	Baugröße		Beschreibung				
		1	2					
L	-	_		Nur für Ventilinsel:				
		_	_	Abdeckplatte für Ventilplatz				

### Druckversorgung und Entlüftung

Pneumatik-Interface



Versorgungsplatte



Die Ventilinsel MPA-F kann an einer oder mehreren Stellen mit Luft versorgt werden. MPA-F bietet außergewöhnlich leistungsstark dimensionierte Kanal- und Versorgungsquerschnitte. Zusätzliche Versorgungsplatten werden i.d. Regel nicht benötigt. Die Hauptversorgung der Ventilinsel befindet sich im Pneumatik-Interface, welches den elektrischen mit dem pneumatischen Teil verbindet. Zusätzlich können mehrere Versorgungsplatten vorgesehen werden.

Die Entlüftung geschieht wahlweise über Flächenschalldämpfer oder Sammelanschlüsse für gefasste Abluft.

Diese Entlüftungen befinden sich jeweils auf dem Pneumatik-Interface sowie den Versorgungsplatten. Die Entlüftung der Steuerabluft erfolgt immer über die rechte Endplatte Anschluss 82/84.

### Pneumatik-Interface mit integriertem Drucksensor

Das Pneumatik-Interface gibt es auch als Ausführung mit integriertem Drucksensor für Kanal 1. Das Display zeigt den numerischen

Wert des überwachten Druckes an. Über die LEDs "psi" bzw. "bar" wird die Einheit des Druckwertes angezeigt. Drei weitere

LEDs zeigen an, ob der anliegende Druck den Sollwert überschreitet, einhält oder unterschreitet. Para-

metrieren können Sie den Drucksensor über die SPS oder das Handheld (CPX-MMI) von Festo.

#### Druckversorgung und Entlüftung

Arbeitsluftversorgung


#### Einspeisemodul mit Abluftplatte

Abluft Kanal 3 und Kanal 5 getrennt


Abluft Kanal 3/5 gemeinsam


# Pneumatik-Interface mit linker **Endplatte**

mit Entlüftung über Flächenschalldämpfer; Kanal 3/5 gemeinsam



Die Ventilinsel MPA-F kann an einer oder mehreren Stellen mit Druck versorgt werden. So wird auch bei größerem Ausbau eine gute Performance aller Funktionskomponenten sicher gestellt. Die Versorgung der Ventilinsel wird über die linke Endplatte oder Einspeisemodule vorgenommen. Die Entlüftung 3/5 geschieht wahlweise über Schalldämpfer oder Anschlüsse für gefasste Abluft auf den Einspeisemodulen und auf der linken Endplatte.





#### Steuerluftversorgung

Der Anschluss der Steuerluftversorgung (Anschluss 12/14) befindet sich grundsätzlich in der rechten Endplatte.

Die Anschlüsse unterscheiden sich bei Steuerluftversorgung nach:

- Intern
- Extern

#### Steuerluftversorgung intern

Liegen die benötigten Arbeitsdrücke zwischen 3 und 8 bar, so kann interne Steuerluftversorgung gewählt werden. Dazu wird die Steuerluftversor-

gung in der rechten Endplatte über einen Wahlschalter auf diese Betriebsart eingestellt. Die Steuerluft wird durch eine interne Verbindung von der Arbeitsluft 1 abgezweigt. Der Anschluss 12/14 ist mit einem Blindstopfen zu verschliessen.

#### Steuerluftversorgung extern

Liegt der Versorgungsdruck unter 3 bar bzw. über 8 bar, müssen Sie Ihre MPA-F-Ventilinsel mit externer Steuerluftversorgung betreiben.


Hierzu wird die Steuerluftversorgung über den Anschluss 12/14 an der rechten Endplatte zugeführt. Anschluss 12/14 ist hierzu mit Verschraubungen zu versehen. Der Wahlschalter ist auf die entsprechende Betriebsart einzustellen.

#### Hinweis


Wird ein langsamer Druckanstieg an der Anlage mittels Druckeinschaltventil gewünscht, so sollte externe Steuerluftversorgung gewählt werden, bei der der Steuerdruck beim Einschaltvorgang bereits in voller Höhe anliegt.

# Rechte Endplatte mit Wahlschalter

#### Steuerluftversorgung intern



#### Steuerluftversorgung extern



Die Endplatten mit Wahlschalter haben die Abgangsrichtung der Anschlüsse zur Vorderseite der Ventilinsel. Dies ermöglicht für die gesamte Insel eine Zusammenfassung aller Anschlüsse in einer Abgangsrichtung. Die Besonderheit der rechten Endplatte liegt im Wahlschalter,

der durch seine Stellungen 2 Varianten der Steuerluftversorgung ermöglicht.

Endplatten mit werksseitiger Einstellung des Wahlschalters für:

- Interne Steuerluftversorgung
- Externe Steuerluftversorgung



Endplatt	Endplatte rechts						
Code	Art der Druckversorgung und Steuerluftversorgung	Baugröß	3e 2	Beschreibung			
Endplatt	e mit Wahlschalter, Steuerluftversorgung intern	1	Z				
S, V, Y	3 5 12/14 1 82/84	•	•	Steuerluftversorgung intern Steuerluftversorgung wird intern vom Anschluss 1 abgezweigt Anschlüsse 1 und 12/14 sind intern verbunden Anschluss 12/14 ist mit Blindstopfen verschlossen Steuerabluft über Anschluss 82/84			
Endplatt	e mit Wahlschalter, Steuerluftversorgung extern						
T, X, Z	3 5 12/14 1 82/84	•	•	Steuerluftversorgung extern  Steuerluftversorgung wird am Anschluss 12/14 angeschlossen  Steuerabluft über Anschluss 82/84			

Pneuma	atik-Interface mit linker Endpla	tte			
Code	Ausführungsvarianten des Pneumatik-Interface		Baugröße		Hinweise
	Bildzeichen	Тур	1	2	
M		VMPAF-FB-EPL VMPAF-FB-EPLM		•	Pneumatik-Interface für CPX-Kunststoffverkettung     Pneumatik-Interface für CPX-Metallverkettung
MIPE		VMPAF-FB-EPL-PS VMPAF-FB-EPLM-PS		•	Pneumatik-Interface für CPX-Kunststoffverkettung, mit integriertem Drucksensor für Kanal 1 Pneumatik-Interface für CPX-Metallverkettung, mit integriertem Drucksensor für Kanal 1
M		VMPAF-MPM-EPL		•	Pneumatik-Interface für Multipolanschluss

### Pneumatische Versorgungsplatte (Einspeisemodul)

MPA-F bietet außergewöhnlich leistungsstark dimensionierte Kanal- und Versorgungsquerschnitte. Zusätzliche Versorgungsplatten werden in der Regel nicht benötigt.

Zum Aufbau von Druckzonen können Versorgungsplatten an beliebiger Stelle vor oder nach Anschlussplatten konfiguriert werDie Steuerabluft 82/84 wird immer über die rechte Endplatte abgeführt.

Versorgungsplatten enthalten die Anschlüsse:

- Druckversorgung (1)
- Abluft (3/5)

Abhängig von Ihrer Bestellung sind die Abluftkanäle gefasst oder über den Flächenschalldämpfer entlüftet.

Die Versorgungsplatte wird mit dem Codebuchstaben U konfiguriert, wenn direkt angrenzend keine Trenndichtung benötigt

Wird eine Trenndichtung (S, T oder R) direkt rechts oder links zur Versorgungsplatte gewählt, dann kennzeichnet der Codebuchstabe V oder W die Lage der Trenndichtung links oder rechts. Der Code für die Trenndichtung (S, T oder R) wird der Versorgungsplatte (V oder W) vorangestellt.

Code <sup>1)</sup>	Bildzeichen	Тур	Baugr	öße	Hinweise
			1	2	
U		VMPAF-SP-P	•		Versorgungsplatte ohne Trenndichtung (kein R, S oder T gewählt)
V		VMPAF-SP-P	•	•	Versorgungsplatte mit Trenndichtung links, wenn R, S oder T gewählt
W		VMPAF-SP-P	•	•	Versorgungsplatte mit Trenndichtung rechts, wenn R, S oder T gewählt

<sup>1)</sup> Abhängig vom Code der Luftversorgung S, T, V, X wird die Versorgungsplatte mit Schalldämpfer oder Abluftplatte bestückt.

# Ventilinsel Typ 33 MPA-F Merkmale – Elektrik



# Elektrische Versorgungsplatte

Für größere Inseln können zusätzliche elektrische Versorgungungsplatten verwendet werden. Damit können bis zu 64 Ventilplätze/128 Magnetspulen versorgt werden.

### MPA-F mit CPX

Elektrische Versorgungsplatten können an beliebiger Stelle vor oder nach Anschlussplatten konfiguriert werden.



# Hinweis

Bitte beachten Sie, dass rechts von der elektrischen Versorgungsplatte nur die Elektronik-Module mit getrenntem Stromkreis zulässig sind. Die elektrische Versorgungsplatte darf nicht direkt links von einer pneumatischen Versorgungsplatte (Typ VMPA-FB-SP-P) eingebaut werden.

Elektris	che Versorgungsplatte				
Code	Bildzeichen	Тур	Baugr	öße	Hinweise
			1	2	
L		VMPA-FB-SP-V-SP	•	•	Elektrische Versorgungsplatte mit Steckeranschluss M18, 3-polig
		VMPA-FB-SP-7/8-V-5POL	•	•	Elektrische Versorgungsplatte mit Steckeranschluss 7/8", 5-polig
		VMPA-FB-SP-7/8-V-4POL	•	•	Elektrische Versorgungsplatte mit Steckeranschluss 7/8", 4-polig

Pinbelegung Spannungsversorgung								
	Pin	Belegung						
Anschlussbelegung M18								
2	2	24 VDC Ventile						
<del>\frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac</del>	3	0 VDC						
4×1×3	4	FE						
Anschlussbelegung 7/8", 5-polig								
2 1	1	0 VDC Ventile						
	2	n.c.						
1 5	3	FE (voreilend)						
	4	n.c.						
7 3	5	24 VDC Ventile						
Anschlussbelegung 7/8", 4-polig								
C D	Α	n.c.						
(*   + <sup>2</sup> )	В	24 VDC Ventile						
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	С	FE						
BAA	D	0 VDC Ventile (voreilend)						


### Druckzonen bilden und Abluft trennen mit Trenndichtungen

Werden unterschiedliche Arbeitsdrücke benötigt, so bietet MPA-F vielseitige Möglichkeiten zum Aufbau von Druckzonen. Je nach elektrischer Anschaltung sind bis zu 16 Druckzonen möglich. Eine Druckzone wird durch die Auftrennung der internen Versorgungskanäle zwischen den Anschlussplatten mit einer entsprechenden Trenndichtung er-

Die Druckversorgung und Entlüftung geschieht über eine Versorgungsplatte.

Die Lage der Versorgungsplatten und Trenndichtungen kann bei der Ventilinsel MPA-F frei gewählt Trenndichtungen werden ab Werk gemäß Ihrer Bestellung integriert.

Trenndichtungen sind an ihrer Codierung auch bei montierter Ventilinsel unterscheidbar.



	onen bilden					
Code				ße	Hinweise	
	Bildbeispiele	Codierung	1	2		
_	VMPAF-DP		•	•	keine Kanaltrennung	
T	VMPAF-DP-P		•	•	Kanal 1 getrennt	
S	VMPAF-DP-PRS		•	•	Kanal 1 und 3/5 getrennt	
R	VMPAF-DP-RS		•	•	Kanal 3/5 getrennt	




### Druckzonen bilden mit Kanaltrennung im Anschlussblock

Eine Druckzone wird hier durch die Auftrennung der internen Versorgungskanäle durch eine in der Anschlussplatte fest integrierte Trennung (Code I) erreicht.

Die Druckversorgung und Entlüftung geschieht über eine Versorgungsplatte.

Anschlussplatten mit fest integrierter Kanaltrennung sind an ihrer Codierung auch bei montierter Ventilinsel unterscheidbar.



Druckzon	Druckzonen bilden								
Code	Anschlussblock mit Kanaltrennung für Betrieb mit Flächenschalldämpfer oder	Baugröße		Hinweise					
	Bildbeispiele	1	2						
I			•	•	Kanal 1 getrennt				



- Hinweis


Die Kanaltrennung kann nicht nachträglich entfernt werden und erfolgt in der Mitte des Anschlussblockes:

- Bei Baugröße 1 zwischen Ventil 2 und 3
- Bei Baugröße 2 zwischen Ventil 1 und 2

### Beispiele: Druckversorgung und Steuerluftversorgung


Steuerluftversorgung intern, Flächenschalldämpfer

Pneumatische Versorgung der Ventilinsel: Code S Nebenstehende Abbildung zeigt beispielhaft den Aufbau und Anschluss der Luftversorgung bei Steuerluftversorgung intern. Der Anschluss 12/14 an der rechten Endplatte ist mit einem Blindstopfen verschlossen. Zusätzlich ist der Wahlschalter in der rechten Endplatte entsprechend einzustellen. Die Abluft 3/5 wird über die Flächenschalldämpfer abgeführt. Die Steuerabluft 82/84 wird immer über die rechte Endplatte abgeführt. Trenndichtungen können optional zur Bildung von Druckzonen genutzt werden.



# Steuerluftversorgung extern, Flächenschalldämpfer

Pneumatische Versorgung der Ventilinsel: Code T Nebenstehende Abbildung zeigt beispielhaft den Aufbau und Anschluss der Druckversorgung bei  $Steuerluftversorgung\ extern\ .\ Die$ externe Steuerluftversorgung wird über die rechte Endplatte Anschluss 12/14 eingespeist. Hierzu ist der Wahlschalter in der rechten Endplatte entsprechend einzustellen. Die Abluft 3/5 wird über die Flächenschalldämpfer abgeführt. Die Steuerabluft 82/84 wird immer über die rechte Endplatte abgeführt. Trenndichtungen können optional zur Bildung von Druckzonen genutzt werden.






### Beispiele: Druckversorgung und Steuerluftversorgung


Steuerluftversorgung intern, gefasste Abluft

Pneumatische Versorgung der Ventilinsel: Code V oder Y Nebenstehende Abbildung zeigt beispielhaft den Aufbau und Anschluss der Druckversorgung bei Steuerluftversorgung intern. Der Anschluss 12/14 an der rechten Endplatte ist mit einem Blindstopfen verschlossen. Zusätzlich ist der Wahlschalter in der rechten Endplatte entsprechend einzustellen. Die Abluft 3/5 wird über die entsprechenden Anschlüsse abgeführt. Die Steuerabluft 82/84 wird immer über die rechte Endplatte abgeführt. Trenndichtungen können optional zur Bildung von Druckzonen genutzt werden.



### Steuerluftversorgung extern, gefasste Abluft


Pneumatische Versorgung der Ventilinsel: Code X oder Z Nebenstehende Abbildung zeigt beispielhaft den Aufbau und Anschluss der Druckversorgung bei Steuerluftversorgung extern. Die externe Steuerluftversorgung wird über die rechte Endplatte Anschluss 12/14 eingespeist. Hierzu ist der Wahlschalter in der rechten Endplatte entsprechend einzustellen. Die Abluft 3/5 wird über die entsprechenden Anschlüsse abgeführt. Die Steuerabluft 82/84 wird immer über die rechte Endplatte abgeführt. Trenndichtungen können optional zur Bildung von Druckzonen genutzt werden.



# Beispiele: Bilden von Druckzonen


Anschlussblock mit Druckzonentrennung in Kanal 1

Eine weitere Möglichkeit der Druckzonentrennung kann durch die Verwendung von Anschlussblöcken mit Druckzonentrennung realisiert werden. Nebenstehende Abbildung zeigt die Variante mit Druckzonentrennung im Kanal 1.





### **Anschlussplatte**



MPA-F basiert auf einem modularen System, bestehend aus Anschlussplatten und Ventilen. Die Anschlussplatten sind miteinander verschraubt und bilden so das Trägersystem für die Ventile. Sie enthalten intern die Anschlusskanäle zur Druckversorgung und zur Entlüftung der Ventilinsel, sowie pro Ventil die Arbeitsanschlüsse für die pneumatischen Aktoren.

Jede Anschlussplatte ist mit zwei Schrauben mit der nachfolgenden


verbunden. Durch Lösen dieser Schrauben wird ein Inselteil abgetrennt und weitere Blöcke können auf einfache Weise eingefügt werden. So wird die rasche und zuverlässige Erweiterbarkeit der Ventilinsel gewährleistet.

Anschlu	ıssplattenvarianten				
Code	Bildzeichen	Тур	Baugröß 1	Anzahl Ventilplätze (Ventilspulen)	Hinweise
Anschlu	ssplatte für Multipol-/Feldbu	sanschluss			
A, C* AI, CI*		VMPAF-AP-4-1 VMPAF-AP-4-1-T1	-	- 4 (8)	Arbeitsanschlüsse (2, 4) an Anschlussplatte • Anschlussgrößen: MPAF1: M7, QS4, QS6 • Code I: Trennung in Kanal 1 in der Anschlussplatte
B, D*		VMPAF-AP-2-2  VMPAF-AP-2-2-TO		2 (4)	Arbeitsanschlüsse (2, 4) an Anschlussplatte  • Anschlussgrößen MPAF2: G¹⁄4, QS8, QS10  • Code I: Trennung in Kanal 1 in der Anschlussplatte

nur bei Multipolanschluss möglich

**FESTO** 

#### Drucksensor



- 1 Rote LED:
  - Druck überschritten
- Grüne LED:
  - Druck eingehalten
- Rote LED: 3 Druck unterschritten
- Rote LED:

Sammelfehleranzeige

Über drei LEDs zeigt der Drucksensor an, ob der anliegende Druck den Sollwert überschreitet, einhält oder unterschreitet. Eine zusätzliche LED zeigt Sammelfehler (Grenzwertüber- oder -unterschreitung) an.


Das Einstellen der Grenzwerte für die Druck-Überwachung erfolgt über die Parametrierung. Parametrieren können Sie die Drucksensorplatte über die SPS oder das Handheld (CPX-MMI-1) von Festo.

Zusätzlich kann der Druck in den Abluftkanälen (3/5) und der Prozessdruck (extern) gemessen werden.

Die Druckmessung in den Abluftkanälen dient zur Betriebsdrucküberwachung bei reversiblem Betrieb (Einspeisung in 3/5).

Druckse	Drucksensorvarianten								
Code	Bildzeichen	Тур	Verwendung						
PE		VMPAF-FB-PS-1	Überwachung des Betriebsdruckes in Kanal 1						
PF		VMPAF-FB-PS-3/5	Überwachung des Druckes in den Abluftkanälen 3 und 5 (Drucküberwachung bei reversibel betriebener Ventilinsel)						
PG		VMPAF-FB-PS-P1	Überwachung eines externen Prozessdruckes						

### Linke Endplatte mit integriertem Drucksensor



- 1 Rote LED: Oberer Grenzdruck überschritten
- 2 Grüne LED: Druck im Nennbereich
- Display
- 4 Rote LED: Grenzdruck unterschritten
- Rote LED: Sammelfehleranzeige
- Gelbe LED: Wert im Display wird in bar angezeigt
- Gelbe LED: Wert im Display wird in psi angezeigt

Die linke Endplatte mit Pneumatik-Interface kann optional mit einem integrierten Drucksensor ausgestattet werden.

Der Drucksensor misst den Betriebsdruck im Kanal 1. Der gemessene Wert wird numerisch angezeigt und über die serielle Verkettung über den CPX-Busknoten zur übergeordneten Steuerung gesendet.

Dadurch wird sichergestellt, dass der betreffende Anlagenteil stets oberhalb eines notwendigen Mindestdruckes, jedoch nicht im Bereich funktionsgefährdender Überdrücke betrieben wird.

**FESTO** 

Variante	n Elektrik-Anschaltung						
Code	Bildzeichen	Тур	Baugi	röße	Anzahl Ventilplätze	Hinweise	
			1	2	(Ventilspulen)		
Elektroni	kmodul für Multipol				_		
A, B, C,		VMPA1-MPM-EMM-8			4 (8)	Zur Ansteuerung der Ventile ist	
D		VMPA1-MPM-EMM-4			4 (4)	jede Magnetspule einem be-	
				-		stimmten Pin des Multipolstek-	
						kers zugeordnet. Unabhängig von	
					- (1)	der Bestückung mit Abdeckplat-	
		VMPA2-MPM-EMM-4			2 (4)	ten oder Ventilen belegen Ventil-	
		VMPA2-MPM-EMM-2	_		2 (2)	plätze zur Ansteuerung von:	
				-		einer Spule eine Adresse	
	The state of the s					zwei Spulen zwei Adressen	
			I				
Elektroni	kmodul für Feldbus mit Sta	andarddiagnose					
Α, Β,	AM	VMPAFB-EMS			4 (8)	Das Elektronikmodul beinhaltet	
AH, BH		VMPAFB-EMG				die serielle Kommunikation und	
						ermöglicht:	
						Übertragung der Schaltin-	
				_		formationen	
			-	_		Ansteuerung von bis zu 8 Ma-	
						gnetspulen	
						platzbezogene Diagnose	
						• getrennte Spannungsversor-	
						gung der Ventile	
					2 (4)	• Übertragung von Status-, Para-	
						meter- und Diagnosedaten	
						Es gibt verschiedene Ausführun-	
						gen:	
			_			ohne getrenntem Stromkreis	
				-		(VMPAFB-EMS)	
						mit getrenntem Stromkreis	
						(VMPAFB-EMG)	
						Diagnosefunktion:	
						Fehler: Lastspannung Ventile	
E1 1.	1 1100 5 111 10						
	kmodul fur Feldbus mit erv	veiterter Diagnosefunktion		1	4 (0)	Des Flaktus milione ded melt en et	
A, B,		VMPAFB-EMSD2			4 (8)	Das Elektronikmodul mit erwei-	
AH, BH		VMPAFB-EMGD2				terter Diagnosefunktion beinhal-	
mit: D2				-		tet die gleichen Funktionen wie	
						das Elektronikmodul mit Stan-	
						darddiagnose. Darüber hinaus	
			-	-	2 (4)	wurde die Diagnosefunktion er-	
					2 (4)	weitert:	
						• Fehler: Lastspannung Ventile	
			_	-		• Fehler: Drahtbruch (Open Load)	
						Fehler: Kurzschluss Lastspan- nung Ventile	
						nung Ventile	
						Meldung: Condition Monitoring	



- Hinweis

- Multipol mit modularer Verkettung
- Anschlussplatten MPAF1 und MPAF2 sind beliebig mischbar
- Plus- oder minusschaltende Ansteuerung ist möglich (Mischbetrieb ist nicht zulässig)
- Bistabile Ventile können nicht auf monostabile Elektronikmodule montiert werden
- Monostabile Ventile können

auf bistabile Elektronikmodule montiert werden



Anschl	lüsse für Versorgung und Ent	lüftung									
Code		Anschlu		Benennung	Steckanschluss groß	Steckanschluss klein	Code D Gewinde für Versorgung				
S		Steuerluftversorgung intern, Schalldämpfer									
		1	Arbeitsluft/Va- kuum-Versorgung	Steckverschraubung	QS-G <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -16-I	QS-G <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -12-I	G½				
		3/5	Abluft	Flächenschalldämpfer	_	_	_				
		12/14	Steuerluftversor- gung	-	-	-	-				
		82/84	Steuerabluft	Steckverschraubung	QS-G <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -10-I	QS-G <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -8-I	G1/4				
				Schalldämpfer	-	-	G1⁄⁄4				
Т		Steuerl	uftversorgung extern,	Schalldämpfer							
		1	Arbeitsluft/Va- kuum-Versorgung	Steckverschraubung	QS-G½-16-I	QS-G½-12-I	G <sup>1</sup> / <sub>2</sub>				
		3/5	Abluft	Flächenschalldämpfer	_	-	_				
		12/14	Steuerluftversor- gung	Steckverschraubung	QS-G1/4-10-I	QS-G <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -8-I	G1/4				
		82/84	Steuerabluft	Steckverschraubung	QS-G1/4-10-I	QS-G1/4-8-I	G <sup>1</sup> / <sub>4</sub>				
				Schalldämpfer	-	-	G1/4				
V, Y		Steuerl	Steuerluftversorgung intern, gefasste Abluft								
		1	Arbeitsluft/Va- kuum-Versorgung	Steckverschraubung	QS-G½-16-I	QS-G½-12-I	G½				
		3/5	Abluft	Steckverschraubung	QS-G½-16-I	QS-G½-12-I	G <sup>1</sup> / <sub>2</sub>				
		12/14	Steuerluftversor- gung	-	-	-	-				
		82/84	Steuerabluft	Steckverschraubung	QS-G <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -10-I	QS-G <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -8-I	G1/4				
X, Z		Steuerluftversorgung extern, gefasste Abluft									
,		1	Arbeitsluft/Va- kuum-Versorgung	Steckverschraubung	QS-G <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -16-l	QS-G <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -12-I	G <sup>1</sup> / <sub>2</sub>				
		3/5	Abluft	Steckverschraubung	QS-G½-16-I	QS-G½-12-I	G½				
		12/14	Steuerluftversor- gung	Steckverschraubung	QS-G <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -10-l	QS-G <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -8-I	G1/4				
	281	82/84	Steuerabluft	Steckverschraubung	QS-G <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -10-l	QS-G <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -8-I	G <sup>1</sup> / <sub>4</sub>				
				Schalldämpfer	_	_	G <sup>1</sup> / <sub>4</sub>				

# **Ventilinsel Typ 33 MPA-F**

Merkmale - Montage

#### **FESTO**

#### Montage Ventilinsel

Robuste Inselmontage durch:


- Vier Durchgangsbohrungen für Wandmontage
- Zusätzliche Befestigungswinkel
- Hutschienenbefestigung



#### Hinweis


Verwenden Sie für Ventilinseln MPA-F mit mehr als 4 Anschlussblöcken bei Wandmontage zusätzliche Befestigungswinkel vom Typ VMPA-BG-RW um Schäden an der Ventilinsel vorzubeugen. Die Befestigungswinkel können an den pneumatischen Versorgungsplatten montiert werden.

#### Wandmontage - Multipolanschluss




Die MPA-F Ventilinsel wird mit vier M6-Schrauben auf der Befestigungsfläche angeschraubt. Die Montagebohrungen befinden sich am Pneumatik-Interface und an der rechten Endplatte. Zusätzlich stehen optionale Befestigungswinkel zur Verfügung.

#### Wandmontage – Feldbusanschluss



Die MPA-F Ventilinsel wird mit sechs M6-Schrauben auf der Befestigungsfläche angeschraubt. Die Montagebohrungen befinden sich an der linken Endplatte (CPX) und an der rechten Endplatte (MPA-F). Zusätzlich stehen am Pneumatik-Interface weitere Montagebohrungen sowie optionale Befestigungswinkel zur Verfügung.

#### Hutschienenmontage



Die MPA-F Ventilinsel wird in die Hutschiene eingehängt (siehe Pfeil A).

Danach wird die MPA-F Ventilinsel auf die Hutschiene geschwenkt und durch Klemmstücke befestigt (siehe Pfeil B). Zur Hutschienenmontage der Ventilinsel wird folgender MPA-F Montagesatz benötigt:

- bei Multipol: CPA-BG-NRH
- bei Feldbus: VMPAF-FB-BG-NRH
   Dieser ermöglicht die Befestigung der Ventilinsel auf der Hutschiene nach EN 60715.

#### Bedienen und Anzeigen

Jeder Magnetspule ist zur Anzeige des Signalzustands eine LED zugeordnet.

- Anzeige 12 zeigt den Signalzustand der Spule für Ausgang 2
- Anzeige 14 zeigt den Signalzustand der Spule für Ausgang 4

#### Handhilfsbetätigung


Die Handhilfsbetätigung (HHB) ermöglicht das Schalten des Ventils im elektrisch nicht angesteuerten, stromlosen Zustand. Durch Drücken auf die Handhilfsbetätigung wird das Ventil geschaltet. Durch Drehen kann der

gesetzte Schaltzustand zusätzlich verriegelt werden (Code: Roder als Zubehör).

#### Alternativen:

- Mit einer Abdeckung (Code: N oder als Zubehör) wird die Verriegelung verhindert. Die Hand-
- hilfsbetätigung kann dann nur durch Drücken betätigt werden.
- Mit einer Abdeckung (Code: V) kann die Handhilfsbetätigung gegen unerwünschte Betätigung gesichert werden.

### Pneumatische Anschluss- und Bedienelemente




- 1 Flächenschalldämpfer Abluft
- 2 Handhilfsbetätigung (je Vorsteuermagnet, tastend oder tastend/rastend)
- 3 Einstellknopf der optionalen Druckreglerplatte
- 4 Arbeitsanschlüsse 2 und 4, je Ventilplatz
- Versorgungsanschluss 1
- Manometer (optional)

# Hinweis

Ein manuell betätigtes Ventil (Handhilfsbetätigung) kann elektrisch nicht zurückgesetzt werden. In umgekehrter Weise kann auch ein elektrisch betätigtes Ventil durch die mechanische Handhilfsbetätigung nicht zurückgesetzt werden.

# Elektrische Anschluss- und Anzeigeelemente Feldbus




- 1 Anschluss der Spannungsversorgung
- 2 Erdungsschraube
- 3 Feldbusanschluss (Bus spezi-
- Serviceschnittstelle für Handheld, ect.
- Pneumatik-Interface optional mit integriertem Drucksensor
- Diagnose LEDs Ventile

# **Ventilinsel Typ 33 MPA-F** Merkmale – Anzeigen und Bedienen

#### **FESTO**


#### Handhilfsbetätigung (HHB)

HHB mit automatischer Rückstellung (tastend)




- 1 Stößel der HHB mit Stift oder Schraubendreher drücken. Vorsteuerventil schaltet und steuert das Hauptventil.
- 2 Stift oder Schraubendreher entfernen. Federkraft drückt den Stößel der HHB zurück. Vorsteuerventil kehrt in Ruhestellung zurück und damit auch das monostabile Hauptventil (nicht bei Impulsventil Code J).


### HHB mit Arretierung (rastend)



- 1 Stößel der HHB mit Stift oder Schraubendreher hineindrücken bis das Ventil schaltet und anschließend im Uhrzeigersinn um 90° bis zum Anschlag drehen.
- Ventil bleibt in Schaltstellung 2 Stößel gegen den Uhrzeigersinn um 90° bis zum Anschlag drehen und Stift oder Schraubendreher entfernen. Federkraft drückt den Stößel der HHB zurück. Ventil kehrt in Ruhestellung zurück (nicht bei Impulsventil Code J).

#### Bezeichnungssystem





Zur Beschriftung der Ventile kann an jedem Anschlussblock ein Schilderträger VMPAF-ST1 (Teile-Nr. 546 228, Code T im Bestellcode, mit Papierschild bestückbar) oder VMPAF-ST1T (Teile-Nr. 544 422, mit Bezeichnungsschildern IBS-9x20 bestückbar) montiert werden.

Alternativ oder ergänzend dazu können großflächige Bezeichnungsschilder (20 x 45 mm) am Pneumatik-Interface beschriftet werden.


Durch umlaufende Bügel können Schilderträger an verschiedenen Seiten angebracht werden, um z.B. pneumatische Verschraubungen, Magnetspulen oder Handhilfsbetätigungen zu kennzeich-

# **Ventilinsel Typ 33 MPA-F**

Merkmale – Elektrik

# **FESTO**

#### **Elektrische Leistung durch Stromabsenkung**



einer Schutzbeschaltung zur Funkenlöschung und gegen Verpolung gesichert. Zusätzlich sind alle Ventiltypen mit einer integrierten Stromabsenkung ausgestattet.

Jede MPA-Magnetspule ist mit

MPA-Ventile werden mit einer Betriebsspannung im Bereich 18 ... 30 V (24 V +/–25%) versorgt. Diese hohe Toleranz wird durch eine integrierte Ansteuerelektronik ermöglicht und bietet zusätzliche Sicherheit, z. B. bei Einbruch der Betriebsspannung.

#### Einzelventil

Für von der Ventilinsel weiter entfernte Aktuatoren können auch Ventile auf Einzelanschlussplatte eingesetzt werden.

- Lösbares Elektronikmodul mit integrierter Haltestromabsenkung
- Elektrischer M8-Anschluss
   4-polig mit Schraubverbindung

#### **Elektrischer Multipolanschluss**

Für die Ventilinsel MPA-F steht folgender Multipolanschluss zur Verfügung:

 Sub-D Multipolanschluss (25-polig)

Pin 1 ... 24 werden für die Adressen 1 ... 24 der Reihe nach verwendet.

Werden weniger als 24 Adressen für die Ventilinsel verwendet, blei-

ben die übrigen Pins bis 24 frei. Pin 25 ist für den Nullleiter reserviert.

Die Ventile werden mit positiver oder negativer Logik (PNP oder NPN) geschaltet. Ein Mischbetrieb ist nicht zulässig. Mit jedem Pin des Multipolsteckers kann genau eine Magnetspule angesteuert werden. Bei einer maximalen konfigurierbaren Anzahl von 24 Ventilplätzen können folglich 24 Ventile mit je einer Magnetspule adressiert werden.

Bei 12 oder weniger Ventilplätzen sind stets 2 Magnetspulen pro Ventil adressierbar. Ab 12 Ventilplätzen reduziert sich die Anzahl der verfügbaren Ventilplätze für Ventile mit zwei Magnetspulen.



Hinweis

Wird ein monostabiles Ventil auf einem bistabilen Platz montiert, so ist die zweite Adresse auch belegt und kann nicht genutzt werden.

### Feldbusanschluss CPX

In Verbindung mit dem CPX-Interface gelten alle Funktionen und Leistungsmerkmale der elektrischen Peripherie CPX. Das heißt:

- Versorgung der Ventile und elektrischen Ausgänge über den Betriebsspannungsanschluss CPX
- Getrennte Versorgung und Abschaltung der Ventile über einen separaten Ventilanschluss der CPX (Code V)
- 🛊 .

Hinweis

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte

→ Internet: cpx

#### Regeln der Adressierung für Ventile/Magnetspulen


- Die maximal möglichen Anzahl der Adressen bei Multipolanschluss ist 24.
- Jeder Anschlussblock/Elektronikmodul belegt eine definierte Anzahl Adressen/Pins:
  - Anschlussblock MPAF1 für 4 monostabile Ventile: 4
- Anschlussblock MPAF1 für 4 bistabile Ventile: 8
- Anschlussblock MPAF2 für 2 monostabile Ventile: 2
- Anschlussblock MPAF2 für 2 bistabile Ventile: 4
- Die Nummerierung der Adressen beginnt lückenlos aufsteigend von links nach rechts. Auf den einzelnen Ventilplätzen gilt: Adresse x für Spule 14 und Adresse x+1 für Spule 12.
- Werden monostabile Ventile auf Anschlussblöcken für bistabile Ventile verbaut, so bleibt jeweils die Adresse von Spule 12 und der zugeordnete Pin ungenutzt.

## Ventilinsel Typ 33 MPA-F Merkmale – Elektrik



Pinbelegung – Sub-D Dose, Kabel						
	Pin	Adresse/Spule	Aderfarbe <sup>2)</sup>	Pin	Adresse/Spule	Aderfarbe <sup>2)</sup>
	1	0	WH	17	16	WH PK
250 013	2	1	GN	18	17	PK BN
	3	2	YE	19	18	WH BU
240 011	4	3	GY	20	19	BN BU
230 010	5	4	PK	21	20	WH RD
220 0 9	6	5	BU	22	21	BN RD
210 0 8	7	6	RD	23	22	WH BK
200 0 7	8	7	VT	24	23	BN
19 0	9	8	GY PK	25	0 V <sup>1)</sup>	BK
180	10	9	RD BU		•	
17 0 0 5	11	10	WHGN	≜		
16 0 4	12	11	BN GN	- 🖣 -	Hinweis	
150 3	13	12	WH YE	Die Zeic	chnung stellt die Di	aufsicht auf die
14 0 2	14	13	YE BN		Buchse am Multipo	
	15	14	WH GY	KMS1		
	16	15	GY BN			

- 1) 0 V bei plusschaltenden Steuersignalen; bei minusschaltenden Steuersignalen 24 V anschließen; Mischbetrieb ist unzulässig!
- 2) Nach IEC 757



Тур	Mantel	Länge	Ader x mm <sup>2</sup>	D	Teile-Nr.
		[m]		[mm]	
VMPA-KMS1-8-2.5	PVC	2,5	10 x 0,34	6,9	533195
VMPA-KMS2-8-2.5-PUR	PUR	2,5	10 x 0,25	8,3	533504
VMPA-KMS1-8-5	PVC	5	10 x 0,34	6,9	533196
VMPA-KMS2-8-5-PUR	PUR	5	10 x 0,25	8,3	533505
VMPA-KMS1-8-10	PVC	10	10 x 0,34	6,9	533197
VMPA-KMS2-8-10-PUR	PUR	10	10 x 0,25	8,3	533506
VMPA-KMS1-24-2.5	PVC	2,5	25 x 0,34	11,4	533192
VMPA-KMS2-24-2.5-PUR	PUR	2,5	25 x 0,25	11,2	533501
VMPA-KMS1-24-5	PVC	5	25 x 0,34	11,4	533193
VMPA-KMS2-24-5-PUR	PUR	5	25 x 0,25	11,2	533502
VMPA-KMS1-24-10	PVC	10	25 x 0,34	11,4	533194
VMPA-KMS2-24-10-PUR	PUR	10	25 x 0,25	11,2	533503
VMPA-KMS-H	Haube zur Selbs	stkonfektion	•		533198

### Ventilinsel Typ 33 MPA-F Merkmale – Elektrik



#### Anwendungshinweise

#### Betriebsmittel

38

Betreiben Sie wenn möglich Ihre Anlage mit ungeölter Druckluft. Festo Ventile und Zylinder sind so konstruiert, dass sie bei bestimmungsgemäßer Verwendung keine zusätzliche Schmierung benötigen und trotzdem eine hohe Lebensdauer erreichen. Die nach dem Kompressor aufbereitete Druckluft muss der Qualität ungeölter Druckluft entsprechen. Betreiben Sie wenn möglich nicht die gesamte Anlage mit geölter Druckluft. Installieren Sie wenn möglich die Öler immer nur direkt vor dem verbrauchenden Aktuator.

Falsches Zusatzöl und zu hoher Ölgehalt in der Druckluft verkürzen die Lebensdauer der Ventilin-

Verwenden Sie das Festo Spezialöl OFSW-33 oder die im Festo Katalog aufgeführten Alternativen (entsprechend DIN 51524 HLP32, Grundviskosität 32 CST bei 40 °C).

#### Bioöle

Bei Verwendung von Bioölen (Öle, die auf Basis synthetischer oder nativer Ester aufgebaut sind z. B. Rapsölmethylester) darf der Restölgehalt von max.  $0,1 \text{ mg/m}^3$ nicht überschritten werden (siehe ISO 8573-1 Klasse 2).

#### Mineralöle

Bei Verwendung von Mineralölen (z. B. HLP-Öle nach DIN 51524 Teil 1 bis 3) oder entsprechenden Ölen auf Basis von Polyalphaolefinen (PAO) darf der Restölgehalt von max. 5 mg/m<sup>3</sup> nicht überschritten werden (siehe ISO 8573-1 Klasse 4). Ein höherer Restölgehalt kann unabhängig vom Kompressorenöl grundsätzlich nicht zugelassen werden, da sonst der Grundschmierstoff mit der Zeit ausgewaschen wird.


**FESTO** 

- ₩ - Durchfluss MPAF1: bis 360 l/min MPAF2: bis 900 l/min

- **[]** - Breite der Ventile MPAF1: 10 mm MPAF2: 21 mm

- **\** - Spannung 24 V DC





Allgemeine Technische Daten						
		MPAF1	MPAF2			
Konstruktiver Aufbau		Elektromagnetisch betätigtes Kolbensch	ieberventil			
Schmierung		Lebensdauerschmierung, LABS-frei (frei	von lackbenetzungsstörenden Substanzen)			
Befestigungsart		Wandmontage				
		Auf Hutschiene nach EN 60715				
Einbaulage		Beliebig				
Handhilfsbetätigung		Tastend, rastend, blockiert				
Baubreite	[mm]	10,5	21			
Pneumatische Anschlüsse						
Pneumatischer Anschluss		Über Anschlussblock				
Anschluss Einspeisung	1	QS-G½-12, QS-G½-16				
Anschluss Entlüftung	3/5	Über Flächenschalldämpfer oder Abluftp	latte			
Arbeitsanschlüsse	2/4	Abhängig von der Auswahl der Anschlussart				
		• QSM-M7-6-I	• QS-G <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -8-I			
		• QSM-M7-4-I	• QSG <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -10-l			
Anschluss Steuerluft	12/14	QS-G½-8-I, QS-G¼-10-I	•			
Anschluss Steuerabluft	82/84	QS-G1/4-8-I, QS-G1/4-10-I				




Betriebs- und Umweltbedingungen															
Ventilfunktion-Bestellcode	M	J	N	K	Н	В	G	E	Х	W	D	1	NS KS I	HS DS	
Betriebsmedium		Gefilt	terte Di	rucklı	ıft ge	ölt o	der ur	ngeölt	t, Inei	rte Ga	ise 🗦	38			
Filterfeinheit	[µm]	40													
Betriebsdruck bei externer Steuerluftversorgung	[bar]	-0,9	+10	3	10		-0,	9 +	10			3	10	-0 <b>,</b> 9 +8	
Betriebsdruck für Ventilinsel mit	[bar]	3 8	}												
Steuerluftversorgung intern															
Steuerdruck	[bar]	3 8	}												
Umgebungstemperatur	[°C]	-5 <b></b>	+50												
Mediumstemperatur	[°C]	-5 <b></b>	+50												
Lagertemperatur <sup>1)</sup>	[°C]	-20	+40												
Relative Luftfeuchtigkeit bei 40° C	[%]	90													

<sup>1)</sup> Langzeit-Lagerung


#### Steuerdruck p2 in Abhängigkeit vom Arbeitsdruck p1 bei Steuerluftversorgung extern

für Ventile mit Code M, J, B, G, E, X; W



1 Arbeitsbereich für Ventile mit Steuerluftversorgung extern

#### für Ventile mit Code N, K, H, D, I




1 Arbeitsbereich für Ventile mit Steuerluftversorgung extern

**FESTO** 


#### Steuerdruck p2 in Abhängigkeit vom Arbeitsdruck p1 für Ventile mit Rückstellung über mechanische Feder (MPA1)

für Ventile mit Code NS, KS, HS, DS



#### Durchfluss qn in Abhängigkeit vom Ausgangsdruck p2 mit Druckreglerplatten (P-Reglerplatte) für Anschluss 1


Baubreite 21 mm



Eingangsdruck 10 bar, eingestellter Reglerdruck 6 bar

#### Durchfluss qn in Abhängigkeit vom Ausgangsdruck p2 bei Druckreglerplatten (B-Reglerplatten) für Anschluss 2

Baubreite 21 mm




Eingangsdruck 10 bar, eingestellter Reglerdruck 6 bar

**FESTO** 

#### Durchfluss qn in Abhängigkeit vom Ausgangsdruck p2 bei Druckreglerplatten (A-Reglerplatten) für Anschlüsse 4


Baubreite 21 mm



Eingangsdruck 10 bar, eingestellter Reglerdruck 6 bar


#### Durchfluss qn in Abhängigkeit vom Ausgangsdruck p2 bei Druckreglerplatten (B-Reglerplatten, rev.) für Anschlüsse 3, reversibel

Baubreite 21 mm



Eingangsdruck 10 bar, eingestellter Reglerdruck 6 bar

#### Durchfluss qn in Abhängigkeit vom Ausgangsdruck p2 bei Druckreglerplatten (A-Reglerplatten, rev.) für Anschlüsse 5, reversibel



Eingangsdruck 10 bar, eingestellter Reglerdruck 6 bar



Zertifizierungen <sup>1)</sup>		
Тур	MPAF-MPM-VI	MPAF-FB-VI
	(VI mit Multipol-Anschaltung)	(VI mit Feldbus-Anschaltung)
Teilenummer	544398	544397
ATEX-Kategorie Gas	II 3 G	-
Ex-Zündschutzart Gas	Ex nA II T4 X	-
ATEX-Kategorie Staub	II 3D	_
Ex-Zündschutzart Staub	Ex tD A22 IP54 T95°C X	-
ATEX-Umgebungstemperatur [°C]	-5 ≤ Ta ≤ +50	-
Zulassung	c UL us - Recognized (OL)	

<sup>1)</sup> Nicht aufgeführte Anschaltungsvarianten (z.B. CPI-Anschaltung oder ASI-Anschaltung) besitzen keine der aufgeführten Zertifizierungen

Nennd	urchfluss [l/min] <sup>1)</sup>		
Code	Ventilfunktion	mit Verschraubung	
		von Anschluss	von Anschluss
		1 nach 2, bzw. 1 nach 4	2 nach 3/5, bzw. 4 nach 3/5
MPA1			
M	5/2-Wegeventil, monostabil	360	360
J	5/2-Wegeventil, bistabil	360	360
N	2x 3/2-Wegeventil, Ruhestellung offen	300	300
NS	2x 3/2-Wegeventil, Ruhestellung offen, Rückstellung über	300	300
	mechanische Feder		
K	2x 3/2-Wegeventil, Ruhestellung geschlossen	230	310
KS	2x 3/2-Wegeventil, Ruhestellung geschlossen, Rückstellung	230	310
	über mechanische Feder		
Н	2x 3/2-Wegeventil, Ruhestellung 1x offen und 1x geschlossen	300	300
HS	2x 3/2-Wegeventil, Ruhestellung 1x offen und 1x geschlossen,	300	305
	Rückstellung über mechanische Feder		
В	5/3-Wegeventil, Mittelstellung belüftet	300 (220) <sup>2)</sup>	270
G	5/3-Wegeventil, Mittelstellung geschlossen	320	320
Е	5/3-Wegeventil, Mittelstellung entlüftet	240	240 (200) <sup>2)</sup>
Χ	1x 3/2-Wegeventil	230	295
W	1x 3/2-Wegeventil	230	295
D	2x 2/2-Wegeventil	255	_
DS	2x 2/2-Wegeventil, Rückstellung über mechanische Feder	230	-
	2x 2/2-Wegeventil	260	260

Werte gelten auch für Einzelanschlussplatten
 Wert bei Mittelstellung



Nenndo	ırchfluss [l/min] <sup>1)</sup>					
Code	Ventilfunktion	ohne Verschraub	ung	mit Verschraubung <sup>2)</sup>		
		von Anschluss	von Anschluss	von Anschluss	von Anschluss	
		1 nach 2, bzw.	2 nach 3/5, bzw.	1 nach 2, bzw.	2 nach 3/5, bzw.	
		1 nach 4	4 nach 3/5	1 nach 4	4 nach 3/5	
MPA2						
M	5/2-Wegeventil, monostabil	900	820	880	800	
J	5/2-Wegeventil, bistabil	900	820	880	800	
N	2x 3/2-Wegeventil, Ruhestellung offen	560	490	550	480	
K	2x 3/2-Wegeventil, Ruhestellung geschlossen	580	550	570	540	
Н	2x 3/2-Wegeventil, Ruhestellung 1x offen und 1x geschlossen	560	490	550	480	
В	5/3-Wegeventil, Mittelstellung belüftet	520	715 (350) <sup>3)</sup>	510	700 (350) <sup>3)</sup>	
G	5/3-Wegeventil, Mittelstellung geschlossen	770	700	750	680	
E	5/3-Wegeventil, Mittelstellung entlüftet	750	440 (370) <sup>3)</sup>	735	430 (370) <sup>3)</sup>	
X	1x 3/2-Wegeventil	500	590	470	580	
W	1x 3/2-Wegeventil	600	520	570	510	
D	2x 2/2-Wegeventil	840	-	820	-	
I	2x 2/2-Wegeventil	840	715	820	700	

Ventilschaltzeiten [ms]																	
Ventilfunktion-Bestellcode	<u>)</u>	M	J	N	K	Н	В	G	Е	Х	W	D	1	NS	KS	HS	DS
MPA1																	
Schaltzeiten	ein	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	14	14	14	14
	aus	20	-	20	20	20	35	35	35	20	20	20	20	16	16	16	16
	um	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MPA2																	
Schaltzeiten	ein	15	9	8	8	8	11	10	11	13	13	7	7	_	-	-	-
	aus	28	-	28	28	28	46	40	47	22	22	25	25	-	-	-	-
	um	-	22	-	-	-	23	21	23	-	-	-	-	-	-	-	-

Werte gelten auch für Einzelanschlussplatten
 Durchflüsse gemessen auf Anschlussplatte mit Verschraubung QS-M7-6-l bei MPA1 und QS-G½-8-l bei MPA2
 Wert bei Mittelstellung



Elektrische Daten			
MPA-F mit Elektronikmodul VMPAFB (CPX-Terr	minal, CPI	-Anschaltung)	
Spannungsversorgung Elektronik (U <sub>EL/SEN</sub> )			
Nennspannung	[V DC]	24	
Betriebsspannungsbereich	[V DC]	18 30	
Maximale Eigenstromaufnahme pro Elektronik-	[mA]	20	
modul bei 24 V (unabhängig vom Schaltzustand			
der Ventile)			
Lastspannungsversorgung Ventile (Uv <sub>AL</sub> )			
Nennspannung	[V DC]	24	
Betriebsspannungsbereich	[V DC]	18 30	
Maximale Eigenstromaufnahme bei 24 V pro Elekt	ronikmoo	dul (unabhängig vom Schaltzustand der Ven	tile)
VMPA1-FB-EMS-8 bzw. VMPA2-FB-EMS-4	[mA]	8	
ohne getrenntem Stromkreis			
(max. Signalleitungslänge 10 m)			
VMPA1-FB-EMG-8 bzw. VMPA2-FB-EMG-4	[mA]	25	
mit getrenntem Stromkreis	. ,		
Diagnosemeldung Unterspannung Uv <sub>Al</sub> Last-	[V]	17,5 15,5	
spannung außerhalb des Funktionsbereich	[-]		
		To a decide to the second	
Schutzart nach EN 60529		IP65 (für alle Varianten der Signalübertrag	gung in montiertem Zustand)
Maximale Stromaufnahme je Magnetspule bei Ne nung	nnspan-	MPAF1	MPAF2
Nennanzugsstrom	[mA]	58	99
Nennstrom bei Stromabsenkung	[mA]	9	18
Zeit bis Stromabsenkung	[ms]	24	24
Berechnungsbeispiel			
Stromaufnahme bei zwei gleichzeitig geschalte-	[mA]	I <sub>EI/SEN</sub> = 20	
ten Magnetspulen MPAF2 und einem Elektronik-			
modul ohne getrenntem Stromkreis			
Nennanzugsstrom	[mA]	$I_{VAL} = 8 + 2 \times 90 = 188$	
Nennstrom bei Stromabsenkung	[mA]	$I_{VAL} = 8 + 2 \times 18 = 44$	


Elektrische Daten								
MPAF mit Elektronikmodul VMPAMPM (Multipol)								
Spannungsversorgung								
Nennspannung	[V DC]	24						
Betriebsspannungsbereich	[V DC]	18 30						
Restwelligkeit	[Vss]	4						
Stromaufnahme am Sub-D Multipolanschlus	s je Magnet-	MPAF1	MPAF2					
spule bei Nennspannung								
Nennanzugsstrom	[mA]	80	100					
Nennstrom bei Stromabsenkung	[mA]	25	20					
Zeit bis Stromabsenkung	[ms]	25	50					




Werkstoffe	
Anschlussblock	Aluminium-Druckguss
Ventil	Aluminium-Druckguss
Dichtungen	NBR, Elastomer
Versorgungsplatte	Aluminium-Druckguss
Endplatte rechts	Aluminium-Druckguss
Pneumatik-Interface links	Aluminium-Druckguss, Polyamid
Abluftplatte	Polyamid
Flächenschalldämpfer	Polyethylen
Elektrische Versorgungsplatte	Gehäuse: Aluminium-Druckguss
	Deckel: Polyamid verstärkt
Elektronikmodul	Polycarbonat
Elektrische Verkettung	Bronze/Polybutylenterephthalat
Reglerplatte	Bedienteil, Gehäuse: Polyamid; Dichtungen: Nitrilkautschuk

Produktgewicht		
ca. Gewichte [g]	MPA1	MPA2
Pro Ventil M, X, W	49	100
Pro Ventil J, N, K, H, B, G, E, D	56	100
Pro Ventil KS, NS, HS, DS	56	_
Pro Reserveplatz L	24	44
Reglerplatte (MPA2)	180	
QSM-M7-4-I	6	
QSM-M7-6-I	5	
QS-G1/4-8-I	22	
QS-G1/4-10-I	23	
QS-½-12	22	
QS-½-16	13	

**FESTO** 







48



Code	Ventilfunktion	Teile-Nr.	Тур
M	5/2-Wegeventil,	533342	VMPA1-M1H-M-F
	monostabil	537952	VMPA2-M1H-M-F
J	5/2-Wegeventil,	533343	VMPA1-M1H-J-PI
	bistabil	537953	VMPA2-M1H-J-PI
N	2x 3/2-Wegeventil,	533348	VMPA1-M1H-N-F
	Ruhestellung offen	537958	VMPA2-M1H-N-F
NS	2x 3/2-Wegeventil,	556839	VMPA1-M1H-NS
	Ruhestellung offen, Rückstellung über mechanische Feder		
W	1x 3/2-Wegeventil,	540050	VMPA1-M1H-W-
	Ruhestellung offen, externe Druckeinspeisung	540051	VMPA2-M1H-W-
K	2x 3/2-Wegeventil,	533347	VMPA1-M1H-K-F
	Ruhestellung geschlossen	537957	VMPA2-M1H-K-F
KS	2x 3/2-Wegeventil,	556838	VMPA1-M1H-KS
	Ruhestellung geschlossen, Rückstellung über mechanische Feder		
Н	2x 3/2-Wegeventil,	533349	VMPA1-M1H-H-F
	Ruhestellung 1x offen	505050	\/##D#O ##4!! !! !
	Ruhestellung 1x geschlossen	537959	VMPA2-M1H-H-I
HS	2x 3/2-Wegeventil,	556840	VMPA1-M1H-HS
	Ruhestellung 1x offen		
	Ruhestellung 1x geschlossen, Rückstellung über mechanische Feder		
В	5/3-Wegeventil,	533344	VMPA1-M1H-B-F
	Mittelstellung belüftet	537954	VMPA2-M1H-B-I
G	5/3-Wegeventil,	533345	VMPA1-M1H-G-
	Mittelstellung geschlossen	537955	VMPA2-M1H-G-
E	5/3-Wegeventil,	533346	VMPA1-M1H-E-F
	Mittelstellung entlüftet	537956	VMPA2-M1H-E-F
Х	1x 3/2-Wegeventil,	534415	VMPA1-M1H-X-I
	Ruhestellung geschlossen, externe Druckeinspeisung	537961	VMPA2-M1H-X-I
D	2x 2/2-Wegeventil,	533350	VMPA1-M1H-D-
	Ruhestellung geschlossen	537960	VMPA2-M1H-D-I
DS	2x 2/2-Wegeventil,	556841	VMPA1-M1H-DS
	Ruhestellung geschlossen, Rückstellung über mechanische Feder		
T	2x 2/2-Wegeventil,	543605	VMPA1-M1H-I-P
	1x Ruhestellung geschlossen	F / 2702	VMDA2 MAIL I D
	1x Ruhestellung geschlossen, reversibel	543703	VMPA2-M1H-I-P



Bestellangaben					
	Code	Beschreibung	Eingangsdruck 1	Teile-Nr.	Тур
			[bar]		
Reglerplatte					
	PF	MPA2, Anschluss 1	0,5 6	549055	VMPA2-B8-R1C2-C-06
	PA		0,5 10	543342	VMPA2-B8-R1C2-C-10
	PH	MPA2, Anschluss 2	0,5 6	549056	VMPA2-B8-R2C2-C-06
40.40	PC		0,5 10	543343	VMPA2-B8-R2C2-C-10
\_\Jav	PN	MPA2, Anschluss 2, reversibel	0,5 6	549113	VMPA2-B8-R6C2-C-06
	PL		0,5 10	543347	VMPA2-B8-R6C2-C-10
	PG	MPA2, Anschluss 4	0,5 6	549057	VMPA2-B8-R3C2-C-06
	PB		0,5 10	543344	VMPA2-B8-R3C2-C-10
	PM	MPA2, Anschluss 4, reversibel	0,5 6	549114	VMPA2-B8-R7C2-C-06
	PK		0,5 10	543348	VMPA2-B8-R7C2-C-10
Manometer für Reg	glerplatte			,	
	-	Mit Cartridge-Anschluss für Regler, 10 bar		543487	PAGN-26-16-P10
		für Reglerplatte Code PA, PB, PC, PL, PK			
	-	Mit Cartridge-Anschluss für Regler, 6 bar		543488	PAGN-26-10-P10
		für Reglerplatte Code PF, PG, PH, PN, PM			
		•			
Befestigung					
	-	Für Hutschiene, MPAF mit Feldbus		560798	VMPAF-FB-BG-NRH
		Für Hutschiene, MPAF mit Multipolanschluss		173498	CPA-BG-NRH
	-	Befestigungswinkel		544420	VMPAF-BG-RW

Bestellangaben				
Benennung			Teile-Nr.	Тур
	ohne Elektrikverkettung			
<b>^</b>	Für Multipol/Feldbus	vier Ventilplätze MPA1	544402	VMPAF-AP-4-1
	•	zwei Ventilplätze MPA2	544403	VMPAF-AP-2-2
OT AND	Für Multipol/Feldbus, Kanal 1 gesperrt	vier Ventilplätze MPA1	547504	VMPAF-AP-4-1-T1
		zwei Ventilplätze MPA2	547505	VMPAF-AP-2-2-T0
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1	
Anschlussplatten –	inkl. Elektrikverkettung und Elektronikmodul			
	Für Feldbus	vier Ventilplätze MPA1	547492	VMPAF-AP-4-1-EMS-8
		zwei Ventilplätze MPA2	547493	VMPAF-AP-2-1-EMS-4
	Für Multipol	acht Magnetspulen MPA1	547494	VMPAF-AP-4-1-EMM-8
		vier Magnetspulen MPA2	547495	VMPAF-AP-2-1-EMM-4
		vier Magnetspulen MPA1	547496	VMPAF-AP-4-1-EMM-4
		zwei Magnetspulen MPA2	547497	VMPAF-AP-2-1-EMM-2
Endplatte rechts				
	Endplatte rechts, mit Wahlschalter für Betrieb mit i	nterner oder externer Steller-	544401	VMPAF-FB-EPR
	luftversorgung	nterner oder externer Steder-	777701	VMI AI-I D-EI K
Flaterit Amaahaltuu	g für Multipolanschluss			
Elektrik-Anschaltun	g tur Multipolanschluss ohne Abluftplatte, ohne Flächenschalldämpfer		544400	VMPAF-MPM-EPL
	onne Ablumpiatte, onne Flachenschalldampier		544400	VMPAT-MPM-EPL
D	- fii CDV Vt-t-t-ffd-t-t			
Pneumatik-Interfac	e für CPX-Kunststoffverkettung		F 4 4 2 0 0	VAADAE ED EDI
	ohne Abluftplatte, ohne Flächenschalldämpfer		544399	VMPAF-FB-EPL
	ohne Abluftplatte, ohne Flächenschalldämpfer, mit integriertem Drucksensor für			VMPAF-FB-EPL-PS
	Kanal 1			
491				
Dnoumatile Interfer	o für CDV Motallyarkettung			
riieuiiiatik-interfac	e für CPX-Metallverkettung ohne Abluftplatte, ohne Flächenschalldämpfer		552279	VMPAF-FB-EPLM
	onne Abiantpiane, onne Machenschandampier		332213	AMILWI -I D-FLFIM
	ohne Abluftplatte, ohne Flächenschalldämpfer, mit	integriertem Drucksensor für	552280	VMPAF-FB-EPLM-PS
	Kanal 1			
791				
Elektrische Versorg	ungenlatte			
~~	Steckeranschluss M18, 3-polig		545349	VMPAF-FB-SP-V
	otecheraliselituss inito, 5-polig		77777	VIII ALL I DOLLA
	Steckeranschluss 7/8", 5-polig		545351	VMPAF-FB-SP-7/8-V-5POL
	Steckeranschluss 7/8", 4-polig		545350	VMPAF-FB-SP-7/8-V-4POL
			<u> </u>	
Drucksensor				
<u></u>	Zur Überwachung des Betriebsdruckes im Kanal 1		545352	VMPAF-FB-PS-1
100 mg				-
	Zur Überwachung des Druckes in den Abluftkanäler	n 3 und 5	545353	VMPAF-FB-PS-3/5
	Zur Überwachung eines externen Prozessdruckes		545354	VMPAF-FB-PS-P1
•				

estellangaben				
enennung			Teile-Nr.	Тур
ektronikmodule			·	
	Für Feldbusanschluss, ohne getrenntem Strom- kreis	4 Spulen MPA2	537983	VMPA2-FB-EMS-4
		8 Spulen MPA1	533360	VMPA1-FB-EMS-8
	Für Feldbusanschluss, mit getrenntem Strom-	4 Spulen MPA2	537984	VMPA2-FB-EMG-4
	kreis	8 Spulen MPA1	533361	VMPA1-FB-EMG-8
	Für Feldbusanschluss, ohne getrenntem Strom-	4 Spulen MPA2	543332	VMPA2-FB-EMS-D2-4
	kreis, mit erweiterter Diagnosefunktion	8 Spulen MPA1	543331	VMPA1-FB-EMS-D2-8
	Für Foldbronnschluss mit zetrenntem Ctron	•		VMPA2-FB-EMG-D2-4
	Für Feldbusanschluss, mit getrenntem Strom- kreis; mit erweiterter Diagnosefunktion	4 Spulen MPA2	543334	
		8 Spulen MPA1	543333	VMPA1-FB-EMG-D2-8
	Für Multipolanschluss modular (MPM)	2 Spulen MPA2	537985	VMPA2-MPM-EMM-2
		4 Spulen MPA2	537986	VMPA2-MPM-EMM-4
		4 Spulen MPA1	537987	VMPA1-MPM-EMM-4
		8 Spulen MPA1	537988	VMPA1-MPM-EMM-8
ktrikverkettung	g für Multipolanschluss			
	Für eine Anschlussplatte	2 Spulen MPA2	544413	VMPAF-MPM-EV-AP-2
	· ·	4 Spulen MPA1, MPA2	544414	VMPAF-MPM-EV-AP-4
		8 Spulen MPA1	544515	VMPAF-MPM-EV-AP-8
	Für eine pneumatische Versorgungsplatte	VMPAF-FB-SP-P	544416	VMPAF-MPM-EV-SP
			1	
ktrikverkettung	g für Feldbusanschluss			
^	Für eine Anschlussplatte		544417	VMPAF-FB-EV-AP
	· ·			
	Für pneumatische Versorgungsplatte	544418	VMPAF-FB-EV-SP-P	
	Für elektrische Versorgungsplatte oder Drucksen	544419	VMPAF-FB-EV-SP-E	
			I	
ltipolanschluss	s, elektrisch			
	Haube ohne Anschlussleitung zum selbst konfekt	ionieren	533198	VMPA-KMS-H
	PVC-Anschlussleitung für 8 Ventilspulen	2,5 m	533195	VMPA-KMS1-8-2,5
	·	5 m	533196	VMPA-KMS1-8-5
THE		10 m	533197	VMPA-KMS1-8-10
	PVC-Anschlussleitung für 24 Ventilspulen	2,5 m	533192	VMPA-KMS1-24-2,5
		5 m	533193	VMPA-KMS1-24-5
		10 m	533194	VMPA-KMS1-24-10
	PUR-Anschlussleitung für 8 Ventilspulen,	2,5 m	533504	VMPA-KMS2-8-2,5-PUR
	für Schleppkette geeignet		533504	VMPA-KMS2-8-5-PUR
	Tui Schieppkette geeighet	5 m		
	DUD A 11 12 Fire City City	10 m	533506	VMPA-KMS2-8-10-PUR
	PUR-Anschlussleitung für 24 Ventilspulen,	2,5 m	533501	VMPA-KMS2-24-2,5-PUR
	für Schleppkette geeignet	5 m	533502	VMPA-KMS2-24-5-PUR
			533503	VMPA-KMS2-24-10-PUR

**FESTO** 

Bestellangaben			,	
enennung			Teile-Nr.	Тур
inzelanschluss, e				
	Steckdosenleitung	2,5 m	158960	SIM-M8-4GD-2,5-PU
		5 m	158961	SIM-M8-4GD-5-PU
	Steckdosenleitung	2,5 m	158962	SIM-M8-4WD-2,5-PU
		5 m	158963	SIM-M8-4WD-5-PU
	Verbindungsleitung, gerade Dose	2,5 m	541342	NEBU-M8G4-K-2.5-LE4
		5 m	541343	NEBU-M8G4-K-5-LE4
	Verbindungsleitung, gewinkelte Dose	2,5 m	541344	NEBU-M8W4-K-2.5-LE4
<b>3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1</b>		5 m	541345	NEBU-M8W4-K-5-LE4
bdeckung				
	Abdeckplatte für Ventilplatz <sup>1)</sup>	Baugröße 1	533351	VMPA1-RP
		Baugröße 2	537962	VMPA2-RP
<u> </u>	Abdeckung für Handhilfsbetätigung, tastend (10 Stück)		540897	VMPA-HBT-B
	Abdeckung für Handhilfsbetätigung, verdeck	kt (10 Stück)	540898	VMPA-HBV-B
<u></u>				
renndichtungen	für Anschlussblock			
	Trenndichtung	Kein Kanal getrennt	544406	VMPAF-DP
		Kanal 1 getrennt	544407	VMPAF-DP-P
ack 11		Kanal 3/5 getrennt	544408	VMPAF-DP-RS
		Kanal 1 und 3/5 getrennt	544409	VMPAF-DP-PRS
			1	
bluftplatte				
	Für linke Endplatte oder Einspeisemodul, für gefasste Abluft, Kanäle 3/5 gemeinsam		544411	VMPAF-AP-1
	Für linke Endplatte oder Einspeisemodul, für getrennt	gefasste Abluft, Kanal 3 und Kanal 5	544412	VMPAF-AP-2
inspeisemodul	<u> </u>			
speiseinouut	Ohne Schalldämpfer, ohne Abluftplatte		544404	VMPAF-FB-SP-P
	ome sendidample, offic abunquate		311101	**************************************

<sup>1)</sup> Ein Haftetikett ist beigelegt.

Destallangahan				
<b>Bestellangaben</b> Benennung			Teile-Nr.	Turn
-			Telle-IVI.	тур
Steckverschraubu	ng für Anschlussblock, Pneumatik-Interface, Versorg		1.500.0	0011 117 / 1
	Anschlussgewinde M7 für Schlauchaußen-∅	4 mm (10 Stück)	153319	QSM-M7-4-I
		6 mm (10 Stück)	153321	QSM-M7-6-I
	Anschlussgewinde G¼ für Schlauchaußen-∅	8 mm (10 Stück)	186110	QS-G1/4÷8-I
		10 mm (10 Stück)	186112	QS-G <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -10-I
	Anschlussgewinde G½ für Schlauchaußen-∅	12 mm (10 Stück)	186104	QS-G½-12-I
		16 mm (10 Stück)	186105	QS-G½-16-I
Caballdänanfar				
Schalldämpfer	Elächanschalldämnfor für linka Endplatta adar Ein	spaisamadul	544410	VMPAF-APU
0	Flächenschalldämpfer für linke Endplatte oder Einspeisemodul		344410	VIIIFALTALO
	Schalldämpfer, Anschlussgewinde G½		165004	UC-1/4
- U - C				
Blindstopfen	To		471775	D. 11.5
	Gewinde M7		174309	B-M7
	Gewinde G1/4		3569	B-1/4
	Gewinde G½		3571	<b>B-1/2</b>
Schilderträger				
	Halter für Schilderträger 10 Stück		544421	VMPAF-STH
	Schilderträger für Anschlussblock, für IBS; 10 Stück		544422	VMPAF-ST1
	Schilderträger für Anschlussblock, transparent, für Papierfolienschild, 10 Stück		546228	VMPAF-ST1T
Bezeichnungsschil	d			
Sezeiciiiuiigssciiii	Bezeichnungsschild 9 x 20, 20 Stück im Rahmen		18182	IBS-9x20
Anwenderdokume		T		
	MPA-F Pneumatik	deutsch	547525	P.BE-MPAF-DE
		englisch	547526	P.BE-MPAF-EN
		französisch	547528	P.BE-MPAF-FR
*		spanisch	547527	P.BE-MPAF-ES
		italienisch	547529	P.BE-MPAF-IT
		schwedisch	547530	P.BE-MPAF-SV
	MPA-Elektronik-Beschreibung	deutsch	562112	P.BE-MPA-Elektronik-DE
	(Pneumatik-Module, Drucksensor, Proportional-	englisch	562113	P.BE-MPA-Elektronik-EN
	Druckregelventile, etc.)	französisch	562115	P.BE-MPA-Elektronik-FR
	spanisch		562114	P.BE-MPA-Elektronik-ES
		italienisch	562116	P.BE-MPA-Elektronik-IT
		schwedisch	562117	P.BE-MPA-Elektronik-SV