


Winkelausgleich ESWA

FESTO



Merkmale

Auf einen Blick

Zubehör für Vakuumsauggreifer ESG zur Montage zwischen Vakuumsauger-Halter und Vakuumsauger.

Typenschlüssel

001	Baureihe	
ESWA	Winkelausgleich	

002	Saugeranschluss	
3	M4	
4	M6	
5	M10	

Datenblatt

Allgemeine Technische Daten

Pneumatischer Anschluss	M4	M6	M10
Saugerbefestigung	M4	M6	M10
Zuordnung Saugerhalter	Größe 3	Größe 4	Größe 5
Konstruktiver Aufbau	Kugelgelenk		
Winkelausgleich +/-	15 deg		
Einbaulage	beliebig		
Befestigungsart	mit Außengewinde		

Betriebs- und Umweltbedingungen

Betriebsdruck	-0,95 ... 4 bar
Umgebungstemperatur	0 ... 60°C
Korrosionsbeständigkeits- klasse KBK ¹⁾	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung


1) Weitere Informationen www.festo.com/x/topic/kbk

Werkstoffe

Werkstoff Gehäuse	Aluminium, Messing, vernickelt
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
LABS-Konformität	VDMA24364-A1-L

Abmessungen

Abmessungen – Winkelausgleich ESWA

Download CAD-Daten www.festo.com

	D1 ∅	D2	L1	L2
ESWA-3	15	M4	23	4
ESWA-4	20	M6	28,5	6
ESWA-5	28	M10	40,5	10

Bestellangaben

Bestellangaben					
	Pneumatischer Anschluss	Zuordnung Saughalter	Produktgewicht	Teile-Nr.	Typ
	M4	Größe 3	9 g	191205	ESWA-3
	M6	Größe 4	19 g	191206	ESWA-4
	M10	Größe 5	57 g	191207	ESWA-5