


Anschlusselement für Ejektoren OABM, VN

FESTO



Datenblatt

Technische Daten – Hutschienenbefestigung OABM-H für Vakuumsaugdüse OVEM

Max. Anziehdrehmoment Hutschienenmontage	0,8 Nm
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK ¹⁾	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Hutschienenbefestigung	Stahl, verzinkt
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L

1) Weitere Informationen www.festo.com/x/topic/kbk**Technische Daten – P-Anschlussleisten OABM-P für Vakuumsaugdüse OVEM**

Pneumatischer Anschluss 1	G3/4
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK ¹⁾	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Anschlussplatte	Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L

1) Weitere Informationen www.festo.com/x/topic/kbk**Technische Daten – P-Anschlussleisten OABM-P für Vakuumsaugdüse OVEL**

Pneumatischer Anschluss 1	G1/8
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Max. Anziehdrehmoment	3,3 Nm
Min. Anziehdrehmoment	0,3 Nm
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK ¹⁾	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Anschlussplatte	Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L

1) Weitere Informationen www.festo.com/x/topic/kbk**Technische Daten – Befestigungsbausatz OABM-MK für P-Anschlussleisten OABM-P**

Befestigungsart	Halteklemmen auf Anschlussleiste einschraubbar
Max. Anziehdrehmoment	3,3 Nm
Min. Anziehdrehmoment	0,3 Nm
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK ¹⁾	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Hohlschraube	Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L

1) Weitere Informationen www.festo.com/x/topic/kbk

Datenblatt

Technische Daten – Montageplatten VN-T...-NRH für Vakuumsaugdüse VN

Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung mit Hutschiene
Max. Anziehdrehmoment	0,5 ... 0,8 Nm
Umgebungstemperatur	0 ... 60°C
Korrosionsbeständigkeits- klasse KBK ¹⁾	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Platte	PA-verstärkt, POM-verstärkt
Werkstoff Schieber	POM
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L

1) Weitere Informationen www.festo.com/x/topic/kbk

Technische Daten – Montageplatten VN-T für Vakuumsaugdüse VN-A/B/M


Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Korrosionsbeständigkeits- klasse KBK ¹⁾	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Platte	Stahl, verzinkt
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L

1) Weitere Informationen www.festo.com/x/topic/kbk

Abmessungen

Abmessungen – Montageplatte VN-...-BP-NRH

Download CAD-Daten www.festo.com




[1] passend für Hutschiene 35x7,5 nach DIN EN 50 022

	B1	D1	H1	L1	L2	L3	L4	L5
VN-T2-BP-NRH	10,4	3,5	8	56,5	51	25,5	12,5	5,5
VN-T3-BP-NRH	14,4		8	57,9	51,2	25,6	12,5	5,5
VN-T4-BP-NRH	18,4	4,3	7,3	98	91	45,5	32,5	6,3
VN-T6-BP-NRH	24							

Abmessungen

Abmessungen – Montageplatte VN-...-BP

Download CAD-Daten www.festo.com

	B1	B2	B3	D1 Ø	H1	L1	L2	L3
VN-T3-BP	13	4	5	3,4	11,5	35	12	11,5
VN-T4-BP	17	6	5	3,4	11,5	35	12	11,5

Bestellangaben

Bestellangaben – Hutschienenbefestigung OABM-H für Vakuumsaugdüse OVEM

	Produktgewicht	Teile-Nr.	Typ
	52 g	549461	OABM-H

Bestellangaben – P-Anschlussleisten OABM-P für Vakuumsaugdüse OVEM

	Pneumatischer Anschluss 1	Anzahl Geräteplätze	Produktgewicht	Teile-Nr.	Typ
	G3/4	2	806 g	8100283	OABM-P-G1-36-2
		4	767 g	549456	OABM-P-4
			1.327 g	8100284	OABM-P-G1-36-4
		6	1.045 g	549457	OABM-P-6
		8	1.330 g	549458	OABM-P-8

Bestellangaben – P-Anschlussleisten OABM-P für Vakuumsaugdüse OVEL

	Pneumatischer Anschluss 1	Anzahl Geräteplätze	Produktgewicht	Teile-Nr.	Typ
	G1/8	2	45,2 g	8049141	OABM-P-G3-10-2
			59,6 g	8049144	OABM-P-G3-15-2
		4	69,6 g	8049142	OABM-P-G3-10-4
			97,1 g	8049145	OABM-P-G3-15-4
		8	118,6 g	8049143	OABM-P-G3-10-8
			172 g	8049146	OABM-P-G3-15-8

Bestellangaben – Befestigungsbausatz OABM-MK für P-Anschlussleisten OABM-P

	Produktgewicht	Teile-Nr.	Typ
	7 g	8065850	OABM-MK-G3

Bestellangaben – Montageplatten VN-T...-NRH für Vakuumsaugdüse VN

	Produktgewicht	Teile-Nr.	Typ
	3,5 g	193641	VN-T3-BP-NRH
	4,5 g	195279	VN-T4-BP-NRH
	5,5 g	196951	VN-T2-BP-NRH
	12,4 g	196956	VN-T6-BP-NRH

Bestellangaben – Montageplatten VN-T für Vakuumsaugdüse VN-A/B/M

	Produktgewicht	Teile-Nr.	Typ
	4,8 g	547436	VN-T3-BP
	6,4 g	547437	VN-T4-BP