


Reguladores de presión MS-LR/LRB/LRP/LRPB/LRE, serie MS



# Reguladores de presión MS-LR/LRB/LRP/LRPB/LRE, serie MS

FESTO

Cuadro general de productos – Unidades de mantenimiento serie MS

Tipo	Tamaño	Conexión neumática en el cuerpo	Placa base	Margen de regulación de la presión						Grado de filtración			
				[bar]						[µm]			
				0,05 ...	0,05 ...	0,1 ...	0,3 ...	0,1 ...	0,5 ...	0,01	1	5	40
Código		AG...	D2	D4	D5	D6	D7	D8	A	B	C	E	
<b>Unidades de mantenimiento</b>													
<b>MSB-FRC</b> 	4	G1/8, G1/4	G1/8, G1/4, G3/8	-	-	-	■	■	-	-	-	■	■
	6	G1/4, G3/8, G1/2	G1/4, G3/8, G1/2, G3/4	-	-	-	■	■	-	-	-	■	■
	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Combinaciones de unidades de mantenimiento (posibilidad de configurar otras variantes → Internet: msb4, msb6 o msb9)</b>													
<b>MSB</b> 	4	G1/4	G1/8, G1/4, G3/8	-	-	-	■	■	-	-	-	■	■
	6	G1/2	G1/4, G3/8, G1/2, G3/4	-	-	-	■	■	-	-	-	■	■
	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Unidades individuales</b>													
Unidades de filtro y regulador <b>MS-LFR</b> 	4	G1/8, G1/4	G1/8, G1/4, G3/8	-	-	■	■	■	-	-	-	■	■
	6	G1/4, G3/8, G1/2	G1/4, G3/8, G1/2, G3/4	-	-	■	■	■	■	-	-	■	■
	9	G3/4, G1	G1/2, G3/4, G1, G11/4, G11/2	-	-	■	■	■	■	-	-	■	■
	12	-	G1, G11/4, G11/2, G2	-	-	-	■	■	■	-	-	■	■
Filtros <b>MS-LF</b> 	4	G1/8, G1/4	G1/8, G1/4, G3/8	-	-	-	-	-	-	-	-	■	■
	6	G1/4, G3/8, G1/2	G1/4, G3/8, G1/2, G3/4	-	-	-	-	-	-	-	-	■	■
	9	G3/4, G1	G1/2, G3/4, G1, G11/4, G11/2	-	-	-	-	-	-	-	-	■	■
	12	-	G1, G11/4, G11/2, G2	-	-	-	-	-	-	-	-	■	■
Filtros finos y micrónicos <b>MS-LFM</b> 	4	G1/8, G1/4	G1/8, G1/4, G3/8	-	-	-	-	-	■	■	-	-	
	6	G1/4, G3/8, G1/2	G1/4, G3/8, G1/2, G3/4	-	-	-	-	-	■	■	-	-	
	9	G3/4, G1	G1/2, G3/4, G1, G11/4, G11/2	-	-	-	-	-	■	■	-	-	
	12	-	G1, G11/4, G11/2, G2	-	-	-	-	-	■	■	-	-	
Filtros de carbón activo <b>MS-LFX</b> 	4	G1/8, G1/4	G1/8, G1/4, G3/8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	6	G1/4, G3/8, G1/2	G1/4, G3/8, G1/2, G3/4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	9	G3/4, G1	G1/2, G3/4, G1, G11/4, G11/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	12	-	G1, G11/4, G11/2, G2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Separador de agua <b>MS-LWS</b> 	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	6	G1/4, G3/8, G1/2	G1/4, G3/8, G1/2, G3/4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	9	G3/4, G1	G1/2, G3/4, G1, G11/4, G11/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	12	-	G1, G11/4, G11/2, G2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

# Reguladores de presión MS-LR/LRB/LRP/LRPB/LRE, serie MS



Cuadro general de productos – Unidades de mantenimiento serie MS

Tipo	Tamaño	Protección del depósito del filtro		Purga de condensado				Indicación de presión					Cerradura		Opcional		→ Página/ Internet
		Funda de material sintético	Depósito metálico	Manual con giro	Semiautomática	Automática	Externa, automática, eléctrica	Bulón de cierre (sin manómetro)	Manómetro MS integrado	Adaptador manómetro NE G <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	Adaptador manómetro NE G <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	Sensor de presión	Botón giratorio con encendido, para cerrar con candado (accesorio)	Botón giratorio con cerradura integrada	Silenciador	Sentido del flujo de derecha a izquierda	
Código		R	U	M	H	V	E...	VS	AG	A8	A4	AD...	AS	E11	S	Z	
<b>Unidades de mantenimiento</b>																	
MSB-FRC	4	■	-	■	-	■	-	-	■	-	-	-	■	-	-	■	msb4
	6	■	■	■	-	■	-	-	■	-	-	-	■	-	-	■	msb6
	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Combinaciones de unidades de mantenimiento</b>																	
MSB	4	■	■	■	-	■	-	-	■	-	-	-	■	-	-	■	msb4
	6	■	■	■	-	■	-	-	■	-	-	-	■	-	-	■	msb6
	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Unidades individuales</b>																	
Unidades de filtro y regulador MS-LFR	4	■	■	■	■	■	-	■	■	■	■	■	■	■	-	■	ms4-lfr
	6	■	■	■	■	■	■	■	■	-	■	■	■	■	-	■	ms6-lfr
	9	-	■	■	■	■	■	■	■	-	■	■	■	■	-	■	ms9-lfr
	12	-	■	■	-	■	■	■	■	-	■	-	■	■	-	■	ms12-lfr
Filtros MS-LF	4	■	■	■	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	ms4-lf
	6	■	■	■	■	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-	■	ms6-lf
	9	-	■	■	■	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-	■	ms9-lf
	12	-	■	■	-	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-	■	ms12-lf
Filtros finos y micrónicos MS-LFM	4	■	■	■	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	ms4-lfm
	6	■	■	■	■	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-	■	ms6-lfm
	9	-	■	■	■	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-	■	ms9-lfm
	12	-	■	■	-	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-	■	ms12-lfm
Filtros de carbón activo MS-LFX	4	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	ms4-lfx
	6	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	ms6-lfx
	9	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	ms9-lfx
	12	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	ms12-lfx
Separador de agua MS-LWS	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6	-	■	-	-	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-	■	ms6-lws
	9	-	■	-	-	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-	■	ms9-lws
	12	-	■	-	-	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-	■	ms12-lws

# Reguladores de presión MS-LR/LRB/LRP/LRPB/LRE, serie MS



Cuadro general de productos – Unidades de mantenimiento serie MS

Tipo	Tamaño	Conexión neumática en el cuerpo	Placa base	Margen de regulación de la presión [bar]						Tensión de alimentación			
				0,05 ...	0,05 ...	0,1 ...	0,3 ...	0,1 ...	0,5 ...	24 V DC, conexiones según EN 175301	24 V DC, conexiones M12 según IEC 61076-2-101	110 V AC, conexiones según EN 175301	230 V AC, conexiones según EN 175301
Código			AG...	D2	D4	D5	D6	D7	D8	V24	V24P	V110	V230
<b>Unidades individuales</b>													
Reguladores de presión <b>MS-LR</b>		4	G1/8, G1/4	G1/8, G1/4, G3/8	-	-	■	■	■	-	-	-	-
		6	G1/4, G3/8, G1/2	G1/4, G3/8, G1/2, G3/4	-	-	■	■	■	■	-	-	-
		9	G3/4, G1	G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2	-	-	■	■	■	■	-	-	-
		12	-	G1, G1 1/4, G1 1/2, G2	-	-	-	■	■	■	-	-	-
Reguladores de presión <b>MS-LRB</b>		4	G1/4	G1/8, G1/4, G3/8	-	-	■	■	■	-	-	-	-
		6	G1/2	G1/4, G3/8, G1/2, G3/4	-	-	■	■	■	■	-	-	-
		9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reguladores de presión de precisión <b>MS-LRP</b>		4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6	G1/4, G3/8, G1/2	G1/4, G3/8, G1/2, G3/4	■	■	■	-	■	-	-	-	-
		9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reguladores de presión de precisión <b>MS-LRPB</b>		4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6	G1/2	G1/4, G3/8, G1/2, G3/4	■	■	■	-	■	-	-	-	-
		9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Electroválvulas reguladoras de presión <b>MS-LRE</b>		4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6	G1/4, G3/8, G1/2	G1/4, G3/8, G1/2, G3/4	-	-	■	■	■	■	-	-	-
		9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lubricadores <b>MS-LOE</b>		4	G1/8, G1/4	G1/8, G1/4, G3/8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6	G1/4, G3/8, G1/2	G1/4, G3/8, G1/2, G3/4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		9	G3/4, G1	G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		12	-	G1, G1 1/4, G1 1/2, G2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Válvulas de cierre <b>MS-EM(1)</b>		4	G1/8, G1/4	G1/8, G1/4, G3/8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6	G1/4, G3/8, G1/2	G1/4, G3/8, G1/2, G3/4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		9	G3/4, G1	G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		12	-	G1, G1 1/4, G1 1/2, G2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Válvulas de cierre <b>MS-EE</b>		4	G1/8, G1/4	G1/8, G1/4, G3/8	-	-	-	-	-	-	■	-	■
		6	G1/4, G3/8, G1/2	G1/4, G3/8, G1/2, G3/4	-	-	-	-	-	-	■	-	■
		9	G3/4, G1	G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2	-	-	-	-	-	-	■	■	■
		12	-	G1, G1 1/4, G1 1/2, G2	-	-	-	-	-	-	■	■	■
Válvulas de arranque progresivo <b>MS-DL</b>		4	G1/8, G1/4	G1/8, G1/4, G3/8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6	G1/4, G3/8, G1/2	G1/4, G3/8, G1/2, G3/4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		12	-	G1, G1 1/4, G1 1/2, G2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Válvulas de arranque progresivo <b>MS-DE</b>		4	G1/8, G1/4	G1/8, G1/4, G3/8	-	-	-	-	-	-	■	-	■
		6	G1/4, G3/8, G1/2	G1/4, G3/8, G1/2, G3/4	-	-	-	-	-	-	■	-	■
		9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		12	-	G1, G1 1/4, G1 1/2, G2	-	-	-	-	-	-	■	■	■

# Reguladores de presión MS-LR/LRB/LRP/LRPB/LRE, serie MS




Cuadro general de productos – Unidades de mantenimiento serie MS

Tipo	Tamaño	Protección del depósito del filtro		Indicación de presión					Cerradura		Opcional		→ Página/ Internet
		Funda de material sintético	Depósito metálico	Bulón de cierre (sin manómetro)	Manómetro MS integrado	Adaptador manómetro NE G <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	Adaptador manómetro NE G <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	Sensor de presión	Botón giratorio con enclavamiento, para cerrar con candado (accesorio)	Botón giratorio con cerradura integrada	Silenciador	Sentido del flujo de derecha a izquierda	
Código		R	U	VS	AG	A8	A4	AD...	AS	E11	S	Z	
<b>Unidades individuales</b>													
Reguladores de presión <b>MS-LR</b>	4	-	-	■	■	■	■	■	■	■	-	■	8
	6	-	-	■	■	-	■	■	■	■	-	■	8
	9	-	-	■	■	-	■	■	■	■	-	■	76
	12	-	-	■	■	-	■	-	■	■	-	■	88
Reguladores de presión <b>MS-LRB</b>	4	-	-	■	■	■	■	■	■	■	-	■	22
	6	-	-	■	■	-	■	■	■	■	-	■	22
	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reguladores de presión de precisión <b>MS-LRP</b>	4	-	-	■	-	■	■	■	■	■	-	■	36
	6	-	-	■	-	■	■	■	■	■	-	■	36
	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reguladores de presión de precisión <b>MS-LRPB</b>	4	-	-	■	-	■	■	■	■	■	-	■	50
	6	-	-	■	-	■	■	■	■	■	-	■	50
	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Electroválvulas reguladoras de presión <b>MS-LRE</b>	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6	-	-	■	■	-	■	-	-	-	-	■	66
	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lubricadores <b>MS-LOE</b>	4	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-	■	ms4-loe
	6	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-	■	ms6-loe
	9	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	■	ms9-loe
	12	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	■	ms12-loe
Válvulas de cierre <b>MS-EM(1)</b>	4	-	-	■	■	■	■	■	-	-	■	■	ms4-em1
	6	-	-	■	■	-	■	■	-	-	■	■	ms6-em1
	9	-	-	■	■	-	■	-	-	-	■	■	ms9-em
	12	-	-	■	■	-	■	-	-	-	■	■	ms12-em
Válvulas de cierre <b>MS-EE</b>	4	-	-	■	■	■	■	■	-	-	■	■	ms4-ee
	6	-	-	■	■	-	■	■	-	-	■	■	ms6-ee
	9	-	-	■	■	-	■	-	-	-	■	■	ms9-ee
	12	-	-	■	■	-	■	-	-	-	■	■	ms12-ee
Válvulas de arranque progresivo <b>MS-DL</b>	4	-	-	■	■	■	■	■	-	-	-	■	ms4-dl
	6	-	-	■	■	-	■	■	-	-	-	■	ms6-dl
	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12	-	-	■	■	-	■	-	-	-	-	■	ms12-dl
Válvulas de arranque progresivo <b>MS-DE</b>	4	-	-	■	■	■	■	■	-	-	-	■	ms4-de
	6	-	-	■	■	-	■	■	-	-	-	■	ms6-de
	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12	-	-	■	■	-	■	-	-	-	-	■	ms12-de

# Reguladores de presión MS-LR/LRB/LRP/LRPB/LRE, serie MS

FESTO

Cuadro general de productos – Unidades de mantenimiento serie MS

Tipo	Tamaño	Conexión neumática en el cuerpo	Placa base	Nivel de rendimiento		Tensión de alimentación				
				Categoría 1, un canal	Categoría 4, dos canales autocontrolados	24 V DC, conexiones según EN 175301	24 V DC, conexiones M12 según IEC 61076-2-101/según EN 60947-5-2	110 V AC, conexiones según EN 175301	230 V AC, conexiones según EN 175301	
Código			AG...	C	E	V24	V24P	V110	V230	
<b>Unidades individuales</b>										
Válvulas de arranque progresivo y de escape <b>MS-SV-C</b>		4	–							
		6	G1/2	G1/4, G3/8, G1/2, G3/4	■	–	■	■	■	■
		9	G3/4, G1	G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2	■	–	■	■	■	■
		12	–							
Válvulas de arranque progresivo y de escape <b>MS-SV-E</b>		4	–							
		6	G1/2	G1/4, G3/8, G1/2, G3/4	–	■	■	–	–	–
		9	–							
		12	–							
Secadores de membrana <b>MS-LDM1</b>		4	G1/8, G1/4	G1/8, G1/4, G3/8	–	–	–	–	–	
		6	G1/4, G3/8, G1/2	G1/4, G3/8, G1/2, G3/4	–	–	–	–	–	
		9	–							
		12	–							
Módulos de derivación <b>MS-FRM</b>		4	G1/8, G1/4	G1/8, G1/4, G3/8	–	–	–	–	–	
		6	G1/4, G3/8, G1/2	G1/4, G3/8, G1/2, G3/4	–	–	–	–	–	
		9	G3/4, G1	G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2	–	–	–	–	–	
		12	–	G1, G1 1/4, G1 1/2, G2	–	–	–	–	–	
Bloques de derivaciones <b>MS-FRM-FRZ</b>		4	G1/4	–	–	–	–	–	–	
		6	G1/2	–	–	–	–	–	–	
		9	–							
		12	–							
Detectores de caudal <b>SFAM</b>		4	–							
		6	G1/2	G1/2	–	–	–	–	–	
		9	–	G1, G1 1/2	–	–	–	–	–	
		12	–							

# Reguladores de presión MS-LR/LRB/LRP/LRPB/LRE, serie MS




Cuadro general de productos – Unidades de mantenimiento serie MS

Tipo	Tamaño	Protección del depósito del filtro		Indicación de presión					Tipo de salida		Opcional		→ Página/ Internet
		Fun­da de ma­te­rial sinté­tico	Depó­si­to me­tá­lico	Bulón de cierre (sin manómetro)	Manómetro MS integrado	Adaptador manómetro NE G <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	Adaptador manómetro NE G <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	Sensor de presión	2x PNP o NPN, 1 salida analógica de 4 ... 20 mA	2x PNP o NPN, 1 salida analógica de 0 ... 10 V	Silenciador	Sentido del flujo de derecha a izquierda	
Código		R	U	VS	AG	A8	A4	AD...	2SA	2SV	S	Z/R	
<b>Unidades individuales</b>													
Válvulas de arranque progresivo y de escape <b>MS-SV-C</b>	4	-											-
	6	-	-	■	■	-	■	■	-	-	■	■	ms6-sv
	9	-	-	■	■	-	■	■	-	-	■	■	ms9-sv
	12	-											-
Válvulas de arranque progresivo y de escape <b>MS-SV-E</b>	4	-											-
	6	-	-	■	■	-	■	■	-	-	■	■	ms6-sv
	9	-											-
	12	-											-
Secadores de membrana <b>MS-LDM1</b>	4	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	■	ms4-ldm1
	6	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	■	ms6-ldm1
	9	-											-
	12	-											-
Módulos de derivación <b>MS-FRM</b>	4	-	-	■	■	■	■	■	-	-	-	■	ms4-frm
	6	-	-	■	■	-	■	■	-	-	-	■	ms6-frm
	9	-	-	■	■	-	■	■	-	-	-	■	ms9-frm
	12	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	ms12-frm
Bloques de derivaciones <b>MS-FRM-FRZ</b>	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	ms4-frm
	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	ms6-frm
	9	-											-
	12	-											-
Detectores de caudal <b>SFAM</b>	4	-											-
	6	-	-	-	-	-	-	-	■	■	-	■	sfam-62
	9	-	-	-	-	-	-	-	■	■	-	■	sfam-90
	12	-											-

## Reguladores de presión MS4/MS6-LR, serie MS

Cuadro general de periféricos

### Regulador de presión MS4/MS6-LR



**Importante**


Otros accesorios:  
- Elemento de unión de módulos para combinación con tamaños MS4/MS6 o MS9

→ Internet: amv, rmv, armv  
- Adaptador para el montaje en perfiles → Internet: ipm-80, ipm-40-80, ipm-80-80

### Regulador de presión con manómetro de botón giratorio

MS4-LR-...-DM2

MS4-LR-...-DM1/MS6-LR-...-DM2



## Reguladores de presión MS4/MS6-LR, serie MS

Cuadro general de periféricos

Elementos para el montaje y accesorios						
		Unidad individual		Combinación		→ Página/Internet
		sin placa de enlace	con placa de distribución	sin placa de enlace	con placa de distribución	
1	Tapón ciego MS4/6-END	■	-	■	-	ms4-end, ms6-end
2	Placa base MS4/6-AG...	-	■	-	■	ms4-ag, ms6-ag
3	Elemento de unión de módulos MS4/6-MV	-	■	■	■	ms4-mv, ms6-mv
4	Escuadra de fijación MS4/6-WB	■	■	-	-	ms4-wb, ms6-wb
5	Escuadra de fijación MS4-WBM	■	■	-	-	ms4-wbm
6	Escuadra de fijación MS4/6-WR	■	■	-	-	ms4-wr, ms6-wr
7	Tuerca moleteada (incluida en el suministro) MS-LR	■	■	-	-	-
8	Placa ciega VS	■	■	■	■	20
9	Adaptador para manómetro NE 1/8/1/4 A8/A4	■	■	■	■	20
10	Manómetro MA	■	■	■	■	98
11	Sensor de presión sin indicador AD7 ... AD10	■	■	■	■	20
12	Cable NEBU-M8...-LE3	■	■	■	■	98
13	Sensor de presión con indicador AD1 ... AD4	■	■	■	■	20
14	Cable NEBU-M8...-LE3/NEBU-M12...-LE4	■	■	■	■	98
15	Candado LRVS-D	■	■	■	■	98
-	Escuadra de fijación MS4/6-WP/WPB/WPE/WPM	-	■	■	■	ms4-wp, ms6-wp

## Reguladores de presión MS4/MS6-LR, serie MS

Código para el pedido

**FESTO**

MS		6	-	LR	-	1/2	-	D5	-	AS
<b>Serie</b>										
MS	Unidad de mantenimiento estándar									
<b>Tamaño</b>										
4	Patrón de 40 [mm]									
6	Patrón de 62 [mm]									
<b>Función de mantenimiento</b>										
LR	Regulador de presión									
<b>Tamaño de conexión</b>										
MS4										
1/8	Rosca G1/8									
1/4	Rosca G1/4									
MS6										
1/4	Rosca G1/4									
3/8	Rosca G3/8									
1/2	Rosca G1/2									
<b>Margen de regulación de la presión</b>										
D5	0,3 ... 4 bar									
D6	0,3 ... 7 bar									
D7	0,5 ... 12 bar									
<b>Cerradura</b>										
AS	Botón giratorio estándar con enclavamiento, para cerrar con candado (accesorio)									


### Pedir variantes adicionales mediante conjunto modular → 20

- Placas base
- Margen de regulación de la presión
- Alternativas de manómetros
- Manómetros con escalas alternativas
- Escape secundario
- Cabezal giratorio alternativo
- Posición alternativa de montaje
- Cerradura
- Tipo de fijación
- Certificación UL
- Sentido alternativo del flujo

## Reguladores de presión MS4/MS6-LR, serie MS

Hoja de datos

Con manómetro



-  - Caudal  
1 000 ... 7 500 l/min
-  - Temperatura  
-10 ... +60 °C
-  - Presión de funcionamiento  
0,8 ... 20 bar
-  - [www.festo.com](http://www.festo.com)

Juegos de piezas  
de repuesto  
→ 19



Una válvula reguladora de presión (lado secundario) mantiene el aire de control a niveles casi constantes, independientemente de las oscilaciones de presión que sufra la red (lado primario) a raíz del consumo de aire.

- Buenas características de regulación con histéresis pequeña y compensación de presión primaria
- Gran caudal con poca caída de presión
- Suministrable con y sin escape secundario
- Seguridad contra accionamiento involuntario, para asegurar los valores de ajuste
- Cuatro márgenes de regulación de la presión: 0,3 ... 4 bar, 0,3 ... 7 bar, 0,5 ... 12 bar y 0,5 ... 16 bar
- Dos conexiones para manómetros para una instalación más versátil
- Opción integrada de flujo inverso para escape de salida 2 a salida 1
- Sensor de presión opcional
- Manómetro opcional con botón giratorio

Datos técnicos generales		MS4		MS6	
Tamaño					
Conexión neumática 1, 2		G <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	G <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	G <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	G <sup>3</sup> / <sub>8</sub> / G <sup>1</sup> / <sub>2</sub>
Construcción		Regulador de membrana, de accionamiento directo			
Función de regulación		Presión de salida constante, con compensación de la presión de entrada, con flujo inverso, con/sin descarga secundaria			
Tipo de fijación		Con accesorios Montaje en línea Montaje en panel frontal			
Posición de montaje		Indistinta			
Seguridad contra accionamiento involuntario		Botón giratorio con enclavamiento Botón giratorio con enclavamiento, para cerrar con candado (accesorio) Botón giratorio con cerradura integrada			
Margen de regulación de la presión/ accionamiento	D5 [bar]	0,3 ... 4, accionamiento manual <sup>1)</sup>			
	D6 [bar]	0,3 ... 7, accionamiento manual <sup>1)</sup>			
	D7 [bar]	0,5 ... 12, accionamiento manual (0,5 ... 10 con sensor de presión AD... o con certificación UL) <sup>1)</sup>			
	D8 [bar]	-		0,5 ... 16, accionamiento manual (0,5 ... 10 con certificación UL)	
Histéresis máxima de la presión	[bar]	0,25 (0,4 con manómetro con botón giratorio DM1/DM2)		0,25 (0,4 con manómetro con botón giratorio DM2)	
Indicación de presión		Con sensor de presión para la indicación de la presión mediante LCD, con salida eléctrica			
		Con sensor de presión para la indicación de la presión de salida y con salida eléctrica			
		Con manómetro para la indicación de la presión de salida			
		Con manómetro de escala con zonas verde y roja, para la indicación de la presión de salida			
		Con manómetro con botón giratorio para la indicación de la presión de salida			
			G <sup>1</sup> / <sub>8</sub> en preparación		-
		G <sup>1</sup> / <sub>4</sub> en preparación			

1) MS4: En el caso de válvulas reguladoras con manómetro de botón giratorio DM..., el margen de regulación empieza en 0,8 bar.

-  - Importante: Este producto cumple con los estándares ISO 1179-1 e ISO 228-1

## Reguladores de presión MS4/MS6-LR, serie MS

Hoja de datos

Caudal nominal normal $q_{nN}^{1)}$ [l/min]						
Tamaño		MS4		MS6		
Conexión neumática		G $\frac{1}{8}$	G $\frac{1}{4}$	G $\frac{1}{4}$	G $\frac{3}{8}$	G $\frac{1}{2}$
Margen de regulación de la presión	D5	1 200 <sup>2)</sup>	2 100 <sup>2)</sup>	2 400 <sup>2)</sup>	5 500 <sup>2)</sup>	7 500 <sup>2)</sup>
	D6	1 150	1 800	3 000	5 800	6 500
	D7	1 000	1 700 <sup>3)</sup>	2 700	4 500	5 500
	D8	–	–	2 200	4 000	4 500

- 1) Medición con  $p_1 = 10$  bar y  $p_2 = 6$  bar y  $\Delta p = 1$  bar
- 2) Medición con  $p_1 = 10$  bar y  $p_2 = 3$  bar y  $\Delta p = 1$  bar
- 3) Utilizando un manómetro con botón giratorio DM1/DM2,  $q_{nN} = 800$  l/min,  $q_{n \text{ máx}} = 2 200$  l/min


Condiciones de funcionamiento y del entorno		
Tamaño	MS4	MS6
Presión de funcionamiento [bar]	0,8 ... 14 (0,8 ... 10) <sup>1)</sup>	
Fluido de trabajo	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gases inertes	
Nota sobre el fluido de trabajo/mando	Es posible el funcionamiento con aire comprimido lubricado (lo cual requiere seguir utilizando aire lubricado)	
Temperatura ambiente [°C]	-10 ... +60 (0 ... +50) <sup>2)</sup>	
Temperatura del fluido [°C]	-10 ... +60 (0 ... +50) <sup>2)</sup>	
Temperatura de almacenamiento [°C]	-10 ... +60	
Clase de resistencia a la corrosión <sup>3)</sup>	2	
Certificación UL	c UL us - Recognized (OL)	

- 1) El valor entre paréntesis es válido para MS4/MS6-LR con certificación UL.
- 2) El valor entre paréntesis es válido para MS4/MS6-LR con sensor de presión AD...
- 3) Clase de resistencia a la corrosión 2 según norma de Festo 940 070  
Válida para piezas expuestas a moderado peligro de corrosión. Piezas exteriores en contacto directo con sustancias usuales en entornos industriales, tales como disolventes, detergentes o lubricantes, con superficies principalmente decorativas.

Pesos [g]		
Tamaño	MS4	MS6
Regulador de presión	225	730
Válvula reguladora de presión, con botón giratorio con cerradura incorporada E11	350	1 000

### Materiales

Vista en sección



Regulador de presión	
1	Cuerpo Fundición inyectada de aluminio
2	Botón giratorio Botón giratorio con cerradura integrada E11 Aluminio
3	Membrana NBR
4	Tapa en la parte inferior PET
5	Muelle Acero
–	Juntas NBR
Características del material	
Conformidad con RoHS	
Sin cobre ni PTFE sólo con cierre VS	


# Reguladores de presión MS4/MS6-LR, serie MS

Hoja de datos

## Caudal normal $q_n$ en función de la presión secundaria $p_2$


MS4-LR-1/8

Presión de entrada  $p_1 = 10$  bar



— D6: 0,3 ... 7 bar  
- - - D7: 0,5 ... 12 bar<sup>1)</sup>


MS4-LR-1/4



1) En la línea característica de la variante DM1/DM2, la caída inicial de presión es mayor.


MS6-LR-1/4

Presión de entrada  $p_1 = 10$  bar




— D6: 0,3 ... 7 bar  
- - - D7: 0,5 ... 12 bar

MS6-LR-3/8



MS6-LR-1/2

Presión de entrada  $p_1 = 10$  bar



— D6: 0,3 ... 7 bar  
- - - D7: 0,5 ... 12 bar


## Reguladores de presión MS4/MS6-LR, serie MS

Hoja de datos

### Dimensiones: estándar

Datos CAD disponibles en → [www.festo.com](http://www.festo.com)

Con manómetro integrado, unidad de indicación [bar], botón giratorio estándar con enclavamiento



→ Sentido del flujo


Tipo	B1	B2	Manómetro		D1	D2	L1	L2	L3	L4	L5
			Escala estándar	Escala de color rojo y verde							
MS4-LR-1/8	40	21	57	58,5	G1/8	37,2	64,4	27	51,1	58	2
MS4-LR-1/4					G1/4						
MS6-LR-1/4	62	31	77	78,5	G1/4	51	93	39	86	84	5
MS6-LR-3/8					G3/8						
MS6-LR-1/2					G1/2						

⚠ Importante: Este producto cumple con los estándares ISO 1179-1 e ISO 228-1

### Dimensiones: posición alternativa de montaje

Datos CAD disponibles en → [www.festo.com](http://www.festo.com)

Botón giratorio KD



→ Sentido del flujo

Tipo	B1	B2	B3	D1	D2	L1	L2	L3	L4	L5
MS4-LR-1/8-...-KD	40	21	57	G1/8	37,2	64,4	27	51,1	58	2
MS4-LR-1/4-...-KD				G1/4						
MS6-LR-1/4-...-KD	62	31	77	G1/4	51	93	39	86	84	5
MS6-LR-3/8-...-KD				G3/8						
MS6-LR-1/2-...-KD				G1/2						

⚠ Importante: Este producto cumple con los estándares ISO 1179-1 e ISO 228-1

## Reguladores de presión MS4/MS6-LR, serie MS

Hoja de datos


**FESTO**

Dimensiones: alternativas para manómetros

Datos CAD disponibles en [www.festo.com](http://www.festo.com)

Cierre VS

Adaptador A8/A4 para manómetro NE 1/8/1/4, sin manómetro



Tipo	B2	B3	D1	D4
MS4-LR-1/8-...-VS	21	54	G1/8	-
MS4-LR-1/4-...-VS			G1/4	
MS4-LR-1/8-...-A8	21	58,5	G1/8	G1/8
MS4-LR-1/4-...-A8			G1/4	
MS4-LR-1/8-...-A4	21	58,5	G1/8	G1/4
MS4-LR-1/4-...-A4			G1/4	
MS6-LR-1/4-...-VS	31	76	G1/4	-
MS6-LR-3/8-...-VS			G3/8	
MS6-LR-1/2-...-VS			G1/2	
MS6-LR-1/4-...-A4	31	78,5	G1/4	G1/4
MS6-LR-3/8-...-A4			G3/8	
MS6-LR-1/2-...-A4			G1/2	

· | · Importante: Este producto cumple con los estándares ISO 1179-1 e ISO 228-1

## Reguladores de presión MS4/MS6-LR, serie MS


Hoja de datos

### Dimensiones: alternativas para manómetros

Datos CAD disponibles en → [www.festo.com](http://www.festo.com)

Sensor de presión con LCD de indicación AD1 ... AD4

Hojas de datos → Internet: [sde1](#)



Variante AD1:  
SDE1-D10-G2-MS-L-P1-M8 con conector tipo clavija de 3 contactos M8x1, 1 salida PNP


Variante AD3:  
SDE1-D10-G2-MS-L-PI-M12 con conector tipo clavija de 4 contactos M12x1, 1 salida PNP y 4 ... 20 mA analógicas

Variante AD2:  
SDE1-D10-G2-MS-L-N1-M8 con conector tipo clavija de 3 contactos M8x1, 1 salida NPN

Variante AD4:  
SDE1-D10-G2-MS-L-NI-M12 con conector tipo clavija de 4 contactos M12x1, 1 salida NPN y 4 ... 20 mA analógicas

Sensor de presión sin indicación LCD (sólo indicación del estado de conmutación) AD7 ... AD10

Hojas de datos → Internet: [sde5](#)



Variante AD7:  
SDE5-D10-O-...-P-M8 con conector tipo clavija de 3 contactos M8x1, comparador de valor de umbral, 1 salida PNP, normalmente abierto

Variante AD9:  
SDE5-D10-O3-...-P-M8 con conector tipo clavija de 3 contactos M8x1, ventana de comparador, 1 salida PNP, normalmente abierto

Variante AD8:  
SDE5-D10-C-...-P-M8 con conector tipo clavija de 3 contactos M8x1, comparador de valor de umbral, 1 salida PNP, normalmente cerrado

Variante AD10:  
SDE5-D10-C3-...-P-M8 con conector tipo clavija de 3 contactos M8x1, ventana de comparador, 1 salida PNP, normalmente cerrado

Tipo	B2	B3	D1	D6	L5	L6
MS4-LR-1/8-...-AD1/AD2	21	82,6	G1/8	M8x1	35,1	46,7
MS4-LR-1/4-...-AD1/AD2			G1/4			
MS4-LR-1/8-...-AD3/AD4	21	82,6	G1/8	M12x1	35,1	55,8
MS4-LR-1/4-...-AD3/AD4			G1/4			
MS4-LR-1/8-...-AD7/AD8/AD9/AD10	21	59,1	G1/8	M8x1	-	-
MS4-LR-1/4-...-AD7/AD8/AD9/AD10			G1/4			
MS6-LR-1/4-...-AD1/AD2	31	103	G1/4	M8x1	35,1	46,7
MS6-LR-3/8-...-AD1/AD2			G3/8			
MS6-LR-1/2-...-AD1/AD2			G1/2			
MS6-LR-1/4-...-AD3/AD4	31	103	G1/4	M12x1	35,1	55,8
MS6-LR-3/8-...-AD3/AD4			G3/8			
MS6-LR-1/2-...-AD3/AD4			G1/2			
MS6-LR-1/4-...-AD7/AD8/AD9/AD10	31	79	G1/4	M8x1	-	-
MS6-LR-3/8-...-AD7/AD8/AD9/AD10			G3/8			
MS6-LR-1/2-...-AD7/AD8/AD9/AD10			G1/2			

⚠ Importante: Este producto cumple con los estándares ISO 1179-1 e ISO 228-1

## Reguladores de presión MS4/MS6-LR, serie MS

Hoja de datos

**FESTO**

### Dimensiones: botón giratorio


Datos CAD disponibles en [www.festo.com](http://www.festo.com)

Para montaje en panel

Botón giratorio estándar con enclavamiento


Botón giratorio estándar con enclavamiento, para cerrar con candado (accesorio) AS

Botón giratorio con cerradura integrada E11



Botón giratorio largo con enclavamiento LD

Botón giratorio largo con enclavamiento, para cerrar con candado (accesorio) LD-AS



Tipo	B4	B5	D2	D3 +1	L3	L8	L9	L10
MS4-LR-...	-	-	37,2	30	51,1	13	6	-
MS4-LR-...-AS	48,3	29,7			60,2			
MS4-LR-...-E11	-	-			76			
MS4-LR-...-LD	-	-	37,2	-	51,1	-	-	76,8
MS4-LR-...-LD-AS	48,3	29,7			60,2			85,7
MS6-LR-...	-	-	51	44	86	22	14	-
MS6-LR-...-AS	64,4	39			95,5			
MS6-LR-...-E11	-	-			112,1			
MS6-LR-...-LD	-	-	51	-	86	-	-	139
MS6-LR-...-LD-AS	64,4	39			95,5			148,5

## Reguladores de presión MS4/MS6-LR, serie MS




Hoja de datos

Dimensiones: manómetro con botón giratorio

Datos CAD disponibles en → [www.festo.com](http://www.festo.com)

DM1 pequeño

DM2 grande



**Importante**  
Debido a que el botón giratorio sobresale, únicamente puede montarse un bloque de distribución MS4-FRM-FRZ o un módulo de derivación MS4-FRM como unidad contigua.

→ Sentido del flujo

Tipo	D2	D3	L3	L4	L8	L9
MS4-LR-...-DM1	37,2	M30x1,5	54	58,5	13	6,7
MS4-LR-...-DM2	51,1	M48x1,5	55,7	60,5	13	6,6
MS6-LR-...-DM2	51	M44x1	84	93	26	19

## Reguladores de presión MS4/MS6-LR, serie MS

**FESTO**

Hoja de datos

<b>Referencias</b>							
Con manómetro integrado, unidad de indicación [bar], botón giratorio estándar con enclavamiento, para cerrar con candado (accesorio)							
Tamaño	Conexión	Margen de regulación de la presión 0,3 ... 4 bar		Margen de regulación de la presión 0,3 ... 7 bar		Margen de regulación de la presión 0,5 ... 12 bar	
		Nº art.	Tipo	Nº art.	Tipo	Nº art.	Tipo
MS4	G $\frac{1}{8}$	529421	MS4-LR- $\frac{1}{8}$ -D5-AS	529423	MS4-LR- $\frac{1}{8}$ -D6-AS	529425	MS4-LR- $\frac{1}{8}$ -D7-AS
	G $\frac{1}{4}$	529415	MS4-LR- $\frac{1}{4}$ -D5-AS	529417	MS4-LR- $\frac{1}{4}$ -D6-AS	529419	MS4-LR- $\frac{1}{4}$ -D7-AS
MS6	G $\frac{1}{4}$	529995	MS6-LR- $\frac{1}{4}$ -D5-AS	529997	MS6-LR- $\frac{1}{4}$ -D6-AS	529999	MS6-LR- $\frac{1}{4}$ -D7-AS
	G $\frac{3}{8}$	530001	MS6-LR- $\frac{3}{8}$ -D5-AS	530003	MS6-LR- $\frac{3}{8}$ -D6-AS	530005	MS6-LR- $\frac{3}{8}$ -D7-AS
	G $\frac{1}{2}$	529989	MS6-LR- $\frac{1}{2}$ -D5-AS	529991	MS6-LR- $\frac{1}{2}$ -D6-AS	529993	MS6-LR- $\frac{1}{2}$ -D7-AS

<b>Referencias: repuestos</b>		
Tamaño	Nº art.	Tipo
MS4	673649	MS4-LR/LRB
MS6	673650	MS6-LR/LRB

## Reguladores de presión MS4/MS6-LR, serie MS

Referencias: conjunto modular

M Indicaciones mínimas						O Opcional →
Nº de artículo	Serie	Tamaño	Función	Tamaño de conexión	Margen de presión / Accionamiento	Alternativas de manómetros
527690 527663	MS	4 6	LR	1/8, 1/4, 3/8, 1/2, AGA, AGB, AGC, AGD, AGE	D5, D6, D7, D8	VS, A8, A4, RG, AD1, AD2, AD3, AD4, AD7, AD8, AD9, AD10
<b>Ejemplo de pedido</b> 527690	MS	4	- LR	- AGB	- D6	AD3

Tablas para realizar los pedidos						
Patrón	[mm]	40	62	Condiciones	Código	Entrada código
M	Nº de artículo	527690		527663		
	Serie	Estándar			MS	MS
	Tamaño	4	6		...	
	Función	Regulador de presión			-LR	-LR
	Tamaño de conexión	Rosca G1/8	-		-1/8	
		Rosca G1/4	Rosca G1/4		-1/4	
		-	Rosca G3/8		-3/8	
		-	Rosca G1/2		-1/2	
		Placa base G1/8	-		-AGA	
		Placa base G1/4	Placa base G1/4		-AGB	
		Placa base G3/8	Placa base G3/8		-AGC	
		-	Placa base G1/2		-AGD	
	-	Placa base G3/4		-AGE		
	Margen de presión/Accionamiento	0,3 ... 4 bar, accionamiento manual			-D5	
		0,3 ... 7 bar, accionamiento manual			-D6	
		0,5 ... 12 bar, accionamiento manual			-D7	
		-	0,5 ... 16 bar, accionamiento manual	3	-D8	
O	Alternativas de manómetros	Placa ciega			-VS	
		Adaptador para manómetro NE 1/8, sin manómetro		-	-A8	
		Adaptador para manómetro NE 1/4 (sin manómetro)			-A4	
		Manómetro integrado, escala de color rojo y verde			1 2 3 -RG	
		Sensor de presión con indicación, conector tipo clavija M8, salida conmutada PNP, 3 contactos			1 4 -AD1	
		Sensor de presión con indicación, conector tipo clavija M8, salida conmutada NPN, 3 contactos			1 4 -AD2	
		Sensor de presión con indicación, conector tipo clavija M12, salida conmutada PNP, 4 contactos, salida analógica 4 ... 20 mA			1 4 -AD3	
		Sensor de presión con indicación, conector tipo clavija M12, salida conmutada NPN, 4 contactos, salida analógica 4 ... 20 mA			1 4 -AD4	
		Sensor de presión sin indicación, con. tipo clavija M8, comparador de umbral, PNP, normalm. abierto			1 4 -AD7	
		Sensor de presión sin indicación, con. tipo clavija M8, comparador de umbral, PNP, normalm. cerrado			1 4 -AD8	
		Sensor de presión sin indicación, con. tipo clavija M8, ventana de comparador, PNP, normalm. abierto			1 4 -AD9	
	Sensor de presión sin indicación, con. tipo clavija M8, ventana de comparador, PNP, normalm. cerrado			1 4 -AD10		

1 RG, AD1 ... AD4, AD7 ... AD10, OS, KD, AS, WR, WB

MS4: No combinable con botón giratorio alternativo DM2

2 RG, OS, KD, AS

No combinable con botón giratorio alternativo DM1

3 D8, RG, OS, KD, AS

MS6: No combinable con botón giratorio alternativo DM2

4 AD1 ... AD4, AD7 ... AD10

Margen máx. de medición 10 bar  
No con margen de regulación de la presión D8

Continúa: código de pedido

	MS		- LR		-		-		-	
--	----	--	------	--	---	--	---	--	---	--

## Reguladores de presión MS4/MS6-LR, serie MS

Referencias: conjunto modular

→ <input type="checkbox"/> Opcional							
Manómetros con escalas alternativas	Escape secundario	Cabezal giratorio alternativo	Posición alternativa de montaje	Cerradura	Tipo de fijación	Certificación UL	Sentido alternativo del flujo
PSI, MPA	OS	LD, DM1, DM2	KD	AS, E11	WR, WP, WPM, WB, WBM	UL1	Z
-	-	-	-	AS	-	-	-

Tablas para realizar los pedidos						
Patrón	[mm]	40	62	Condiciones	Código	Entrada código
<input type="checkbox"/> Manómetros con escalas alternativas		psi		5	-PSI	
		MPa		6	-MPA	
↓ Escape secundario		Sin escape secundario		1 2 3	-OS	
Cabezal giratorio alternativo		Botón giratorio largo		7	-LD	
		Manómetro pequeño, con botón giratorio	-	7 8	-DM1	
		Manómetro grande, con botón giratorio		7 8	-DM2	
Posición alternativa de montaje		Botón giratorio debajo		1 2 3 9	-KD	
Cerradura		Para cerrar con candado (accesorio)		1 2 3	-AS	
		Botón giratorio con cerradura integrada			-E11	
Tipo de fijación		Escuadra de fijación con tuerca moleteada para el cabezal de regulación		1 10	-WR	
		Escuadra de fijación		11	-WP	
		Escuadra de fijación		11	-WPM	
		Escuadra de fijación		1	-WB	
		Escuadra de fijación	-		-WBM	
Certificación UL		cULus, ordinary location for Canada and USA			-UL1	
Sentido alternativo del flujo		Sentido del flujo de derecha a izquierda			-Z	

RG, AD1 ... AD4, AD7 ... AD10, OS, KD, AS, WR, WB

MS4: No combinable con botón giratorio alternativo DM2

RG, OS, KD, AS

No combinable con botón giratorio alternativo DM1

D8, RG, OS, KD, AS

MS6: No combinable con botón giratorio alternativo DM2

PSI

No combinable con elementos sustitutivos de manómetro VS, A8, A4, RG, AD1 ... AD4, AD7... AD10

MPA

No combinable con elementos sustitutivos de manómetro VS, A8, A4, AD1 ... AD4, AD7... AD10

No combinable con botón giratorio alternativo DM1, DM2

LD, DM1, DM2

No con candado E11

DM1, DM2

Únicamente combinable con elementos sustitutivos de manómetro VS, A8, A4, AD1 ... AD4, AD7... AD10

KD

No con manómetro de alternativa RG

No con escala alternativa de manómetro MPA

No con tipo de fijación WP

WR

No combinable con botón giratorio largo LD

WP, WPM

Sólo con placa base AGA, AGB, AGC, AGD, AGE

Continúa: código de pedido


-  -  -  -  -  -  -  -

## Reguladores de presión MS4/MS6-LRB, serie MS

Cuadro general de periféricos

**FESTO**

### Regulador de presión MS4/MS6-LRB con salida de presión detrás



**Importante**


Otros accesorios:

- Elemento de unión de módulos para combinación con tamaños MS4/MS6 o MS9  
→ Internet: amv, rmv, armv
- Adaptador para montaje en perfiles → Internet: ipm-80, ipm-40-80, ipm-80-80

### Regulador de presión con manómetro de botón giratorio

MS4-LRB...-DM1/

MS6-LRB...-DM2



## Reguladores de presión MS4/MS6-LRB, serie MS


Cuadro general de periféricos

Elementos para el montaje y accesorios						
		Unidad individual		Combinación		→ Página/Internet
		sin placa de enlace	con placa de distribución	sin placa de enlace	con placa de distribución	
1	Tapón ciego MS4/6-END	■	-	■	-	ms4-end, ms6-end
2	Placa base MS4/6-AG...	-	■	-	■	ms4-ag, ms6-ag
3	Elemento de unión de módulos MS4/6-MV	-	■	■	■	ms4-mv, ms6-mv
4	Bloque de salida acodado B...	■	■	■	■	34
5	Placa ciega VS	■	■	■	■	34
6	Adaptador para manómetro NE 1/8/1/4 A8/A4	■	■	■	■	34
7	Manómetro MA	■	■	■	■	98
8	Sensor de presión sin indicador AD7 ... AD10	■	■	■	■	34
9	Cable NEBU-M8...-LE3	■	■	■	■	98
10	Sensor de presión con indicador AD1 ... AD4	■	■	■	■	34
11	Cable NEBU-M8...-LE3/NEBU-M12...-LE4	■	■	■	■	98
12	Escuadra de fijación MS4/6-WP	-	■	■	■	ms4-wp, ms6-wp
13	Escuadra de fijación MS4/6-WPB	-	■	■	■	ms4-wp, ms6-wp
14	Escuadra de fijación MS4/6-WPE	-	■	■	■	ms4-wp, ms6-wp
15	Escuadra de fijación MS4/6-WPM	-	■	■	■	ms4-wp, ms6-wp
16	Candado LRVS-D	■	■	■	■	98

## Reguladores de presión MS4/MS6-LRB, serie MS

Cuadro general de periféricos

### Regulador de presión MS4/MS6-LRB con salida de presión delante



 Importante

Otros accesorios:

- Elemento de unión de módulos para combinación con tamaños MS4/MS6 o MS9  
→ Internet: amv, rmv, armv
- Adaptador para el montaje en perfiles → Internet: ipm-80, ipm-40-80, ipm-80-80

Elementos para el montaje y accesorios	Unidad individual		Combinación		→ Página/Internet
	sin placa de enlace	con placa de distribución	sin placa de enlace	con placa de distribución	
1 Tapón ciego MS4/6-END	■	-	■	-	ms4-end, ms6-end
2 Placa base MS4/6-AG...	-	■	-	■	ms4-ag, ms6-ag
3 Elemento de unión de módulos MS4/6-MV	-	■	■	■	ms4-mv, ms6-mv
4 Escuadra de fijación MS4/6-WB	■	■	-	-	ms4-wb, ms6-wb
5 Escuadra de fijación MS4-WBM	■	■	-	-	ms4-wbm
6 Escuadra de fijación MS4/6-WR	■	■	-	-	ms4-wr, ms6-wr
7 Tuerca moleteada (incluida en el suministro) MS-LR	■	■	-	-	-
8 Bloque de salida acodado B...	■	■	■	■	34
9 Placa ciega VS	■	■	■	■	34
10 Sensor de presión sin indicador AD7 ... AD10	■	■	■	■	34
11 Cable NEBU-M8...-LE3	■	■	■	■	98
12 Candado LRVS-D	■	■	■	■	98

## Reguladores de presión MS4/MS6-LRB, serie MS

Código para el pedido

		MS	6	-	LRB	-	1/2	-	D7	-		-	AS	-	BD
<b>Serie</b>															
MS	Unidad de mantenimiento estándar														
<b>Tamaño</b>															
4	Patrón de 40 [mm]														
6	Patrón de 62 [mm]														
<b>Función de mantenimiento</b>															
LRB	Regulador de presión para montaje en batería														
<b>Tamaño de conexión</b>															
MS4															
1/4	Rosca G1/4														
MS6															
1/2	Rosca G1/2														
<b>Margen de regulación de la presión</b>															
D5	0,3 ... 4 bar														
D6	0,3 ... 7 bar														
D7	0,5 ... 12 bar														
<b>Alternativas de manómetros</b>															
	Manómetro integrado														
A8	Adaptador para manómetro NE 1/8, sin manómetro														
A4	Adaptador para manómetro NE 1/4, sin manómetro														
<b>Cerradura</b>															
AS	Botón giratorio estándar con enclavamiento, para cerrar con candado (accesorio)														
<b>Salida de presión</b>															
	Sin bloque acodado de salida														
BD	Bloque angular de salida QS-8														

### Pedir variantes adicionales mediante conjunto modular → 34


- Placas base
- Margen de regulación de la presión
- Alternativas de manómetros
- Manómetros con escalas alternativas
- Escape secundario
- Cabezal giratorio alternativo
- Posición alternativa de montaje
- Cerradura
- Salida de presión
- Tipo de fijación
- Certificación UL
- Sentido alternativo del flujo

## Reguladores de presión MS4/MS6-LRB, serie MS


Hoja de datos

**FESTO**

Sin manómetro



Con manómetro




- - Caudal  
300 ... 7.300 l/min
- - Temperatura  
-10 ... +60 °C
- - Presión de funcionamiento  
0,8 ... 20 bar
- - [www.festo.com](http://www.festo.com)

Juegos de piezas  
de repuesto  
→ 33



Válvula reguladora de presión para montaje en batería.



El regulador de presión es apropiado para el montaje en batería con paso del aire de alimentación para crear una batería de regulación de zonas de presión independientes entre sí. La salida de la presión puede ser por delante o por detrás.

- Buenas características de regulación con histéresis pequeña y compensación de presión primaria
- Montaje en batería con paso del aire de alimentación
- Para configurar una batería de regulación de zonas de presión independientes
- Seguridad contra accionamiento involuntario, para asegurar los valores de ajuste
- Suministrable con y sin escape secundario
- Cuatro márgenes de regulación de la presión: 0,3 ... 4 bar, 0,3 ... 7 bar, 0,5 ... 12 bar y 0,5 ... 16 bar
- Opción integrada de flujo inverso para escape de salida 2 a salida 1
- Sensor de presión opcional
- Manómetro opcional con botón giratorio

Datos técnicos generales			
Tamaño	MS4	MS6	
Conexión neumática 1	G $\frac{1}{4}$	G $\frac{1}{2}$	
Conexión neumática 2	G $\frac{1}{4}$	G $\frac{1}{2}$	
	QS-6	QS-8	
	QS-8	QS-10	
Construcción	Regulador de membrana de accionamiento directo con alimentación continua de presión		
Función de regulación	Presión de salida constante con compensación de la presión de entrada, con flujo inverso, con/sin descarga secundaria		
Tipo de fijación	Con accesorios		
	Montaje en línea		
	Montaje en panel frontal		
Posición de montaje	Indistinta		
Seguridad contra accionamiento involuntario	Botón giratorio con enclavamiento		
	Botón giratorio con enclavamiento, para cerrar con candado (accesorio)		
	Botón giratorio con cerradura integrada		
Margen de regulación de la presión/ accionamiento	D5 [bar]	0,3 ... 4, accionamiento manual <sup>1)</sup>	
	D6 [bar]	0,3 ... 7, accionamiento manual <sup>1)</sup>	
	D7 [bar]	0,5 ... 12, accionamiento manual (0,5 ... 10 con sensor de presión AD... o con certificación UL) <sup>1)</sup>	
	D8 [bar]	-	0,5 ... 16, accionamiento manual (0,5 ... 10 con certificación UL)
Histéresis máxima de la presión	[bar]	0,25	0,25 (0,4 con manómetro con botón giratorio DM2)
Indicación de presión	Con sensor de presión para la indicación de la presión mediante LCD, con salida eléctrica		
	Con sensor de presión para la indicación de la presión de salida y con salida eléctrica		
	Con manómetro para la indicación de la presión de salida		
	Con manómetro de escala con zonas verde y roja, para la indicación de la presión de salida		
	Con manómetro con botón giratorio para la indicación de la presión de salida		
	G $\frac{1}{8}$ en preparación	-	
G $\frac{1}{4}$ en preparación	-		

1) MS4: En el caso de válvulas reguladoras con manómetro de botón giratorio DM1, el margen de regulación empieza en 0,8 bar.

- - Importante: Este producto cumple con los estándares ISO 1179-1 e ISO 228-1

## Reguladores de presión MS4/MS6-LRB, serie MS

**FESTO**

Hoja de datos

Caudal nominal normal $q_{nN}^1$ [l/min]							
Tamaño		MS4			MS6		
		Estándar	Bloque de salida acodado		Estándar	Bloque de salida acodado	
			QS-6	QS-8		QS-8	QS-10
Margen de regulación de la presión	D5	1 900 <sup>2)</sup>	300 <sup>2)</sup>	650 <sup>2)</sup>	7 300 <sup>2)</sup>	600 <sup>2)</sup>	750 <sup>2)</sup>
	D6	1 700	350	840	6 300	880	1 000
	D7	1 500 <sup>3)</sup>	350	640	5 500	800	950
	D8	–	–	–	4 500	750	850

- 1) Medición con  $p_1 = 10$  bar y  $p_2 = 6$  bar y  $\Delta p = 1$  bar
- 2) Medición con  $p_1 = 10$  bar y  $p_2 = 3$  bar y  $\Delta p = 1$  bar
- 3) Utilizando un manómetro con botón giratorio DM1/DM2,  $q_{nN} = 800$  l/min,  $q_{n \text{ máx}} = 2\,200$  l/min

Condiciones de funcionamiento y del entorno		
Tamaño	MS4	MS6
Presión de funcionamiento [bar]	0,8 ... 14 (0,8 ... 10) <sup>1)</sup>	0,8 ... 20 (0,8 ... 10) <sup>1)</sup>
Fluido de trabajo	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gases inertes	
Nota sobre el fluido de trabajo/mando	Es posible el funcionamiento con aire comprimido lubricado (lo cual requiere seguir utilizando aire lubricado)	
Temperatura ambiente [°C]	-10 ... +60 (0 ... +50) <sup>2)</sup>	
Temperatura del fluido [°C]	-10 ... +60 (0 ... +50) <sup>2)</sup>	
Temperatura de almacenamiento [°C]	-10 ... +60	
Clase de resistencia a la corrosión <sup>3)</sup>	2	
Certificación UL	c UL us - Recognized (OL)	

- 1) El valor entre paréntesis es válido para MS4/MS6-LRB con certificación UL.
- 2) El valor entre paréntesis es válido para MS4/MS6-LRB con sensor de presión AD...
- 3) Clase de resistencia a la corrosión 2 según norma de Festo 940 070  
Válida para piezas expuestas a moderado peligro de corrosión. Piezas exteriores en contacto directo con sustancias usuales en entornos industriales, tales como disolventes, detergentes o lubricantes, con superficies principalmente decorativas.

Pesos [g]		
Tamaño	MS4	MS6
Regulador de presión	222	747
Válvula reguladora de presión, con botón giratorio con cerradura incorporada E11	347	1 017


## Reguladores de presión MS4/MS6-LRB, serie MS

Hoja de datos

**FESTO**

### Materiales

Vista en sección



Válvula reguladora de presión (montaje en batería)



1	Cuerpo	Fundición inyectada de aluminio
2	Botón giratorio	PA / POM
	Botón giratorio con cerradura integrada E11	Aluminio
3	Membrana	NBR
4	Tapa en la parte inferior	PET
5	Muelle	Acero
-	Juntas	NBR
Características del material		Conformidad con RoHS
		Sin cobre ni PTFE sólo con cierre VS

### Caudal normal $q_n$ en función de la presión secundaria $p_2$

MS4-LRB-1/4

MS6-LRB-1/2

Presión de entrada  $p_1 = 10$  bar



1) En la línea característica de la variante DM1, la caída inicial de presión es mayor.

## Reguladores de presión MS4/MS6-LRB, serie MS


Hoja de datos

**FESTO**

### Dimensiones: estándar

Datos CAD disponibles en [www.festo.com](http://www.festo.com)

Con manómetro integrado, unidad de indicación [bar], botón giratorio estándar con enclavamiento




Tipo	B1	B2	B3		D1	D2	L1	L2	L3	L4	L5
			Manómetro Escala estándar	Manómetro Escala de color rojo y verde							
MS4-LRB-1/4	40	21	57	58,5	G1/4	37,2	64,4	27	51,1	58	2
MS6-LRB-1/2	62	31	77	78,5	G1/2	51	93	39	86	84	5

Importante: Este producto cumple con los estándares ISO 1179-1 e ISO 228-1

### Dimensiones: posición alternativa de montaje

Datos CAD disponibles en [www.festo.com](http://www.festo.com)

Botón giratorio KD debajo



Tipo	B1	B2	B3	D1	D2	L1	L2	L3	L4	L5
MS4-LRB-1/4-...-KD	40	21	57	G1/4	37,2	64,4	27	51,1	58	2
MS6-LRB-1/2-...-KD	62	31	77	G1/2	51	93	39	86	84	5

Importante: Este producto cumple con los estándares ISO 1179-1 e ISO 228-1

## Reguladores de presión MS4/MS6-LRB, serie MS

Hoja de datos

**Dimensiones: bloque de escape angular BC/BD/BE**



Datos CAD disponibles en → [www.festo.com](http://www.festo.com)

Salida de presión detrás

Salida de presión delante Z

MS4  
MS6 (sin dibujo)

MS4 (sin dibujo)  
MS6



Tipo	B1	B2	B3	B6	B7	B8	D1	D2	L1	L2	L3	L4	L5	L10
MS4-LRB-1/4-...-B...	40	21	57	21	78	-	G1/4	37,2	64,4	27	51,1	58	2	8
MS6-LRB-1/2-...-B...	62	31	77	22,6	99,6	23,4	G1/2	51	93	39	86	84	5	11



⚠ Importante: Este producto cumple con los estándares ISO 1179-1 e ISO 228-1

**Dimensiones: alternativas para manómetros**

Datos CAD disponibles en → [www.festo.com](http://www.festo.com)

Cierre VS

Adaptador A8/A4 para manómetro NE 1/8/1/4, sin manómetro



Tipo	B2	B3	D1	D4
MS4-LRB-1/4-...-VS	21	54	G1/4	-
MS4-LRB-1/4-...-A8	21	58,5	G1/4	G1/8
MS4-LRB-1/4-...-A4	21	58,5	G1/4	G1/4
MS6-LRB-1/2-...-VS	31	76	G1/2	-
MS6-LRB-1/2-...-A4	31	78,5	G1/2	G1/4

⚠ Importante: Este producto cumple con los estándares ISO 1179-1 e ISO 228-1

## Reguladores de presión MS4/MS6-LRB, serie MS


Hoja de datos

### Dimensiones: alternativas para manómetros

Datos CAD disponibles en [www.festo.com](http://www.festo.com)

Sensor de presión con LCD de indicación AD1 ... AD4

Hojas de datos [Internet: sde1](#)



Variante AD1:  
SDE1-D10-G2-MS-L-P1-M8 con conector tipo clavija de 3 contactos M8x1, 1 salida PNP


Variante AD3:  
SDE1-D10-G2-MS-L-PI-M12 con conector tipo clavija de 4 contactos M12x1, 1 salida PNP y 4 ... 20 mA analógicas

Variante AD2:  
SDE1-D10-G2-MS-L-N1-M8 con conector tipo clavija de 3 contactos M8x1, 1 salida NPN

Variante AD4:  
SDE1-D10-G2-MS-L-NI-M12 con conector tipo clavija de 4 contactos M12x1, 1 salida NPN y 4 ... 20 mA analógicas

Sensor de presión sin indicación LCD (sólo indicación del estado de conmutación) AD7 ... AD10

Hojas de datos [Internet: sde5](#)



Variante AD7:  
SDE5-D10-O-...-P-M8 con conector tipo clavija de 3 contactos M8x1, comparador de valor de umbral, 1 salida PNP, normalmente abierto

Variante AD9:  
SDE5-D10-O3-...-P-M8 con conector tipo clavija de 3 contactos M8x1, ventana de comparador, 1 salida PNP, normalmente abierto

Variante AD8:  
SDE5-D10-C-...-P-M8 con conector tipo clavija de 3 contactos M8x1, comparador de valor de umbral, 1 salida PNP, normalmente cerrado

Variante AD10:  
SDE5-D10-C3-...-P-M8 con conector tipo clavija de 3 contactos M8x1, ventana de comparador, 1 salida PNP, normalmente cerrado

Tipo	B2	B3	D1	D6	L5	L6
MS4-LRB-1/4-...-AD1/AD2	21	82,6	G1/4	M8x1	35,1	46,7
MS4-LRB-1/4-...-AD3/AD4	21	82,6	G1/4	M12x1	35,1	55,8
MS4-LRB-1/4-...-AD7/AD8/AD9/AD10	21	59,1	G1/4	M8x1	-	-
MS6-LRB-1/2-...-AD1/AD2	31	103	G1/2	M8x1	35,1	46,7
MS6-LRB-1/2-...-AD3/AD4	31	103	G1/2	M12x1	35,1	55,8
MS6-LRB-1/2-...-AD7/AD8/AD9/AD10	31	79	G1/2	M8x1	-	-

Importante: Este producto cumple con los estándares ISO 1179-1 e ISO 228-1

## Reguladores de presión MS4/MS6-LRB, serie MS

Hoja de datos

### Dimensiones: botón giratorio


Datos CAD disponibles en → [www.festo.com](http://www.festo.com)

Para montaje en panel

Botón giratorio estándar con enclavamiento


Botón giratorio estándar con enclavamiento, para cerrar con candado (accesorio) AS

Botón giratorio con cerradura integrada E11



Botón giratorio largo con enclavamiento LD

Botón giratorio largo con enclavamiento, para cerrar con candado (accesorio) LD-AS



Tipo	B4	B5	D2	D3 +1	L3	L8	L9	L10
MS4-LRB-...	-	-	37,2	30	51,1	13	6	-
MS4-LRB-...-AS	48,3	29,7			60,2			
MS4-LRB-...-E11	-	-			76			
MS4-LRB-...-LD	-	-	37,2	-	51,1	-	-	76,8
MS4-LRB-...-LD-AS	48,3	29,7			60,2			85,7
MS6-LRB-...	-	-	51	44	86	22	14	-
MS6-LRB-...-AS	64,4	39			95,5			
MS6-LRB-...-E11	-	-			112,1			
MS6-LRB-...-LD	-	-	51	-	86	-	-	139
MS6-LRB-...-LD-AS	64,4	39			95,5			148,5

# Reguladores de presión MS4/MS6-LRB, serie MS


Hoja de datos

Dimensiones: manómetro con botón giratorio

Datos CAD disponibles en [www.festo.com](http://www.festo.com)

DM1 pequeño

DM2 grande



Tipo	D2	D3	L3	L4	L8	L9
MS4-LRB-...-DM1	37	M30x1	56	58,5	15	8,7
MS6-LRB-...-DM2	51	M44x1	84	93	26	19

## Referencias

Botón giratorio estándar con enclavamiento, para cerrar con candado (accesorio)

Tamaño	Conexión	Margen de regulación de la presión 0,3 ... 4 bar		Margen de regulación de la presión 0,3 ... 7 bar		Margen de regulación de la presión 0,5 ... 12 bar	
		Nº art.	Tipo	Nº art.	Tipo	Nº art.	Tipo
Manómetro integrado, unidad de indicación [bar], salida de presión detrás, sin bloque de escape angular							
MS4	G1/4	529473	MS4-LRB-1/4-D5-AS	529479	MS4-LRB-1/4-D6-AS	529485	MS4-LRB-1/4-D7-AS
MS6	G1/2	530322	MS6-LRB-1/2-D5-AS	530328	MS6-LRB-1/2-D6-AS	530334	MS6-LRB-1/2-D7-AS
Manómetro integrado, unidad de indicación [bar], salida de presión detrás, con bloque de escape angular QS-8							
MS4	G1/4	529474	MS4-LRB-1/4-D5-AS-BD	529480	MS4-LRB-1/4-D6-AS-BD	529486	MS4-LRB-1/4-D7-AS-BD
MS6	G1/2	530323	MS6-LRB-1/2-D5-AS-BD	530329	MS6-LRB-1/2-D6-AS-BD	530335	MS6-LRB-1/2-D7-AS-BD
Adaptador A8 para manómetro EN 1/8, salida de presión detrás, sin bloque de escape angular							
MS4	G1/4	529471	MS4-LRB-1/4-D5-A8-AS	529477	MS4-LRB-1/4-D6-A8-AS	529483	MS4-LRB-1/4-D7-A8-AS
Adaptador A4 para manómetro EN 1/4, salida de presión detrás, sin bloque de escape angular							
MS6	G1/2	530320	MS6-LRB-1/2-D5-A4-AS	530326	MS6-LRB-1/2-D6-A4-AS	530332	MS6-LRB-1/2-D7-A4-AS

## Referencias: recambios

Tamaño	Nº art.	Tipo
MS4	673649	MS4-LR/LRB
MS6	673650	MS6-LR/LRB

## Reguladores de presión MS4/MS6-LRB, serie MS

Referencias: conjunto modular

M Indicaciones mínimas						O Opcional →	
Nº de artículo	Serie	Tamaño	Función	Tamaño de conexión	Margen de regulación de la presión	Alternativas de manómetros	Manómetros con escalas alternativas
527692 527665	MS	4 6	LRB	1/4, 1/2, AGA, AGB, AGC, AGD, AGE	D5, D6, D7, D8	VS, A8, A4, RG, AD1 ... AD4, AD7 ... AD10	PSI, MPa
<b>Ejemplo de pedido</b>							
527692	MS	4	- LRB	- AGC	- D5	- A4	

Tablas para realizar los pedidos							
Patrón	[mm]	40	62	Condiciones	Código	Entrada código	
M	Nº de artículo	527692	527665				
	Serie	Estándar			MS		MS
	Tamaño	4	6		...		
	Función	Regulador de presión para montaje en batería			-LRB		-LRB
	Tamaño de conexión	Rosca G1/4	-		-1/4		
		-	Rosca G1/2		-1/2		
		Placa base G1/8	-		-AGA		
		Placa base G1/4	Placa base G1/4		-AGB		
		Placa base G3/8	Placa base G3/8		-AGC		
		-	Placa base G1/2		-AGD		
		-	Placa base G3/4		-AGE		
	Margen de presión/ Accionamiento	0,3 ... 4 bar, accionamiento manual			-D5		
		0,3 ... 7 bar, accionamiento manual			-D6		
		0,5 ... 12 bar, accionamiento manual			-D7		
		-	0,5 ... 16 bar, accionamiento manual		1	-D8	
O	Alternativas de manómetros	Placa ciega		2	-VS		
		Adaptador para manómetro NE 1/8, sin manómetro		3	-A8		
		Adaptador para manómetro NE 1/4, sin manómetro		3	-A4		
		Manómetro integrado, escala de color rojo y verde		1	-RG		
		Sensor de presión con indicación, conector tipo clavija M8, salida conmutada PNP, 3 contactos		3 4	-AD1		
		Sensor de presión con indicación, conector tipo clavija M8, salida conmutada NPN, 3 contactos		3 4	-AD2		
		Sensor de presión con indicación, conector tipo clavija M12, salida conmutada PNP, 4 contactos, salida analógica 4 ... 20 mA		3 4	-AD3		
		Sensor de presión con indicación, conector tipo clavija M12, salida conmutada NPN, 4 contactos, salida analógica 4 ... 20 mA		3 4	-AD4		
		Sensor de presión sin indicación, con. tipo clavija M8, comparador de umbral, PNP, normalm. abierto		4 5	-AD7		
		Sensor de presión sin indicación, con. tipo clavija M8, comparador de umbral, PNP, normalm. cerrado		4 5	-AD8		
		Sensor de presión sin indicación, con. tipo clavija M8, ventana de comparador, PNP, normalm. abierto		4 5	-AD9		
	Sensor de presión sin indicación, con. tipo clavija M8, ventana de comparador, PNP, normalm. cerrado		4 5	-AD10			
	Manómetros con escalas alternativas	psi		6	-PSI		
		MPa		7	-MPa		

1 D8, RG, OS, KD, AS

2 VS

No combinable con manómetro con botón giratorio DM1, DM2  
Elección obligatoria si se eligió el sentido del flujo Z sin posición alternativa de montaje KD y sin salida de presión BC, BD, BE.  
Elección obligatoria si se eligió la posición alternativa de montaje KD sin sentido del flujo Z y sin salida de presión BC, BD, BE.

3 A8, A4, AD1 ... AD4

No combinable con sentido del flujo Z.  
En combinación con sentido del flujo Z, únicamente con posición alternativa de montaje KD

Continúa: código de pedido

	MS	-	LRB	-		-		-	
--	----	---	-----	---	--	---	--	---	--

# Reguladores de presión MS4/MS6-LRB, serie MS

Referencias: conjunto modular

→ <input type="checkbox"/> Opcional							
Escape secundario	Cabezal giratorio alternativo	Posición alternativa de montaje	Cerradura	Salida de presión	Tipo de fijación	Certificación UL	Sentido del flujo
OS	LD, DM1, DM2	KD	AS, E11	BC, BD, BE	WR, WP, WPM, WPB, WB, WBM	UL1	Z
- OS	- LD	-	- AS	- BC	- WP	-	-

Tablas para realizar los pedidos						
Patrón	[mm]	40	62	Condiciones	Código	Entrada código
↓	Escape secundario	Sin escape secundario		<input type="checkbox"/> 1	-OS	
<input type="checkbox"/> 0	Cabezal giratorio alternativo	Botón giratorio largo		<input type="checkbox"/> 8	-LD	
		Manómetro pequeño, con botón giratorio	-	<input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 9	-DM1	
		-	Manómetro grande, con botón giratorio	<input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 9	-DM2	
	Posición alternativa de montaje	Botón giratorio debajo		<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 10	-KD	
	Cerradura	Para cerrar con candado (accesorio)		<input type="checkbox"/> 1	-AS	
		Botón giratorio con cerradura integrada			-E11	
	Salida de presión (p <sub>max</sub> = 10 bar)	Bloque angular de salida QS-6		-	-BC	
		Bloque angular de salida QS-8		Bloque angular de salida QS-8	-BD	
		-		Bloque angular de salida QS-10	-BE	
	Tipo de fijación	Escuadra de fijación con tuerca moleteada para el cabezal de regulación		<input type="checkbox"/> 11 <input type="checkbox"/> 12	-WR	
		Escuadra de fijación		<input type="checkbox"/> 13 <input type="checkbox"/> 14	-WP	
		Escuadra de fijación		<input type="checkbox"/> 11 <input type="checkbox"/> 13	-WPM	
		Escuadra de fijación para montaje en la pared a mayor distancia		<input type="checkbox"/> 13 <input type="checkbox"/> 15	-WPB	
		Escuadra de fijación		<input type="checkbox"/> 11	-WB	
		Escuadra de fijación		-	<input type="checkbox"/> 11	-WBM
	Certificación UL	cULus, ordinary location for Canada and USA			-UL1	
	Sentido del flujo	Salida de presión delante (sin salida de presión, sin manómetro)			-Z	

4 AD1 ... AD4, AD7 ... AD10

Margen máx. de medición 10 bar  
No con margen de regulación de la presión D8

5 AD7 ... AD10

En combinación con sentido del flujo Z, únicamente con salida de presión BC, BD, BE o  
en combinación con sentido del flujo Z, únicamente con posición alternativa de montaje KD

6 PSI

No combinable con elementos sustitutivos de manómetro VS, A8, A4, RG, AD1 ... AD4, AD7 ... AD10  
En combinación con sentido del flujo Z, únicamente con salida de presión BC, BD, BE.

7 MPA

No combinable con elementos sustitutivos de manómetro VS, A8, A4, AD1 ... AD4, AD7 ... AD10  
No con posición alternativa de montaje KD.  
No combinable con botón giratorio alternativo DM1, DM2  
En combinación con sentido del flujo Z, únicamente con salida de presión BC, BD, BE.

8 LD, DM1, DM2

No con candado E11

9 DM1, DM2

Sólo combinable con elementos sustitutivos de manómetro VS, A4, AD1 ... AD4, AD7 ... AD10

10 KD

No con escala alternativa del manómetro MPA.  
En combinación con escala alternativa del manómetro en PSI, únicamente con sentido del flujo Z y/o sólo con salida de presión BC, BD, BE  
No con tipo de fijación WR, WPB.  
En combinación con tipo de fijación WR, WPM, WB, WBM, no con sentido del flujo Z.  
No con manómetro de alternativa RG.  
En combinación con elementos sustitutivos de manómetro A8, A4, AD1, AD2, AD3, AD4, únicamente con sentido del flujo Z

11 WR, WPM, WB, WBM

En combinación con sentido del flujo Z, no con posición alternativa de montaje KD

12 WR

Únicamente con sentido del flujo Z.  
No con botón giratorio alternativo LD

13 WP, WPM, WPB

Sólo con tamaños de conexión de la placa base de AGA, AGB, AGC, AGD, AGE

14 WP

Únicamente en combinación con sentido del flujo Z y/o con salida de presión BC, BD, BE

15 WPB

No con sentido del flujo Z.  
No combinable con salida de presión BC, BD, BE


Continúa: código de pedido

-  -  -  -  -  -  -  -

## Reguladores de presión de precisión MS6-LRP, serie MS

Cuadro general de periféricos

### Regulador de presión de precisión MS6-LRP



 Importante

Otros accesorios:


– Elemento de unión de módulos para combinación con tamaños MS4/MS6 o MS9

→ Internet: amv, rmv, armv

– Adaptador para el montaje en perfiles → Internet: ipm-80, ipm-40-80, ipm-80-80

#### Accionamiento manual

#### Accionamiento neumático



## Reguladores de presión de precisión MS6-LRP, serie MS

Cuadro general de periféricos

Elementos para el montaje y accesorios						
		Unidad individual		Combinación		→ Página/Internet
		sin placa de enlace	con placa de distribución	sin placa de enlace	con placa de distribución	
1	Tapón ciego MS6-END	■	-	■	-	ms6-end
2	Placa base MS6-AG...	-	■	-	■	ms6-ag
3	Elemento de unión de módulos MS6-MV	-	■	■	■	ms6-mv
4	Escuadra de fijación MS6-WB	■	■	-	-	ms6-wb
5	Placa ciega VS	■	■	■	■	48
6	Adaptador para manómetro NE 1/8/1/4 A8/A4	■	■	■	■	48
7	Manómetro de precisión A8M/MAP	■	■	■	■	48, 98
8	Sensor de presión sin indicador AD7 ... AD10	■	■	■	■	48
9	Cable NEBU-M8...-LE3	■	■	■	■	98
10	Sensor de presión con indicador AD1 ... AD4	■	■	■	■	48
11	Cable NEBU-M8...-LE3/NEBU-M12...-LE4	■	■	■	■	98
12	Escuadra de fijación MS6-WR	■	■	-	-	ms6-wr
13	Tuerca moleteada (incluida en el suministro) MS-LR	■	■	-	-	-
14	Candado LRVS-D	■	■	■	■	98
-	Escuadra de fijación MS6-WP/WPB/WPE/WPM	-	■	■	■	ms6-wp

## Reguladores de presión de precisión MS6-LRP, serie MS

Código para el pedido

		MS	6	-	LRP	-	1/2	-	D7	-	A8
<b>Serie</b>											
MS	Unidad de mantenimiento estándar										
<b>Tamaño</b>											
6	Patrón de 62 [mm]										
<b>Función de mantenimiento</b>											
LRP	Regulador de presión de precisión										
<b>Tamaño de conexión</b>											
1/4	Rosca G1/4										
3/8	Rosca G3/8										
1/2	Rosca G1/2										
<b>Margen de regulación de la presión / Tipo de accionamiento</b>											
D2	0,05 ... 0,7 bar, accionamiento manual										
D4	0,05 ... 2,5 bar, accionamiento manual										
D5	0,1 ... 4 bar, accionamiento manual										
D7	0,1 ... 12 bar, accionamiento manual										
<b>Alternativas de manómetros</b>											
A8	Adaptador para manómetro NE 1/8, sin manómetro										


### Pedir variantes adicionales mediante el sistema modular → 48

- Placas base
- Margen de regulación de la presión / Tipo de accionamiento
- Alternativas de manómetros
- Cabezal giratorio alternativo
- Posición alternativa de montaje
- Cerradura
- Tipo de fijación
- Certificación UL
- Sentido alternativo del flujo


## Reguladores de presión de precisión MS6-LRP, serie MS

Hoja de datos

Margen de regulación de la presión /  
Tipo de accionamiento  
Accionamiento manual D2/D4/D5/D7



Accionamiento neumático PO



-  Caudal  
800 ... 5 000 l/min
-  Temperatura  
-10 ... +60 °C
-  Presión de funcionamiento  
1 ... 14 bar
-  [www.festo.com](http://www.festo.com)



La válvula de precisión, reguladora de presión, es apropiada para aplicaciones que exigen una histéresis de presión de 0,02 bar. Dentro del margen de regulación es posible regular la presión de salida p2 manualmente con el botón giratorio o neumática-

mente mediante una presión de pilotaje p12 con regulador externo (de ser posible, con una válvula reguladora de precisión). Al desconectar la presión de entrada p1, se descarga la presión de salida p2 a través de la conexión 3 (escape secundario).

- Buenas características de regulación con histéresis pequeña y compensación de presión primaria
- Gran caudal con poca caída de presión
- Escape secundario grande para tiempos de reacción cortos
- Seguridad contra accionamiento involuntario, para asegurar los valores de ajuste
- Cuatro márgenes de regulación de la presión: 0,05 ... 0,7 bar, 0,05 ... 2,5 bar, 0,1 ... 4 bar y 0,1 ... 12 bar
- Sensor de presión opcional

Datos técnicos generales			
Tamaño	MS6		
Conexión neumática 1, 2	G $\frac{1}{4}$	G $\frac{3}{8}$	G $\frac{1}{2}$
Conexión neumática 3 (escape secundario)	G $\frac{1}{4}$		
Conexión de pilotaje 12 en variante PO	G $\frac{1}{8}$		
Construcción	Válvula de precisión de membrana, servopilotada		
Función de regulación	Presión de salida constante, con descarga secundaria		
Tipo de fijación	Con accesorios		
	Montaje en línea		
	Montaje en panel frontal		
Posición de montaje	Indistinta		
Seguridad contra accionamiento involuntario	Botón giratorio con enclavamiento		
	Botón giratorio con enclavamiento, para cerrar con candado (accesorio)		
	Botón giratorio con cerradura integrada		
Margen de regulación de la presión / Tipo de accionamiento <sup>1)</sup>	D2 [bar]	0,05 ... 0,7, accionamiento manual	
	D4 [bar]	0,05 ... 2,5, accionamiento manual	
	D5 [bar]	0,1 ... 4, accionamiento manual	
	D7 [bar]	0,1 ... 12, accionamiento manual (0,1 ... 10 con sensor de presión AD... o con certificación UL)	
	PO [bar]	0,1 ... 12, accionamiento neumático (0,1 ... 10 con sensor de presión AD... o con certificación UL)	
Histéresis máxima de la presión	[bar]	0,02	
Indicación de presión	Con sensor de presión para la indicación de la presión mediante LCD, con salida eléctrica		
	Con sensor de presión para la indicación de la presión de salida y con salida eléctrica		
	Con manómetro de precisión para la indicación de la presión de salida		
	G $\frac{1}{8}$ en preparación		
	G $\frac{1}{4}$ en preparación		

1) Variante D2/D4/D5/D7: Presión de entrada p1  $\geq$  presión de salida p2 + 1 bar. Variante PO: Presión de salida p2 = presión de pilotaje p12 + máx. 0,5 bar.

-  - Importante: Este producto cumple con los estándares ISO 1179-1 e ISO 228-1

## Reguladores de presión de precisión MS6-LRP, serie MS

Hoja de datos

Caudales				
Margen de regulación de la presión	D2 (0,05 ... 0,7 bar)	D4 (0,05 ... 2,5 bar)	D5 (0,1 ... 4 bar)	D7/PO (0,1 ... 12 bar)
Caudal nominal normal q <sub>nN</sub> [l/min]				
q <sub>nN</sub> 1 → 2	G <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	800 <sup>1)</sup>	1 100 <sup>2)</sup>	1 400 <sup>3)</sup>
	G <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	1 100 <sup>1)</sup>	1 400 <sup>2)</sup>	1 700 <sup>3)</sup>
	G <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	1 600 <sup>1)</sup>	2 300 <sup>2)</sup>	3 000 <sup>3)</sup>
Caudal del escape secundario [l/min]				
q <sub>n</sub> 2 → 3	≥ 220 <sup>5)</sup>	≥ 450 <sup>6)</sup>	≥ 650 <sup>7)</sup>	≥ 900 <sup>8)</sup>

- 1) Medición con p<sub>1</sub> = 10 bar y p<sub>2</sub> = 0,5 bar y Δp = 0,1 bar  
 2) Medición con p<sub>1</sub> = 10 bar y p<sub>2</sub> = 1,5 bar y Δp = 0,1 bar  
 3) Medición con p<sub>1</sub> = 10 bar y p<sub>2</sub> = 2,5 bar y Δp = 0,1 bar  
 4) Medición con p<sub>1</sub> = 10 bar y p<sub>2</sub> = 6,0 bar y Δp = 0,1 bar

- 5) Medición con p<sub>1</sub> = 10 bar y p<sub>2</sub> = 0,7 bar, Δp<sub>2</sub> = 0,1 bar  
 6) Medición con p<sub>1</sub> = 10 bar y p<sub>2</sub> = 2,5 bar, Δp<sub>2</sub> = 0,1 bar  
 7) Medición con p<sub>1</sub> = 10 bar y p<sub>2</sub> = 4,0 bar, Δp<sub>2</sub> = 0,1 bar  
 8) Medición con p<sub>1</sub> = 10 bar y p<sub>2</sub> = 6,0 bar, Δp<sub>2</sub> = 0,1 bar


Condiciones de funcionamiento y del entorno	
Presión de funcionamiento [bar]	1 ... 14 (1 ... 10) <sup>1)</sup>
Fluido de trabajo	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gases inertes
Nota sobre el fluido de trabajo/mando	No es posible el funcionamiento con aire comprimido lubricado
Temperatura ambiente [°C]	-10 ... +60 (0 ... +50) <sup>2)</sup>
Temperatura del fluido [°C]	-10 ... +60 (0 ... +50) <sup>2)</sup>
Temperatura de almacenamiento [°C]	-10 ... +60
Clase de resistencia a la corrosión <sup>3)</sup>	2
Certificación UL	c UL us - Recognized (OL)

- 1) El valor entre paréntesis es válido para MS6-LRP con certificación UL.  
 2) El valor entre paréntesis es válido para MS6-LRP con sensor de presión AD...  
 3) Clase de resistencia a la corrosión 2 según norma de Festo 940 070  
 Válida para piezas expuestas a moderado peligro de corrosión. Piezas exteriores en contacto directo con sustancias usuales en entornos industriales, tales como disolventes, detergentes o lubricantes, con superficies principalmente decorativas.

Pesos [g]	
Regulador de presión de precisión	1 000
Válvula de precisión reguladora de presión, con botón giratorio con cerradura incorporada E11	1 120

### Materiales

Vista en sección




Regulador de presión de precisión		
1	Cuerpo	Fundición inyectada de aluminio
2	Botón giratorio	PA / POM
	Botón giratorio con cerradura integrada E11	Aluminio
3	Membrana	NBR
4	Tapa en la parte inferior	PC
5	Muelle	Acero
-	Juntas	NBR
Características del material		Conformidad con RoHS Sin cobre ni PTFE (no combinable con variante A8M o AD...)

# Reguladores de presión de precisión MS6-LRP, serie MS

Hoja de datos


## Caudal nominal normal qn en función de la presión en la salida p2 (p1 = 10 bar)

MS6-LRP-1/4-D2




D2: 0,05 ... 0,7 bar

MS6-LRP-3/8-D2




D2: 0,05 ... 0,7 bar

MS6-LRP-1/2-D2



D2: 0,05 ... 0,7 bar


MS6-LRP-1/4-D4/D5



D4: 0,05 ... 2,5 bar

D5: 0,1 ... 4 bar


MS6-LRP-3/8-D4/D5



D4: 0,05 ... 2,5 bar

D5: 0,1 ... 4 bar

MS6-LRP-1/2-D4/D5



D4: 0,05 ... 2,5 bar


D5: 0,1 ... 4 bar

## Reguladores de presión de precisión MS6-LRP, serie MS

Hoja de datos


### Caudal nominal normal $q_n$ en función de la presión en la salida $p_2$ ( $p_1 = 10$ bar)

MS6-LRP-1/4-D7/PO




D7/PO: 0,1 ... 12 bar

MS6-LRP-3/8-D7/PO



D7/PO: 0,1 ... 12 bar


MS6-LRP-1/2-D7/PO




D7/PO: 0,1 ... 12 bar

### Consumo interno de aire $q_n$ en función de la presión de entrada $p_1$

MS6-LRP-...-D2/D4



MS6-LRP-...-D5/D7/PO



## Reguladores de presión de precisión MS6-LRP, serie MS

**FESTO**


Hoja de datos

### Dimensiones

Datos CAD disponibles en [www.festo.com](http://www.festo.com)

Accionamiento manual D2/D4/D5/D7, con adaptador A8M para manómetro alternativo según EN de 1/8, con manómetro de precisión MAP

Accionamiento neumático PO, con manómetro alternativo con diafragma de cierre VS



Tipo	D1
MS6-LRP-1/4-D2/D4/D5/D7-A8M	G1/4
MS6-LRP-3/8-D2/D4/D5/D7-A8M	G3/8
MS6-LRP-1/2-D2/D4/D5/D7-A8M	G1/2


Tipo	D1
MS6-LRP-1/4-PO-VS	G1/4
MS6-LRP-3/8-PO-VS	G3/8
MS6-LRP-1/2-PO-VS	G1/2

Importante: Este producto cumple con los estándares ISO 1179-1 e ISO 228-1

### Dimensiones: posición alternativa de montaje

Datos CAD disponibles en [www.festo.com](http://www.festo.com)

Botón giratorio KD



Tipo	D1
MS6-LRP-1/4-...-KD	G1/4
MS6-LRP-3/8-...-KD	G3/8
MS6-LRP-1/2-...-KD	G1/2

Importante: Este producto cumple con los estándares ISO 1179-1 e ISO 228-1

## Reguladores de presión de precisión MS6-LRP, serie MS


Hoja de datos

Dimensiones: alternativas para manómetros

Datos CAD disponibles en → [www.festo.com](http://www.festo.com)

Cierre VS

Adaptador A8/A4 para manómetro NE 1/8/1/4, sin manómetro



Tipo	D1	D2
MS6-LRP-1/4-...-VS	G1/4	-
MS6-LRP-3/8-...-VS	G3/8	
MS6-LRP-1/2-...-VS	G1/2	
MS6-LRP-1/4-...-A8	G1/4	G1/8
MS6-LRP-3/8-...-A8	G3/8	
MS6-LRP-1/2-...-A8	G1/2	
MS6-LRP-1/4-...-A4	G1/4	G1/4
MS6-LRP-3/8-...-A4	G3/8	
MS6-LRP-1/2-...-A4	G1/2	

· † · Importante: Este producto cumple con los estándares ISO 1179-1 e ISO 228-1

## Reguladores de presión de precisión MS6-LRP, serie MS


Hoja de datos

### Dimensiones: alternativas para manómetros

Datos CAD disponibles en → [www.festo.com](http://www.festo.com)

Sensor de presión con LCD de indicación AD1 ... AD4

Hojas de datos → Internet: [sde1](http://sde1)



Variante AD1:  
SDE1-D10-G2-MS-L-P1-M8 con conector tipo clavija de 3 contactos M8x1, 1 salida PNP


Variante AD3:  
SDE1-D10-G2-MS-L-PI-M12 con conector tipo clavija de 4 contactos M12x1, 1 salida PNP y 4 ... 20 mA analógicas

Variante AD2:  
SDE1-D10-G2-MS-L-N1-M8 con conector tipo clavija de 3 contactos M8x1, 1 salida NPN

Variante AD4:  
SDE1-D10-G2-MS-L-NI-M12 con conector tipo clavija de 4 contactos M12x1, 1 salida NPN y 4 ... 20 mA analógicas

Sensor de presión sin indicación LCD (sólo indicación del estado de conmutación) AD7 ... AD10

Hojas de datos → Internet: [sde5](http://sde5)



Variante AD7:  
SDE5-D10-O-...-P-M8 con conector tipo clavija de 3 contactos M8x1, comparador de valor de umbral, 1 salida PNP, normalmente abierto

Variante AD9:  
SDE5-D10-O3-...-P-M8 con conector tipo clavija de 3 contactos M8x1, ventana de comparador, 1 salida PNP, normalmente abierto

Variante AD8:  
SDE5-D10-C-...-P-M8 con conector tipo clavija de 3 contactos M8x1, comparador de valor de umbral, 1 salida PNP, normalmente cerrado

Variante AD10:  
SDE5-D10-C3-...-P-M8 con conector tipo clavija de 3 contactos M8x1, ventana de comparador, 1 salida PNP, normalmente cerrado

Tipo	D1	D2	L1
MS6-LRP-1/4-...-AD1/AD2	G1/4	M8x1	46,7
MS6-LRP-3/8-...-AD1/AD2	G3/8		
MS6-LRP-1/2-...-AD1/AD2	G1/2		
MS6-LRP-1/4-...-AD3/AD4	G1/4	M12x1	55,8
MS6-LRP-3/8-...-AD3/AD4	G3/8		
MS6-LRP-1/2-...-AD3/AD4	G1/2		
MS6-LRP-1/4-...-AD7/AD8/AD9/AD10	G1/4	M8x1	-
MS6-LRP-3/8-...-AD7/AD8/AD9/AD10	G3/8		
MS6-LRP-1/2-...-AD7/AD8/AD9/AD10	G1/2		

• | • Importante: Este producto cumple con los estándares ISO 1179-1 e ISO 228-1

## Reguladores de presión de precisión MS6-LRP, serie MS

Hoja de datos

### Dimensiones: botón giratorio


Datos CAD disponibles en → [www.festo.com](http://www.festo.com)

Para montaje en panel

Botón giratorio estándar con enclavamiento


Botón giratorio estándar con enclavamiento, para cerrar con candado (accesorio) AS

Botón giratorio con cerradura integrada E11



Botón giratorio largo con enclavamiento LD

Botón giratorio largo con enclavamiento, para cerrar con candado (accesorio) LD-AS



Tipo	B4	B5	D2	D3 +1	L3	L8	L9	L10
MS6-LRP-...	-	-	51	44	86	22	14	-
MS6-LRP-...-AS	64,4	39			95,5			
MS6-LRP-...-E11	-	-			112,1			
MS6-LRP-...-LD	-	-	51	-	86	-	-	139
MS6-LRP-...-LD-AS	64,4	39			95,5			148,5

## Reguladores de presión de precisión MS6-LRP, serie MS

Hoja de datos

<b>Referencias</b>			
Adaptador para manómetro NE 1/8, botón giratorio estándar con enclavamiento			
Tamaño	Conexión	Nº art.	Tipo
<b>Margen de regulación de la presión 0,05 ... 0,7 bar, accionamiento manual</b>			
MS6	G1/4	<b>538004</b>	<b>MS6-LRP-1/4-D2-A8<sup>1)</sup></b>
	G3/8	<b>538012</b>	<b>MS6-LRP-3/8-D2-A8<sup>1)</sup></b>
	G1/2	<b>538020</b>	<b>MS6-LRP-1/2-D2-A8<sup>1)</sup></b>
<b>Margen de regulación de la presión 0,05 ... 2,5 bar, accionamiento manual</b>			
MS6	G1/4	<b>538006</b>	<b>MS6-LRP-1/4-D4-A8<sup>1)</sup></b>
	G3/8	<b>538014</b>	<b>MS6-LRP-3/8-D4-A8<sup>1)</sup></b>
	G1/2	<b>538022</b>	<b>MS6-LRP-1/2-D4-A8<sup>1)</sup></b>
<b>Margen de regulación de la presión 0,1 ... 4 bar, accionamiento manual</b>			
MS6	G1/4	<b>538008</b>	<b>MS6-LRP-1/4-D5-A8<sup>1)</sup></b>
	G3/8	<b>538016</b>	<b>MS6-LRP-3/8-D5-A8<sup>1)</sup></b>
	G1/2	<b>538024</b>	<b>MS6-LRP-1/2-D5-A8<sup>1)</sup></b>
<b>Margen de regulación de la presión 0,1 ... 12 bar, accionamiento manual</b>			
MS6	G1/4	<b>538010</b>	<b>MS6-LRP-1/4-D7-A8<sup>1)</sup></b>
	G3/8	<b>538018</b>	<b>MS6-LRP-3/8-D7-A8<sup>1)</sup></b>
	G1/2	<b>538026</b>	<b>MS6-LRP-1/2-D7-A8<sup>1)</sup></b>

1) No contiene cobre ni PTFE

## Reguladores de presión de precisión MS6-LRP, serie MS

Referencias: conjunto modular

**M** Indicaciones mínimas →

Nº de artículo	Serie	Tamaño	Función	Tamaño de conexión	Margen de regulación de la presión / Tipo de accionamiento	Alternativas de manómetros
538028	MS	6	LRP	1/4, 3/8, 1/2, AGB, AGC, AGD, AGE	D2, D4, D5, D7, PO	VS, A8, A8M, A4, AD1 ... AD4, AD7 ... AD10
<b>Ejemplo de pedido</b>						
<b>538028</b>	<b>MS</b>	<b>6</b>	<b>- LRP</b>	<b>- 1/2</b>	<b>- D4</b>	<b>- A4</b>

**Tablas para realizar los pedidos**

Patrón	[mm]	62	Condiciones	Código	Entrada código
<b>M</b>	Nº de artículo	<b>538028</b>			
	Serie	Estándar		<b>MS</b>	MS
	Tamaño	6		<b>6</b>	6
	Función	Regulador de presión de precisión		<b>-LRP</b>	-LRP
	Tamaño de conexión	Rosca G1/4		- 1/4	
		Rosca G3/8		-3/8	
		Rosca G1/2		- 1/2	
		Placa base G1/4		<b>-AGB</b>	
		Placa base G3/8		<b>-AGC</b>	
		Placa base G1/2		<b>-AGD</b>	
		Placa base G3/4		<b>-AGE</b>	
	Margen de regulación / Tipo de accionamiento	0,05 ... 0,7 bar, accionamiento manual		<b>-D2</b>	
		0,05 ... 2,5 bar, accionamiento manual		<b>-D4</b>	
		0,1 ... 4 bar, accionamiento manual		<b>-D5</b>	
		0,1 ... 12 bar, accionamiento manual		<b>-D7</b>	
		0,1 ...12 bar, accionamiento neumático (el margen de presión está determinado por el regulador de aire de pilotaje)	<span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">1</span>	<b>-PO</b>	
	Alternativas de manómetros	Placa ciega		<b>-VS</b>	
		Adaptador para manómetro NE 1/8, sin manómetro		<b>-A8</b>	
		Adaptador para manómetro NE 1/8, con manómetro de precisión		<b>-A8M</b>	
		Adaptador para manómetro NE 1/4 (sin manómetro)		<b>-A4</b>	
		Sensor de presión con indicación, conector tipo clavija M8, salida conmutada PNP, 3 contactos	<span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">2</span>	<b>-AD1</b>	
		Sensor de presión con indicación, conector tipo clavija M8, salida conmutada NPN, 3 contactos	<span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">2</span>	<b>-AD2</b>	
		Sensor de presión con indicación, conector M12, PNP, 4 contactos, salida analógica 4 ... 20 mA	<span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">2</span>	<b>-AD3</b>	
		Sensor de presión con indicación, conector M12 tipo clavija, salida conmutada PNP, 4 contactos, salida analógica 4 ... 20 mA	<span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">2</span>	<b>-AD4</b>	
		Sensor de presión sin indicación, con. tipo clavija M8, comparador de umbral, PNP, normalm. abierto	<span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">3</span>	<b>-AD7</b>	
		Sensor de presión sin indicación, con. tipo clavija M8, comparador de umbral, PNP, normalm. cerrado	<span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">3</span>	<b>-AD8</b>	
		Sensor de presión sin indicación, con. tipo clavija M8, ventana de comparador, PNP, normalm. abierto	<span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">3</span>	<b>-AD9</b>	
	Sensor de presión sin indicación, con. tipo clavija M8, ventana de comparador, PNP, normalm. cerrado	<span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">3</span>	<b>-AD10</b>		

1 **PO** No con botón giratorio LD  
No con pasador AS, cerradura E11  
No con tipo de fijación WR

2 **AD1 ... AD4** Margen máx. de medición 10 bar.  
No con margen de regulación de la presión / tipo de accionamiento D2, D4

3 **AD7 ... AD10** Margen máximo de medición 10 bar.  
No con margen de regulación de la presión / tipo de accionamiento D2

Continúa: código de pedido

<b>538028</b>	<b>MS</b>	<b>6</b>	<b>- LRP</b>			
---------------	-----------	----------	--------------	--	--	--

## Reguladores de presión de precisión MS6-LRP, serie MS

Referencias: conjunto modular

→ <input type="checkbox"/> Opcional					
Cabezal giratorio alternativo	Posición alternativa de montaje	Cerradura	Tipo de fijación	Certificación UL	Sentido alternativo del flujo
LD	KD	AS, E11	WR, WP, WPM, WB	UL1	Z
- LD	-	- AS	-	-	-

Tablas para realizar los pedidos					
Patrón	[mm]	62	Condiciones	Código	Entrada código
<input type="checkbox"/> Cabezal giratorio alternativo		Botón giratorio largo	<input type="checkbox"/> 4	-LD	
<input type="checkbox"/> Posición alternativa de montaje		Botón giratorio debajo	<input type="checkbox"/> 5	-KD	
<input type="checkbox"/> Cerradura		Para cerrar con candado (accesorio)		-AS	
		Botón giratorio con cerradura integrada		-E11	
<input type="checkbox"/> Tipo de fijación		Escuadra de fijación con tuerca moleteada para el cabezal de regulación	<input type="checkbox"/> 6	-WR	
		Escuadra de fijación	<input type="checkbox"/> 7	-WP	
		Escuadra de fijación	<input type="checkbox"/> 7	-WPM	
		Escuadra de fijación		-WB	
<input type="checkbox"/> Certificación UL		cULus, ordinary location for Canada and USA		-UL1	
<input type="checkbox"/> Sentido alternativo del flujo		Sentido de flujo de derecha a izquierda (sin manómetro al no haber salida de presión)		-Z	

LD No con cerradura E11  
 KD No con tipo de fijación WP

WR No combinable con botón giratorio alternativo LD.  
 WP, WPM Sólo con placa base AGA, AGB, AGC, AGD o AGE


Continúa: código de pedido

-  -  -  -  -  -

## Reguladores de presión de precisión MS6-LRPB, serie MS

Cuadro general de periféricos

### Regulador de presión de precisión MS6-LRPB con salida de presión detrás



**Importante**

Otros accesorios:



– Elemento de unión de módulos para combinación con tamaños MS4/MS6 o MS9

→ Internet: amv, rmv, armv

– Adaptador para el montaje en perfiles → Internet: ipm-80, ipm-40-80, ipm-80-80

#### Accionamiento manual

#### Accionamiento neumático



## Reguladores de presión de precisión MS6-LRPB, serie MS

Cuadro general de periféricos


Elementos para el montaje y accesorios						
		Unidad individual		Combinación		→ Página/Internet
		sin placa de enlace	con placa de distribución	sin placa de enlace	con placa de distribución	
1	Tapón ciego MS6-END	■	-	■	-	ms6-end
2	Placa base MS6-AG...	-	■	-	■	ms6-ag
3	Elemento de unión de módulos MS6-MV	-	■	■	■	ms6-mv
4	Bloque de salida acodado B...	■	■	■	■	64
5	Adaptador para manómetro NE 1/8/1/4 A8/A4	■	■	■	■	64
6	Placa ciega VS	■	■	■	■	64
7	Manómetro de precisión A8M/MAP	■	■	■	■	64, 98
8	Sensor de presión sin indicador AD7 ... AD10	■	■	■	■	64
9	Cable NEBU-M8...-LE3	■	■	■	■	98
10	Sensor de presión con indicador AD1 ... AD4	■	■	■	■	64
11	Cable NEBU-M8...-LE3/NEBU-M12...-LE4	■	■	■	■	98
12	Escuadra de fijación MS6-WP	-	■	■	■	ms6-wp
13	Escuadra de fijación MS6-WPB	-	■	■	■	ms6-wp
14	Escuadra de fijación MS6-WPE	-	■	■	■	ms6-wp
15	Escuadra de fijación MS6-WPM	-	■	■	■	ms6-wp
16	Candado LRVS-D	■	■	■	■	98

## Reguladores de presión de precisión MS6-LRPB, serie MS

Cuadro general de periféricos

**FESTO**

### Regulador de presión de precisión MS6-LRPB con salida de presión delante



 **Importante**

Otros accesorios:


– Elemento de unión de módulos para combinación con tamaños MS4/MS6 o MS9

→ Internet: amv, rmv, armv

– Adaptador para el montaje en perfiles → Internet: ipm-80, ipm-40-80, ipm-80-80

### Accionamiento manual

### Accionamiento neumático



## Reguladores de presión de precisión MS6-LRPB, serie MS

Cuadro general de periféricos

Elementos para el montaje y accesorios						
		Unidad individual		Combinación		→ Página/Internet
		sin placa de enlace	con placa de distribución	sin placa de enlace	con placa de distribución	
1	Tapón ciego MS6-END	■	-	■	-	ms6-end
2	Placa base MS6-AG...	-	■	-	■	ms6-ag
3	Elemento de unión de módulos MS6-MV	-	■	■	■	ms6-mv
4	Escuadra de fijación MS6-WB	■	■	-	-	ms6-wb
5	Bloque de salida acodado B...	■	■	■	■	64
6	Placa ciega VS	■	■	■	■	64
7	Sensor de presión sin indicador AD7 ... AD10	■	■	■	■	64
8	Cable NEBU-M8...-LE3	■	■	■	■	98
9	Escuadra de fijación MS6-WR	■	■	-	-	ms6-wr
10	Tuerca moleteada (incluida en el suministro) MS-LR	■	■	-	-	-
11	Candado LRVS-D	■	■	■	■	98

## Reguladores de presión de precisión MS6-LRPB, serie MS

Código para el pedido

		MS	6	-	LRPB	-	1/2	-	D7	-	A8	-	BD
<b>Serie</b>													
MS	Unidad de mantenimiento estándar												
<b>Tamaño</b>													
6	Patrón de 62 [mm]												
<b>Función de mantenimiento</b>													
LRPB	Regulador de presión de precisión, para montaje en batería												
<b>Tamaño de conexión</b>													
1/2	Rosca G1/2												
<b>Margen de regulación de la presión / Tipo de accionamiento</b>													
D2	0,05 ... 0,7 bar, accionamiento manual												
D4	0,05 ... 2,5 bar, accionamiento manual												
D5	0,1 ... 4 bar, accionamiento manual												
D7	0,1 ... 12 bar, accionamiento manual												
<b>Alternativas de manómetros</b>													
A8	Adaptador para manómetro NE 1/8, sin manómetro												
<b>Salida de presión</b>													
	Sin bloque acodado de salida												
BD	Bloque angular de salida QS-8												
BE	Bloque angular de salida QS-10												

### Pedir variantes adicionales mediante el sistema modular → 64


- Placas base
- Margen de regulación de la presión / Tipo de accionamiento
- Alternativas de manómetros
- Cabezal giratorio alternativo
- Posición alternativa de montaje
- Cerradura
- Tipo de fijación
- Certificación UL
- Sentido alternativo del flujo

## Reguladores de presión de precisión MS6-LRPB, serie MS


**FESTO**

Hoja de datos


Margen de regulación de la presión /  
Tipo de accionamiento  
Accionamiento manual D2/D4/D5/D7



Accionamiento neumático PO



Válvula de precisión, reguladora de presión, para montaje en batería:



La válvula de precisión, reguladora de presión, es apropiada para aplicaciones que exigen una histéresis de presión de 0,02 bar. Dentro del margen

-  Caudal  
1 600 ... 5.000 l/min
-  Temperatura  
-10 ... +60 °C
-  Presión de funcionamiento  
1 ... 14 bar
-  [www.festo.com](http://www.festo.com)



de regulación es posible regular la presión de salida p2 manualmente con el botón giratorio o neumáticamente mediante una presión de pilotaje p12 con regulador externo (de ser posible, con una válvula reguladora de precisión). Al desconectar la presión de entrada p1, se descarga la presión de salida p2 a través de la conexión 3 (escape secundario).

- Buenas características de regulación con histéresis pequeña y compensación de presión primaria
- Montaje en batería con paso del aire de alimentación
- Para configurar una batería de regulación de zonas de presión independientes
- Seguridad contra accionamiento involuntario, para asegurar los valores de ajuste
- Cuatro márgenes de regulación de la presión: 0,05 ... 0,7 bar, 0,05 ... 2,5 bar, 0,1 ... 4 bar y 0,1 ... 12 bar
- Sensor de presión opcional

Datos técnicos generales		MS6
Tamaño		MS6
Conexión neumática 1		G $\frac{1}{2}$
Conexión neumática 2		G $\frac{1}{2}$
		QS-8 con bloque de salida angular BD
		QS-10 con bloque de salida angular BE
Conexión neumática 3		G $\frac{1}{4}$
Conexión de pilotaje 12 en variante PO		G $\frac{1}{8}$
Construcción		Válvula de precisión de membrana, con servopilotaje y alimentación continua de presión
Función de regulación		Presión de salida constante, con descarga secundaria
Tipo de fijación		Con accesorios
		Montaje en línea
		Montaje en panel frontal
Posición de montaje		Indistinta
Seguridad contra accionamiento involuntario		Botón giratorio con enclavamiento
		Botón giratorio con enclavamiento, para cerrar con candado (accesorio)
		Botón giratorio con cerradura integrada
Margen de regulación de la presión / Tipo de accionamiento <sup>1)</sup>	D2 [bar]	0,05 ... 0,7, accionamiento manual
	D4 [bar]	0,05 ... 2,5, accionamiento manual
	D5 [bar]	0,1 ... 4, accionamiento manual
	D7 [bar]	0,1 ... 12, accionamiento manual (0,1 ... 10 con sensor de presión AD... o con certificación UL)
	PO [bar]	0,1 ... 12, accionamiento neumático (0,1 ... 10 con sensor de presión AD... o con certificación UL)
Histéresis máxima de la presión	[bar]	0,02
Indicación de presión		Con sensor de presión para la indicación de la presión mediante LCD, con salida eléctrica
		Con sensor de presión para la indicación de la presión de salida y con salida eléctrica
		Con manómetro para la indicación de la presión de salida
		G $\frac{1}{8}$ en preparación
		G $\frac{1}{4}$ en preparación

1) Variante D2/D4/D5/D7: Presión de entrada p1  $\geq$  presión de salida p2 + 1 bar. Variante PO: Presión de salida p2 = presión de pilotaje p12 + máx. 0,5 bar.  
-  Importante: Este producto cumple con los estándares ISO 1179-1 e ISO 228-1

## Reguladores de presión de precisión MS6-LRPB, serie MS

FESTO

Hoja de datos

Caudales				
Margen de regulación de la presión	D2 (0,05 ... 0,7 bar)	D4 (0,05 ... 2,5 bar)	D5 (0,1 ... 4 bar)	D7/PO (0,1 ... 12 bar)
Caudal nominal normal q <sub>nN</sub> [l/min]				
q <sub>nN</sub> 1 → 2	G $\frac{1}{2}$	1 600 <sup>1)</sup>	2 300 <sup>2)</sup>	3 000 <sup>3)</sup>
Caudal del escape secundario [l/min]				
q <sub>n</sub> 2 → 3		≥ 220 <sup>5)</sup>	≥ 450 <sup>6)</sup>	≥ 650 <sup>7)</sup>

- 1) Medición con p<sub>1</sub> = 10 bar y p<sub>2</sub> = 0,5 bar y Δp = 0,1 bar  
 2) Medición con p<sub>1</sub> = 10 bar y p<sub>2</sub> = 1,5 bar y Δp = 0,1 bar  
 3) Medición con p<sub>1</sub> = 10 bar y p<sub>2</sub> = 2,5 bar y Δp = 0,1 bar  
 4) Medición con p<sub>1</sub> = 10 bar y p<sub>2</sub> = 6,0 bar y Δp = 0,1 bar

- 5) Medición con p<sub>1</sub> = 10 bar y p<sub>2</sub> = 0,7 bar, Δp<sub>2</sub> = 0,1 bar  
 6) Medición con p<sub>1</sub> = 10 bar y p<sub>2</sub> = 2,5 bar, Δp<sub>2</sub> = 0,1 bar  
 7) Medición con p<sub>1</sub> = 10 bar y p<sub>2</sub> = 4,0 bar, Δp<sub>2</sub> = 0,1 bar  
 8) Medición con p<sub>1</sub> = 10 bar y p<sub>2</sub> = 6,0 bar, Δp<sub>2</sub> = 0,1 bar


Condiciones de funcionamiento y del entorno	
Presión de funcionamiento [bar]	1 ... 14 (1 ... 10) <sup>1)</sup>
Fluido de trabajo	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gases inertes
Nota sobre el fluido de trabajo/mando	No es posible el funcionamiento con aire comprimido lubricado
Temperatura ambiente [°C]	-10 ... +60 (0 ... +50) <sup>2)</sup>
Temperatura del fluido [°C]	-10 ... +60 (0 ... +50) <sup>2)</sup>
Temperatura de almacenamiento [°C]	-10 ... +60
Clase de resistencia a la corrosión <sup>3)</sup>	2
Certificación UL	c UL us - Recognized (OL)

- 1) El valor entre paréntesis es válido para MS6-LRPB con certificación UL.  
 2) El valor entre paréntesis es válido para MS6-LRPB con sensor de presión AD...  
 3) Clase de resistencia a la corrosión 2 según norma de Festo 940 070  
 Válida para piezas expuestas a moderado peligro de corrosión. Piezas exteriores en contacto directo con sustancias usuales en entornos industriales, tales como disolventes, detergentes o lubricantes, con superficies principalmente decorativas.

Pesos [g]	
Regulador de presión de precisión	1 000
Válvula de precisión reguladora de presión, con botón giratorio con cerradura integrada E11	1 120

### Materiales

Vista en sección




Válvula de precisión, reguladora de presión (montaje en batería)		
1	Cuerpo	Fundición inyectada de aluminio
2	Botón giratorio	PA / POM
	Botón giratorio con cerradura integrada E11	Aluminio
3	Membrana	NBR
4	Tapa en la parte inferior	PC
5	Muelle	Acero
-	Juntas	NBR
Características del material		Conformidad con RoHS
		Sin cobre ni PTFE (no combinable con variante A8M o AD...)

# Reguladores de presión de precisión MS6-LRPB, serie MS

Hoja de datos


## Caudal nominal normal $q_n$ en función de la presión en la salida $p_2$ ( $p_1 = 10$ bar)

MS6-LRPB-1/2-D2




— D2: 0,05 ... 0,7 bar

MS6-LRPB-1/2-D4/D5



— D4: 0,05 ... 2,5 bar  
 - - - D5: 0,1 ... 4 bar


MS6-LRPB-1/2-D7/PO




— D7/PO: 0,1 ... 12 bar

## Consumo interno de aire $q_n$ en función de la presión de entrada $p_1$

MS6-LRPB-...-D2/D4



MS6-LRPB-...-D5/D7/PO



## Reguladores de presión de precisión MS6-LRPB, serie MS


Hoja de datos

### Dimensiones

Datos CAD disponibles en → [www.festo.com](http://www.festo.com)

Accionamiento manual D2/D4/D5/D7,  
con adaptador A8M para manómetro alternativo según EN de 1/8,  
con manómetro de precisión MAP, con bloque angular de salida BD/BE

Accionamiento neumático PO,  
con manómetro alternativo con diafragma de cierre VS



Tipo	D1	D4
MS6-LRPB-1/2-D2/D4/D5/D7-A8M-BD	G1/2	QS-8
MS6-LRPB-1/2-D2/D4/D5/D7-A8M-BE		QS-10

Tipo	D1
MS6-LRPB-1/2-PO-VS	G1/2

⚠ Importante: Este producto cumple con los estándares ISO 1179-1 e ISO 228-1

## Reguladores de presión de precisión MS6-LRPB, serie MS


Hoja de datos

**FESTO**

### Dimensiones: posición alternativa de montaje

Datos CAD disponibles en → [www.festo.com](http://www.festo.com)

Botón giratorio KD en la parte inferior, bloque angular de salida BD/BE



→ Sentido del flujo

Tipo	D1	D4
MS6-LRPB-1/2-...-KD-BD	G1/2	QS-8
MS6-LRPB-1/2-...-KD-BE		QS-10

⚠ Importante: Este producto cumple con los estándares ISO 1179-1 e ISO 228-1

## Reguladores de presión de precisión MS6-LRPB, serie MS


Hoja de datos

**Dimensiones: alternativas para manómetros**

Datos CAD disponibles en → [www.festo.com](http://www.festo.com)

Válvula de bloqueo VS, bloque angular de salida BD/BE

Adaptador A8/A4 para manómetro NE 1/8/1/4, sin manómetro, bloque angular de salida BD/BE



Tipo	D1	D2	D4
MS6-LRPB-1/2-...-VS-BD	G1/2	-	QS-8
MS6-LRPB-1/2-...-VS-BE			QS-10
MS6-LRPB-1/2-...-A8-BD	G1/2	G1/8	QS-8
MS6-LRPB-1/2-...-A8-BE			QS-10
MS6-LRPB-1/2-...-A4-BD	G1/2	G1/4	QS-8
MS6-LRPB-1/2-...-A4-BE			QS-10

⚠ Importante: Este producto cumple con los estándares ISO 1179-1 e ISO 228-1

## Reguladores de presión de precisión MS6-LRPB, serie MS


Hoja de datos

### Dimensiones: alternativas para manómetros

Datos CAD disponibles en → [www.festo.com](http://www.festo.com)

Sensor de presión con LCD de indicación AD1 ... AD4, bloque angular de salida BD/BE

Hojas de datos → Internet: [sde1](#)



Variante AD1:  
SDE1-D10-G2-MS-L-P1-M8 con conector tipo clavija de 3 contactos M8x1, 1 salida PNP


Variante AD3:  
SDE1-D10-G2-MS-L-PI-M12 con conector tipo clavija de 4 contactos M12x1, 1 salida PNP y 4 ... 20 mA analógicas

Variante AD2:  
SDE1-D10-G2-MS-L-N1-M8 con conector tipo clavija de 3 contactos M8x1, 1 salida NPN

Variante AD4:  
SDE1-D10-G2-MS-L-NI-M12 con conector tipo clavija de 4 contactos M12x1, 1 salida NPN y 4 ... 20 mA analógicas

Sensor de presión sin indicación LCD (sólo indicación del estado de conmutación) AD7 ... AD10, bloque angular de salida BD/BE

Hojas de datos → Internet: [sde5](#)



Variante AD7:  
SDE5-D10-O-...-P-M8 con conector tipo clavija de 3 contactos M8x1, comparador de valor de umbral, 1 salida PNP, normalmente abierto

Variante AD9:  
SDE5-D10-O3-...-P-M8 con conector tipo clavija de 3 contactos M8x1, ventana de comparador, 1 salida PNP, normalmente abierto

Variante AD8:  
SDE5-D10-C-...-P-M8 con conector tipo clavija de 3 contactos M8x1, comparador de valor de umbral, 1 salida PNP, normalmente cerrado

Variante AD10:  
SDE5-D10-C3-...-P-M8 con conector tipo clavija de 3 contactos M8x1, ventana de comparador, 1 salida PNP, normalmente cerrado

Tipo	D1	D3	D4	L1
MS6-LRPB-1/2-...-AD1/AD2-BD	G1/2	M8x1	QS-8	46,7
MS6-LRPB-1/2-...-AD1/AD2-BE			QS-10	
MS6-LRPB-1/2-...-AD3/AD4-BD	G1/2	M12x1	QS-8	55,8
MS6-LRPB-1/2-...-AD3/AD4-BE			QS-10	
MS6-LRPB-1/2-...-AD7/AD8/AD9/AD10-BD	G1/2	M8x1	QS-8	-
MS6-LRPB-1/2-...-AD7/AD8/AD9/AD10-BE			QS-10	

• - Importante: Este producto cumple con los estándares ISO 1179-1 e ISO 228-1

## Reguladores de presión de precisión MS6-LRPB, serie MS

Hoja de datos

### Dimensiones: botón giratorio


Datos CAD disponibles en → [www.festo.com](http://www.festo.com)

Para montaje en panel

Botón giratorio estándar con enclavamiento


Botón giratorio estándar con enclavamiento, para cerrar con candado (accesorio) AS

Botón giratorio con cerradura integrada E11



Botón giratorio largo con enclavamiento LD

Botón giratorio largo con enclavamiento, para cerrar con candado (accesorio) LD-AS



Tipo	B4	B5	D2	D3 +1	L3	L8	L9	L10
MS6-LRPB-...	-	-	51	44	86	22	14	-
MS6-LRPB-...-AS	64,4	39			95,5			
MS6-LRPB-...-E11	-	-			112,1			
MS6-LRPB-...-LD	-	-	51	-	86	-	-	139
MS6-LRPB-...-LD-AS	64,4	39			95,5			148,5

## Reguladores de presión de precisión MS6-LRPB, serie MS

**FESTO**

Hoja de datos

Referencias			
Adaptador A8 para manómetro NE 1/8, botón giratorio estándar con enclavamiento			
Tamaño	Conexión	Salida de presión detrás, sin bloque de escape angular	
		Nº art.	Tipo
Margen de regulación de la presión 0,05 ... 0,7 bar, accionamiento manual			
MS6	G1/2	534911	MS6-LRPB-1/2-D2-A8 <sup>1)</sup>
Margen de regulación de la presión 0,05 ... 2,5 bar, accionamiento manual			
MS6	G1/2	534914	MS6-LRPB-1/2-D4-A8 <sup>1)</sup>
Margen de regulación de la presión 0,1 ... 4 bar, accionamiento manual			
MS6	G1/2	534917	MS6-LRPB-1/2-D5-A8 <sup>1)</sup>
Margen de regulación de la presión 0,1 ... 12 bar, accionamiento manual			
MS6	G1/2	534920	MS6-LRPB-1/2-D7-A8 <sup>1)</sup>

1) No contiene cobre ni PTFE

Referencias					
Adaptador A8 para manómetro NE 1/8, botón giratorio estándar con enclavamiento					
Tamaño	Conexión	Salida de presión detrás, con bloque de escape angular QS-8		Salida de presión detrás, con bloque de escape angular QS-10	
		Nº art.	Tipo	Nº art.	Tipo
Margen de regulación de la presión 0,05 ... 0,7 bar, accionamiento manual					
MS6	G1/2	534865	MS6-LRPB-1/2-D2-A8-BD <sup>1)</sup>	534913	MS6-LRPB-1/2-D2-A8-BE <sup>1)</sup>
Margen de regulación de la presión 0,05 ... 2,5 bar, accionamiento manual					
MS6	G1/2	534868	MS6-LRPB-1/2-D4-A8-BD <sup>1)</sup>	534916	MS6-LRPB-1/2-D4-A8-BE <sup>1)</sup>
Margen de regulación de la presión 0,1 ... 4 bar, accionamiento manual					
MS6	G1/2	534871	MS6-LRPB-1/2-D5-A8-BD <sup>1)</sup>	534919	MS6-LRPB-1/2-D5-A8-BE <sup>1)</sup>
Margen de regulación de la presión 0,1 ... 12 bar, accionamiento manual					
MS6	G1/2	534874	MS6-LRPB-1/2-D7-A8-BD <sup>1)</sup>	534922	MS6-LRPB-1/2-D7-A8-BE <sup>1)</sup>

1) No contiene cobre ni PTFE

## Reguladores de presión de precisión MS6-LRPB, serie MS

Referencias: conjunto modular

M Indicaciones mínimas →						
Nº de artículo	Serie	Tamaño	Función	Tamaño de conexión	Margen de regulación de la presión / Tipo de accionamiento	Alternativas de manómetros
535007	MS	6	LRPB	½, AGB, AGC, AGD, AGE	D2, D4, D5, D7, PO	VS, A8, A8M, A4, AD1 ... AD4, AD7 ... AD10
<b>Ejemplo de pedido</b>						
535007	MS	6	LRPB	AGD	D5	VS

Tablas para realizar los pedidos					
Patrón	[mm]	62	Condiciones	Código	Entrada código
M	Nº de artículo	535007			
	Serie	Estándar		MS	MS
	Tamaño	6		6	6
	Función	Válvula de precisión, reguladora de presión, para montaje en batería		-LRPB	-LRPB
	Tamaño de conexión	Rosca G½		- ½	
		Placa base G¼		-AGB	
		Placa base G¾		-AGC	
		Placa base G½		-AGD	
		Placa base G¾		-AGE	
	Margen de regulación / Tipo de accionamiento	0,05 ... 0,7 bar, accionamiento manual		-D2	
		0,05 ... 2,5 bar, accionamiento manual		-D4	
		0,1 ... 4 bar, accionamiento manual		-D5	
		0,1 ... 12 bar, accionamiento manual		-D7	
		0,1 ... 12 bar, accionamiento neumático (el margen de presión está determinado por el regulador de aire de pilotaje)	1	-PO	
	Alternativas de manómetros	Placa ciega	2	-VS	
		Adaptador para manómetro NE ⅛, sin manómetro	3	-A8	
		Adaptador para manómetro NE ⅛, con manómetro de precisión	3	-A8M	
		Adaptador para manómetro NE ¼ (sin manómetro)	3	-A4	
		Sensor de presión con indicación, conector tipo clavija M8, salida conmutada PNP, 3 contactos	3 4	-AD1	
		Sensor de presión con indicación, conector tipo clavija M8, salida conmutada NPN, 3 contactos	3 4	-AD2	
		Sensor de presión con indicación, conector M12, PNP, 4 contactos, salida analógica 4 ... 20 mA	3 4	-AD3	
		Sensor de presión con indicación, conector M12 tipo clavija, salida conmutada PNP, 4 contactos, salida analógica 4 ... 20 mA	3 4	-AD4	
		Sensor de presión sin indicación, con. tipo clavija M8, comparador de umbral, PNP, normalm. abierto	4 5	-AD7	
		Sensor de presión sin indicación, con. tipo clavija M8, comparador de umbral, PNP, normalm. cerrado	4 5	-AD8	
	Sensor de presión sin indicación, con. tipo clavija M8, ventana de comparador, PNP, normalm. abierto	4 5	-AD9		
	Sensor de presión sin indicación, con. tipo clavija M8, ventana de comparador, PNP, normalm. cerrado	4 5	-AD10		

- |      |  |                             |   |
|------|--|-----------------------------|---|
| 1 PO | No con botón giratorio largo LD<br>No con pasador AS, cerradura E11<br>No con tipo de fijación WR  | 3 A8, A8M, A4, AD1 ... AD4  | En combinación con sentido del flujo Z, únicamente con posición alternativa de montaje KD   |
| 2 VS | Elección obligatoria con sentido de flujo Z, sin posición de montaje alternativo KD o sin salida alternativa de presión BD, BE<br>Elección obligatoria con posición de montaje alternativo KD, sin sentido de flujo Z, o sin salida alternativa de presión BD, BE. | 4 AD1 ... AD4, AD7 ... AD10 | Margen máx. de medición 10 bar<br>No con margen de regulación de la presión / tipo de accionamiento D2, D4  |
|      |  | 5 AD7 ... AD10              | En combinación con sentido del flujo Z, únicamente con salida de presión BD, BE o en combinación con sentido del flujo Z, únicamente con posición alternativa de montaje KD |

Continúa: código de pedido

535007	MS	6	-	LRPB	-		-		-	
--------	----	---	---	------	---	--	---	--	---	--

## Reguladores de presión de precisión MS6-LRPB, serie MS

**FESTO**

Referencias: conjunto modular

→  Opcional

Cabezal giratorio alternativo	Posición alternativa de montaje	Cerradura	Salida alternativa de la presión	Tipo de fijación	Certificación UL	Sentido del flujo
LD	KD	AS, E11	BD, BE	WR, WP, WPM, WPB, WB	UL1	Z
- LD	-	- AS	- BE	-	-	-

Tablas para realizar los pedidos						
Patrón	[mm]	62	Condiciones	Código	Entrada código	
<input type="checkbox"/> Cabezal giratorio alternativo		Botón giratorio largo	<input type="checkbox"/> 6	-LD		
<input type="checkbox"/> Posición alternativa de montaje		Botón giratorio debajo	<input type="checkbox"/> 7	-KD		
<input type="checkbox"/> Cerradura		Para cerrar con candado (accesorio)		-AS		
		Botón giratorio con cerradura integrada		-E11		
<input type="checkbox"/> Salida alternativa de la presión (p max = 10 bar)		Bloque angular de salida QS-8		-BD		
		Bloque angular de salida QS-10		-BE		
<input type="checkbox"/> Tipo de fijación		Escuadra de fijación con tuerca moleteada para el cabezal de regulación	<input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 9	-WR		
		Escuadra de fijación	<input type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/> 11	-WP		
		Escuadra de fijación	<input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 10	-WPM		
		Escuadra de fijación para montaje en la pared a mayor distancia	<input type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/> 12	-WPB		
		Escuadra de fijación	<input type="checkbox"/> 8	-WB		
<input type="checkbox"/> Certificación UL		cULus, ordinary location for Canada and USA		-UL1		
<input type="checkbox"/> Sentido del flujo		Sentido de flujo hacia adelante (sin manómetro si no hay salida de presión)		-Z		

**LD** No con cerradura E11

**KD** Sólo combinable con elementos sustitutos de manómetro A8, A4, AD1 ... AD4, AD7 ... AD10 únicamente con sentido del flujo Z.

**WR, WB, WPM**

Únicamente con sentido del flujo Z

No con posición alternativa de montaje KD.

**WR**

Únicamente con sentido del flujo Z

No combinable con botón giratorio largo LD

**WP, WPM, WPB**

Sólo con placa base AGA, AGB, AGC, AGD o AGE

**WP**

No con posición alternativa de montaje KD

Únicamente con sentido del flujo Z

o con salida alternativa de presión BD, BE

**WPB**

No con posición alternativa de montaje KD

No con salida alternativa de presión BD, BE

No combinable con sentido del flujo Z


Continúa: código de pedido

-  -  -  -  -  -  -

## Electroválvulas reguladoras de presión MS6-LRE, serie MS

Cuadro general de periféricos

### Electroválvulas reguladoras de presión MS6-LRE



**Importante**

Otros accesorios:

- Elemento de unión de módulos para combinación con tamaños MS4/MS6 o MS9  
→ Internet: amv, rmv, armv
- Adaptador para el montaje en perfiles → Internet: ipm-80, ipm-40-80, ipm-80-80

Elementos de fijación y accesorios					
	Unidad individual		Combinación		→ Página/Internet
	sin placa de enlace	con placa de distribución	sin placa de enlace	con placa de distribución	
1 Tapón ciego MS6-END	-	-	■	-	ms6-end
2 Placa de montaje MS6-AEND	■ <sup>1)</sup>	-	■ <sup>2)</sup>	-	ms6-aend
3 Placa base MS6-AG...	-	■ <sup>1)</sup>	-	■ <sup>2)</sup>	ms6-ag
4 Elemento de unión de módulos MS6-MV	-	-	■	■	ms6-mv
5 Escuadras de fijación MS6-WPB	■	■	■	■	ms6-wpb
6 Escuadras de fijación MS6-WPE	■	■	■	■	ms6-wpe
7 Bulón de cierre VS	■	■	■	■	74
8 Adaptador para manómetro NE 1/4 A4	■	■	■	■	74
9 Manómetros MA	■	■	■	■	98
10 Unidad de mando con display OP	■	■	■	■	74
11 Cable NEBU-M8...-LE3	■	■	■	■	98
12 Cable NEBU-M12...-LE5	■	■	■	■	98

1) Para el montaje deberá utilizarse la escuadra de fijación MS6-WPB/WPE.  
2) Para el montaje deberá utilizarse el elemento de unión de módulos MS6-MV o la escuadra de fijación MS6-WPB/WPE.

## Electroválvulas reguladoras de presión MS6-LRE, serie MS

**FESTO**

Código para el pedido

		MS	6	-	LRE	-	1/2	-	D7	-	PI
<b>Serie</b>											
MS	Unidad de mantenimiento estándar										
<b>Tamaño</b>											
6	Patrón de 62 [mm]										
<b>Función de mantenimiento</b>											
LRE	Electroválvula reguladora de presión										
<b>Conexión neumática</b>											
1/4	Rosca G1/4										
3/8	Rosca G3/8										
1/2	Rosca G1/2										
<b>Margen de regulación de la presión</b>											
D6	Margen de regulación de la presión: 0,3 ... 7 bar										
D7	Margen de regulación de la presión: 0,5 ... 12 bar										
<b>Salida eléctrica de presión (sensor de presión con salida eléctrica integrado)</b>											
	Sin										
PI	Conector M8 de 3 contactos, I out										
PU	Conector M8 de 3 contactos, U out										


### Pedir variantes adicionales mediante producto modular → 74

- Placas base
- Margen de regulación de la presión
- Alternativas de manómetros
- Manómetros con escalas alternativas
- Escape secundario
- Cable del detector
- Cable de alimentación
- Tipo de fijación
- Certificación UL
- Flujo en sentido alternativo


## Electroválvulas reguladoras de presión MS6-LRE, serie MS

Hoja de datos

Con manómetro



Con manómetro y sensor de presión integrado



-  - Caudal  
2 200 ... 7 500 l/min
-  - Temperatura  
0 ... +50 °C
-  - Presión de funcionamiento  
0,8 ... 20 bar



-  - **Importante**

La electroválvula reguladora de presión no es apropiada para la creación de circuitos de regulación eléctricos.

La electroválvula regula la entrada de aire comprimido en función de una presión de salida previamente ajustada. La electroválvula reguladora mantiene constante la presión de salida, independientemente de las oscilaciones de la presión en la red o del consumo de aire.

La unidad de accionamiento eléctrica integrada permite efectuar un ajuste indirecto de la presión de salida. La unidad de accionamiento se puede controlar a través de las entradas digitales del conector M12 tipo clavija

o mediante la unidad de mando opcional. De esta manera se define el sentido de giro de la unidad de accionamiento, por lo que es posible regular la presión de salida de modo ascendente o descendente. En caso de un fallo de la red eléctrica, se mantiene el último ajuste de la unidad de accionamiento o, respectivamente, de la presión de salida. La regulación neumática de la presión sigue funcionando.

- Cuatro márgenes de regulación de la presión: 0,3 ... 4 bar, 0,3 ... 7 bar, 0,5 ... 12 bar y 0,5 ... 16 bar
- Unidad de mando opcional con display
- Sensor de presión opcional integrado, con salida eléctrica
- Presión de salida constante, también en caso de un fallo de la red eléctrica gracias a la función Fail Safe
- Suministrable con o sin escape secundario

Datos técnicos generales			
Tamaño	MS6		
Conexión neumática 1, 2	G $\frac{1}{4}$	G $\frac{3}{8}$	G $\frac{1}{2}$
Construcción	Válvula reguladora de presión, ajustable eléctricamente		
Función de regulación	Presión de salida constante, con función de presión primaria, con/sin escape secundario		
Tipo de fijación	Con accesorios Montaje en línea		
Posición de montaje	Indistinto, preferentemente en posición vertical		
Margen de regulación de la presión	D5 [bar]	0,3 ... 4	
	D6 [bar]	0,3 ... 7	
	D7 [bar]	0,5 ... 12	
	D8 [bar]	0,5 ... 16	
Histéresis máxima de la presión	[bar]	0,25	
Indicación de presión	Con manómetro		
	Con unidad de mando		

-  - Importante: Este producto cumple con los estándares ISO 1179-1 e ISO 228-1

## Electroválvulas reguladoras de presión MS6-LRE, serie MS

**FESTO**

Hoja de datos

Caudal nominal normal $q_{nN}^{1)}$ [l/min]				
Conexión neumática		G $\frac{1}{4}$	G $\frac{3}{8}$	G $\frac{1}{2}$
Margen de regulación de la presión	D5	2 400 <sup>2)</sup>	5 500 <sup>2)</sup>	7 500 <sup>2)</sup>
	D6	3 000	5 800	6 500
	D7	2 700	4 500	5 500
	D8	2 200	4 000	4 500

- 1) Medición con  $p_1 = 10$  bar y  $p_2 = 6$  bar y  $\Delta p = 1$  bar  
 2) Medición con  $p_1 = 10$  bar y  $p_2 = 3$  bar y  $\Delta p = 1$  bar

Datos eléctricos					
		Sin sensor de presión integrado		Con sensor de presión integrado	
				PI (I out)	PU (U out)
Salida analógica	[V]	-		-	0 ... 10
	[mA]	-		4 ... 20	-
Salidas analógicas, precisión absoluta con 25 °C		-		±3	±3
Conexión de cables	Entradas	Conector M12x1, 5 contactos			
	Salidas	-		Conector tipo clavija M8x1, 3 contactos	
Ejecución de las entradas		Según IEC 61131-2, sin separación galvánica			
Tensión nominal de funcionamiento	[V DC]	24			
Oscilaciones admisibles de la tensión	[%]	±10			
Consumo de corriente con 24 V DC	[A]	Máx. 3,5			
Consumo de corriente con tensión nominal de funcionamiento	[A]	Máx. 1			
Duración de la activación con 25 °C	[s]	Máx. 90 <sup>1)</sup>			
Resistencia a cortocircuitos		En todas las conexiones eléctricas			
Clase de protección		IP65			

- 1) Para evitar un calentamiento del actuador, tiene que respetarse una relación de activación y pausa de 1:3.

Condiciones de funcionamiento y del entorno		
Presión de funcionamiento	[bar]	0,8 ... 20 (0,8 ... 10) <sup>1)</sup>
Fluido de trabajo	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]	
	Gases inertes	
Nota sobre el fluido de trabajo/mando		
Es posible el funcionamiento con aire comprimido lubricado (lo cual requiere seguir utilizando aire lubricado)		
Temperatura ambiente	[°C]	0 ... +50
Temperatura del fluido	[°C]	0 ... +50
Temperatura de almacenamiento	[°C]	-10 ... +50
Clase de resistencia a la corrosión <sup>2)</sup>	2	
Símbolo CE (consultar declaración de conformidad)	Según directiva de máquinas UE-CEM <sup>3)</sup>	
Certificación UL	c UL us - Recognized (OL)	
Certificación	C-Tick	

- 1) El valor entre paréntesis es válido para MS6-LRE con certificación UL.  
 2) Clase de resistencia a la corrosión 2 según norma de Festo 940 070  
 Válida para piezas expuestas a gran peligro de corrosión. Piezas exteriores en contacto directo con sustancias usuales en entornos industriales, tales como disolventes, detergentes o lubricantes, con superficies principalmente decorativas.  
 3) Para obtener información sobre las condiciones de utilización, véase la declaración CE de conformidad del fabricante: [www.festo.com](http://www.festo.com) → Soporte técnico → Documentación para usuarios. En caso de aplicarse limitaciones a la utilización de los equipos en zonas urbanas, comerciales e industriales, así como en pequeñas empresas, puede ser necesario adoptar medidas complementarias para reducir la emisión de interferencias.


## Electroválvulas reguladoras de presión MS6-LRE, serie MS

Hoja de datos

Pesos [g]	
Electroválvula reguladoras de presión	1 280

### Materiales

Vista en sección




Electroválvula reguladora de presión		
1	Cuerpo	Fundición inyectada de aluminio
2	Cuerpo de la unidad de accionamiento	Poliamida reforzada
3	Cuerpo perfilado	Aleación de aluminio
4	Membrana	Caucho nitrílico
5	Tapa en la parte inferior	Poliéster reforzado con fibra de vidrio
6	Muelle	Acero
-	Terminal de mando	Poliamida
-	Juntas	Caucho nitrílico


### Caudal normal $q_n$ en función de la presión secundaria $p_2$

Presión de entrada  $p_1 = 10$  bar

MS6-LRE-1/4




MS6-LRE-3/8



— D6: 0,3 ... 7 bar  
- - - D7: 0,5 ... 12 bar

MS6-LRE-1/2

Presión de entrada  $p_1 = 10$  bar



— D6: 0,3 ... 7 bar  
- - - D7: 0,5 ... 12 bar


# Electroválvulas reguladoras de presión MS6-LRE, serie MS

Hoja de datos

**Dimensiones: estándar**

Datos CAD disponibles en [www.festo.com](http://www.festo.com)

Con manómetro, unidad de indicación [bar]



Tipo	B1 Manómetro		D1
	Escala estándar	Escala de color rojo y verde	
MS6-LRE-1/4	104,5	106	G1/4
MS6-LRE-3/8			G3/8
MS6-LRE-1/2			G1/2


Importante: Este producto cumple con los estándares ISO 1179-1 e ISO 228-1

**Dimensiones: alternativas para manómetros**

Datos CAD disponibles en [www.festo.com](http://www.festo.com)

Cierre VS

Adaptador A4 para manómetro NE 1/4, sin manómetro



Tipo	D1
MS6-LRE-1/4	G1/4
MS6-LRE-3/8	G3/8
MS6-LRE-1/2	G1/2

Importante: Este producto cumple con los estándares ISO 1179-1 e ISO 228-1

## Electroválvulas reguladoras de presión MS6-LRE, serie MS

Hoja de datos

### Dimensiones: alternativas para manómetros

Datos CAD disponibles en → [www.festo.com](http://www.festo.com)

Unidad de mando con display OP




Tipo	D1
MS6-LRE-1/4	G1/4
MS6-LRE-3/8	G3/8
MS6-LRE-1/2	G1/2

⚠ Importante: Este producto cumple con los estándares ISO 1179-1 e ISO 228-1

### Dimensiones: salida eléctrica de presión

Datos CAD disponibles en → [www.festo.com](http://www.festo.com)

Sensor de presión integrado, con salida eléctrica PI/PU



## Electroválvulas reguladoras de presión MS6-LRE, serie MS

Hoja de datos

Referencias					
Manómetros					
Tamaño	Conexión	Margen de regulación de la presión: 0,3 ... 7 bar		Margen de regulación de la presión: 0,5 ... 12 bar	
		Nº art.	Tipo	Nº art.	Tipo
Estándar					
MS6	G $\frac{1}{4}$	535358	MS6-LRE- $\frac{1}{4}$ -D6	535364	MS6-LRE- $\frac{1}{4}$ -D7
	G $\frac{3}{8}$	535372	MS6-LRE- $\frac{3}{8}$ -D6	535378	MS6-LRE- $\frac{3}{8}$ -D7
	G $\frac{1}{2}$	535348	MS6-LRE- $\frac{1}{2}$ -D6	535354	MS6-LRE- $\frac{1}{2}$ -D7
Salida eléctrica de presión (sensor de presión integrado con salida de corriente), conector tipo clavija M8x1, 3 contactos					
MS6	G $\frac{1}{4}$	535360	MS6-LRE- $\frac{1}{4}$ -D6-PI	535366	MS6-LRE- $\frac{1}{4}$ -D7-PI
	G $\frac{3}{8}$	535374	MS6-LRE- $\frac{3}{8}$ -D6-PI	535380	MS6-LRE- $\frac{3}{8}$ -D7-PI
	G $\frac{1}{2}$	535350	MS6-LRE- $\frac{1}{2}$ -D6-PI	535356	MS6-LRE- $\frac{1}{2}$ -D7-PI
Salida eléctrica de presión (sensor de presión integrado con salida de tensión), conector tipo clavija M8x1, 3 contactos					
MS6	G $\frac{1}{4}$	535362	MS6-LRE- $\frac{1}{4}$ -D6-PU	535369	MS6-LRE- $\frac{1}{4}$ -D7-PU
	G $\frac{3}{8}$	535376	MS6-LRE- $\frac{3}{8}$ -D6-PU	535382	MS6-LRE- $\frac{3}{8}$ -D7-PU
	G $\frac{1}{2}$	535352	MS6-LRE- $\frac{1}{2}$ -D6-PU	535357	MS6-LRE- $\frac{1}{2}$ -D7-PU

## Electroválvulas reguladoras de presión MS6-LRE, serie MS

Referencias: producto modular

**M** Indicaciones mínimas →

Nº de artículo	Serie	Tamaño	Función	Tamaño de conexión	Margen de regulación de la presión
535191	MS	6	LRE	1/4, 3/8, 1/2, AGB, AGC, AGD, AGE	D5, D6, D7, D8
<b>Ejemplo de pedido</b>					
535191	MS	6	- LRE	- AGC	- D6

**Tablas para realizar los pedidos**

Patrón	[mm]	62	Condiciones	Código	Entrada código
<b>M</b> Nº de artículo	535191				
Serie	Estándar			<b>MS</b>	MS
Tamaño	6			<b>6</b>	6
Función	Electroválvula reguladora de presión			<b>-LRE</b>	-LRE
Tamaño de conexión	Rosca G1/4			-1/4	
	Rosca G3/8			-3/8	
	Rosca G1/2			-1/2	
	Placa base G1/4			-AGB	
	Placa base G3/8			-AGC	
	Placa base G1/2			-AGD	
	Placa base G3/4			-AGE	
Margen de regulación de la presión	0,3 ... 4 bar			<b>-D5</b>	
	0,3 ... 7 bar			<b>-D6</b>	
	0,5 ... 12 bar			<b>-D7</b>	
	0,5 ... 16 bar			<b>-D8</b>	

Continúa: código de pedido

535191	MS	6	-	LRE	-		-	
--------	----	---	---	-----	---	--	---	--

## Electroválvulas reguladoras de presión MS6-LRE, serie MS

Referencias: producto modular

[0] Opcional								
Alternativas de manómetros	Manómetros con escalas alternativas	Escape secundario	Salida eléctrica de presión	Cable del detector	Cable de alimentación	Tipo de fijación	Certificación UL	Sentido del flujo
VS, A4, RG, OP	PSI, MPA	OS	PI, PU	SK2, SK5	VK2, VK5	WBE, WPB	UL1	Z
- OP	-	- OS	- PU	- SK5	-	-	-	-

Tablas para realizar los pedidos					
Patrón	[mm]		Condiciones	Código	Entrada código
[0] Alternativas de manómetros		Bulón de cierre		-VS	
		Adaptador para manómetro NE ¼ (sin manómetro)		-A4	
		Manómetro integrado, escala de color rojo y verde		-RG	
		Unidad de mando con display	[1]	-OP	
Manómetros con escalas alternativas		psi	[2]	-PSI	
		MPa	[2]	-MPA	
Escape secundario		Sin escape secundario		-OS	
Salida eléctrica de presión		Conector M8 de 3 contactos, I out		-PI	
		Conector M8 de 3 contactos, U out		-PU	
Cable del detector		Conector M8 tipo zócalo, con cable de 2,5 m	[1]	-SK2	
		Conector M8 tipo zócalo, con cable de 5 m	[1]	-SK5	
Cable de alimentación		Conector M12 tipo zócalo, con cable de 2,5 m		-VK2	
		Conector M12 tipo zócalo, con cable de 5 m		-VK5	
Tipo de fijación		Placa base para rosca directa	[3]	-WBE	
		Escuadra de fijación para montaje en la pared a mayor distancia	[4]	-WPB	
Certificación UL		cULus, ordinary location for Canada and USA		-UL1	
Sentido del flujo		Sentido del flujo de derecha a izquierda		-Z	

[1] OP, SK2, SK5 Sólo con salida de presión eléctrica PI, PU

[2] PSI, MPA No combinable con elementos sustitutivos de manómetro VS, A4, RG, OP

[3] WBE Sólo con tamaño de rosca ¼, ⅜, ½

[4] WPB Sólo con tamaños de conexión de la placa base de AGB, AGC, AGD, AGE


Continúa: código de pedido

- [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ]

## Válvulas reguladoras de presión MS9-LR, serie MS

Cuadro general de periféricos

### Reguladores de presión MS9-LR



 Importante



Otros accesorios:

- Elemento de unión de módulos para combinación con tamaños MS6, MS9 o MS12

→ Internet: rmv, armv

### Accionamiento manual

### Accionamiento neumático



## Válvulas reguladoras de presión MS9-LR, serie MS

Cuadro general de periféricos

Elementos para el montaje y accesorios						
		Unidad individual		Combinación	→ Página/ Internet	
		Con rosca interior ¾ o 1	Con placa base AG...			Módulo sin rosca de conexión, sin placa base G
			Sin certificación UE EX4	Con certificación UE EX4		
1	Placa base MS9-AG...	-	■	■	ms9-ag	
2	Elemento de unión de módulos MS9-MV	-	-	■	ms9-mv	
3	Escuadra de fijación MS9-WP	■	■	■	ms9-wp	
4	Escuadra de fijación MS9-WPB	■	■	■	ms9-wp	
5	Escuadra de fijación MS9-WPM	■	■	-	ms9-wp	
6	Manómetro MS AG	■	■	■	86	
7	Placa ciega VS	■	■	■	86	
8	Sensor de presión sin indicador AD7 ... AD10	■	■	-	86	
9	Cable NEBU-M8...-LE3	■	■	-	98	
10	Adaptador para manómetro NE ¼ A4	■	■	■	86	
11	Manómetro MA	■	■	■	98	
12	Candado LRVS-D	■	■	■	98	

## Válvulas reguladoras de presión MS9-LR, serie MS

**FESTO**

Código para el pedido

		MS	9	-	LR	-	G	-	D5	-	DI	-	AG	-	BAR	-	AS	
<b>Serie</b>																		
MS	Unidad de mantenimiento estándar																	
<b>Tamaño</b>																		
9	Patrón de 90 [mm]																	
<b>Función de mantenimiento</b>																		
LR	Regulador de presión																	
<b>Tamaño de conexión</b>																		
G	Módulo sin rosca exterior, sin placa base																	
<b>Margen de regulación / Tipo de accionamiento</b>																		
D5	0,5 ... 4 bar, accionamiento manual																	
D6	0,5 ... 7 bar, accionamiento manual																	
D7	0,5 ... 12 bar, accionamiento manual																	
<b>Sistema alternativo de accionamiento</b>																		
	Servopilotaje																	
DI	Directo (solo con margen de regulación D5/D6)																	
<b>Manómetro</b>																		
AG	Manómetro MS																	
<b>Escala del manómetro</b>																		
BAR	bar																	
<b>Con pasador de bloqueo para candado</b>																		
AS	Botón giratorio encastrable o con llave (accesorio)																	

### Pedir variantes adicionales mediante conjunto modular → 86


- Placas base
- Margen de regulación de la presión / tipo de accionamiento
- Alternativas de manómetros
- Manómetros con escalas alternativas
- Escape secundario
- Con pasador de bloqueo para candado
- Tipo de fijación
- Certificación UE
- Certificación UL
- Sentido alternativo del flujo

## Válvulas reguladoras de presión MS9-LR, serie MS


**FESTO**

Hoja de datos

Margen de regulación /  
Tipo de accionamiento  
D5/D6/D7/D8, accionamiento manual



Accionamiento neumático PO



-  - Caudal  
6 500 ... 33 000 l/min
-  - Temperatura  
-10 ... +60 °C
-  - Presión  
1 ... 20 bar



Este regulador mantiene constante la presión de salida p2 independientemente de las oscilaciones de la presión y del consumo de aire. Dentro del margen de regulación es posible regular la presión de salida p2 manualmente con el botón giratorio

o neumáticamente mediante una presión de pilotaje p12 con regulador piloto externo. Al desconectar la presión de funcionamiento, se descarga la presión de salida p2 a través de la conexión 3 (escape secundario).

- Buena característica de regulación con pequeña histéresis y compensación de presión primaria
- Gran capacidad de caudal con poca caída de presión
- Válvula reguladora de presión con membrana, servopilotada o de accionamiento directo
- Cuatro márgenes de regulación de la presión: 0,5 ... 4 bar, 0,5 ... 7 bar, 0,5 ... 12 bar y 0,5 ... 16 bar
- Se puede suministrar con o sin escape de aire secundario
- Seguro de funcionamiento para la protección de los valores introducidos previos al ajuste
- Opción integrada de flujo inverso para escape desde salida 2 hacia salida 1
- Sensor de presión opcional
- Variante opcional EX4 para el uso en zonas 1, 2, 21 y 22 con peligro de explosión

Datos técnicos generales					
Conexión neumática 1, 2		G3/4	G1	G1/2 ... G1 1/2 (con placa base AG...)	- (sin rosca de conexión G)
Conexión de pilotaje 12 con margen de regulación de la presión / accionamiento PO		G1/4			
Construcción		Válvula reguladora de presión con membrana, servopilotada			
		Válvula reguladora de membrana de accionamiento directo			
Función de regulación	servopilotaje	Presión inicial constante, con flujo inverso, con compensación de presión inicial, con escape secundario			
	accionamiento directo	Presión de salida constante, con flujo inverso, con/sin descarga secundaria			
Tipo de fijación		Con accesorios			
		Montaje en línea			
		Montaje en panel frontal			
Posición de montaje		Indistinta <sup>1)</sup>			
Seguridad contra accionamiento involuntario		Botón giratorio con pasador de bloqueo			
		Botón giratorio encastrable o con llave (accesorio)			
		Botón giratorio con cerradura incorporada			
Margen de regulación /	D5 [bar]	0,5 ... 4, accionamiento manual			
Tipo de accionamiento	D6 [bar]	0,5 ... 7, accionamiento manual			
	D7 [bar]	0,5 ... 12, accionamiento manual (0,5 ... 10 con variante de sensor de presión AD...)			
	D8 [bar]	0,5 ... 16, accionamiento manual (0,5 ... 10 con variante de sensor de presión AD...)			
	PO [bar]	0,5 ... 16 bar, accionamiento neumático <sup>2)</sup>			
Histéresis máxima de presión	[bar]	0,4			
Indicación de presión		Con sensor de presión para la indicación de la presión de salida y con salida eléctrica			
		Con manómetro para la indicación de la presión de salida			
		Con manómetro de escala con zonas verde y roja, para la indicación de la presión de salida			
		G1/4 en preparación			

1) Montaje en posición vertical de la válvula reguladora con sensor de presión, ya que debe evitarse que se acumule condensado en el sensor de presión.

2) La presión de salida p2 es aproximadamente igual a la presión de pilotaje p12.

-  - Importante: Este producto cumple con los estándares ISO 1179-1 e ISO 228-1

## Válvulas reguladoras de presión MS9-LR, serie MS

Hoja de datos

Caudal nominal normal $q_{nN}^{1)}$ [l/min]					
Construcción		Válvula reguladora de presión con membrana, servopilotada		Válvula reguladora de membrana de accionamiento directo DI	
Conexión neumática		G $\frac{3}{4}$	G1	G $\frac{3}{4}$	G1
Margen de regulación de la presión	D5	24 000 $\pm 15\%^{2)}$	33 000 $\pm 15\%^{2)}$	6 500 $\pm 15\%^{2)}$	18 500 $\pm 15\%^{2)}$
	D6	24 000 $\pm 15\%$	28 000 $\pm 15\%$	8 000 $\pm 15\%$	9 000 $\pm 15\%$
	D7	24 000 $\pm 15\%$	28 000 $\pm 15\%$	–	–
	D8	20 000 $\pm 15\%$	28 000 $\pm 15\%$	–	–
	PO	23 000 $\pm 15\%$	29 000 $\pm 15\%$	–	–

1) Medición con  $p_1 = 10$  bar y  $p_2 = 6$  bar,  $\Delta p = 1$  bar

2) Medición con  $p_1 = 10$  bar y  $p_2 = 4$  bar,  $\Delta p = 1$  bar

Condiciones de funcionamiento y del entorno		
Variante	Estándar	Con sensor de presión AD...
Presión de funcionamiento [bar]	1 ... 20	1 ... 20
Fluido de trabajo	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]	
Nota sobre el fluido de trabajo/mando	Es posible el funcionamiento con aire comprimido lubricado (lo cual requiere seguir utilizando aire lubricado)	
Temperatura ambiente [°C]	-10 ... +60	0 ... +50
Temperatura del fluido [°C]	-10 ... +60	0 ... +50
Temperatura de almacenamiento [°C]	-10 ... +60	-10 ... +60
Clase de resistencia a la corrosión <sup>1)</sup>	2	
Certificación (variante UL1)	c UL us - Recognized (OL)	

1) Clase de resistencia a la corrosión 2 según norma de Festo 940 070

Válida para piezas expuestas a moderado peligro de corrosión. Piezas exteriores en contacto directo con sustancias usuales en entornos industriales, tales como disolventes, detergentes o lubricantes, con superficies principalmente decorativas.

ATEX	
Certificación UE	EX4
ATEX, categoría gas	II 2G
Ex-protección contra encendido gas	c T6 X
ATEX, categoría polvo	II 2D
EX-protección contra encendido polvo	c 60 °C X
ATEX, temperatura ambiente	-10 °C $\leq T_a \leq$ +60 °C
Símbolo CE (consultar declaración de conformidad)	Según directiva de protección contra explosiones de la UE (ATEX)


## Válvulas reguladoras de presión MS9-LR, serie MS

Hoja de datos

Pesos [g]	
Válvula reguladora de presión	1 400
Válvula reguladora de presión, con botón giratorio y cerradura incorporada E11	1 700

### Materiales

Vista en sección



Válvula reguladora de presión		
1	Cuerpo	Fundición inyectada de aluminio
2	Botón giratorio	PA
	Botón giratorio con cerradura integrada E11	Aluminio
3	Membrana	NBR
4	Empujador de la válvula	Aleación forjada de aluminio anodizado liso, NBR, POM
-	Tapa	PA reforzado
-	Placa base, elemento de unión de módulos, escuadra de fijación	Fundición inyectada de aluminio
-	Juntas	NBR
Características del material		Conformidad con RoHS


## Válvulas reguladoras de presión MS9-LR, serie MS

Hoja de datos

Caudal nominal normal  $q_n$  en función de la presión en la salida  $p_2$ , con presión de funcionamiento de  $p_1 = 10$  bar


Válvula reguladora de presión con membrana, servopilotada

Conexión neumática G $\frac{3}{4}$




— D5: 0,5 ... 4 bar      - - - - D7: 0,5 ... 12 bar  
- - - - D6: 0,5 ... 7 bar      - - - - D8: 0,5 ... 16 bar

Conexión neumática G1




Válvula reguladora de membrana de accionamiento directo DI

Conexión neumática G $\frac{3}{4}$




— D5: 0,5 ... 4 bar  
- - - - D6: 0,5 ... 7 bar

Conexión neumática G1




Regulador piloto externo, margen de regulación / tipo de accionamiento PO

Conexión neumática G $\frac{3}{4}$



Conexión neumática G1



## Válvulas reguladoras de presión MS9-LR, serie MS

Hoja de datos

**FESTO**


### Dimensiones: tipo básico

Datos CAD disponibles en [www.festo.com](http://www.festo.com)

Margen de regulación de presión / accionamiento D5/D6/D7/D8,  
accionamiento manual

Margen de regulación de la presión / accionamiento PO neumático  
Sin rosca G, diafragma de cierre VS

Sin rosca G, diafragma de cierre VS, botón giratorio con encastre




Tipo	B1	B2	B3	D1	L1		L2		L3
					Servo-pilotaje	Mando directo DI	Servo-pilotaje	Mando directo DI	
MS9-LR-G-D5/D6/D7/D8	90	45	109	-	129	122	71,4	64	86
MS9-LR-G-PO				G $\frac{3}{4}$	120	-	62	-	-

### Dimensiones: conexión roscada / placa base

Datos CAD disponibles en [www.festo.com](http://www.festo.com)

con rosca de conexión G $\frac{3}{4}$  o G1

Con placa base AG...



1 Tornillo M6xmin.90 según DIN 912 (no incluido en el suministro) para montaje en la pared sin escuadra de fijación

3 Tornillo para conexión a tierra M4x8 (sólo con MS9...-EX4)

→ Sentido del flujo

Tipo	B4	B5	B6	B7		B8	D1	D4	D5	L4	L5	T1	☞
					EX4						EX4		
MS9-LR- $\frac{3}{4}$	90	104	91,5	-	-	-	G $\frac{3}{4}$	11	6,5	66	-	6	-
MS9-LR-1							G1						
MS9-LR-AGD	-	-	-	112	122	132	G $\frac{1}{2}$	-	-	-	35	-	30
MS9-LR-AGE						132	G $\frac{3}{4}$						36
MS9-LR-AGF						142	G1						41
MS9-LR-AGG						162	G $1\frac{1}{4}$						50
MS9-LR-AGH						176	G $1\frac{1}{2}$						55

Importante: Este producto cumple con los estándares ISO 1179-1 e ISO 228-1

## Válvulas reguladoras de presión MS9-LR, serie MS


Hoja de datos

### Dimensiones: alternativas para manómetros

Datos CAD disponibles en → [www.festo.com](http://www.festo.com)

Manómetro MS integrado, con escala estándar AG o con escala de zonas roja y verde RG

Adaptador A4 para manómetro NE 1/4, sin manómetro



Tipo	B2	B3	B9	D2
MS9-LR-...-AG/RG	45	109	-	-
MS9-LR-...-A4		-	110	G1/4

⚠ Importante: Este producto cumple con los estándares ISO 1179-1 e ISO 228-1


### Dimensiones: alternativas para manómetros

Datos CAD disponibles en → [www.festo.com](http://www.festo.com)

Sensor de presión sin indicación LCD

Hojas de datos → Internet: [sde5](http://sde5)

(sólo indicación del estado de conmutación) AD7 ... AD10



Variante AD7:  
SDE5-D10-O-...-P-M8 con conector tipo clavija de 3 contactos M8x1, comparador de valor de umbral, 1 salida PNP, normalmente abierta

Variante AD9:  
SDE5-D10-O3-...-P-M8 con conector tipo clavija de 3 contactos M8x1, ventana de comparador, 1 salida PNP, normalmente abierta

Variante AD8:  
SDE5-D10-C-...-P-M8 con conector tipo clavija de 3 contactos M8x1, comparador de valor de umbral, 1 salida PNP, normalmente cerrada

Variante AD10:  
SDE5-D10-C3-...-P-M8 con conector tipo clavija de 3 contactos M8x1, ventana de comparador, 1 salida PNP, normalmente cerrada

Tipo	B2	B11	D3
MS9-LR-...-AD7/AD8/AD9/AD10	45	112	M8

## Válvulas reguladoras de presión MS9-LR, serie MS

Hoja de datos


### Dimensiones: botón giratorio

Datos CAD disponibles en → [www.festo.com](http://www.festo.com)

Botón giratorio con pasador de bloqueo

Botón giratorio encastrable o con llave (accesorio AS)

Botón giratorio con cerradura integrada E11



2 Medidas de instalación

Tipo	B1	D1	L1	L2	L3
MS9-LR	-	52	-	86	-
MS9-LR-...-AS	65	52	-	96	-
MS9-LR-...-E11	-	52	174	114	25

### Referencias

Manómetro integrado, indicación en bar, botón giratorio encastrable, con llave (accesorio)

Tamaño	Conexión	Válvula reguladora de presión con membrana, servopilotada		Válvula reguladora de membrana de accionamiento directo	
		Nº art.	Tipo	Nº art.	Tipo
Margen de regulación de la presión 0,5 ... 4 bar, accionamiento manual					
MS9	-	564134	MS9-LR-G-D5-AG-BAR-AS	564135	MS9-LR-G-D5-DI-AG-BAR-AS
Margen de regulación de la presión 0,5 ... 7 bar, accionamiento manual					
MS9	-	564136	MS9-LR-G-D6-AG-BAR-AS	564137	MS9-LR-G-D6-DI-AG-BAR-AS
Margen de regulación de la presión 0,5 ... 12 bar, accionamiento manual					
MS9	-	564138	MS9-LR-G-D7-AG-BAR-AS	-	-

## Válvulas reguladoras de presión MS9-LR, serie MS

Referencias: conjunto modular

[M] Indicaciones mínimas						[O] Opcional	[M]
Nº de artículo	Serie	Tamaño	Función	Tamaño de conexión	Margen de presión / Accionamiento	Tipo de regulador	Manómetros / Manómetros alternativos
562530	MS	9	LR	¾, 1, AGD, AGE, AGF, AGG, AGH, G	D5, D6, D7, D8, PO	DI	AG, VS, A4, RG, AD7 ... AD10
<b>Ejemplo de pedido</b>							
562530	MS	9	LR	G	D5		AG

### Tablas para realizar los pedidos

Patrón	[mm]	90	Condiciones	Código	Entrada código
[M] Nº de artículo	562530				
Serie	Estándar			MS	MS
Tamaño	9			9	9
Función	Regulador de presión			-LR	-LR
Tamaño de conexión	Rosca G¾		1	-¾	
	Rosca G1		1	-1	
	Placa base G½			-AGD	
	Placa base G¾			-AGE	
	Placa base G1			-AGF	
	Placa base G1¼			-AGG	
	Placa base G1½			-AGH	
	Módulo sin rosca exterior, sin placa base		1	-G	
Margen de presión / Accionamiento	0,5 ... 4 bar, accionamiento manual			-D5	
	0,5 ... 7 bar, accionamiento manual			-D6	
	0,5 ... 12 bar, accionamiento manual			-D7	
	0,5 ... 16 bar, accionamiento manual		1	-D8	
	Máx. 16 bar, accionamiento neumático (margen de presión determinado por la unidad de servopilotaje)		2	-PO	
[O] Tipo de regulador	Accionamiento directo		3	-DI	
[M] Manómetros / Manómetros alternativos	Manómetro MS			-AG	
	Placa ciega			-VS	
	Adaptador para manómetro NE ¼ (sin manómetro)			-A4	
	Manómetro integrado, escala de color rojo y verde		4	-RG	
	Sensor de presión sin indicación, conector tipo clavija M8, comparador de umbral, PNP, normalmente abierto		1 5	-AD7	
	Sensor de presión sin indicación, conector tipo clavija M8, comparador de umbral, PNP, normalmente cerrado		1 5	-AD8	
	Sensor de presión sin indicación, conector tipo clavija M8, ventana de comparador, PNP, normalmente abierto		1 5	-AD9	
	Sensor de presión sin indicación, conector tipo clavija M8, ventana de comparador, PNP, normalmente cerrado		1 5	-AD10	

1 ¾, 1, G, D8, AD7, AD8, AD9, AD10, E11, WPM

No con certificación UE EX4

2 PO

No con botón giratorio DI.

No con pasador AS, cerradura E11

3 DI

4 RG

5 AD7 ... AD10

No con margen de regulación de la presión D7, D8.

No con escala alternativa del manómetro PSI, MPA.

Escala en PSI únicamente como escala auxiliar

Margen máximo de medición 10 bar

Continúa: código de pedido

562530	MS	9	-	LR	-		-		-		-	
--------	----	---	---	----	---	--	---	--	---	--	---	--

## Válvulas reguladoras de presión MS9-LR, serie MS

Referencias: conjunto modular

→ <input type="checkbox"/> Opcional							
Manómetros con escalas alternativas	Escape secundario	Posición alternativa de montaje	Con pasador de bloqueo para candado	Tipo de fijación	Certificación UE	Certificación UL	Sentido alternativo del flujo
PSI, MPA, BAR	OS	KD	AS, E11	WP, WPM, WPB	EX4	UL1	Z
- <input type="checkbox"/> <b>BAR</b>	- <input type="checkbox"/>	- <input type="checkbox"/>	- <input type="checkbox"/> <b>AS</b>	- <input type="checkbox"/>	- <input type="checkbox"/>	- <input type="checkbox"/>	- <input type="checkbox"/>

Tablas para realizar los pedidos					
Patrón	[mm]	90	Condiciones	Código	Entrada código
<input type="checkbox"/> Manómetros con escalas alternativas	Psi		<input type="checkbox"/> 6	<b>-PSI</b>	
	MPa		<input type="checkbox"/> 6	<b>-MPA</b>	
	bar		<input type="checkbox"/> 6	<b>-BAR</b>	
Escape secundario	Sin escape secundario		<input type="checkbox"/> 7	<b>-OS</b>	
Posición alternativa de montaje	Botón giratorio debajo (en POR, conexión hacia abajo)			<b>-KD</b>	
Con pasador de bloqueo para candado	Con cerradura (accesorio)			<b>-AS</b>	
	Botón giratorio con cerradura integrada		<input type="checkbox"/> 1	<b>-E11</b>	
Tipo de fijación	Escuadra de fijación		<input type="checkbox"/> 8	<b>-WP</b>	
	Escuadra de fijación		<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 8	<b>-WPM</b>	
	Escuadra de fijación para montaje en la pared a mayor distancia		<input type="checkbox"/> 8	<b>-WPB</b>	
Certificación UE	II 2GD según directiva de máquinas UE 94/9/EG			<b>-EX4</b>	
Certificación UL	cULus, ordinary location for Canada and USA			<b>-UL1</b>	
Sentido alternativo del flujo	Sentido del flujo de derecha a izquierda			<b>-Z</b>	

¼, 1, G, D8, AD7, AD8, AD9, AD10, E11, WPM

No con certificación UE EX4

7 OS

Únicamente con sistema accionamiento DI

8 WP, WPM, WPB

No con módulo G

6 PSI, MPA, BAR

No con elementos sustitutos de manómetro VS, A4, AD7, AD8, AD9, AD10

Continúa: código de pedido


-  -  -  -  -  -  -  -

# Reguladores de presión MS12-LR, serie MS

Cuadro general de periféricos

FESTO

## Reguladores de presión MS12-LR




⚠ - Importante

Otros accesorios:


- Elemento de conexión de módulos para la combinación con tamaño MS9

→ Internet: armv


### Accionamiento manual



### Accionamiento neumático



### Accionamiento eléctrico



## Reguladores de presión MS12-LR, serie MS

FESTO

Cuadro general de periféricos

Elementos para el montaje y accesorios		→ Página/Internet
1	Placa base MS12-AG...	ms12-ag
2	Escuadra de fijación MS12-WP	ms12-wp
3	Elemento de unión de módulos MS12-MV	ms12-mv
4	Bulón de cierre VS	96
5	Adaptador para manómetro NE 1/4 A4	96
6	Manómetro MA	98
7	Candado LRVS-D	98
8	Cable NEBU-M12G...-LE4	98
9	Cable NEBU-M12W...-LE4	98
10	Conector de detector SIE-GD	98
11	Conector acodado SIE-WD	98

# Reguladores de presión MS12-LR, serie MS

FESTO

Código para el pedido

MS 12 - LR - G - D7 - LD - AS

Serie	
MS	Unidad de mantenimiento estándar
Tamaño	
12	Patrón de 124 [mm]
Función de mantenimiento	
LR	Regulador de presión
Tamaño de conexión	
G	Módulo sin rosca exterior, sin placa base Placas base → Accesorios
Margen de regulación de la presión / Tipo de accionamiento	
D7	0,5 ... 12 bar, accionamiento manual
PO	0,5 ... 16 bar, accionamiento neumático
PE6	0,15 ... 6 bar, accionamiento eléctrico
Botón giratorio	
Margen de regulación de la presión / Tipo de accionamiento D7	
LD	Botón giratorio largo
Margen de regulación de la presión / Tipo de accionamiento PO/PE6	
	Sin botón giratorio
Cerradura	
Margen de regulación de la presión / Tipo de accionamiento D7	
AS	Para cerrar con candado (accesorio)
Margen de regulación de la presión / Tipo de accionamiento PO/PE6	
	Sin botón giratorio


## Pedir variantes adicionales mediante el conjunto modular → 96

- Placas base
- Margen de regulación de la presión / Tipo de accionamiento
- Alternativas de manómetros
- Manómetros con escalas alternativas
- Cerradura
- Tipo de fijación
- Sentido alternativo del flujo


# Reguladores de presión MS12-LR, serie MS

Hoja de datos


Margen de regulación de la presión /  
Tipo de accionamiento  
D6/D7/D8, accionamiento manual



Accionamiento neumático PO



Accionamiento eléctrico PE6



- - Caudal  
12 000 ... 22 000 l/min
- - Temperatura  
-10 ... +60 °C
- - Presión de funcionamiento  
0,8 ... 21 bar
- - [www.festo.com](http://www.festo.com)

Juegos de piezas  
de repuesto  
→ 95



Este regulador mantiene constante la presión de salida p2 independientemente de las oscilaciones de la presión y del consumo de aire. Dentro del margen de regulación es posible regular la presión de salida p2 manualmente con el botón giratorio o neumáticamente mediante una presión de pilotaje p12 con regulador

piloto externo o, eléctricamente, mediante señales de valores nominales. Al desconectar la presión de funcionamiento o la tensión correspondiente a las señales de valores nominales, se descarga la presión de salida p2 a través de la conexión 3 (escape secundario).

- Buenas características de regulación con histéresis pequeña y compensación de presión primaria
- Gran caudal con poca caída de presión
- Seguridad contra accionamiento involuntario, para asegurar los valores de ajuste
- Con descarga secundaria
- Conexión para el montaje de manómetros de diversas formas

Datos técnicos generales					
Conexión neumática 1, 2	G1 (con placa base AGF) <sup>1)</sup>	G1 ¼ (con placa base AGG) <sup>1)</sup>	G1 ½ (con placa base AGH) <sup>1)</sup>	G2 (con placa base AGI) <sup>1)</sup>	- (sin rosca de conexión G)
Conexión de pilotaje 12 con margen de regulación de la presión / accionamiento PO	G ¼				
Construcción	Válvula reguladora con/sin manómetro				
	Regulador de membrana servopilotado (no con margen de regulación de presión / activación PO)				
	Regulador de membrana servopilotado (con margen de regulación de presión / activación PO)				
Función de regulación	Presión de salida constante, con función de presión primaria, con reflujo, con descarga secundaria				
Tipo de fijación	Con accesorios				
	Montaje en línea				
Posición de montaje	Indistinta				
Seguridad contra accionamiento involuntario	Botón giratorio con enclavamiento				
	Botón giratorio con enclavamiento, para cerrar con candado (accesorio)				
	Botón giratorio con cerradura integrada				
Margen de regulación de la presión / Tipo de accionamiento	D6 [bar]	0,3 ... 7, accionamiento manual			
	D7 [bar]	0,5 ... 12, accionamiento manual			
	D8 [bar]	0,5 ... 16, accionamiento manual			
	PO [bar]	0,5 ... 16 bar, accionamiento neumático <sup>2)</sup>			
	PE6 [bar]	0,15 ... 6, accionamiento eléctrico			
Histéresis máxima de la presión	[bar]	0,4 con margen de regulación de la presión / accionamiento D6/D7/D8/PO			
	[bar]	0,04 con margen de regulación de presión / activación PE6			
Indicación de presión	Con manómetro				

1) La placa base es accesorio y debe pedirse por separado → Internet: ms12-ag  
2) La presión de salida p2 es aproximadamente igual a la presión de pilotaje p12.  
- ¡ Importante: Este producto cumple con los estándares ISO 1179-1 e ISO 228-1

# Reguladores de presión MS12-LR, serie MS

FESTO

Hoja de datos

Caudales		
Margen de regulación de la presión / Tipo de accionamiento	D6/D7/D8/PO <sup>1)</sup>	PE6 <sup>2)</sup>
Caudal nominal normal qnN <sup>3)</sup> [l/min]		
q <sub>nN</sub> 1 → 2	G1	13 000
	G1¼	13 500
	G1½	16 000
	G2	22 000
Caudal del escape secundario [l/min]		
q <sub>n</sub> 2 → 3	≤ 600	≤ 600

1) Medición con p<sub>1</sub> = 10 bar y p<sub>2</sub> = 6 bar, Δp = 0,5 bar

2) Medición con p<sub>1</sub> = 7 bar y p<sub>2</sub> = 6 bar, Δp = 0,5 bar

3) En función de la placa base. La placa base es accesorio y debe pedirse por separado → Internet: ms12-ag

Datos eléctricos (únicamente margen de regulación de presión / accionamiento PE6)		
Tensión de funcionamiento	[V DC]	21,6 ... 26,4
Tensión nominal de funcionamiento	[V DC]	24
Ondulación residual	[%]	10
Margen de señales, entrada analógica	[V]	0 ... 10
Consumo máximo de corriente	[A]	0,15
Consumo eléctrico máximo	[W]	3,6
Clase de protección		IP65

Condiciones de funcionamiento y del entorno		
Margen de regulación / Tipo de accionamiento	D6/D7/D8/PO	PE6
Presión de funcionamiento	[bar]	0,8 ... 21
Fluido de trabajo		Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Temperatura ambiente	[°C]	-10 ... +60
Temperatura del fluido	[°C]	-10 ... +60
Temperatura de almacenamiento	[°C]	-10 ... +60
Resistencia a la corrosión	CRC <sup>1)</sup>	2
Símbolo CE (consultar declaración de conformidad)		Según directiva de máquinas UE CEM

1) Clase de resistencia a la corrosión 2 según norma de Festo 940 070

Válida para piezas expuestas a moderado peligro de corrosión. Piezas exteriores en contacto directo con sustancias usuales en entornos industriales, tales como disolventes, detergentes o lubricantes, con superficies principalmente decorativas.

Pesos [g]	
Regulador de presión	4 000
Válvula reguladora de presión, con botón giratorio con cerradura integrada E11	4 300


# Reguladores de presión MS12-LR, serie MS

Hoja de datos

FESTO

## Materiales

Vista en sección




Regulador de presión		
1	Cuerpo	Fundición inyectada de aluminio
2	Botón giratorio	Refuerzo PA, POM
	Botón giratorio con cerradura integrada E11	Aleación de aluminio
3	Tapa en la parte inferior	Aleación de aluminio
4	Muelle mecánico	Acero de muelles
5	Empujador de la válvula	Aleación de aluminio, NBR, acero inoxidable de aleación fina
-	Juntas, membrana	NBR
Calidad del material		Conformidad con RoHS
		Sin cobre ni PTFE sólo con cierre VS


## Caudal normal $q_n$ en función de la presión secundaria $p_2$ (únicamente MS12-LR-...-D6/D7/D8/PO)

Con placa base MS12-AGF  
Conexión neumática G1

Presión de entrada  $p_1 = 10$  bar




Con placa base MS12-AGG  
Conexión neumática G1 1/4




Con placa base MS12-AGH  
Conexión neumática G1 1/2

Presión de entrada  $p_1 = 10$  bar



Con placa base MS12-AGI  
Conexión neumática G2



# Reguladores de presión MS12-LR, serie MS


Hoja de datos

FESTO

## Caudal normal $q_n$ en función de la presión secundaria $p_2$ (únicamente MS12-LR-...-PE6)

Con placa base MS12-AGH

Conexión neumática G1½



Presión de entrada  $p_1 = 7 \text{ bar}$


- 2 voltios
- - - 4 voltios
- · - 6 voltios
- · · - 8 voltios
- · · · - 10 voltios

## Dimensiones


Datos CAD disponibles en [www.festo.com](http://www.festo.com)

Margen de regulación de la presión / accionamiento D6/D7/D8, accionamiento manual, con manómetro integrado, unidad de indicación [bar], botón giratorio largo con enclavamiento

Margen de regulación de la presión / accionamiento PO neumático, con manómetro integrado, unidad de indicación [bar]



Margen de regulación de la presión / accionamiento PE6 eléctrico, con manómetro integrado, unidad de indicación [bar]



- 1 Apropiado para
- Cable NEBU-M12G...-LE4/NEBU-M12W...-LE4
  - Conector tipo zócalo SIE-GD para detectores
  - Conector acodado tipo zócalo SIE-WD-TR

➔ Sentido del flujo

Tipo	B1	B2	B3	B4	B5	L1	L2	L3	L4
MS12-LR-...-D6/D7/D8	124	122	61	148	52	178	88	86	168
MS12-LR-...-PO					-	181	91	-	171
MS12-LR-...-PE6					50	172	82	62,7	162

# Reguladores de presión MS12-LR, serie MS

Hoja de datos


FESTO

## Dimensiones: alternativas para manómetros

Datos CAD disponibles en [www.festo.com](http://www.festo.com)

Cierre VS

Adaptador A4 para manómetro NE ¼ (sin manómetro)



Tipo	B3	B4	D4
MS12-LR-...-VS	61	148	-
MS12-LR-...-A4	61	148	G¼

⚠ - Importante: Este producto cumple con los estándares ISO 1179-1 e ISO 228-1


## Dimensiones: botón giratorio

Datos CAD disponibles en [www.festo.com](http://www.festo.com)

Botón giratorio largo con enclavamiento LD

Botón giratorio largo con enclavamiento, para cerrar con candado (accesorio) LD-AS

Botón giratorio con cerradura integrada E11



Tipo	B1	D1	L1	L2	L3
MS12-LR-...-LD	-	52	-	86	-
MS12-LR-...-LD-AS	65	52	-	96	-
MS12-LR-...-E11	-	52	174	114	25

## Referencias

Manómetro integrado, unidad de indicación [bar]

Tamaño	Conexión	Margen de regulación de la presión 0,5 ... 12 bar, accionamiento manual, botón giratorio largo con enclavamiento, para cerrar con candado (accesorio)		Margen de regulación de la presión 0,5 ... 16 bar, accionamiento neumático		Margen de regulación de la presión 0,15 ... 6 bar, accionamiento eléctrico	
		Nº art.	Tipo	Nº art.	Tipo	Nº art.	Tipo
MS12	G1...G2 <sup>1)</sup>	537148	MS12-LR-G-D7-LD-AS	541680	MS12-LR-G-PO	564888	MS12-LR-G-PE6

1) La placa base es accesorio y debe pedirse por separado → Internet: ms12-ag

⚠ - Importante: Este producto cumple con los estándares ISO 1179-1 e ISO 228-1

## Referencias: recambios

Tamaño	Nº art.	Tipo
MS12	673586	MS12-LR/LFR

# Reguladores de presión MS12-LR, serie MS

FESTO

Referencias: conjunto modular

**M** Indicaciones mínimas →

Nº de artículo	Serie	Tamaño	Función	Tamaño de conexión	Margen de regulación / Tipo de accionamiento
535021	MS	12	LR	AGF AGG AGH AGI G	D6 D7 D8 PO PE6
<b>Ejemplo de pedido</b>					
535021	MS	12	LR	G	D8

**Tablas para realizar los pedidos**

Patrón	[mm]	124	Condiciones	Código	Entrada código
<b>M</b> Nº de artículo		535021			
Serie		Estándar		MS	MS
Tamaño		12		12	12
Función		Regulador de presión		-LR	-LR
Tamaño de conexión		Placa base G1		-AGF	
		Placa base G1¼		-AGG	
		Placa base G1½		-AGH	
		Placa base G2		-AGI	
		Módulo sin rosca exterior, sin placa base		-G	
Margen de regulación / Tipo de accionamiento		0,3 ... 7 bar, accionamiento manual		-D6	
		0,5 ... 12 bar, accionamiento manual		-D7	
		0,5 ... 16 bar, accionamiento manual		-D8	
		Máx. 16 bar, accionamiento neumático (margen de presión determinado por la unidad de servopilotaje)	3 4	-PO	
		0,15 ... 6 bar, accionamiento eléctrico (servopilotaje mediante válvula proporcional, reguladora de presión)	3 4	-PE6	

3 LD, PO, PE6 No con candado E11

4 PO, PE6 No con botón giratorio LD  
No con candado AS

Continúa: código de pedido

535021	MS	12	LR		
--------	----	----	----	--	--

# Reguladores de presión MS12-LR, serie MS

Referencias: conjunto modular

→ 0 Opcional					
Alternativas de manómetros	Manómetros con escalas alternativas	Cabezal giratorio alternativo	Cerradura	Tipo de fijación	Sentido alternativo del flujo
VS A4	PSI MPA	LD	AS E11	WP	Z
- VS	-	- LD	- AS	-	- Z

Tablas para realizar los pedidos					
Patrón	[mm]	124	Condiciones	Código	Entrada código
0 Alternativas de manómetros	Bulón de cierre			-VS	
	Adaptador para manómetro NE 1/4 (sin manómetro)			-A4	
Manómetros con escalas alternativas	psi		1	-PSI	
	MPa		1	-MPA	
Cabezal giratorio alternativo	Botón giratorio largo		2 3	-LD	
Cerradura	Para cerrar con candado (accesorio)			-AS	
	Botón giratorio con cerradura integrada		2	-E11	
Tipo de fijación	Escuadra de fijación		5	-WP	
Sentido alternativo del flujo	Sentido del flujo de derecha a izquierda			-Z	

- 1 **PSI, MPA** No combinable con elementos sustitutivos de manómetro VS, A4
- 2 **LD, E11** Al seleccionar D6/D7/D8 debe elegirse la alternativa con botón giratorio o el candado E11

- 3 **LD, PO, PE6** No con candado E11
- 5 **WP** Sólo con placa base AGF, AGG, AGH o AGI

Continúa: código de pedido

- [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ]


# Reguladores de presión MS-LR/LRB/LRP/LRPB/LRE, serie MS

Accesorios

FESTO

Referencias: manómetros MA					
	Tamaño nominal	Conexión neumática	Escala		Nº art. Tipo
			[bar]	[psi]	
	Manómetro MA, EN 837-1 <span style="float: right;">Hojas de datos → Internet: ma</span>				
	40	R $\frac{1}{4}$	0 ... 16	0 ... 232	187080 MA-40-16-R $\frac{1}{4}$ -EN
			0 ... 25	0 ... 360	187081 MA-40-25-R $\frac{1}{4}$ -EN
		G $\frac{1}{4}$	0 ... 16	0 ... 232	183901 MA-40-16-G $\frac{1}{4}$ -EN
	Manómetro MA, EN 837-1, con zona roja/verde <span style="float: right;">Hojas de datos → Internet: ma</span>				
	40	R $\frac{1}{8}$	0 ... 16	–	525726 MA-40-16-R $\frac{1}{8}$ -E-RG
50	R $\frac{1}{4}$	0 ... 16	–	525729 MA-50-16-R $\frac{1}{4}$ -E-RG	
Manómetro de precisión MAP, EN 837-1 <span style="float: right;">Hojas de datos → Internet: map</span>					
40	R $\frac{1}{8}$	0 ... 1	0 ... 15	161126 MAP-40-1- $\frac{1}{8}$ -EN	
		0 ... 4	0 ... 58	162842 MAP-40-4- $\frac{1}{8}$ -EN	
		0 ... 6	0 ... 87	161127 MAP-40-6- $\frac{1}{8}$ -EN	
		0 ... 16	0 ... 232	161128 MAP-40-16- $\frac{1}{8}$ -EN	

Referencias: Cables NEBU-M8					Hojas de datos → Internet: nebu
	Conexión eléctrica	Cantidad de hilos	Longitud del cable [m]	Nº art. Tipo	
	M8x1, conector recto tipo zócalo	3	2,5	541333 NEBU-M8G3-K-2.5-LE3	
			5	541334 NEBU-M8G3-K-5-LE3	
	M8x1, conector acodado tipo zócalo	3	2,5	541338 NEBU-M8W3-K-2.5-LE3	
			5	541341 NEBU-M8W3-K-5-LE3	

Referencias: Cables NEBU-M12					Hojas de datos → Internet: nebu
	Conexión eléctrica	Cantidad de hilos	Longitud del cable [m]	Nº art. Tipo	
	M12x1, conector recto tipo zócalo	4	2,5	550326 NEBU-M12G5-K-2.5-LE4	
			5	541328 NEBU-M12G5-K-5-LE4	
		5	2,5	541330 NEBU-M12G5-K-2.5-LE5	
			5	541331 NEBU-M12G5-K-5-LE5	
	M12x1, conector acodado tipo zócalo	4	2,5	550325 NEBU-M12W5-K-2.5-LE4	
			5	541329 NEBU-M12W5-K-5-LE4	

Referencias: conector tipo zócalo para detectores SIE-GD			Hojas de datos → Internet: sie-gd
	Conexión eléctrica	Nº art. Tipo	
	M12x1, 4 contactos	18494 SIE-GD	

Referencias: conector acodado tipo zócalo SIE-WD			Hojas de datos → Internet: sie-wd
	Conexión eléctrica	Nº art. Tipo	
	M12x1, 4 contactos	12956 SIE-WD-TR	

Referencias: candado LRVS-D		
	Peso [g]	Nº art. Tipo
	120	193786 LRVS-D