

Tavole rotanti DHTG

FESTO



Tavole rotanti DHTG


Caratteristiche

Dati generali

- Meccanica robusta
- Semplice progettazione e messa in funzione
- Divisioni: 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24
- Accelerazione graduale su una linea sinusoidale
- Varianti di azionamento:
 - rotazione sinistra
 - rotazione destra
 - rotazione alternata
- Funzioni integrate:
 - protezione contro sovraccarico
 - rilevamento mediante sensori
 - regolazione dell'ammortizzazione
 - regolazione della velocità
 - cambio del senso di rotazione

La tecnica in dettaglio

- 1 Foro passante per il passaggio di tubi e cavi di alimentazione
- 2 Filettatura per il montaggio di sensori
- 3 Regolatore di portata unidirezionale per la regolazione della velocità
- 4 Attacco di alimentazione per oscillazione pendolare
- 5 Attacco di alimentazione per rotazione sinistrorsa o destrorsa
- 6 Vite per la regolazione dell'ammortizzazione




Protezione contro sovraccarico

Per evitare il danneggiamento della tavola rotante in presenza di momenti di inerzia di massa troppo elevati, per es. durante le operazioni di regolazione o in caso di guasto dell'ammortizzatore, le versioni di dimensioni 140 e 220 sono dotate di protezione contro il sovraccarico.

Se il momento di inerzia di massa è troppo elevato, il perno di sicurezza preme contro la forza della molla per effetto della forza radiale risultante. In

queste condizioni il perno si appoggia contro il segmento dentato successivo. Per il cambio di posizione tra disco e segmento dentato il perno di sicurezza non può più agganciarsi e la tavola rotante si arresta. Girando la tavola in senso contrario si può ripristinare il funzionamento.


- 1 Perno di sicurezza
- 2 Molla
- 3 Segmento dentato



Regolazione dell'ammortizzazione

Le tavole rotanti sono equipaggiate con un ammortizzatore idraulico. La caratteristica di ammortizzazione può essere regolata mediante l'arresto. La regolazione avviene sul lato anteriore.

- 1 Vite di arresto
- 2 Ammortizzatore




Tavole rotanti DHTG


Caratteristiche

Varianti di fissaggio

Fissaggio diretto dall'alto



Fissaggio diretto dal basso



Esempi di applicazione

Tavola rotante semplice

- Operazioni di manipolazione nel minimo spazio




Tavola rotante con passaggio per tubi e cavi

- Per il passaggio di aria compressa
- Con 1 oppure 2 canali separati e vuoto sulla tavola rotante





Tavola rotante con piatto fisso


- Per il montaggio di unità di manipolazione o altri dispositivi al centro della tavola rotante




-H- Attenzione

Le tavole rotanti non sono predisposte per le applicazioni riportate a lato o altri impieghi simili


- Lavorazione ad asportazione di truciolo
- Sostanze aggressive



- Polvere di levigatura




- Spruzzi di saldatura



Tavole rotanti DHTG


Composizione del codice

FESTO



Tavole rotanti DHTG

Componenti



Varianti ed accessori		
Tipo	Descrizione	→ Pagina/Internet
1 Piatto semi-lavorato, fisso DADG-UPF	Per il montaggio di unità di manipolazione o altri dispositivi al centro della tavola rotante	16
2 Kit di piastre di adattamento DADG-AK	Per il fissaggio del piatto semi-lavorato DADG-UPF sulla tavola rotante	17
3 Piatto semi-lavorato, rotante DADG-UPT	Sul piatto semi-lavorato rotante possono essere montati attuatori, a seconda dell'applicazione	16
4 Kit divisioni DADM-CK	Questo kit permette di modificare in qualsiasi momento l'angolo di passo	20
5 Kit oscillazione pendolare DADM-TK	Permette di convertire il movimento unidirezionale in un movimento pendolare	20
6 Sensore di finecorsa SIEN	Per il rilevamento della posizione di commutazione della tavola rotante	20
7 Distributore rotativo GF	Provvede a distribuire l'aria compressa convogliata al centro della tavola rotante agli attuatori montati sul piatto rotante. Non può essere impiegato con il piatto semi-lavorato fisso DADG-UPF	18
8 Kit di piastre di adattamento DADG-AK-...G...	Per il fissaggio del distributore rotativo sulla tavola rotante	19
9 Tavola rotante DHTG	Flessibilità di impiego: rotazione sinistra, destra, alternata	6

Tavole rotanti DHTG

Foglio dati

FESTO

-N- Diametro
65, 90, 140, 220

Passo
2, 3, 4, 6, 8, 12, 24



Dati tecnici generali				
Dimensioni	65	90	140	220
Attacco pneumatico	M5		Gx	
Struttura e composizione	Accoppiamento a corona dentata			
	Pignone/cremagliera			
	Movimento guidato			
Funzione	A doppio effetto			
Fissaggio	Con foro passante e bussola di centratura			
Posizione di montaggio	Qualsiasi			
Ammortizzazione	Corsa regolabile dell'ammortizzatore, curva di ammortizzazione lineare			
Divisioni	2, 3, 4, 6, 8, 12, 24		3, 4, 6, 8, 12, 24	
Coppia a 6 bar [Nm]	2,1	4,4	18,1	58,9
Parallelismo del piatto ¹⁾ [mm]	≤ 0,04			
Eccentricità del piatto ²⁾ [mm]	≤ 0,02			
Concentricità del piatto ³⁾ [mm]	≤ 0,02			
Riproducibilità dell'angolo di oscillazione [°]	≤ 0,03			
Momento di inerzia di massa max., senza strozzatura ⁴⁾ [kgm ²]	0,016	0,03	0,3	2,5
Tempo ciclo, senza strozzatura	→ 8			
Rilevamento posizioni	Per sensori induttivi			
Peso [kg]	2,0	4,5	10	24

- 1) Parallelismo della superficie del piatto rispetto all'appoggio del corpo
- 2) Misurata sulla superficie del piatto sul bordo, rispetto all'appoggio del corpo
- 3) Misurata sul diametro interno del piatto, rispetto all'appoggio del corpo
- 4) Con funzionamento strozzato il momento d'inerzia di massa max. può essere raddoppiato. In questo caso si riduce la durata dell'ammortizzatore.

Condizioni d'esercizio e ambientali	
Fluido	Aria compressa filtrata, capacità filtrante 40 µm, lubrificata o non lubrificata
Pressione d'esercizio [bar]	4...8
Temperatura ambiente [°C]	5...60
Temperatura di stoccaggio [°C]	-20...+80
Grado di protezione	IP54
Resistenza alla corrosione CRC ¹⁾	2


- 1) Classe di resistenza alla corrosione 2 a norme Festo 940 070
Componenti soggetti a media corrosione. Componenti esterni, con funzione prevalentemente decorativa, a contatto diretto con l'atmosfera industriale normale o con fluidi come refrigeranti e lubrificanti.

Tavole rotanti DHTG

Foglio dati

Parametri di carico statico

Le forze e i momenti indicati si riferiscono alla tavola bloccata e possono agire additionally sulla superficie di appoggio.



Dimensioni	65	90	140	220
Forze				
Forza assiale max. F [N]	1000	2000	4000	5000
Forza radiale max. R [N]	2000	5000	6000	8000
Momenti				
Momento di ribaltamento max. M [Nm]	100	150	300	500
Momento tangenziale max. T [Nm]	100	150	200	500

Materiali

Disegno funzionale




Tavola rotante	
1 Piatto	Acciaio zincato
2 Testate	Lega di alluminio per lavorazione plastica
3 Corpo	Lega di alluminio per lavorazione plastica
- Arresti meccanici	Acciaio zincato
- Guarnizioni	Gomma al nitrile, poliuretano
Nota materiali	Senza rame e PTFE
	Conformità RoHS

Tavole rotanti DHTG

Foglio dati

FESTO

Calcolo del tempo ciclo

Dato che le tavole rotanti sono dotate di un ammortizzatore idraulico, nel calcolo del tempo ciclo è necessario considerare anche la frequenza max. dell'ammortizzatore.

Composizione del tempo di commutazione:
tempo di commutazione = sblocco, rotazione, blocco e ritorno del pistone.
Il tempo ciclo si calcola:
tempo ciclo = tempo di commutazione + tempo di lavorazione + tempo di permanenza.

Il diagramma della frequenza di commutazione riporta la frequenza di commutazione max. raggiungibile in funzione del momento di inerzia di massa. Conoscendo la frequenza, è possibile calcolare il tempo di commutazione del piatto $T = 60/f$. Il tempo di lavorazione è il tempo


necessario a svolgere l'applicazione del cliente (per es. tempo per il prelievo dei componenti, tempo di stampaggio, ecc.). Se il tempo ciclo è inferiore al tempo min. ammissibile, può rendersi necessario un tempo di permanenza.

Esempio di calcolo

DHTG-140 con divisione a 8 e un momento di inerzia di massa pari a $0,1 \text{ kgm}^2$.


L'applicazione del cliente richiede una frequenza di 300 ms per l'introduzione ed il prelievo dei pezzi.

Frequenza di commutazione



$$T_{\text{Commutaz.}} = \frac{1}{f} = \frac{60s}{130} = 0,461s = 461ms$$

Frequenza ciclo max. ammissibile



$$T_{\text{Ciclo min. amm.}} = \frac{60s}{59} = 1,017s = 1017ms$$

Tempo di permanenza = tempo ciclo min. amm. + tempo di commutazione + tempo di lavorazione
Tempo di permanenza = 1017 ms + 461 ms + 300 ms = 256 ms.

Dato che il tempo di commutazione + tempo di lavorazione è inferiore al tempo ciclo min. ammissibile, la tavola rotante deve fermarsi in posizione terminale prima di effettuare il ciclo successivo.


Ciò significa che nell'unità di comando è necessario prevedere un tempo di permanenza supplementare di 256 ms tra le operazioni di commutazione.

Tavole rotanti DHTG


Foglio dati

Frequenza di commutazione f in funzione del momento di inerzia di massa J


Dimensioni 65




Dimensioni 90



Dimensioni 140




Dimensioni 220




Frequenza di ciclo max. ammissibile f in funzione del momento di inerzia di massa J


Dimensioni 65




Dimensioni 90



Dimensioni 140



Dimensioni 220



- | | | | |
|-----------|-------------|-----------|--------------|
| — | 2 divisioni | ----- | 8 divisioni |
| - - - - - | 3 divisioni | ----- | 12 divisioni |
| — — — — — | 4 divisioni | - - - - - | 24 divisioni |
| | 6 divisioni | | |


Tavole rotanti DHTG

Foglio dati

Dimensioni

Download dati CAD → www.festo.it

Dimensioni 65



- | | | | |
|--|---|---|---|
| <p>1 Attacco di alimentazione: sblocco e rotazione (rotazione alternata: sblocco)</p> <p>2 Attacco di alimentazione: blocco e corsa di ritorno (rotazione alternata: blocco)</p> <p>3 Tappo di chiusura; (per rotazione alternata: girare verso destra l'attacco di alimentazione)</p> | <p>4 Tappo di chiusura; (per rotazione alternata: girare verso sinistra l'attacco di alimentazione)</p> <p>5 Rilevamento invertito per movimento destrorso (rilevamento in posizione normale per rotazione sinistra)</p> <p>6 Rilevamento in posizione normale per movimento destrorso (rilevamento invertito per rotazione sinistra)</p> | <p>7 Rilevamento blocco</p> <p>8 Regolatore di portata unidirezionale</p> <p>9 Regolazione dell'ammortizzazione a finecorsa della rotazione sinistra e alternata (senza funzione in caso di rotazione destra)</p> | <p>aJ Regolazione dell'ammortizzazione a finecorsa della rotazione destra e alternata (senza funzione in caso di rotazione sinistra)</p> <p>aA Blocco dell'ammortizzazione a finecorsa 2,5 Nm</p> |
|--|---|---|---|

Tavole rotanti DHTG

Foglio dati

Dimensioni	B1 ³⁾	B2	B3	B4	B5	D1 ∅	D2 ∅	D3 ¹⁾ ∅	D4 ∅	D5	D6 ∅ H8	D7
65	±2 63	80	79,5	47,5	+0,1 3	80	65	55	11	G×	10	M5

Dimensioni	D8 ∅ H8	D9 ∅	D10 ∅	D13	D14 ∅ H8	D15	D16 ∅ H8	EE	H1 ±0,5	H2	H3	H4
65	7	8	4,3	M4	4	M5x0,5	14	M5	55	49	41	39

Dimensioni	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	L1 ±0,1	L2 ¹⁾
65	1	9	15,5	26	26	13	33,5	24,5	38,5	3,5	103	85

Dimensioni	L3	L4	L5 ²⁾ max	L6	L7	L8	L9	L11	L12 ±0,1	L13 +0,1	T1 ±1	T2 min
65	9,5	8	11	9,75	19	28	6,7	32,75	95	3,5	2	14

Dimensioni	T3 min	T4 min	T5 +0,1	T6 min	T7	T8	T9	T10 min	T11 min	T12	W1
65	12	5	1,6	10	4	0,5	2	6	5	7	60°

- 1) Tolleranza interasse fori di centratura: ±0,02
Tolleranza interasse fori filettati e lamature: ±0,2
2) Sporgenza max. regolazione ammortizzatore
3) 0,1 +0,05 incavo


Tavole rotanti DHTG

Foglio dati

Dimensioni

Download dati CAD → www.festo.it

Dimensioni 90



- | | | | |
|--|---|---|---|
| <p>1 Attacco di alimentazione: sblocco e rotazione (rotazione alternata: sblocco)</p> <p>2 Attacco di alimentazione: blocco e corsa di ritorno (rotazione alternata: blocco)</p> <p>3 Tappo di chiusura; (per rotazione alternata: girare verso destra l'attacco di alimentazione)</p> | <p>4 Tappo di chiusura; (per rotazione alternata: girare verso sinistra l'attacco di alimentazione)</p> <p>5 Rilevamento invertito per movimento destrorso (rilevamento in posizione normale per rotazione sinistra)</p> <p>6 Rilevamento in posizione normale per movimento destrorso (rilevamento invertito per rotazione sinistra)</p> | <p>7 Rilevamento blocco</p> <p>8 Regolatore di portata unidirezionale</p> <p>9 Regolazione dell'ammortizzazione a finecorsa della rotazione sinistra e alternata (senza funzione in caso di rotazione destra)</p> | <p>aJ Regolazione dell'ammortizzazione a finecorsa della rotazione destra e alternata (senza funzione in caso di rotazione sinistra)</p> <p>aA Blocco dell'ammortizzazione a finecorsa 2,5 Nm</p> |
|--|---|---|---|

Tavole rotanti DHTG

Foglio dati

Dimensioni	B1 ³⁾ ±2	B2	D1 ∅	D2 ∅	D3 ¹⁾ ∅	D4 ¹⁾ ∅	D5	D6 ∅ H8	D7	D8 ∅ H8	D9 ∅	D10 ∅
90	80	100	109	90	75	14,5	Gx	10	M8	12	10,5	64

Dimensioni	D11	D12 ∅ H8	D13	D14 ∅ H8	D15	D16 ∅ H8	EE	H1 ±0,5	H2	H3	H4	H5
90	M3	3	M4	4	M5x0,5	20	M5	70	64,4	52	48	4

Dimensioni	H6	H7	H8	H9	H11	H12	H13	L1 ±0,1	L2 ¹⁾	L3	L4	L5 ²⁾ max
90	10,75	10,25	33,75	34,25	38,25	29,25	16,75	130	110	9,5	4	10

Dimensioni	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	T1 ±1	T2 min	T3	T4 min
90	12	32	36	35,5	43	25	6,7	2	16,5	12	8

Dimensioni	T5 +0,1	T6 min	T7	T8	T9 min	T10 min	T11 min	T12	W1	W2	W3
90	2,6	16	6,5	6	5	8	11	5,5	60°	45°	90°

1) Tolleranza per foro di centratura ±0,02 mm

Tolleranza per filettatura ±0,1 mm

2) Sporgenza max. regolazione ammortizzatore

3) 0,1 +0,05 incavo


Tavole rotanti DHTG

Foglio dati

Dimensioni

Download dati CAD → www.festo.it

Grandezza 140, 220



- | | | | |
|--|---|---|---|
| <p>1 Attacco di alimentazione: sblocco e rotazione (rotazione alternata: sblocco)</p> <p>2 Attacco di alimentazione: blocco e corsa di ritorno (rotazione alternata: blocco)</p> <p>3 Tappo di chiusura; (per rotazione alternata: girare verso destra l'attacco di alimentazione)</p> | <p>4 Tappo di chiusura; (per rotazione alternata: girare verso sinistra l'attacco di alimentazione)</p> <p>5 Rilevamento invertito per movimento destrorso (rilevamento in posizione normale per rotazione sinistra)</p> <p>6 Rilevamento in posizione normale per movimento destrorso (rilevamento invertito per rotazione sinistra)</p> | <p>7 Rilevamento blocco</p> <p>8 Regolatore di portata unidirezionale</p> <p>9 Regolazione dell'ammortizzazione a finecorsa della rotazione sinistra e alternata (senza funzione in caso di rotazione destra)</p> | <p>aJ Regolazione dell'ammortizzazione a finecorsa della rotazione destra e alternata (senza funzione in caso di rotazione sinistra)</p> <p>aA Blocco dell'ammortizzazione a finecorsa 2,5 Nm</p> |
|--|---|---|---|

Tavole rotanti DHTG

Foglio dati

FESTO


Dimensioni	B1 ³⁾ ±2	B2	D1 ∅	D2 ∅	D3 ¹⁾ ∅	D4 ¹⁾ ∅	D5	D6 ∅	D7	D8 ∅ H8	D9 ∅	D10 ∅	D11	D12 ∅ H8
140	100	142	159	140	109	29	M23x1	22	M8	12	10,5	64	M4	4
220	150	212	239	220	165	67	-	58,4	M10	15	13,5	8,4	M5	5

Dimensioni	D13	D14 ∅ H8	D15	D16 ∅ H8	EE	H1 ±0,5	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9
140	M6	5	M8x1	35	Gx	79	74	61	54	6	13,5	14	35,5	35,5
220	M8	6	M8x1	75	Gx	89	83,5	68,5	64	4,5	13,5	24,5	15	15

Dimensioni	H10	H11	H12	H13	L1 ±0,1	L2 ¹⁾	L3	L4 +1	L5 ²⁾ max	L6	L7	L8	L9	L10	L11
140	13	42	33	18,5	180	154	9,5	8,25	22	11,5	30	19,5	58	57,5	64,5
220	24,5	50,5	36,5	24	270	228	12	4,6	22	41	41	41	61	61	99,5

Dimensioni	L12	L13	T1 ±1	T2 min	T3 min	T4 min	T5 +0,1	T6 min	T7	T8 min	T9 min	T10 min	W1	W2	W3
140	40	14	3	12	14	8	2,6	16	6,5	8	8	11	60°	30°	120°
220	68	14	4	-	19	8	3,1	20	8,5	10	10	11	60°	30°	120°

- 1) Tolleranza interasse fori di centratura: ±0,02
Tolleranza interasse fori filettati e lamature: ±0,2
2) Sporgenza max. regolazione ammortizzatore
3) 0,1 +0,05 incavo


Dati di ordinazione				
	Dimensioni	Passo	Cod. prod.	Tipo
	65	2	548 076	DHTG-65-2-A
		3	555 448	DHTG-65-3-A
		4	548 077	DHTG-65-4-A
		6	548 078	DHTG-65-6-A
		8	548 079	DHTG-65-8-A
		12	548 080	DHTG-65-12-A
		24	548 081	DHTG-65-24-A
	90	2	548 082	DHTG-90-2-A
		3	555 449	DHTG-90-3-A
		4	548 083	DHTG-90-4-A
		6	548 084	DHTG-90-6-A
		8	548 085	DHTG-90-8-A
		12	548 086	DHTG-90-12-A
		24	548 087	DHTG-90-24-A
	140	3	555 450	DHTG-140-3-A
		4	548 088	DHTG-140-4-A
		6	548 089	DHTG-140-6-A
		8	548 090	DHTG-140-8-A
		12	548 091	DHTG-140-12-A
	220	24	548 092	DHTG-140-24-A
		3	555 451	DHTG-220-3-A
		4	548 093	DHTG-220-4-A
		6	548 094	DHTG-220-6-A
		8	548 095	DHTG-220-8-A
12		548 096	DHTG-220-12-A	
24		548 097	DHTG-220-24-A	

Tavole rotanti DHTG

Accessori

FESTO

Piatto semi-lavorato
DADG-UPT, rotante
DADG-UPF, fisso



-H- Attenzione




Per ordinare piatti semi-lavorati con configurazione dei fori standard o con connessioni specifiche, contattare gli uffici regionali di vendita.

Dimensioni

Download dati CAD → www.festo.it

Con piatto semi-lavorato rotante DADG-UPT

Con piatto semi-lavorato rotante DADG-UPT e kit di piastre di adattamento DADG-AK per il fissaggio del piatto semi-lavorato fisso DADG-UPF



Dimensioni	D1 ¹⁾ ∅ ±0,3	D2 ∅ +0,1	H1 ±0,5	H2 ²⁾ ±0,1
Con piatto semi-lavorato rotante				
DADG-UPT-65	90...170	30,3	70	15
DADG-UPT-90	120...210	40,4	85	15
DADG-UPT-140	170...350	65,3	99	20
DADG-UPT-220	250...550	105,4	103	20

Dimensioni	D1 ¹⁾ ∅ ±0,3	D3 ∅ +0,2	D4 ∅ +0,2	D5 ∅	D6 ∅ H7	D7	H1 ±0,5	H2 ²⁾ ±0,1	H3 ±0,5
Con piatto semi-lavorato rotante e kit di piastre di adattamento									
DADG-UPT-65 DADG-AK-65	90...170	29	5	20	4	M4	70	15	72
DADG-UPT-90 DADG-AK-90	120...210	39	9	30	4	M4	85	15	87
DADG-UPT-140 DADG-AK-140	170...350	64	22	50	5	M6	99	20	101
DADG-UPT-220 DADG-AK-220	250...550	104	58,4	90	6	M8	109	20	111

1) Diametro del piatto secondo l'applicazione

2) Lo spessore del piatto può essere ridotto di max. 5 mm


Tavole rotanti DHTG

Accessori

Dimensioni

Download dati CAD → www.festo.it

Con piatto semi-lavorato rotante DADG-UPT e fisso DADG-UPF



-H- Attenzione

Per il fissaggio del piatto semi-lavorato fisso DADG-UPF è necessario il kit di piastre di adattamento DADG-AK.

Dimensioni	D1 ¹⁾ ∅ ±0,3	D8 ∅ ±0,3	D9 ∅ +0,2	H1 ±0,5	H2 ²⁾ ±0,1	H4 ±0,5
DADG-UPT-65 DADG-UPF-65 DADG-AK-65	90..170	50..90	5	70	15	87
DADG-UPT-90 DADG-UPF-90 DADG-AK-90	120..210	60..120	10	85	15	102
DADG-UPT-140 DADG-UPF-140 DADG-AK-140	170..350	100..200	22	99	20	121
DADG-UPT-220 DADG-UPF-220 DADG-AK-220	250..550	140..300	60	109	20	131

1) Diametro del piatto secondo l'applicazione

2) Lo spessore del piatto può essere ridotto di max. 5 mm

Dati di ordinazione – Kit di piastre di adattamento DADG-AK

	Per dimensioni	Cod. prod.	Tipo
	65	555 424	DADG-AK-65
	90	555 425	DADG-AK-90
	140	555 426	DADG-AK-140
	220	555 427	DADG-AK-220

Tavole rotanti DHTG

Accessori

FESTO

Distributore rotativo

GF-..., semplice

GF-...-2, multiplo





Dimensioni

Download dati CAD → www.festo.it

Con distributore rotativo GF-... (semplice) e kit di piastre di adattamento DADG-AK-...

Con distributore rotativo GF-× -2 (multiplo) e kit di piastre di adattamento DADG-AK-220-2G18 – per dimensioni 220



- 1 Attacco di alimentazione esterno per DHTG-65/90
- 2 Attacco di alimentazione interno per DHTG-140/220

Dimensioni	D1 ¹⁾ ∅ ±0,3	D2	D10 ∅ +0,2	EE1	EE2	H1 ±0,5	H2 ²⁾ ±0,1	H5 ±1	β 1
DADG-UPT-65 DADG-AK-65-1G18 GF-× -M5	90...170	29	40	M5	G×	70	15	127,5	17
DADG-UPT-90 DADG-AK-90-1G18 GF-× -M5	120...210	39	40	M5	G×	85	15	142,5	17
DADG-UPT-140 DADG-AK-140-1G14 GF-¼-×	170...350	64	40	G×	G¼	99	20	155,5	17
DADG-UPT-220 DADG-AK-220-1G12 GF-½-¼	250...550	104	60	G¼	G½	109	20	187,5	27

1) Diametro del piatto secondo l'applicazione

2) Lo spessore del piatto può essere ridotto di max. 5 mm

Tavole rotanti DHTG

Accessori


Dati di ordinazione – Distributore rotativo GF			
	Per dimensioni	Cod. prod.	Tipo
	Semplice		
	65, 90	539 290	GF-x -M5
	140	539 291	GF-¼-x
	220	539 292	GF-½-¼
	Multiplo		
220	539 287	GF-x -2	

Dati di ordinazione – Kit di piastre di adattamento DADG-AK			
	Per dimensioni	Cod. prod.	Tipo
	Semplice		
	65	555 428	DADG-AK-65-1G18
	90	555 429	DADG-AK-90-1G18
	140	555 430	DADG-AK-140-1G14
	220	555 431	DADG-AK-220-1G12
Multiplo			
220	555 432	DADG-AK-220-2G18	

Tavole rotanti DHTG

Accessori

FESTO

Dati di ordinazione					
	Per dimensioni	Divisioni	Cod. prod.	Tipo	
Kit divisioni DADM-CK					
	65	2	548 098	DADM-CK-65-2	
		3	554 389	DADM-CK-65-3	
		4	548 099	DADM-CK-65-4	
		6	548 100	DADM-CK-65-6	
		8	548 101	DADM-CK-65-8	
		12	548 102	DADM-CK-65-12	
		24	548 103	DADM-CK-65-24	
		90	2	548 104	DADM-CK-90-2
	3		555 445	DADM-CK-90-3	
	4		548 105	DADM-CK-90-4	
	6		548 106	DADM-CK-90-6	
	8		548 107	DADM-CK-90-8	
	12		548 108	DADM-CK-90-12	
	24		548 109	DADM-CK-90-24	
	140		3	555 446	DADM-CK-140-3
		4	548 110	DADM-CK-140-4	
		6	548 111	DADM-CK-140-6	
		8	548 112	DADM-CK-140-8	
		12	548 113	DADM-CK-140-12	
		24	548 114	DADM-CK-140-24	
		220	3	555 447	DADM-CK-220-3
			4	548 115	DADM-CK-220-4
	6		548 116	DADM-CK-220-6	
	8		548 117	DADM-CK-220-8	
12	548 118		DADM-CK-220-12		
24	548 119		DADM-CK-220-24		
Kit oscillazione pendolare DADM-TK					
	65			548 120	DADM-TK-65
	90		548 121	DADM-TK-90	
	140		563 304	DADM-TK-140	
	220		563 305	DADM-TK-220	

Dati di ordinazione – Sensore di finecorsa induttivo				Foglio dati → Internet: sien	
	Per dimensioni	Contatto	Attacco	Cod. prod.	Tipo
	65, 90	Contatto n.a.	Connettore maschio	150 371	SIEN-M5B-PS-S-L
			Connettore maschio	150 375	SIEN-M5B-PO-S-L
	140, 220	Contatto n.a.	Cavo	150 386	SIEN-M8B-PS-K-L
			Connettore maschio	150 387	SIEN-M8B-PS-S-L
			Cavo	150 390	SIEN-M8B-PO-K-L
			Connettore maschio	150 391	SIEN-M8B-PO-S-L

Dati di ordinazione – Cavi di collegamento				Foglio dati → Internet: nebu	
	Connessione elettrica a sinistra	Connessione elettrica a destra	Lunghezza cavo [m]	Cod. prod.	Tipo
	Connettore diritto, M8x1, a 3 poli	Cavo, estremità aperta, 3 fili	2,5	541 333	NEBU-M8G3-K-2.5-LE3
			5	541 334	NEBU-M8G3-K-5-LE3
	Connettore angolare, M8x1, a 3 poli	Cavo, estremità aperta, 3 fili	2,5	541 338	NEBU-M8W3-K-2.5-LE3
			5	541 341	NEBU-M8W3-K-5-LE3