

Cilindros con unidad de bloqueo, patrón de taladros normalizado



# Cilindros con unidad de bloqueo, patrón de taladros normalizado

Características

## Cuadro general

En términos generales, las unidades de bloqueo se utilizan para fijar barras cilíndricas desplazables longitudinalmente en posiciones distintas. Las unidades de bloqueo adaptadas a cilindros neumáticos permiten bloquear el movimiento del vástago. Estas unidades de bloqueo tienen la función de retener el vástago

en una posición determinada, de tal modo que no se produzca un movimiento relativo si está expuesto a fuerzas externas. El vástago puede fijarse en cualquier posición, es decir, en las posiciones finales o en cualquier posición intermedia.

- La fuerza de sujeción queda anulada al aplicar presión sobre el cartucho de bloqueo
- Fuerza estática de sujeción de hasta 8000 N
- Estos cilindros corresponden a la norma ISO 15552, (DIN ISO 6431), exceptuando su longitud de montaje.

## Ayuda para la selección

Cilindro con cartucho de bloqueo DNCKE

6



- **Utilización como unidad de sujeción (aplicación estática):**
  - Sujeción y bloqueo en caso de un corte de energía
  - Seguridad contra interrupciones o caídas de presión
  - Sujeción del vástago en posiciones intermedias para operaciones de manipulación durante un proceso

- Diversas posibilidades de fijación

Cilindro con unidad de bloqueo DNCKE-S, para aplicaciones según criterios de seguridad

9



- **Utilización como unidad de sujeción (aplicación estática):**
  - Sujeción y bloqueo en caso de un corte de energía
  - Seguridad contra interrupciones o caídas de presión
  - Sujeción del vástago en posiciones intermedias para operaciones de manipulación durante un proceso

- **Utilización como unidad de frenado (aplicación dinámica):**
  - Frenar o detener movimientos
  - Interrupción de movimientos en zonas de peligro

- Fuerza de bloqueo superior a la fuerza máxima de avance del cilindro

- Apropiado para el uso en partes de sistemas de control relevantes para la seguridad, correspondientes a la categoría 1 según EN ISO 13849-1 (componente comprobado). En caso de uso en categorías superiores, deben adoptarse medidas adicionales de técnica de control
- Certificación por el instituto alemán de seguridad laboral (BIA) para el uso en sistemas de control de relevancia para la seguridad
- La utilización como unidad de frenado exige el control regular la sobrecarrera por inercia
- Símbolo CE según directiva de máquinas UE
- Los productos que se utilizan en aplicaciones que exigen sistemas de seguridad, deben tener las dimensiones y características que demanda el grado de riesgo (EN ISO 14121-1) y, si procede, deben cumplir las disposiciones especificadas en normas y prescripciones adicionales válidas en cada caso

# Cilindros con unidad de bloqueo, patrón de taladros normalizado

Código para el pedido

DNCKE – 63 – 100 – PPV – A – S

**Tipo**

Doble efecto	
DNCKE	Cilindro con unidad de bloqueo

**Diámetro del émbolo [mm]**

**Carrera [mm]**

**Amortiguación**

PPV	Regulable en ambos lados
-----	--------------------------

**Detección de posiciones**


A	Para detectores de proximidad
---	-------------------------------

**Certificación**

S	Componente relevante para la seguridad según directiva de máquinas 2006/42/CE. Aprobado para el uso en partes de sistemas de control de relevancia para la seguridad. Certificación del Instituto de Gremios Profesionales de Seguridad Laboral alemán (BIA).
---	---

# Cilindros con unidad de bloqueo, patrón de taladros normalizado

Cuadro general de periféricos



# Cilindros con unidad de bloqueo, patrón de taladros normalizado

Cuadro general de periféricos

Elementos de fijación y accesorios				
	Descripción resumida	DNCKE	DNCKE-S	→ Página/Internet
1	Pies de fijación HNC	■	■	13
2	Fijación por brida FNC	■	■	13
3	Brida basculante con pivotes ZNCF	■	-	14
4	Caballote LNZG	■	-	15
5	Brida basculante SNC	■	-	15
6	Caballote LSNG	■	-	17
7	Caballote LSNSG	■	-	17
8	Brida basculante SNCS	■	-	16
9	Caballote LBG	■	-	17
10	Brida basculante SNCL	■	-	17
11	Brida basculante SNCB	■	-	16
12	Caballote LNG	■	-	17
13	Caballote LSN	■	-	17
14	Brida basculante central DAMT	■	-	14
15	Cabeza de rótula SGS	■	-	18
16	Caballote transversal LQG	■	-	17
17	Horquilla SGA	■	-	18
18	Placa de acoplamiento KSG	■	-	18
19	Horquilla SG	■	-	18
20	Rótula FK	■	■	18
21	Unidad de guía FENG	■	■	18
22	Detectores de posición SME/SMT	■	■	19
23	Tapa para ranuras ABP-5-S	■	■	20
24	Piezas de fijación SMB-8-FENG	■	■	19
25	Válvula reguladora de caudal GRLA	■	■	20
26	Racor rápido roscado QS	■	■	quick star

# Cilindros DNCKE con bloqueo integrado y taladros normalizados


FESTO

Hoja de datos

Función



-  - Diámetro  
40, 63, 100 mm
-  - Carrera  
10 ... 2000 mm



-  - Importante

El uso en aplicaciones de relevancia para la seguridad exige la aplicación de medidas adicionales. En Europa, por ejemplo, las normas incluidas en la directiva de máquinas de la UE.

Sin aplicar medidas adicionales, tal como lo establece la ley, el producto no es apropiado para el uso en aplicaciones relevantes para la seguridad.

Datos técnicos generales				
Diámetro del émbolo		40	63	100
Conexión neumática	Cilindro	G1/4	G3/8	G1/2
	Unidad de bloqueo	G1/8	G1/4	G3/8
Rosca del vástago		M12x1,25	M16x1,5	M20x1,5
Construcción		Émbolo		
		Vástago		
		Camisa del cilindro		
Amortiguación		Regulable en ambos lados		
Carrera de amortiguación	[mm]	20	22	32
Detección de posiciones		Para detectores de proximidad		
Tipo de fijación		Con rosca interior		
		Con accesorios		
Tipo de sujeción		En ambos lados		
		Fijar por efecto del muelle; soltar por efecto de aire comprimido		
Posición de montaje		Indistinta		

-  - Importante: Este producto cumple con los estándares ISO 1179-1 e ISO 228-1

Condiciones de funcionamiento y del entorno				
Diámetro del émbolo [mm]		40	63	100
Fluido de trabajo		Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]		
Nota sobre el fluido de trabajo/mando		Es posible el funcionamiento con aire comprimido lubricado (lo cual requiere seguir utilizando aire lubricado)		
Presión de funcionamiento	[bar]	0,6 ... 10		
Fuerza mín. de desbloqueo	[bar]	3,8		
Temperatura ambiente <sup>1)</sup>	[°C]	-20 ... +80		
ATEX		Tipos especiales → <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a>		

1) Tener en cuenta las condiciones de funcionamiento de los detectores

Pesos [g]				
Diámetro del émbolo [mm]		40	63	100
Peso básico con carrera de 0 mm		2340	5485	18160
Peso adicional por 10 mm de carrera		45	73	110
Masa móvil con carrera de 0 mm		500	935	2150
Masa adicional por 10 mm de carrera		16	25	40

# Cilindros DNCKE con bloqueo integrado y taladros normalizados

Hoja de datos

Fuerzas [N]			
Diámetro del émbolo [mm]	40	63	100
Fuerza teórica con 6 bar en avance	754	1870	4712
Fuerza teórica con 6 bar en retroceso	633	1682	4418
Fuerza de sujeción	1300	3200	8000

**Importante**

La fuerza de sujeción indicada se refiere a la carga estática. En caso de rebasarse el valor correspondiente, es posible que la pieza resbale. Para evitar un deslizamiento, es necesario que las fuerzas dinámicas que surgen durante el funcionamiento no sean superiores a la fuerza de sujeción estática. Estando bloqueado el vástago, el cartucho de bloqueo está exento de holguras si varía la carga.

**Accionamiento:**  
Únicamente deberá soltarse la unidad de bloqueo si las fuerzas que actúan sobre el vástago se encuentran en equilibrio. De lo contrario, los movimientos bruscos del vástago pueden resultar peligrosos y causar accidentes. El bloqueo de la alimentación de aire comprimido en ambos lados (por ejemplo, mediante una válvula de 5/3 vías) no ofrece la seguridad necesaria.

Energía de impacto [J]			
Diámetro del émbolo [mm]	40	63	100
Energía máx. de impacto en las posiciones finales	0,7	1,3	3

Velocidad de impacto admisible: 
$$v_{adm.} = \sqrt{\frac{2 \times E_{adm.}}{m_{propia} + m_{carga}}}$$


Masa máxima admisible: 
$$m_{carga} = \frac{2 \times E_{adm.}}{v^2} - m_{propia}$$

**Importante**  
Estos valores son valores máximos posibles. Debe tenerse en cuenta la energía máxima admisible del impacto.

$v_{adm.}$  Velocidad de impacto admisible  
 $E_{adm.}$  Energía máx. de impacto  
 $m_{propia}$  Masa móvil (actuador)  
 $m_{carga}$  Carga útil a mover

## Materiales

Vista en sección



Cilindro	
1	Cuerpo Aleación de aluminio
2	Tapa, apoyo Aleación de aluminio
3	Culata anterior, conexiones Aleación de aluminio
4	Culata posterior Fundición inyectada de Al
5	Vástago Acero templado
6	Tornillos con hexágono y rosca interior Acero templado
-	Juntas Poliuretano, caucho nitrílico

# Cilindros DNCKE con bloqueo integrado y taladros normalizados

Hoja de datos

**Dimensiones** Datos CAD disponibles en → [www.festo.com](http://www.festo.com)

1 Tornillo cilíndrico con hexágono y rosca interior para elementos de fijación  
 2 Tornillo para regular la amortiguación en las posiciones finales  
 3 Ranura para detectores  
 4 Conexión para desbloquear elementos  
 5 Tornillo de fijación

+ = añadir carrera

∅	AM	B ∅ d11	BG	BG1	E	EE	E1	G	G2	G3	J1
[mm]											
40	24	35	16	15	54	G¼	G⅜	28,8	22	49,6	2
63	32	45	17	17	80	G⅜	G¼	34,3	29,5	47,9	7
100	42	55	17	17	126	G½	G⅜	38	32,5	46,7	15

∅	J2	J3	J4	KK	L1	L2	L7	MM ∅	PL	PL1	PL2
[mm]											
40	8	6	0	M12x1,25	17,9	114,5	3,6	16	14	21,3	9
63	12,4	10	7	M16x1,5	22,1	121,5	6,6	20	17	14,6	11,8
100	12	10	10	M20x1,5	29,2	131,5	8	25	18,8	16,4	14,4

∅	RT	TG	VA	WH	ZJ	∅C1	∅C2	∅C3	∅C4	∅C5	∅C6
[mm]											
40	M6	38	4	30	277	13	19	6	6	30	8
63	M8	56,5	4	37	315	17	24	8	8	36	10
100	M10	89	4	51	408	22	30	6	10	41	13

⚠ Importante: Este producto cumple con los estándares ISO 1179-1 e ISO 228-1

Referencias			
Diámetro del émbolo [mm]	Carrera [mm]	Nº art.	Tipo
40	10 ... 2000	526482	DNCKE-40-...-PPV-A
63	10 ... 2000	526483	DNCKE-63-...-PPV-A
100	10 ... 2000	526484	DNCKE-100-...-PPV-A


# Cilindros DNCKE-S con bloqueo integrado y taladros normalizados

Hoja de datos

## Función



- $\varnothing$  - Diámetro  
40, 63, 100 mm
- | - Carrera  
10 ... 2000 mm



Datos técnicos generales				
Diámetro del émbolo		40	63	100
Conexión neumática	Cilindro	G $\frac{1}{4}$	G $\frac{3}{8}$	G $\frac{1}{2}$
	Unidad de bloqueo	G $\frac{1}{8}$	G $\frac{1}{4}$	G $\frac{3}{8}$
Rosca del vástago		M12x1,25	M16x1,5	M20x1,5
Construcción	Émbolo			
	Vástago			
	Camisa del cilindro			
Amortiguación		Regulable en ambos lados		
Carrera de amortiguación	[mm]	20	22	32
Detección de posiciones		Para detectores de proximidad		
Tipo de fijación		Con rosca interior		
		Con accesorios		
Tipo de sujeción		En ambos lados		
		Fijar por efecto del muelle; soltar por efecto de aire comprimido		
Posición de montaje		Indistinta		
Funcionamiento		Un canal según EN ISO 13849-1, categoría 1		
Certificación		BIA (instituto alemán de seguridad laboral)		
Símbolo CE (consultar declaración de conformidad)		Según directiva de máquinas UE		

- | - Importante: Este producto cumple con los estándares ISO 1179-1 e ISO 228-1

Condiciones de funcionamiento y del entorno				
Diámetro del émbolo		40	63	100
Fluido de trabajo		Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]		
Nota sobre el fluido de trabajo/mando		Es posible el funcionamiento con aire comprimido lubricado (lo cual requiere seguir utilizando aire lubricado)		
Presión de funcionamiento	[bar]	0,6 ... 8		
Fuerza mín. de desbloqueo	[bar]	3,8		
Desviación axial máx.	[bar]	10		
Temperatura ambiente <sup>1)</sup>	[°C]	-10 ... +60		

1) Tener en cuenta las condiciones de funcionamiento de los detectores

Pesos [g]				
Diámetro del émbolo		40	63	100
Peso básico con carrera de 0 mm		2340	5485	18160
Peso adicional por 10 mm de carrera		45	73	110
Masa móvil con carrera de 0 mm		500	935	2150
Masa adicional por 10 mm de carrera		16	25	40

# Cilindros DNCKE-S con bloqueo integrado y taladros normalizados

Hoja de datos

Fuerzas [N]			
Diámetro del émbolo	40	63	100
Fuerza teórica con 6 bar en avance	754	1870	4712
Fuerza teórica con 6 bar en retroceso	633	1682	4418
Fuerza de sujeción	1300	3200	8000

**Importante**

La fuerza de sujeción indicada se refiere a la carga estática. En caso de rebasarse el valor correspondiente, es posible que la pieza resbale. Para evitar un deslizamiento, es necesario que las fuerzas dinámicas que surgen durante el funcionamiento no sean superiores a la fuerza de sujeción estática. Estando bloqueado el vástago, el cartucho de bloqueo está exento de holguras si varía la carga.

**Accionamiento:** Únicamente deberá soltarse la unidad de bloqueo si las fuerzas que actúan sobre el vástago se encuentran en equilibrio. De lo contrario, los movimientos bruscos del vástago pueden resultar peligrosos y causar accidentes. El bloqueo de la alimentación de aire comprimido en ambos lados (por ejemplo, mediante una válvula de 5/3 vías) no ofrece la seguridad necesaria.

## Sobrecarrera teórica s en función de la velocidad v del émbolo, con montaje en posición vertical

La sobrecarrera por inercia se refiere al tramo que se desplaza el vástago desde el momento de la purga de aire de la unidad de bloqueo hasta que se detiene completamente. El cliente tiene que determinar esta carrera al poner a punto la máquina y compararla con la carrera nominal → DIN EN 999/EN ISO 13849-2.


La unidad de bloqueo DNCKE-S puede utilizarse en partes de sistemas de control relevantes para la seguridad, correspondientes a la categoría 1 (componente comprobado), tal como lo establece la norma EN ISO 13849-1. En caso de utilizarse en categorías superiores a la categoría 1 según EN ISO 13849-1, deberá alcanzarse la sobrecarrera aunque se produzca un fallo.

Concretamente, inciden los siguientes factores:


- Presión de funcionamiento
- Tamaño nominal de la válvula de conexión
- Longitud de la línea
- Diámetro del conducto que llega hasta la unidad de bloqueo
- Masa y velocidad

Conectando una válvula de escape rápido a la unidad de bloqueo, es posible reducir la sobrecarrera.


### Ø 40



### Ø 63



### Ø 100



# Cilindros DNCKE-S con bloqueo integrado y taladros normalizados

Hoja de datos

Energía de impacto [J]			
Diámetro del émbolo	40	63	100
Energía máx. de impacto en las posiciones finales	0,7	1,3	3

Velocidad de impacto admisible: 
$$v_{adm.} = \sqrt{\frac{2 \times E_{adm.}}{m_{propia} + m_{carga}}}$$


Masa máxima admisible: 
$$m_{carga} = \frac{2 \times E_{adm.}}{v^2} - m_{propia}$$

$v_{adm.}$  Velocidad de impacto admisible  
 $E_{adm.}$  Energía máx. de impacto  
 $m_{propia}$  Masa móvil (actuador)  
 $m_{carga}$  Carga útil a mover

**⚠ Importante**  
 Estos valores son valores máximos posibles. Debe tenerse en cuenta la energía máxima admisible del impacto.

## Materiales

Vista en sección




Cilindro		
1	Cuerpo	Aleación de aluminio
2	Tapa, apoyo	Aleación de aluminio
3	Culata anterior, conexiones	Aleación de aluminio
4	Culata posterior	Fundición inyectada de Al
5	Vástago	Acero templado
6	Tornillos con hexágono y rosca interior	Acero templado
-	Juntas	Poliuretano, caucho nitrílico

## Recomendaciones para el montaje

Montaje horizontal como unidad de sujeción

Mediante pies de fijación HNC



Montaje vertical como unidad de frenado

Mediante brida FNC (tener en cuenta el sentido del frenado)




# Cilindros DNCKE-S con bloqueo integrado y taladros normalizados

Hoja de datos

## Dimensiones

Datos CAD disponibles en [www.festo.com](http://www.festo.com)



- 1 Tornillo cilíndrico con hexágono y rosca interior para elementos de fijación
  - 2 Tornillo para regular la amortiguación en las posiciones finales
  - 3 Ranura para detectores
  - 4 Conexión para desbloquear elementos de fijación
  - 5 Tornillo de fijación
- + = añadir carrera

∅	AM	B	BG	BG1	E	EE	E1	G	G2	G3	J1
[mm]		∅ d11									
40	24	35	16	15	54	G¼	G⅜	28,8	22	49,6	2
63	32	45	17	17	80	G⅜	G¼	34,3	29,5	47,9	7
100	42	55	17	17	126	G½	G⅜	38	32,5	46,7	15

∅	J2	J3	J4	KK	L1	L2	L7	MM	PL	PL1	PL2
[mm]								∅			
40	8	6	0	M12x1,25	17,9	114,5	3,6	16	14	21,3	9
63	12,4	10	7	M16x1,5	22,1	121,5	6,6	20	17	14,6	11,8
100	12	10	10	M20x1,5	29,2	131,5	8	25	18,8	16,4	14,4

∅	RT	TG	VA	WH	ZJ	∅C1	∅C2	∅C3	∅C4	∅C5	∅C6
[mm]											
40	M6	38	4	30	277	13	19	6	6	30	8
63	M8	56,5	4	37	315	17	24	8	8	36	10
100	M10	89	4	51	408	22	30	6	10	41	13

⚠ Importante: Este producto cumple con los estándares ISO 1179-1 e ISO 228-1

## Referencias


Diámetro del émbolo [mm]	Carrera [mm]	Nº art.	Tipo
40	10 ... 2000	538239	DNCKE-40-...-PPV-A-S
63	10 ... 2000	538240	DNCKE-63-...-PPV-A-S
100	10 ... 2000	538241	DNCKE-100-...-PPV-A-S

# Cilindros con unidad de bloqueo, patrón de taladros normalizado

Accesorios

## Pies de fijación HNC

Material:  
Acero cincado  
No contiene cobre ni PTFE




### Dimensiones y referencias

Para diámetro del émbolo [mm]	AB Ø	AH	AO	AT	AU	SA	TR	US	XA	XS	CRC <sup>1)</sup>	Peso [g]	Nº art.	Tipo
40	10	36	9	4	28	303	36	54	305	53	2	193	<b>174370</b>	<b>HNC-40</b>
63	10	50	12,5	5	32	342	50	75	347	63	2	436	<b>174372</b>	<b>HNC-63</b>
100	14,5	71	17,5	6	41	439	75	110	449	86	2	1009	<b>174374</b>	<b>HNC-100</b>

1) Clase de resistencia a la corrosión CRC 2 según norma de Festo FN 940070  
Componentes con moderado riesgo de corrosión. Aplicación en interiores en caso de condensación. Piezas exteriores visibles con características esencialmente decorativas en la superficie que están en contacto directo con atmósferas habituales en entornos industriales.

## Brida de fijación FNC

Material:  
Acero cincado  
No contiene cobre ni PTFE  
Conformidad con RoHS



### Dimensiones y referencias

Para diámetro del émbolo [mm]	E	FB Ø	MF	R	TF	UF	W	ZF	CRC <sup>1)</sup>	Peso [g]	Nº art.	Tipo
40	54	9	10	36	72	90	20	287	1	291	<b>174377</b>	<b>FNC-40</b>
63	75	9	12	50	100	120	25	327	1	679	<b>174379</b>	<b>FNC-63</b>
100	110	14	16	75	150	175	35	424	1	2041	<b>174381</b>	<b>FNC-100</b>

1) Clase de resistencia a la corrosión CRC 1 según norma de Festo FN 940070  
Componentes con poco riesgo de corrosión. Aplicación en interiores secos, como la protección para el almacenamiento o el transporte. Relativo también a piezas cubiertas con una tapa en zonas interiores que no son visibles u otras piezas aisladas en la aplicación (p. ej., ejes de accionamiento).

# Cilindros con unidad de bloqueo, patrón de taladros normalizado

FESTO

Accesorios


## Brida basculante ZNCF

Material:

Fundición de acero inoxidable

No contiene cobre ni PTFE

Conformidad con RoHS



+ = añadir carrera

### Dimensiones y referencias

Para diámetro del émbolo [mm]	C2	C3	TD Ø e9	TK	TL	TM	US	XH	XL	CRC <sup>1)</sup>	Peso [g]	Nº art.	Tipo
40	87	105	16	20	16	63	54	20	287	2	285	174412	ZNCF-40
63	116	136	20	24	20	90	75	25	327	2	687	174414	ZNCF-63
100	164	189	25	38	25	132	110	32	427	2	2254	174416	ZNCF-100

1) Clase de resistencia a la corrosión CRC 2 según norma de Festo FN 940070

Componentes con moderado riesgo de corrosión. Aplicación en interiores en caso de condensación. Piezas exteriores visibles con características esencialmente decorativas en la superficie que están en contacto directo con atmósferas habituales en entornos industriales.

## Brida basculante central DAMT


El conjunto puede montarse en posiciones indistintas en el tubo perfilado del cilindro.

Material:

Acero templado

No contiene cobre ni PTFE

Conformidad con RoHS



+ = añadir carrera

+1/2 = añadir media carrera

1 Par de apriete máx.

### Dimensiones y referencias

Para diámetro del émbolo [mm]	B1	C2	C3	TD Ø e9	TL	TM	UW
40	32	87	105	16	16	63	75
63	41	116	136	20	20	90	105
100	48	164	189	25	25	132	145

Para diámetro del émbolo [mm]	XG	XJ	XV	máx. Par de apriete [Nm]	CRC <sup>1)</sup>	Peso [g]	Nº art.	Tipo
40	228,1	232,2	230,2	8+1	2	388	2214899	DAMT-V1-40-A
63	261,9	260,2	261	18+2	2	911	2214971	DAMT-V1-63-A
100	347,2	346	346,6	28+2	2	2095	163530	DAMT-V1-100-A

1) Clase de resistencia a la corrosión CRC 2 según norma de Festo FN 940070


Componentes con moderado riesgo de corrosión. Aplicación en interiores en caso de condensación. Piezas exteriores visibles con características esencialmente decorativas en la superficie que están en contacto directo con atmósferas habituales en entornos industriales.

# Cilindros con unidad de bloqueo, patrón de taladros normalizado

Accesorios

## Caballote LNZG

Material:  
 Caballote:  
 Aluminio anodizado  
 Cojinete deslizante:  
 Material sintético  
 No contiene cobre ni PTFE  
 Conformidad con RoHS




Dimensiones y referencias														Peso [g]	N° art.	Tipo
Para diámetro del émbolo [mm]	CR	DA	FK	FN	FS	H1	HB	KE	NH	TH	UL	CRC <sup>1)</sup>				
	∅	∅	∅				∅									
	D11	H13	±0,1				H13			±0,2						
40	16	15	18	36	12	18	9	9	21	36	55	2	129	<b>32960</b>	<b>LNZG-40/50</b>	
63	20	18	20	40	13	20	11	11	23	42	65	2	178	<b>32961</b>	<b>LNZG-63/80</b>	
100	25	20	25	50	16	24,5	14	13	28,5	50	75	2	306	<b>32962</b>	<b>LNZG-100/125</b>	

1) Clase de resistencia a la corrosión CRC 2 según norma de Festo FN 940070  
 Componentes con moderado riesgo de corrosión. Aplicación en interiores en caso de condensación. Piezas exteriores visibles con características esencialmente decorativas en la superficie que están en contacto directo con atmósferas habituales en entornos industriales.

## Brida basculante SNC

Material:  
 Fundición inyectada de aluminio  
 No contiene cobre ni PTFE  
 Conformidad con RoHS



Dimensiones y referencias											Peso [g]	N° art.	Tipo
Para diámetro del émbolo [mm]	CG	CP	EK	FL	L	SR	XC	CRC <sup>1)</sup>					
			∅										
	H14	d12		±0,2									
40	16	40	12	25	16	12	302	2	120	<b>174384</b>	<b>SNC-40</b>		
63	21	51	16	32	21	16	347	2	331	<b>174386</b>	<b>SNC-63</b>		
100	25	75	20	41	27	20	449	2	865	<b>174388</b>	<b>SNC-100</b>		

1) Clase de resistencia a la corrosión CRC 2 según norma de Festo FN 940070  
 Componentes con moderado riesgo de corrosión. Aplicación en interiores en caso de condensación. Piezas exteriores visibles con características esencialmente decorativas en la superficie que están en contacto directo con atmósferas habituales en entornos industriales.


# Cilindros con unidad de bloqueo, patrón de taladros normalizado

FESTO

Accesorios

## Brida basculante SNCB

Material:  
Fundición inyectada de aluminio  
No contiene cobre ni PTFE  
Conformidad con RoHS





Dimensiones y referencias													
Para diámetro del émbolo [mm]	CB	EK ∅	FL	L	ML	MR	UB	XC	CRC <sup>1)</sup>	Peso [g]	Nº art.	Tipo	
40	H14	e8	±0,2				h14						
40	28	12	25	16	63	12	52	302	2	155	<b>174391</b>	<b>SNCB-40</b>	
63	40	16	32	21	83	16	70	347	2	375	<b>174393</b>	<b>SNCB-63</b>	
100	60	20	41	27	127	20	110	449	2	1035	<b>174395</b>	<b>SNCB-100</b>	

1) Clase de resistencia a la corrosión CRC 2 según norma de Festo FN 940070  
Componentes con moderado riesgo de corrosión. Aplicación en interiores en caso de condensación. Piezas exteriores visibles con características esencialmente decorativas en la superficie que están en contacto directo con atmósferas habituales en entornos industriales.

## Brida basculante SNCS

Material:  
SNCS 40 ... 63:  
Fundición inyectada de aluminio  
SNCS 100:  
Aleación de forja de aluminio  
No contiene cobre ni PTFE  
Conformidad con RoHS



Dimensiones y referencias														
Para diámetro del émbolo [mm]	CN ∅	E	EP	EX	FL	LT	MS	RA	TG	XC	CRC <sup>1)</sup>	Peso [g]	Nº art.	Tipo
40			±0,2		±0,2			+1						
40	12 <sup>+0,015</sup>	54 <sub>-0,5</sub>	12	16	25	16	17 <sup>+0,5</sup>	17,5	38	160	2	122	<b>174398</b>	<b>SNCS-40</b>
63	16 <sup>+0,015</sup>	75 <sub>-0,6</sub>	15	21	32	21	23 <sub>-0,5</sub>	23	56,5	190	2	281	<b>174400</b>	<b>SNCS-63</b>
100	20 <sup>+0,018</sup>	109 <sub>+1/-0,7</sub>	18	25	41	27	30 <sub>+0,5</sub>	95	89	230	2	683	<b>174402</b>	<b>SNCS-100</b>

1) Clase de resistencia a la corrosión CRC 2 según norma de Festo FN 940070  
Componentes con moderado riesgo de corrosión. Aplicación en interiores en caso de condensación. Piezas exteriores visibles con características esencialmente decorativas en la superficie que están en contacto directo con atmósferas habituales en entornos industriales.

# Cilindros con unidad de bloqueo, patrón de taladros normalizado

Accesorios



## Brida basculante SNCL

Material:

Fundición inyectada de aluminio

No contiene cobre ni PTFE

Conformidad con RoHS



### Dimensiones y referencias

Para diámetro del émbolo [mm]	CD	EW	FL	L	MR	XC	CRC <sup>1)</sup>	Peso [g]	Nº art.	Tipo
40	12	28	25	16	12	302	2	95	<b>174405</b>	<b>SNCL-40</b>
63	16	40	32	21	16	347	2	225	<b>174407</b>	<b>SNCL-63</b>
100	20	60	41	27	20	449	2	606	<b>174409</b>	<b>SNCL-100</b>

1) Clase de resistencia a la corrosión CRC 2 según norma de Festo FN 940070

Componentes con moderado riesgo de corrosión. Aplicación en interiores en caso de condensación. Piezas exteriores visibles con características esencialmente decorativas en la superficie que están en contacto directo con atmósferas habituales en entornos industriales.


### Referencias: elementos de fijación


Hojas de datos → Internet: elementos de fijación


Denominación	Para diámetro del émbolo	Nº art.	Tipo	Denominación	Para diámetro del émbolo	Nº art.	Tipo
<b>Caballote LNG</b>				<b>Caballote LSN</b>			
	40	<b>33891</b>	<b>LNG-40</b>		40	<b>5562</b>	<b>LSN-40</b>
	63	<b>33893</b>	<b>LNG-63</b>		63	<b>5564</b>	<b>LSN-63</b>
	100	<b>33895</b>	<b>LNG-100</b>		100	<b>5566</b>	<b>LSN-100</b>
<b>Caballote LSNG</b>				<b>Caballote LSNSG</b>			
	40	<b>31741</b>	<b>LSNG-40</b>		40	<b>31748</b>	<b>LSNSG-40</b>
	63	<b>31743</b>	<b>LSNG-63</b>		63	<b>31750</b>	<b>LSNSG-63</b>
	100	<b>31745</b>	<b>LSNG-100</b>		100	<b>31752</b>	<b>LSNSG-100</b>
<b>Caballote LBG</b>				<b>Caballote en escuadra LQG</b>			
	40	<b>31762</b>	<b>LBG-40</b>		40	<b>31769</b>	<b>LQG-40</b>
	63	<b>31764</b>	<b>LBG-63</b>		63	<b>31771</b>	<b>LQG-63</b>
	100	<b>31766</b>	<b>LBG-100</b>		100	<b>31773</b>	<b>LQG-100</b>

# Cilindros con unidad de bloqueo, patrón de taladros normalizado

Accesorios

Referencias: cabezales para vástagos				Hojas de datos → Internet: cabezales para vástagos			
Denominación	Para diámetro del émbolo	Nº art.	Tipo	Denominación	Para diámetro del émbolo	Nº art.	Tipo
<b>Cabeza de rótula SGS</b>				<b>Horquilla SGA</b>			
	40	9262	SGS-M12x1,25		40	10767	SGA-M12x1,25
	63	9263	SGS-M16x1,5		63	10768	SGA-M16x1,5
	100	9264	SGS-M20x1,5		100	10769	SGA-M20x1,5
<b>Horquilla SG</b>				<b>Rótula FK</b>			
	40	6145	SG-M12x1,25		40	6141	FK-M12x1,25
	63	6146	SG-M16x1,5		63	6142	FK-M16x1,5
	100	6147	SG-M20x1,5		100	6143	FK-M20x1,5
<b>Placa de acoplamiento KSG</b>							
	40	32964	KSG-M12x1,25				
	63	32965	KSG-M16x1,5				
	100	32966	KSG-M20x1,5				

Referencias: unidades de guía para carreras fijas (sólo guía de rodamiento de bolas)				Hojas de datos → Internet: feng			
	Carrera [mm]	Nº art.	Tipo	Carrera [mm]	Nº art.	Tipo	
	Para diámetro de 40 mm			Para diámetro de 63 mm			
	10 ... 50	34499	FENG-40-50-KF	10 ... 50	34513	FENG-63-50-KF	
	10 ... 100	34500	FENG-40-100-KF	10 ... 100	34514	FENG-63-100-KF	
	10 ... 160	34501	FENG-40-160-KF	10 ... 160	34515	FENG-63-160-KF	
	10 ... 200	34502	FENG-40-200-KF	10 ... 200	34516	FENG-63-200-KF	
	10 ... 250	34503	FENG-40-250-KF	10 ... 250	34517	FENG-63-250-KF	
	10 ... 320	34504	FENG-40-320-KF	10 ... 320	34518	FENG-63-320-KF	
	10 ... 400	150291	FENG-40-400-KF	10 ... 400	34519	FENG-63-400-KF	
	10 ... 500	34505	FENG-40-500-KF	10 ... 500	34520	FENG-63-500-KF	
	Para diámetro de 100 mm						
	10 ... 50	34529	FENG-100-50-KF				
	10 ... 100	34530	FENG-100-100-KF				
	10 ... 160	34531	FENG-100-160-KF				
	10 ... 200	34532	FENG-100-200-KF				
	10 ... 250	34533	FENG-100-250-KF				
	10 ... 320	34534	FENG-100-320-KF				
	10 ... 400	34535	FENG-100-400-KF				
	10 ... 500	34536	FENG-100-500-KF				

Referencias: unidades de guía para carreras variables					Hojas de datos → Internet: feng		
	Para diámetro del émbolo [mm]	Carrera [mm]	Con guía de rodamiento de bolas		Con guía de deslizamiento		
			Nº art.	Tipo	Nº art.	Tipo	
	40	10 ... 500	34488	FENG-40-...-KF	34482	FENG-40-...-GF	
	63	10 ... 500	34490	FENG-63-...-KF	34484	FENG-63-...-GF	
	100	10 ... 500	34492	FENG-100-...-KF	34486	FENG-100-...-GF	

# Cilindros con unidad de bloqueo, patrón de taladros normalizado

FESTO

Accesorios

Referencias: elementos de fijación para detectores de posición SMT-8		Hojas de datos → Internet: smb	
	Para diámetro [mm]	Nº art.	Tipo
	40	175705	SMB-8-FENG-32/40
	63	175706	SMB-8-FENG-50/63
	100	175707	SMB-8-FENG-80/100

Referencias: detectores de posición para ranura en T, magnetorresistivos					Hojas de datos → Internet: smt	
	Tipo de fijación	Salida digital	Conexión eléctrica	Longitud del cable [m]	Nº art.	Tipo
<b>Contacto normalmente abierto</b>						
	Montaje en la ranura desde la parte superior, a ras con el perfil del cilindro, corto	PNP	Cable, trifilar	2,5	574335	SMT-8M-A-PS-24V-E-2,5-OE
			Conector M8x1, 3 contactos	0,3	574334	SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M8D
			Conector M12x1, 3 contactos	0,3	574337	SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M12
		NPN	Cable, trifilar	2,5	574338	SMT-8M-A-NS-24V-E-2,5-OE
			Conector M8x1, 3 contactos	0,3	574339	SMT-8M-A-NS-24V-E-0,3-M8D
<b>Contacto normalmente cerrado</b>						
	Montaje en la ranura desde la parte superior, a ras con el perfil del cilindro, corto	PNP	Cable, trifilar	7,5	574340	SMT-8M-A-PO-24V-E-7,5-OE

Referencias: detectores de posición para ranura en T, Reed magnéticos					Hojas de datos → Internet: sme	
	Tipo de fijación	Salida digital	Conexión eléctrica	Longitud del cable [m]	Nº art.	Tipo
<b>Contacto normalmente abierto</b>						
	Montaje en la ranura desde la parte superior, a ras con el perfil del cilindro	Con contacto	Cable, trifilar	2,5	543862	SME-8M-DS-24V-K-2,5-OE
			Cable, bifilar	5,0	543863	SME-8M-DS-24V-K-5,0-OE
			Cable, trifilar	2,5	543872	SME-8M-ZS-24V-K-2,5-OE
			Conector M8x1, 3 contactos	0,3	543861	SME-8M-DS-24V-K-0,3-M8D
	Introducción a lo largo de la ranura, a ras con el perfil del cilindro	Con contacto	Cable, trifilar	2,5	150855	SME-8-K-LED-24
			Conector M8x1, 3 contactos	0,3	150857	SME-8-S-LED-24
<b>Contacto normalmente cerrado</b>						
	Introducción a lo largo de la ranura, a ras con el perfil del cilindro	Con contacto	Cable, trifilar	7,5	160251	SME-8-O-K-LED-24

# Cilindros con unidad de bloqueo, patrón de taladros normalizado

Accesorios

Referencias: cables				Hojas de datos → Internet: nebu	
	Conexión eléctrica en el lado izquierdo	Conexión eléctrica en el lado derecho	Longitud del cable [m]	Nº art.	Tipo
	Conector recto tipo zócalo M8x1, 3 contactos	Cable de 3 hilos, extremo libre	2,5	541333	NEBU-M8G3-K-2.5-LE3
			5	541334	NEBU-M8G3-K-5-LE3
	Conector recto tipo zócalo M12x1, 5 contactos	Cable de 3 hilos, extremo libre	2,5	541363	NEBU-M12G5-K-2.5-LE3
			5	541364	NEBU-M12G5-K-5-LE3
	Conector acodado tipo zócalo M8x1, 3 contactos	Cable de 3 hilos, extremo libre	2,5	541338	NEBU-M8W3-K-2.5-LE3
			5	541341	NEBU-M8W3-K-5-LE3
	Conector acodado tipo zócalo M12x1, 5 contactos	Cable de 3 hilos, extremo libre	2,5	541367	NEBU-M12W5-K-2.5-LE3
			5	541370	NEBU-M12W5-K-5-LE3

Referencias – tapa de ranura en T			
	Montaje	Longitud [m]	Nº art. Tipo
	Enchufable	2x 0,5	151680 ABP-5-S

Referencias: válvulas reguladoras de caudal				Hojas de datos → Internet: grla	
	Conexión		Material	Nº art.	Tipo
	Rosca	Para tubo de diámetro exterior			
	G1/8	3	Ejecución en metal	193142	GRLA-1/8-QS-3-D
		4		193143	GRLA-1/8-QS-4-D
		6		193144	GRLA-1/8-QS-6-D
		8		193145	GRLA-1/8-QS-8-D
	G1/4	6		193146	GRLA-1/4-QS-6-D
		8		193147	GRLA-1/4-QS-8-D
		10		193148	GRLA-1/4-QS-10-D
	G3/8	6		193149	GRLA-3/8-QS-6-D
		8		193150	GRLA-3/8-QS-8-D
		10		193151	GRLA-3/8-QS-10-D
	G1/2	12		193152	GRLA-1/2-QS-12-D