

Führungseinheiten FEN/FENG für Normzylinder

FESTO



Führungseinheiten FEN/FENG für Normzylinder

Merkmale

FESTO

Auf einen Blick



Die Führungseinheiten FEN und FENG werden zur Verdrehsicherung von Normzylindern bei hohen Momenten eingesetzt.

Sie bieten hohe Führungsgenauigkeit bei Werkstückhandhabung und anderen Einsatzgebieten.

Zur Auswahl stehen zwei Führungsvarianten:

- Gleitführung (GF)
- Kugelumlauführung (KF)

Kombinationsmöglichkeiten Antrieb/Führungseinheit

Antrieb/ Führungseinheit	DSBC	DSBG	DNC	DSNU	DSN
	■	■	■	—	—
	—	—	—	■	■
→ Seite/Internet	dsbc	dsbg	dnc	dsnu	dsn

Positionserkennung

bei Normzylinder DNC:
Im eingebauten Zustand ist für die Abfrage der vorderen Endlage ein Befestigungsbausatz erforderlich. Die hintere Endlage ist über die Sensornut direkt abfragbar.

bei Normzylinder DSNU:
Bei diesen Normzylindern wird zur Abfrage der Endlagen unbedingt ein Befestigungsbausatz benötigt.



Befestigungsbausätze

Antrieb	Kolben-Ø	Teile-Nr.	Typ
DSNU-...-A	8	175091	SMBR-8-8
	10	175092	SMBR-8-10
	12	175093	SMBR-8-12
	16	175094	SMBR-8-16
	20	175095	SMBR-8-20
	25	175096	SMBR-8-25
DNC-...-A	32, 40	175705	SMB-8-FENG-32/40
	50, 63	175706	SMB-8-FENG-50/63
	80, 100	175707	SMB-8-FENG-80/100

Führungseinheiten FEN/FENG für Normzylinder

Typenschlüssel

FESTO

		FENG	–	50	–	160	–	GF
Typ								
FEN	Führungseinheit nach ISO 6432							
FENG	Führungseinheit nach ISO 15552							
Kolben-Ø [mm]								
Hub [mm]								
Führung								
GF	Gleitführung							
KF	Kugelumlaufführung							

Führungseinheiten FEN/FENG für Normzylinder

Datenblatt

FESTO

FEN nach ISO 6432

-  - Durchmesser
8 ... 25 mm

-  - Hublänge
1 ... 250 mm

-  - www.festo.com


-  - Reparaturservice



FENG nach ISO 15552

-  - Durchmesser
32 ... 100 mm

-  - Hublänge
10 ... 500 mm



Allgemeine Technische Daten											
Typ	FEN-...					FENG-...					
Kolben-Ø	8, 10	12, 16	20	25		32	40	50	63	80	100
Hub [mm]	1 ... 100	1 ... 200	2 ... 250			10 ... 500					
Konstruktiver Aufbau	Führung										
Führung											
FEN/FENG-...-GF	Gleitführung										
FEN/FENG-...-KF	Kugelumlaufführung										
Verschiebekraft											
FEN/FENG-...-GF [N]	15	15	15	15		30	30	50	50	70	70
FEN/FENG-...-KF [N]	15	15	15	15		15	15	15	15	40	40
Befestigungsart	mit Innengewinde										
Einbaulage	beliebig										
Umgebungstemperatur [°C]	-20 ... +80 °C										

Gewichte [g] (Berechnungsbeispiel → Seite 8)

Typ	FEN-...					FENG-...					
Kolben-Ø	8, 10	12, 16	20	25		32	40	50	63	80	100
Gleitführung (GF)											
Grundgewicht bei 0 mm Hub	332	490	873	866		1570	2480	4190	5540	10720	13420
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub	8	12	12	12		17	31	48	48	76	76
Bewegte Masse bei 0 mm Hub	90	161	269	269		478	782	1414	1720	4955	5935
Massenzuschlag pro 10 mm Hub	8	12	12	12		17	31	48	48	76	76
Kugelumlaufführung (KF)											
Grundgewicht bei 0 mm Hub	300	429	828	813		1530	2370	4030	5410	10430	12990
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub	8	12	12	12		18	32	49	49	77	77
Bewegte Masse bei 0 mm Hub	90	161	269	269		483	792	1430	1739	4990	5970
Massenzuschlag pro 10 mm Hub	8	12	12	12		18	32	49	49	77	77

Führungseinheiten FEN/FENG für Normzylinder


FESTO

Datenblatt

Schwerpunkt der bewegten Masse [mm] (Berechnungsbeispiel → Seite 8)										
Typ	FEN-...				FENG-...					
Kolben-Ø	8, 10	12, 16	20	25	32	40	50	63	80	100
bei 0 mm Hub	30	40	42	42	43	57	60	69	54	47
Zuschlag pro 10 mm Hub	4,9	4,9	4,7	4,7	4,5	4,7	4,7	4,6	3,9	3,6

Werkstoffe

Funktionsschnitt



Führungseinheit	FEN/FENG-...-GF	FEN/FENG-...-KF
1 Jochplatte		
Kolben-Ø 32 ... 63	Aluminium	Aluminium
Kolben-Ø 80, 100	Stahl	Stahl
2 Kupplung	Stahl	Stahl
3 Führung	Aluminium	Aluminium
4 Lager	Sinterbronze	Stahl
5 Führungsstangen	Stahl	Stahl
– Werkstoff-Hinweis	–	Kupfer- und PTFE-frei
	RoHS konform	


Führungseinheiten FEN/FENG für Normzylinder

Datenblatt

FESTO

Belastungskennwerte für FEN-...-KF/FENG-...-KF

Die angegebenen Kräfte und Momente beziehen sich auf das Führungszentrum.



Wirken gleichzeitig mehrere der unten genannten Kräfte und Momente auf die Führungseinheit ein, muss neben den aufgeführten Maximalbelastungen folgende Gleichung erfüllt werden.

Berechnung des Belastungs-Vergleichsfaktor:

$$f_v = \frac{|F_y|}{F_{y,max}} + \frac{|F_z|}{F_{z,max}} + \frac{|M_x|}{M_{x,max}} + \frac{|M_y|}{M_{y,max}} + \frac{|M_z|}{M_{z,max}} \leq 1$$

Abstand X (Berechnungsbeispiel → Seite 8)

Typ	FEN-...-KF			FENG-...-KF					
Kolben-Ø	8, 10	12, 16	20, 25	32	40	50	63	80	100
Maß X	55	68	69	83	85	99	117	142	145

Max. zulässige Kräfte und Momente

Typ	FEN-...-KF			FENG-...-KF					
Kolben-Ø	8, 10	12, 16	20, 25	32	40	50	63	80	100
statisch									
F _{y,max.} /F _{z,max.}	680	830	830	510	630	800	800	1560	1560
M _{x,max.}	16	20	24	19	27	42	48	115	134
M _{y,max.} /M _{z,max.}	7	12	31	23	33	44	57	130	134
dynamisch (bei einer Lebensdauer von 5000 km)									
F _{y,max.} /F _{z,max.}	450	520	520	750	1000	1260	1260	2300	2300
M _{x,max.}	11	12	15	28	44	65	75	170	198
M _{y,max.} /M _{z,max.}	5	7	20	34	52	70	90	191	197

Führungseinheiten FEN/FENG für Normzylinder

Datenblatt

FESTO

Berechnung der Lebensdauer

Die Lebensdauer der Führung ist abhängig von der Belastung. Um eine annähernde Aussage über die Lebensdauer der Führung zu geben, wird als Kenngröße der

Belastungs-Vergleichsfaktor f_v im Bezug auf den Lebensdauer-Quotienten q im nachstehenden Diagramm dargestellt.

Diese Darstellung gibt nur den theoretischen Wert wieder. Bei Belastungs-Vergleichsfaktor f_v größer 1,5 ist unbedingt eine

Rücksprache mit ihrem lokalen Ansprechpartner bei Festo notwendig.

Belastungs-Vergleichsfaktor f_v in Abhängigkeit von dem Lebensdauer-Quotienten q

Beispiel:

Der Einfluss auf die Lebensdauer, abweichend zur angegebenen Referenz-Lebensdauer, lässt sich

über den Lebensdauer-Quotienten q ermitteln:


Gegeben:

Referenz-Lebensdauer = 5000 km

Wunsch-Lebensdauer = 3000 km

$$q = \frac{3000 \text{ km}}{5000 \text{ km}} = 0,6$$

Aus dem Diagramm ergibt sich ein Belastungs-Vergleichsfaktor f_v von 1,2. Dies bedeutet, die zulässige Summenbelastung kann zu 120% ausgeschöpft werden.



Hinweis

Auslegungssoftware
PositioningDrives
www.festo.com



$f_v > 1,5$ sind nur theoretische Vergleichswerte.

Führungseinheiten FEN/FENG für Normzylinder

Datenblatt

FESTO

Berechnungsbeispiel



L_b = Schwerpunkt bewegte Masse der Führungseinheit
 L_{Last} = Nutzlastschwerpunkt
 L_{b_ges} = Schwerpunkt der gesamten bewegten Masse

Längenmaße sind mit Vorzeichen einzusetzen, entsprechend der Abbildung:

$L_{b_ges} > 0$ = Schwerpunkt der bewegten Masse liegt auf der Nutzlastseite

$L_{b_ges} < 0$ = Schwerpunkt der bewegten Masse liegt auf der Führungsseite

Gegeben:

- Führungseinheit: FENG-32-200-KF
- Hublänge: $H = 200 \text{ mm}$
- Nutzlastschwerpunkt: $L_{Last} = 15 \text{ mm}$
- Nutzlast: $m_{Last} = 5 \text{ kg}$
- Beschleunigungen: $a_x = a_y = 2 \text{ m/s}^2$, $a_z = 0 \text{ m/s}^2$

Gesucht:

- Belastungen F_{y_dyn}/F_{z_dyn} und $M_{x_dyn}/M_{y_dyn}/M_{z_dyn}$
- Funktionsnachweis bei kombinierter Belastung
- Lebensdauererwartung

Lösung:

Bewegte Masse:

$$m_{b_ges} = m_b + m_{Last} \quad (m_b = m_{ob} + H \times m_{Hb})$$

Aus Tabelle → Seite 4

$$m_{ob} = 0,483 \text{ kg}$$

$$m_{Hb} = 0,018 \text{ kg/10 mm}$$

$$m_b = 0,483 \text{ kg} + 200 \text{ mm} \times 0,018 \text{ kg/10 mm} = 0,843 \text{ kg}$$

$$m_{b_ges} = 0,843 \text{ kg} + 5 \text{ kg} = 5,843 \text{ kg}$$

m_b = Bewegte Masse der Führungseinheit

m_{ob} = Bewegte Masse bei 0 mm Hub

m_{Hb} = Massenzuschlag pro 10 mm Hub

H = Hublänge

Schwerpunkt der bewegten Masse

$$L_{b_ges} = \frac{L_{Last} \times m_{Last} + L_b \times m_b}{m_{b_ges}} \quad (L_b = L_{ob} + H \times L_{Hb})$$

Aus Tabelle → Seite 5

$$L_{ob} = 43 \text{ mm}$$

$$L_{Hb} = 4,5 \text{ mm/10 mm}$$

$$L_b = 43 \text{ mm} + 200 \text{ mm} \times 4,5 \text{ mm/10 mm} = 133 \text{ mm}$$

$$L_{b_ges} = \frac{(+ 15 \text{ mm}) \times 5 \text{ kg} + (- 133 \text{ mm}) \times 0,843 \text{ kg}}{5,843 \text{ kg}} = - 6 \text{ mm}$$

L_b = Schwerpunkt bewegte Masse der Führungseinheit

m_b = Bewegte Masse der Führungseinheit

L_{Last} = Nutzlastschwerpunkt

m_{Last} = Nutzlast

L_{ob} = Schwerpunkt bewegte Masse bei 0 mm Hub

L_{Hb} = Zuschlag Schwerpunkt bewegte Masse pro 10 mm Hub

Längenmaße sind mit Vorzeichen einzusetzen, entsprechend der Abbildung:

$L_{b_ges} > 0$ = Schwerpunkt der bewegten Masse liegt auf der Nutzlastseite

$L_{b_ges} < 0$ = Schwerpunkt der bewegten Masse liegt auf der Führungsseite

Führungseinheiten FEN/FENG für Normzylinder

Datenblatt

FESTO

Berechnungsbeispiel

Belastungen $F_{y\text{dyn}}$ / $F_{z\text{dyn}}$ und $M_{x\text{dyn}}$ / $M_{y\text{dyn}}$ / $M_{z\text{dyn}}$

$$F_{y\text{dyn}} = m_{b_ges} \times a_y = 5,843 \text{ kg} \times 2 \text{ m/s}^2 = 12 \text{ N}$$

$$F_{z\text{dyn}} = m_{b_ges} \times (g + a_z) = 5,843 \text{ kg} \times (9,81 \text{ m/s}^2 + 0 \text{ m/s}^2) = 57 \text{ N}$$

Aus Tabelle → Seite 6

Maß X = 83 mm

$$M_{y\text{dyn}} = F_{z\text{dyn}} \times (\text{Maß X} + \text{Hub} + L_{b_ges}) = 57 \text{ N} \times (83 \text{ mm} + 200 \text{ mm} + (-6 \text{ mm})) = 16 \text{ Nm}$$

$$M_{z\text{dyn}} = F_{y\text{dyn}} \times (\text{Maß X} + \text{Hub} + L_{b_ges}) = 12 \text{ N} \times (83 \text{ mm} + 200 \text{ mm} + (-6 \text{ mm})) = 3 \text{ Nm}$$

Funktionsnachweis bei kombinierter Belastung

Max. Werte aus Tabelle → Seite 6

$$F_{y\text{dyn}} = 750 \text{ N} \quad M_{x\text{dyn}} = 28 \text{ Nm}$$

$$F_{z\text{dyn}} = 750 \text{ N} \quad M_{y\text{dyn}} = 34 \text{ Nm}$$

$$M_{z\text{dyn}} = 34 \text{ Nm}$$

$$f_v = \frac{|F_y|}{F_{y,\text{max}}} + \frac{|F_z|}{F_{z,\text{max}}} + \frac{|M_x|}{M_{x,\text{max}}} + \frac{|M_y|}{M_{y,\text{max}}} + \frac{|M_z|}{M_{z,\text{max}}} \leq 1$$

$$f_v = \frac{12 \text{ N}}{750 \text{ N}} + \frac{57 \text{ N}}{750 \text{ N}} + \frac{0 \text{ Nm}}{28 \text{ Nm}} + \frac{16 \text{ Nm}}{34 \text{ Nm}} + \frac{3 \text{ Nm}}{34 \text{ Nm}} = 0,7 \leq 1$$

Lebensdauererwartung



$$L_{\text{calc}} = \frac{L_{\text{ref}}}{f_v^3} = \frac{5000 \text{ km}}{0,7^3} = 14000 \text{ km}$$

Führungseinheiten FEN/FENG für Normzylinder

Datenblatt


FESTO

Max. Nutzlast F und Drehmoment M in Abhängigkeit von Auskragung A



A = Auskragung
X = Abstand für Nutzlastschwerpunkt
S = Nutzlastschwerpunkt
M = Drehmoment


Erklärung zur Lesbarkeit der Diagramme bei kombinierter Belastung




- Auskragung festlegen (75 mm)
- Anteil Nutzlast eintragen (30 N)
- Abstand zur Kurve eintragen
- Zulässiges Drehmoment entspricht der Differenz aus M2 und M1

FEN-... mit Gleitführung


Kolben-Ø 8/10



Kolben-Ø 12/16



Kolben-Ø 20/25





Führungseinheiten FEN/FENG für Normzylinder

FESTO

Datenblatt


Max. Nutzlast F und Drehmoment M in Abhängigkeit von Auskrugung A




A = Auskrugung
X = Abstand für Nutzlastschwerpunkt
S = Nutzlastschwerpunkt
M = Drehmoment

FENG... mit Gleitführung


Kolben-Ø 32




Kolben-Ø 40




Kolben-Ø 50




Kolben-Ø 63



Kolben-Ø 80



Kolben-Ø 100





Führungseinheiten FEN/FENG für Normzylinder

Datenblatt

FESTO


Max. Nutzlast F und Drehmoment M in Abhängigkeit von Auskragung A



A = Auskragung
X = Abstand für Nutzlastschwerpunkt
S = Nutzlastschwerpunkt
M = Drehmoment


FEN-... mit Kugelumlauführung

Kolben-Ø 8/10




— Laufleistung von 1500 km
- - - Laufleistung von 3000 km

Kolben-Ø 12/16



— Laufleistung von 1500 km
- - - Laufleistung von 3000 km

Kolben-Ø 20/25





— Laufleistung von 5000 km
- - - Laufleistung von 10000 km

Führungseinheiten FEN/FENG für Normzylinder

FESTO

Datenblatt


Max. Nutzlast F und Drehmoment M in Abhängigkeit von Auskrugung A




A = Auskrugung
X = Abstand für Nutzlastschwerpunkt
S = Nutzlastschwerpunkt
M = Drehmoment

FENG... mit Kugelumlauführung


Kolben-Ø 32




Kolben-Ø 40




Kolben-Ø 50




Kolben-Ø 63



Kolben-Ø 80



Kolben-Ø 100



— Laufleistung von 5000 km
- - - Laufleistung von 10000 km

Führungseinheiten FEN/FENG für Normzylinder


Datenblatt

FESTO

Auslenkung f_{eigen} (durch Eigengewicht) in Abhängigkeit von Auskragung A




FEN-...




— FEN-8/10-...-GF/KF
 - - - FEN-12/16-...-GF/KF
 - - - FEN-20/25-...-GF/KF

FENG-...



— FENG-32-...-GF/KF
 - - - FENG-40-...-GF/KF
 - - - FENG-50/63-...-GF/KF
 - - - FENG-80/100-...-GF/KF

Auslenkung f_{norm} (durch Querkraft) in Abhängigkeit von Auskragung A




Die maximal zulässige Querkraft darf nicht überschritten werden.

$$f_{\text{quer}} = \frac{F_{\text{quer}}}{F_{\text{norm}}} \times f_{\text{norm}}$$

$$F_{\text{norm}} = 10 \text{ N}$$


A = Auskragung der Führungsstange
 f_{quer} = Auslenkung durch Querkraft
 F_{quer} = Querkraft
 F_{norm} = Normierte Querkraft
 f_{norm} = Auslenkung durch normierte Querkraft (Wert aus Diagramm)

FEN-...



— FEN-8/10-...-GF/KF
 - - - FEN-12/16-...-GF/KF
 - - - FEN-20/25-...-GF/KF

FENG-...




— FENG-32-...-GF/KF
 - - - FENG-40-...-GF/KF
 - - - FENG-50/63-...-GF/KF
 - - - FENG-80/100-...-GF/KF

Führungseinheiten FEN/FENG für Normzylinder

FESTO

Datenblatt

Neigung α (durch Drehmoment) in Abhängigkeit von Auskragung A




$$\alpha = \frac{M}{M_{\text{norm}}} \times \alpha_{\text{norm}}$$

$$M_{\text{norm}} = 2 \text{ Nm}$$

(gültig für $\alpha \leq 10^\circ$)


A = Auskragung der Führungsstange
 α = Neigung durch Drehmoment
M = Drehmoment
 M_{norm} = Normiertes Drehmoment
 α_{norm} = Auslenkung durch normierte Querkraft

FEN...



— FEN-8/10-...-GF/KF
- - - FEN-12/16-...-GF/KF
- · - FEN-20/25-...-GF/KF

FENG...



— FENG-32-...-GF/KF
- - - FENG-40-...-GF/KF
- · - FENG-50-...-GF/KF
- · - FENG-63-...-GF/KF
- · - FENG-80-...-GF/KF
- - - FENG-100-...-GF/KF

Führungseinheiten FEN/FENG für Normzylinder


Datenblatt

FESTO

Abmessungen

Download CAD-Daten → www.festo.com

FEN-8, 10



Ø	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	D1	D2	D3	D4	D5	D6 ¹⁾	D8	H1	H2
[mm]	-0,3		±0,15						Ø		Ø	Ø		Ø	Ø	-0,4	
8	29	26	48	29	13	21	16	4,5	10	M5	10	5,5	M5	8	5,5	67	64
10																	

Ø	H3	H4	H5	KK	L1	L2	L4	L5	L7	L8	L9	L10	L11	L12	T1	T2	≈C1	≈C2
[mm]						+2												
8	25	42	25	M4	86	31	48	7	8	8	17	6	25	32	5,7	10	9	19
10																		

1) FEN-...-GF: Toleranzklasse f8
FEN-...-KF: Toleranzklasse h6

Führungseinheiten FEN/FENG für Normzylinder


FESTO

Datenblatt

Abmessungen

Download CAD-Daten → www.festo.com

FEN-12, 16



Ø	B1	B2	B3	B4	B5	B6	D1	D2	D3	D4	D5	D6 ¹⁾	D8	H1	H2	H3
[mm]	-0,3		±0,15			±0,15	Ø		Ø	Ø		Ø	Ø	-0,4		±0,15
12	30	28	47	26	16	23	14	M5	10	5,5	M5	10	5,5	68	65	23
16																

Ø	H4	H5	KK	L1	L2	L4	L5	L7	L8	L9	L10	L11	T1	T2	≈C1	≈C2
[mm]					+5							±0,15				
12	57	32	M6	108	38	60	13	10	10	15	6,5	40	5,7	12	12	24
16																

1) FEN-...-GF: Toleranzklasse f8
FEN-...-KF: Toleranzklasse h6

Führungseinheiten FEN/FENG für Normzylinder


Datenblatt

FESTO

Abmessungen

Download CAD-Daten → www.festo.com

FEN-20, 25



Ø	B1	B2	B3	B4	B5	B6	D1	D2	D3	D4	D5	D6 ¹⁾	D7	D8	H1	H2	H3	H4
[mm]	-0,3		±0,2				Ø		Ø	Ø		Ø	Ø	Ø	-0,4		±0,2	
20	34	32	58	37	20	23	32	M6	10	5,5	M5	10	11	6,6	79	76	38	68
25																		

Ø	H5	KK	L1	L2	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	T1	T2	T3	≈C1	≈C2
[mm]				+5								±0,2					
20		M8															
25	40	M10x1,25	138	65	108	17	58	15	12	22 17	8,5	32,5	5,7	14	6,8	13	27

1) FEN-...-GF: Toleranzklasse f8
FEN-...-KF: Toleranzklasse h6

Führungseinheiten FEN/FENG für Normzylinder


FESTO

Datenblatt

Abmessungen

Download CAD-Daten → www.festo.com

FENG-32 ... 100



Ø	B1	B2	B3	B4	D1 Ø	D2	D3 Ø	D4 Ø	D6 ¹⁾ Ø	H1	H2	H3	H4	H5	KK
[mm]	-0,3		±0,2									±0,2	±0,2	±0,2	
32	50	45	74	50,5 ±0,3	45	M6	11	6,6	12	97 -0,4	90	61	78	32,5	M10x1,25
40	58	54	87	58,5 ±0,3	45	M6	11	6,6	16	115 -0,4	110	69	84	38	M12x1,25
50	70	63	104	70,5 ±0,3	60	M8	15	9	20	137 -0,5	130	85	100	46,5	M16x1,5
63	85	80	119	85,5 ±0,3	60	M8	15	9	20	152 -0,5	145	100	105	56,5	M16x1,5
80	105	100	148	106 ±0,6	78	M10	18	11	25	189 -0,5	180	130	130	72	M20x1,5
100	130	120	172	131 ±0,6	78	M10	18	11	25	213 -0,5	200	150	150	89	M20x1,5

Ø	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L11	L12	L13	T1	T2	≈C1
[mm]										±0,2	±0,2	±0,2		max.	
32	155	67 +5	94	125	24	76	4,3	12	20	32,5	70,3	78	6,5	14	15
40	170	75 +5	105	140	28	81	11	12	22	38	84	—	6,5	14	15
50	188	89 +10	106	150	34	79	18,8	15	25	46,5	81,8	100	9	16	19
63	220	89 +10	121	182	34	111	15,3	15	25	56,5	105	—	9	16	19
80	258	111 +10	128	215	40	128	21	20	32	72	—	—	11	20	27
100	263	116 +10	138	220	40	128	24,5	20	32	89	—	—	11	20	27

1) FENG-...-GF: Toleranzklasse f8
 FENG-...-KF: Toleranzklasse h6

Führungseinheiten FEN/FENG für Normzylinder

FESTO

Datenblatt

Bestellangaben FEN-... für variable Hübe für Normzylinder DSN/DSNU					
Kolben-Ø [mm]	Hub [mm]	mit Gleitführung Teile-Nr. Typ		mit Kugelumlaufführung Teile-Nr. Typ	
8, 10	1 ... 100	35196	FEN-8/10-...-GF	35197	FEN-8/10-...-KF
12, 16	1 ... 200	19168	FEN-12/16-...-GF	33481	FEN-12/16-...-KF
20	2 ... 250	19169	FEN-20-...-GF	33482	FEN-20-...-KF
25	2 ... 250	19170	FEN-25-...-GF	33483	FEN-25-...-KF

Bestellangaben FENG-... für variable Hübe für Normzylinder DNC/DSBC/DSBG					
Kolben-Ø [mm]	Hub [mm]	mit Gleitführung Teile-Nr. Typ		mit Kugelumlaufführung Teile-Nr. Typ	
32	10 ... 500	34481	FENG-32-...-GF	34487	FENG-32-...-KF
40		34482	FENG-40-...-GF	34488	FENG-40-...-KF
50		34483	FENG-50-...-GF	34489	FENG-50-...-KF
63		34484	FENG-63-...-GF	34490	FENG-63-...-KF
80		34485	FENG-80-...-GF	34491	FENG-80-...-KF
100		34486	FENG-100-...-GF	34492	FENG-100-...-KF

Bestellangaben FENG-...-KF mit Kugelumlaufführung für feste Hübe für Normzylinder DNC/DSBC/DSBG								
Kolben-Ø [mm]	Teile-Nr. Typ		Teile-Nr. Typ		Teile-Nr. Typ		Teile-Nr. Typ	
Hub	50 mm		100 mm		160 mm		200 mm	
32	34493	FENG-32-50-KF	34494	FENG-32-100-KF	34495	FENG-32-160-KF	34496	FENG-32-200-KF
40	34499	FENG-40-50-KF	34500	FENG-40-100-KF	34501	FENG-40-160-KF	34502	FENG-40-200-KF
50	34506	FENG-50-50-KF	34507	FENG-50-100-KF	34508	FENG-50-160-KF	34509	FENG-50-200-KF
63	34513	FENG-63-50-KF	34514	FENG-63-100-KF	34515	FENG-63-160-KF	34516	FENG-63-200-KF
80	34521	FENG-80-50-KF	34522	FENG-80-100-KF	34523	FENG-80-160-KF	34524	FENG-80-200-KF
100	34529	FENG-100-50-KF	34530	FENG-100-100-KF	34531	FENG-100-160-KF	34532	FENG-100-200-KF
Hub	250 mm		320 mm		400 mm		500 mm	
32	150289	FENG-32-250-KF	34497	FENG-32-320-KF	150290	FENG-32-400-KF	34498	FENG-32-500-KF
40	34503	FENG-40-250-KF	34504	FENG-40-320-KF	150291	FENG-40-400-KF	34505	FENG-40-500-KF
50	34510	FENG-50-250-KF	34511	FENG-50-320-KF	150292	FENG-50-400-KF	34512	FENG-50-500-KF
63	34517	FENG-63-250-KF	34518	FENG-63-320-KF	34519	FENG-63-400-KF	34520	FENG-63-500-KF
80	34525	FENG-80-250-KF	34526	FENG-80-320-KF	34527	FENG-80-400-KF	34528	FENG-80-500-KF
100	34533	FENG-100-250-KF	34534	FENG-100-320-KF	34535	FENG-100-400-KF	34536	FENG-100-500-KF