

Normalizovaný valec DSBG, ISO 15552

FESTO



Normalizovaný valec DSBG, ISO 15552

hlavné údaje

FESTO

Stručný prehľad



DIN






- Normalizované valce podľa ISO 15552 (vyhovujú vyradeným normám ISO 6431, DIN ISO 6431, VDMA 24 562, NF E 49 003.1 a UNI 10290)

- robustné vyhotovenie so svorníkmi
- dvojčinný
- pre bezdotykové snímanie polohy
- EX4: pre využitie v zónach s nebezpečenstvom výbuchu
- rozsiahle príslušenstvo umožňuje riešiť takmer všetky montážne situácie

- voliteľné sú 2 typy tlmenia:
 - tlmenie P: elastické tlmiace krúžky obojstranne
 - tlmenie PPV: pneumatické tlmenie, nastaviteľné v koncových polohách

- varianty môžu byť individuálne zostavené zo stavebnice výrobkov
- vysoká miera prispôsobivosti na základe veľkého množstva variantov


Varianty zo stavebnice výrobkov

schematická značka	hlavné údaje	opis
	T priebežná piestna tyč	pre obojstrannú prevádzku, totožné sily pri pohybe vpred a späť, pre pripojenie externých dorazov
	R3 vysoká ochrana proti korózii	všetky vonkajšie plochy valca spĺňajú triedu odolnosti proti korózii 3 podľa normy Festo 940 070; piestna tyč je z ocele odolnej proti korózii a kyselinám
	T1 tesnenia odolné pri vysokých teplotách	rozsah teplôt 0 ... +120 °C
	T4 tesnenia odolné pri vysokých teplotách	rozsah teplôt 0 ... +150 °C
	...E predĺženie piestnej tyče	1 ... 500 mm
	...L predĺženie závitú piestnej tyče	1 ... 100 mm
	M36 závit piestnej tyče	vyhotovenie závitú piestnej tyče M36 (štandard: jemný závit M36x2)
	M42 závit na piestnej tyči	vyhotovenie závitú piestnej tyče M42 (štandard: jemný závit M42x2)
	M48 závit na piestnej tyči	vyhotovenie závitú piestnej tyče M48 (štandard: jemný závit M48x2)
	A6 variant stierača	kovový stierač krúžok: Valec je vybavený piestnou tyčou s tvrdým chrómovaním a kovovým stieračom, ktorý z piestnej tyče stiera tvrdé časti (napr. ktoré vznikli z rozstreku pri zváraní). Na použitie napríklad vo zväracích zariadeniach
	V stredové výkyvné upevnenie	• pre piest s Ø 160, 200 • výkyvné upevnenie, upnuté v strede medzi krytmi valca • polohu je možné kedykoľvek presunúť
	...Y montážna poloha výkyvného čapu	• pre piest s Ø 250, 320 • výkyvné upevnenie, voliteľná poloha, priskrutkovanie cez tvarový spoj • polohu nie je možné dodatočne meniť
	B integrované rozperky	• B1: na oboch stranách • B2: na ložiskovom veku • B3: na uzatváracom veku

Normalizovaný valec DSBG, ISO 15552

prehľad príslušenstva

FESTO



Upevňovacie prvky a príslušenstvo		pre Ø	opis	→ strana/ internet
1	pätkové upevnenie HNG	160 ... 320	pre ložiskový a uzatvárací kryt, zodpovedá MS1 podľa ISO 15552	15
2	prírubové upevnenie FNG	160 ... 320	pre ložiskový a uzatvárací kryt, zodpovedá MF1/MF2 podľa ISO 15552	15
3	výkyvná príruha SNG	160, 200	pre uzatváracie veko	16
4	ložiskové puzdro LSNG	160, 200	so sférickým uložením	18
5	výkyvná príruha SNGL	160, 200	pre uzatváracie veko, zodpovedá MP2 podľa ISO 15552	17
6	výkyvná príruha SNGB	160 ... 320	pre uzatváracie veko, zodpovedá MP2 podľa ISO 15552	16
7	ložiskové puzdro LN/LNG	160 ... 320	pre výkyvnú prírubu SNGB	18
8	ložiskové puzdro LSN	160 ... 320	so sférickým uložením	18
9	nástrčný prípoj QS	160, 200	pre pripojenie hadíc stlačeného vzduchu s kalibrovaným vonkajším priemerom	quick star
10	redukčná vsuvka NPFC	160, 200	pre pripojenie montážnych prípojov QS so závitom G1½ na valci so závitom G¾	19
	redukčná vsuvka D	250, 320	pre pripojenie montážnych prípojov QS so závitom G1½ na valec so závitom G1	
11	škrtiaci spätný ventil GRLA	160, 200	pre reguláciu rýchlosti	grla
12	spojovacie vedenie NEBU	160 ... 320	–	19
13	bezdotykové snímače SME/SMT-8	160 ... 320	na snímanie polohy piestu	20
14	držiak snímača DASP	160 ... 320	pre snímače koncových polôh SME/SMT-8	18
15	kĺbová hlavica SGS	160 ... 320	so sférickým uložením	18
16	vidlicová koncovka SG	160 ... 320	umožňuje výkyvný pohyb valca v jednej rovine	18
17	flexo spojka FK	160, 200	pre vyrovnanie radiálnych a uhlových odchýlok	18
18	vidlicová koncovka SGA	160, 200	v kombinácii s kĺbovou hlavou SGS určená pre sférické prepojenie valcov	18
19	snímač polohy SDAT	160, 200	– kontinúálne sníma polohu piestu – obsahuje jeden analógový výstup	20
–	ložiskový diel LNZG	160 ... 320	na upevnenie valca v kombinácii so stredovým výkyvným upevnením, resp. montážnou polohou výkyvného čapu	17

Normalizovaný valec DSBG, ISO 15552

legenda k typovému označeniu

FESTO

		DSBG	-		-	160	-	50	-		-	PPV		A
typ														
dvojčinný														
DSBG	normalizovaný valec													
stredové výkyvné upevnenie														
-	bez													
V	stredové upnutie													
piest Ø [mm]														
zdvih [mm]														
druh piestnej tyče														
-	jednostranný													
T	priebežná piestna tyč													
tlmenie														
P	elastické tlmiace krúžky obojstranne													
PPV	pneumatické tlmenie, nastaviteľné v koncových polohách													
snímanie polohy														
A	pre snímače koncových polôh													

Normalizovaný valec DSBG, ISO 15552

legenda k typovému označeniu

FESTO


-		N3					-		-		-		-		-	
norma																
N3	zodpovedá ISO 15552															
protikorózna ochrana																
-	štandard															
R3	vysoká ochrana proti korózii															
rozsah teploty																
-	štandard															
T1	0 ... +120 °C															
T4	0 ... +150 °C															
variant stierača																
-	žiadne															
A6	kovový stierací krúžok															
osvedčenie EU																
-	žiadne															
EX4	II 2GD															
montážna poloha výkyvného čapu																
-	bez															
...Y	priskrutkovaný cez tvarovaný spoj															
predĺženie piestnej tyče																
-	bez															
...E	1 ... 500 mm															
predĺženie závitú piestnej tyče																
-	štandard															
...L	1 ... 70 mm															
špeciálny závit na piestnej tyči																
-	štandard															
M36	M36															
M42	M42															
M48	M48															
integrované rozperky																
-	bez															
B1	obojsstranný															
B2	na ložiskovom veku															
B3	na uzatváracom veku															

Normalizovaný valec DSBG, ISO 15552


údajový list

FESTO

funkcia
tlmenie P



tlmenie PPV



DIN



Ø - priemer
160 ... 320 mm

l - dĺžka zdvíhu
1 ... 2700 mm

 www.festo.sk

 servis na opravy



Všeobecné technické údaje				
piestØ	160	200	250	320
konštrukcia	piest/piestna tyč/teleso valca			
spôsob činnosti	dvojčinný			
pneumatický prípoj	G¾	G¾	G1	G1
zdvih ¹⁾				
DSBG-... [mm]	1 ... 2700		1 ... 2250	
DSBG-...-...E [mm]	1 ... 2000			
DSBG-...-...L [mm]	1 ... 2000			
tlmenie				
DSBG-...-P	elastické tlmiace krúžky obojstranne			
DSBG-...-PPV	pneumatické tlmenie, nastaviteľné v koncových polohách			
dĺžka tlmenia [mm]	48		55	65
snímanie polohy	pre snímače koncových polôh			
spôsob upevnenia	s vnútorným závitom / príslušenstvom			
montážna poloha	ľubovoľná			

1) V kombinácii so snímaním polohy je minimálny zdvih 10 mm

Prevádzkové podmienky a podmienky okolia	
prevádzkové médium	stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
upozornenie pre prevádzkové/riadiace médium	prevádzka s mazaním možná (potrebné pri ďalšej prevádzke)
prevádzkový tlak [bar]	0,6 ... 10
teplota okolia ¹⁾	
DSBG-... [°C]	-20 ... +80
DSBG-...-T1 [°C]	0 ... +120
DSBG-...-T4 [°C]	0 ... +150
DSBG-...-EX4 [°C]	-20 ... +60
odolnosť proti korózii KBK	
DSBG-...	2 ²⁾
DSBG-...-R3	3 ³⁾

1) Berte ohľad na rozsah bezdotykových snímačov.

2) Trieda odolnosti proti korózii 2 podľa normy Festo 940 070:
Konštrukčné diely s miernymi nárokmi na odolnosť proti korózii. Vonkajšie viditeľné časti s požiadavkami predovšetkým na vzhľad povrchu, ktorý je vystavený priamemu kontaktu s okolitou pre priemysel bežnou atmosférou prípadne kontaktu s médiami, ako su chladiace latky a maziva.

3) Trieda odolnosti proti korózii 3 podľa normy Festo 940 070:
Konštrukčné diely s prísnyimi nárokmi na odolnosť proti korózii. Vonkajšie viditeľné časti s priamym kontaktom s okolitou atmosférou bežnou pre priemysel prípadne s médiami, ako sú rozpúšťadlá a čistiace prostriedky, s požiadavkami predovšetkým na funkciu povrchu.

Normalizovaný valec DSBG, ISO 15552

údajový list

FESTO

ATEX ¹⁾	
teplota okolia EX	-20 °C ≤ Ta ≤ +60 °C
CE značka (viď vyhlásenie o zhode)	podľa smernice ochrany EU-Ex (ATEX)
ATEX kategória plyn	II 2G
Ex ochrana pred zapálením, plyn	c T4
ATEX kategória, prach	II 2D
Ex ochrana pred vznietením, prach	c T120°C

1) Dbajte na požiadavky certifikátu ATEX príslušenstva.

Sily [N] a energia nárazu [J]				
piestØ	160	200	250	320
teoretická sila pri 6 bar, chod dopredu	12064	18850	29452	48255
teoretická sila pri 6 bar, spätný chod	11310	18096	28274	46385
max. energia nárazu v koncových polohách				
DSBG-...	3,3	4,8	7,2	12,6
DSBG-...-T1/-T4	2,3	4	4,2	6

prípustná rýchlosť nárazu:

$$v_{\text{príp.}} = \sqrt{\frac{2 \times E_{\text{príp.}}}{m_{\text{vlastná}} + m_{\text{záťaž}}}}$$

maximálna prípustná hmotnosť:

$$m_{\text{záťaž}} = \frac{2 \times E_{\text{príp.}}}{v^2} - m_{\text{vlastná}}$$

$v_{\text{príp.}}$ príp. rýchlosť nárazu
 $E_{\text{príp.}}$ max. energia nárazu
 $m_{\text{vlastná}}$ pohybovaná hmotnosť (pohon)
 $m_{\text{záťaž}}$ pohybované užitočné zaťaženie



Hmotnosti [g]				
piestØ	160	200	250	320
DSBG-...				
hmotnosť výrobku pri zdvihu 0 mm	11751	15493	29313	50231
nárast hmotnosti pri zväčšení zdvihu o 10 mm	208	246	384	623
pohybujúca sa hmotnosť pri zdvihu 0 mm	4292	5348	9978	16912
nárast pohybovanej hmotnosti pri zväčšení zdvihu o 10 mm	97	97	157	249
DSBG-...-T				
hmotnosť výrobku pri zdvihu 0 mm	13487	17356	31979	54775
nárast hmotnosti pri zväčšení zdvihu o 10 mm	304	343	541	872
pohybujúca sa hmotnosť pri zdvihu 0 mm	6028	7210	12643	21455
nárast pohybovanej hmotnosti pri zväčšení zdvihu o 10 mm	194	194	314	499

Normalizovaný valec DSBG, ISO 15552

údajový list

FESTO


Max. priečna sila F_q v závislosti od dĺžky zdvihu l



- Ø 160/200
- Ø 250
- Ø 320

Materiály

funkčný rez



Normalizovaný valec

1	piestna tyč, svorník	
	DSBG-...	oceľ, vysoko legovaná
	DSBG-...-R3	vysokolegovaná oceľ, nehrdzavejúca
	DSBG-...-A6	tvrdá chrómovaná popúšťaná oceľ
2	veko	hliníková zliatina, potiahnutá
3	teleso valca	tvárna hliníková zliatina, eloxovaná
–	tesnenie piestnej tyče	
	DSBG-...	NBR
	DSBG-...-T1/-T4	FPM
	stierač piestnej tyče	
	DSBG-...-A6	CuZn
	tesnenie nárazníka	
	DSBG-...	PUR
	DSBG-...-T1/-T4	FPM
	piest nárazníka	
	DSBG-...	POM
	DSBG-...-T1/-T4	tvárna hliníková zliatina
	poznámka o materiáli	
	DSBG-...	v zmysle RoHS
	DSBG-...-T4	obsahuje LABS látky


Normalizovaný valec DSBG, ISO 15552

údajový list

FESTO

Rozmery

sťahovanie CAD modelov → www.festo.sk



+ = pripočítať dĺžku zdvíhu

1 špeciálna šesťhranná matica s vnútorným závitom pre upevňovacie prvky

2 regulačná skrutka pre nastaviteľné tlmenie v koncovej polohe (PPV)

$\varnothing$	A	B $\varnothing$ d11	BG	BG1	E	EE	G	J
[mm]	-0,5		min.	$\pm 0,5$	$\pm 0,9$			
160	72	65	24	25	186	G $\frac{3}{4}$	52	52
200	72	75	24	25	230	G $\frac{3}{4}$	48,2	50,2
250	84	90	25	26	284	G1	53	53
320	96	110	28	29	347	G1	60	60

$\varnothing$	KK		L2	L8	MM	PL	RT	TG	U1
	DSBG-...	-M...							
[mm]								$\pm 1,1$	
160	M36x2	M36	60	180 $\pm 1,1$	40	31	M16	140	12
200	M36x2	M36	70	180 ± 1	40	30	M16	175	12
250	M42x2	M42	80	200 ± 1	50	32	M20	220	25
320	M48x2	M48	90	220 $\pm 2,2$	63	37,5	M24	270	25

$\varnothing$	U2	VA	VD	W1	WH	ZJ	$\varnothing 1$	$\varnothing 2$	$\varnothing 3$
[mm]		-1				± 1			
160	20	6	7,5	5	80 $\pm 1,3$	260	36	55	24 _{h13}
200	20	6	7,5	5	95 $\pm 1,4$	275	36	55	24 _{h13}
250	25	10	13,7	3	105 $\pm 1,5$	305	46	65	41 _{h14}
320	25	10	10,7	1,5	120 $\pm 1,5$	340	55	75	50 _{h14}

Normalizovaný valec DSBG, ISO 15552


údajový list

FESTO

Rozmery – varianty


sťahovanie CAD modelov → www.festo.sk

T – priebežná piestna tyč




Ø	L8	WH	ZM
[mm]			
160	180 $\pm$ 1,1	80 $\pm$ 1,3	342 $\pm$ 1
200	180 $\pm$ 1	95 $\pm$ 1,4	372 $\pm$ 1,2
250	200 $\pm$ 1	105 $\pm$ 1,5	410 $\pm$ 1,6
320	220 $\pm$ 2,2	120 $\pm$ 1,5	462 $\pm$ 1

...E – predĺženie piestnej tyče



...L – predĺženie závitú piestnej tyče



Ø	A	A1		A2		WH
[mm]		min.	max.	min.	max.	
160	72	1	70	1	500	80 $\pm$ 1,3
200	72	1	70	1	500	95 $\pm$ 1,4
250	84	1	100	1	500	105 $\pm$ 1,5
320	96	1	100	1	500	120 $\pm$ 1,5

Normalizovaný valec DSBG, ISO 15552


údajový list

FESTO

Rozmery – varianty

sťahovanie CAD modelov → www.festo.sk

V – stredové výkyvné upevnenie




 **upozornenie**

Výkyvné upevnenie je pri dodávke namontované v strede, no kedykoľvek je možné ho presunúť.

+ = pripočítať dĺžku zdvihu
+1/2 = pripočítať polovicu dĺžky zdvihu

Ø	TD	TK	TL	TM	UW	XG	XJ	XV
[mm]	Ø e8		h14	h14		±0,5	±0,5	
160	32	48	32	200	200	157,5	182,5	170
200	32	48	32	250	240	169	200,5	185

...Y – montážna poloha výkyvného čapu



 **upozornenie**

Rozmery pre montážnu polohu výkyvného čapu (...Y) sa vzťahujú na základný typ bez predĺženia piestnej tyče. Výkyvné upevnenie je priskrutkované cez tvarový spoj. Preto nie je možné dodatočne zmeniť pozíciu.

+ = pripočítať dĺžku zdvihu
+1/2 = pripočítať polovicu dĺžky zdvihu

Ø	TD	TK	TL	TM	UW	XG	XJ	XV
[mm]	Ø e8		h14	h14		±2,4	±2,4	±2,4
250	40	60	40	320	319	198	209	205
320	50	70	50	400	385	226	233	230

Normalizovaný valec DSBG, ISO 15552


údajový list

FESTO

Rozmery – varianty

stahovanie CAD modelov → www.festo.sk

B1/B2/B3 – integrovaná rozperka



Ø	BG	BG1	RT	ZL	ZL1 ¹⁾
[mm]	min.	±0,5		±0,5	
160	24	25	M16	32	32
200	24	25	M16	32	32
250	25	26	M20	40	40
320	28	29	M24	50	50

1) tolerancie v závislosti od variantu:
B1: ZL1 = +1/-2; B3: ZL1 = ±0,5

Normalizovaný valec DSBG, ISO 15552

údajový list

FESTO

Typové označenie					
piest Ø [mm]	zdvih [mm]	s tlmením PPV so snímaním polohy		s tlmením P bez snímania polohy	
		č. dielu	typ	č. dielu	typ
160	25	2029462	DSBG-160-25-PPVA-N3	2536747	DSBG-160-25-P-N3
	40	2029463	DSBG-160-40-PPVA-N3	2536748	DSBG-160-40-P-N3
	50	2029464	DSBG-160-50-PPVA-N3	2536749	DSBG-160-50-P-N3
	80	2029465	DSBG-160-80-PPVA-N3	2536750	DSBG-160-80-P-N3
	100	2029466	DSBG-160-100-PPVA-N3	2536751	DSBG-160-100-P-N3
	125	2029467	DSBG-160-125-PPVA-N3	2536752	DSBG-160-125-P-N3
	160	2029468	DSBG-160-160-PPVA-N3	2536753	DSBG-160-160-P-N3
	200	2029469	DSBG-160-200-PPVA-N3	2536754	DSBG-160-200-P-N3
	250	2029470	DSBG-160-250-PPVA-N3	2536755	DSBG-160-250-P-N3
	320	2029471	DSBG-160-320-PPVA-N3	2536756	DSBG-160-320-P-N3
	400	2029472	DSBG-160-400-PPVA-N3	2536758	DSBG-160-400-P-N3
	500	2029473	DSBG-160-500-PPVA-N3	2536759	DSBG-160-500-P-N3
	1 ... 2700 ¹⁾	2035926	DSBG-160-...-PPVA-N3	2537196	DSBG-160-...-P-N3
200	25	2390139	DSBG-200-25-PPVA-N3	2537448	DSBG-200-25-P-N3
	40	2390140	DSBG-200-40-PPVA-N3	2537449	DSBG-200-40-P-N3
	50	2390141	DSBG-200-50-PPVA-N3	2537450	DSBG-200-50-P-N3
	80	2390142	DSBG-200-80-PPVA-N3	2537451	DSBG-200-80-P-N3
	100	2390143	DSBG-200-100-PPVA-N3	2537452	DSBG-200-100-P-N3
	125	2390144	DSBG-200-125-PPVA-N3	2537454	DSBG-200-125-P-N3
	160	2390145	DSBG-200-160-PPVA-N3	2537455	DSBG-200-160-P-N3
	200	2390146	DSBG-200-200-PPVA-N3	2537456	DSBG-200-200-P-N3
	250	2390147	DSBG-200-250-PPVA-N3	2537457	DSBG-200-250-P-N3
	320	2390148	DSBG-200-320-PPVA-N3	2537458	DSBG-200-320-P-N3
	400	2390149	DSBG-200-400-PPVA-N3	2537459	DSBG-200-400-P-N3
	500	2390150	DSBG-200-500-PPVA-N3	2537460	DSBG-200-500-P-N3
	1 ... 2700 ¹⁾	2389803	DSBG-200-...-PPVA-N3	2537445	DSBG-200-...-P-N3
250	1 ... 2250 ¹⁾	2865078	DSBG-250-...-PPVA-N3	2865145	DSBG-250-...-P-N3
320	1 ... 2250 ¹⁾	3150987	DSBG-320-...-PPVA-N3	3178601	DSBG-320-...-P-N3

1) V kombinácii so snímaním polohy je minimálny zvlh 10 mm.


upozornenie

ďalšie varianty v stavebnici
výrobkov → 14

Normalizovaný valec DSBG, ISO 15552

typové označenie – stavebnica výrobkov

FESTO

Tabuľka pre objednávku									
veľkosť		160	200	250	320	podmienky	kód	zadanie kódu	
[M]	č. stavebnice	2036032	2344936	2732003	2776472				
	funkcia	normalizovaný valec, dvojčinný, podľa ISO 15552					DSBG		DSBG
[O]	stredové výkyvné upevnenie	bez							
		stredové upnutie		–			-V		
[M]	piest Ø [mm]	160	200	250	320		-...		
	zdvih [mm]	1 ... 2700		1 ... 2250		[1]	-...		
[O]	druh piestnej tyče	jednostranný							
		priebežná piestna tyč					-T		
[M]	tlmenie	elastické tlmiace krúžky obojstranne					-P		
		pneumatické tlmenie, nastaviteľné v koncových polohách					-PPV		
[O]	snímanie polohy	bez							
		pre snímače koncových polôh					A		
	norma	zodpovedá ISO 15552					-N3		N3
	protikorózna ochrana	štandard							
		vysoká ochrana proti korózii				[2]	R3		
	rozsah teploty	štandard							
		[°C]	tesnenia odolné voči teplote, max. 120				T1		
		[°C]	0 ... +150		–		T4		
	variant stierača	žiadne							
		kovový stierací krúžok		–			A6		
	osvedčenie EU	žiadne							
		II 2GD				[3]	EX4		
	montážna poloha výkyvného čapu	bez		–			-...Y		
		–		198 ... 2459	226 ... 2483				
	predĺženie piestnej tyče	bez							
		1 ... 500				[4]	-...E		
	predĺženie závitú piestnej tyče	bez							
		1 ... 70		1 ... 100		[4]	-...L		
	špeciálny závit na piestnej tyči	štandard							
		M36		–			-M36		
		–		M42	–		-M42		
		–		M48			-M48		
	integrované rozperky	bez							
		obojsstranne					-B1		
		na ložiskovom veku					-B2		
		na uzatváracom veku					-B3		

- [1]** ... v kombinácii so snímaním polohy A je minimálny zdvih 10 mm
[2] **R3** nie s V, ...Y
[3] **EX4** nie s V, P, T1, T4, B1, B2, B3
[4] ...E, ...L iba so zdvihom max. 2000 mm

- [M]** minimálne údaje
[O] možnosti

prenosový kód objednávky


DSBG - - - - - - - - **N3** - - - - -

Normalizovaný valec DSBG, ISO 15552

príslušenstvo

Pätkové upevnenie HNG

materiál:
pozinkovaná oceľ
bez obsahu medi a PTFEu





Rozmery a údaje pre objednávku														
pre Ø	AB	AH	AO	AT	AU	SA	TR	US	XA	XS	KBK ¹⁾	hmotnosť	č. dielu	typ
[mm]	Ø											[g]		
160	18,5	115	20	10	60	300	115	169	320	130	2	3931	34476	HNG-160
200	24	135	30	12	70	320	135	214	345	153	2	6896	34477	HNG-200
250	28	165	35	20	75	350	165	270	380	160	2	17084	157510	HNG-250
320	35	200	40	25	85	390	200	340	425	180	2	29968	157511	HNG-320

- 1) Trieda odolnosti proti korózii 2 podľa normy Festo 940 070:
Konštrukčne diely s miernymi nárokmi na odolnosť proti korózii. Vonkajšie viditeľné časti s požiadavkami predovšetkým na vzhľad povrchu, ktorý je vystavený priamemu kontaktu s okolitou pre priemysel bežnou atmosférou prípadne kontaktu s mediami, ako sú chladiace látky a maziva.

Prírubové upevnenie FNG

materiál:
liatina s guľôčkovým grafitom,
lakovaná
bez obsahu medi a PTFEu
v zmysle RoHS



Rozmery a údaje pre objednávku												
pre Ø	E	FB	MF	R	TF	UF	W	ZF	KBK ¹⁾	hmotnosť	č. dielu	typ
[mm]		Ø H13								[g]		
160	180	18	20	115	230	280	60	280	1	3550	34478	FNG-160
200	220	22	25	135	270	320	70	300	1	5321	34479	FNG-200
250	270	26	25	165	330	390	80	330	1	8657	157508	FNG-250
320	340	33	30	200	400	470	90	370	1	15109	157509	FNG-320

- 1) Trieda odolnosti proti korózii 1 podľa normy Festo 940 070:
Konštrukčne diely s nízkymi nárokmi na odolnosť proti korózii. Ochrana pri preprave a skladovaní. Diely bez požiadaviek na vzhľad povrchu, určené napr. do skrytých vnútorných priestorov alebo zadne kryty.

Normalizovaný valec DSBG, ISO 15552

príslušenstvo

FESTO


Výkyvná príruha SNG

materiál:

hliníková tlaková liatina

bez obsahu medi a PTFEu

v zmysle RoHS



Rozmery a údaje pre objednávku

pre Ø	CG	CP	EK Ø	FL	L	SR	XC	KBK ¹⁾	hmotnosť	č. dielu	typ
[mm]	H14	d12	F7 h9	±0,2		max.			[g]		
160	43	122	35	55	35	32	315	2	3577	152597	SNG-160
200	43	122	35	60	35	32	335	2	5160	152598	SNG-200

1) Trieda odolnosti proti korózii 2 podľa normy Festo 940 070:

Konštrukčne diely s miernymi narokmi na odolnosť proti korózii. Vonkajšie viditeľné časti s požiadavkami predovšetkým na vzhľad povrchu, ktorý je vystavený priamemu kontaktu s okolitou pre priemysel bežnou atmosférou prípadne kontaktu s mediami, ako su chladiace latky a maziva.

Výkyvná príruha SNGB

materiál:

Ø 160: hliníková tlaková liatina


Ø 200: pozinkovaná oceľ

Ø 250/320: liatina s guľôčkovým

grafitom

bez obsahu medi a PTFEu

v zmysle RoHS



Rozmery a údaje pre objednávku

pre Ø	CB	CD	FL	L	MR	UB	XC	KBK ¹⁾	hmotnosť	č. dielu	typ
[mm]	Ø H14	Ø E10	±0,2			h14			[g]		
160	90	30	55	37	30	170	315	2	3438	34547	SNGB-160
200	90	30	60	40	25	170	335	2	10013	562455	SNGB-200-B
250	110	40	70	47	40	200	375	2	16141	157512	SNGB-250
320	120	45	80	52	45	220	420	2	26636	157513	SNGB-320

1) Trieda odolnosti proti korózii 2 podľa normy Festo 940 070:

Konštrukčne diely s miernymi narokmi na odolnosť proti korózii. Vonkajšie viditeľné časti s požiadavkami predovšetkým na vzhľad povrchu, ktorý je vystavený priamemu kontaktu s okolitou pre priemysel bežnou atmosférou prípadne kontaktu s mediami, ako su chladiace latky a maziva.


Normalizovaný valec DSBG, ISO 15552

príslušenstvo

FESTO

Výkyvná príruha SNGL

materiál:
hliníková tlaková liatina
bez obsahu medi a PTFEu



+ = pripočítať dĺžku zdvihu


Rozmery a údaje pre objednávku

pre Ø	CD	EW	FL	L	MR	XC	KBK ¹⁾	hmotnosť	č. dielu	typ
[mm]	Ø	H9	-0,5/-1,2	±0,2				[g]		
160	30	90	55	35	25	315	2	2358	151534	SNGL-160
200	30	90	60	35	25	335	2	3713	151535	SNGL-200

- 1) Trieda odolnosti proti korózii 2 podľa normy Festo 940 070:
Konštrukčne diely s miernymi narokmi na odolnosť proti korózii. Vonkajšie viditeľné časti s požiadavkami predovšetkým na vzhľad povrchu, ktorý je vystavený priamemu kontaktu s okolitou pre priemysel bežnou atmosférou prípadne kontaktu s mediami, ako su chladiace látky a maziva.

Ložiskový diel LNZG

materiál:
upevnenie: pozinkovaná oceľ
klzné ložisko: plast
bez obsahu medi a PTFEu
v zmysle RoHS



Rozmery a údaje pre objednávku

pre Ø	CR	DA	FK	FN	FS	H1	HB	KE
[mm]	Ø	Ø	Ø				Ø	
		H13	±0,2				H13	
160, 200	32 ^{D11}	26	30	60	22,5	36	18	17
250	40 ^{G7}	33	35	70	27,5	45	22	21,5
320	50 ^{G7}	40	40	80	32,5	55	26	25,5



pre Ø	NH	TH	UL	KBK ¹⁾	hmotnosť	č. dielu	typ
[mm]		±0,3			[g]		
160, 200	40	60	92	2	659	35780	LNZG-160/200
250	50	90	140	2	2218	157516	LNZG-250
320	60	100	150	2	2934	157517	LNZG-320

- 1) Trieda odolnosti proti korózii 2 podľa normy Festo 940 070:
Konštrukčne diely s miernymi narokmi na odolnosť proti korózii. Vonkajšie viditeľné časti s požiadavkami predovšetkým na vzhľad povrchu, ktorý je vystavený priamemu kontaktu s okolitou pre priemysel bežnou atmosférou prípadne kontaktu s mediami, ako su chladiace látky a maziva.



Normalizovaný valec DSBG, ISO 15552



príslušenstvo

FESTO

Typové označenie – upevňovacie prvky				technické údaje → internet: upevňovací prvok			
názov	pre Ø	č. dielu	typ	názov	pre Ø	č. dielu	typ
ložiskové puzdro LN/LNG				ložiskové puzdro LSN			
	160	9037	LN-160		160	6988	LSN-160
	200	33898	LNG-200		200	6989	LSN-200
	250	9039	LN-250		250	6990	LSN-250
	320	9040	LN-320		320	6991	LSN-320
ložiskové puzdro LSNG							
	160	152599	LSNG-160				
	200	152600	LSNG-200				

Typové označenie – príslušenstvo pre montáž na piestnu tyč				technické údaje → internet: príslušenstvo pre montáž na piestnu tyč			
názov	pre Ø	č. dielu	typ	názov	pre Ø	č. dielu	typ
klbová hlavica SGS				vidlicová koncovka SGA			
	160, 200	10775	SGS-M36x2		160, 200	10771	SGA-M36x2
	250	10776	SGS-M42x2				
	320	10777	SGS-M48x2				
klbová hlavica SG				flexo spojka FK			
	160, 200	9581	SG-M36x2		160, 200	10746	FK-M36x2
	250	9582	SG-M42x2				
	320	9583	SG-M48x2				

Typové označenie – snímače koncových polôh pre drážku T, magnetorezistentné					technické údaje → internet: smt	
	spôsob upevnenia	spínací výstup	elektrický prípoj	dĺžka kábla [m]	č. dielu	typ
spínač						
	nasúvanie do drážky zhora, lícujuce s profilom valca, krátky tvar	PNP	kábel, 3 žily	2,5	574335	SMT-8M-A-PS-24V-E-2,5-OE
			konektor M8x1, 3 póly	0,3	574334	SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M8D
			konektor M12x1, 3 póly	0,3	574337	SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M12
		NPN	kábel, 3 žily	2,5	574338	SMT-8M-A-NS-24V-E-2,5-OE
			konektor M8x1, 3 póly	0,3	574339	SMT-8M-A-NS-24V-E-0,3-M8D
rozpínač						
	nasúvanie do drážky zhora, lícujuce s profilom valca, krátky tvar	PNP	kábel, 3 žily	7,5	574340	SMT-8M-A-PO-24V-E-7,5-OE

Typové označenie – bezdotykové snímače pre drážku T, magnetické jazýčkové relé					technické údaje → internet: sme	
	spôsob upevnenia	spínací výstup	elektrický prípoj	dĺžka kábla [m]	č. dielu	typ
spínač						
	možnosť nasadenia zhora do drážky, lícujuce s profilom valca	kontaktný	kábel, 3 žily	2,5	543862	SME-8M-DS-24V-K-2,5-OE
				5,0	543863	SME-8M-DS-24V-K-5,0-OE
			kábel, 2 žily	2,5	543872	SME-8M-ZS-24V-K-2,5-OE
			konektor M8x1, 3 póly	0,3	543861	SME-8M-DS-24V-K-0,3-M8D
rozpínač						
	možnosť nasadenia zhora do drážky, lícujuce s profilom valca	kontaktný	kábel, 3 žily	7,5	546799	SME-8M-DO-24V-K-7,5-OE

Normalizovaný valec DSBG, ISO 15552


príslušenstvo

FESTO

Snímač polohy

Snímač polohy sníma kontinuálne polohu piestu.

Je vybavený analógovým výstupom, ktorý poskytuje výstupný signál úmerný polohe piestu.

Typové označenie – snímače polohy pre drážku T							technické údaje → internet: snímač polohy	
	pre Ø	rozsah merania dráhy	analógový výstup [mA]	spôsob upevnenia	elektrický prípoj	dĺžka kábla [m]	č. dielu	typ
	160, 200	0 ... 50	4 ... 20	nasúvanie do drážky po dĺžke	konektor M8x1, 4 póly, po dĺžke	0,3	1531265	SDAT-MHS-M50-1L-SA-E-0,3-M8
		0 ... 80					1531266	SDAT-MHS-M80-1L-SA-E-0,3-M8
		0 ... 100					1531267	SDAT-MHS-M100-1L-SA-E-0,3-M8
		0 ... 125					1531268	SDAT-MHS-M125-1L-SA-E-0,3-M8
		0 ... 160					1531269	SDAT-MHS-M160-1L-SA-E-0,3-M8

Typové označenie – spojovacie vedenie					technické údaje → internet: nebu	
	elektrický prípoj vľavo	elektrický prípoj vpravo	dĺžka kábla [m]	č. dielu	typ	
	priama zásuvka, M8x1, 3 póly	kábel, voľný koniec, 3 žily	2,5	541333	NEBU-M8G3-K-2.5-LE3	
			5	541334	NEBU-M8G3-K-5-LE3	
	priama zásuvka, M12x1, 5 pólov	kábel, voľný koniec, 3 žily	2,5	541363	NEBU-M12G5-K-2.5-LE3	
			5	541364	NEBU-M12G5-K-5-LE3	
	uhlová zásuvka, M8x1, 3 póly	kábel, voľný koniec, 3 žily	2,5	541338	NEBU-M8W3-K-2.5-LE3	
			5	541341	NEBU-M8W3-K-5-LE3	
	uhlová zásuvka, M12x1, 5 pólov	kábel, voľný koniec, 3 žily	2,5	541367	NEBU-M12W5-K-2.5-LE3	
			5	541370	NEBU-M12W5-K-5-LE3	

Typové označenie – držiak snímača pre bezdotykové snímače SME/SMT-8					č. dielu	typ
	pre Ø	materiály				
	160, 200	koľajnička: hliníková tvárna zliatina, eloxovaná			1553813	DASP-M4-160-A
	250	skrutky: vysokolegovaná oceľ, nehrdzavejúca			1456781	DASP-M4-250-A
	320				3015256	DASP-M4-320-A

Typové označenie – redukčná vsuvka					č. dielu	typ
	pre Ø	opis				
	redukčná vsuvka NPFC					
	160, 200	pre pripojenie montážnych prípojev QS so závitom G1/2 na valci so závitom G3/4			8030313	NPFC-R-G34-G12-MF
	redukčná vsuvka D					
	250, 320	pre pripojenie montážnych prípojev QS so závitom G1/2 na valci so závitom G1			197634	D-1/2I-1A