

Linearantriebe DLGF



Linearantriebe DLGF


Merkmale

Auf einen Blick

- Sehr flacher, kolbenstangenloser Antrieb
- Sehr platzsparender Einbau möglich
- Drei pneumatische Anschlussvarianten möglich:
 - einseitig links
 - einseitig rechts
 - beidseitig
 - alternativ auch von unten
- Zwei Dämpfungsarten wählbar:
 - PPS-Dämpfung
 - externe, hydraulische Stoßdämpfer
- Lasten und Vorrichtungen können direkt am Schlitten befestigt werden
- Bei DLGF-KF: zwei komplette Kundenschnittstellen → Seite 13


Vergleich zwischen Linearantrieb DLGF und Linearantrieb DGC

Kugelumlaufführung DLGF-KF




- Kolben-Ø 20 ... 40 mm
- Hublängen von 50 ... 1000 mm
- Für geringe und mittlere Belastungen
- Laufverhalten bei Momentenbelastungen = sehr gut
- Wesentlich geringere Einbaumaße (ca. -46%)

Kugelumlaufführung DGC-KF




- Kolben-Ø 8 ... 63 mm
- Hublängen von 1 ... 8500 mm
- Führungsspiel = 0 mm
- Für mittlere und größere Belastungen
- Laufverhalten bei Momentenbelastungen = sehr gut

Grundausführung DLGF-G




- Kolben-Ø 20 ... 40 mm
- Hublängen von 50 ... 1000 mm
- Geringe bewegte Eigenmasse
- Wesentlich geringere Einbaumaße (ca. -42%)



Kompaktausführung DGC-K



- Kolben-Ø 18 ... 80 mm
- Hublängen von 1 ... 8500 mm
- Geringe bewegte Eigenmasse
- Symmetrischer Aufbau

Produkt-Varianten




	Kolben-Ø [mm]	Theoretische Kraft bei 6 bar [N]	Führungseigenschaften						Seite/ Internet
			Fy [N]	Fz+ [N]	Fz- [N]	Mx [Nm]	My [Nm]	Mz [Nm]	
Kugelumlaufführung DLGF-KF									
	20	188	600	400	700	5,4	15	15	8
	25	295	1000	700	1200	12,3	30	30	
	32	483	1300	950	1600	30	50	50	
	40	754	1700	1150	2000	54	90	90	
Grundausführung DLGF-G									
	20	188	–	54	98	0,6	2,2	0,7	20
	25	295	–	95	164	1,1	4,5	1,4	
	32	483	–	138	276	1,8	7,6	2,9	
	40	754	–	456	662	7,7	37,6	11,2	

Linearantriebe DLGF


Merkmale

Anwendungsbeispiele

Als bauraumoptimierte „Pick and Place“ Einheit



Als Langhubgreifer



Linearantriebe DLGF

Merkmale

Varianten der Druckluftversorgung

Beidseitiger Druckluftanschluss:

seitlich:

1. Möglichkeit:

- 1 Schlitten fährt nach links
- 4 Schlitten fährt nach rechts

2. Möglichkeit:

- 3 Schlitten fährt nach links
- 2 Schlitten fährt nach rechts

von unten:

1. Möglichkeit:

- 6 Schlitten fährt nach links
- 7 Schlitten fährt nach rechts

2. Möglichkeit:

- 8 Schlitten fährt nach links
- 5 Schlitten fährt nach rechts

Einseitiger Druckluftanschluss:

seitlich:

1. Möglichkeit:

- 1 Schlitten fährt nach links
- 2 Schlitten fährt nach rechts

2. Möglichkeit:

- 3 Schlitten fährt nach links
- 4 Schlitten fährt nach rechts


von unten:

1. Möglichkeit:



- 6 Schlitten fährt nach links
- 5 Schlitten fährt nach rechts

2. Möglichkeit:

- 8 Schlitten fährt nach links
- 7 Schlitten fährt nach rechts



Anschlussvarianten von unten



Passende O-Ringe:

Für Kolben- \varnothing 20: \varnothing 5x2

Für Kolben- \varnothing 25: \varnothing 12x2


Für Kolben- \varnothing 32: \varnothing 12x2

Für Kolben- \varnothing 40: \varnothing 16x2

Profilausführung


mit Befestigungsbohrungen

- im Abschlussdeckel: ja
- im Profil: ja



ohne Befestigungsbohrungen

- im Abschlussdeckel: ja
- im Profil: nein




Linearantriebe DLGF

Merkmale


Einfache Vormontage der Näherungsschalter

Der Magnet **1** zur Abfrage der Schlittenposition befindet sich in der Mitte des Läufers. Das Kreuz **2** auf dem Näherungsschalter SMT-8M-A markiert die Stelle des Schaltpunktes. Wenn sich beide Stellen auf gleicher Höhe befinden **3**, ist der Schaltpunkt eingestellt.



Beeinflussung von Näherungsschaltern durch ferritische Werkstoffe

Ferritische Werkstoffe (Stahlteile oder Bleche) in unmittelbarer Nähe der Näherungsschalter können zu Fehlfunktionen bei der Abfrage führen. Folgende Sicherheitsabstände sind zu beachten. In dem gestrichelten Bereich **1** sollten keine ferritischen Stoffe verwendet werden.



Kolben-Ø	B1	H1
20	22	8
25	22	8
32	27	13
40	27	13




Mögliche Einbauvarianten

Mit Profillegung DAMH-L8-P

Schlitten nach links

Schlitten nach oben

Schlitten nach rechts



Linearantriebe DLGF


Merkmale

Mögliche Einbauvarianten

Mit Profilmontagen DAMH-L8-PL und DAMH-L8-P

Anwendungsbeispiel:

Einfache Realisierung einer Zwischenposition mit zwei Linearantrieben DLGF „Rücken an Rücken“



1 Beide Linearantriebe befinden sich in Grundstellung rechts. Der Stopperzylinder am Schlitten des linken Linearantriebs ist drucklos ausgefahren und verriegelt damit den Schlitten des rechten Linearantriebs.

2 Der rechte Linearantrieb wird mit Druckluft beaufschlagt und bewegt den linken Linearantrieb mit. Mit Erreichen der Endlage des rechten Linearantriebs ist die Zwischenposition angefahren.


3 Durch die Druckluftbeaufschlagung des Stopperzylinders werden beide Schlitten entriegelt. Anschließend wird der linke Linearantrieb mit Druckluft beaufschlagt und fährt in seine Endlage.

Linearantriebe DLGF

Merkmale

Mögliche Einbauvarianten

Anzahl deckungsgleicher Befestigungsbohrungen ab Deckel zur Befestigung der Profilbefestigungen DAMH-L8-PL



Für Kolben-Ø 20, 25, 32

Hub [mm]	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000		
50	3																					
100		3																				
150			3																			
200	2			4																		
250		2			4																	
300			2			4																
350	2			3			5															
400		2			3			5														
450			2			3			5													
500	2			3			4			6												
550		2			3			4			6											
600			2			3			4			6										
650	2			3			4			5			7									
700		2			3			4			5			7								
750			2			3			4			5			7							
800	2			3			4			5			6			8						
850		2			3			4			5			6			8					
900			2			3			4			5			6			8				
950	2			3			4			5			6			7			9			
1000		2			3			4			5			6			7			9		

Für Kolben-Ø 40

Hub [mm]	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000		
50	5																					
100		5																				
150			5																			
200	3			5																		
250		3			5																	
300			3			5																
350	3			4			6															
400		3			4			6														
450			3			4			6													
500	3			4			5			7												
550		3			4			5			7											
600			3			4			5			7										
650	3			4			5			6			8									
700		3			4			5			6			8								
750			3			4			5			6			8							
800	3			4			5			6			7			9						
850		3			4			5			6			7			9					
900			3			4			5			6			7			9				
950	3			4			5			6			7			8			10			
1000		3			4			5			6			7			8			10		


Linearantriebe DLGF-KF, mit Kugelumlaufführung

Typenschlüssel

		DLGF	–	KF	–	25	–	40	–	PPS	–	A	–	
Typ														
DLGF	Linearantrieb													
Führung														
KF	Kugelumlaufführung													
Kolben-Ø [mm]														
Hub [mm]														
Dämpfung														
PPS	pneumatische Dämpfung, beidseitig selbst-einstellend													
Positionserkennung														
A	für Näherungsschalter													
Profilausführung														
–	mit Befestigungsbohrungen													
W	ohne Befestigungsbohrungen													

Linearantriebe DLGF-KF, mit Kugelumlaufführung

Peripherieübersicht




Zubehör			
	Typ/Bestellcode	Beschreibung	→ Seite/Internet
1	Kabelhalter DADG	zur Fixierung des Näherungsschalterkabel	35
2	Näherungsschalter SMT-8M	zur Abfrage der Mitnehmerposition	35
3	Nutabdeckung ABP-5-S1	zum Schutz vor Verschmutzung	35
4	Profilbefestigung DAMH-L8-P	zur Befestigung des Linearantriebs in senkrechter Einbaulage	30
5	Stoßdämpferhalter DAYP-L8	<ul style="list-style-type: none"> • zur Befestigung der Stoßdämpfer am Linearantrieb • muss als Zubehör separat bestellt werden 	34
6	Drossel-Rückschlagventil GRLA	zur Geschwindigkeitsregulierung	35
7	Stoßdämpfer DYSS	<ul style="list-style-type: none"> • selbsteinstellender, hydraulischer Stoßdämpfer mit Rückstellfeder und progressiver Dämpfungskennlinie • muss als Zubehör separat bestellt werden 	34
8	Profilbefestigung DAMH-L8-PL	zur Befestigung von zwei gegeneinander stehenden Linearantrieben in senkrechter Einbaulage	31


Linearantriebe DLGF-KF, mit Kugelumlaufführung

Datenblatt

Funktion



-  Durchmesser
20 ... 40 mm
-  Hublänge
50 ... 1000 mm



Allgemeine Technische Daten					
Kolben-Ø		20	25	32	40
Konstruktiver Aufbau	Kolbenstangenloser Antrieb				
Mitnahmeprinzip	formschlüssig (Schlitz)				
Führung	Kugelumlaufführung				
Funktionsweise	doppeltwirkend				
Hub					
Standardhub	[mm]	100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600		200, 300, 400, 500, 600	
Produktbaukasten ¹⁾	[mm]	50 ... 1000			
Pneumatischer Anschluss		M5	G1/8	G1/8	G1/4
Dämpfung	pneumatische Dämpfung, beidseitig selbsteinstellend				
Dämpfungslänge	[mm]	9,6	9	11,6	12,9
Min. Geschwindigkeit	[m/s]	0,07			
Max. Geschwindigkeit	[m/s]	1,5			
Wiederholgenauigkeit	[mm]	±0,05			
Positionserkennung	für Näherungsschalter				
Befestigungsart	Direktbefestigung über Durchgangsbohrung mit Zubehör				
Einbaulage	beliebig				

1) Der Antrieb ist nur in 50 mm Schritten bestellbar.

Betriebs- und Umweltbedingungen					
Kolben-Ø		20	25	32	40
Betriebsdruck	[bar]	2 ... 8	1,5 ... 8		
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]				
Hinweis zum Betriebs-/ Steuermedium	geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)				
Umgebungstemperatur	[°C]	0 ... 60			
Korrosionsbeständigkeit KBK ¹⁾		1			

1) Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 1 nach Festo Norm FN 940070
Niedrige Korrosionsbeanspruchung. Trockene Innenraumanwendung bzw. Transport- und Lagerschutz. Gilt auch für Teile hinter Abdeckungen, im nicht sichtbaren Innenbereich, oder Teile die im Anwendungsfall abgedeckt sind (z. B. Antriebszapfen).

Kräfte und Aufprallenergie					
Kolben-Ø		20	25	32	40
Theoretische Kraft bei 6 bar	[N]	188	295	483	754
Aufprallenergie in den Endlagen					
DLGF...-PPS	[J]	0,17	0,27	0,44	0,69
DLGF... mit Stoßdämpfer	[J]	2	3	6	10


Linearantriebe DLGF-KF, mit Kugelumlaufführung

Datenblatt

Gewichte [g]				
Kolben-Ø	20	25	32	40
Grundgewicht bei 0 mm Hub	1015	1640	2829	5585
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub	35,5	45,5	69,4	105,5
Bewegte Masse	566	998	1622	3300

Werkstoffe


Funktionsschnitt



Linearantrieb	
1 Deckel	Aluminium-Guss, beschichtet
2 Dichtungen	NBR TPE-U(PU)
3 Gehäuse	Aluminium, eloxiert
Werkstoff-Hinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform

Direktbefestigung

Um Verspannungen zu vermeiden muss der Antrieb, abhängig von der Länge, unterschiedlich oft befestigt werden. Der maximale Stützabstand L beträgt 300 mm.




Hub [mm]	Anzahl Schraubenpaare			
	DLGF-20	DLGF-25	DLGF-32	DLGF-40
50 ... 150	2	2	2	2
200	2	2	2	3
250	2	2	3	3
300	3	3	3	3
350 ... 450	3	3	3	4
500 ... 600	4	4	4	4
650 ... 750	4	4	4	5
800 ... 1000	5	5	5	5

Linearantriebe DLGF-KF, mit Kugelumlaufführung

Datenblatt

Belastungskennwerte

Die angegebenen Kräfte und Momente beziehen sich auf die Mitte der Schlittenoberfläche. Sie dürfen im dynamischen Betrieb nicht überschritten werden. Dabei muss besonders auf den Abbremsvorgang geachtet werden.




Wirken gleichzeitig mehrere der unten genannten Kräfte und Momente auf den Antrieb, müssen neben den aufgeführten Maximalbelastungen folgende Gleichung erfüllt werden:

$$\frac{F_y}{F_{y_{\max}}} + \frac{F_z}{F_{z_{\max}}} + \frac{M_x}{M_{x_{\max}}} + \frac{M_y}{M_{y_{\max}}} + \frac{M_z}{M_{z_{\max}}} \leq 1$$


Zulässige Kräfte und Momente		20	25	32	40
Kolben-Ø		20	25	32	40
F _y _{max.}	[N]	600	1000	1300	1700
F _z _{max.+}	[N]	400	700	950	1150
F _z _{max.-}	[N]	700	1200	1600	2000
M _x _{max.}	[Nm]	5,4	12,3	30	54
M _y _{max.}	[Nm]	15	30	50	90
M _z _{max.}	[Nm]	15	30	50	90

Maximal zulässige Geschwindigkeit v in Abhängigkeit von Nutzlast m

Mit PPS-Dämpfung



Mit Stoßdämpfer DYSS



- DLGF-KF-20
- - - DLGF-KF-25
- DLGF-KF-32
- - - DLGF-KF-40



Linearantriebe DLGF-KF, mit Kugelumlaufführung

Datenblatt

Direktbefestigung mit Komponenten von Festo oder kundenseitige Anbindung

mit Mini-Schlitten DGST, DGSL oder SLT

für kundenseitige Anbindung





-  Schnittstelle für DGST, DGSL, SLT
-  Offene Schnittstelle

Linearantrieb DLGF Kolben-Ø	Mini-Schlitten DGST/DGSL/SLT		Befestigungsschrauben	Verbindungshülse für DGSL
	Kolben-Ø	bei DGSL ab Hub [mm]		
20	8	0	M4	-
	10	20		
25, 32	12	30	M5	ZBV-9-7
	16	20		
40	20	30	M6	ZBV-12-9
	25	20		

mit Kompaktzylinder ADN, ADNGF

für kundenseitige Anbindung



-  Schnittstelle für ADN, ADNGF
-  Offene Schnittstelle


Linearantrieb DLGF Kolben-Ø	Kompaktzylinder ADN/ADNGF		Befestigungsschrauben
	Kolben-Ø	Max. Hub	
20	12	20	M3
25	16	20	M3
32	20	40	M4
40	25	50	M4

Linearantriebe DLGF-KF, mit Kugelumlaufführung

Datenblatt

Abmessungen

Download CAD-Daten → www.festo.com



- + zuzüglich Hublänge
- 1 Druckluftanschlüsse
- 2 Sensornut für Näherungsschalter
- 3 Befestigungsbohrungen für Zubehör
→ Seite 30, 31
- 4 Befestigungsbohrungen

Passende O-Ringe für Druckluftanschlüsse unten:
 Für Kolben-Ø 20: Ø 5x2
 Für Kolben-Ø 25: Ø 12x2
 Für Kolben-Ø 32: Ø 12x2
 Für Kolben-Ø 40: Ø 16x2

Ø	B1	B2	B3	B4	B11	B12	D3 Ø	D4 Ø
[mm]								
20	105	17	71,8	95	60	78	8	4,7
25	115	22	79,8	105	66	87	10	5,8
32	145	26	99,6	134,5	82	115	11	6,8
40	175	32	119,8	160,5	100	141	11	6,8

Ø	D5 Ø	D8	EE	H1	H3	H4	H5	H6	H7
[mm]									
20	4,5	M4	M5	32	21	9	1,5	15	24
25	5,5	M4	G1/8	37	25,5	11	2	18	29
32	6,5	M5	G1/8	45	32	14	2	19	35
40	6,6	M6	G1/4	52	39,5	19,5	3	24	42,7

Ø	H8	H9	H12	L1	L2	L4	L9	T1	Hubtoleranz
[mm]				±0,35					
20	15,6	17,6	7,5	160	80	120	45	7	+1,5
25	20,1	21,8	7,5	200	100	150	50	9	
32	24,6	26,5	10	230	115	170	80	10	
40	32,1	34,7	12,5	300	150	238,8	125	10	


Linearantriebe DLGF-KF, mit Kugelumlaufführung

Datenblatt

Abmessungen

Download CAD-Daten → www.festo.com

Befestigungsbohrungen



Maß	L1				L11				L12				L13			
	20	25	32	40	20	25	32	40	20	25	32	40	20	25	32	40
Ø																
Hub																
50	210	250	280	350	190	225	250	320	55	57,5	65	65	40	55	60	20
100	260	300	330	400	240	275	300	370					65	80	80	45
150	310	350	380	450	290	325	350	420					90	105	110	70
200	360	400	430	500	340	375	400	470					40	55	60	20
250	410	450	480	550	390	425	450	520					65	80	80	45
300	460	500	530	600	440	475	500	570					90	105	110	70
350	510	550	580	650	490	525	550	620					40	55	60	20
400	560	600	630	700	540	575	600	670					65	80	80	45
450	610	650	680	750	590	625	650	720					90	105	110	70
500	660	700	730	800	640	675	700	770					40	55	60	20
550	710	750	780	850	690	725	750	820	65	80	80	45				
600	760	800	830	900	740	775	800	870	90	105	110	70				
650	810	850	880	950	790	825	850	920	40	55	60	20				
700	860	900	930	1000	840	875	900	970	65	80	80	45				
750	910	950	980	1050	890	925	950	1020	90	105	110	70				
800	960	1000	1030	1100	940	975	1000	1070	40	55	60	20				
850	1010	1050	1080	1150	990	1025	1050	1120	65	80	80	45				
900	1060	1100	1130	1200	1040	1075	1100	1170	90	105	110	70				
950	1110	1150	1180	1250	1090	1125	1150	1220	40	55	60	20				
1000	1160	1200	1230	1300	1140	1175	1200	1370	65	80	80	45				

Maß	L14				L15				L16				L17			
	20	25	32	40	20	25	32	40	20	25	32	40	20	25	32	40
Ø																
Hub																
50	-	-	-	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100																
150																
200				150									150	150	150	
250																
300																
350	150	150	150	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150
400																
450																
500								150					150	150	150	-
550																
600																
650	150	150	150	150	150	150	150	150	-	-	-	-	-	-	-	150
700																
750																
800												150	150	150	150	-
850																
900																
950	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	-	-	-	150
1000																


Linearantriebe DLGF-KF, mit Kugelumlaufführung

Datenblatt

Abmessungen

Download CAD-Daten → www.festo.com

Schlitten



∅	B10	D6 ∅ H7	D7	D8	D9	D10 ∅	H10	H11	H12
20	20	7	M4	M4	M3	7	2,5	8,8	7,5
25	20	9	M5	M4	M3	9	2,5	9,8	7,5
32	20	9	M5	M5	M4	9	2,5	10,3	10
40	20	12	M6	M6	M4	–	2,5	10,3	12,5

∅	H13	L3	L5	L6	L7	L8	L9	T1	T2
20	8	112	119,8	64	16	20	45	7	7
25	9	142	149,8	100	18	30	50	9	7
32	11	161	170	100	22	35	80	10	7,5
40	13	230,6	239,6	140	26	62	125	10	8

Linearantriebe DLGF-KF, mit Kugelumlauführung


Datenblatt

Abmessungen


Download CAD-Daten → www.festo.com

Profilrohr


Ø 20




Ø 25



Ø 32



Ø 40




2 Sensorhut für Näherungsschalter

Ø	B13	B14	B15	B16	H14
[mm]					
20	79,5	78	23	36	21
25	86,5	85	27	40	25,5
32	108	106	33	50	32
40	130	127,5	43	60	39,5

Linearantriebe DLGF-KF, mit Kugelumlaufführung

Datenblatt

Bestellangaben				
	Kolben-∅	Hub [mm]	Teile-Nr.	Typ
	20	100	5074938	DLGF-KF-20-100-PPSA
		150	5074939	DLGF-KF-20-150-PPSA
		200	5074940	DLGF-KF-20-200-PPSA
		250	5074941	DLGF-KF-20-250-PPSA
		300	5074942	DLGF-KF-20-300-PPSA
		350	5074943	DLGF-KF-20-350-PPSA
		400	5074944	DLGF-KF-20-400-PPSA
		500	5074946	DLGF-KF-20-500-PPSA
		600	5074948	DLGF-KF-20-600-PPSA
	25	100	5072370	DLGF-KF-25-100-PPSA
		150	5072371	DLGF-KF-25-150-PPSA
		200	5072372	DLGF-KF-25-200-PPSA
		250	5072373	DLGF-KF-25-250-PPSA
		300	5072374	DLGF-KF-25-300-PPSA
		350	5072375	DLGF-KF-25-350-PPSA
		400	5072376	DLGF-KF-25-400-PPSA
		500	5072378	DLGF-KF-25-500-PPSA
		600	5072380	DLGF-KF-25-600-PPSA
	32	200	5074802	DLGF-KF-32-200-PPSA
		300	5074804	DLGF-KF-32-300-PPSA
		400	5074806	DLGF-KF-32-400-PPSA
		500	5074808	DLGF-KF-32-500-PPSA
		600	5074810	DLGF-KF-32-600-PPSA
	40	200	5074756	DLGF-KF-40-200-PPSA
300		5074758	DLGF-KF-40-300-PPSA	
400		5074760	DLGF-KF-40-400-PPSA	
500		5074762	DLGF-KF-40-500-PPSA	
600		5074764	DLGF-KF-40-600-PPSA	

Linearantriebe DLGF-KF, mit Kugelumlaufführung

Bestellangaben – Produktbaukasten

Bestelltabelle							
Baugröße	20	25	32	40	Bedin- gungen	Code	Eintrag Code
M Baukasten-Nr.	8063799	8063800	8063801	8063802			
Funktion	Linearantriebe					DLGF	DLGF
Führung	Kugelumlaufführung					-KF	-KF
Kolben-Ø [mm]	20	25	32	40		-...	
Hub [mm]	50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000					-...	
Dämpfung	pneumatische Dämpfung, beidseitig selbsteinstellend					-PPS	-PPS
Positionserkennung	für Näherungsschalter					A	A
O Profilausführung	mit Befestigungsbohrungen						
	ohne Befestigungsbohrungen					-W	

Übertrag Bestellcode


Linearantriebe DLGF-G

Typenschlüssel

		DLGF	-	G	-	25	-	40	-	PPS	-	A	-		
Typ		DLGF													
	Linearantrieb														
Führung		G													
	Grundausführung														
Kolben-Ø [mm]															
Hub [mm]															
Dämpfung		PPS	pneumatische Dämpfung, beidseitig selbst-einstellend												
Positionserkennung		A	für Näherungsschalter												
Profilausführung		-	mit Befestigungsbohrungen												
	W	ohne Befestigungsbohrungen													

Linearantriebe DLGF-G

Peripherieübersicht




Zubehör		
Typ/Bestellcode	Beschreibung	→ Seite/Internet
1 Nutabdeckung ABP-5-S1	zum Schutz vor Verschmutzung	35
2 Profilbefestigung DAMH-L8-P	zur Befestigung des Linearantriebs in senkrechter Einbaulage	30
3 Näherungsschalter SMT-8M	zur Abfrage der Mitnehmerposition	35
4 Kabelhalter DADG	zur Fixierung des Näherungsschalterkabel	35
5 Drossel-Rückschlagventil GRLA	zur Geschwindigkeitsregulierung	35
6 Mitnehmer DARD-L8	zum Ausgleich von Fluchtungsfehlern bei Verwendung von externen Führungen	32
7 Profilbefestigung DAMH-L8-PL	zur Befestigung von zwei gegeneinander stehenden Linearantrieben in senkrechter Einbaulage	31


Linearantriebe DLGF-G

Datenblatt

Funktion



-  - Durchmesser
20 ... 40 mm
-  - Hublänge
50 ... 1000 mm



Allgemeine Technische Daten				
Kolben-Ø	20	25	32	40
Konstruktiver Aufbau	Kolbenstangenloser Antrieb			
Mitnahmeprinzip	formschlüssig (Schlitz)			
Führung	Grundauführung			
Funktionsweise	doppeltwirkend			
Hub				
Standardhub [mm]	100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600		200, 300, 400, 500, 600	
Produktbaukasten ¹⁾ [mm]	50 ... 1000			
Pneumatischer Anschluss	M5	G1/8	G1/8	G1/4
Dämpfung	pneumatische Dämpfung, beidseitig selbsteinstellend			
Dämpfungslänge [mm]	9,6	9	11,6	12,9
Min. Geschwindigkeit [m/s]	0,07			
Max. Geschwindigkeit [m/s]	1,5			
Wiederholgenauigkeit [mm]	±0,05			
Positionserkennung	für Näherungsschalter			
Befestigungsart	Direktbefestigung über Durchgangsbohrung mit Zubehör			
Einbaulage	beliebig			

1) Der Antrieb ist nur in 50 mm Schritten bestellbar.

Betriebs- und Umweltbedingungen				
Kolben-Ø	20	25	32	40
Betriebsdruck [bar]	2 ... 8	1,5 ... 8		
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]			
Hinweis zum Betriebs-/ Steuermedium	geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)			
Umgebungstemperatur [°C]	0 ... 60			
Korrosionsbeständigkeit KBK ¹⁾	1			

1) Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 1 nach Festo Norm FN 940070
Niedrige Korrosionsbeanspruchung. Trockene Innenraumanwendung bzw. Transport- und Lagerschutz. Gilt auch für Teile hinter Abdeckungen, im nicht sichtbaren Innenbereich, oder Teile die im Anwendungsfall abgedeckt sind (z. B. Antriebszapfen).

Kräfte und Aufprallenergie				
Kolben-Ø	20	25	32	40
Theoretische Kraft bei 6 bar [N]	188	295	483	754
Aufprallenergie in den Endlagen [J]	0,17	0,27	0,44	0,69


Gewichte [g]				
Kolben-Ø	20	25	32	40
Grundgewicht bei 0 mm Hub	590	957	1703	3234
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub	28,2	35,3	54,7	80,6
Bewegte Masse	66	110	208	450

Linearantriebe DLGF-G

Datenblatt

Arbeitsbereich der Dämpfung

Die Dämpfung in den Endlagen ist so eingestellt, dass ein stoßfreier Betrieb gewährleistet ist. Liegen die Betriebsbedingungen außerhalb des zulässigen Bereiches, ist die bewegte Masse durch geeignete Vorrichtungen (externe Stoßdämpfer), möglichst im Massenschwerpunkt, abzufangen.




Die Werte gelten für:

- horizontale Einbaulage
- Nutzlast oben

Kolben-Ø	20	25	32	40
Abstand r_{max} [mm]	6	6	8	8

Werkstoffe


Funktionsschnitt



Linearantrieb	
1 Deckel	Alu-Guss, beschichtet
2 Dichtungen	NBR TPE-U(PU)
3 Gehäuse	Aluminium, eloxiert
Werkstoff-Hinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform

Direktbefestigung

Um Verspannungen zu vermeiden muss der Antrieb, abhängig von der Länge, unterschiedlich oft befestigt werden. Der maximale Stützabstand L beträgt 300 mm.




Hub [mm]	Anzahl Schraubenpaare			
	DLGF-20	DLGF-25	DLGF-32	DLGF-40
50 ... 150	2	2	2	2
200	2	2	2	3
250	2	2	3	3
300	3	3	3	3
350 ... 450	3	3	3	4
500 ... 600	4	4	4	4
650 ... 750	4	4	4	5
800 ... 1000	5	5	5	5

Linearantriebe DLGF-G

Datenblatt

Belastungskennwerte

Die angegebenen Kräfte und Momente beziehen sich auf die Mitte des Mitnehmers. Sie dürfen im dynamischen Betrieb nicht überschritten werden. Dabei muss besonders auf den Abbremsvorgang geachtet werden.



Wirken gleichzeitig mehrere der unten genannten Kräfte und Momente auf den Antrieb, müssen neben den aufgeführten Maximalbelastungen folgende Gleichung erfüllt werden:


$$0,4 \times \frac{F_z}{F_{z_{max.}}} + \frac{M_x}{M_{x_{max.}}} + \frac{M_y}{M_{y_{max.}}} + 0,2 \times \frac{M_z}{M_{z_{max.}}} \leq 1$$

$$\frac{F_z}{F_{z_{max.}}} \leq 1 \quad \frac{M_z}{M_{z_{max.}}} \leq 1$$

Zulässige Kräfte und Momente					
Kolben-Ø		20	25	32	40
$F_{z_{max.+}}$	[N]	54	95	138	456
$F_{z_{max.-}}$	[N]	98	164	276	662
$M_{x_{max.}}$	[Nm]	0,6	1,1	1,8	7,7
$M_{y_{max.}}$	[Nm]	2,2	4,5	7,6	37,6
$M_{z_{max.}}$	[Nm]	0,7	1,4	2,9	11,2

Maximal zulässige Geschwindigkeit v in Abhängigkeit von Nutzlast m

Mit PPS-Dämpfung




Linearantriebe DLGF-G

Datenblatt

FESTO

Abmessungen

Download CAD-Daten → www.festo.com



- + zuzüglich Hublänge
- 1 Druckluftanschlüsse
- 2 Sensornut für Näherungsschalter
- 3 Befestigungsbohrungen für Zubehör
→ Seite 30, 31
- 4 Befestigungsbohrungen

- Passende O-Ringe für
Druckluftanschlüsse unten:
- Für Kolben-Ø 20: Ø 5x2
 - Für Kolben-Ø 25: Ø 10x2
 - Für Kolben-Ø 32: Ø 12x2
 - Für Kolben-Ø 40: Ø 16x2

Ø	B1	B2	B3	B4	B5	B11	D1	D2	D3
[mm]								Ø	Ø
20	79,5	17	71,8	12	7,6	60	M4	4,2	8
25	86,5	22	79,8	12	6,6	66	M4	4,2	10
32	108	26	99,6	16	8,2	82	M4	4,2	11
40	130	32	119,8	16	10,1	100	M4	4,2	11

Ø	D4	D5	EE	H1	H2	H3	H4	H5	H6
[mm]	Ø	Ø							
20	4,7	4,5	M5	31,5	27	21	9	5	16
25	5,8	5,5	G1/8	36,5	32	25,5	11	7,3	18,2
32	6,8	6,5	G1/8	44,5	40	32	14	8,1	23,9
40	6,8	6,6	G1/4	51,5	46,5	39,5	19,5	10,8	28,7

Ø	H7	H8	H9	L1	L2	L3	L4	L6	Hubtoleranz
[mm]				±0,35					
20	24	15,6	17,6	160	80	87,6	120	40	+1,5
25	29	20,1	21,8	200	100	103,2	150	50	
32	35	24,6	26,5	230	115	121,6	170	60	
40	42,7	32,1	34,7	300	150	180	238,8	70	


Linearantriebe DLGF-G

Datenblatt

Abmessungen

Download CAD-Daten → www.festo.com

Befestigungsbohrungen



Maß	L1				L11				L12				L13			
	20	25	32	40	20	25	32	40	20	25	32	40	20	25	32	40
Ø																
Hub																
50	210	250	280	350	190	225	250	320	55	57,5	65	65	40	55	60	20
100	260	300	330	400	240	275	300	370					65	80	80	45
150	310	350	380	450	290	325	350	420					90	105	110	70
200	360	400	430	500	340	375	400	470					40	55	60	20
250	410	450	480	550	390	425	450	520					65	80	80	45
300	460	500	530	600	440	475	500	570					90	105	110	70
350	510	550	580	650	490	525	550	620					40	55	60	20
400	560	600	630	700	540	575	600	670					65	80	80	45
450	610	650	680	750	590	625	650	720					90	105	110	70
500	660	700	730	800	640	675	700	770					40	55	60	20
550	710	750	780	850	690	725	750	820					65	80	80	45
600	760	800	830	900	740	775	800	870					90	105	110	70
650	810	850	880	950	790	825	850	920					40	55	60	20
700	860	900	930	1000	840	875	900	970					65	80	80	45
750	910	950	980	1050	890	925	950	1020					90	105	110	70
800	960	1000	1030	1100	940	975	1000	1070					40	55	60	20
850	1010	1050	1080	1150	990	1025	1050	1120					65	80	80	45
900	1060	1100	1130	1200	1040	1075	1100	1170					90	105	110	70
950	1110	1150	1180	1250	1090	1125	1150	1220					40	55	60	20
1000	1160	1200	1230	1300	1140	1175	1200	1370					65	80	80	45

Maß	L14				L15				L16				L17			
	20	25	32	40	20	25	32	40	20	25	32	40	20	25	32	40
Ø																
Hub																
50	-	-	-	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100																
150																
200				150									150	150	150	
250																
300																
350	150	150	150	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150
400																
450																
500								150					150	150	150	-
550																
600																
650	150	150	150	150	150	150	150	150	-	-	-	-	-	-	-	150
700																
750																
800												150	150	150	150	-
850																
900																
950	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	-	-	-	150
1000																


Linearantriebe DLGF-G

Datenblatt

Abmessungen

Download CAD-Daten → www.festo.com


Profilrohr



Ø	B13	B14	B15	B16	H14
[mm]					
20	79,5	78	23	36	21
25	86,5	85	27	40	25,5
32	108	106	33	50	32
40	130	127,5	43	60	39,5

Linearantriebe DLGF-G

Datenblatt

Bestellangaben				
	Kolben-Ø	Hub [mm]	Teile-Nr.	Typ
	20	100	5074918	DLGF-G-20-100-PPSA
		150	5074919	DLGF-G-20-150-PPSA
		200	5074920	DLGF-G-20-200-PPSA
		250	5074921	DLGF-G-20-250-PPSA
		300	5074922	DLGF-G-20-300-PPSA
		350	5074923	DLGF-G-20-350-PPSA
		400	5074924	DLGF-G-20-400-PPSA
		500	5074926	DLGF-G-20-500-PPSA
		600	5074928	DLGF-G-20-600-PPSA
	25	100	5072350	DLGF-G-25-100-PPSA
		150	5072351	DLGF-G-25-150-PPSA
		200	5072352	DLGF-G-25-200-PPSA
		250	5072353	DLGF-G-25-250-PPSA
		300	5072354	DLGF-G-25-300-PPSA
		350	5072355	DLGF-G-25-350-PPSA
		400	5072356	DLGF-G-25-400-PPSA
		500	5072358	DLGF-G-25-500-PPSA
		600	5072360	DLGF-G-25-600-PPSA
	32	200	5074782	DLGF-G-32-200-PPSA
		300	5074784	DLGF-G-32-300-PPSA
		400	5074786	DLGF-G-32-400-PPSA
		500	5074788	DLGF-G-32-500-PPSA
		600	5074790	DLGF-G-32-600-PPSA
	40	200	5074736	DLGF-G-40-200-PPSA
300		5074738	DLGF-G-40-300-PPSA	
400		5074740	DLGF-G-40-400-PPSA	
500		5074742	DLGF-G-40-500-PPSA	
600		5074744	DLGF-G-40-600-PPSA	

Linearantriebe DLGF-G

Bestellangaben – Produktbaukasten

Bestelltabelle							
Baugröße	20	25	32	40	Bedin- gungen	Code	Eintrag Code
M Baukasten-Nr.	8063799	8063800	8063801	8063802			
Funktion	Linearantriebe					DLGF	DLGF
Führung	Grundauführung					-G	-G
Kolben-Ø [mm]	20	25	32	40		-...	
Hub [mm]	50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000					-...	
Dämpfung	pneumatische Dämpfung, beidseitig selbsteinstellend					-PPS	-PPS
Positionserkennung	für Näherungsschalter					A	A
O Profilauführung	mit Befestigungsbohrungen						
	ohne Befestigungsbohrungen					-W	

Übertrag Bestellcode


Linearantriebe DLGF

Zubehör

Profilbefestigung DAMH-L8-P

für DLGF-G/-KF

Werkstoff:
hochlegierter Stahl, rostfrei
Kupfer- und PTFE-frei
RoHS konform



Abmessungen und Bestellangaben

für Ø	B1	B2	B3	B4	B5 ¹⁾	B6 ²⁾	D1 Ø	H1
[mm]								
20	4,5	27	80,5	46	89,5	115	4,5	50
25	4,5	28	88,5	50	96,5	125	5,5	59
32	5,5	32	108	60	118	155	6,6	73
40	5,7	33,7	127	70	140	185	6,6	80

für Ø	H2	H3 ²⁾	H4 ²⁾	H5	H6	L1	Gewicht [g]	Teile-Nr.	Typ
[mm]									
20	40	25	15	10,7	10	25	169	8069009	DAMH-L8-20-P-1
25	50	30	20	13,7	12	25	204	8069010	DAMH-L8-25-P-1
32	60	30	30	14	11	30	373	8069011	DAMH-L8-32-P-1
40	65	35	30	14,8	11	30	438	8069012	DAMH-L8-40-P-1

1) Nur in Verbindung mit DLGF...-G
2) Nur in Verbindung mit DLGF...-KF


Linearantriebe DLGF

Zubehör

Profilbefestigung DAMH-L8-PL
zur Befestigung von zwei gegen-
einander stehenden Linearan-
trieben in senkrechter Einbau-
lage.

Werkstoff:
Alu-Knetlegierung, eloxiert
Kupfer- und PTFE-frei
RoHS konform

für DLGF-G/-KF



Abmessungen und Bestellangaben								
für Ø	AH	B2	B3	B4	D1	H1	H2	H3
[mm]					Ø			
20	25,2	6,5	16	46	4,6	19,5	81	70
25	27,7	7	17	50	5,8	24	99	85
32	32,5	9	19	60	6,7	26	116	100
40	32,5	9	20	70	6,7	26	131	115

für Ø	H4	H5	L1	L2	Gewicht	Teile-Nr.	Typ
[mm]					[g]		
20	14	1	35	20	64	8069013	DAMH-L8-20-PL-1
25	17	1	40	25	99	8069014	DAMH-L8-25-PL-1
32	18	1	45	30	160	8069015	DAMH-L8-32-PL-1
40	18	1	45	30	166	8069016	DAMH-L8-40-PL-1

Linearantriebe DLGF

Zubehör

Mitnehmer DARD-L8

zum Ausgleich von Fluchtungsfehlern bei Verwendung von externen Führungen.


Werkstoff:

Aluminium, eloxiert
Kupfer- und PTFE-frei
RoHS konform


für DLGF-G



Ø 20/25



Ø 32/40



- 1 Ausgleich in Pfeilrichtung möglich.
Max. Versatz: ±2,5 mm

Empfohlene Kundenbohrung für die Aufnahme von Spiralspannstift: $\text{Ø } 5,2^{+0,1} \text{ mm}$

Linearantriebe DLGF

Zubehör

Abmessungen und Bestellangaben				
für Ø [mm]	Max. Versatz zwischen Linearantrieb und externer Führung [mm]	Max. zulässige Belastung in Kraftrichtung		Umgebungstemperatur [°C]
		[N]		
20, 25	±2,5	550	spielarm	0 ... +60
32, 40	±2,5	1500		

für Ø [mm]	B1	B2	B3	B4	D1 Ø	D2 Ø	D3	D4	D5 Ø
20	26	16	12	10	20	8	M5 ²⁾	–	5,2
25	26	16	12	10	20	8	M5 ²⁾	–	5,2
32	34	22	16	12	30	8	4,5	M5	5,2
40	34	22	16	12	30	8	4,5	M5	5,2

für Ø [mm]	H1	H2	H3	L1	L2	L3 ±0,1	L4 ±0,1	L5	L6
20	49	44	32	114	60	20	–	80	25,8
25	54	49	37	140	60	20	–	100	36,5
32	68	63	45	160	90	60	40	115	10,8
40	75	70	52	228	90	60	40	150	43

für Ø [mm]	L7	L8	L9	T1	KBK ¹⁾	Gewicht [g]	Teile-Nr.	Typ
20	25	17	2,2	4,4	1	137	8081466	DARD-L8-20-S
25	25	17	5	4,4		166	4134871	DARD-L8-25-S
32	60	38	5	4,4		294	8081467	DARD-L8-32-S
40	60	38	5	4,4		440	4448222	DARD-L8-40-S

- 1) Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 1 nach Festo Norm FN 940070
Niedrige Korrosionsbeanspruchung. Trockene Innenraumanwendung bzw. Transport- und Lagerschutz. Gilt auch für Teile hinter Abdeckungen, im nicht sichtbaren Innenbereich, oder Teile die im Anwendungsfall abgedeckt sind (z. B. Antriebszapfen).
- 2) Die Gewindebohrung kann auch als Durchgangsbohrung für Schrauben mit Gewinde M4 genutzt werden.

Linearantriebe DLGF


Zubehör

Stoßdämpferhalter DAYP-L8

für Stoßdämpfer DYSS

für DLGC-KF

Werkstoff:
hochlegierter Stahl, rostfrei
Kupfer- und PTFE-frei
RoHS konform




Abmessungen und Bestellangaben					
für Ø	B1	B2	B3	H1	H2
[mm]					
20	60	67,1	59	30,5	14,9
25	66	73	64	35,5	18
32	82	92,3	83,4	43,5	19
40	100	113	100,5	50,5	24

für Ø	H3	L1	MM	Gewicht	Teile-Nr.	Typ
[mm]				[g]		
20	5	19,5	M10x1	165	8069005	DAYP-L8-20
25	7,3	24,2	M12x1	224	8069006	DAYP-L8-25
32	8	29	M14x1	429	8069007	DAYP-L8-32
40	10,8	29,5	M16x1	560	8069008	DAYP-L8-40

Hubeinstellung mit Hilfe der Stoßdämpfer DYSS

Die Stoßdämpfer können pro Seite bis zu L = 25 mm verstellt werden. Dies bedeutet, dass der Hub um max. 50 mm reduziert werden kann.





Bestellangaben					
	für Ø	Bemerkung	Teile-Nr.	Typ	PE ¹⁾
Stoßdämpfer DYSS Datenblätter → Internet: dyss					
	20	für DLGC-KF	8069001	DYSS-7-5-Y1F	1
	25		8069002	DYSS-8-8-Y1F	
	32		8069003	DYSS-10-10-Y1F	
	40		8069004	DYSS-12-12-Y1F	


1) Packungseinheit in Stück

Linearantriebe DLGF

Zubehör

Bestellangaben					
	für Ø	Bemerkung	Teile-Nr.	Typ	PE ¹⁾
Drossel-Rückschlagventil GRLA					
	20	Metall-Ausführung	193137	GRLA-M5-QS-3-D	1
	25, 32		193138	GRLA-M5-QS-4-D	
			193142	GRLA-1/8-QS-3-D	
			193143	GRLA-1/8-QS-4-D	
			193144	GRLA-1/8-QS-6-D	
	40		193146	GRLA-1/4-QS-6-D	
			193147	GRLA-1/4-QS-8-D	
			193148	GRLA-1/4-QS-10-D	
Verbindungshülse ZBV					
	25, 32	zur Zentrierung bei Direktbefestigung von Mini-Schlitten DGSL	548805	ZBV-9-7	10
	40		548806	ZBV-12-9	
Kabelhalter DADG					
	20 ... 40	zur Fixierung des Näherungsschaltekabels im Winkel von 90°	8069000	DADG-HL-N8-P2	2
Nutabdeckung ABP					
	20 ... 40	für Sensornut, je 0,5 mm	563360	ABP-5-S1	2

1) Packungseinheit in Stück

Bestellangaben – Näherungsschalter für T-Nut, magnetoresistiv					Datenblätter → Internet: smt	
	Befestigungsart	Schalt- ausgang	Elektrischer Anschluss	Kabellänge [m]	Teile-Nr.	Typ
Schließer						
	von oben in Nut einsetzbar, bündig mit Zylinderprofil, kurze Bauform	PNP	Kabel, 3-adrig	2,5	574335	SMT-8M-A-PS-24V-E-2,5-OE
			Stecker M8x1, 3-polig	0,3	574334	SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M8D
		NPN	Kabel, 3-adrig	2,5	574338	SMT-8M-A-NS-24V-E-2,5-OE
			Stecker M8x1, 3-polig	0,3	574339	SMT-8M-A-NS-24V-E-0,3-M8D

Bestellangaben – Verbindungsleitungen				Datenblätter → Internet: nebu	
	Elektrischer Anschluss links	Elektrischer Anschluss rechts	Kabellänge [m]	Teile-Nr.	Typ
	Dose gerade, M8x1, 3-polig	Kabel, offenes Ende, 3-adrig	2,5	541333	NEBU-M8G3-K-2.5-LE3
			5	541334	NEBU-M8G3-K-5-LE3
	Dose gewinkelt, M8x1, 3-polig	Kabel, offenes Ende, 3-adrig	2,5	541338	NEBU-M8W3-K-2.5-LE3
			5	541341	NEBU-M8W3-K-5-LE3