

Válvulas de vías de accionamiento mecánico


FESTO



Válvulas de vías de accionamiento mecánico

FESTO

Características



Solución innovadora

- Válvulas de dimensiones compactas para numerosas aplicaciones neumáticas
- Numerosas funciones de válvulas a elegir; 3/2 vías, 4/2 vías y 5/2 vías
- Las válvulas tienen un caudal de 600 l/min y un alto rendimiento neumático apropiado para numerosas aplicaciones
- Solución ligera
- Pequeñas fuerzas de accionamiento

Versátil

- Versatilidad de las utilidades neumáticas para soluciones prácticas de requisitos específicos
- Silenciador redondo para aire de escape recuperado
- En determinadas aplicaciones, apropiada para vacío
- Funcionamiento reversible posible
- Tipo de accionamiento: directo y servopilotado
- Margen de presión desde vacío hasta 10 bar
- Ejecución:
 - Válvula de leva
 - Válvula de palanca manual
 - Válvula con rodillo, válvula con rodillo escamoteable
 - Válvula de antena
 - Válvula de leva con rodillo

Funcionamiento seguro


- Gran duración gracias a las ejecuciones de corredera y de asiento de plano
- Robustas gracias a su cuerpo metálico o de material sintético, rosca de conexión o racor

Montaje sencillo

- Para montaje en panel frontal o en escuadra de montaje

Válvulas de vías de accionamiento mecánico

Características



Equipamientos posibles

Válvula monoestable de 3/2 vías

- Normalmente abierta/cerrada
- Muelle mecánico
- Posibilidad de funcionamiento con vacío
- Accionamiento directo y servopilotaje
- Aire de escape recuperable

Válvula monoestable de 4/2 vías

- Muelle mecánico
- Con pilotaje neumático
- Aire de escape recuperable

Válvula monoestable de 5/2 vías

- Muelle neumático/mecánico
- Posibilidad de funcionamiento con vacío
- Reversible en ciertas aplicaciones
- Con pilotaje neumático
- Aire de escape recuperable

Selección de las válvulas

→ Internet: www.festo.com

Para pedir válvulas distribuidoras de accionamiento mecánico y manual debe utilizarse la referencia correspondiente.

Sistema para efectuar los pedidos de válvulas.


→ Internet: Válvulas de accionamiento manual o mecánico

Válvulas de vías de accionamiento mecánico

Cuadro general de periféricos


Válvulas de accionamiento mecánico

Válvula con rodillo de 3/2 vías R




	Descripción resumida	→ Página/Internet
1	Racor	Para conexiones (1, 2, 3)
2	Válvula con rodillo	R

Válvula de 3/2 vías con rodillo escamoteable L



Válvula de palanca basculante de 3/2 vías LS



	Descripción resumida	→ Página/Internet
1	Racor	Para conexiones de alimentación/escape de aire (1, 3, 5) y utilidades (2, 4)
2	Válvula con rodillo escamoteable	L
3	Válvula de palanca basculante	LS

Válvulas de vías de accionamiento mecánico

Características – Parte neumática

Válvulas de accionamiento mecánico

Las válvulas de accionamiento mecánico suelen utilizarse como “válvulas emisoras de señales”; en ese caso, emiten una señal neumática que recibe la unidad de control. Esta señal (por ejemplo, “En posición final”) se obtiene mediante una válvula de leva

o de leva con rodillo. Se trata de una aplicación muy sencilla, pero que suele utilizarse con frecuencia en máquinas pequeñas o en sistemas de transporte de piezas. Por ejemplo, para activar sistemas sencillos de fijación o bloqueo en sistemas

de montaje y fabricación semiautomáticos. El moderno diseño del cuerpo metálico combina robustez con funcionalidad.

Características de las válvulas de accionamiento mecánico:

- no es necesario utilizar una unidad de control electrónica
- sin necesidad de programación
- ajuste y conexión sencillos
- control y medición mediante sensores

Funciones de las válvulas		
Símbolo	Tipo	Descripción
Válvula de leva		
	V-3-M5 V-3-1/4-B V/O-3-PK-3	Válvula monoestable de 3/2 vías <ul style="list-style-type: none"> • Normalmente cerrada • Reposición por muelle mecánico • Apropiaada para vacío (no V/O-3-PK-3)
	VO-3-1/4-B	Válvula monoestable de 3/2 vías <ul style="list-style-type: none"> • Normalmente abierta • Reposición por muelle mecánico • Apropiaada para vacío
	V/O-3-1/8	Válvula monoestable de 3/2 vías <ul style="list-style-type: none"> • Normalmente abierta/cerrada • Reposición por muelle mecánico • Apropiaada para vacío
	VS-3-1/8	Válvula monoestable de 3/2 vías <ul style="list-style-type: none"> • Normalmente cerrada • Servopilotaje neumático, aire de pilotaje interno • Reposición por muelle mecánico
	VOS-3-1/8	Válvula monoestable de 3/2 vías <ul style="list-style-type: none"> • Normalmente abierta • Servopilotaje neumático, aire de pilotaje interno • Reposición por muelle mecánico
	VS-4-1/8	Válvula monoestable de 4/2 vías <ul style="list-style-type: none"> • Servopilotaje neumático, aire de pilotaje interno • Reposición por muelle mecánico
	V-5-1/4-B	Válvula monoestable de 5/2 vías <ul style="list-style-type: none"> • Normalmente abierta/cerrada • Reposición por muelle mecánico • Apropiaada para vacío

Válvulas de vías de accionamiento mecánico

Características – Parte neumática

Funciones de las válvulas		
Símbolo	Tipo	Descripción
Válvula de palanca manual		
	RW/O-3-1/8 RW/O-3-1/8-S9 RW/O-3-PK-3	Válvula monoestable de 3/2 vías <ul style="list-style-type: none"> • Normalmente abierta/cerrada • Reposición por muelle mecánico • Apropriada para vacío (solo RW/O-3-1/8)
	RW-3-M5	Válvula monoestable de 3/2 vías <ul style="list-style-type: none"> • Normalmente cerrada • Reposición por muelle mecánico • Apropriada para vacío
Válvula de antena		
	FVS-3-1/8	Válvula monoestable de 3/2 vías <ul style="list-style-type: none"> • Normalmente cerrada • Reposición por muelle mecánico • Servopilotaje neumático, aire de pilotaje interno
	FVSO-3-1/8	Válvula monoestable de 3/2 vías <ul style="list-style-type: none"> • Normalmente abierta • Reposición por muelle mecánico • Servopilotaje neumático, aire de pilotaje interno
Válvula con rodillo escamoteable		
	L/O-3-PK-3	Válvula monoestable de 3/2 vías <ul style="list-style-type: none"> • Normalmente abierta/cerrada • Reposición por muelle mecánico
	L-3-M5 L-3-1/4-B	Válvula monoestable de 3/2 vías <ul style="list-style-type: none"> • Normalmente cerrada • Reposición por muelle mecánico • Apropriada para vacío
	L-5-1/4-B	Válvula monoestable de 5/2 vías <ul style="list-style-type: none"> • Reposición por muelle mecánico • Apropriada para vacío
Válvula de palanca basculante		
	LS-3-1/8	Válvula monoestable de 3/2 vías <ul style="list-style-type: none"> • Normalmente cerrada • Reposición por muelle mecánico • Servopilotaje neumático, aire de pilotaje interno
	LOS-3-1/8	Válvula monoestable de 3/2 vías <ul style="list-style-type: none"> • Normalmente abierta • Reposición por muelle mecánico • Servopilotaje neumático, aire de pilotaje interno
	LO-3-1/4-B	Válvula monoestable de 3/2 vías <ul style="list-style-type: none"> • Normalmente abierta • Reposición por muelle mecánico • Apropriada para vacío
	LS-4-1/8	Válvula monoestable de 4/2 vías <ul style="list-style-type: none"> • Reposición por muelle mecánico • Servopilotaje neumático, aire de pilotaje interno

Válvulas de vías de accionamiento mecánico

Características – Parte neumática

Funciones de las válvulas		
Símbolo	Tipo	Descripción
Válvula con rodillo, válvula de leva con rodillo		
	R-3-M5 R-3-1/4-B	Válvula monoestable de 3/2 vías <ul style="list-style-type: none"> • Normalmente cerrada • Reposición por muelle mecánico • Apropiaada para vacío
	RO-3-1/4-B	Válvula monoestable de 3/2 vías <ul style="list-style-type: none"> • Normalmente abierta • Reposición por muelle mecánico • Apropiaada para vacío
	R/O-3-PK-3	Válvula monoestable de 3/2 vías <ul style="list-style-type: none"> • Normalmente abierta/cerrada • Reposición por muelle mecánico
	RS-3-1/8	Válvula monoestable de 3/2 vías <ul style="list-style-type: none"> • Normalmente cerrada • Reposición por muelle mecánico • Servopilotaje neumático, aire de pilotaje interno
	ROS-3-1/8	Válvula monoestable de 3/2 vías <ul style="list-style-type: none"> • Normalmente abierta • Reposición por muelle mecánico • Servopilotaje neumático, aire de pilotaje interno
	RS-4-1/8	Válvula monoestable de 4/2 vías <ul style="list-style-type: none"> • Reposición por muelle mecánico • Servopilotaje neumático, aire de pilotaje interno
	R-5-1/4-B	Válvula monoestable de 5/2 vías <ul style="list-style-type: none"> • Reposición por muelle mecánico • Apropiaada para vacío

- - Importante

En funcionamiento con vacío, deberá anteponerse un filtro a las válvulas. De esta manera se evita que puedan penetrar cuerpos extraños en la válvula (por ejemplo, al utilizar una ventosa).

Válvulas de leva

Hoja de datos – Válvula de leva, caudal nominal normal de 80 ... 160 l/min

-  - Caudal
80 ... 600 l/min

Fijación mediante taladro pasante

-  - Presión
-0,95 ... +10 bar

-  - Margen de temperatura
-10 ... +60 °C



Datos técnicos generales						
Tipo	V-3-M5	V/O-3-PK-3	VS-3-1/8 VOS-3-1/8	VS-4-1/8	V/O-3-1/8	RW/O-3-1/8
Caudal nominal [l/min] 1 → 2	80		146 ... 154 (VS...) 141 ... 161 (VOS...)	140 ... 147	140	
Función de válvula	Válvula de 3/2 vías		Válvula de 3/2 vías	Válvula de 4/2 vías	Válvula de 3/2 vías	
Aire de escape	-	-	Con estrangulación		-	-
Construcción	Válvula de asiento, de accionamiento directo		Válvula de asiento, servopilotada		Válvula de asiento, de accionamiento directo	
Sentido del flujo	-	-	Irreversible		-	-
Principio de estanquidad	-	-	Suave		-	-
Posición de montaje	-	-	Discrecional		-	-
Nota sobre la dinamización forzosa	-	-	Frecuencia de conmutación mínima de 1/año		-	-
Conexión neumática	M5	PK-3 ¹⁾	G1/8	G1/8	G1/8	
Diámetro nominal [mm]	2,0	2,5	3,5	3,5	3,5	
Peso [g]	25	20	110	220	90	150
Fuerza de accionamiento [N]	23,0	17,0	3,0	3,2	28,0	28,0
• Con 6 bar						
• Normalmente cerrada [N]	-	17,0	-	-	37,5	-
• Normalmente abierta [N]	-	24,0	-	-	-	-

1) PK-3 = Boquilla enchufable para tubo flexible con diámetro nominal de 3 mm

Materiales						
Tipo	V-3-M5	V/O-3-PK-3	VS-3-1/8 VOS-3-1/8	VS-4-1/8	V/O-3-1/8	RW/O-3-1/8
Junta	NBR					
Cuerpo	Fundición inyectada de zinc	POM	Aluminio anodizado			
Características del material	-	-	Conformidad con RoHS		-	-

Válvulas de leva

Hoja de datos – Válvula de leva, caudal nominal normal de 80 ... 160 l/min

Condiciones de funcionamiento y del entorno						
Tipo	V-3-M5	V/O-3-PK-3	VS-3-1/8 VOS-3-1/8	VS-4-1/8	V/O-3-1/8	RW/O-3-1/8
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [-:-:-]					
Indicación sobre el fluido de funcionamiento / fluido de mando	Es posible el funcionamiento con aire comprimido lubricado (lo cual requiere seguir utilizando aire lubricado)					
Presión de funcionamiento [bar]	-0,95 ... 8	0 ... 8	3,5 ... 8		-0,95 ... 8	-0,95 ... 8
Temperatura del medio [°C]	-10 ... +60					
Temperatura ambiente [°C]	-10 ... +60	-	-10 ... +60			
Clase de resistencia a la corrosión CRC ¹⁾	-	-	2		-	-

- 1) Clase de resistencia a la corrosión CRC 2 según norma de Festo FN 940070
Componentes con moderado riesgo de corrosión. Aplicación en interiores en caso de condensación. Piezas exteriores visibles con características esencialmente decorativas en la superficie que están en contacto directo con atmósferas habituales en entornos industriales.

Datos técnicos – Conjunto para la fijación de válvula de palanca basculante RW/O-3-1/8			
Rodillo bidireccional, tipo	ASK-02 (corto)	ASL-02 (largo)	ASS-02 (varilla)
Máx. fuerza de accionamiento [N]	7	En función de la altura de aproximación	En función de la altura de aproximación
Peso [g]	30	35	30

Materiales – Palanca basculante	
Palanca basculante	Aluminio, acero

Válvulas de leva

Hoja de datos – Válvula de leva, caudal nominal normal de 550 ... 600 l/min

Especificaciones técnicas generales			
Tipo	V-5-1/4-B	VO-3-1/4-B	V-3-1/4-B
Caudal nominal [l/min] 1 → 2	550	600	
Función de válvula	Válvula de 5/2 vías	Válvula de 3/2 vías	
Construcción	Válvula de asiento, de accionamiento directo	Válvula de asiento, de accionamiento directo	Válvula de asiento, de accionamiento directo
Conexión neumática	G1/4	G1/4	G1/4
Diámetro nominal [mm]	7,0	7,0	7,0
Peso [g]	240	130	130
Fuerza de accionamiento con 6 bar [N]	163,8 ... 200,2	115,2 ... 140,8	63 ... 77

Materiales	
Junta	NBR
Cuerpo	Fundición inyectada de aluminio


Condiciones de funcionamiento y del entorno	
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Indicación sobre el fluido de funcionamiento / fluido de mando	Es posible el funcionamiento con aire comprimido lubricado (lo cual requiere seguir utilizando aire lubricado)
Presión de funcionamiento [bar]	-0,95 ... 10
Temperatura del medio [°C]	-10 ... +60
Temperatura ambiente [°C]	-10 ... +60

Válvulas de leva


Esquemas funcionales

Vista en sección


V-3-1/4-B, normalmente cerrada




VO-3-1/4-B, normalmente abierta




V/O-3-PK-3




V/O-3-1/8




V ... -3-1/8, normalmente cerrada




Cabezal de accionamiento hacia la izquierda
(número 1 del cabezal coincide con el número 1 del cuerpo)




V ... -3-1/8, normalmente abierta



Cabezal de accionamiento hacia la derecha
(número 1 del cabezal coincide con el número 2 del cuerpo)




VS-4-1/8



- 1 Conexión de aire comprimido
- 2, 4 Utilización

- 3 Conexión de escape

V-3-M5



! Importante

Los pasos funcionales explicados recurriendo al ejemplo de la válvula de leva, son igualmente válidos en el caso de válvulas de rodillo, válvulas de rodillo basculante y válvulas de

palanca basculante. El funcionamiento siempre es el mismo, únicamente cambia el modo de utilización con cabezales de accionamiento.

Válvulas de leva


Hoja de datos

FESTO


Dimensiones

Datos CAD disponibles en → www.festo.com

Válvula de leva V-3-1/4-B, VO-3-1/4-B



Válvula de leva V-5-1/4-B



Válvula de leva	B1	B2	B3	B6	B7	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7
V-3-1/4-B, VO-3-1/4-B	25,4	11	16	-	-	G1/4	6,4	5,5	4,5	M4	21	10
V-5-1/4-B	50,4	36	41	16	25	G1/4	6,4	5,5	4,5	M4	21	10

Válvula de leva	L1	L2	L3	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9
V-3-1/4-B, VO-3-1/4-B	50	44,5	7	64	50	36	19	11,5	32,5	4	2,6	1,7
V-5-1/4-B	50	37,5	7	64	50	36	19	11,5	32,5	4	2,6	1,7


Válvulas de leva

Hoja de datos

Dimensiones


Datos CAD disponibles en www.festo.com

Válvula de leva V/O-3-PK-3




- 1 Boquilla enchufable para tubo flexible con diámetro nominal de 3 mm
- 2 Carrera máxima
- 3 Apertura máxima
- 4 Inicio de la apertura

Válvula de leva V-3-M5



- 1 Carrera máxima

Válvula de leva VS-4-1/8



- 1 Posición inicial
- 2 Posición de conexión
- 3 Sentido de accionamiento
- 4 Distancia mínima de la leva

Válvula de leva	B1	B2	D1	D2	D3	D4	D5	D6	T1	T2
V/O-3-PK-3	15	8	-	4,3	7,5	4	2,4	7	10	-
V-3-M5	15	8	M5	4,3	M3	-	-	-	-	-
VS-4-1/8	20	5,5	G1/8	5,3	-	4,1	10	-	8	5

Válvula de leva	L1	L2	L3	L4	L5	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H14
V/O-3-PK-3	20	12	13	3	8,5	38,5	33	13	11	4	0,9	2,1	2,9	-
V-3-M5	-	-	-	-	-	35,5	30	8	13	10	17	3,5	2,5	-
VS-4-1/8	36	25	5	39	35,5	62,5	55	18	8,5	18,5	5,5	-	-	13

Válvulas de leva


Hoja de datos

FESTO


Dimensiones

Datos CAD disponibles en → www.festo.com


Válvula de leva V/O-3-1/8



Palanca con rodillo de accionamiento AR-01 para válvula de leva V/O-3-1/8



Palanca con rodillo de accionamiento basculante AL-01 para válvula de leva V/O-3-1/8



- 1 Carrera máxima
- 2 Apertura máxima
- 3 Inicio de la apertura
- 4 Trayecto mínimo de accionamiento
- 5 Sentido de accionamiento

Válvula de leva	B1	D1	D2	D3	D4	D5	L1	L2	L3	L4	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7 ±0,2	H8 ±0,2	T1
V/O-3-1/8	18	G1/8	5,3	M4	12,5	4,5	36	25	4,5	28	59,5	44	18	8,5	18,5	3,5	1,4	0,6	8

Palanca con rodillo de accionamiento	B2	D6	L5	L6	L7	L8	H9	H10 min.	H11	H12 +0,2	H13 +0,2	H14	H15 min.	H16	W1
AR-01	8	17	54	-	-	-	71	64	7	4	2	-	-	-	30°
AL-01	8	17	-	50,5	51	34	-	-	7	4	2	93,5	86,5	9	-

Válvulas de leva


Hoja de datos

FESTO


Dimensiones

Datos CAD disponibles en → www.festo.com

Escuadra de fijación HV-M5



Escuadra de fijación HV-1/8



Escuadra de fijación	B1	B2	B3	D1	L1	L2	H1	H2	H3
HV-M5	17	8	1,5	4,3	20	12	35	4	8
HV-1/8	21	10,5	2	5,3	36	25	42	6	11

Referencias

Caudal nominal [l/min]	Función de válvula	Descripción	Reposición mecánica	Posición normal	Nº art.	Tipo
Válvula de leva						
80	Válvula monoestable de 3/2 vías	Apropiada para vacío	■	Cerrada	3626	V-3-M5
		Apropiada para vacío	■	Cerrada/ Abierta	10747	V/O-3-PK-3
140 ... 147	Válvula monoestable de 4/2 vías	–	■	–	3394	VS-4-1/8
140	Válvula monoestable de 3/2 vías	Apropiada para vacío	■	Cerrada/ Abierta	4938	V/O-3-1/8
146 ... 154	Válvula monoestable de 3/2 vías	–	■	Cerrada	2334	VS-3-1/8
141 ... 161	Válvula monoestable de 3/2 vías	–	■	Abierta	2952	VOS-3-1/8
550	Válvula monoestable de 5/2 vías	Apropiada para vacío	■	–	6809	V-5-1/4-B
600	Válvula monoestable de 3/2 vías	Apropiada para vacío	■	Cerrada	6808	V-3-1/4-B
				Abierta	9157	VO-3-1/4-B

Válvulas con palanca basculante

FESTO

Hoja de datos – Válvula con palanca oscilante, caudal nominal normal de 80 ... 140 l/min

-  - Caudal
80 ... 140 l/min

Fijación mediante taladro pasante

-  - Presión
-0,95 ... 8 bar

-  - Margen de temperatura
-10 ... +60 °C



Datos técnicos generales				
Tipo		RW/O-3-M5	RW/O-3-PK-3	RW/O-3-1/8
Caudal nominal	[l/min]	80	80	140
1 → 2				
Función de válvula		Válvula de 3/2 vías	Válvula de 3/2 vías	Válvula de 3/2 vías
Construcción		Válvula de émbolo, de accionamiento directo	Válvula de émbolo, de accionamiento directo	Válvula de asiento, de accionamiento directo
Conexión neumática		M5	NW3 (boquilla enchufable)	G1/8
Diámetro nominal	[mm]	2	2,5	3,5
Peso	[g]	65	40	150
Fuerza de accionamiento con 6 bar	[N]	14,5	13,0 (RW) 16,0 (RWO)	28,0

Materiales				
Tipo		RW/O-3-M5	RW/O-3-PK-3	RW/O-3-1/8
Junta		NBR	NBR	NBR
Cuerpo		Fundición inyectada de zinc	POM	Aluminio anodizado

Condiciones de funcionamiento y del entorno				
Tipo		RW/O-3-M5	RW/O-3-PK-3	RW/O-3-1/8
Fluido		Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [-:-:-]		
Presión de funcionamiento	[bar]	-0,95 ... 8	0 ... 8	-0,95 ... 8
Temperatura del medio	[°C]	-10 ... +60		

Datos técnicos – Conjunto para la fijación de válvula de palanca basculante RW/O-3-1/8					
Rodillo bidireccional, tipo		ASK-01 (corto)	ASK-02 (corto)	ASL-02 (largo)	ASS-02 (varilla)
Máx. fuerza de accionamiento	[N]	-	7	En función de la altura de aproximación	En función de la altura de aproximación
Peso	[g]	20	30	35	30

Materiales – Palanca basculante					
Rodillo bidireccional, tipo		ASK-01 (corto)	ASK-02 (corto)	ASL-02 (largo)	ASS-02 (varilla)
Materiales		GD-Zn	Aluminio, acero		

Válvulas con palanca basculante


Hoja de datos

FESTO


Dimensiones

Datos CAD disponibles en www.festo.com

Válvula con palanca basculante RW/O-3-1/8




Válvula con palanca basculante RW-3-M5




	B1	B2	B3	D1	D2	D3	L1	L2	L3	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9
RW/O-3-1/8 ...	18	38	10	G1/8	5,3	6	36	25	4,5	78	69	18	8,5	18,5	-	-	-	-
RW-3-M5	30	15	-	12	4,3	M5	20	12	-	73,5	70,5	50	25,5	15	10	13	10,6	3

Válvula con palanca basculante RW/O-3-PK-3




	B1	D1	D2	D3	L1	L2	L3	L4	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9
RW/O-3-PK-3	15	6	4,3	7	20	12	3	8,5	77	45,5	53	11	11	4	20		

Escuadra de fijación HV-M5



Escuadra de fijación HV-1/8



Escuadra de fijación	B1	B2	B3	D1	L1	L2	H1	H2	H3
HV-M5	17	8	1,5	4,3	20	12	35	4	8
HV-1/8	21	10,5	2	5,3	36	25	42	6	11


Válvulas con palanca basculante

Hoja de datos


FESTO

Cabezal de accionamiento para válvula con palanca basculante


Palanca basculante corta ASK-01




Palanca basculante corta ASK-02



Palanca basculante larga ASL-02




Varilla basculante ajustable ASS-02




Cabezal de accionamiento	B1	B2	D1	D2	H1
ASK-01	30	8	12	-	25
ASK-02	23	8	17	-	30
ASL-02	32	7	18	-	25 ... 85
ASS-02	21	-	-	4	30 ... 140

Para ajustar los trayectos de accionamiento, reequipar el cabezal


Posición normal (estado de suministro)



Partes 1 y 2 giradas en 90° a lo largo del eje longitudinal



Partes 1 y 2 giradas en 180° a lo largo del eje longitudinal



- 1 (w1) en reposo o ángulo máximo (75°)
- 2 (w3) inicio de apertura (25° ± 8°)
- 3 (w2) ángulo máximo de apertura (40° ± 5°)
- 4 Sobrecarrera

Válvulas con palanca basculante

Hoja de datos

Referencias						
Caudal nominal [l/min]	Función de válvula	Descripción	Reposición mecánica	Posición normal	Nº art.	Tipo
Válvula de palanca basculante						
80	Válvula monoestable de 3/2 vías	Apropiada para vacío	■	Cerrada	4031	RW-3-M5
80	Válvula monoestable de 3/2 vías	No apropiada para vacío	■	Cerrada/ Abierta	10750	RW/O-3-PK-3
140	Válvula monoestable de 3/2 vías	Apropiada para vacío	■	Cerrada/ Abierta	4937	RW/O-3-1/8

Referencias				
	Descripción	Nº art.	Tipo	pe ¹⁾
Cabezal de accionamiento				
	Palanca corta, ejecución 1	13248	ASK-01	1
	Palanca corta, ejecución 2	5835	ASK-02	1
	Palanca larga	5836	ASL-02	1
	Varilla ajustable	4789	ASS-02	1

1) Cantidad por unidad de embalaje

Válvulas de antena

Hoja de datos – Válvula de antena, 146 ... 175 l/min

FESTO

-  Caudal
146 ... 175 l/min
 -  Presión
3,5 ... 8 bar
 -  Margen de temperatura
-10 ... +60 °C
- Fijación mediante taladro pasante



Datos técnicos generales		
Tipo	FVS-3-1/8	FVSO-3-1/8
Ejecución	Válvula de antena	
Caudal nominal [l/min] 1 → 2	146	175
Función de válvula	Válvula monoestable de 3/2 vías, cerrada	Válvula monoestable de 3/2 vías, abierta
Aire de escape	Con estrangulación	
Construcción	Válvula de asiento, servopilotada	
Sentido del flujo	Irreversible	
Principio de estanquidad	Suave	
Posición de montaje	Discrecional	
Indicación sobre dinamización forzosa	Frecuencia de conmutación mínima de 1/año	
Tipo de accionamiento	Mecánico	
Tipo de reposición	Muelle mecánico	
Conexión neumática	G1/8	
Diámetro nominal [mm]	3,5	
Peso [g]	130	
Fuerza de accionamiento con 6 bar [N]	→ Diagrama	

Materiales	
Junta	NBR
Cuerpo	Aluminio anodizado
Características del material	Conformidad con RoHS

Condiciones de funcionamiento y del entorno	
Fluido de trabajo	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Fluido de mando	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Nota sobre el fluido de trabajo/mando	Admite aire comprimido lubricado (lo cual requiere seguir utilizando aire lubricado)
Presión de funcionamiento [bar]	3,5 ... 8
Temperatura del medio [°C]	-10 ... +60
Temperatura ambiente [°C]	-10 ... +60
Clase de resistencia a la corrosión CRC ¹⁾	2


1) Clase de resistencia a la corrosión CRC 2 según norma de Festo FN 940070
Componentes con moderado riesgo de corrosión. Aplicación en interiores en caso de condensación. Piezas exteriores visibles con características esencialmente decorativas en la superficie que están en contacto directo con atmósferas habituales en entornos industriales.

Válvulas de antena

Hoja de datos – Válvula de antena, 146 ... 175 l/min

Fuerzas F y trayectos de conmutación l con 6 bar en función de la distancia de aproximación L

Válvula de antena



Esta válvula servopilotada con fuerzas de accionamiento mínimas es especialmente apropiada en sistemas de detección de piezas diferentes o de posiciones no precisas o en sistemas de varios niveles de accionamiento. Las piezas pueden topar o sobrepasar la varilla elástica desde cualquier dirección en un ángulo recto en relación con el eje de la varilla.

- 1 Fuerza de conmutación
- 2 Fuerza de avance
- 3 Trayecto de mando
- 4 Trayecto de avance
- 5 Margen de aproximación admisible

Ejemplo:

Si la distancia desde el final del muelle es de 30 mm, se obtiene lo siguiente:

trayecto de conmutación de 54 mm
fuerza de conmutación 0,57 N

trayecto de avance 88 mm
fuerza de avance 0,75 N

Válvulas de antena


Hoja de datos – Válvula de antena, 146 ... 175 l/min

FESTO

Dimensiones

Datos CAD disponibles en → www.festo.com

Válvula de antena FVS, FVSO



Válvula de antena	B1	D1	D2	H1	H2	H3	H4 max.	H5	H6	H7	L1	L2	☉ 1
FVS, FVSO	18	G1/8	5,3	220	85	68,5	40	18,5	18	8,5	36	25	4

Referencias

Caudal nominal [l/min]	Función de válvula	Descripción	Posición normal	Aire de pilotaje ¹⁾	Nº art.	Tipo
Válvula de antena						
146	Válvula monoestable de 3/2 vías	Válvula de antena	Cerrada	Interna	3876	FVS-3-1/8
175	Válvula monoestable de 3/2 vías	Válvula de antena	Abierta	Interna	3877	FVSO-3-1/8

1) Con válvulas servopilotadas

Válvulas con rodillo escamoteable, válvulas con palanca escamoteable

FESTO


Hoja de datos – Válvula con rodillo escamoteable, válvula con palanca escamoteable, caudal nominal normal de 80 ... 175 l/min

-  Caudal
80 ... 600 l/min

Fijación mediante taladro pasante

-  Presión
-0,95 ... 8 bar

-  Margen de temperatura
-10 ... +60 °C



Datos técnicos generales					
Tipo	L/O-3-PK-3	L-3-M5	LS-3-1/8	LOS-3-1/8	LS-4-1/8
Ejecución	Válvula con rodillo escamoteable		Válvula de palanca basculante		
Caudal nominal [l/min] 1 → 2	80		146	175	128
Función de válvula	Válvula de 3/2 vías		Válvula de 3/2 vías	Válvula de 3/2 vías	Válvula de 4/2 vías
Construcción	Válvula de asiento, de accionamiento directo		Válvula de asiento, servopilotada		
Sentido del flujo	-		Irreversible		
Principio de estanquidad	-		Suave		
Posición de montaje	-		Discrecional		
Conexión neumática	PK-3 ¹⁾	M5	G1/8	G1/8	G1/8
Diámetro nominal [mm]	2,5	2	3,5	3,5	3,5
Peso [g]	19	43	110	110	220
Fuerza de accionamiento [N]	-	16,5	1,7	1,8	2,2
• con 6 bar					
• Normalmente cerrada [N]	10,0	-	-	-	-
• Normalmente abierta [N]	13,0	-	-	-	-

1) Boquilla enchufable para tubo flexible con diámetro nominal de 3 mm

Materiales					
Tipo	L/O-3-PK-3	L-3-M5	LS-3-1/8	LOS-3-1/8	LS-4-1/8
Junta	NBR				
Cuerpo	POM	Fundición inyectada de zinc	Aluminio anodizado		
Características del material	-		Conformidad con RoHS		

Condiciones de funcionamiento y del entorno					
Tipo	L/O-3-PK-3	L-3-M5	LS-3-1/8	LOS-3-1/8	LS-4-1/8
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [-:-:-]				
Indicación sobre el fluido de funcionamiento / de pilotaje fluido de mando	-		Es posible el funcionamiento con aire comprimido lubricado (lo cual requiere seguir utilizando aire lubricado)		
Presión de funcionamiento [bar]	0 ... 8	-0,95 ... 8	3,5 ... 8		
Temperatura del medio [°C]	-		-10 ... +60		
Temperatura ambiente [°C]	-10 ... +60				
Clase de resistencia a la corrosión CRC ¹⁾	-		2		

1) Clase de resistencia a la corrosión CRC 2 según norma de Festo FN 940070
Componentes con moderado riesgo de corrosión. Aplicación en interiores en caso de condensación. Piezas exteriores visibles con características esencialmente decorativas en la superficie que están en contacto directo con atmósferas habituales en entornos industriales.

Válvulas con rodillo escamoteable, válvulas con palanca escamoteable

FESTO

Hoja de datos – Válvula con rodillo escamoteable, válvula con palanca escamoteable, caudal nominal normal de 550 ... 600 l/min

Datos técnicos generales			
Tipo	L-5-1/4-B	L-3-1/4-B	LO-3-1/4-B
Ejecución	Válvula de palanca basculante	Válvula de palanca basculante	Válvula de palanca basculante
Caudal nominal [l/min] 1 → 2	550	600	600
Función de válvula	Válvula de 5/2 vías	Válvula de 3/2 vías, cerrada	Válvula de 3/2 vías, abierta
Construcción	Válvula de asiento, de accionamiento directo	Válvula de asiento, de accionamiento directo	Válvula de asiento, de accionamiento directo
Conexión neumática	G1/4	G1/4	G1/4
Diámetro nominal [mm]	7,0	7,0	7,0
Peso [g]	360	250	250
Fuerza de accionamiento [N]	71,5	24,5	50,0

Materiales			
Tipo	L-5-1/4-B	L-3-1/4-B	LO-3-1/4-B
Junta	NBR		
Cuerpo	Fundición inyectada de aluminio		

Condiciones de funcionamiento y del entorno			
Tipo	L-5-1/4-B	L-3-1/4-B	LO-3-1/4-B
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]		
Indicación sobre el fluido de funcionamiento / de pilotaje fluido de mando	Es posible el funcionamiento con aire comprimido lubricado (lo cual requiere seguir utilizando aire lubricado)		
Presión de funcionamiento [bar]	-0,95 ... 10		
Temperatura ambiente [°C]	-10 ... +60		

Válvulas con rodillo escamoteable, válvulas con palanca escamoteable

Hoja de datos

Dimensiones

Datos CAD disponibles en www.festo.com

Válvula con rodillo escamoteable L/O-3-PK-3

2 Boquilla enchufable para tubo flexible con diámetro interior de 3 mm
 3 Apertura máxima
 4 Inicio de la apertura
 5 Carrera máxima
 7 Sentido de accionamiento

Válvula con rodillo escamoteable L-3-M5

1 Trayecto de mando
 7 Sentido de accionamiento

Válvula con rodillo escamoteable L-3-1/4-B, LO-3-1/4-B

3 Inicio de la apertura
 4 Apertura máxima
 5 Carrera máxima
 6 Trayecto de conmutación de la leva
 7 Sentido de accionamiento

Válvula con rodillo escamoteable L-5-1/4-B

3 Inicio de la apertura
 4 Apertura máxima
 5 Carrera máxima
 6 Trayecto de conmutación de la leva
 7 Sentido de accionamiento

Válv. con rodillo escamoteable	B3	B4	D7	D8	L3	L4	L6	L7	L8	L9
L/O-3-PK-3	4,8	-	10	-	-	-	23	-	-	-
L-3-M5	-	-	-	-	14,5	8,5	23	-	-	-
L-3-1/4-B, LO-3-1/4-B	-	8	-	17	-	-	9	55	54	31
L-5-1/4-B	-	8	-	17	-	-	9	55	54	31

Válv. con rodillo escamoteable	H10	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	W1	W2
L/O-3-PK-3	-	-	10,5	22,3	23,2	59,5	24	-	-	-	30°	-
L-3-M5	3	-	52,5	-	-	55,5	-	-	-	-	30°	-
L-3-1/4-B, LO-3-1/4-B	-	62,5	7,4	-	-	102	6,3	4,1	10	7	-	50°
L-5-1/4-B	-	62,5	7,4	-	-	102	6,3	4,1	10	7	-	50°

Válvulas con rodillo escamoteable, válvulas con palanca escamoteable

Hoja de datos

Dimensiones Datos CAD disponibles en www.festo.com

Válvula con palanca escamoteable LS-3-1/8, LOS-3-1/8

- 1 Posición inicial
- 2 Posición de conexión
- 5 Borde inferior de la guía o de la leva de mando
- 6 Retorno sin carga
- 7 Trayecto mínimo de conmutación

Válvula con palanca escamoteable LS-4-1/8

- 1 Posición inicial
- 2 Posición de conexión
- 5 Borde inferior de la guía o de la leva de mando
- 6 Retorno sin carga
- 7 Trayecto mínimo de conmutación

Válvula con palanca escamoteable	B4	B5	L8	L9	H10	H11	H12 +0,2, -0,3	H13	W1
LS-3-1/8, LOS-3-1/8	4,4	-	49,5	13,5	66	62,5	7,5	6	50°
LS-4-1/8	4,4	9	49,5	13,5	66	62,5	7,5	6	50°

Escuadra de fijación HV-M5

Escuadra de fijación HV-1/8

Escuadra de fijación	B1	B2	B3	D1	L1	L2	H1	H2	H3
HV-M5	17	8	1,5	4,3	20	12	35	4	8
HV-1/8	21	10,5	2	5,3	36	25	42	6	11

Válvulas con rodillo escamoteable, válvulas con palanca escamoteable

Referencias

Referencias						
Caudal nominal [l/min]	Función de válvula	Descripción	Reposición mecánica	Posición normal	Nº art.	Tipo
Válvula con palanca escamoteable						
128	Válvula monoestable de 4/2 vías	Válvula de palanca basculante	■	–	3416	LS-4-1/8
146	Válvula monoestable de 3/2 vías	Válvula de palanca basculante	■	Cerrada	2186	LS-3-1/8
175	Válvula monoestable de 3/2 vías	Válvula de palanca basculante	■	Abierta	2950	LOS-3-1/8
Válvula con rodillo escamoteable						
80	Válvula monoestable de 3/2 vías	Válvula con rodillo escamoteable	■	Cerrada/ Abierta	10749	L/O-3-PK-3
		Válvula con rodillo escamoteable, apropiada para vacío		Cerrada	3628	L-3-M5
550	Válvula monoestable de 5/2 vías	Válvula con rodillo escamoteable, apropiada para vacío	■	–	8993	L-5-1/4-B
600	Válvula monoestable de 3/2 vías	Válvula con rodillo escamoteable, apropiada para vacío	■	Cerrada	8982	L-3-1/4-B
				Abierta	8989	LO-3-1/4-B

Referencias				
	Descripción	Nº art.	Tipo	PE ¹⁾
Cabezal de accionamiento				
	Para válvula con rodillo escamoteable L-3-M5, palanca con tornillos de fijación	6513	AL-05	1

1) Cantidad por unidad de embalaje

Válvulas con rodillo, palancas de leva con rodillo

FESTO

Hoja de datos – Válvula con rodillo, válvula de leva con rodillo, caudal nominal normal de 80 ... 170 l/min

-  - Caudal
80 ... 600 l/min

Fijación con taladros pasantes o
montaje en panel frontal

-  - Presión
-0,95 ... 10 bar

-  - Margen de temperatura
-10 ... +60 °C



Datos técnicos generales					
Tipo	R/O-3-PK-3	R-3-M5	RS-3-1/8	ROS-3-1/8	RS-4-1/8
Ejecución	Válvula con rodillo				
Caudal nominal [l/min] 1 → 2	80		151	169	128
Función de válvula	Válvula de 3/2 vías, cerrada/abierta		Válvula de 3/2 vías	Válvula de 3/2 vías	Válvula de 4/2 vías
Aire de escape	-	-	Con estrangulación		
Construcción	Válvula de asiento, de accionamiento directo		Válvula de asiento, servopilotada		
Sentido del flujo	-	-	Irreversible		
Principio de estanquidad	-	-	Suave		
Posición de montaje	-	-	Discrecional		
Nota sobre la dinamización forzosa	-	-	Frecuencia de conmutación mínima de 1/año		
Conexión neumática	PK-3 ¹⁾	M5	G1/8	G1/8	G1/8
Diámetro nominal [mm]	2,5	2	3,5	3,5	3,5
Peso [g]	18	40	120	120	230
Fuerza de accionamiento [N]	-	16,5	1,7	1,9	1,8
• con 6 bar					
• Normalmente cerrada [N]	10,0	-	-	-	-
• Normalmente abierta [N]	15,0	-	-	-	-

1) Boquilla enchufable para tubo flexible con diámetro nominal de 3 mm

Válvulas con rodillo, palancas de leva con rodillo

FESTO

Hoja de datos – Válvula con rodillo, válvula de leva con rodillo, caudal nominal normal de 80 ... 170 l/min

Materiales					
Tipo	R/O-3-PK-3	R-3-M5	RS-3-1/8	ROS-3-1/8	RS-4-1/8
Junta	NBR				
Cuerpo	POM	Fundición inyectada de zinc	Aluminio anodizado		
Características del material	-		Conformidad con RoHS		

Condiciones de funcionamiento y del entorno					
Tipo	R/O-3-PK-3	R-3-M5	RS-3-1/8	ROS-3-1/8	RS-4-1/8
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [-:-:-]				
Indicación sobre el fluido de funcionamiento / fluido de mando	Es posible el funcionamiento con aire comprimido lubricado (lo cual requiere seguir utilizando aire lubricado)				
Presión de funcionamiento [bar]	0 ... 8	-0,95 ... 8	3,5 ... 8	3,5 ... 8	3,5 ... 8
Temperatura del medio [°C]	-	-	-10 ... +60		
Temperatura ambiente [°C]	-10 ... +60				
Clase de resistencia a la corrosión CRC ¹⁾	-	-	2		

- 1) Clase de resistencia a la corrosión CRC 2 según norma de Festo FN 940070
Componentes con moderado riesgo de corrosión. Aplicación en interiores en caso de condensación. Piezas exteriores visibles con características esencialmente decorativas en la superficie que están en contacto directo con atmósferas habituales en entornos industriales.

Datos técnicos – Cabezal de accionamiento		
Tipo	AR-01	AL-01
Ejecución	Palanca con rodillo	Válvula con rodillo escamoteable
Máx. fuerza de accionamiento [N]	10	12
Peso [g]	42	52

Materiales – Cabezal de accionamiento	
Cabezal de accionamiento	Acero cincado

Válvulas con rodillo, palancas de leva con rodillo

FESTO

Hoja de datos – Válvula con rodillo, válvula de leva con rodillo, caudal nominal normal de 550 ... 600 l/min

Datos técnicos generales			
Tipo	R-5-1/4-B	R-3-1/4-B	RO-3-1/4-B
Ejecución	Válvula con rodillo	Válvula con rodillo	Válvula con rodillo
Caudal nominal [l/min] 1 → 2	550	600	600
Función de válvula	Válvula de 5/2 vías	Válvula de 3/2 vías, cerrada	Válvula de 3/2 vías, abierta
Construcción	Válvula de asiento, de accionamiento directo	Válvula de asiento, de accionamiento directo	Válvula de asiento, de accionamiento directo
Conexión neumática	G1/4	G1/4	G1/4
Diámetro nominal [mm]	7,0	7,0	7,0
Peso [g]	340	230	230
Fuerza de accionamiento [N]	75,0	26,0	48,0

Materiales	
Junta	NBR
Cuerpo	Fundición inyectada de aluminio

Condiciones de funcionamiento y del entorno	
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Indicación sobre el fluido de funcionamiento / de pilotaje fluido de mando	Es posible el funcionamiento con aire comprimido lubricado (lo cual requiere seguir utilizando aire lubricado)
Presión de funcionamiento [bar]	-0,95 ... 10
Temperatura ambiente [°C]	-10 ... +60


Válvulas con rodillo, palancas de leva con rodillo

Hoja de datos


Dimensiones

Datos CAD disponibles en www.festo.com


Válvula con rodillo R/O-3-PK-3




Válvula con rodillo R-3-M5



Válvula con rodillo R-3-1/4-B, RO-3-1/4-B



Válvula con rodillo R-5-1/4-B



Válvula con rodillo	B3	B4	D7	D8	L3	L4	L5	L6
R/O-3-PK-3	4,8	-	10	-	-	-	-	23
R-3-M5	-	-	-	-	14,5	8,5	-	23
R-3-1/4-B, RO-3-1/4-B	-	8	-	17	-	55,5	39	9
R-5-1/4-B	-	8	-	17	-	55,5	39	9

Válvula con rodillo	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	W1
R/O-3-PK-3	14,5	51,5	16,8	18,5	10,5	-	-	30°
R-3-M5	3	48,5	45,5	-	-	-	-	30°
R-3-1/4-B, RO-3-1/4-B	-	79,3	min. 72,5	62,5	7,4	6,5	4,3	30°
R-5-1/4-B	-	79,3	min. 72,5	62,5	7,4	6,5	4,3	30°


Válvulas con rodillo, palancas de leva con rodillo

Hoja de datos


Dimensiones

Datos CAD disponibles en www.festo.com


Válvula básica, válvula de leva V/O-3-1/8



Palanca con rodillo de accionamiento AR-01 para válvula de leva V/O-3-1/8



Palanca con rodillo de accionamiento basculante AL-01 para válvula de leva V/O-3-1/8



- 1 Carrera máxima
- 2 Apertura máxima
- 3 Inicio de la apertura
- 4 Trayecto mínimo de accionamiento
- 5 Sentido de accionamiento

Importante

Utilizando un cabezal de accionamiento, la válvula de leva V/O-3-1/8 puede convertirse en una válvula con rodillo o en una válvula de palanca

basculante con rodillo. Los datos técnicos constan en la parte correspondiente a la válvula de leva.

Válvula de leva	B1	D1	D2	D3	D4	D5	L1	L2	L3	L4	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7 ±0,2	H8 ±0,2	T1
V/O-3-1/8	18	G1/8	5,3	M4	12,5	4,5	36	25	4,5	28	59,5	44	18	8,5	18,5	3,5	1,4	0,6	8

Palanca	B2	D6	L5	L6	L7	L8	H9	H10 min.	H11	H12 +0,2	H13 +0,2	H14	H15 min.	H16	W1
AR-01	8	17	54	-	-	-	71	64	7	4	2	-	-	-	30°
AL-01	8	17	-	50,5	51	34	-	-	7	4	2	93,5	86,5	9	-


Válvulas con rodillo, palancas de leva con rodillo

Hoja de datos

Dimensiones


Datos CAD disponibles en www.festo.com

Válvula con rodillo RS-3-1/8, ROS-3-1/8



- 1 Posición inicial
- 2 Posición de conexión
- 5 Borde inferior de la guía o de la leva de mando


Válvula con rodillo RS-4-1/8




- 1 Posición inicial
- 2 Posición de conexión
- 5 Borde inferior de la guía o de la leva de mando

Válvula con rodillo	B1	B2	D1	L1	L2	H1	H2	H3 +0,2, -0,3
RS-3-1/8, ROS-3-1/8	7,7	-	12,5	51,5	0,5	64,5	61	6
RS-4-1/8	7,7	9	12,5	51,5	0,5	64,5	61	6

Escuadra de fijación HV-M5



Escuadra de fijación HV-1/8



Escuadra de fijación	B1	B2	B3	D1	L1	L2	H1	H2	H3
HV-M5	17	8	1,5	4,3	20	12	35	4	8
HV-1/8	21	10,5	2	5,3	36	25	42	6	11

Válvulas con rodillo, palancas de leva con rodillo

Referencias

Referencias						
Caudal nominal [l/min]	Función de válvula	Descripción	Reposición mecánica	Posición normal	Nº art.	Tipo
Válvula con rodillo						
80	Válvula monoestable de 3/2 vías	Válvula con rodillo	■	Cerrada/Abierta	10748	R/O-3-PK-3
				Cerrada	3629	R-3-M5
128	Válvula monoestable de 4/2 vías	Válvula con rodillo	■	–	2949	RS-4-1/8
151	Válvula monoestable de 3/2 vías	Válvula con rodillo	■	Cerrada	2272	RS-3-1/8
169	Válvula monoestable de 3/2 vías	Válvula con rodillo	■	Abierta	2270	ROS-3-1/8
550	Válvula monoestable de 5/2 vías	Válvula con rodillo, apropiada para vacío	■	–	8996	R-5-1/4-B
600	Válvula monoestable de 3/2 vías	Válvula con rodillo, apropiada para vacío	■	Cerrada	8985	R-3-1/4-B
				Abierta	8991	RO-3-1/4-B

Referencias					
	Descripción	Nº art.	Tipo	PE ¹⁾	
Cabezal de accionamiento					
	Para válvula de leva V/O-3-1/8, palanca con rodillo	4936	AR-01	1	
	Para válvula de leva V/O-3-1/8, palanca basculante	4941	AL-01	1	
	Para válvula con palanca con rodillo R-3-M5, palanca con tornillos de fijación	6512	AR-05	1	

1) Cantidad por unidad de embalaje

Válvulas de vías de accionamiento mecánico

Accesorios

FESTO

Referencias					
	Descripción		Nº art.	Tipo	PE ¹⁾
Racor rápido roscado con hexágono exterior (ejecución Mini)					
	Conexión roscada M5 para diámetro exterior de tubo flexible de	3 mm	153302	QSM-M5-3	10
		4 mm	153304	QSM-M5-4	10
		6 mm	153306	QSM-M5-6	10
	Conexión roscada G1/8 para diámetro exterior del tubo flexible de	4 mm	186264	QSM-G1/8-4	10
		6 mm	186265	QSM-G1/8-6	10
Racor rápido roscado con hexágono exterior (ejecución estándar)					
	Conexión roscada G1/8 para diámetro exterior del tubo flexible de	4 mm	186095	QS-G1/8-4	10
		6 mm	186096	QS-G1/8-6	10
	Conexión roscada G1/4 para diámetro exterior del tubo flexible de	6 mm	186097	QS-G1/4-6	10
		8 mm	186099	QS-G1/4-8	10
		10 mm	186101	QS-G1/4-10	10
Racor rápido roscado con hexágono interior (ejecución Mini)					
	Conexión roscada M5 para diámetro exterior de tubo flexible de	3 mm	153313	QSM-M5-3-I	10
		4 mm	153315	QSM-M5-4-I	10
		6 mm	153315	QSM-M5-6-I	10
	Conexión roscada G1/8 para diámetro exterior del tubo flexible de	4 mm	186266	QSM-G1/8-4-I	10
		6 mm	186267	QSM-G1/8-6-I	10
Racor rápido roscado con hexágono interior (ejecución estándar)					
	Conexión roscada G1/8 para diámetro exterior del tubo flexible de	4 mm	186106	QS-G1/8-4-I	10
		6 mm	186107	QS-G1/8-6-I	10
		8 mm	186109	QS-G1/8-8-I	10
	Conexión roscada G1/4 para diámetro exterior del tubo flexible de	6 mm	186108	QS-G1/4-6-I	10
		8 mm	186110	QS-G1/4-8-I	10
		10 mm	186112	QS-G1/4-10-I	10
Silenciador					
	Rosca de conexión	G1/8	2307	U-1/8	1
			161419	UC-1/8	1
		G1/4	2316	U-1/4	1
			6842	U-1/4-B	1
			165004	UC-1/4	1
Escuadra de fijación					
	Para válvulas con racor y conexión roscada M5	11 g	9634	HV-M5	1
	Para válvulas con racor y conexión roscada G1/8	32 g	9635	HV-1/8	1

1) Cantidad por unidad de embalaje