


Electroválvulas / Válvulas neumáticas, ISO 15407-1


FESTO



Electroválvulas VSVA, ISO 15407-1

Características

FESTO



Solución innovadora

- Válvulas de alto rendimiento con robusto cuerpo metálico
- Conexión eléctrica mediante conector cuadrado individual o conector redondo tipo zócalo
- Sustitución de válvula bajo presión, con placa de bloqueo vertical
- Funcionamiento de reserva
- Funcionamiento con vacío

Versatilidad

- Sistema modular con numerosas configuraciones posibles
- Posibilidad de modificación y ampliación posterior sencillas
- Integración posible de innovadores módulos funcionales
 - Placa reguladora de presión
 - Placa reguladora de caudal
 - Placa de bloqueo vertical
 - Placa de alimentación vertical
- Alimentación versátil del aire y posibilidad de disponer de diversas zonas de presión mediante placas verticales de alimentación
- Numerosas funciones de válvulas
- Amplio margen de tensión de funcionamiento, desde 12 V DC hasta 230 V AC

Funcionamiento seguro

- Componentes metálicos robustos y duraderos
 - Válvulas
 - Placas con encadenamiento horizontal
 - Placas con encadenamiento vertical
- Rápida localización de fallos mediante LED en el conector o con junta iluminada
- Variante de conector redondo con LED integrado
- Sustitución sencilla y rápida de las válvulas en caso necesario
- Accionamiento manual auxiliar
- Gran duración gracias a la utilización de válvulas de corredera


Montaje sencillo

- Sólido montaje en la pared o montaje en perfil DIN
- Baterías combinadas de anchos de 18 mm y 26 mm
- Manómetros enchufables a la placa reguladora de presión

Electroválvulas VSVA, ISO 15407-1

Características

Batería de válvulas sencilla



Equipamientos posibles

Válvula de 5/2 vías

- Monoestable, reposición por aire comprimido o reposición por muelle
- Biestable de impulsos
- Biestable, con señal prioritaria en 14

2 válvulas de 3/2 vías, monoestables

- Normalmente abierta
- Normalmente abierta, reversible (sobre demanda)
- Centro cerrado
- Normalmente cerrada, reversible (sobre demanda)
- 1 normalmente abierta, 1 normalmente cerrada
- 1 normalmente abierta, 1 normalmente cerrada, reversibles (sobre demanda)

Válvula de 5/3 vías

- Válvula de 3 posiciones
 - Normalmente abierta
 - Centro cerrado
 - Centro a escape

Características especiales

Funcionamiento con aire de pilotaje exterior

- En aplicaciones con vacío
- Con presiones de funcionamiento inferiores a 3 bar
- Con oscilaciones fuertes de la presión en la unidad funcional. Desacoplamiento de la unidad funcional y de la unidad de control neumática
- Con aire muy lubricado en la unidad funcional
- En baterías, si las zonas de presión se forman con los canales 3 y 5 (no en caso de 2x 3/2)
- Con baterías y zonas de presión equipadas con válvulas reversibles de 2x 3/2 vías (válvulas sobre demanda)

Funcionamiento con aire de pilotaje interior

- Con pocas oscilaciones de la presión en la unidad funcional
- Al usar placas reguladoras de presión encadenadas en vertical, también con funcionamiento reversible
- Solución ventajosa

Funcionamiento reversible con alimentación de la presión a través de canales 3 y 5

- Separación de zonas de presión mediante canales 3 y 5
 - Ejemplo: Canal 3 vacío, canal 5 impulso de expulsión
 - Ejemplo: canal 3, gran presión alrededor del émbolo para que avance el vástago de un cilindro de doble efecto. Canal 5, baja presión para que retroceda el vástago sin consumir mucha energía
- 2 válvulas de 3/2 vías utilizadas como válvula de 5/4 vías con superposición regulable y separación de zonas de presión en la variante reversible

Funcionamiento reversible con una placa reguladora de presión; alimentación de presión a través del canal 1

- Válvula reversible reguladora de presión, combinada con una válvula de 2x 3/2 vías de funcionamiento reversible, con regulación de las salidas 2 y 4
 - Regulador AB en salidas 2 y 4
 - Regulador A, salida 4
 - Regulador B, salida 2
- Las válvulas reversibles, reguladoras de presión, se encuentran en la posición de regulación inmediatamente después de conectar la fuente de energía
 - Posibilidad de ajuste en cualquier momento
 - Respuesta dinámica
 - Menor esfuerzo del regulador, ya que al comutar la válvula se mantiene la alimentación de presión
 - El escape no se produce a través del regulador

Electroválvulas VSVA, ISO 15407-1


Características

Batería de válvulas con combinación de tamaños y encadenamiento vertical

Electroválvula con válvulas servopilotadas individuales y conexión neumática según ISO 15218. Conexión mediante conectores tipo zócalo

Anchos combinados de 18 mm y 26 mm

Electroválvula con conector redondo central



Válvula reguladora de presión para ajustar la fuerza del actuador

Placa de bloqueo para sustituir electroválvulas durante el funcionamiento

Placa estranguladora en la batería para regular la velocidad del actuador

Placa de alimentación de presión en una cadena de control, como zona de presión separada

Placa intermedia entre tamaño 18 mm y tamaño 26 mm

Función de encadenamiento vertical

Regulador de presión

- Ejecución sencilla para regular la presión en la salida 4(A) o 2(B) o en la entrada 1(P)
- Ejecución doble para regular individualmente la presión en las salidas 4(A) y 2(B)
- Para la variante de salidas reversibles, para que el regulador se encuentre en la posición de regulación
- Con conexión para manómetros

Placa reguladora de caudal

- Ejecución con dos válvulas reguladoras que permiten regular el escape en 5 y 3. De esta manera, es posible iniciar el movimiento del actuador con el accionamiento manual auxiliar y, además, regular la velocidad necesaria


Placa vertical de bloqueo de presión

- Equipada con un conmutador para bloquear la alimentación de presión. De esta manera es posible sustituir una válvula de vías o una placa posterior sin desconectar el aire total de alimentación
- Si la cadena de control es redundante, el ciclo puede continuar funcionando si el control es monocíclico

Placa de alimentación vertical


- Como alimentación de aire adicional para una válvula
- Para la alimentación de una tercera zona de presión

Conexión individual con conector cuadrado tipo clavija, forma C



La válvula de vías está servopilotada según ISO 15218 y tiene un patrón de conexiones según DIN EN 175301-803, forma C.

Conexión individual con conector central redondo tipo clavija




Conexión eléctrica mediante conector tipo zócalo normalizado con M12- o M8, 24 V DC (EN 61076-2-101).

Electroválvulas VSVA, ISO 15407-1

Características

Batería sencilla de válvulas,

válvulas de vías con conector cuadrado tipo clavija, forma C




Ejecución

- Ancho de 26 mm
- Posición de reserva
- Alimentación de presión a través de canal 1
- Alimentación externa del aire de pilotaje
- Racores QS
- Escape a través de silenciador en canales 3 y 5

Batería de válvulas de 18 mm y 26 mm de ancho,

válvulas de vías con conector cuadrado tipo clavija, forma C




Ejecución

- Anchos de 18 mm y 26 mm combinados mediante placa intermedia
- Posiciones de reserva
- Alimentación de presión a través de canal 1
- Alimentación externa del aire de pilotaje
- Racores QS
- Escape a través de silenciador en canales 3 y 5 en las placas finales y en canal 3 adicionalmente en la placa intermedia

Batería de válvulas de configuración máxima,

con todas las placas de encadenamiento vertical




Ejecución

- Anchos de 18 mm y 26 mm combinados mediante placa intermedia
- Válvulas de vías con conector tipo clavija
- Reguladores de presión
- Placas de estrangulación
- Placas de bloqueo de presión
- Placas de alimentación con posición de reserva

Válvula de vías de accionamiento neumático,


montada en placa base individual



Las válvulas de vías montadas en placas base individuales pueden utilizarse para actuadores que están más alejados de una batería de válvulas o si sólo se utiliza un actuador.

Batería sencilla de válvulas,

zonas de presión mediante canales 3 y 5




Ejecución

- Ancho de 26 mm
- Posición de reserva
- Alimentación de presión a través de canales 3 y 5
- Alimentación externa del aire de pilotaje
- Racores QS
- Escape a través de silenciador

Batería de válvulas de 18 mm y 26 mm de ancho,

válvulas de vías con conector central redondo




Ejecución

- Anchos de 18 mm y 26 mm combinados mediante placa intermedia
- Posiciones de reserva
- Alimentación de presión a través de canal 1
- Alimentación interna del aire de pilotaje
- Racores QS
- Escape a través de silenciador en canales 3 y 5 en las placas finales y en canal 3 adicionalmente en la placa intermedia

Batería sencilla de válvulas,

con guiado del cable en un sentido




Ejecución

- Ancho de 26 mm
- Bobinas de 220 V DC
- Conector con cable tipo KMEB-2
 - Con el conector tipo zócalo con cable KMEB-1 no puede elegirse el sentido de salida del cable en caso de utilizar bobinas de tensión alterna

Batería de válvulas de 18 mm y 26 mm de ancho,

con válvulas de vías de accionamiento neumático




Ejecución

- Anchos de 18 mm y 26 mm combinados mediante placa intermedia
- Posiciones de reserva
- Alimentación de presión a través de canal 1
- Racores QS
- Escape a través de silenciador en canales 3 y 5 en las placas finales y en canal 3 y 5 adicionalmente en la placa intermedia

Electroválvulas VSVA, ISO 15407-1

Características


Electroválvulas con conector tipo clavija, forma C



Ejecuciones

- Ancho de 18 y 26 mm
- Válvulas de 2x 3/2, 5/2 y 5/3 vías
- 2 válvulas de 3/2 vías para funcionamiento reversible
- Alimentación de aire de pilotaje interno o externo, a elegir
- 12, 24 V DC, 24, 110 ó 220 V AC


Válvulas básicas con conexión según ISO 15218



Ejecuciones

- Ancho de 18 y 26 mm
- Válvulas de 2x 3/2, 5/2 y 5/3 vías
- Alimentación de aire de pilotaje interno o externo, a elegir


Válvulas de vías de accionamiento neumático



Ejecuciones

- Ancho de 18 y 26 mm
- Válvulas de 2x 3/2, 5/2 y 5/3 vías
- Entrada de señales en 12 y 14 a través d la placa base


Placa base sencilla



Ejecuciones

- Ancho de 18 y 26 mm
- Las conexiones 12 y 14 para alimentación externa de aire de pilotaje para electroválvulas y
- Las conexiones de entrada 12 y 14 para válvulas de accionamiento neumático son iguales


Conjunto de placas finales



Ejecuciones

- Anchos de 18 mm y 26 mm
- Conexiones 12 y 14 para alimentación externa de aire de pilotaje para electroválvulas
- En el caso de válvulas de accionamiento neumático, las entradas sólo se encuentran en la placa de enlace apropiada


Placa intermedia



Ejecución

- Adaptador entre los anchos de 18 mm y 26 mm
- Con conexiones adicionales para alimentación y escape de aire


Electroválvulas con conector central redondo tipo clavija



Ejecuciones

- Ancho de 18 y 26 mm
- Válvulas de 2x 3/2, 5/2 y 5/3 vías
- Alimentación de aire de pilotaje interno o externo, a elegir
- 24 V DC


Válvula servopilotada con conexión según ISO 15218



Ejecuciones

- Para 12, 24 V DC y 24 V AC sin circuito de protección
- Para 110 y 220 V AC con circuito de protección
- Válvula de 3/2 vías
- Accionamiento manual auxiliar mediante pulsador


Placa ciega para posición libre



Ejecuciones

- Ancho de 18 y 26 mm


Placa de enlace / Placa base conectada en serie



Ejecuciones

- Anchos de 18 mm y 26 mm
- Para electroválvulas
- Para válvulas de accionamiento neumático con conexiones adicionales para entradas de señales

Conjunto de placas intermedias




Ejecución

- Placa intermedia como adaptador entre los anchos de 18 mm y 26 mm
- Una placa final para 18 mm y otra para 26 mm

Electroválvulas VSVA, ISO 15407-1

Características


Placa reguladora de presión con una válvula reguladora



Ejecuciones

- Anchos de 18 mm y 26 mm
- Para regular la presión en la entrada de alimentación 1 (P). La presión ajustada es igual en las salidas 2 y 4
- Para regular la presión en la salida 4 (A).
 - El regulador de presión para funcionamiento reversible se alimenta a través de la conexión 1 de la placa base y alimenta la conexión 5 de la válvula
 - La válvula de vías se descarga a través de la conexión 1 hacia las conexiones 3 y 5 de la placa base
- Para regular la presión en la salida 2 (B).
 - En funcionamiento reversible, se alimenta en la entrada 3


Placa reguladora de presión con dos válvulas reguladoras



Ejecuciones

- Anchos de 18 mm y 26 mm
- Para regular la presión en las salidas 4 (A) y 2 (B)
 - Los reguladores de presión para funcionamiento reversible se alimentan a través de la conexión 1 de la placa base y alimentan las conexiones 5 y 3 de la válvula de vías
 - La válvula de vías se descarga a través de la conexión 1 hacia las conexiones 3 y 5 de la placa base


Placa de alimentación vertical



Ejecuciones

- Anchos de 18 mm y 26 mm
- Como unidad intermedia de alimentación
 - para una válvula
 - para la alimentación de una tercera zona de presión
- Ocupación con una válvula de vías


Placa reguladora de caudal



Ejecuciones

- Anchos de 18 mm y 26 mm
- Estranguladores en los canales 3 y 5
 - En el caso de zonas de presión creadas mediante los canales 3 y 5, las placas hacen las veces de unidades de estrangulación del aire de alimentación

Placa de bloqueo vertical



Ejecuciones

- Anchos de 18 mm y 26 mm
- Un interruptor de accionamiento mediante destornillador bloquea el canal 1.
 - Las placas estranguladoras, placas reguladoras o las válvulas de vías superiores pueden sustituirse
 - Otras piezas de la cadena de control (por ejemplo, actuadores), pueden sustituirse después de evacuar el aire a través de la válvula de vías

Manómetro



Ejecución


- Enchufable a las placas reguladoras

Electroválvulas VSVA, ISO 15407-1

Características

FESTO

Distribución según ISO 15407-1 en la placa base



VSVA


Cambio del escape del aire de pilotaje

Las válvulas VSVA se entregan con aire de escape sin descarga común.

Girando la junta entre la válvula y la

placa de alimentación se desví el aire de escape (aire de pilotaje) hacia el canal 12, con lo que se obtiene un

escape común amortiguable (ver dibujo).



- [1] Escape común del aire de pilotaje
- [2] Junta girable en 180°
- [3] Escape no común del aire de pilotaje (de origen)

Electroválvulas VSVA, ISO 15407-1

Características

Utilización de 2x válvulas de 3/2 vías como válvula de 5/4 vías																		
Código	Símbolo	Tabla de valores	Símbolo equivalente															
K		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Y1</th> <th>Y2</th> <th>A</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Y1	Y2	A	0	0		0	1		1	0		1	1		
Y1	Y2	A																
0	0																	
0	1																	
1	0																	
1	1																	
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Y1</th> <th>Y2</th> <th>A</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Y1	Y2	A	0	0		0	1		1	0		1	1		<ul style="list-style-type: none"> Centro a escape El actuador de doble efecto conectado a las salidas 2 y 4 no tiene presión en su posición normal, por lo que puede moverse aplicando fuerza desde fuera Si Y1(14) e Y2(12) reciben una señal, hay presión en las salidas 2 y 4
Y1	Y2	A																
0	0																	
0	1																	
1	0																	
1	1																	
N		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Y1</th> <th>Y2</th> <th>A</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Y1	Y2	A	0	0		0	1		1	0		1	1		<ul style="list-style-type: none"> Centro cerrado (debido a la combinación de válvula de vías de código K y dos válvulas antirretorno desbloqueables) Las válvulas antirretorno desbloqueables conectadas en las salidas 2 y 4 no tienen presión si la válvula está en posición normal. Las presiones del actuador cierran las válvulas antirretorno sin que se produzcan fugas. El actuador se detiene cuando las fuerzas están en equilibrio Las fugas únicamente pueden producirse en las juntas del actuador Si Y1(14) e Y2(12) reciben una señal, se aplica la misma presión en las salidas 2 y 4
Y1	Y2	A																
0	0																	
0	1																	
1	0																	
1	1																	
H		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Y1</th> <th>Y2</th> <th>A</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Y1	Y2	A	0	0		0	1		1	0		1	1		<ul style="list-style-type: none"> Posición normal, abierta hacia la salida 2 El actuador de doble efecto conectado a las salidas 2 y 4 recibe presión a través de la salida 2 si la válvula está en posición normal. La evacuación se produce a través de la salida 4. En estas condiciones, el actuador se encuentra en una posición definida, tal como también sería el caso al utilizar una válvula monoestable de 5/2 vías Si Y1(14) e Y2(10) reciben una señal, se evaca a través de la salida 2 y en la salida 4 hay presión. El actuador abandona su posición inicial Combinando válvulas antirretorno desbloqueables, con esta válvula 2x3/2 vías también puede producirse una posición de comutación cerrada. En ese caso, esta posición se activa mediante una señal activa en Y2(10)
Y1	Y2	A																
0	0																	
0	1																	
1	0																	
1	1																	

Electroválvulas VSVA, ISO 15407-1

Cuadro general de suministro

Funcionamiento	Versión	Tipo	Caudal [l/min]	Conexión de trabajo a la placa de conexión	Tensión de funcionamiento					
					[V CC]	[V CA]	12	24	24	110
2 válvulas de 3/2 vías en un mismo cuerpo										
	VSVA-B-T32...A2...C...	Ancho 18 mm, electroválvula monoestable	550	■	-	■	■	■	■	■
	VSVA-B-T32...-A2...R...		550	■	-	-	■	-	-	-
Ancho 26 mm, electroválvula monoestable										
	VSVA-B-T32...A1...C...		1 250	-	■	■	■	■	■	■
	VSVA-B-T32...A1...R...		1 250	-	■	-	■	-	-	-

Funcionamiento	Versión	Tipo	Caudal [l/min]	Conexión de trabajo a la placa de conexión	Tensión de funcionamiento					
					[V CC]	[V CA]	12	24	24	110
Válvula de 5/2 vías monoestable										
	VSVA-B-M52...A2...C...	Ancho 18 mm, electroválvula monoestable	700	■	-	■	■	■	■	■
	VSVA-B-M52...A2...R...		700	■	-	-	■	-	-	-
Ancho 26 mm, electroválvula monoestable										
	VSVA-B-M52...A1...C...		1 400	-	■	■	■	■	■	■
	VSVA-B-M52...A1...R...		1 400	-	■	-	■	-	-	-
Válvula de 5/2 vías biestable										
	VSVA-B-B52...A2...C...	Ancho 18 mm, electroválvula biestable	700	■	-	■	■	■	■	■
	VSVA-B-B52...A2...R...		700	■	-	-	■	-	-	-
Ancho 26 mm, electroválvula biestable										
	VSVA-B-B52...A1...C...		1 400	-	■	■	■	■	■	■
	VSVA-B-B52...A1...R...		1 400	-	■	-	■	-	-	-

Funcionamiento	Versión	Tipo	Caudal [l/min]	Conexión de trabajo a la placa de conexión	Tensión de funcionamiento					
					[V CC]	[V CA]	12	24	24	110
Válvula de 5/3 vías monoestable										
	VSVA-B-P53...A2...C...	Ancho 18 mm, válvula de posición intermedia	650	■	-	■	■	■	■	■
	VSVA-B-P53...-A2...R...		650	■	-	-	■	-	-	-
Ancho 26 mm, válvula de posición intermedia										
	VSVA-B-P53...A1...C...		1 400	-	■	■	■	■	■	■
	VSVA-B-P53...A1...R...		1 400	-	■	-	■	-	-	-

Electroválvulas VSVA, ISO 15407-1

Sinopsis de suministro

Tipo	Conector			Aire de pilotaje		Muelle recuperador Neumática	Posición de reposo			→ Página/Internet
	Cubo	Central redondo	In- terior	Ex- terior	2 cerradas		2 abiertas	1 abierta 1x cerrada		
	MEB	M8x1 M12x1								
Ancho 18 mm, electroválvula monoestable										
VSVA-B-T32...A2...C...	■	-	-	■	■	■	■	■	■	20
VSVA-B-T32...-A2...R...	-	■	■	■	■	■	■	■	■	36
Ancho 26 mm, electroválvula monoestable										
VSVA-B-T32...A1...C...	■	-	-	■	■	■	■	■	■	28
VSVA-B-T32...A1...R...	-	■	■	■	■	■	■	■	■	41

Tipo	Conector			Alimentación de aire de pilotaje		Muelle recuperador Neumá- tico	Procesamiento de señales			→ Página/Internet
	Cubo	Central redondo	In- terior	Externo	Neumá- tico		Monoes- table	Biestable/dominancia		
	MEB	M8x1 M12x1								
Ancho 18 mm, electroválvula monoestable										
VSVA-B-M52...A2...C...	■	-	-	■	■	■	■	■	-	20
VSVA-B-M52...A2...R...	-	■	■	■	■	■	■	■	-	36
Ancho 26 mm, electroválvula monoestable										
VSVA-B-M52...A1...C...	■	-	-	■	■	■	■	■	-	28
VSVA-B-M52...A1...R...	-	■	■	■	■	■	■	■	-	41
Ancho 18 mm, electroválvula biestable										
VSVA-B-B52...A2...C...	■	-	-	■	■	-	-	-	■	20
VSVA-B-B52...A2...R...	-	■	■	■	■	-	-	-	■	36
Ancho 26 mm, electroválvula de impulsos										
VSVA-B-B52...A1...C...	■	-	-	■	■	-	-	-	■	28
VSVA-B-B52...A1...R...	-	■	■	■	■	-	-	-	■	41

Tipo	Conector			Alimentación de aire de pilotaje		Posición de reposo			→ Página/Internet
	Cubo	Central redondo	In- terior	Externo	Centro cerrado	Centro a escape	Centro a presión		
	MEB	M8x1 M12x1							
Ancho 18 mm, válvula de posición intermedia									
VSVA-B-P53...A2...C...	■	-	-	■	■	■	■	■	20
VSVA-B-P53...-A2...R...	-	■	■	■	■	■	■	■	36
Ancho 26 mm, válvula de posición intermedia									
VSVA-B-P53...A1...C...	■	-	-	■	■	■	■	■	28
VSVA-B-P53...-A1...R...	-	■	■	■	■	■	■	■	41

Electroválvulas VSVA, ISO 15407-1



Sinopsis de suministro


FESTO


Encadenamiento en altura – Placa del regulador de presión								
Código	Símbolo de conexión	Tipo	Ancho		Presión de entrada		Descripción	➔ Página/Internet
			18 mm	26 mm	6 bar	10 bar		
Placa del regulador de presión para conexión 1								
ZA		VABF-S3-...-R1C2-C-10	■	■	–	■	<ul style="list-style-type: none"> Regula la presión en el canal 1 delante de la válvula distribuidora No se puede combinar con válvulas reversibles de 2x 3/2 vías (código P, Q, R). 	Ancho 18 46 Ancho 26 51
ZF		VABF-S3-...-R1C2-C-6	■	■	■	–		
Placa del regulador de presión para conexión 2								
ZC		VABF-S3-...-R2C2-C-10	■	■	–	■	<ul style="list-style-type: none"> Regula la presión en el canal 2 detrás de la válvula distribuidora No se puede combinar con válvulas reversibles de 2x 3/2 vías (código P, Q, R). 	Ancho 18 46 Ancho 26 51
ZH		VABF-S3-...-R2C2-C-6	■	■	■	–		
Placa del regulador de presión para conexión 4								
ZB		VABF-S3-...-R3C2-C-10	■	■	–	■	<ul style="list-style-type: none"> Regula la presión en el canal 4 detrás de la válvula distribuidora No se puede combinar con válvulas reversibles de 2x 3/2 vías (código P, Q, R). 	Ancho 18 46 Ancho 26 51
ZG		VABF-S3-...-R3C2-C-6	■	■	■	–		
Placa del regulador de presión para conexiones 2 y 4								
ZD		VABF-S3-...-R4C2-C-10	■	■	–	■	<ul style="list-style-type: none"> Regula la presión en los canales 2 y 4 detrás de la válvula distribuidora No se puede combinar con válvulas reversibles de 2x 3/2 vías (código P, Q, R). 	Ancho 18 46 Ancho 26 51
ZI		VABF-S3-...-R4C2-C-6	■	■	■	–		
Placa del regulador de presión para conexión 2, reversible								
ZL		VABF-S3-...-R6C2-C-10	■	■	–	■	<ul style="list-style-type: none"> Regulador de presión reversible para la conexión 2 	Ancho 18 46 Ancho 26 51
ZN		VABF-S3-...-R6C2-C-6	■	■	■	–		
Placa del regulador de presión para conexión 4, reversible								
ZK		VABF-S3-...-R7C2-C-10	■	■	–	■	<ul style="list-style-type: none"> Regulador de presión reversible para la conexión 4 	Ancho 18 46 Ancho 26 51
ZM		VABF-S3-...-R7C2-C-6	■	■	■	–		


Electroválvulas VSVA, ISO 15407-1

Sinopsis de suministro

Encadenamiento en altura – Placa del regulador de presión										
Código	Símbolo de conexión	Tipo	Ancho		Presión de entrada	Descripción	➔ Página/Internet			
			18 mm	26 mm						
Placa del regulador de presión para conexiones 2 y 4, reversible										
ZE	 	VABF-S3-...-R5C2-C-10			■	■	–	■	<ul style="list-style-type: none"> Regulador de presión reversible para las conexiones 2 y 4 Regulación de presión delante de la válvula distribuidora Desvía la presión de servicio del canal 1 a los canales 3 y 5 Desvía el aire de escape del canal 1 a los canales 3 y 5 Se puede combinar con válvulas reversibles de 2x 3/2 vías (código P, Q, R) 	Ancho 18 46 Ancho 26 51
		VABF-S3-...-R5C2-C-6			■	■	■	–		

Encadenamiento en altura – Placa de estrangulación						
Código	Símbolo de conexión	Tipo	Ancho		Descripción	➔ Página/Internet
			18 mm	26 mm		
X	 	VABF-S3-...-F1B1-C	■	■	<ul style="list-style-type: none"> Estrangula el aire de escape detrás de la válvula en los canales 3 y 5 	Ancho 18 48 Ancho 26 54

Encadenamiento en altura – Placa de bloqueo de presión vertical						
Código	Símbolo de conexión	Tipo	Ancho		Descripción	➔ Página/Internet
			18 mm	26 mm		
ZT	 	VABF-S3-...-L1D1-C	■	■	<ul style="list-style-type: none"> Válvula de 2/2 vías para bloquear la presión de servicio en la posición de válvula Bloquea para la posición de válvula los canales 12 y 14 Suministra aire de pilotaje interno a la posición de válvula 	Ancho 18 50 Ancho 26 56

Encadenamiento en altura – Placa de alimentación vertical						
Código	Símbolo de conexión	Tipo	Ancho		Descripción	➔ Página/Internet
			18 mm	26 mm		
ZU	 	VABF-S3-...-P1A3-...	■	■	<ul style="list-style-type: none"> Placa con conexión 11 para alimentación de una presión individual para una posición de válvula 	Ancho 18 49 Ancho 26 55

Electroválvulas VSVA, ISO 15407-1

Código para el pedido


FESTO

VSVA	-	B	-	T	32	C	-	A	Z	H	-	A1	-	1	C1	
Serie de válvulas																
VSVA Válvulas normalizadas ISO 15407-1/-2																
Ejecución de válvulas																
B Válvula para placa base																
Función de válvula																
M	Monoestable															
B	Biestable															
D	Biestable, con señal prioritaria en 14															
P	Monoestable, posición central															
T	2 válvulas monoestables en un cuerpo															
Conexiones / Posiciones de conmutación																
32	Válvula de 3/2 vías															
52	Válvula de 5/2 vías															
53	Válvula de 5/3 vías															
Posición normal																
C	Centro cerrado															
N	T con 2x cerrado, reversible															
U	Centro a presión															
F	T con 2x abierto, reversible															
E	Centro a escape															
H	T con 1 abierta, 1 cerrada															
W	T con 1 abierta, 1 cerrada, reversible															
	Válvula biestable															
Tipo de reposición																
A	Muelle neumático															
M	Muelle mecánico															
	Válvula biestable															
Alimentación del aire de pilotaje																
Z	Externo															
	Interno															
Accionamiento manual auxiliar																
H	Mediante pulsador															
Norma aplicable																
A1	Tamaño ISO 01, ancho de 26 mm															
A2	Tamaño ISO 02, ancho de 18 mm															
Tensión de funcionamiento																
1	24 V DC															
1A	24 V AC															
2A	110 V AC															
3A	230 V AC															
5	12 V DC															
Conexión eléctrica																
C1	Forma C según DIN EN 175301-803															
R2	Conector central M8x1															
R5	Conector central M12x1															
Indicación del estado de la señal																
L	LED (integrado)															

Electroválvulas VSVA, ISO 15407-1

Cuadro general de periféricos

Montaje individual




Piezas individuales

	Tipo	Descripción resumida	➔ Página/Internet	
[1]	Conector tipo zócalo con cable	KMEB1-...-LED	Con recubrimiento de PVC y LED	77
[2]	Junta iluminada	MEB-LD	Para indicación del estado	78
[3]	Conector tipo zócalo con cable	KMEB1-...	Con recubrimiento de PVC	77
[4]	Conector tipo zócalo	MSSD-EB	–	77
[5]	Conector tipo zócalo con cable	KMEB2-...-LED	Con recubrimiento de PUR y LED	77
[6]	Electroválvula	VSVA-...C-...	Con conexión según ISO 15218 y patrón de conexiones de forma C	20
[7]	Racor rápido roscado	QS-...	Para tubos flexibles neumáticos con tolerancia en el diámetro exterior	–
[8]	Placa base individual	NAS-...	Con conexiones laterales	57
[9]	Silenciador	U-...	Para el montaje en conexiones de escape	–
[10]	Electroválvula	VSVA-...R-...	Con conector redondo tipo clavija	20
[11]	Placas de identificación	IBS-9x20	Para la identificación de válvulas VSVA con conector redondo tipo clavija	77
[12]	Conector tipo zócalo con cable	SIM-...	Para válvulas con conector redondo tipo clavija	sim

Electroválvulas VSVA, ISO 15407-1

Cuadro general del sistema

Montaje en batería




Piezas individuales

	Tipo	Descripción resumida	➔ Página/Internet
[1]	Placa ciega	NDV-02-VDMA	Para ancho de 18 mm, posición libre o de reserva
[2]	Electroválvula	VSVA...A2...R...	Ancho de 18 mm con conector redondo tipo clavija
[3]	Electroválvula	VSVA...A2...C...	Ancho de 18 mm, con conexión según ISO 15218 y patrón de conexiones de forma C
[4]	Placa ciega	NDV-01-VDMA	Para ancho de 26 mm, posición libre o de reserva
[5]	Electroválvula	VSVA...A1...R...	Ancho de 26 mm con conector redondo tipo clavija
[6]	Electroválvula	VSVA...A1...C...	Ancho de 25 mm, con conexión según ISO 15218 y patrón de conexiones de forma C
[7]	Placa final	NEV-...	Para cierre de placas de enlace, ancho de 18 mm
[8]	Placa de enlace	NAW-1/8-02-VDMA	Ancho de 18 mm con conexiones laterales 2 y 4
[9]	Disco de aislamiento	NSC-...	Para crear zonas de presión o para cerrar conexiones de las placas finales
[10]	Placa intermedia	NZV-01/02-VDMA	Para unir ancho de 28 mm con ancho de 26 mm
[11]	Placa de enlace	NAW-1/4-01-VDMA	Ancho de 26 mm con conexiones laterales 2 y 4
[12]	Placa final	NEV-...	Para cierre de placas de enlace, ancho de 26 mm

Electroválvulas VSVA, ISO 15407-1

Cuadro general del sistema

Montaje en batería con encadenamiento vertical



Piezas individuales


	Tipo	Descripción resumida	➔ Página/Internet
[1] Placa ciega	NDV-...	Posición libre o de reserva	65
[2] Placa de alimentación vertical	VABF...P1-A3...	Para alimentación intermedia de aire	49
[3] Placa reguladora de caudal	VABF...F1-B1...	Para estranguladores en los canales 3 y 5	48
[4] Placa de bloqueo vertical	VABF...L1-D1...	Con conmutador para bloquear manualmente el canal 1	50
[5] Placa reguladora de presión	VABF...R...-C2...	Con dos válvulas reguladoras para las salidas 2 y 4	46
[6] Placa reguladora de presión	VABF...R...-C2...	Con una válvula reguladora para las salidas 2 ó 4 o para canal 1	46

Electroválvulas VSVA, ISO 15407-1

Cuadro general de periféricos

FESTO

Montaje en batería




Piezas individuales

	Tipo	Descripción resumida	➔ Página/Internet
[1]	Conector tipo zócalo con cable	KMEB1-...-LED	Con recubrimiento de PVC y LED
[2]	Junta iluminada	MEB-LD	Para indicación del estado
[3]	Conector tipo zócalo con cable	KMEB1-...	Con recubrimiento de PVC
[4]	Conector tipo zócalo	MSSD-EB	—
[5]	Conector tipo zócalo con cable	KMEB2-...-LED	Con recubrimiento de PUR y LED
[6]	Tapón ciego	B-...	Para cerrar conexiones libres
[7]	Silenciador	U-...	Para el montaje en conexiones de escape
[8]	Racor rápido roscado	QS-...	Para tubos flexibles neumáticos con tolerancia en el diámetro exterior

Electroválvulas VSVA, ISO 15407-1

Cuadro general de periféricos

Montaje en batería



Piezas individuales

	Tipo	Descripción resumida	➔ Página/Internet
[1]	Conector tipo zócalo con cable	SIM-M12-4-WD...	sim-m12
[2]	Conector tipo zócalo con cable	SIM-M8-4-WD...	sim-m8
[3]	Conector tipo zócalo con cable	SIM-M12-4-GD...	sim-m12
[4]	Conector tipo zócalo	SEA-M12-4WD...	Acodado
[5]	Conector tipo zócalo con cable	SIM-M8-4-GD...	sim-m8
[6]	Cable	KM-12-M12-...	Conector acodado tipo zócalo, conector recto tipo clavija
[7]	Silenciador	U-...	Para el montaje en conexiones de escape
[8]	Racor rápido rosulado	QS-...	Para tubos flexibles neumáticos con tolerancia en el diámetro exterior
[9]	Manómetro	PAGN-26-10-P10	Enchufable en la placa reguladora de presión
[10]	Placas de identificación	IBS-9x20	Para la identificación de válvulas VSVA con conector redondo tipo clavija
[11]	Tapón ciego	B-...	Para cerrar conexiones libres
[12]	Conector tipo zócalo con cable	KMEB1-...-LED	Con recubrimiento de PVC y LED
[13]	Junta iluminada	MEB-LD-...	Para indicación del estado
[14]	Conector tipo zócalo con cable	KMEB1-...	Con recubrimiento de PVC
[15]	Conector tipo zócalo	MSSD-EB	-
[16]	Conector tipo zócalo con cable	KMEB2-...-LED	Con recubrimiento de PUR y LED


Electroválvulas VSVA, ISO 15407-1 / Forma C del conector tipo clavija

Hoja de datos – Válvulas de vías, ancho de 18 mm

FESTO

- - Caudal
550 ... 700 l/min

- - Tensión
12, 24 V DC
24, 110, 230 V AC



Datos técnicos generales

Función de válvula	2x 3/2	5/2	5/3
Posición normal	C ¹⁾ , N ⁵⁾ U ²⁾ , F ⁶⁾ H ⁴⁾ , W ⁷⁾	-	- C ¹⁾ U ²⁾ E ³⁾
Comportamiento	Monoestable	Bistable	Monoestable
Recuperación por muelle neumático	Sí	Sí	- No
Recuperación por muelle mecánico	No	Sí	- Sí
Construcción	Válvula de corredera		
Principio de estanquidad	Por junta de material sintético		
Tipo de accionamiento	Eléctrico		
Tipo de mando	Servopilotaje		
Conexión de servopilotaje	Según ISO 15218		
Alimentación del aire de pilotaje	Interna o externa		
Sentido del flujo	Irreversible	Reversible con alimentación externa del aire de pilotaje	
Función de escape	Con estrangulación		
Accionamiento manual auxiliar	Mediante pulsador		
Tipo de fijación	En placa base		
Posición de montaje	Indistinta		
Diámetro nominal [mm]	5		
Caudal válvula [l/min]	550	700	650
Caudal de válvula a placa base individual [l/min]	500	600	500
Caudal; válvula neumática incluida en la cadena [l/min]	400	550	450
Caudal nominal [l/min]	400	550	450
Tiempo de conexión/desconexión, muelle neumático [ms]	13/21	21/19	-
Tiempo de conexión/desconexión, muelle mecánico [ms]	-	17/35	18/30
Tiempo de conexión/desconexión para N, F y W [ms]	21/13	-	-
Tiempo de conmutación [ms]	-	15	-
Sin solapamiento	Sí		
Tamaño [mm]	18		
Conexión en la placa base	1, 2, 3, 4, 5 12, 14	G1/8 M5	
Par de apriete para el montaje de la válvula [Nm]	0,9 ... 1,1		
Peso del producto [g]	174	127	174
Nivel de ruido [dB (A)]	85		
Corresponde a la norma	ISO 15407-1 y conexión de la válvula de servopilotaje según ISO 15218		
Clase de resistencia a la corrosión	CRC	2 ⁸⁾	

1) C = Centro cerrado

2) U = Centro a presión

3) E = Centro a escape

4) H = Válvula 2x de 3/2 vías en un cuerpo, 1x con centro cerrado y 1x centro abierto

5) N = Posición normal cerrada, funcionamiento reversible, es decir, con conexión de presión en 3 y 5 y escape a través de conexión 1

6) F = Posición normal abierta, funcionamiento reversible, es decir, con conexión de presión en 3 y 5 y escape a través de conexión 1

7) W = Válvula 2x de 3/2 vías en un cuerpo, 1x con centro cerrado y 1x centro abierto

Funcionamiento reversible, es decir, con conexión de presión en 3 y 5 y escape a través de conexión 1

8) Clase de resistencia a la corrosión 2 según norma de Festo 940 070

Válida para piezas expuestas a gran peligro de corrosión. Piezas exteriores en contacto directo con substancias usuales en entornos industriales, tales como disolventes, detergentes o lubricantes, con superficies principalmente decorativas.


Electroválvulas VSVA, ISO 15407-1 / Forma C del conector tipo clavija

Hoja de datos – Válvula de vías, ancho de 18 mm

Condiciones de funcionamiento y del entorno

Función de válvula		2x 3/2	5/2	5/3	
Fluido		Aire comprimido filtrado, con o sin lubricación, grado de filtración 40 µm			
Presión de funcionamiento	Alimentación interna del aire de pilotaje	[bar]	2 ... 10	2 ... 10, 3 ... 10 con muelle mecánico	3 ... 10
	Alimentación externa del aire de pilotaje	[bar]	2 ... 10	-0,9 ... 10	
Presión de pilotaje con muelle neumático	[bar]	2 ... 10 ¹⁾	2 ... 10	-	
Presión de pilotaje con muelle mecánico	[bar]	-	3 ... 10	3 ... 10	
Temperatura ambiente	[°C]	-5 ... +50			
Temperatura del fluido	[°C]	-5 ... +50			
Clase de protección ante incendio según UL94		HB			

1) Presión de mando en función de la presión de funcionamiento → Diagrama

Presión de mando mínima p12 y p14 en función de la presión de funcionamiento p1 (con alimentación externa del aire de pilotaje)**Datos eléctricos**

Conexión eléctrica		Conector cuadrado tipo clavija, según DIN EN 175301-803, forma C	
		12 V/24 V DC/AC sin circuito de protección	110 V/230 V AC con circuito de protección
Tensión de funcionamiento	Tensión continua [V DC]	12, 24 +10%/-15%	
	Tensión alterna [V AC]	24, 110, 230 +10%/-15%	
Valores característicos de las bobinas	Tensión continua [W]	1,8	
	Tensión alterna [VA]	2,1 con 110 V/230 V, 2,3 con 24 V	
Tiempo de utilización	[%]	100	
Clase de protección según EN 60529		IP65 (con conector tipo zócalo)	
Símbolo CE		73/23/CEE (baja tensión)	


Electroválvulas VSVA, ISO 15407-1 / Forma C del conector tipo clavija

Hoja de datos – Válvulas de vías, ancho de 18 mm

FESTO

Materiales

Vista en sección




[1] Cuerpo	Fundición inyectada de aluminio
- Juntas	Caucho nitrílico
- Tornillos	Acero cincado
- Materiales	Contiene substancias que afectan la laca

Dimensiones

Válvula monoestable de 5/2 vías

Datos CAD disponibles en ➔ www.festo.com



	B1	B2	D1	H1	H2	H3	H4	H5	L1	L2	L3	L4	L5
VSVA-B-M52...	18	12,5	M3	80,6	62,2	53,6	30,3	5,4	95,4	53,9	21,25	53,1	102,2



Electroválvulas VSVA, ISO 15407-1 / Forma C del conector tipo clavija

Hoja de datos – Válvulas de vías, ancho de 18 mm

Dimensiones

Válvula de 2x 3/2 vías, válvula biestable de 5/2 vías, válvula de 5/3 vías

Datos CAD disponibles en → www.festo.com



[1] Conexiones según DIN EN 175301-803, forma C

[2] Accionamiento manual auxiliar

[4] Ranura para placas de identificación



[3] Tornillos imperdibles

	B1	B2	D1	H1	H2	H3	H4	H5	L1	L2	L3	L4	L5
VSVA-B-M52...	18	12,5	M3	80,6	62,2	53,6	30,3	5,4	107,8	53,9	21,25	53,1	102,2

Dimensiones

Válvula biestable de 5/2 vías. Válvula de servopilotaje para anchos de 18 y 26 mm

Datos CAD disponibles en → www.festo.com



[1] Conexiones según DIN EN 175301-803, forma C

[2] Accionamiento manual auxiliar

[4] Ranura para placas de identificación

[3] Tornillos imperdibles







[5] Patrón de conexiones neumáticas según ISO 15218

	B1	B2	D1	H4	H5	L1	L2
VSVA-B-M52...	18	12,5	M3	30,3	5,4	95,4	53,9

Electroválvulas VSVA, ISO 15407-1 / Forma C del conector tipo clavija

Hoja de datos – Válvulas de vías, ancho de 18 mm

FESTO

Referencias: válvulas de 2x 3/2 vías ¹⁾		Posición normal	Alimentación del aire de pilotaje	Tensión		Nº art.	Tipo
Código	Símbolo			V DC	V AC		
K		2 cerradas	Interno	24	-	546 693	VSVA-B-T32C-AH-A2-1C1
				12	-	547 129	VSVA-B-T32C-AH-A2-5C1
				-	230	547 209	VSVA-B-T32C-AH-A2-3AC1
				-	110	547 169	VSVA-B-T32C-AH-A2-2AC1
				-	24	547 089	VSVA-B-T32C-AH-A2-1AC1
N		2 abiertas	Interno	24	-	546 695	VSVA-B-T32U-AH-A2-1C1
				12	-	547 131	VSVA-B-T32U-AH-A2-5C1
				-	230	547 211	VSVA-B-T32U-AH-A2-3AC1
				-	110	547 171	VSVA-B-T32U-AH-A2-2AC1
				-	24	547 091	VSVA-B-T32U-AH-A2-1AC1
H		1 cerrada 1 abierta	Interno	24	-	547 067	VSVA-B-T32H-AH-A2-1C1
				12	-	547 133	VSVA-B-T32H-AH-A2-5C1
				-	230	547 213	VSVA-B-T32H-AH-A2-3AC1
				-	110	547 173	VSVA-B-T32H-AH-A2-2AC1
				-	24	547 093	VSVA-B-T32H-AH-A2-1AC1
K		2 cerradas	Externo	24	-	547 069	VSVA-B-T32C-AZH-A2-1C1
				12	-	547 149	VSVA-B-T32C-AZH-A2-5C1
				-	230	547 229	VSVA-B-T32C-AZH-A2-3AC1
				-	110	547 189	VSVA-B-T32C-AZH-A2-2AC1
				-	24	547 109	VSVA-B-T32C-AZH-A2-1AC1
N		2 abiertas	Externo	24	-	547 071	VSVA-B-T32U-AZH-A2-1C1
				12	-	547 151	VSVA-B-T32U-AZH-A2-5C1
				-	230	547 231	VSVA-B-T32U-AZH-A2-3AC1
				-	110	547 191	VSVA-B-T32U-AZH-A2-2AC1
				-	24	547 111	VSVA-B-T32U-AZH-A2-1AC1
H		1 cerrada 1 abierta	Externo	24	-	547 073	VSVA-B-T32H-AZH-A2-1C1
				12	-	547 153	VSVA-B-T32H-AZH-A2-5C1
				-	230	547 233	VSVA-B-T32H-AZH-A2-3AC1
				-	110	547 193	VSVA-B-T32H-AZH-A2-2AC1
				-	24	547 113	VSVA-B-T32H-AZH-A2-1AC1

1) Válvulas de 2x 3/2 vías para funcionamiento reversible

Electroválvulas VSVA, ISO 15407-1 / Forma C del conector tipo clavija

Hoja de datos – Válvulas de vías, ancho de 18 mm

Referencias: válvulas monoestables de 5/2 vías

Código	Símbolo	Tipo de reposición	Alimentación del aire de pilotaje	Tensión		Nº art.	Tipo
				V DC	V AC		
M		Neumático	Interno	24	-	546 701	VSVA-B-M52-AH-A2-1C1
				12	-	547 139	VSVA-B-M52-AH-A2-5C1
				-	230	547 219	VSVA-B-M52-AH-A2-3AC1
				-	110	547 179	VSVA-B-M52-AH-A2-2AC1
				-	24	547 099	VSVA-B-M52-AH-A2-1AC1
0		Muelle mecánico	Interno	24	-	546 703	VSVA-B-M52-MH-A2-1C1
				12	-	547 141	VSVA-B-M52-MH-A2-5C1
				-	230	547 221	VSVA-B-M52-MH-A2-3AC1
				-	110	547 181	VSVA-B-M52-MH-A2-2AC1
				-	24	547 101	VSVA-B-M52-MH-A2-1AC1
M		Neumático	Externo	24	-	547 079	VSVA-B-M52-AZH-A2-1C1
				12	-	547 159	VSVA-B-M52-AZH-A2-5C1
				-	230	547 239	VSVA-B-M52-AZH-A2-3AC1
				-	110	547 199	VSVA-B-M52-AZH-A2-2AC1
				-	24	547 119	VSVA-B-M52-AZH-A2-1AC1
0		Muelle mecánico	Externo	24	-	547 081	VSVA-B-M52-MZH-A2-1C1
				12	-	547 161	VSVA-B-M52-MZH-A2-5C1
				-	230	547 241	VSVA-B-M52-MZH-A2-3AC1
				-	110	547 201	VSVA-B-M52-MZH-A2-2AC1
				-	24	547 121	VSVA-B-M52-MZH-A2-1AC1

Referencias: válvulas biestables de 5/2 vías







Código	Símbolo	Señal prioritaria	Alimentación del aire de pilotaje	Tensión		Nº art.	Tipo
				V DC	V AC		
J		1ª señal	Interno	24	-	546 697	VSVA-B-B52-H-A2-1C1
				12	-	547 135	VSVA-B-B52-H-A2-5C1
				-	230	547 215	VSVA-B-B52-H-A2-3AC1
				-	110	547 175	VSVA-B-B52-H-A2-2AC1
				-	24	547 095	VSVA-B-B52-H-A2-1AC1
D		en 14	Interno	24	-	546 699	VSVA-B-D52-H-A2-1C1
				12	-	547 137	VSVA-B-D52-H-A2-5C1
				-	230	547 217	VSVA-B-D52-H-A2-3AC1
				-	110	547 177	VSVA-B-D52-H-A2-2AC1
				-	24	547 097	VSVA-B-D52-H-A2-1AC1
J		1ª señal	Externo	24	-	547 075	VSVA-B-B52-ZH-A2-1C1
				12	-	547 155	VSVA-B-B52-ZH-A2-5C1
				-	230	547 235	VSVA-B-B52-ZH-A2-3AC1
				-	110	547 195	VSVA-B-B52-ZH-A2-2AC1
				-	24	547 115	VSVA-B-B52-ZH-A2-1AC1
D		en 14	Externo	24	-	547 077	VSVA-B-D52-ZH-A2-1C1
				12	-	547 157	VSVA-B-D52-ZH-A2-5C1
				-	230	547 237	VSVA-B-D52-ZH-A2-3AC1
				-	110	547 197	VSVA-B-D52-ZH-A2-2AC1
				-	24	547 117	VSVA-B-D52-ZH-A2-1AC1

Electroválvulas VSVA, ISO 15407-1 / Forma C del conector tipo clavija

Hoja de datos – Válvulas de vías, ancho de 18 mm

FESTO

Referencias: válvulas de 5/3 vías

Código	Símbolo	Posición normal	Alimentación del aire de pilotaje	Tensión		Nº art.	Tipo
				V DC	V AC		
G		Centro cerrado	Interno	24	-	546 709	VSVA-B-P53C-H-A2-1C1
				12	-	547 147	VSVA-B-P53C-H-A2-5C1
				-	230	547 227	VSVA-B-P53C-H-A2-3AC1
				-	110	547 187	VSVA-B-P53C-H-A2-2AC1
				-	24	547 107	VSVA-B-P53C-H-A2-1AC1
B		Centro a presión	Interno	24	-	546 705	VSVA-B-P53U-H-A2-1C1
				12	-	547 143	VSVA-B-P53U-H-A2-5C1
				-	230	547 223	VSVA-B-P53U-H-A2-3AC1
				-	110	547 183	VSVA-B-P53U-H-A2-2AC1
				-	24	547 103	VSVA-B-P53U-H-A2-1AC1
E		Centro a escape	Interno	24	-	546 707	VSVA-B-P53E-H-A2-1C1
				12	-	547 145	VSVA-B-P53E-H-A2-5C1
				-	230	547 225	VSVA-B-P53E-H-A2-3AC1
				-	110	547 185	VSVA-B-P53E-H-A2-2AC1
				-	24	547 105	VSVA-B-P53E-H-A2-1AC1
G		Centro cerrado	Externo	24	-	547 087	VSVA-B-P53C-ZH-A2-1C1
				12	-	547 167	VSVA-B-P53C-ZH-A2-5C1
				-	230	547 247	VSVA-B-P53C-ZH-A2-3AC1
				-	110	547 207	VSVA-B-P53C-ZH-A2-2AC1
				-	24	547 127	VSVA-B-P53C-ZH-A2-1AC1
B		Centro a presión	Externo	24	-	547 083	VSVA-B-P53U-ZH-A2-1C1
				12	-	547 163	VSVA-B-P53U-ZH-A2-5C1
				-	230	547 243	VSVA-B-P53U-ZH-A2-3AC1
				-	110	547 203	VSVA-B-P53U-ZH-A2-2AC1
				-	24	547 123	VSVA-B-P53U-ZH-A2-1AC1
E		Centro a escape	Externo	24	-	547 085	VSVA-B-P53E-ZH-A2-1C1
				12	-	547 165	VSVA-B-P53E-ZH-A2-5C1
				-	230	547 245	VSVA-B-P53E-ZH-A2-3AC1
				-	110	547 205	VSVA-B-P53E-ZH-A2-2AC1
				-	24	547 125	VSVA-B-P53E-ZH-A2-1AC1

Electroválvulas VSVA, ISO 15407-1 / Forma C del conector tipo clavija

Hoja de datos – Válvulas de vías, ancho de 18 mm sin válvula de servopilotaje

Referencias: válvulas de 2x 3/2 vías sin válvulas de servopilotaje

Forma	Posición normal	Alimentación del aire de pilotaje	Nº art.	Tipo
	2 cerradas	Interno	546 732	VSVA-B-T32C-A-A2-P1
	2 abiertas	Interno	546 734	VSVA-B-T32U-A-A2-P1

Referencias: válvulas monoestables de 5/2 vías sin válvula de servopilotaje

Forma	Tipo de reposición	Alimentación del aire de pilotaje	Nº art.	Tipo
	Neumático	Interno	546 740	VSVA-B-M52-A-A2-P1
	Muelle mecánico	Interno	546 742	VSVA-B-M52-M-A2-P1

Referencias: válvulas biestables de 5/2 vías sin válvula de servopilotaje

Forma	Señal prioritaria	Alimentación del aire de pilotaje	Nº art.	Tipo
	1ª Señal	Interno	546 736	VSVA-B-B52-A2-P1
	en 14	Interno	546 738	VSVA-B-D52-A2-P1

Referencias: válvulas de 5/3 vías monoestables sin válvula de servopilotaje

Forma	Posición normal	Alimentación del aire de pilotaje	Nº art.	Tipo
	Centro cerrado	Interno	546 748	VSVA-B-P53C-A2-P1
	Centro a presión	Interno	546 744	VSVA-B-P53U-A2-P1
	Centro a escape	Interno	546 746	VSVA-B-P53E-A2-P1

Referencias: válvulas de servopilotaje según ISO 15218

Forma	Conector cuadrado tipo clavija	Circuito protector	Potencia		Tensión		Nº art.	Tipo
			[W]	[VA]	V DC	V AC		
	DIN EN 175301-803, forma C	No	1,8	–	24	–	546 256	VSCS-B-M32-MH-WA-1C1
		No	1,8	–	12	–	546 257	VSCS-B-M32-MH-WA-5C1
	DIN EN 175301-803, forma C	Sí	–	2,1	–	230	546 260	VSCS-B-M32-MH-WA-3AC1
		Sí	–	2,1	–	110	546 259	VSCS-B-M32-MH-WA-2AC1
		No	–	2,3	–	24	546 258	VSCS-B-M32-MH-WA-1AC1


Electroválvulas VSVA, ISO 15407-1 / Forma C del conector tipo clavija

Hoja de datos – Válvulas de vías, ancho de 26 mm

FESTO

-  - Caudal
1 250 ... 1 400 l/min

-  - Tensión
12, 24 V DC
24, 110, 230 V AC



Datos técnicos generales

Función de válvula	2x 3/2	5/2	5/3
Posición normal	C ¹⁾ , N ⁵⁾ U ²⁾ , F ⁶⁾ H ⁴⁾ , W ⁷⁾	–	– C ¹⁾ U ²⁾ E ³⁾
Comportamiento	Monoestable	Bistable	Monoestable
Recuperación por muelle neumático	Sí	Sí	– No
Recuperación por muelle mecánico	No	Sí	– Sí
Construcción	Válvula de corredera		
Principio de estanquidad	Por junta de material sintético		
Tipo de accionamiento	Eléctrico		
Tipo de mando	Servopilotaje		
Conexión de servopilotaje	Según ISO 15218		
Alimentación del aire de pilotaje	Interna o externa		
Sentido del flujo	Irreversible	Reversible con alimentación externa del aire de pilotaje	
Función de escape	Con estrangulación		
Accionamiento manual auxiliar	Mediante pulsador		
Tipo de fijación	En placa base		
Posición de montaje	Indistinta		
Diámetro nominal [mm]	9		
Caudal válvula [l/min]	1 250	1 400	1 400
Caudal de válvula a placa base individual [l/min]	1 000	1 100	1 100
Caudal; válvula neumática incluida en la cadena [l/min]	900	1 100	1 000
Caudal nominal [l/min]	900	1 100	1 000
Tiempo de conexión/desconexión, muelle neumático [ms]	20/28	35/43	–
Tiempo de conexión/desconexión, muelle mecánico [ms]	–	26/56	23/58
Tiempo de conexión/desconexión para N, F y W [ms]	28/20	–	–
Tiempo de conmutación [ms]	–	18	–
Sin solapamiento	Sí		
Tamaño [mm]	26		
Conexión en la placa base	1, 2, 3, 4, 5 12, 14	G1/4 M5	
Par de apriete para el montaje de la válvula [Nm]	1,8 ... 2,2		
Peso del producto [g]	305	260	305
Nivel de ruido [dB (A)]	85		
Corresponde a la norma	ISO 15407-1 y conexión de la válvula de servopilotaje según ISO 15218		
Clase de resistencia a la corrosión	CRC	2 ⁸⁾	

1) C = Centro cerrado

2) U = Centro a presión

3) E = Centro a escape

4) H = Válvula 2x de 3/2 vías en un cuerpo, 1x con centro cerrado y 1x centro abierto

5) N = Posición normal cerrada, funcionamiento reversible, es decir, con conexión de presión en 3 y 5 y escape a través de conexión 1

6) F = Posición normal abierta, funcionamiento reversible, es decir, con conexión de presión en 3 y 5 y escape a través de conexión 1

7) W = Válvula 2x de 3/2 vías en un cuerpo, 1x con centro cerrado y 1x centro abierto

Funcionamiento reversible, es decir, con conexión de presión en 3 y 5 y escape a través de conexión 1

8) Clase de resistencia a la corrosión 2 según norma de Festo 940 070

Válida para piezas expuestas a gran peligro de corrosión. Piezas exteriores en contacto directo con substancias usuales en entornos industriales, tales como disolventes, detergentes o lubricantes, con superficies principalmente decorativas.


Electroválvulas VSVA, ISO 15407-1 / Forma C del conector tipo clavija

Hoja de datos – Válvula de vías, ancho de 26 mm

Condiciones de funcionamiento y del entorno

Función de válvula		2x 3/2	5/2	5/3	
Fluido		Aire comprimido filtrado, con o sin lubricación, grado de filtración 40 µm, vacío			
Presión de funcionamiento	Alimentación interna del aire de pilotaje [bar]	2 ... 10	2 ... 10, 3 ... 10 con muelle mecánico	3 ... 10	
	Alimentación externa del aire de pilotaje [bar]	2 ... 10	-0,9 ... 10		
Presión de pilotaje con muelle neumático	[bar]	2 ... 10 ¹⁾	2 ... 10	-	
Presión de pilotaje con muelle mecánico	[bar]	-	3 ... 10	3 ... 10	
Temperatura ambiente	[°C]	-5 ... +50			
Temperatura del fluido	[°C]	-5 ... +50			
Clase de protección ante incendio según UL94		HB			

1) Presión de mando en función de la presión de funcionamiento → Diagrama

Presión de mando mínima p12 y p14 en función de la presión de funcionamiento p1 (con alimentación externa del aire de pilotaje)**Datos eléctricos**

Conexión eléctrica		Conector cuadrado tipo clavija, según DIN EN 175301-803, forma C	
		12 V/24 V DC/AC sin circuito de protección	110 V/230 V AC con circuito de protección
Tensión de funcionamiento	Tensión continua [V DC]	12, 24 +10%/-15%	
	Tensión alterna [V AC]	24, 110, 230 +10%/-15%	
Valores característicos de las bobinas	Tensión continua [W]	1,8	
	Tensión alterna [VA]	2,1 con 110 V/230 V, 2,3 con 24 V	
Tiempo de utilización	[%]	100	
Clase de protección según EN 60529		IP65 (con conector tipo zócalo)	
Símbolo CE		73/23/CEE (baja tensión)	


Electroválvulas VSVA, ISO 15407-1 / Forma C del conector tipo clavija

Hoja de datos: Válvulas de vías, ancho de 26 mm

FESTO

Materiales

Vista en sección




[1]	Cuerpo	Fundición inyectada de aluminio
-	Juntas	Caucho nitrílico
-	Tornillos	Acero cincado
-	Materiales	Contiene substancias que afectan la laca

Dimensiones

Válvula monoestable de 5/2 vías

Datos CAD disponibles en ➔ www.festo.com



[1] Conexiones según
DIN EN 175301-803, forma C

[2] Accionamiento manual auxiliar
[3] Tornillos imperdibles
[4] Ranura para placas de
identificación

	B1	B2	D1	H1	H2	H3	H4	H5	L1	L2	L3	L4	L5
VSVA-B-M52...	26,3	19	M4	89,2	71,2	62,6	39,3	7	113,1	63,1	29,75	61,6	123,2



Electroválvulas VSVA, ISO 15407-1 / Forma C del conector tipo clavija

Hoja de datos: Válvulas de vías, ancho de 26 mm

Dimensiones

Válvula de 2x 3/2 vías, válvula biestable de 5/2 vías, válvula de 5/3 vías

Datos CAD disponibles en → www.festo.com



[1] Conexiones según DIN EN 175301-803, forma C

[2] Accionamiento manual auxiliar

[4] Ranura para placas de identificación



[3] Tornillos imperdibles

	B1	B2	D1	H1	H2	H3	H4	H5	L1	L2	L3	L4	L5
VSVA-B-M52...	26,3	19	M4	89,2	71,2	62,2	39,3	7	126,2	63,1	29,75	61,6	123,2

Dimensiones

Válvula monoestable de 5/2 vías. Válvula de servopilotaje para anchos de 18 y 26 mm

Datos CAD disponibles en → www.festo.com



[1] Conexiones según DIN EN 175301-803, forma C

[2] Accionamiento manual auxiliar

[4] Ranura para placas de identificación

[3] Tornillos imperdibles

[5] Patrón de conexiones neumáticas según ISO 15218

	B1	B2	D1	H4	H5	L1	L2
VSVA-B-M52...	26,3	19	M4	39,3	7	113,1	63,1

Electroválvulas VSVA, ISO 15407-1 / Forma C del conector tipo clavija



Hoja de datos – Válvulas de vías, ancho de 26 mm

 Referencias: válvulas de 2x 3/2 vías¹⁾





Código	Símbolo	Posición normal	Alimentación del aire de pilotaje	Tensión		Nº art.	Tipo
				V DC	V AC		
K		2 cerradas	Interno	24	-	546 692	VSVA-B-T32C-AH-A1-1C1
				12	-	547 128	VSVA-B-T32C-AH-A1-5C1
				-	230	547 208	VSVA-B-T32C-AH-A1-3AC1
				-	110	547 168	VSVA-B-T32C-AH-A1-2AC1
				-	24	547 088	VSVA-B-T32C-AH-A1-1AC1
N		2 abiertas	Interno	24	-	546 694	VSVA-B-T32U-AH-A1-1C1
				12	-	547 130	VSVA-B-T32U-AH-A1-5C1
				-	230	547 210	VSVA-B-T32U-AH-A1-3AC1
				-	110	547 170	VSVA-B-T32U-AH-A1-2AC1
				-	24	547 090	VSVA-B-T32U-AH-A1-1AC1
H		1 cerrada 1 abierta	Interno	24	-	547 066	VSVA-B-T32H-AH-A1-1C1
				12	-	547 132	VSVA-B-T32H-AH-A1-5C1
				-	230	547 212	VSVA-B-T32H-AH-A1-3AC1
				-	110	547 172	VSVA-B-T32H-AH-A1-2AC1
				-	24	547 092	VSVA-B-T32H-AH-A1-1AC1
K		2 cerradas	Externo	24	-	547 068	VSVA-B-T32C-AZH-A1-1C1
				12	-	547 148	VSVA-B-T32C-AZH-A1-5C1
				-	230	547 228	VSVA-B-T32C-AZH-A1-3AC1
				-	110	547 188	VSVA-B-T32C-AZH-A1-2AC1
				-	24	547 108	VSVA-B-T32C-AZH-A1-1AC1
N		2 abiertas	Externo	24	-	547 070	VSVA-B-T32U-AZH-A1-1C1
				12	-	547 150	VSVA-B-T32U-AZH-A1-5C1
				-	230	547 230	VSVA-B-T32U-AZH-A1-3AC1
				-	110	547 190	VSVA-B-T32U-AZH-A1-2AC1
				-	24	547 110	VSVA-B-T32U-AZH-A1-1AC1
H		1 cerrada 1 abierta	Externo	24	-	547 072	VSVA-B-T32H-AZH-A1-1C1
				12	-	547 152	VSVA-B-T32H-AZH-A1-5C1
				-	230	547 232	VSVA-B-T32H-AZH-A1-3AC1
				-	110	547 192	VSVA-B-T32H-AZH-A1-2AC1
				-	24	547 112	VSVA-B-T32H-AZH-A1-1AC1

1) Válvulas de 2x 3/2 vías para funcionamiento reversible




Electroválvulas VSVA, ISO 15407-1 / Forma C del conector tipo clavija

Hoja de datos – Válvulas de vías, ancho de 26 mm

Referencias: válvulas monoestables de 5/2 vías

Código	Símbolo	Tipo de reposición	Alimentación del aire de pilotaje	Tensión		Nº art.	Tipo
				V DC	V AC		
M		Neumático	Interno	24	-	546 700	VSVA-B-M52-AH-A1-1C1
				12	-	547 138	VSVA-B-M52-AH-A1-5C1
				-	230	547 218	VSVA-B-M52-AH-A1-3AC1
				-	110	547 178	VSVA-B-M52-AH-A1-2AC1
				-	24	547 098	VSVA-B-M52-AH-A1-1AC1
0		Muelle mecánico	Interno	24	-	546 702	VSVA-B-M52-MH-A1-1C1
				12	-	547 140	VSVA-B-M52-MH-A1-5C1
				-	230	547 220	VSVA-B-M52-MH-A1-3AC1
				-	110	547 180	VSVA-B-M52-MH-A1-2AC1
				-	24	547 100	VSVA-B-M52-MH-A1-1AC1
M		Neumático	Externo	24	-	547 078	VSVA-B-M52-AZH-A1-1C1
				12	-	547 158	VSVA-B-M52-AZH-A1-5C1
				-	230	547 238	VSVA-B-M52-AZH-A1-3AC1
				-	110	547 198	VSVA-B-M52-AZH-A1-2AC1
				-	24	547 118	VSVA-B-M52-AZH-A1-1AC1
0		Muelle mecánico	Externo	24	-	547 080	VSVA-B-M52-MZH-A1-1C1
				12	-	547 160	VSVA-B-M52-MZH-A1-5C1
				-	230	547 240	VSVA-B-M52-MZH-A1-3AC1
				-	110	547 200	VSVA-B-M52-MZH-A1-2AC1
				-	24	547 120	VSVA-B-M52-MZH-A1-1AC1







Referencias: válvulas biestables de 5/2 vías

Código	Símbolo	Señal prioritaria	Alimentación del aire de pilotaje	Tensión		Nº art.	Tipo
				V DC	V AC		
J		1ª señal	Interno	24	-	546 696	VSVA-B-B52-H-A1-1C1
				12	-	547 134	VSVA-B-B52-H-A1-5C1
				-	230	547 214	VSVA-B-B52-H-A1-3AC1
				-	110	547 174	VSVA-B-B52-H-A1-2AC1
				-	24	547 094	VSVA-B-B52-H-A1-1AC1
D		en 14	Interno	24	-	546 698	VSVA-B-D52-H-A1-1C1
				12	-	547 136	VSVA-B-D52-H-A1-5C1
				-	230	547 216	VSVA-B-D52-H-A1-3AC1
				-	110	547 176	VSVA-B-D52-H-A1-2AC1
				-	24	547 096	VSVA-B-D52-H-A1-1AC1
J		1ª señal	Externo	24	-	547 074	VSVA-B-B52-ZH-A1-1C1
				12	-	547 154	VSVA-B-B52-ZH-A1-5C1
				-	230	547 234	VSVA-B-B52-ZH-A1-3AC1
				-	110	547 194	VSVA-B-B52-ZH-A1-2AC1
				-	24	547 114	VSVA-B-B52-ZH-A1-1AC1
D		en 14	Externo	24	-	547 076	VSVA-B-D52-ZH-A1-1C1
				12	-	547 156	VSVA-B-D52-ZH-A1-5C1
				-	230	547 236	VSVA-B-D52-ZH-A1-3AC1
				-	110	547 196	VSVA-B-D52-ZH-A1-2AC1
				-	24	547 116	VSVA-B-D52-ZH-A1-1AC1

Electroválvulas VSVA, ISO 15407-1 / Forma C del conector tipo clavija

Hoja de datos – Válvulas de vías, ancho de 26 mm

FESTO

Referencias: válvulas de 5/3 vías		Posición normal	Alimentación del aire de pilotaje	Tensión		Nº art.	Tipo
Código	Símbolo			V DC	V AC		
G		Centro cerrado	Interno	24	-	546 708	VSVA-B-P53C-H-A1-1C1
				12	-	547 146	VSVA-B-P53C-H-A1-5C1
				-	230	547 226	VSVA-B-P53C-H-A1-3AC1
				-	110	547 186	VSVA-B-P53C-H-A1-2AC1
				-	24	547 106	VSVA-B-P53C-H-A1-1AC1
B		Centro a presión	Interno	24	-	546 704	VSVA-B-P53U-H-A1-1C1
				12	-	547 142	VSVA-B-P53U-H-A1-5C1
				-	230	547 222	VSVA-B-P53U-H-A1-3AC1
				-	110	547 182	VSVA-B-P53U-H-A1-2AC1
				-	24	547 102	VSVA-B-P53U-H-A1-1AC1
E		Centro a escape	Interno	24	-	546 706	VSVA-B-P53E-H-A1-1C1
				12	-	547 144	VSVA-B-P53E-H-A1-5C1
				-	230	547 224	VSVA-B-P53E-H-A1-3AC1
				-	110	547 184	VSVA-B-P53E-H-A1-2AC1
				-	24	547 104	VSVA-B-P53E-H-A1-1AC1
G		Centro cerrado	Externo	24	-	547 086	VSVA-B-P53C-ZH-A1-1C1
				12	-	547 166	VSVA-B-P53C-ZH-A1-5C1
				-	230	547 246	VSVA-B-P53C-ZH-A1-3AC1
				-	110	547 206	VSVA-B-P53C-ZH-A1-2AC1
				-	24	547 126	VSVA-B-P53C-ZH-A1-1AC1
B		Centro a presión	Externo	24	-	547 082	VSVA-B-P53U-ZH-A1-1C1
				12	-	547 162	VSVA-B-P53U-ZH-A1-5C1
				-	230	547 242	VSVA-B-P53U-ZH-A1-3AC1
				-	110	547 202	VSVA-B-P53U-ZH-A1-2AC1
				-	24	547 122	VSVA-B-P53U-ZH-A1-1AC1
E		Centro a escape	Externo	24	-	547 084	VSVA-B-P53E-ZH-A1-1C1
				12	-	547 164	VSVA-B-P53E-ZH-A1-5C1
				-	230	547 244	VSVA-B-P53E-ZH-A1-3AC1
				-	110	547 204	VSVA-B-P53E-ZH-A1-2AC1
				-	24	547 124	VSVA-B-P53E-ZH-A1-1AC1

Electroválvulas VSVA, ISO 15407-1 / Forma C del conector tipo clavija

Hoja de datos – Válvulas de vías, ancho de 26 mm sin válvula de servopilotaje

Referencias: válvulas de 2x 3/2 vías sin válvulas de servopilotaje

Forma	Posición normal	Alimentación del aire de pilotaje	Nº art.	Tipo
	2 cerradas	Interno	546 731	VSVA-B-T32C-A-A1-P1
	2 abiertas	Interno	546 733	VSVA-B-T32U-A-A1-P1

Referencias: válvulas monoestables de 5/2 vías sin válvula de servopilotaje

Forma	Tipo de reposición	Alimentación del aire de pilotaje	Nº art.	Tipo
	Neumático	Interno	546 739	VSVA-B-M52-A-A1-P1
	Muelle mecánico	Interno	546 741	VSVA-B-M52-M-A1-P1

Referencias: válvulas biestables de 5/2 vías sin válvula de servopilotaje

Forma	Señal prioritaria	Alimentación del aire de pilotaje	Nº art.	Tipo
	1ª Señal	Interno	546 735	VSVA-B-B52-A1-P1
	en 14	Interno	546 737	VSVA-B-D52-A1-P1

Referencias: válvulas de 5/3 vías monoestables sin válvula de servopilotaje

Forma	Posición normal	Alimentación del aire de pilotaje	Nº art.	Tipo
	Centro cerrado	Interno	546 747	VSVA-B-P53C-A1-P1
	Centro a presión	Interno	546 743	VSVA-B-P53U-A1-P1
	Centro a escape	Interno	546 745	VSVA-B-P53E-A1-P1

Referencias: válvulas de servopilotaje según ISO 15218

Forma	Conector cuadrado tipo clavija	Circuito protector	Potencia		Tensión		Nº art.	Tipo
			[W]	[VA]	V DC	V AC		
	DIN EN 175301-803, forma C	No	1,8	–	24	–	546 256	VSCS-B-M32-MH-WA-1C1
		No	1,8	–	12	–	546 257	VSCS-B-M32-MH-WA-5C1
	DIN EN 175301-803, forma C	Sí	–	2,1	–	230	546 260	VSCS-B-M32-MH-WA-3AC1
		Sí	–	2,1	–	110	546 259	VSCS-B-M32-MH-WA-2AC1
		No	–	2,3	–	24	546 258	VSCS-B-M32-MH-WA-1AC1

Electroválvulas VSVA, ISO 15407-1/conector central M8x1, M12x1

Hoja de datos – Válvulas distribuidoras, ancho 18 mm

FESTO

-  Caudal
650 l/min

-  Tensión
24 V CC



Datos técnicos generales

Función de válvula	2x 3/2	5/2	5/3
Posición de reposo	C ¹⁾ U ²⁾ H ⁴⁾	–	– C ¹⁾ U ²⁾ E ³⁾
Comportamiento	monoestable	biestable	monoestable
Tipo de reposición muelle neumático	sí	sí –	no
Tipo de reposición muelle mecánico	no	sí –	sí
Diseño	Émbolo-pasador		
Principio de obturación	Elástico		
Tipo de accionamiento	Eléctrico		
Tipo de control	Servopilotado		
Alimentación de aire de pilotaje	Interna o externa		
Sentido del flujo de aire	No reversible	Reversible con alimentación de aire de pilotaje externa	
Función de escape	Estrangulable		
Accionamiento manual auxiliar	Con pulsación		
Tipo de fijación	A la placa de conexión		
Instalación	Discrecional		
Diámetro nominal [mm]	5		
Caudal [l/min]	550	700	650
Caudal en placa base individual [l/min]	500	600	550
Caudal con encadenamiento neumático [l/min]	400	550	450
Caudal nominal normal [l/min]	400	550	450
Tiempo de conmutación conex./des., muelle neumático [ms]	10/22	20/25	–
Tiempo de conmutación conex./des., muelle mecánico [ms]	–	12/34	15/36
Tiempo conmutación aprox. [ms]	–	10	–
Libre de solapamiento	sí		
Ancho [mm]	18		
Conexión a la placa de conexión	1, 2, 3, 4, 5 12, 14	G1/8 M5	
Par de apriete fijación válvula [Nm]	0,9 ... 1,1		
Peso del producto [g]	140	140	140
Nivel de presión acústica [dB (A)]	85		
Cumple la norma	ISO 15407-1		
Clase de resistencia a la corrosión	CRC	2 ⁵⁾	

1) C=posición de reposo cerrada

2) U=posición de reposo abierta

3) E=posición de reposo en escape

4) H=2 válvulas de 3/2 vías en una placa, 1 abierta y 1 cerrada en reposo

5) Clase de resistencia a la corrosión 2 según la norma de Festo 940 070

Componentes con resistencia a la corrosión moderada. Piezas visibles exteriores con demanda prioritariamente decorativa para superficies que están en contacto directo con la atmósfera industrial habitual y medios como refrigerantes y lubricantes.


Electroválvulas VSVA, ISO 15407-1/conector central M8x1, M12x1

Hoja de datos – Válvula distribuidora, ancho 18 mm

Condiciones de funcionamiento y de medio ambiente

Función de válvula	2x 3/2	5/2	5/3
Fluido de funcionamiento	Aire comprimido filtrado, grado de filtración 40 µm, lubricado o no lubricado, vacío		
Presión de funcionamiento	Alimentación de aire de pilotaje interna [bar]	3 ... 8	3 ... 8
	Alimentación de aire de pilotaje externa [bar]	3 ... 10	-0,9 ... 10
Presión de mando	[bar]	3 ... 8 ¹⁾	3 ... 8
Temperatura ambiental	[°C]	-5 ... +50	
Temperatura del medio	[°C]	-5 ... +50	
Categoría de incendio según UL94		V0	

1) Presión de mando en función de la presión de funcionamiento ➔ Diagrama

Presión de mando mínima p12, p14 en función de la presión de funcionamiento p1 (alimentación de aire de pilotaje externa)**Datos eléctricos**

Conexión eléctrica según IEC 60 947-5-2	Conector central, estructura redonda, M8x1 o M12x1	
Valores característicos bobinas	Tensión [V CC]	24±10% = 21,6 ... 26,4
	Potencia [W]	Fase de gran amperaje: 2,4 ;fase de bajo amperaje: 1 ¹⁾
Tiempo de conexión TC	%	100
Tipo protección según EN 60529		IP65 (en combinación con toma de corriente)
Circuito protector y LED		Integrado en la válvula
Símbolo CE		89/336/EWG (CEM)

1) Controlada por un descenso de corriente integrado



Electroválvulas VSVA, ISO 15407-1/conector central M8x1, M12x1

Hoja de datos – Válvulas distribuidoras, ancho 18 mm

FESTO

Materiales


Sección de funcionamiento




[1] Cuerpo	Aluminio fundido a presión, poliacetal
- Juntas	Caucho nitrilo

Dimensiones

Datos CAD disponibles en → www.festo.com




- [1] Diodo luminoso
[2] Accionamiento manual auxiliar




- [3] Tornillos de fijación imperdibles

M8x1 – Asignación de conexiones



- 1 No asignada
2 Señal (+) solenoide 12/10
3 com (-)
4 Señal (+) solenoide 14/10

M12x1 – Asignación de conexiones



- 2 Señal (+) solenoide 12
3 com (-)
4 Señal (+) solenoide 14

Electroválvulas VSVA, ISO 15407-1/conector central M8x1, M12x1

Hoja de datos – Válvulas distribuidoras, ancho 18 mm

Datos de pedido – Válvula de 2x 3/2 vías

Código	Símbolo de conexión	Posición de reposo	Alimentación de aire de pilotaje	Conector		Núm. de pieza	Tipo
				M8x1	M12x1		
K		2 cerradas	Internamente	24 V CC	–	534 771	VSVA-B-T32C-AH-A2-1R2L
				–	24 V CC	546 764	VSVA-B-T32C-AH-A2-1R5L
N		2 abiertas	Internamente	24 V CC	–	534 772	VSVA-B-T32U-AH-A2-1R2L
				–	24 V CC	546 765	VSVA-B-T32U-AH-A2-1R5L
H		1 cerrada 1 abierta	Internamente	24 V CC	–	534 773	VSVA-B-T32H-AH-A2-1R2L
				–	24 V CC	546 766	VSVA-B-T32H-AH-A2-1R5L
K		2 cerradas	Externamente	24 V CC	–	534 781	VSVA-B-T32C-AZH-A2-1R2L
				–	24 V CC	546 774	VSVA-B-T32C-AZH-A2-1R5L
N		2 abiertas	Externamente	24 V CC	–	534 782	VSVA-B-T32U-AZH-A2-1R2L
				–	24 V CC	546 775	VSVA-B-T32U-AZH-A2-1R5L
H		1 cerrada 1 abierta	Externamente	24 V CC	–	534 783	VSVA-B-T32H-AZH-A2-1R2L
				–	24 V CC	546 776	VSVA-B-T32H-AZH-A2-1R5L

Datos de pedido – Válvula de 5/2 vías monoestable

Código	Símbolo de conexión	Tipo de reposición	Alimentación de aire de pilotaje	Conector		Núm. de pieza	Tipo
				M8x1	M12x1		
M		Neumática	Internamente	24 V CC	–	534 774	VSVA-B-M52-AH-A2-1R2L
				–	24 V CC	546 767	VSVA-B-M52-AH-A2-1R5L
0		Muelle mecánico	Internamente	24 V CC	–	534 775	VSVA-B-M52-MH-A2-1R2L
				–	24 V CC	546 768	VSVA-B-M52-MH-A2-1R5L
M		Neumática	Externamente	24 V CC	–	534 784	VSVA-B-M52-AZH-A2-1R2L
				–	24 V CC	546 777	VSVA-B-M52-AZH-A2-1R5L
0		Muelle mecánico	Exteriormente	24 V CC	–	534 785	VSVA-B-M52-MZH-A2-1R2L
				–	24 V CC	546 778	VSVA-B-M52-MZH-A2-1R5L

Electroválvulas VSVA, ISO 15407-1/conector central M8x1, M12x1

Hoja de datos – Válvulas distribuidoras, ancho 18

FESTO

Có-digo	Símbolo de conexión	Dominancia	Alimentación de aire de pilotaje	Conector		Núm. de pieza	Tipo
				M8x1	M12x1		
J		1ª señal	Interna	24 V CC	–	534 776	VSVA-B-B52-H-A2-1R2L
				–	24 V CC	546 769	VSVA-B-B52-H-A2-1R5L
D		A 14	Interna	24 V CC	–	534 777	VSVA-B-D52-H-A2-1R2L
				–	24 V CC	546 770	VSVA-B-D52-H-A2-1R5L
J		1ª señal	Externa	24 V CC	–	534 786	VSVA-B-B52-ZH-A2-1R2L
				–	24 V CC	546 779	VSVA-B-B52-ZH-A2-1R5L
D		A 14	Externa	24 V CC	–	534 787	VSVA-B-D52-ZH-A2-1R2L
				–	24 V CC	546 780	VSVA-B-D52-ZH-A2-1R5L

Datos de pedido – Válvula de 5/3 vías							
Có-digo	Símbolo de conexión	Posición de reposo	Alimentación de aire de pilotaje	Conector		Núm. de pieza	Tipo
				M8x1	M12x1		
G		Centro cerrado	Interna	24 V CC	–	534 778	VSVA-B-P53C-H-A2-1R2L
				–	24 V CC	546 771	VSVA-B-P53C-H-A2-1R5L
B		Centro a presión	Interna	24 V CC	–	534 780	VSVA-B-P53U-H-A2-1R2L
				–	24 V CC	546 773	VSVA-B-P53U-H-A2-1R5L
E		Centro a escape	Interna	24 V CC	–	534 779	VSVA-B-P53E-H-A2-1R2L
				–	24 V CC	546 772	VSVA-B-P53E-H-A2-1R5L
G		Centro cerrado	Externa	24 V CC	–	534 788	VSVA-B-P53C-ZH-A2-1R2L
				–	24 V CC	546 781	VSVA-B-P53C-ZH-A2-1R5L
B		Centro a presión	Externa	24 V CC	–	534 790	VSVA-B-P53U-ZH-A2-1R2L
				–	24 V CC	546 783	VSVA-B-P53U-ZH-A2-1R5L
E		Centro a escape	Externa	24 V CC	–	534 789	VSVA-B-P53E-ZH-A2-1R2L
				–	24 V CC	546 782	VSVA-B-P53E-ZH-A2-1R5L

Electroválvulas VSVA, ISO 15407-1 / Conector central tipo clavija M8x1, M12x1

Hoja de datos – Válvulas de vías, ancho de 26 mm

-  - Caudal
1 250 ... 1 400 l/min

-  - Tensión
24 V DC

**Datos técnicos generales**

Función de válvula	2x 3/2	5/2	5/3
Posición normal	C ¹⁾ U ²⁾ H ⁴⁾	-	- C ¹⁾ U ²⁾ E ³⁾
Comportamiento	Monoestable	Bistable	Monoestable
Recuperación por muelle neumático	Sí	Sí	- No
Recuperación por muelle mecánico	No	Sí	- Sí
Construcción	Válvula de corredera		
Principio de estanquidad	Por junta de material sintético		
Tipo de accionamiento	Eléctrico		
Tipo de mando	Servopilotaje		
Alimentación del aire de pilotaje	Interna o externa		
Sentido del flujo	Irreversible	Reversible con alimentación externa del aire de pilotaje	
Función de escape	Con estrangulación		
Accionamiento manual auxiliar	Mediante pulsador		
Tipo de fijación	En placa base		
Posición de montaje	Indistinta		
Diámetro nominal	[mm]	9	
Caudal válvula	[l/min]	1 250	1 400
Caudal de válvula a placa base individual	[l/min]	1 100	1 200
Caudal; válvula neumática incluida en la cadena	[l/min]	900	1 100
Caudal nominal	[l/min]	900	1 100
Tiempo de conexión/desconexión, muelle neumático	[ms]	20/33	25/40
Tiempo de conexión/desconexión, muelle mecánico	[ms]	-	20/52
Tiempo de conmutación Um, 1 ^a señal prioritaria	[ms]	-	15
Tiempo de conmutación Um, señal prioritaria en 14	[ms]	-	25
Sin solapamiento		Sí	
Tamaño	[mm]	26	
Conexión en la placa base	1, 2, 3, 4, 5 12, 14	G1/4 M5	
Par de apriete para el montaje de la válvula	[Nm]	1,8 ... 2,2	
Peso del producto	[g]	270	270
Nivel de ruido	[dB (A)]	85	
Corresponde a la norma		ISO 15407-1	
Clase de resistencia a la corrosión	CRC	2 ⁵⁾	

1) C = Centro cerrado

2) U = Centro a presión

3) E = Centro a escape

4) H = Válvula 2x de 3/2 vías en un cuerpo, 1x con centro cerrado y 1x centro abierto

5) Clase de resistencia a la corrosión 2 según norma de Festo 940 070

Válida para piezas expuestas a gran peligro de corrosión. Piezas exteriores en contacto directo con substancias usuales en entornos industriales, tales como disolventes, detergentes o lubricantes, con superficies principalmente decorativas.

Electroválvulas VSVA, ISO 15407-1 / Conector central tipo clavija M8x1, M12x1


FESTO

Hoja de datos – Válvula de vías, ancho de 26 mm

Condiciones de funcionamiento y del entorno			
Función de válvula	2x 3/2	5/2	5/3
Fluido	Aire comprimido filtrado, con o sin lubricación, grado de filtración 40 µm, vacío		
Presión de funcionamiento	Alimentación interna del aire de pilotaje [bar]	3 ... 8	3 ... 8
	Alimentación externa del aire de pilotaje [bar]	3 ... 10	
Presión de pilotaje	[bar]	3 ... 8 ¹⁾	3 ... 8
Temperatura ambiente	[°C]	-5 ... +50	
Temperatura del fluido	[°C]	-5 ... +50	
Clase de protección ante incendio según UL94		V0	

1) Presión de mando en función de la presión de funcionamiento → Diagrama

Presión de mando mínima p12 y p14 en función de la presión de funcionamiento p1 (con alimentación externa del aire de pilotaje)



Datos eléctricos

Conexión eléctrica según IEC 60 947-5-2	Conector central redondo tipo clavija, M8x1 o M12x1	
Valores característicos de las bobinas	Tensión [V DC]	24±10% = 21,6 ... 26,4
	Potencia [W]	Fase de corriente de elevada intensidad 2,4 Fase de corriente de baja intensidad: 1 ¹⁾
Tiempo de utilización	%	100
Clase de protección según EN 60529		IP65 (con conector tipo zócalo)
Círculo protector y LED		Integrado en la válvula
Símbolo CE		89/336/CEE (compatibilidad electromagnética)


1) Control mediante disminución de la intensidad

Electroválvulas VSVA, ISO 15407-1 / Conector central tipo clavija M8x1, M12x1

Hoja de datos – Válvulas de vías, ancho de 26 mm

Materiales


Vista en sección




[1] Cuerpo	Fundición inyectada de aluminio, poliacetal
- Juntas	Caucho nitrílico

Dimensiones

Datos CAD disponibles en → www.festo.com




M8x1: ocupación de contactos



- 1 No ocupado
- 2 Señal (+) Bobina 12/10
- 3 Común (-)
- 4 Señal (+) Bobina 14/10

M12x1: ocupación de contactos



- 2 Señal (+) Bobina 12
- 3 Común (-)
- 4 Señal (+) Bobina 14

Electroválvulas VSVA, ISO 15407-1 / Conector central tipo clavija M8x1, M12x1

Hoja de datos – Válvulas de vías, ancho de 26 mm

FESTO

Referencias: válvulas de 2x 3/2 vías

Código	Símbolo	Posición normal	Alimentación del aire de pilotaje	Conector tipo clavija		Nº art.	Tipo
				M8x1	M12x1		
K		2 cerradas	Interno	24 V DC	–	534 532	VSVA-B-T32C-AH-A1-1R2L
				–	24 V DC	534 552	VSVA-B-T32C-AH-A1-1R5L
N		2 abiertas	Interno	24 V DC	–	534 533	VSVA-B-T32U-AH-A1-1R2L
				–	24 V DC	534 553	VSVA-B-T32U-AH-A1-1R5L
H		1 cerrada 1 abierta	Interno	24 V DC	–	534 534	VSVA-B-T32H-AH-A1-1R2L
				–	24 V DC	534 554	VSVA-B-T32H-AH-A1-1R5L
K		2 cerradas	Externo	24 V DC	–	534 522	VSVA-B-T32C-AZH-A1-1R2L
				–	24 V DC	534 542	VSVA-B-T32C-AZH-A1-1R5L
N		2 abiertas	Externo	24 V DC	–	534 523	VSVA-B-T32U-AZH-A1-1R2L
				–	24 V DC	534 543	VSVA-B-T32U-AZH-A1-1R5L
H		1 cerrada 1 abierta	Externo	24 V DC	–	534 524	VSVA-B-T32H-AZH-A1-1R2L
				–	24 V DC	534 544	VSVA-B-T32H-AZH-A1-1R5L

Referencias: válvulas monoestables de 5/2 vías




Código	Símbolo	Tipo de reposición	Alimentación del aire de pilotaje	Conector tipo clavija		Nº art.	Tipo
				M8x1	M12x1		
M		Neumático	Interno	24 V DC	–	534 535	VSVA-B-M52-AH-A1-1R2L
				–	24 V DC	534 555	VSVA-B-M52-AH-A1-1R5L
O		Muelle mecánico	Interno	24 V DC	–	534 536	VSVA-B-M52-MH-A1-1R2L
				–	24 V DC	534 556	VSVA-B-M52-MH-A1-1R5L
M		Neumático	Externo	24 V DC	–	534 525	VSVA-B-M52-AZH-A1-1R2L
				–	24 V DC	534 545	VSVA-B-M52-AZH-A1-1R5L
O		Muelle mecánico	Externo	24 V DC	–	534 526	VSVA-B-M52-MZH-A1-1R2L
				–	24 V DC	534 546	VSVA-B-M52-MZH-A1-1R5L

Electroválvulas VSVA, ISO 15407-1 / Conector central tipo clavija M8x1, M12x1








Hoja de datos – Válvulas de vías, ancho de 26 mm

Referencias: válvulas biestables de 5/2 vías

Código	Símbolo	Señal prioritaria	Alimentación del aire de pilotaje	Conector tipo clavija		Nº art.	Tipo
				M8x1	M12x1		
J		1ª señal	Interno	24 V DC	–	534 537	VSVA-B-B52-H-A1-1R2L
				–	24 V DC	534 557	VSVA-B-B52-H-A1-1R5L
D		en 14	Interno	24 V DC	–	534 538	VSVA-B-D52-H-A1-1R2L
				–	24 V DC	534 558	VSVA-B-D52-H-A1-1R5L
J		1ª señal	Externo	24 V DC	–	534 527	VSVA-B-B52-ZH-A1-1R2L
				–	24 V DC	534 547	VSVA-B-B52-ZH-A1-1R5L
D		en 14	Externo	24 V DC	–	534 528	VSVA-B-D52-ZH-A1-1R2L
				–	24 V DC	534 548	VSVA-B-D52-ZH-A1-1R5L

Referencias: válvulas de 5/3 vías

Código	Símbolo	Posición normal	Alimentación del aire de pilotaje	Conector tipo clavija		Nº art.	Tipo
				M8x1	M12x1		
G		Centro cerrado	Interno	24 V DC	–	534 539	VSVA-B-P53C-H-A1-1R2L
				–	24 V DC	534 559	VSVA-B-P53C-H-A1-1R5L
B		Centro a presión	Interno	24 V DC	–	534 541	VSVA-B-P53U-H-A1-1R2L
				–	24 V DC	534 561	VSVA-B-P53U-H-A1-1R5L
E		Centro a escape	Interno	24 V DC	–	534 540	VSVA-B-P53E-H-A1-1R2L
				–	24 V DC	534 560	VSVA-B-P53E-H-A1-1R5L
G		Centro cerrado	Externo	24 V DC	–	534 529	VSVA-B-P53C-ZH-A1-1R2L
				–	24 V DC	534 549	VSVA-B-P53C-ZH-A1-1R5L
B		Centro a presión	Externo	24 V DC	–	534 531	VSVA-B-P53U-ZH-A1-1R2L
				–	24 V DC	534 551	VSVA-B-P53U-ZH-A1-1R5L
E		Centro a escape	Externo	24 V DC	–	534 530	VSVA-B-P53E-ZH-A1-1R2L
				–	24 V DC	534 550	VSVA-B-P53E-ZH-A1-1R5L

Piezas de la batería, según ISO 15407-1

Encadenamiento vertical: Ancho de 18 mm

FESTO

Placa reguladora VABF-S3-2-R ...

Material:

Cuerpo: Fundición inyectada de aluminio

Parte de mando: Poliamida

 Margen de temperatura
-5 ... +50 °C


Función de regulación:

Presión en la entrada: 0,5 ... 10 bar

Márgenes de regulación de la presión:

0,5 ... 6 bar, 0,5 ... 10 bar


Presión de salida constante, con descarga secundaria



Dimensiones: Ancho de 18 mm

Datos CAD disponibles en → www.festo.com

Placa reguladora, regulador A, regulador B, regulador AB, regulador P



[1] Tornillos M3x12 imperdibles

[2] Distribución de conexiones
según ISO 15407-1

[3] Regulador

[4] Manómetros

[5] Cabezal regulador en estado bloqueado

[6] Cabezal regulador en estado de regulación de la presión

Dimensiones

Tipo	L1	L2	L3	L4	L5	L6	Peso [g]
VABF-S3-2-R4...	126,7	-	-	253,4	-	-	650
VABF-S3-2-R5...	126,7	-	-	253,4	-	-	650
VABF-S3-2-R3...	-	-	-	-	126,7	187,7	390
VABF-S3-2-R7...	-	-	-	-	126,7	187,7	390
VABF-S3-2-R2...	126,7	-	187,7	-	-	-	390
VABF-S3-2-R6...	126,7	-	187,7	-	-	-	390
VABF-S3-2-R1...	126,7	180,6	-	-	-	-	380


Piezas de la batería, según ISO 15407-1

Encadenamiento vertical: Ancho de 18 mm

Dimensiones

Con placa de enlace y electroválvula (conector central tipo clavija)


Datos CAD disponibles en → www.festo.com



Dimensiones

Con placa de enlace y electroválvula (conector tipo clavija, forma C)

Datos CAD disponibles en → www.festo.com



Referencias

Código	Denominación	Para conexión	Regulador	Margen de regulación	Nº art.	Tipo
Placa reguladora de 18 mm de ancho						
ZA		1	P	0,5 ... 10 bar	543 526	VABF-S3-2-R1C2-C-10
ZF		1	P	0,5 ... 6 bar	543 524	VABF-S3-2-R1C2-C-6
ZB		4	A	0,5 ... 10 bar	543 530	VABF-S3-2-R3C2-C-10
ZG		4	A	0,5 ... 6 bar	543 528	VABF-S3-2-R3C2-C-6
ZC		2	B	0,5 ... 10 bar	543 534	VABF-S3-2-R2C2-C-10
ZH		2	B	0,5 ... 6 bar	543 532	VABF-S3-2-R2C2-C-6
ZD		2 y 4	AB	0,5 ... 10 bar	543 538	VABF-S3-2-R4C2-C-10
ZI		2 y 4	AB	0,5 ... 6 bar	543 536	VABF-S3-2-R4C2-C-6
ZE		2 y 4, reversible	AB	0,5 ... 10 bar	543 542	VABF-S3-2-R5C2-C-10
ZJ		2 y 4, reversible	AB	0,5 ... 6 bar	543 540	VABF-S3-2-R5C2-C-6
ZL		2, reversible	B	0,5 ... 10 bar	546 788	VABF-S3-2-R6C2-C-10
ZN		2, reversible	B	0,5 ... 6 bar	546 786	VABF-S3-2-R6C2-C-6
ZK		4, reversible	A	0,5 ... 10 bar	546 792	VABF-S3-2-R7C2-C-10
ZM		4, reversible	A	0,5 ... 6 bar	546 790	VABF-S3-2-R7C2-C-6

Piezas de la batería, según ISO 15407-1

Encadenamiento vertical: Ancho de 18 mm


FESTO

Placa estranguladora VABF-S3-2-F...

Material:

Cuerpo: Fundición inyectada de aluminio



-  Margen de temperatura
-5 ... +50 °C



Dimensiones

Placa de estrangulación de 18 mm de ancho


Datos CAD disponibles en → www.festo.com



Dimensiones


Con placa de enlace y electroválvula (conector central tipo clavija)

Datos CAD disponibles en → www.festo.com



[1] Placa de enlace NAW

[3] Placa reguladora de caudal



[6] Electroválvula VSVA
(conector tipo clavija, forma C)

[7] Electroválvula VSVA
(conector central tipo clavija)

Referencias

Código	Descripción	Peso [g]	Nº art.	Tipo
X	Para la estrangulación del aire de escape en 3 y 5 en la válvula	228	543 603	VABF-S3-2-F1B1-C

Piezas de la batería, según ISO 15407-1

Encadenamiento vertical: Ancho de 18 mm


Placa de alimentación vertical

VABF-S3-2-P ...

Material:

Cuerpo: Fundición inyectada de aluminio


- Margen de temperatura
-5 ... +50 °C
- Margen de presión
-0,9 ... +10 bar



Dimensiones

Placa vertical de alimentación de 18 mm de ancho

Datos CAD disponibles en → www.festo.com




- [1] Tornillos imperdibles
- [2] Distribución de conexiones según ISO 15407-1

Dimensiones

Con placa de enlace y electroválvula (conector central tipo clavija)


Datos CAD disponibles en → www.festo.com



[1] Placa de enlace NAW

[5] Placa de alimentación vertical

Con placa de enlace y electroválvula (conector tipo clavija, forma C)



[6] Electroválvula VSVA (conector tipo clavija, forma C)

[7] Electroválvula VSVA (conector central tipo clavija)

Referencias

Código	Descripción	Peso [g]	Nº art.	Tipo
ZU	Para la alimentación independiente de una válvula	146	544 435	VABF-S3-2-P1A3-G18

Piezas de la batería, según ISO 15407-1

Encadenamiento vertical: Ancho de 18 mm

FESTO

Placa vertical de bloqueo de presión


VABF-S3-2-L ...

Material:

Cuerpo: Fundición inyectada de aluminio

- Margen de temperatura
-5 ... +50 °C


- Margen de presión
-0,9 ... +10 bar



Dimensiones

Datos CAD disponibles en → www.festo.com

Placa vertical de bloqueo de presión de 18 mm de ancho




- [1] Tornillos M3x12 imperdibles
- [2] Distribución de conexiones según ISO 15407-1

Dimensiones

Datos CAD disponibles en → www.festo.com


Con placa de enlace y electroválvula (conector central tipo clavija)



[1] Placa de enlace NAW

[4] Placa vertical de bloqueo de presión

Con placa de enlace y electroválvula (conector tipo clavija, forma C)



[6] Electroválvula VSVA
(conector tipo clavija, forma C)

[7] Electroválvula VSVA
(conector central tipo clavija)

Referencias

Código	Descripción	Peso [g]	Nº art.	Tipo
ZT	Para aislar una válvula de la presión de alimentación	212	543 601	VABF-S3-2-L1D1-C

Piezas de la batería, según ISO 15407-1

Encadenamiento vertical: Ancho de 26 mm

Placa reguladora VABF-S3-1-R ...

Material:

Cuerpo: Fundición inyectada de aluminio

Parte de mando: Poliamida


- - Margen de temperatura
-5 ... +50 °C

Función de regulación:

Presión en la entrada: 0,5 ... 10 bar

Márgenes de regulación de la presión:


0,5 ... 6 bar, 0,5 ... 10 bar
Presión de salida constante, con descarga secundaria



Dimensiones: Ancho de 26 mm

Datos CAD disponibles en → www.festo.com

Placa reguladora, regulador A, regulador B, regulador AB, regulador P



Dimensiones

Tipo	L1	L2	L3	L4	L5	L6	Peso [g]
VABF-S3-1-R5...	130,35	—	—	260,7	—	—	712
VABF-S3-1-R7...	—	—	—	—	130,35	192,9	452
VABF-S3-1-R6...	130,35	195	—	—	—	—	452
VABF-S3-1-R1...	130,35	183,88	—	—	—	—	439

Piezas de la batería, según ISO 15407-1


Encadenamiento vertical: Ancho de 26 mm

FESTO

Dimensiones: Ancho de 26 mm

Datos CAD disponibles en → www.festo.com

Placa de regulación, regulador A, regulador B, regulador AB



Dimensiones							
Tipo	L1	L2	L3	L4	L5	L6	Peso [g]
VABF-S3-1-R4...	130,35	-	-	260,7	-	-	712
VABF-S3-1-R3...	-	-	-	-	130,35	192,9	452
VABF-S3-1-R2...	130,35	-	192,9	-	-	-	452


Piezas de la batería, según ISO 15407-1

Encadenamiento vertical: Ancho de 26 mm

Dimensiones

Con placa de enlace y electroválvula (conector central tipo clavija)


Datos CAD disponibles en → www.festo.com



Dimensiones

Con placa de enlace y electroválvula (conector tipo clavija, forma C)

Datos CAD disponibles en → www.festo.com



Referencias

Código	Denominación	Para conexión	Regulador	Margen de regulación	Nº art.	Tipo
Placa reguladora de 26 mm de ancho						
ZA		1	P	0,5 ... 10 bar	543 527	VABF-S3-1-R1C2-C-10
ZF		1	P	0,5 ... 6 bar	543 525	VABF-S3-1-R1C2-C-6
ZB		4	A	0,5 ... 10 bar	543 531	VABF-S3-1-R3C2-C-10
ZG		4	A	0,5 ... 6 bar	543 529	VABF-S3-1-R3C2-C-6
ZC		2	B	0,5 ... 10 bar	543 535	VABF-S3-1-R2C2-C-10
ZH		2	B	0,5 ... 6 bar	543 533	VABF-S3-1-R2C2-C-6
ZD		2 y 4	AB	0,5 ... 10 bar	543 539	VABF-S3-1-R4C2-C-10
ZI		2 y 4	AB	0,5 ... 6 bar	543 537	VABF-S3-1-R4C2-C-6
ZE		2 y 4, reversible	AB	0,5 ... 10 bar	543 543	VABF-S3-1-R5C2-C-10
ZJ		2 y 4, reversible	AB	0,5 ... 6 bar	543 541	VABF-S3-1-R5C2-C-6
ZL		2, reversible	B	0,5 ... 10 bar	546 789	VABF-S3-1-R6C2-C-10
ZN		2, reversible	B	0,5 ... 6 bar	546 787	VABF-S3-1-R6C2-C-6
ZK		4, reversible	A	0,5 ... 10 bar	546 793	VABF-S3-1-R7C2-C-10
ZM		4, reversible	A	0,5 ... 6 bar	546 791	VABF-S3-1-R7C2-C-6

Piezas de la batería, según ISO 15407-1

Encadenamiento vertical: Ancho de 26 mm


FESTO

Placa estranguladora VABF-S3-1-F...

Material:

Cuerpo: Fundición inyectada de aluminio


 Margen de temperatura
-5 ... +50 °C



Dimensiones: Ancho de 26 mm

Datos CAD disponibles en → www.festo.com


Placa de estrangulación



Dimensiones

Con placa de enlace y electroválvula (conector central tipo clavija)

Datos CAD disponibles en → www.festo.com




[1] Placa de enlace NAW

[3] Placa reguladora de caudal

[7] Electroválvula VSVA

(conector central tipo clavija)

Con placa de enlace y electroválvula (conector tipo clavija, forma C)



[1] Placa de enlace NAW

[3] Placa reguladora de caudal

[6] Electroválvula VSVA

(conector tipo clavija, forma C)

Referencias

Código	Descripción	Peso [g]	Nº art.	Tipo
X	Para la estrangulación del aire de escape en 3 y 5 en la válvula	320	543 604	VABF-S3-1-F1B1-C

Piezas de la batería, según ISO 15407-1

Encadenamiento vertical: Ancho de 26 mm


Placa de alimentación vertical

VABF-S3-1-P ...

Material:

Cuerpo: Fundición inyectada de aluminio


- Margen de temperatura
-5 ... +50 °C
- Margen de presión
-0,9 ... +10 bar



Dimensiones: Ancho 26 mm

Placa vertical de alimentación

Datos CAD disponibles en → www.festo.com




- [1] Tornillos M4x12 imperdibles
- [2] Distribución de conexiones según ISO 15407-1

Dimensiones

Con placa de enlace y electroválvula (conector central tipo clavija)


Datos CAD disponibles en → www.festo.com



- [1] Placa de enlace NAW
- [5] Placa de alimentación vertical

- [7] Electroválvula VSVA
(conector central tipo clavija)

Con placa de enlace y electroválvula (conector tipo clavija, forma C)



- [1] Placa de enlace NAW
- [5] Placa de alimentación vertical

- [6] Electroválvula VSVA
(conector tipo clavija, forma C)

Referencias

Código	Descripción	Peso [g]	Nº art.	Tipo
ZU	Para la alimentación independiente de una válvula	201	544 434	VABF-S3-1-P1A3-G14

Piezas de la batería, según ISO 15407-1

Encadenamiento vertical: Ancho de 26 mm

FESTO


Placa vertical de bloqueo de presión

VABF-S3-1-L ...

Material:

Cuerpo: Fundición inyectada de aluminio


-  Margen de temperatura
-5 ... +50 °C
-  Margen de presión
-0,9 ... +10 bar



Dimensiones: Ancho de 26 mm

Datos CAD disponibles en → www.festo.com


Placa vertical de bloqueo de presión




Dimensiones

Con placa de enlace y electroválvula (conector central tipo clavija)

Datos CAD disponibles en → www.festo.com



Con placa de enlace y electroválvula (conector tipo clavija, forma C)



Referencias

Código	Descripción	Peso [g]	Nº art.	Tipo
ZT	Para aislar una válvula de la presión de alimentación	286	543 602	VABF-S3-1-L1D1-C

Placas base, ISO 15407-1


FESTO

Placa base sencilla

Placa base sencilla NAS

Material:

Fundición inyectada de aluminio



Dimensiones y referencias

Tamaño [mm]	B1	B2	D1	D2	D3	H1	H2	H3	H4	H5	H6
18	28,5	18	G ¹ / ₈	M5	5,5	31	10	5	7	20	14,5
26	46	26	G ¹ / ₄	G ¹ / ₈	5	38	12	6	10	25	19

Dimensiones y referencias

Tamaño [mm]	L1	L2	L3	L4	L5	Peso [g]	Nº art.	Tipo
18	79	66,5	17	40	32	67	161 115	NAS- ¹ / ₈ -02-VDMA
26	102	89,4	23	55	42	160	161 109	NAS- ¹ / ₄ -01-VDMA

Datos técnicos generales

Ancho [mm]	18	26
Tipo de fijación	2 taladros en el cuerpo	2 taladros en el cuerpo
Conexión neumática	1, 2, 3, 4, 5 12, 14	G ¹ / ₈ G ¹ / ₄ G ¹ / ₈

Piezas de la batería, según ISO 15407-1

Encadenamiento horizontal

FESTO

Placa de enlace NAW

Material:

Fundición inyectada de aluminio



Referencias: NAW para electroválvulas

Tamaño [mm]	Conexión neumática		Peso [g]	Nº art.	Tipo
	1, 2, 3, 4, 5	12, 14			
18	G ¹ / ₈	M5	130	161 110	NAW-1 ¹ / ₈ -02-VDMA
26	G ¹ / ₄	M5	225	161 102	NAW-1 ¹ / ₄ -01-VDMA

Referencias: NAW para válvulas neumáticas


Tamaño [mm]	Conexión neumática		Peso [g]	Nº art.	Tipo
	1, 2, 3, 4, 5	12, 14			
18	G ¹ / ₈	M5	130	161 111	NAW-1 ¹ / ₈ -02-VDMA-VL
26	G ¹ / ₄	M5	225	161 103	NAW-1 ¹ / ₄ -01-VDMA-VL

Dimensiones ➔ 60

Conjunto de placas finales NEV

Material:

Fundición inyectada de aluminio



Referencias

Tamaño [mm]	Conexión neumática		Peso [g]	Nº art.	Tipo
	1, 2, 3, 4, 5	12, 14			
18	G ³ / ₈	G ¹ / ₈	280	161 112	NEV-02-VDMA
26	G ¹ / ₂	G ¹ / ₈	445	161 104	NEV-01-VDMA

Dimensiones ➔ 60

Piezas de la batería, según ISO 15407-1

FESTO

Encadenamiento horizontal

Conjunto de placas finales NEV

Para batería combinada de anchos de 18 y 26

Material:
Fundición inyectada de aluminio



Referencias

Tamaño [mm]	Descripción	Peso [g]	Nº art.	Tipo
18 y 26	Una placa final de 18 mm de ancho, una placa final de 26 mm de ancho y piezas para el montaje	372	191 405	NEV-02-01-VDMA

Dimensiones → 60

Placa intermedia NZV


Para batería combinada de anchos de 18 y 26

Material:
Fundición inyectada de aluminio



Dimensiones

Datos CAD disponibles en → www.festo.com



Referencias

Tamaño [mm]	Conexión neumática	Peso [g]	Nº art.	Tipo
18 y 26	G1/2	270	161 108	NZV-01/02-VDMA


Piezas de la batería, según ISO 15407-1

Encadenamiento horizontal

FESTO

Dimensiones: Montaje en batería

Datos CAD disponibles en → www.festo.com



Tamaño [mm]	B1	B2	B3	B4	B5	B6	D1	D2	D3	D4
18	19	6	13	7,5	1	4,5	G ¹ / ₈	G ³ / ₈	G ¹ / ₈	M5
26	27	21	21	11	4	8	G ¹ / ₄	G ¹ / ₂	G ¹ / ₈	M5

Tamaño [mm]	D5	D6	D7	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7
18	3,3	6,3	4,3	55	17	28,8	18,5	-	48	10,5
26	4,2	8	4,2	65	27,5	28	15,5	3	57,5	12,5

Tamaño [mm]	H8	H9	H10	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8
18	35,5	12	40	81	36,5	5,6	30,9	20	20	18	18
26	42,5	14	37	107	50	7,5	37,5	30,3	28,3	33	26,8

Piezas de la batería, según ISO 15407-1


FESTO

Encadenamiento horizontal

Dimensiones: Montaje en batería, ancho de 18 mm

Datos CAD disponibles en → www.festo.com

Válvulas conector cuadrado, forma C



Piezas de la batería, según ISO 15407-1


Encadenamiento horizontal

FESTO

Dimensiones: Montaje en batería, ancho de 18 mm

Datos CAD disponibles en → www.festo.com

Válvulas con conector central tipo clavija M8x1



Piezas de la batería, según ISO 15407-1


FESTO

Encadenamiento horizontal

Dimensiones: Montaje en batería, ancho de 26 mm

Datos CAD disponibles en → www.festo.com

Válvulas conector cuadrado, forma C



Piezas de la batería, según ISO 15407-1


Encadenamiento horizontal

FESTO

Dimensiones: Montaje en batería, ancho de 26 mm

Datos CAD disponibles en → www.festo.com

Válvulas con conector central redondo M8x1, M12x1



Piezas de la batería, según ISO 15407-1

FESTO

Encadenamiento horizontal

Placa ciega NSC

Material:

Aluminio



Referencias: NSC para las conexiones 1, 2 y 3 (electroválvulas / válvulas neumáticas)

Tamaño [mm]	Peso [g]	Nº art.	Tipo
18	2	161 113	NSC-3/8-02-VDMA
26	2	161 105	NSC-1/2-01-VDMA

Referencias: NSC para las conexiones 12 y 14 (válvulas neumáticas)


Tamaño [mm]	Peso [g]	Nº art.	Tipo
18	2	161 106	NSC-1/8-01-VDMA
26	2	161 106	NSC-1/8-01-VDMA

Placa ciega NDV

Material:

Polímero

No contiene cobre ni PTFE



Referencias

Tamaño [mm]	Peso [g]	Nº art.	Tipo
18	22	161 114	NDV-02-VDMA
26	36	161 107	NDV-01-VDMA

Dimensiones ➔

Válvulas neumáticas VSPA, ISO 15407-1

Cuadro general de productos

FESTO

Función	Ejecución	Tipo	Caudal válvula [l/min]	Utilización en la placa base G ¹ / ₈ G ¹ / ₄	Posición normal			➔ Página/Internet	
					2 cerradas (C)	2 abiertas (U)	1x (C) 1x (U) C/U=H		
Válvulas monoestables de 2x3/2 vías									
		Ancho de 18 mm, válvula neumática de accionamiento neumático			■	—	■	■	■
			VSPA-B-T32...A2	550					71
Válvulas monoestables de 2x3/2 vías									
		Ancho de 26 mm, válvula neumática de accionamiento neumático			—	■	■	■	74
			VSPA-B-T32...A1	1 250					

Función	Ejecución	Tipo	Caudal válvula [l/min]	Utilización en la placa base G ¹ / ₈ G ¹ / ₄	Tipo de reposición		➔ Página/Internet
					Muelle neumático	Muelle mecánico	
Válvulas monoestables de 5/2 vías							
		Ancho de 18 mm, válvula neumática de accionamiento neumático			■	—	■
			VSPA-B-B52...A2	700			
Válvulas monoestables de 5/2 vías							
		Ancho de 26 mm, válvula neumática de accionamiento neumático			—	■	■
			VSPA-B-B52...A1	1 400			

Función	Ejecución	Tipo	Caudal válvula [l/min]	Utilización en la placa base G ¹ / ₈ G ¹ / ₄	Señal prioritaria		➔ Página/Internet
					1 ^a señal	en 14	
Válvulas biestables de 5/2 vías							
		Ancho de 18 mm, válvula neumática de accionamiento neumático			■	—	■
			VSPA-B-M52...A2	700			
Válvulas biestables de 5/2 vías							
		Ancho de 26 mm, válvula neumática de accionamiento neumático			—	■	■
			VSPA-B-M52...A1	1 400			

Función	Ejecución	Tipo	Caudal válvula [l/min]	Utilización en la placa base G ¹ / ₈ G ¹ / ₄	Posición normal			➔ Página/Internet
					Centro cerrado	Centro a escape	Centro a presión	
Válvulas monoestables de 5/3 vías								
		Ancho de 18 mm, válvula de tres posiciones, de accionamiento neumático			■	—	■	71
			VSPA-B-P53...A2	650				
Válvulas monoestables de 5/3 vías								
		Ancho de 26 mm, válvula de tres posiciones, de accionamiento neumático			—	■	■	74
			VSPA-B-P53...A1	1 400				

Válvulas neumáticas VSPA, ISO 15407-1

Código para el pedido

FESTO


VSPA	-	B	-	M	52		-	A	-	A1
Serie de válvulas										
VSPA	Válvulas normalizadas ISO 15407-1/-2									
Ejecución de válvulas										
B	Válvula para placa base									
Función de válvula										
M	Monoestable									
B	Biestable									
D	Biestable, con señal prioritaria en 14									
P	Monoestable, posición central									
T	2 válvulas monoestables en un cuerpo									
Conexiones / Posiciones de conmutación										
32	Válvula de 3/2 vías									
52	Válvula de 5/2 vías									
53	Válvula de 5/3 vías									
Posición normal										
C	Centro cerrado									
U	Centro a presión									
E	Centro a escape									
H	T con 1 abierta, 1 cerrada									
	Válvula biestable									
Tipo de reposición										
A	Muelle neumático									
M	Muelle mecánico									
	Válvula biestable									
Norma aplicable										
A1	Tamaño ISO 01, ancho 26									
A2	Tamaño ISO 02, ancho 18									

Válvulas neumáticas VSPA, ISO 15407-1

Cuadro general de periféricos

FESTO

Montaje individual




Accesarios	Tipo	Descripción resumida	➔ Página/Internet
[1] Racor rápido rosado	QS-...	Para la conexión de tubos flexibles con tolerancias en su diámetro exterior	-
[2] Placa base individual	NAS-...	Con conexiones laterales	57
- Placa base individual	NAU-...	Con conexiones debajo	-
[3] Silenciador	U-...	Para el montaje en conexiones de escape	-
[4] Soporte para placas de identificación	ASCF-...	Para la denominación de las válvulas	77
[5] Válvula neumática	VSPA-...	Distribución de conexiones según ISO 15407-1	71


Distribución según ISO 15407-1 en la placa base

Ampliación normalizada hacia abajo

Ancho de 18 mm



Ancho de 26 mm




Válvulas neumáticas VSPA, ISO 15407-1

Cuadro general de periféricos

FESTO

Montaje en batería



Piezas individuales


	Tipo	Descripción resumida	➔ Página/Internet
[1]	Placa ciega	NDV-02-VDMA	Para ancho de 18, posición libre o de reserva
[2]	Válvula neumática	VSPA...A2	Ancho 18
[3]	Placa ciega	NDV-01-VDMA	Para ancho de 26, posición libre o de reserva
[4]	Válvula neumática	VSPA...A1	Ancho 26
[5]	Placa final	NEV...	Para cierre de placas de enlace, ancho de 18
[6]	Placa de enlace	NAW-1/8-02-VDMA	Ancho de 18 con conexiones laterales 2 y 4
[7]	Disco de aislamiento	NSC...	Para crear zonas de presión o para cerrar conexiones de las placas finales
[8]	Placa intermedia	NZV-01/02-VDMA	Para unir ancho de 18 con ancho de 26
[9]	Placa de enlace	NAW-1/4-01-VDMA	Ancho de 26 con conexiones laterales 2 y 4
[10]	Placa final	NEV...	Para cierre de placas de enlace, ancho de 26

Válvulas neumáticas VSPA, ISO 15407-1

Cuadro general de periféricos

FESTO

Montaje en batería



Accesorios

	Tipo	Descripción resumida	➔ Página/Internet
[1]	Racor rápido roscado QS...	Para la conexión de tubos flexibles con tolerancias en su diámetro exterior	-
[2]	Silenciador U...	Para el montaje en conexiones de escape	77
[3]	Tapón ciego -...	Para el montaje en conexiones de escape	-
[4]	Soporte para placas de identificación ASCF-...	Para la denominación de las válvulas	77

Válvulas neumáticas VSPA, ISO 15407-1

Hoja de datos – Válvulas de vías, ancho de 18 mm

FESTO

- II - Caudal
550 ... 750 l/min



Datos técnicos generales

Función de válvula	2x 3/2	5/2	5/3
Posición normal	C ¹ , U ² , H ⁴)	–	– C ¹ , U ² , E ³)
Comportamiento	Monoestable	Monoestable	Biestable
Recuperación por muelle neumático	Sí	Sí	–
Recuperación por muelle mecánico	No	Sí	–
Construcción	Válvula de corredera		
Principio de estanquidad	Por junta de material sintético		
Tipo de accionamiento	Neumático		
Tipo de mando	Directo		
Sentido del flujo	Irreversible	Reversible	
Función de escape	Con estrangulación		
Tipo de fijación	En placa base		
Posición de montaje	Indistinta		
Diámetro nominal	[mm]	5	
Caudal válvula	[l/min]	600	750
Caudal de válvula a placa base individual	[l/min]	450	550
Caudal; válvula neumática incluida en la cadena	[l/min]	400	550
Caudal nominal	[l/min]	400	550
Tiempo de conexión/desconexión, muelle neumático	[ms]	10/15	11/20
Tiempo de conexión/desconexión, muelle mecánico	[ms]	–	8/18
Tiempo de conmutación	[ms]	–	6
Tiempo de conmutación Um (prioritario)	[ms]	–	6
Tamaño	[mm]	18	
Conexión en la placa base	1, 2, 3, 4, 5 12, 14	G1/8 M5	
Par de apriete para el montaje de la válvula	[Nm]	0,68 ... 0,92	
Peso del producto	[g]	80	
Corresponde a la norma		ISO 15407-1	

1) C = Centro cerrado

2) U = Centro a presión

3) E = Centro a escape

4) H = Válvula de 2x3/2 vías en un cuerpo, 1x abierta y 1x cerrada en posición normal

Condiciones de funcionamiento y del entorno

Función de válvula	2x3/2	5/2	5/3	
Fluido	Aire comprimido filtrado, con o sin lubricación, grado de filtración 40 µm			
Presión de funcionamiento	[bar]	2 ... 10	–0,9 ... 10	
Presión de pilotaje	[bar]	2 ... 10	3 ... 10 monoestable; 2 ... 10 biestable	
Temperatura ambiente	[°C]	–10 ... +60		
Temperatura del fluido	[°C]	–10 ... +60		
Clase de protección ante incendio según UL94		HB		



Válvulas neumáticas VSPA, ISO 15407-1

Hoja de datos – Válvulas de vías, ancho de 18 mm

FESTO

Materiales

Vista en sección




[1]	Cuerpo	Fundición inyectada de aluminio
-	Juntas	Caucho nitrílico
-	Tornillos	Acero cincado

Dimensiones

Ancho 18

Datos CAD disponibles en → www.festo.com



[1] Tornillos imperdibles




[2] Ranura para placas de identificación

	B1	B2	D1	H1	H2	L1	L2
VSPA-B-...	18	12,5	M3	29	5,4	83	41,5



Válvulas neumáticas VSPA, ISO 15407-1

Hoja de datos: Válvulas de vías, ancho de 18 mm



Referencias: válvula de 2x3/2 vías, ancho 18

Código	Símbolo	Posición normal	Nº art.	Tipo
K		2 cerradas	546 721	VSPA-B-T32C-A2
N		2 abiertas	546 722	VSPA-B-T32U-A2
H		1 cerrada 1 abierta	546 723	VSPA-B-T32H-A2




Referencias: válvula monoestable de 5/2 vías, ancho 18

Código	Símbolo	Tipo de reposición	Nº art.	Tipo
M		Neumático	546 726	VSPA-B-M52-A-A2
O		Muelle mecánico	546 727	VSPA-B-M52-M-A2

Referencias: válvula biestable de 5/2 vías, ancho 18

Código	Símbolo	Señal prioritaria	Nº art.	Tipo
J		1ª señal	546 724	VSPA-B-B52-A2
D		en 14	546 725	VSPA-B-D52-A2

Referencias: válvula de 5/3 vías, ancho 18

Código	Símbolo	Posición normal	Nº art.	Tipo
G		Centro cerrado	546 730	VSPA-B-P53C-A2
B		Centro a presión	546 728	VSPA-B-P53U-A2
E		Centro a escape	546 729	VSPA-B-P53E-A2

Válvulas neumáticas VSPA, ISO 15407-1

Hoja de datos – Válvulas de vías, ancho de 26 mm

FESTO

-  - Caudal
1 250 ... 1 400 l/min



Datos técnicos generales

Función de válvula	2x 3/2	5/2	5/3
Posición normal	C ¹ , U ² , H ⁴	-	-
Comportamiento	Monoestable	Monoestable	Biestable
Recuperación por muelle neumático	Sí	Sí	-
Recuperación por muelle mecánico	No	Sí	-
Construcción	Válvula de corredera		
Principio de estanquidad	Por junta de material sintético		
Tipo de accionamiento	Neumático		
Tipo de mando	Directo		
Sentido del flujo	Irreversible	Reversible	
Función de escape	Con estrangulación		
Tipo de fijación	En placa base		
Posición de montaje	Indistinta		
Diámetro nominal	[mm]	9	
Caudal válvula	[l/min]	1 250	1 400
Caudal de válvula a placa base individual	[l/min]	1 000	1 100
Caudal; válvula neumática incluida en la cadena	[l/min]	900	1 100
Caudal nominal	[l/min]	900	1 100
Tiempo de conexión/desconexión, muelle neumático	[ms]	15/28	18/30
Tiempo de conexión/desconexión, muelle mecánico	[ms]	-	10/35
Tiempo de conmutación	[ms]	-	10
Tiempo de conmutación Um (prioritario)	[ms]	-	10
Tamaño	[mm]	26	
Conexión en la placa base	1, 2, 3, 4, 5 12, 14	G1/4 M5	
Par de apriete para el montaje de la válvula	[Nm]	1,62 ... 2,18	
Peso del producto	[g]	180	
Corresponde a la norma		ISO 15407-1	

1) C = Centro cerrado

2) U = Centro a presión

3) E = Centro a escape

4) H = Válvula de 2x3/2 vías en un cuerpo, 1x abierta y 1x cerrada en posición normal

Condiciones de funcionamiento y del entorno

Función de válvula	2x3/2	5/2	5/3	
Fluido	Aire comprimido filtrado, con o sin lubricación, grado de filtración 40 µm			
Presión de funcionamiento	[bar]	2 ... 10	-0,9 ... 16	
Presión de pilotaje	[bar]	2 ... 10	2 ... 10 biestable; 3 ... 10 monoestable	
Temperatura ambiente	[°C]	-10 ... +60		
Temperatura del fluido	[°C]	-10 ... +60		
Clase de protección ante incendio según UL94		HB		


Válvulas neumáticas VSPA, ISO 15407-1

Hoja de datos – Válvulas de vías, ancho de 26 mm

FESTO

Materiales

Vista en sección




[1]	Cuerpo	Fundición inyectada de aluminio
-	Juntas	Caucho nitrílico
-	Tornillos	Acero cincado

Dimensiones

Datos CAD disponibles en → www.festo.com

Ancho 18



[1] Tornillos imperdibles




[2] Ranura para placas de identificación


	B1	B2	D1	H1	H2	L1	L2
VSPA-B...	26,2	19	M4	38	7	100	50


Válvulas neumáticas VSPA, ISO 15407-1




Hoja de datos – Válvulas de vías, ancho de 26 mm

FESTO

Referencias: válvula de 2x3/2 vías, ancho 26		Posición normal	Nº art.	Tipo
Código	Símbolo			
K		2 cerradas	546 711	VSPA-B-T32C-A1
N		2 abiertas	546 712	VSPA-B-T32U-A1
H		1 cerrada 1 abierta	546 713	VSPA-B-T32H-A1

Referencias: válvula monoestable de 5/2 vías, ancho 26		Tipo de reposición	Nº art.	Tipo
Código	Símbolo			
M		Neumático	546 716	VSPA-B-M52-A-A1
O		Muelle mecánico	546 717	VSPA-B-M52-M-A1


Referencias: válvula biestable de 5/2 vías, ancho 26		Señal prioritaria	Nº art.	Tipo
Código	Símbolo			
J		1ª Señal	546 714	VSPA-B-B52-A1
D		en 14	546 715	VSPA-B-D52-A1

Referencias: válvula de 5/3 vías, ancho 26		Posición normal	Nº art.	Tipo
Código	Símbolo			
G		Centro cerrado	546 720	VSPA-B-P53C-A1
B		Centro a presión	546 718	VSPA-B-P53U-A1
E		Centro a escape	546 719	VSPA-B-P53E-A1

Electroválvulas / Válvulas neumáticas, ISO 15407-1

FESTO

Accesorios

Referencias		Nº art.	Tipo
Manómetro			
	Con cartucho de conexión para regulador, 10 bar	543 487	PAGN-26-16-P10
	Con cartucho de conexión para regulador, 6 bar	543 488	PAGN-26-10-P10
Cartucho para placa reguladora			
	Para diámetro exterior de 4 mm del tubo flexible	172 972	QSP10-4
	Para diámetro exterior $\frac{3}{16}$ del tubo flexible	172 975	QSP10-3/16U
Tapón ciego			
	Suministro de 10 unidades	3570	B-3/8
Silenciador			
	Para conexión 12	6841	U-1/8-B
	Para conexiones 3 y 5 con ancho de 18 mm	6843	U-3/8-B
	Para conexiones 3 y 5 con ancho de 26 mm	6844	U-1/2-B
Placa de identificación			
	Placa de identificación para válvulas (24 unidades enmarcadas)	18 182	IBS-9x20
Soporte para placas de identificación			
	Soportes de placas de identificación para montar mediante clips en la tapa de la válvula (suministro de 5 unidades)	540 888	ASCF-T-S6

Referencias: conectores tipo zócalo, conectores tipo zócalo con cable para patrón de conexiones según DIN EN 175301-803, forma C				
Tensión [V]	Longitud del cable [m]	Indicación de estado de conmutación Con LED	Nº art.	Tipo
Conejero sin cable				
	-	-	-	151 687 MSSD-EB
	-	-	-	539 712 MSSD-EB-M12
Conejero tipo zócalo sin cable, con sistema autocortante y autoaislante				
	-	-	-	192 745 MSSD-EB-S-M14
Cable con conector acodado tipo zócalo				
	24 DC	2,5	■	151 688 KMEB-1-24-2,5-LED
	24 DC	5	■	151 689 KMEB-1-24-5-LED
	24 DC	10	■	193 457 KMEB-1-24-10-LED
	hasta 240	2,5	-	151 690 KMEB-1-230AC-2,5
	hasta 240	5	-	151 691 KMEB-1-230AC-5
	24 DC	2,5	■	174 844 KMEB-2-24-2,5-LED
	24 DC	5	■	174 845 KMEB-2-24-5-LED
	hasta 240	2,5	-	174 846 KMEB-2-230-2,5
	hasta 240	5	-	174 847 KMEB-2-230-5

Electroválvulas / Válvulas neumáticas, ISO 15407-1

Accesorios

FESTO

Referencias: junta iluminada para patrón de conexiones según DIN EN 175301-803, forma C

Hojas de datos → Internet: meb-ld

	Tensión [V DC]	[V AC]	Nº art.	Tipo
	12 ... 24	-	151 717	MEB-LD-12-24DC
	-	230	151 718	MEB-LD-230AC

Referencias: conectores tipo zócalo, cables para válvulas con conector central tipo clavija M12x1

Hojas de datos → Internet: sea

	Tensión	Longitud del cable [m]	Nº art.	Tipo
Conecotor sin cable				
	-	-	185 498	SEA-M12-4WD-PG7

Cable con conector tipo zócalo

Hojas de datos → Internet: km-12

	-	1	185 499	KM-12-M12-GSWD-1-4
-----------------------------------------------------------------------------------	---	---	---------	--------------------

Referencias: cables

	Tensión	Longitud del cable [m]	Indicación de estado de conmutación Con LED	Nº art.	Tipo
Cable M8x1, 4 contactos, conector recto tipo zócalo / extremo abierto					
	24 V DC	2,5	-	541 342	NEBU-M8G4-K-2,5-LE4
		5	-	541 343	NEBU-M8G4-K-5-LE4

Cable M8x1, 4 contactos, conector acodado tipo zócalo / extremo abierto

	24 V DC	2,5	-	541 344	NEBU-M8W4-K-2,5-LE4
		5	-	541 345	NEBU-M8W4-K-5-LE4

Cable M12x1, 4 contactos, conector recto tipo zócalo / extremo abierto

Hojas de datos → Internet: nebu

	24 V DC	2,5	-	541 363	NEBU-M12G5-K-2,5-LE3
		5	-	541 364	NEBU-M12G5-K-5-LE3

Cable M12x1, 4 contactos, conector acodado tipo zócalo / extremo abierto

	24 V DC	2,5	-	541 367	NEBU-M12W5-K-2,5-LE3
		5	-	541 370	NEBU-M12W5-K-5-LE3

Electroválvulas / Válvulas neumáticas, ISO 15407-1


FESTO

Accesorios

Accionamiento manual auxiliar AHB

Material:

Polímero




Referencias		Peso [g]	Nº art.	Tipo
VSCS-B-M32-MT	5		157 601	AHB-MEB

Dimensiones

Válvula servopilotada para anchos de 18 mm y 26 mm

Datos CAD disponibles en ➔ www.festo.com



[1] Conexiones según DIN EN 175301-803, forma C

[2] Accionamiento manual auxiliar no encastrable o, con herramienta adicional, encastrable

[3] Patrón de conexiones neumáticas según ISO 15218

Referencias: válvula de servopilotaje según ISO 15218

Forma	Propiedades	Potencia		Tensión		Nº art.	Tipo
		[W]	[VA]	[V DC]	[V AC]		
	Conector cuadrado tipo clavija, según DIN EN 175301-803, forma C, accionamiento manual auxiliar no encastrable o, encastrable con herramienta	1,5	-	24	-	546 262	VSCS-B-M32-MT-WA-1C1
		3/2,4	12	24	-	546 261	VSCS-B-M32-MT-WA-5WC1
						546 264	VSCS-B-M32-MT-WA-3AC1
		-	-	230	110	546 263	VSCS-B-M32-MT-WA-2AC1

Terminal de válvulas VTIA tipo 16: parte eléctrica

Referencias: producto modular

FESTO

[M] Indicaciones mínimas				[O] Opcional	
Nº de artículo	Terminal de válvulas, parte eléctrica	Conexión eléctrica	Tensión	Cable de conexión	Documentación para el usuario
546 835	16E	ZSR8 ZSR12	24 DC	GA, GB, GD, GE	D, E, F, I, S
Ejemplo de pedido					
546 835	16E	-	24 DC	+	-
1	2	3	4	5	6

Tablas para realizar los pedidos

			Condicio-nes	Código	Entrada código
[M]	1	Nº de artículo	546 835		
	2	Terminal de válvulas, parte eléctrica	Terminal de válvulas tipo 16 VTIA	16E	16E
	3	Conexión eléctrica	Conecotor central M8	-ZSR8	
			Conecotor central M12	-ZSR12	
[O]	4	Tensión	24 V DC	-24DC	-24DC
	5	Accesorios eléctricos		+	+
		Cable de conexión	2,5 m, conector redondo tipo zócalo, recto 5 m, conector redondo tipo zócalo, recto 2,5 m, conector redondo tipo zócalo, acodado 5 m, conector redondo tipo zócalo, acodado	[1] GA GB GD GE	
	6	Documentación para el usuario	Alemán Inglés Francés Italiano Español	-D -E -F -I -S	

GA, GD Sólo conexión eléctrica (3) ZSR8

Terminal de válvulas VTIA tipo 16: parte eléctrica

Referencias: producto modular

M Indicaciones mínimas				O Opcional	
Nº de artículo	Terminal de válvulas, parte eléctrica	Conexión eléctrica	Tensión	Cable de conexión	Documentación para el usuario
546 835	16E	DINC	12DC, 24DC, 24AC, 110AC, 230AC	GG, GH, GJ, GK, GL	D, E, F, I, S
Ejemplo de pedido					
546 835	16E	- DINC	- 4	+ 5	- 6
1	2	3	4	5	6

Tablas para realizar los pedidos

			Condicio-nes	Código	Entrada código
M 1	Nº de artículo	546 835			
2	Terminal de válvulas, parte eléctrica	Terminal de válvulas tipo 16 VTIA		16E	16E
3	Conexión eléctrica	Conexión de servopilotaje según ISO 15218		-DINC	-DINC
4	Tensión	12 V DC		-12DC	
		24 V DC		-24DC	
		24 V AC		-24AC	
		110 V AC		-110AC	
		230 V AC		-230AC	
O 5	Accesorios eléctricos			+	+
	Cable de conexión	Poliuretano	2,5 m, conector tipo zócalo con cable, EN 175301 forma C, LED	[1] GG	
			5 m, conector tipo zócalo con cable, EN 175301 forma C, LED	[1] GH	
			10 m, conector tipo zócalo con cable, EN 175301 forma C, LED	[1] GJ	
	Cloruro de polivinilo		2,5 m, conector tipo zócalo con cable, EN 175301 forma C, hasta 230 V AC	GK	
			5 m, conector tipo zócalo con cable, EN 175301 forma C, hasta 230 V AC	GL	
6	Documentación para el usuario	Alemán		-D	
		Inglés		-E	
		Francés		-F	
		Italiano		-I	
		Español		-S	

[1] GG, GH, GJ No con conexión eléctrica (3) 24AC, 110AC, 230AC

Terminal de válvulas VTIA tipo 16: parte neumática

Referencias: producto modular

FESTO

Indicaciones mínimas →				
Nº de artículo	Terminal de válvulas, parte neumática	Accionamiento manual auxiliar	Alimentación del aire de pilotaje	Tipo de conexión
546 835	16P	N, T	P, S	G
Ejemplo de pedido				
546 835	-	-	-	G
1	2	3	4	5

Tablas para realizar los pedidos						
Tamaño	18 mm	26 mm	Condicio-nes	Código	Entrada código	
M 1 N° de artículo	546 835					
M 2 Terminal de válvulas, parte neumática	Terminal de válvulas tipo 16 VTIA, válvulas modulares para placas base según ISO 15407-1			16P		16P
M 3 Accionamiento manual auxiliar	Mediante pulsador			-N		
	Con pulsador e interruptor enclavable, con herramientas		[1]	-T		
M 4 Alimentación del aire de pilotaje	Alimentación interna del aire de pilotaje			-P		
	Alimentación externa del aire de pilotaje			-S		
↓ 5 Tipo de conexión	Rosca G (estándar)			-G		-G

[1] T

Sólo con conexión eléctrica DINC (conexión de servopilotaje según ISO 15218)

Terminal de válvulas VTIA tipo 16: parte neumática

Referencias: producto modular

→ [O] Opcional	[M]	[O]	[M]	[O]	→
Alimentación neumática, terminal de válvulas	Posición de la conexión de la alimentación neumática	Ejecución de las conexiones neumáticas	Posición del aire de escape	Alimentación adicional / Escape	Funcionamiento de reserva
S, V	TL, TR, TB	M, N, G	EL, ER, EB	E	Z
6	7	8	9	10	11

Tablas para realizar los pedidos

Tamaño	18 mm	26 mm	Condicionales	Código	Entrada código
[O] 6 Alimentación neumática, terminal de válvulas	Silenciador y racores QS	[2] S	-	-	
	Racores QS	[2] V			
[M] 7 Posición de la conexión de la alimentación neumática	Lado izquierdo		TL		
	Lado derecho		TR		
	En ambos sentidos		TB		
[O] 8 Ejecución de las conexiones neumáticas	Racores QS grandes	[3] M			
	Racores QS pequeños	[3] N			
	Racores QS grandes y pequeños mezclados	[3] G			
[M] 9 Posición del aire de escape	Lado izquierdo		EL		
	Lado derecho		ER		
	En ambos sentidos		EB		
[O] 10 Alimentación adicional / Escape	Alimentación en placa adaptadora		-E		
↓ 11 Funcionamiento de reserva	Funcionamiento de reserva a partir de posición 00		-Z		

[2] S, V

Sólo con conexiones neumáticas (8) M, N, G

[3] M, N, G

Sólo con alimentación neumática del terminal de válvulas (6) S, V.

Tamaño de las conexiones neumáticas → Tabla en página 87

Terminal de válvulas VTIA tipo 16: parte neumática

Referencias: producto modular

→ [M] Indicaciones mínimas →

Placas de enlace neumáticas 00 ... 15

12 Tipo de la placa de enlace: A, B, AK, BK

[O] Opcional

13 Alimentación de presión / Separación de canales S, T, R, V, SV, VS, TV, VT, RV, VR

14 Funcionamiento de reserva: Z

Posición de módulo

00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

12 + 13 + 14

Tablas para realizar los pedidos

Tamaño	18 mm	26 mm	Condicio-nes	Código	Entrada código
M	Placas de enlace neumáticas		[4]	-	-
12	Tipo de la placa de enlace 00 ... 15	Placa de enlace 1/8 – Placa de enlace con racores QS pequeños –	– Placa de enlace 1/4 – Placa de enlace con racores QS pequeños	[5][6] [6] [5][7] [7]	A B AK BK
O	13	Placa adaptadora para cambio de tamaños / separación de canales 00 ... 14	Separación de canales 1, 3, 5 Separación de canal 1 Separación de canales 3, 5 Placa adaptadora Placa adaptadora con separación de canales 1, 3, 5 izquierda Placa adaptadora con separación de canales 1, 3, 5 derecha Placa adaptadora con separación de canales 1 izquierda Placa adaptadora con separación de canales 1 derecha Placa adaptadora con separación de canales 3, 5 izquierda Placa adaptadora con separación de canales 3, 5 derecha	[8][9] [8][10] [8][11] [12] [8][9][12] [8][9][12] [8][10][12] [8][10][12] [8][11][12] [8][11][12]	S T R V SV VS TV VT RV VR
▼	14	Funcionamiento de reserva 00 ... 15	Las siguientes posiciones de válvulas admitidas para funcionamiento de reserva	[13]	Z

[4] Las placas de enlace tienen que ocuparse sin dejar espacios intermedios vacíos.

[5] A, AK No admisible si antes se optó por el orden B, BK.

Tener en cuenta el sentido de la respuesta

[6] A, B No con ejecución (8) N de las conexiones neumáticas

[7] AK, BK No con ejecución (8) M de las conexiones neumáticas

[8] S, T, R, SV, VS, TV, VT, RV, VR

No deben crearse zonas sin presión.

Placa adaptadora admisible sólo una vez

[9] S, SV, VS En caso de separación de canales... sin mezclar tamaños, son necesarios la alimentación y el escape en ambos lados.

En caso de separación de canales S... con mezcla de tamaños y sin alimentación en la placa adaptadora, son necesarios la alimentación y el escape en ambos lados.

[10] T, TV, VT En caso de separación de canales T... sin mezclar tamaños, es necesaria la alimentación en ambos lados.

En caso de separación de canales T... con mezcla de tamaños y sin alimentación en la placa adaptadora, es necesaria la alimentación en ambos lados.

[11] R, RV, VR En caso de separación de canales R... sin mezclar tamaños, es necesario el escape en ambos lados.

En caso de separación de canales R... con mezcla de tamaños y sin alimentación en la placa adaptadora, es necesario el escape en ambos lados.

[12] V, SV, VS, TV, VT, RV, VR

Eleción obligatoria si se seleccionó alimentación adicional / escape (10) E.

Como mínimo debe seleccionarse una placa de enlace posterior (12) B o BK.

Sólo directamente detrás de la placa adaptadora para cambio de tamaños / separación de canales (13) S, SV, VS (separación 1, 3, 5) y posición de la alimentación neumática (7) TB (alimentación en ambos lados), posición de escape (9) EB (escape en ambos lados)

o detrás de la placa adaptadora para cambio de tamaños / separación de canales (13) SV (placa adaptadora con separación de canales 1, 3, 5 izquierda) y alimentación adicional / escape (10) E (alimentación en placa adaptadora) con posición de alimentación neumática (7) TL (alimentación lado izquierdo) y posición de escape (9) EL (escape lado izquierdo)

o detrás de la placa adaptadora para cambio de tamaños / separación de canales (13) VS (placa adaptadora con separación de canales 1, 3, 5 derecha) y alimentación adicional / escape (10) E (alimentación en placa adaptadora) con posición de alimentación neumática (7) TR (alimentación lado derecho) y posición de escape (9) ER (escape lado derecho)

No con alimentación del aire de pilotaje (4) P (alimentación interna del aire de pilotaje)

Terminal de válvulas VTIA tipo 16: parte neumática

Referencias: producto modular

	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O Opcional	
--	----------------------------	-------------------------------------	--

Posiciones de válvulas neumáticas 00 ... 15

15 Posición de válvula 00 ... 15: M, O, J, D, N, K, H, B, G, E, L

Opcional

16 Posición de válvula reguladora 00 ... 15: ZA, ZB, ZC, ZD, ZE, ZF, ZG, ZH, ZI, ZJ, ZK, ZL, ZM, ZN

17 Posición de indicación de presión 00 ... 15: T, U

18 Placa de estrangulación 00 ... 15: X

19 Posición de placa vertical de bloqueo de presión 00 ... 15: ZT

Posición de válvula

20 Posición de placa vertical de alimentación 00 ... 151: ZU

00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
-	M	M	M	O	O	J	J	E	E						

15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20

Tablas para realizar los pedidos															
Tamaño		18 mm	26 mm	Condiciones	Código	Entrada código									
	15	Posiciones neumáticas de válvulas 00 ... 15													
			Válvula monoestable de 5/2 vías con reposición por muelle neumático		M										
			Válvula monoestable de 5/2 vías con reposición por muelle		O										
			Válvula de impulsos de 5/2 vías, biestable		J										
			Válvula biestable de 5/2 vías, señal predominante		D										
			2 válvulas de 3/2 vías, normalmente abiertas		N										
			2 válvulas de 3/2 vías, normalmente cerradas		K										
			2 válvulas de 3/2 vías, 1 normalmente cerrada, 1 normalmente abierta		H										
			Válvula de 5/3 vías, centro a presión		B										
			Válvula de 5/3 vías, centro cerrado		G										
			Válvula de 5/3 vías, centro a escape		E										
			Posición de reserva		L										
	16	Regulador de presión, Presión de posición de válvula 00 ... 15	Presión de entrada 10 bar	Placa reguladora de presión para la conexión 1	[14]	ZA									
				Placa reguladora de presión para la conexión 4		ZB									
				Placa reguladora de presión para la conexión 2		ZC									
				Placa reguladora de presión para la conexión 4/2		ZD									
				Placa reguladora de presión para conexión 4/2, reversible	[14] [15]	ZE									
				Placa reguladora de presión para conexión 4, reversible	[14] [15]	ZK									
				Placa reguladora de presión para conexión 2, reversible	[14] [15]	ZL									
				Placa reguladora de presión para la conexión 1	[14]	ZF									
				Placa reguladora de presión para la conexión 4		ZG									
				Placa reguladora de presión para la conexión 2		ZH									
				Placa reguladora de presión para la conexión 4/2		ZI									
				Placa reguladora de presión para conexión 4/2, reversible	[14] [15]	ZJ									
				Placa reguladora de presión para conexión 4, reversible	[14] [15]	ZM									
				Placa reguladora de presión para conexión 2, reversible	[14] [15]	ZN									

ZA, ZE, ZK, ZL, ZF, ZJ, ZM, ZN

No admisible en zonas con funcionamiento reversible

ZE, ZK, ZL, ZJ, ZM, ZN

No con válvulas (15) N, K, H (válvula de 2x 3/2 vías)

Terminal de válvulas VTIA tipo 16: parte neumática

Referencias: producto modular

FESTO

→ Opcional

Accesorios para la parte neumática

...B

+
21

Tablas para realizar los pedidos

Tamaño	18 mm	26 mm	Condicio-nes	Código	Entrada código
<input checked="" type="checkbox"/> 17 Indicador de presión, posición de válvula 00 ... 15	Manómetro, 10 bar Manómetro, 6 bar		<input type="checkbox"/> 16 T <input type="checkbox"/> 17 U	T U	Incluir la ocupación de las posiciones de válvulas en el código
<input type="checkbox"/> 18 Placa de estrangulación, posición de válvula 00 ... 15	Placa reguladora de caudal			X	
<input type="checkbox"/> 19 Placa vertical de bloqueo, posición de válvula 00 ... 15	Separación de presión en la construcción de la válvula			ZT	
<input type="checkbox"/> 20 Placa vertical de alimentación, posición de válvula 00 ... 15	Alimentación de presión en la válvula			ZU	
<input type="checkbox"/> 21 Accesorios para la parte neumática				+	
	Soporte de placas de identificación para válvulas	5 ... 50	<input type="checkbox"/> 18 B	...B	

16 T Sólo con válvula reguladora de presión (16) ZA, ZB, ZC, ZD, ZE, ZK, ZL

17 U Sólo con válvula reguladora de presión (16) ZF, ZG, ZH, ZI, ZJ, ZM, ZN

18 B

Sólo con conexión eléctrica ZSR8, ZSR12

Terminal de válvulas VTIA tipo 16: parte neumática

Referencias: producto modular

Tamaño de las conexiones neumáticas				
	Código	Línea	Tamaño	
			18 mm	26 mm
8	Ejecución de las conexiones neumáticas			
7	Posición de la conexión de la alimentación neumática TL, TR, TB	M	1, 3, 5	G ¹ / ₂ (QS-G ¹ / ₂ -16)
		G	1, 3, 5	G ¹ / ₂ (QS-G ¹ / ₂ -16)
		N	1, 3, 5	G ¹ / ₂ (QS-G ¹ / ₂ -12)
9	Posición del aire de escape EL, ER, EB	M	12, 14	G ¹ / ₄ (QS-G ¹ / ₄ -10)
		G	12, 14	G ¹ / ₄ (QS-G ¹ / ₄ -10)
		N	12, 14	G ¹ / ₄ (QS-G ¹ / ₄ -8)
12	Tipo del bloque de enlace A, B	M	2, 4	G ¹ / ₈ (QS-G ¹ / ₈ -8)
12	Tipo del bloque de enlace AK, BK	N	2, 4	G ¹ / ₈ (QS-G ¹ / ₈ -6)
				G ¹ / ₄ (QS-G ¹ / ₄ -8)