

Válvulas generadoras de presión y de escape MS-SV, serie MS

FESTO



Características

Unidades de mantenimiento de la serie MS

Soluciones para cada aplicación

Amplia gama de productos, componentes muy funcionales y servicios variados. La serie MS de Festo es un concepto global para la preparación del aire comprimido. Aptas tanto para aplicaciones estándar sencillas como para soluciones específicas con altas exigencias de calidad.

Disponibles como componentes individuales, combinaciones preconfeccio-

nadas en almacén, combinaciones específicas para cada aplicación o soluciones completas listas para su instalación. Los cinco tamaños de la serie MS ofrecen los mayores caudales en muy poco espacio.

Módulos funcionales combinables de forma individual

Reguladores de presión, válvulas de cierre y de arranque progresivo con función de seguridad, filtros, sensores de presión y caudal, secadores, sensores y lubricadores. Así es posible componer siempre la solución óptima para cada tarea. Gracias a su estructura modular, los componentes pueden combinarse libremente entre sí. Un sencillo sistema de conexión permite un rápido

intercambio de módulos individuales sin tener que desmontar la combinación completa.

Además, muchos de los componentes están certificados según UL y ATEX.

Modelos CAD y configurador

Una ayuda útil para la planificación y selección de equipos individuales y combinaciones para cada aplicación. El programa de configuración permite configurar los productos de forma rápida y personalizada y conocer fácilmente los datos para la realización de los pedidos.

Software de ingeniería

La herramienta de selección permite elegir la unidad de mantenimiento combinada adecuada sin riesgo de sobredimensionamiento y con la clase de pureza del aire correcta:
→ www.festo.com/engineering/wartungseinheit

Air quality

This program supports configuring an appropriate service unit. Please insert the required air cleanliness either by your application or an ISO-code or by direct selection of air filters.

Selection criteria: Application

- standard pneumatics operation of valves and cylinders, e.g. in automotive industry, secondary packaging
- mining and building industry application without special air cleanliness requirements
- application of pressure operated tools and machines pneumatic hammer, air engine, positioning with proportional valve
- electronic, flatpanel and solar industry, textile and paper production application with residual oil content <0.5 mg/m³
- painting, powder coating, air bearing application with residual oil content <0.01 mg/m³
- food and beverage industry, optics application with residual oil content <0.003 mg/m³ reduction of oil vapours and aromas

Selection criteria: ISO-class

Filter combination is proposed based upon the air cleanliness class according to ISO 8573-1:2010

particle : water : oil

Direct filter selection

Independent selection of filter combination

- 40 µm Filter
- 5 µm Filter
- 1 µm Fine Filter
- 0.01 µm Micro Filter *
- Active Carbon Filter



* To enhance the filter lifetime and in consequence the maintenance interval arrange a 1 µm Fine Filter in front of the 0.01 µm Micro Filter as a preliminary filter

Sensores integrados

Sensores de presión y de caudal



- Máxima disponibilidad de las máquinas gracias a procesos controlados
- Preparación y alimentación fiables del aire comprimido del sistema
- Solución integrada o independiente
- Fácil de conectar mediante conector M8/M12

Funciones de seguridad

Válvulas generadoras de presión y de escape MS6-SV/MS9-SV



- Descarga de aire rápida y fiable de sistemas hasta el nivel de prestaciones e, certificada según EN ISO 13849-1
- Función integrada de generación de presión

Ahorro de energía

Unidades de mantenimiento combinadas MSE



- Supervisión y regulación de la alimentación de aire comprimido totalmente automáticas
- Bloqueo automático del aire comprimido en modo de espera
- Detección y notificación de fugas
- Condition Monitoring de los datos relevantes para el proceso

Mezcla de tamaños inteligente



- Caudal óptimo con unidades hasta un 18 % más compactas
- Excelente eficiencia energética
- Combinaciones económicas: jahorre hasta un 30 %!

Diferencias de tamaño

Tamaño	MS2	MS4	MS6	MS9	MS12
Patrón uniforme [mm]	25	40	62	90	124
Tamaños de la conexión	M5, QS-6	G1/8, G1/4, G3/8	G1/4, G3/8, G1/2, G3/4	G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2	G1, G1 1/4, G1 1/2, G2
Caudal nominal normal qn ¹⁾ [l/min]	350	1800	6500	20000	22000

1) Tomando como ejemplo el regulador de presión MS-LR

Características

Nota

Información

En las siguientes páginas le ofrecemos un breve resumen de la gama completa de productos de la serie MS de unidades de mantenimiento.

La documentación correspondiente a cada unidad de mantenimiento contiene información más detallada y todas las especificaciones técnicas.

Accesorios tales como placas base o escuadras de fijación pueden pedirse a través del configurador o por separado.

Estructura de una unidad de mantenimiento combinada

El orden de cada unidad de mantenimiento dentro de una combinación es importante en lo que respecta a la seguridad y a la funcionalidad. No es posible combinar las unidades de mantenimiento en cualquier orden en el sentido de flujo. Dicho orden está sometido a limitaciones y reglas.

Lo más cómodo y seguro es dejar que el configurador de la unidad de mantenimiento combinada MSB se encargue de componer cada unidad de mantenimiento individual. Este controla que se respeten las reglas. Como resultado, obtendrá una combinación montada completa y, si es necesario, incluso con certificación UL o ATEX.

Para la composición de una combinación a partir de unidades de mantenimiento configuradas y puestas individualmente es imprescindible cumplir con los puntos siguientes.

- Los reguladores MS-LFR/LR/LRP/LRE solo están permitidos en el sentido de flujo con el mismo margen de regulación de la presión o descendente
- Los filtros MS-LFR/LF/LFM/LFX solo están permitidos en el sentido de flujo con un grado de filtración ascendente
- Considerando el sentido del flujo, no se permite colocar los lubricadores MS-LOE por delante de un filtro MS-LFR/LFM/LF/LFX, un separador de agua MS-LWS o un secador de aire de membrana MS-LDM1
- En el sentido de flujo debe instalarse un filtro submícronico MS-LFM antes de un filtro de carbón activo MS-LFX o de un secador de aire de membrana MS-LDM1
- Un sensor de flujo SFAM no puede montarse directamente después de un regulador MS-LFR/LR, sino que debe montarse un módulo de derivación MS-FRM entre ellos
- La válvula generadora de presión y de escape MS-SV debe ser la última unidad de mantenimiento en el sentido de flujo

Gama completa de productos de las unidades de mantenimiento de la serie MS

Código de producto	Descripción	Tamaño	Conexión neumática				Placa base con rosca				
			Racor de conexión	Rosca interior M	G	NPT	G	NPT			
Combinaciones											
Unidades de mantenimiento combinadas MSB-FRC											
	Combinaciones de unidad de filtro y regulador con lubricador	4	–	–	1/8, 1/4	–	–	–	–		
		6	–	–	1/4, 3/8, 1/2	–	–	–	–		
Unidades de mantenimiento combinadas MSB											
	7 combinaciones predefinidas	4	–	–	1/4	–	–	–	–		
		6	–	–	1/2	–	–	–	–		
	Combinaciones de libre configuración	4	–	–	1/8, 1/4	–	1/8, 1/4, 3/8	1/8, 1/4, 3/8	1/8, 1/4, 3/8		
		6	–	–	1/4, 3/8, 1/2	–	1/4, 3/8, 1/2, 3/4	1/4, 3/8, 1/2, 3/4	1/4, 3/8, 1/2, 3/4		
	Combinaciones con conexión de bus de campo para la detección de presión, caudal y consumo	9	–	–	3/4, 1	3/4, 1	1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2	1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2	1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2		
		6	–	–	–	–	1/2	–	–		
Unidades de mantenimiento combinadas MSE6											

Hojas de datos → Internet: mse6

Válvulas generadoras de presión y de escape MS-SV, serie MS

Características

Gama completa de productos de las unidades de mantenimiento de la serie MS													
Código de producto	Descripción	Tamaño	Conexión neumática				Placa base con rosca						
			Racor de conexión	Rosca interior			G	NPT					
Unidades individuales													
Unidades de filtro y regulador MS-LFR													
	Filtro y regulador de presión en una sola unidad, grado de filtración de 5 ó 40 µm	2	QS-6	M5	—	—	—	—					
		4	—	—	1/8, 1/4	—	1/8, 1/4, 3/8	1/8, 1/4, 3/8					
		6	—	—	1/4, 3/8, 1/2	—	1/4, 3/8, 1/2, 3/4	1/4, 3/8, 1/2, 3/4					
		9	—	—	3/4, 1	3/4, 1	1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2	1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2					
		12	—	—	—	—	1, 1 1/4, 1 1/2, 2	—					
		Hojas de datos → Internet: ms2-lfr; ms4-lfr; ms6-lfr; ms9-lfr; ms12-lfr											
Unidades de filtro y regulador MS-LFR-B													
	Filtro y regulador de presión en una sola unidad en el cuerpo de polímero, grado de filtración de 5 ó 40 µm	4	—	—	1/4	—	—	—					
		6	—	—	1/2	—	—	—					
Hojas de datos → Internet: ms4-lfr-b; ms6-lfr-b													
Filtros MS-LF													
	Grado de filtración de 5 ó 40 µm	4	—	—	1/8, 1/4	—	1/8, 1/4, 3/8	1/8, 1/4, 3/8					
		6	—	—	1/4, 3/8, 1/2	—	1/4, 3/8, 1/2, 3/4	1/4, 3/8, 1/2, 3/4					
		9	—	—	3/4, 1	3/4, 1	1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2	1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2					
		12	—	—	—	—	1, 1 1/4, 1 1/2, 2	—					
Hojas de datos → Internet: ms4-lf; ms6-lf; ms9-lf; ms12-lf													
Filtros micrónicos y submicrónicos MS-LFM													
	Grado de filtración de 0,01 ó 1 µm	4	—	—	1/8, 1/4	—	1/8, 1/4, 3/8	1/8, 1/4, 3/8					
		6	—	—	1/4, 3/8, 1/2	—	1/4, 3/8, 1/2, 3/4	1/4, 3/8, 1/2, 3/4					
		9	—	—	3/4, 1	3/4, 1	1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2	1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2					
		12	—	—	—	—	1, 1 1/4, 1 1/2, 2	—					
Hojas de datos → Internet: ms4-lfm; ms6-lfm; ms9-lfm; ms12-lfm													
Filtros de carbón activo MS-LFX													
	Para la eliminación de componentes líquidos y gaseosos del aceite	4	—	—	1/8, 1/4	—	1/8, 1/4, 3/8	1/8, 1/4, 3/8					
		6	—	—	1/4, 3/8, 1/2	—	1/4, 3/8, 1/2, 3/4	1/4, 3/8, 1/2, 3/4					
		9	—	—	3/4, 1	3/4, 1	1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2	1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2					
		12	—	—	—	—	1, 1 1/4, 1 1/2, 2	—					
Hojas de datos → Internet: ms4-lfx; ms6-lfx; ms9-lfx; ms12-lfx													
Separadores de agua MS-LWS													
	Eliminan del aire comprimido el agua de condensación, no requieren mantenimiento	6	—	—	1/4, 3/8, 1/2	—	1/4, 3/8, 1/2, 3/4	1/4, 3/8, 1/2, 3/4					
		9	—	—	3/4, 1	3/4, 1	1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2	1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2					
		12	—	—	—	—	1, 1 1/4, 1 1/2, 2	—					
		Hojas de datos → Internet: ms6-lws; ms9-lws; ms12-lws											

Características

Gama completa de productos de las unidades de mantenimiento de la serie MS										
Código de producto	Descripción	Tamaño	Conexión neumática			Placa base con rosca				
			Racor de conexión	Rosca interior	M	G	NPT	G		
Unidades individuales										
Reguladores de presión MS-LR										
	Para ajustar la presión de funcionamiento deseada, 4 márgenes de regulación de la presión	2	QS-6	M5	-	-	-	-		
		4	-	-	1/8, 1/4	-	1/8, 1/4, 3/8	1/8, 1/4, 3/8		
		6	-	-	1/4, 3/8, 1/2	-	1/4, 3/8, 1/2, 3/4	1/4, 3/8, 1/2, 3/4		
		9	-	-	3/4, 1	3/4, 1	1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2	1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2		
		12	-	-	-	-	1, 1 1/4, 1 1/2, 2	-		
Reguladores de presión MS-LR-B										
	Para ajustar la presión de funcionamiento deseada, en el cuerpo de polímero	4	-	-	1/4	-	-	-		
		6	-	-	1/2	-	-	-		
Reguladores de presión MS-LRB										
	Para conformar una batería de reguladores con márgenes de regulación de la presión independientes entre sí. La salida de la presión puede ser por delante o por detrás.	4	-	-	1/4	-	1/8, 1/4, 3/8	-		
		6	-	-	1/2	-	1/4, 3/8, 1/2, 3/4	-		
Reguladores de presión de precisión MS-LRP										
	Para ajustar con precisión la presión de funcionamiento deseada, 4 márgenes de regulación de la presión, histéresis de presión de 0,02 bar	6	-	-	1/4, 3/8, 1/2	-	1/4, 3/8, 1/2, 3/4	1/4, 3/8, 1/2, 3/4		
Reguladores de presión de precisión MS-LRPB										
	Para conformar una batería de reguladores con márgenes de regulación de la presión independientes entre sí. La salida de la presión puede ser por delante o por detrás.	6	-	-	1/2	-	1/4, 3/8, 1/2, 3/4	-		
Lubricadores MS-LOE										
	Suministran al aire comprimido una cantidad de aceite dosificada con precisión. El volumen de aceite nebulizado es proporcional al caudal de aire comprimido.	4	-	-	1/8, 1/4	-	1/8, 1/4, 3/8	1/8, 1/4, 3/8		
		6	-	-	1/4, 3/8, 1/2	-	1/4, 3/8, 1/2, 3/4	1/4, 3/8, 1/2, 3/4		
		9	-	-	3/4, 1	3/4, 1	1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2	1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2		
		12	-	-	-	-	1, 1 1/4, 1 1/2, 2	-		

Válvulas generadoras de presión y de escape MS-SV, serie MS

Características

Gama completa de productos de las unidades de mantenimiento de la serie MS													
Código de producto	Descripción	Tamaño	Conexión neumática				Placa base con rosca						
			Racor de conexión	Rosca interior			G	NPT					
Unidades individuales													
Válvulas de cierre MS-EM													
	Válvula de cierre de accionamiento manual para la alimentación y descarga de aire de sistemas neumáticos.	4	–	–	1/8, 1/4	–	1/8, 1/4, 3/8	1/8, 1/4, 3/8					
		6	–	–	1/4, 3/8, 1/2	–	1/4, 3/8, 1/2, 3/4	1/4, 3/8, 1/2, 3/4					
		9	–	–	3/4, 1	3/4, 1	1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2	1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2					
		12	–	–	–	–	1, 1 1/4, 1 1/2, 2	–					
Válvulas de cierre MS-EE													
	Válvula de cierre de accionamiento eléctrico para la alimentación y descarga de aire de sistemas neumáticos.	4	–	–	1/8, 1/4	–	1/8, 1/4, 3/8	1/8, 1/4, 3/8					
		6	–	–	1/4, 3/8, 1/2	–	1/4, 3/8, 1/2, 3/4	1/4, 3/8, 1/2, 3/4					
		9	–	–	3/4, 1	3/4, 1	1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2	1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2					
		12	–	–	–	–	1, 1 1/4, 1 1/2, 2	–					
Válvulas de cierre MS-EE-B													
	Válvula de cierre de accionamiento eléctrico en el cuerpo de polímero para la alimentación y descarga de aire de sistemas neumáticos.	4	–	–	1/4	–	–	–					
		6	–	–	1/2	–	–	–					
Válvulas de arranque progresivo MS-DL													
	Válvula generadora de presión de accionamiento neumático para la alimentación de aire lento de sistemas neumáticos.	4	–	–	1/8, 1/4	–	1/8, 1/4, 3/8	1/8, 1/4, 3/8					
		6	–	–	1/4, 3/8, 1/2	–	1/4, 3/8, 1/2, 3/4	1/4, 3/8, 1/2, 3/4					
		12	–	–	–	–	1, 1 1/4, 1 1/2, 2	–					
Válvulas de arranque progresivo MS-DE													
	Válvula de arranque progresivo de accionamiento eléctrico para la alimentación de aire lento de sistemas neumáticos.	4	–	–	1/8, 1/4	–	1/8, 1/4, 3/8	1/8, 1/4, 3/8					
		6	–	–	1/4, 3/8, 1/2	–	1/4, 3/8, 1/2, 3/4	1/4, 3/8, 1/2, 3/4					
		12	–	–	–	–	1, 1 1/4, 1 1/2, 2	–					
Válvulas de cierre MS-EDE-B													
	Válvula de arranque progresivo de accionamiento eléctrico en el cuerpo de polímero para la alimentación de aire lento y la descarga de aire de sistemas neumáticos.	4	–	–	1/4	–	–	–					
		6	–	–	1/2	–	–	–					
Válvulas generadoras de presión y de escape MS-SV													
	Para una generación suave de presión y una despresurización rápida y segura en sistemas de conductos neumáticos. Hasta categoría 1, PL c.	6	–	–	1/2	–	1/4, 3/8, 1/2, 3/4	1/4, 3/8, 1/2, 3/4					
		9	–	–	3/4, 1	3/4, 1	1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2	1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2					
	Hasta categoría 3, PL d. Con ampliación opcional, hasta la categoría 4, PL e.	6	–	–	1/2	–	1/4, 3/8, 1/2, 3/4	1/4, 3/8, 1/2, 3/4					
	Hasta categoría 4, PL e.	6	–	–	1/2	–	1/4, 3/8, 1/2, 3/4	–					

Características

Gama completa de productos de las unidades de mantenimiento de la serie MS															
Código de producto	Descripción	Tamaño	Conexión neumática												
			Racor de conexión	Rosca interior			Placa base con rosca								
Unidades individuales															
Secadores de aire de membrana MS-LDM1															
	Secador de membrana sin desgaste con consumo interno de aire	4	–	–	1/8, 1/4	–	1/8, 1/4, 3/8	1/8, 1/4, 3/8							
		6	–	–	1/4, 3/8, 1/2	–	1/4, 3/8, 1/2, 3/4	1/4, 3/8, 1/2, 3/4							
Módulos de derivación MS-FRM															
	Distribuidor de aire con 4 conexiones	4	–	–	1/8, 1/4	–	1/8, 1/4, 3/8	–							
		6	–	–	1/4, 3/8, 1/2	–	1/4, 3/8, 1/2, 3/4	–							
		9	–	–	3/4, 1	3/4, 1	1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2	1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2							
		12	–	–	–	–	1, 1 1/4, 1 1/2, 2	–							
Bloques distribuidores MS-FRM-FRZ															
	Distribuidor de aire con 4 conexiones y la mitad de ancho que el patrón uniforme	4	–	–	–	–	–	–							
		6	–	–	–	–	–	–							
Sensores de caudal SFAM															
	Ofrecen información sobre el valor absoluto del caudal y el consumo acumulado de aire	6	–	–	–	–	1/2	1/2							
		9	–	–	–	–	1, 1 1/2	1, 1 1/2							


Válvulas generadoras de presión y de escape MS-SV, serie MS

Código del producto MS6-SV

001	Serie	
MS	Serie MS	
002	Tamaños	
6	Patrón uniforme de 62 mm	
003	Función	
SV	Válvula generadora de presión y de escape	
004	Conexión neumática	
1/2	Rosca interior G1/2	
AGB	Placa base G1/4	
AGC	Placa base G3/8	
AGD	Placa base G1/2	
AGE	Placa base G3/4	
AGF	Placa base G1	
AQN	Placa base 1/4 NPT	
AQP	Placa base 3/8 NPT	
AQR	Placa base 1/2 NPT	
AQS	Placa base 3/4 NPT	
005	Nivel de prestaciones	
C	Categoría 1, 1 canal según EN ISO 13849-1	
D	Categoría 3, 2 canal según EN ISO 13849-1	
E	Categoría 4, 2 canales con autocontrol según EN ISO13849-1	
006	Tensión de alimentación	
10V24P	24 V DC, 10 bar, M12 (esquema de conexión según IEC 61076-2-101)	
10V24	24 VDC, 10 bar, patrón de conexiones según EN 175301	
10V24C	24 V DC, 10 bar, (patrón de conexiones según EN 175301) sin accionamiento manual auxiliar	
10V24D	24 V DC, 10 bar, M12 (esquema de conexión según IEC 61076-2-101) sin accionamiento manual auxiliar	
10V24E	24 V DC, 10 bar, M12 (esquema de conexión según IEC 61076-2-101) sin accionamiento manual auxiliar en el cabezal piloto, con accionamiento manual auxiliar interno con enclavamiento (reajustable solo mediante 24 V)	
10V24F	24 V DC, 10 bar, M12 (esquema de conexión según IEC 61076-2-101), accionamiento manual auxiliar en el cabezal piloto sin enclavamiento	
ASIS	22V-31.6V DC, AS-I-Safety at Work, SPEC3.0 perfil 7.5.5	
007	Técnica de conexión	
	Sin	
20E	2 sensores de proximidad SMT, 5 m, OE	
2M8	2 sensores de proximidad SMT, 0,3 m, M8	
2M12	2 sensores de proximidad SMT, 0,3 m, M12	
008	Detección ampliada	
	Sin	
S3	Sensor de proximidad SMT adicional, necesario para poder alcanzar el nivel de prestaciones "E"; corresponde a la técnica de conexión seleccionada	
009	Silenciador	
	Sin	
S	Silenciador	
SO	Silenciador abierto	

010	Manómetros alternativos	
	Sin	
A4	Adaptador de manómetro EN 1/4, sin manómetro	
A8	Adaptador de manómetro EN 1/8, sin manómetro	
AD7	Sensor de presión con indicación de la conmutación, conector M8, comparador de valor umbral, PNP, normalmente abierto	
AD8	+96*/Schildträger658+Sensor de presión con indicación de la conmutación, conector M8, comparador de valor umbral, PNP, normalmente cerrado	
AD9	Sensor de presión con indicación de la conmutación, conector M8, comparador de ventana, PNP, normalmente abierto	
AD10	Sensor de presión con indicación de la conmutación, conector M8, comparador de ventana, PNP, normalmente cerrado	
AD11	Sensor de presión con display LCD, conector M12, 4 pines, IO-Link, PNP, NPN, 0-10 V, 1-5 V, 4-20 mA	
AD12	Sensor de presión con display LCD, conector M8, 4 pines, IO-Link, PNP, NPN, 0-10 V, 1-5 V, 4-20 mA	
AG	Manómetro MS	
RG	Manómetro integrado, escala rojo-verde	
011	Escala alternativa del manómetro	
	Manómetro MS	
PSI	psi	
MPA	Mpa	
012	Caja tomacorriente multipolo	
	Sin	
MP1	Conector multipolo, Sub-D, 9 pines, borne atornillado, sin cable, señales de activación estáticas (EN1=24V, EN2=24V)	
MP3	Conector multipolo, Sub-D, 9 pines, borne atornillado, sin cable, señales de activación estáticas (EN1=0V, EN2=24V), posibilidad de detección de circuito cruzado	
MP5	Conector multipolo, Sub-D, 9 pines, borne atornillado, sin cable, señales de activación estáticas (EN1=0V,EN2=24V), separación galvánica de las señales de activación estática de la tensión de alimentación	
013	Tipo de fijación	
	Sin escuadra de fijación	
WP	Escuadra de fijación en versión básica	
WPB	Escuadra de fijación para distancia grande a la pared	
WPM	Escuadra de fijación para colgar las unidades de mantenimiento	
WB	Fijación central detrás (montaje mural arriba y abajo), no se necesitan placas base	
014	Protección contra manipulación	
	Sin	
MK	Completo	
015	Certificación UL	
	Ninguno	
UL1	Ubicación habitual cULus para Canadá y EE.UU.	
016	Sentido de flujo	
	Sentido de flujo de izquierda a derecha	
Z	Sentido de flujo de derecha a izquierda	

Cuadro general de periféricos MS6-SV-C



Elementos de fijación y accesorios


			Unidad individual		Combinación		→ Página/ Internet
			Sin placa base	Con placa base	Sin placa base	Con placa base	
[1]	MS6-SV-C	Válvula generadora de presión y de escape	■	■	■	■	11
[2]	MS6-MV	Unión de módulos	—	■	■	■	ms6-mv
[3]	MS6-WP, MS6-WPB, MS6-WPE, MS6-WPM	Escuadra de fijación	■	■	■	■	ms6-wp
[4]	MS6-WB	Escuadra de fijación	■	■	—	—	ms6-wb
[5]	MS6-SV-C-MK	Tapa	■	■	■	■	52
[6]	MS6-END	Tapa ciega	—	—	■	—	ms6-end
[7]	MS6-AEND	Placa de montaje	■ ¹⁾	—	■ ¹⁾	—	ms6-aend
[8]	MS6-AG...	Placa base-SET	—	■ ¹⁾	—	■ ¹⁾	ms6-ag
	MS6-AQ...	Placa base-SET	—	■ ¹⁾	—	■ ¹⁾	ms6-aq
[9]	AD11 ... AD12	Sensor de presión SPAU con indicador LCD	■	■	■	■	17
[10]	NEBA-M8...-LE4/NEBA-M12...-LE4	Cable de conexión	■	■	■	■	54
[11]	AD7 ... AD10	Sensor de presión SDE5 con indicación de comunicación	■	■	■	■	17
[12]	NEBA-M8...-LE3	Cable de conexión	■	■	■	■	54
[13]	A4	Adaptador para manómetro EN 1/4	■	■	■	■	17
[14]	MA	Manómetro	■	■	■	■	54
[15]	AG, RG	Manómetro MS	■	■	■	■	17
[16]	U-3/4-B	Silenciador	■	■	■	■	53

1) Para el montaje se necesita una unión de módulos MS6-MV [2] o una escuadra de fijación MS6-WP, MS6-WPB, MS6-WPE, MS6-WPM [3].

Cuadro general de periféricos MS6-SV-C

Tensión de alimentación
Código: 10V24, 10V24C

Tensión de alimentación
Código: 10V24D, 10V24E, 10V24F,
10V24P



 **Nota**

Otros accesorios:


- Unión de módulos para combinación con tamaño MS4, MS6 o tamaño MS9 → Internet: amv rmv
- Adaptador para montaje en perfiles → Internet: ipm

Elementos de fijación y accesorios


			Unidad individual		Combinación		→ Página/ Internet
			Sin placa base	Con placa base	Sin placa base	Con placa base	
[1]	MEB-LD	Junta iluminada	■	■	■	■	54
[2]	KMEB	Conector tipo zócalo con cable	■	■	■	■	53
[3]	MSSD-EB	Caja tomacorriente	■	■	■	■	53
[4]	NEBA-M12G5	Cable de conexión	■	■	■	■	54
[5]	NEBA-M12W5	Cable de conexión	■	■	■	■	54

Hoja de datos MS6-SV-C


MS6-SV-...-10V24, 10V24F, 10V24P




- - Caudal
5700 l/min
- - Margen de temperatura
0 ... +60 °C
- - Presión de funcionamiento
3 ... 10 bar
- - www.festo.com



MS6-SV-...-10V24C, 10V24D



MS6-SV-...-10V24E



Válvula generadora de presión y de escape de accionamiento electroneumático para una alimentación de aire suave y una descarga de aire rápida de componentes del sistema (Single Channel).

Con el estrangulador principal que se encuentra en la tapa se va generando presión hasta alcanzar lentamente la presión de salida p2. Una vez que la presión de salida p2 alcanza la presión correspondiente al punto de conmutación ajustado previamente (presión de conmutación de paso), se abre la válvula, y en la salida se dispone toda la presión de funcionamiento p1

- Apropiada para aplicaciones de gran caudal con espacio limitado que deban cumplir requisitos de seguridad medios hasta la categoría de control 1, nivel de prestaciones "c"
- Gran caudal de alimentación y descarga de aire

- Caudal de alimentación ajustable mediante estrangulador para generar presión lentamente
- Punto de conmutación de presión ajustable
- Sensor de presión opcional
- Tapa opcional para los elementos de mando como protección contra manipulación indebida

Características de ingeniería de seguridad

Conforme a la norma	EN ISO 13849-1
Función de seguridad	Descarga
	Prevención de puesta en marcha accidental (presurización)
Nivel de prestaciones (PL)	Descarga: hasta categoría 1, PL c Prevención de puesta en marcha accidental (presurización): hasta categoría 1, PL c
Nota sobre la dinamización forzada	Frecuencia de conmutación mínima 1/mes
Resistencia a los golpes e impactos	Prueba de impacto con grado de severidad 2 según FN 942017-5 y EN 60068-2-27
Resistencia a las vibraciones	Prueba de transporte con grado de severidad 2 según FN 942017-4 y EN 60068-2-6

■ - Nota

En el estado seguro de los procesos (es decir, a presión), no se ejecutan pruebas del sistema mecánico.

Dinamización forzosa: la frecuencia de conmutación deberá ser de, al menos, una vez al mes.

Si la frecuencia de conmutación condicionada por el proceso (descarga de aire segura) es inferior a una vez al mes,

el responsable de la máquina deberá realizar una desconexión forzada.

Hoja de datos MS6-SV-C

Especificaciones técnicas generales

Conexión neumática 1, 2	
Rosca interior	G1/2
Placa base AG...	G1/4, G3/8, G1/2 o G3/4
Placa base AQ...	1/4 NPT, 3/8 NPT, 1/2 NPT o 3/4 NPT
Conexión neumática 3	G3/4
Tipo de accionamiento	Eléctrico
Forma constructiva	Corredera del émbolo
Superposición	Superposición positiva
Tipo de fijación	Con accesorios Instalación en la tubería
Posición de montaje	Indistinta
Indicación de presión	Con sensor de presión para indicador LCD de la presión de salida y salida eléctrica Con sensor de presión para la indicación de conmutación de la presión de salida y salida eléctrica Con manómetro para la indicación de la presión de salida Con manómetro de escala rojo-verde para la indicación de la presión de salida Preparada para G1/4
Función de la válvula	Válvula de 3/2 vías, monoestable normalmente cerrada Función de generación de presión, ajustable
Sin solapamiento	Sí
Función de escape	No estrangulable
Accionamiento manual auxiliar	10V24, 10V24F En la electroválvula servopilotada: sin enclavamiento En la válvula generadora de presión y de escape: con enclavamiento, reposición automática 10V24E En la electroválvula servopilotada: no En la válvula generadora de presión y de escape: con enclavamiento, reposición automática 10V24P En la electroválvula servopilotada: sin/con enclavamiento En la válvula generadora de presión y de escape: con enclavamiento, reposición automática 10V24C, 10V24D No
Tipo de reposición	Muelle mecánico
Tipo de control	Servopilotado
Alimentación del aire de pilotaje	Interna
Tipo de junta	Blanda

• Nota: este producto cumple con las normas ISO 1179-1 e ISO 228-1.

Valores característicos de caudal

Conexión neumática	Rosca interior G1/2
Caudal nominal normal $q_{nN}^{1)}$ [l/min]	
En el sentido de flujo principal 1 → 2	5700
Caudal nominal normal q_{nN} [l/min], $p_2 = 6$ bar	
En el sentido de la descarga de aire 2 → 3	7600 ²⁾
Valor C [l/s*min]	
En el sentido de flujo principal 1 → 2	23,2
Valor b	
En el sentido de flujo principal 1 → 2	0,4

1) Medido con $p_1 = 6$ bar y $p_2 = 5$ bar, $\Delta p = 1$ bar

2) Medido respecto a la presión atmosférica, con silenciador S.

Hoja de datos MS6-SV-C

Datos eléctricos		
Valores característicos de la bobina	10V24, 10V24P 10V24C, 10V24D, 10V24E, 10V24F	24 V DC: 1,8 W; fluctuaciones de tensión admisibles –10 %/+10 % 24 V DC: 1,8 W; fluctuaciones de tensión admisibles –15 %/+10 %
Conexión eléctrica	10V24, 10V24C 10V24D, 10V24E, 10V24F, 10V24P	Conector, 2 pines, según EN 175301-803, forma C M12x1 en conformidad con ISO 20401 válido según EN 61076-2-101
Grado de protección		IP65 con caja tomacorriente
Tiempo de utilización [%]	100	
Tiempo de comutación para la desconexión [ms]	65	
Tiempo de comutación para la conexión [ms]	370	

Condiciones de funcionamiento y del entorno	
Presión de funcionamiento [bar]	3 ... 10
Fluido de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre el fluido de funcionamiento/manado	Puede funcionar con aire comprimido lubricado (posteriormente siempre deberá funcionar con aire lubricado)
Temperatura ambiente [°C]	0 ... +60 (0 ... +50) ¹⁾
Temperatura del medio [°C]	0 ... +60 (0 ... +50) ¹⁾
Temperatura de almacenamiento [°C]	–10 ... +60 (0 ... +50) ¹⁾
Clase de resistencia a la corrosión CRC ²⁾	2
Marcado CE (véase la declaración de conformidad ³⁾	Según directiva de máquinas UE CEM Según la Directiva de máquinas de la UE Según directiva de máquinas UE RoHS
Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad ³⁾	Según la normativa del Reino Unido sobre CEM Según la normativa sobre maquinaria del Reino Unido Según la normativa RoHS del Reino Unido
Aptitud para el contacto con alimentos ³⁾	Véase la información complementaria sobre el material (excepto la electroválvula)


1) Con sensor de presión AD...

2) Más información en www.festo.com/x/topic/crc3) Más información en www.festo.com/catalogue/ms-sv → Soporte/Descargas.

Pesos [g]	
Válvula generadora de presión y de escape	886
Válvula generadora de presión y de escape con silenciador S	1006

Materiales	
Cuerpo	Fundición inyectada de aluminio
Vástago	Acero inoxidable de alta aleación
Juntas	NBR
Nota sobre los materiales	En conformidad con la Directiva 2002/95/CE (RoHS)
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L

Elementos de ajuste



- [1] Tornillo para el ajuste del punto de comutación de presión
- [2] Tornillo control de servo para el ajuste del tiempo de llenado
- [3] Accionamiento manual auxiliar en la válvula generadora de presión y de escape:
 - Con enclavamiento, reposición automática en el instante en que se acciona la bobina magnética o el accionamiento manual auxiliar de la electroválvula servopilotada (para 10V24, 10V24E, 10V24F, 10V24P)
 - No (con 10V24C, 10V24D, 10V24E)
- [4] Accionamiento manual auxiliar en la electroválvula servopilotada:
 - Sin enclavamiento, accionamiento desde arriba (con 10V24/10V24F)
 - Sin/con enclavamiento, accionamiento desde arriba (con 10V24P)
 - No (con 10V24C, 10V24D, 10V24E)

Válvulas generadoras de presión y de escape MS-SV, serie MS

Hoja de datos MS6-SV-C

Dimensiones: tipo básico

Con rosca interior 1/2, con placa ciega





Descarga de datos CAD → www.festo.com

Tensión de alimentación

10V24, 10V24C

Tensión de alimentación

10V24D, 10V24E, 10V24F,
10V24P



- 1 = no asignada
- 2 = no asignada
- 3 = com (-)
- 4 = señal (+) imán 14

- [1] Racor de conexión según EN 175301-803
 - [2] Conexión eléctrica M12x1 conforme con ISO 20401 válida según EN 61076-2-101, ejecución de 4 pines para cable de conexión NEBU-M12
- Sentido de flujo

Con silenciador S

Código de producto	B1	B4	B5	D1	D2	D5	L1	L2	L4
MS6-SV-C	62	31	76	G1/2	M12x1	G3/4	144	71	128


Código de producto	L8		L9	
	10V24, 10V24C	10V24D, 10V24E, 10V24F, 10V24P	10V24, 10V24C	10V24D, 10V24E, 10V24F, 10V24P
MS6-SV-C	33	37	24	26

Nota: este producto cumple con las normas ISO 1179-1 e ISO 228-1.


Dimensiones: manómetros y alternativas

Manómetro MS integrado, con escala estándar AG o con escala rojo-verde RG; unidad de indicación [bar]

Descarga de datos CAD → www.festo.com



→ Sentido de flujo



→ Sentido de flujo


Código de producto	B4	B5	D4
MS6-SV-...-AG	31	77	-
MS6-SV-...-RG	31	78,5	-
MS6-SV-...-A4	31	78,5	G1/4

Nota: este producto cumple con las normas ISO 1179-1 e ISO 228-1.


Hoja de datos MS6-SV-C

Dimensiones: sensor de presión

Sensor de presión con indicación de conmutación AD7 ... AD10



Sensor de presión con indicador LCD AD11 ... AD12



Código de producto	B2	B3	B4	B5	B6	D6	L5	L6
MS6-SV-...-AD7, AD8, AD9, AD10	31	79,1	—	51	16	M8x1	—	—
MS6-SV-...-AD11	31	101,8	93,7	51	32	M12x1	41,2	39
MS6-SV-...-AD12						M8x1	37,9	

Nota: este producto cumple con las normas ISO 1179-1 e ISO 228-1.

Referencias de pedido

Tamaño	Conexión	Sin silenciador		Con silenciador	
		N.º art.	Código de producto	N.º art.	Código de producto
Sin manómetro					
MS6	G1/2	589481	MS6-SV-1/2-C-10V24	8001469	MS6-SV-1/2-C-10V24-S
		589250	MS6-SV-1/2-C-10V24P	578769	MS6-SV-1/2-C-10V24P-S
Sensor de presión con indicación de la conmutación					
MS6	G1/2	—	—	8172785	MS6-SV-1/2-C-10V24-S-AD7
		—	—	611243	MS6-SV-1/2-C-10V24P-S-AD7

Descarga de datos CAD → www.festo.com

Hojas de datos → Internet: sde5

[AD7]:

SDE5-D10-O-...-P-M8 con conector M8x1 de 3 pines, comparador de valor umbral, 1 salida de conmutación PNP, contacto normalmente abierto

[AD9]:

SDE5-D10-O3-...-P-M8 con conector M8x1 de 3 pines, comparador de valor umbral, 1 salida de conmutación PNP, contacto normalmente abierto

[AD8]:

SDE5-D10-C-...-P-M8 con conector M8x1 de 3 pines, comparador de valor umbral, 1 salida de conmutación PNP, contacto normalmente cerrado

[AD10]:

SDE5-D10-C3-...-P-M8 con conector M8x1 de 3 pines, comparador de valor umbral, 1 salida de conmutación PNP, contacto normalmente cerrado

Hojas de datos → Internet: spau

[AD11]:

SPAU-P10R-MS...-L-PNLK-M12D con conector M12x1 de 4 pines, codificación A, salida de conmutación 2x PNP o 2x NPN comutable y 0 ... 10 V, 1 ... 5 V, 4 ... 20 mA analógica

[AD12]:

SPAU-P10R-MS...-L-PNLK-M8D con conector M8x1 de 4 pines, codificación A, salida de conmutación 2x PNP o 2x NPN comutable y 0 ... 10 V, 1 ... 5 V, 4 ... 20 mA analógica

Válvulas generadoras de presión y de escape MS-SV, serie MS

Referencias de pedido: producto modular MS6-SV-C

Tabla de pedidos				
Patrón uniforme	[mm]	62	Condiciones	Código
Referencia básica		548713		
Serie	Estándar		MS	MS
Tamaño	6		6	6
Función	Válvula generadora de presión y de escape		-SV	-SV
Conexión neumática	Rosca interior G1/2		-1/2	
	Placa base G1/4		-AGB	
	Placa base G3/8		-AGC	
	Placa base G1/2		-AGD	
	Placa base G3/4		-AGE	
	Placa base G1		-AGF	
	Placa base 1/4 NPT		-AQN	
	Placa base 3/8 NPT		-AQP	
	Placa base 1/2 NPT		-AQR	
	Placa base 3/4 NPT		-AQS	
Nivel de prestaciones	Categoría 1, 1 canal conforme con EN ISO 13849-1		-C	-C
Tensión de alimentación	24 V DC (esquema de conexiones según EN 175301), 3 ... 10 bar, accionamiento manual auxiliar • En la válvula generadora de presión y de escape: con enclavamiento, reposición automática • En la electroválvula servopilotada: sin enclavamiento		-10V24	
	24 V DC (esquema de conexiones según EN 175301), 3 ... 10 bar, sin accionamiento manual auxiliar		-10V24C	
	24 V DC, M12x1 conforme con ISO 20401 válido según EN 61076-2-101, 3 ... 10 bar, sin accionamiento manual auxiliar		-10V24D	
	24 V DC, M12x1 conforme con ISO 20401 válido según EN 61076-2-101, 3 ... 10 bar, accionamiento manual auxiliar • En la válvula generadora de presión y de escape: con enclavamiento, reposición automática • En la electroválvula servopilotada: no		-10V24E	
	24 V DC, M12x1 conforme con ISO 20401 válido según EN 61076-2-101, 3 ... 10 bar, accionamiento manual auxiliar • En la válvula generadora de presión y de escape: con enclavamiento, reposición automática • En la electroválvula servopilotada: sin enclavamiento		-10V24F	
	24 V DC, M12x1 conforme con ISO 20401 válido según EN 61076-2-101, 3 ... 10 bar, accionamiento manual auxiliar • En la válvula generadora de presión y de escape: con enclavamiento, reposición automática • En la electroválvula servopilotada: sin/con enclavamiento		-10V24P	

Referencias de pedido: producto modular MS6-SV-C

Tabla de pedidos		Condiciones	Código	Código a introducir
Patrón uniforme	[mm] 62			
Silenciadores	Silenciadores		-S	
Manómetros y alternativas	Manómetro MS	[1]	-AG	
	Adaptador para manómetro EN 1/4, sin manómetro		-A4	
	Manómetro integrado, escala rojo-verde	[1]	-RG	
	Sensor de presión SDE5 con indicación de comutación, conector M8, comparador de valor umbral, PNP, contacto normalmente abierto	[2]	-AD7	
	Sensor de presión SDE5 con indicación de comutación, conector M8, comparador de valor umbral, PNP, normalmente cerrada	[2]	-AD8	
	Sensor de presión SDE5 con indicación de comutación, conector M8, comparador de ventana, PNP, contacto normalmente abierto	[2]	-AD9	
	Sensor de presión SDE5 con indicación de comutación, conector M8, comparador de ventana, PNP, normalmente cerrada	[2]	-AD10	
	Sensor de presión SPAU con indicador LCD, conector M12, 4 pines, IO-Link, PNP, NPN, 0 ... 10 V, 1 ... 5 V, 4 ... 20 mA	[2]	-AD11	
Escala alternativa de manómetro	psi	[3]	-PSI	
	MPa	[4]	-MPA	
Tipo de fijación	Escuadra de fijación en versión básica		-WP	
	Escuadra de fijación para sujetar las unidades de mantenimiento	[5]	-WPM	
	Escuadra de fijación para distancia grande a la pared		-WPB	
	Escuadra de fijación central posterior (montaje mural arriba y abajo), no se necesitan placas base		-WB	
Protección contra manipulación	Completa (accionamiento manual auxiliar bloqueado en la válvula generadora de presión y de escape, tornillos de ajuste bloqueados, accionamiento manual auxiliar bloqueado en la electroválvula servopilotada)		-MK	
Sentido de flujo	Sentido de flujo de derecha a izquierda		-Z	

[1] AG, RG Escala de manómetro en bar

[2] AD7 ... AD12 Margen máx. de medición 10 bar


[3] PSI Solo en combinación con manómetro AG

[4] MPA Solo en combinación con manómetro AG o RG

[5] WPM Solo con placa base AGB, AGC, AGD, AGE, AQN, AQP, AQR o AQS

Válvulas generadoras de presión y de escape MS-SV, serie MS

Cuadro general de periféricos MS6-SV-D




Tensión de alimentación

Código: 10V24

Tensión de alimentación

Código: 10V24P



Nota

Otros accesorios:

- Unión de módulos para combinación con tamaño MS4/MS6 o tamaño MS9 → Internet: amv rmv
- Adaptador para montaje en perfiles → Internet: ipm


Cuadro general de periféricos MS6-SV-D

Elementos de fijación y accesorios			Unidad individual		Combinación		→ Página/ Internet
			Sin placa base	Con placa base	Sin placa base	Con placa base	
[1]	MS6-SV-D	Válvula generadora de presión y de escape	■	■	■	■	20
[2]	MS6-MV	Unión de módulos	—	■	■	■	ms6-mv
[3]	MS6-WP	Escuadra de fijación	■	■	■	■	ms6-wp
	MS6-WPB/WPE/WPM	Escuadra de fijación (sin imagen)	■	■	■	■	ms6-wp
[4]	MS6-WB	Escuadra de fijación	■	■	—	—	ms6-wb
[5]	MS6-END	Tapa ciega	—	—	■	—	ms6-end
[6]	MS6-AEND	Placa de montaje	■ ¹⁾	—	■ ¹⁾	—	ms6-aend
[7]	MS6-AG...	Placa base-SET	—	■ ¹⁾	—	■ ¹⁾	ms6-ag
	MS6-AQ...	Placa base-SET	—	■ ¹⁾	—	■ ¹⁾	ms6-aq
[8]	2M8/S3, SMT-8M-A....M8D	Sensor de proximidad	■	■	■	■	29, 53
	2M12/S3, SMT-8M-A....M12	Sensor de proximidad	■	■	■	■	29, 53
	2OE/S3, SMT-8M-A....OE	Sensor de proximidad	■	■	■	■	29, 53
[9]	AD11 ... AD12	Sensor de presión SPAU con indicador LCD	■	■	■	■	17
[10]	NEBA-M8....LE4/NEBA-M12....LE4	Cable de conexión	■	■	■	■	54
[11]	A4	Adaptador para manómetro EN 1/4	■	■	■	■	29
[12]	MA	Manómetro	■	■	■	■	54
[13]	AG/RG	Manómetro MS	■	■	■	■	29
[14]	UOS-1-LF	Silenciador	■	■	■	■	51
[15]	SO, UOS-1	Silenciador	■	■	■	■	51
[16]	MEB-LD	Junta iluminada	■	■	■	■	54
[17]	KMEB	Conector tipo zócalo con cable	■	■	■	■	53
[18]	MSSD-EB	Caja tomacorriente	■	■	■	■	53
[19]	NEBA-M12G5	Cable de conexión	■	■	■	■	54
[20]	NEBA-M12W5	Cable de conexión	■	■	■	■	54

1) Para el montaje se necesita una unión de módulos MS6-MV [2] o una escuadra de fijación MS6-WP/WPB/WPE/WPM [3].

Hoja de datos MS6-SV-D

Función



- Caudal
4300 l/min
- Margen de temperatura
-10 ... +50 °C
- Presión de funcionamiento
3,5 ... 10 bar
- www.festo.com



La válvula generadora de presión y de escape electroneumática sirve para reducir presión de modo rápido y seguro y para generar suavemente la presión en sistemas de conductos neumáticos y en dispositivos terminales industriales.

La MS6-SV-D tiene dos funciones de seguridad:

- Descarga segura
- Protección contra puesta en marcha accidental

La MS6-SV-D tiene una estructura de 2 canales, es decir, dispone de 2 válvulas distribuidoras internas que se con-

trolan de manera separada mediante las válvulas servopilotadas (V1 y V2) que hay en la tapa. Cuando se aplica tensión simultáneamente a las dos bobinas, las válvulas distribuidoras se accionan, y la MS6-SV-D pasa de su posición normal a la posición de conmutación. La presión de salida p2 aumenta lentamente en función de la posición ajustada del estrangulador. Cuando se alcanza la presión de conmutación, se abre el asiento principal de la válvula. Se regresa a la posición normal cuando se desconectan ambas bobinas.

- Conforme con la norma IEC 61508
- Retraso del tiempo de conmutación ajustable con el estrangulador para generar presión lentamente, apertura del asiento principal con aprox. el 50 % de la presión de funcionamiento
- Sensor de presión opcional

Dos sensores de proximidad (S1 y S2) situados en el cuerpo se encargan de vigilar las válvulas distribuidoras. De manera opcional, puede añadirse otro sensor de proximidad (S3) para vigilar la válvula de arranque progresivo. Dependiendo de la supervisión de las válvulas distribuidoras, la MS6-SV-D puede alcanzar distintas categorías y niveles de seguridad según EN ISO 13849-1.

Con una integración adecuada en la cadena de control y con la correspondiente interconexión de las señales de la detección de la posición básica con

las señales del control (detección de plausibilidad), es posible lograr con los sensores:

- S1 y S2 el nivel de prestaciones d / categoría 3 según EN ISO 13849-1 y EN ISO 13849-2
- S1, S2 y S3 el nivel de prestaciones e / categoría 4 según EN ISO 13849-1 y EN ISO 13849-2

Nota

Para evitar presiones dinámicas, es recomendable utilizar el equipo junto con un silenciador UOS-1. El silenciador puede pedirse a través del producto modular (SO → página 29) o como accesorio (UOS-1 → página 51).

Nota

Después de la MS6-SV-...-D, solo deben montarse equipos que no perjudiquen la medida de seguridad neumática "Descarga de aire seguro". No se admite la utilización de la MS6-SV-...-D como válvula de seguridad en prensas.

Hoja de datos MS6-SV-D

Características de ingeniería de seguridad	
Conforme a la norma	EN ISO 13849-1 y EN ISO 13849-2
Función de seguridad	Descarga Prevención de puesta en marcha accidental (presurización)
Nivel de prestaciones (PL)	Descarga de aire: categoría 3, PL d o categoría 3, PL e ¹⁾
	Prevención de puesta en marcha accidental (presurización): categoría 3, PL d o categoría 3, PL e ¹⁾
	Descarga de aire: categoría 4, PL e Prevención de puesta en marcha accidental (presurización): categoría 4, PL e
Nivel de integridad de seguridad (SIL)	Descarga de aire: SIL 3
	Prevención de puesta en marcha accidental (presurización): SIL 3
Nota sobre la dinamización forzada	Frecuencia de conmutación mínima 1/mes
Resistencia a los golpes e impactos	Prueba de impacto con grado de severidad 2 según FN 942017-5 y EN 60068-2-27
Resistencia a las vibraciones	Prueba de transporte con grado de severidad 2 según FN 942017-4 y EN 60068-2-6

1) En función del promedio de accionamientos anuales (n_{op}).

 - Nota

En el estado seguro de los procesos (es decir, a presión), no se ejecutan pruebas del sistema mecánico.

Dinamización forzosa: la frecuencia de conmutación deberá ser de, al menos, una vez al mes.

Si la frecuencia de conmutación condicionada por el proceso (descarga de aire segura) es inferior a una vez al mes,

el responsable de la máquina deberá realizar una desconexión forzada.

Hoja de datos MS6-SV-D


Lógica de conmutación	Tensión en válvula servopilotada		Posición de conmutación de sensor de proximidad			Estado
	V1	V2	S1	S2	S3	
En la posición normal (MS6-SV-D completamente descargada) las válvulas servopilotadas V1 y V2 no están accionadas. Si se accionan ambas válvulas servopilotadas, la MS6-SV-D pasa primero a la posición de conmutación 1 y después, cuando se alcanza la presión de conmutación de paso, automáticamente a la posición de conmutación 2.	0 V	0 V	1	1	1	Posición normal Conexión neumática 1 bloqueada, paso de la conexión neumática 2 a la 3 abierto
	24 V	0 V	0	1	1	Posición normal Conexión neumática 1 bloqueada, paso de la conexión neumática 2 a la 3 abierto
	0 V	24 V	1	0	1	Posición normal Caudal reducido mediante el estrangulador de la conexión neumática 1 a la 2, paso de la conexión neumática 2 a la 3 abierto
	24 V	24 V	0	0	1	Posición de conmutación 1 Caudal reducido mediante estrangulador de la conexión neumática 1 a la 2, paso de la conexión neumática 2 a la 3 bloqueado
	24 V	24 V	0	0	0	Posición de conmutación 2 Pleno caudal de la conexión neumática 1 a la 2, paso de la conexión neumática 2 a la 3 bloqueado

Tiempos de respuesta de los sensores de proximidad ¹⁾		
Sensor de proximidad	Conexión	Desconexión
S1	Cambio de flanco máx. 4 s después de la señal de tensión en V1.	Cambio de flanco máx. 4 s después de la caída de tensión en V1.
S2	Cambio de flanco máx. 4 s después de la señal de tensión en V2.	Cambio de flanco máx. 4 s después de la caída de tensión en V2.
S3	Cambio de flanco después de la señal de tensión en V1 y V2. En función de la presión de funcionamiento p1, el ajuste del estrangulador y el volumen del sistema p2	Cambio de flanco máx. 5 s después de la caída de tensión en V1 y V2. En función del volumen del sistema en p2.

1) Con el cambio de flanco de los sensores de proximidad puede producirse un rebote. Considerando los tiempos de respuesta se puede despreciar este rebote.

Los tiempos de respuesta máximos indicados deben tenerse en cuenta en la diagnosis. Los tiempos de respuesta suelen ser más cortos.

Ejemplo de conexiones



Hoja de datos MS6-SV-D

Especificaciones técnicas generales	
Conexión neumática 1, 2	
Rosca interior	G1/2
Placa base AG...	G1/4, G3/8, G1/2 o G3/4
Placa base AQ...	1/4 NPT, 3/8 NPT, 1/2 NPT o 3/4 NPT
Conexión neumática 3	G1
Tipo de accionamiento	Eléctrico
Superposición	Superposición negativa
Forma constructiva	Asiento del émbolo
Tipo de fijación	Con accesorios Instalación en la tubería
Posición de montaje	Indistinta
Indicación de presión	Con sensor de presión para indicador LCD de la presión de salida y salida eléctrica Con manómetro para la indicación de la presión de salida Con manómetro de escala rojo-verde para la indicación de la presión de salida Preparada para G1/4
Principio de detección de posición	Principio del imán del émbolo
Función de la válvula	Válvula de 3/2 vías, monoestable normalmente cerrada Función de generación de presión, ajustable
Sin solapamiento	No
Función de escape	No estrangulable
Accionamiento manual auxiliar	No
Tipo de reposición	Muelle mecánico
Tipo de control	Servopilotado
Alimentación del aire de pilotaje	Interna
Tipo de junta	Blanda

• Nota: este producto cumple con las normas ISO 1179-1 e ISO 228-1.

Valores característicos de caudal	
Conexión neumática	Rosca interior G1/2
Caudal nominal normal $q_{nN}^{1)}$ [l/min]	
En el sentido de flujo principal 1 → 2	4300
Caudal nominal normal q_{N} [l/min], $p_2 = 6$ bar	
En el sentido de la descarga de aire 2 → 3	9000 ²⁾
Valor C [l/s*min]	
En el sentido de flujo principal 1 → 2	19,3
Valor b	
En el sentido de flujo principal 1 → 2	0,21

1) Medido con $p_1 = 6$ bar y $p_2 = 5$ bar, $\Delta p = 1$ bar

2) Medido respecto a la presión atmosférica, con silenciador UOS-1.

Válvulas generadoras de presión y de escape MS-SV, serie MS

Hoja de datos MS6-SV-D

Datos eléctricos		
Válvula servopilotada		
Valores característicos de la bobina		24 V DC: 1,8 W; fluctuaciones de tensión admisibles –15 %/+10 %
Conexión eléctrica	10V24	2 conectores, 2 pines, según EN 175301-803, forma C
	10V24P	2x M12x1 en conformidad con ISO 20401 válido según EN 61076-2-101
Grado de protección		IP65 con caja tomacorriente
Tiempo de utilización	[%]	100
Frecuencia de conmutación máx.	[Hz]	0,5
Tiempo de conmutación para la desconexión	[ms]	40
Tiempo de conmutación para la conexión	[ms]	130
Sensor de proximidad		
Tensión nominal de funcionamiento	[V DC]	24
Conexión eléctrica del sensor de proximidad	2M8	2 cables con conector M8x1, 3 pines, rosca giratoria, longitud del cable 0,3 m
	2M12	2 cables con conector M12x1, 3 pines, rosca giratoria, longitud del cable 0,3 m
	2OE	2 cables con extremo abierto, 3 hilos, longitud del cable 5 m
	2M8 + S3	3 cables con conector M8x1, 3 pines, rosca giratoria, longitud del cable 0,3 m
	2M12 + S3	3 cables con conector M12x1, 3 pines, rosca giratoria, longitud del cable 0,3 m
	2OE + S3	3 cables con extremo abierto, 3 hilos, longitud del cable 5 m
Función del elemento de conmutación		Normalmente abierto
Príncipio de medición		Magnetoresistivo
Indicación del estado de señal		LED y salidas de conmutación
Salida de conmutación		PNP
Condiciones de funcionamiento y del entorno		
Presión de funcionamiento	[bar]	3,5 ... 10
Fluido de funcionamiento		Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre el fluido de funcionamiento/mano-dlo		Puede funcionar con aire comprimido lubricado (posteriormente siempre deberá funcionar con aire lubricado)
Temperatura ambiente	[°C]	–10 ... +50 (0 ... +50) ¹⁾
Temperatura del medio	[°C]	–10 ... +50 (0 ... +50) ¹⁾
Temperatura de almacenamiento	[°C]	–10 ... +50 (0 ... +50) ¹⁾
Clase de resistencia a la corrosión CRC ²⁾		2
Nivel de presión acústica	[dB(A)]	75 (con silenciador UOS-1)
Marcado CE (véase la declaración de conformidad) ³⁾		Según directiva de máquinas UE CEM Según la Directiva de máquinas de la UE Según directiva de máquinas UE RoHS
Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad) ³⁾		Según la normativa del Reino Unido sobre CEM Según la normativa sobre maquinaria del Reino Unido Según la normativa RoHS del Reino Unido
Certificación UL ³⁾		c UL us - Recognized (OL)
Certificación		RCM
Marcado KC		KC-CEM

1) Con sensor de presión AD...

2) Más información en www.festo.com/x/topic/crc

3) Más información en www.festo.com/catalogue/ms-sv → Soporte/Descargas.

Hoja de datos MS6-SV-D

Pesos [g]


Válvula generadora de presión y de escape	1900
Válvula generadora de presión y de escape con silenciador UOS-1	2110

Materiales

Cuerpo	Fundición inyectada de aluminio
Vástago	Acero inoxidable de alta aleación
Juntas	NBR
Nota sobre los materiales	En conformidad con la Directiva 2002/95/CE (RoHS)
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L

Presión de conmutación de paso

Presión p en función del tiempo t



- [1] Margen de tolerancia
- [2] Punto de conmutación de paso
- [3] Tiempo de alimentación regulable mediante estrangulador

 - Nota


La indicación de la tolerancia $+20\% / -10\%$ de la presión de conmutación de paso toma como referencia la presión de funcionamiento p_1 .

Ejemplo: con una presión de funcionamiento de 4 bar, se admite una presión de conmutación de paso de entre 1,6 y 2,8 bar.

Hoja de datos MS6-SV-D



Dimensiones: tipo básico

Con tensión de alimentación 10V24, con rosca interior de 1/2,
con placa ciega



Descarga de datos CAD → www.festo.com

Con tensión de alimentación 10V24P, con rosca interior de 1/2,
con placa ciega



- 1 = no asignada
- 2 = no asignada
- 3 = com (-)
- 4 = señal (+) imán 14

[1] Tornillo de regulación para la válvula estranguladora

[2] Silenciador UOS-1

[3] Detección ampliada,

– Variante S3:
tercer sensor de proximidad
SMT adicional, la conexión se corresponde con la técnica de conexión seleccionada

[4] Técnica de conexión,

- Variante 2M8:
2 sensores de proximidad SMT con cable (conector M8x1, 3 pines, rosca giratoria, longitud del cable 0,3 m)
- Variante 2M12:
2 sensores de proximidad SMT con cable (conector M12x1, 3 pines, rosca giratoria, longitud del cable 0,3 m)
- Variante 2OE:
2 sensores de proximidad SMT con cable (extremo abierto, 3 hilos, longitud del cable 5 m)

[5] Tensión de alimentación,

- Variante 10V24:
conexión eléctrica conforme con EN 175301-803, 2 conectores, 2 pines, forma C
- Variante 10V24P:
conexión eléctrica 2x M12x1 conforme con ISO 20401 válida según EN 61076-2-101, ejecución de 4 pines para cable de conexión NEBU-M12

→ Sentido de flujo

Código de producto	B1	B2	B3	B4	B5	D1	D5	D6	L1	L2	L4	L7	L9
MS6-SV-1/2-D-10V24	62	45	90	31	76	G1/2	G1	55	257	110	147	147	9
MS6-SV-1/2-D-10V24P									262	115			11

Nota: este producto cumple con las normas ISO 1179-1 e ISO 228-1.


Hoja de datos MS6-SV-D

Dimensiones: manómetros y alternativas


Manómetro MS integrado, con escala estándar AG o con escala rojo-verde RG; unidad de indicación [bar]

Descarga de datos CAD → www.festo.com

Adaptador A4 para manómetro EN 1/4, sin manómetro



→ Sentido de flujo



→ Sentido de flujo

Código de producto	B2	B3	B4	B5	D4
MS6-SV-...-D-...-AG	44	90	31	77	–
MS6-SV-...-D-...-RG	44	91,5	31	78,5	–
MS6-SV-...-D-...-A4	44	91,5	31	78,5	G1/4

Nota: este producto cumple con las normas ISO 1179-1 e ISO 228-1.

Válvulas generadoras de presión y de escape MS-SV, serie MS

Hoja de datos MS6-SV-D


Referencias de pedido			N.º art.	Código de producto
Tamaño	Conexión	Descripción		
24 V DC, 10 bar, patrón de conexiones según EN 175301, 2 sensores de proximidad SMT con cable (conector M8x1, 3 pines, rosca giratoria, longitud del cable 0,3 m)				
MS6	G1/2	Sin silenciador, con placa ciega	8038489	MS6-SV-1/2-D-10V24-2M8
		Con silenciador y manómetro MS con escala estándar, unidad de indicación [bar]	8038490	MS6-SV-1/2-D-10V24-2M8-SO-AG
24 V DC, 10 bar, adaptador de caja tomacorriente M12 (patrón de conexiones según EN 60947-5-2), 2 sensores de proximidad SMT con cable (conector M12x1, 3 pines, rosca giratoria, longitud del cable 0,3 m)				
MS6	G1/2	Con silenciador	8182930	MS6-SV-1/2-D-10V24P-2M12-SO
		Con silenciador y manómetro MS con escala estándar, unidad de indicación [bar]	8038491	MS6-SV-1/2-D-10V24P-2M12-SO-AG
		Con silenciador y manómetro integrado con escala rojo-verde, unidad de indicación [bar]	8165924	MS6-SV-1/2-D-10V24P-2M12-SO-RG
24 V DC, 10 bar, patrón de conexiones según EN 175301, 2 sensores de proximidad SMT con cable (extremo abierto, 3 hilos, longitud del cable 5 m)				
MS6	G1/2	Con silenciador y manómetro MS con escala estándar, unidad de indicación [bar]	8038492	MS6-SV-1/2-D-10V24-2OE-SO-AG

Referencias de pedido: producto modular MS6-SV-D

Tabla de pedidos			Condiciones	Código	Código a introducir
Patrón uniforme	[mm]	62			
Referencia básica		548713			
Serie		Estándar		MS	MS
Tamaño		6		6	6
Función		Válvula generadora de presión y de escape		-SV	-SV
Conexión neumática		Rosca interior G1/2		-1/2	
		Placa base G1/4		-AGB	
		Placa base G3/8		-AGC	
		Placa base G1/2		-AGD	
		Placa base G3/4		-AGE	
		Placa base G1		-AGF	
		Placa base 1/4 NPT		-AQN	
		Placa base 3/8 NPT		-AQP	
		Placa base 1/2 NPT		-AQR	
		Placa base 3/4 NPT		-AQS	
Nivel de prestaciones		Categoría 3, 2 canales conforme con EN ISO 13849-1		-D	-D
Tensión de alimentación		24 V DC (esquema de conexiones según EN 175301)		-10V24	
		24 V DC, M12x1 conforme con ISO 20401 válido según EN 61076-2-101		-10V24P	
Técnica de conexión		2 sensores de proximidad SMT con cable (conector M8x1, 3 pines, rosca giratoria, longitud del cable 0,3 m)		-2M8	
		2 sensores de proximidad SMT con cable (conector M12x1, 3 pines, rosca giratoria, longitud del cable 0,3 m)		-2M12	
		2 sensores de proximidad SMT con cable (extremo abierto, 3 hilos, longitud del cable 5 m)		-2OE	
Detección ampliada		Sensor de proximidad SMT adicional; necesario para poder alcanzar el nivel de prestaciones e; la conexión se corresponde con la técnica de conexión seleccionada		-S3	
Silenciador		Silenciador abierto		-SO	
Manómetros y alternativas		Manómetro MS	[1]	-AG	
		Adaptador para manómetro EN 1/4, sin manómetro		-A4	
		Manómetro integrado, escala rojo-verde	[1]	-RG	
		Sensor de presión SPAU con indicador LCD, conector M12, 4 pines, IO-Link, PNP, NPN, 0 ... 10 V, 1 ... 5 V, 4 ... 20 mA	[2]	-AD11	
		Sensor de presión SPAU con indicador LCD, conector M8, 4 pines, IO-Link, PNP, NPN, 0 ... 10 V, 1 ... 5 V, 4 ... 20 mA	[2]	-AD12	
Escala alternativa de manómetro	psi		[3]	-PSI	
	MPa		[4]	-MPA	
Tipo de fijación		Escuadra de fijación en versión básica		-WP	
		Escuadra de fijación para sujetar las unidades de mantenimiento	[5]	-WPM	
		Escuadra de fijación para distancia grande a la pared		-WPB	
		Escuadra de fijación central posterior (montaje mural arriba y abajo), no se necesitan placas base		-WB	
Certificación UL		cULus, ordinary location for Canada and USA		-UL1	
Sentido de flujo		Sentido de flujo de derecha a izquierda		-Z	

[1] **AG, RG** Escala de manómetro en bar[2] **AD11, AD12** Margen máx. de medición 10 bar[3] **PSI** Solo en combinación con manómetro AG[4] **MPA** Solo en combinación con manómetro AG o RG[5] **WPM** Solo con placa base AGB, AGC, AGD, AGE, AQN, AQP, AQR o AQS

Cuadro general de periféricos MS6-SV-E



 **Nota**

Otros accesorios:

- Unión de módulos para combinación con tamaño MS4/MS6 o tamaño MS9 → Internet: amv rmv
- Adaptador para montaje en perfiles → Internet: ipm


Cuadro general de periféricos MS6-SV-E

Elementos de fijación y accesorios			Unidad individual		Combinación		→ Página/ Internet
			Sin placa base	Con placa base	Sin placa base	Con placa base	
[1]	MS6-SV-E	Válvula generadora de presión y de escape	■	■	■	■	32
[2]	MS6-MV	Unión de módulos	—	—	■	■	ms6-mv
[3]	MS6-WPB	Escuadra de fijación	■	■	■	■	ms6-wpb
[4]	MS6-WPE	Escuadra de fijación	■	■	■	■	ms6-wpe
[5]	MS6-END	Tapa ciega	—	—	■	—	ms6-end
[6]	MS6-AEND	Placa de montaje	■ ¹⁾	—	■ ¹⁾	—	ms6-aend
[7]	MS6-AG...	Placa base-SET	—	■ ¹⁾	—	■ ¹⁾	ms6-ag
	MS6-AQ...	Placa base-SET	—	■ ¹⁾	—	■ ¹⁾	ms6-aq
[8]	AD11 ... AD12	Sensor de presión SPAU con indicador LCD	■	■	■	■	17
[9]	NEBA-M8...-LE4/NEBA-M12...-LE4	Cable de conexión	■	■	■	■	54
[10]	A4	Adaptador para manómetro EN 1/4	■	■	■	■	39
[11]	MA	Manómetro	■	■	■	■	54
[12]	AG/RG	Manómetro MS	■	■	■	■	39
[13]	UOS-1-LF	Silenciador	■	■	■	■	51
[14]	UOS-1	Silenciador	■	■	■	■	51
[15]	NECA	Conector multipolo	■	■	■	■	49

1) Para el montaje se necesita una unión de módulos MS6-MV [2] o una escuadra de fijación MS6-WPB [3] o MS6-WPE [4].

Hoja de datos MS6-SV-E

Función



- **Caudal**
4300 l/min
- **Margen de temperatura**
-10 ... +50 °C
- **Presión de funcionamiento**
3,5 ... 10 bar
- **www.festo.com**



La válvula generadora de presión y de escape electroneumática sirve para reducir presión de modo rápido y seguro y para generar suavemente la presión en sistemas de conductos neumáticos y en dispositivos terminales industriales.

El equipo consiste en un sistema mecatrónico redundante con autocompro-

bación conforme con la norma EN ISO 13849-1. El objetivo en materia de seguridad neumática, la descarga segura, también queda garantizado aunque surjan fallos en el interior de la válvula (provocados, por ejemplo, por desgaste, ensuciamiento, errores electrónicos). Gracias a sus 2 canales y a su supervisión, el equipo cumple los

requisitos de las categorías de control 3 y 4. Así, es posible alcanzar un nivel de prestaciones "e" como máximo. A través de la conexión eléctrica (conector multipolo NECA Sub-D, 9 pines, o bien, cable de conexión AS-i), el equipo recibe las señales Enable seguras (EN1/EN2) de dispositivos de conmutación de seguridad electrónicos o

electromecánicos convencionales que supervisan los dispositivos de protección de la máquina (por ejemplo, desconexión de emergencia, barreras de luz, interruptores eléctricos de las puertas del envolvente de protección, etc.).

- Nivel de prestaciones "e" / categoría 4, conforme con EN ISO 13849-1
- Conforme con la norma IEC 61508
- Retraso en el tiempo de conmutación de paso ajustable mediante estrangulador para generar presión lentamente
- Sensor de presión opcional

- **Nota**
La MS6-SV-...-E-10V24 solo debe utilizarse con un conector multipolo NECA apropiado. El conector multipolo puede pedirse a través del producto modular (MP... → página 39) o como accesorio (NECA → página 49).

- **Nota**
Para evitar presiones dinámicas, es recomendable utilizar el equipo junto con un silenciador UOS-1. El silenciador puede pedirse a través del producto modular (SO → página 39) o como accesorio (UOS-1 → página 51).

- **Nota**
Después de la MS6-SV-...-E, solo deben montarse equipos que no perjudiquen la medida de seguridad neumática "Descarga de aire seguro". No se admite la utilización de la MS6-SV-...-E como válvula de seguridad en prensas.

Características de ingeniería de seguridad

Código de producto	MS6-SV-...-E-10V24
Conforme a la norma	EN ISO 13849-1
Función de seguridad	Descarga Prevención de puesta en marcha accidental (presurización)
Nivel de prestaciones (PL)	Descarga: hasta categoría 4, PL e Prevención de puesta en marcha accidental (presurización): hasta categoría 4, PL e
Nivel de integridad de seguridad (SIL)	Descarga de aire: SIL 3 Prevención de puesta en marcha accidental (presurización): SIL 3
Nota sobre la dinamización forzada	Frecuencia de conmutación mínima 1/mes
Organismo que expide el certificado ¹⁾	IFA 1001180
Resistencia a los golpes e impactos	Prueba de impacto con grado de severidad 2 según FN 942017-5 y EN 60068-2-27
Resistencia a las vibraciones	Prueba de transporte con grado de severidad 2 según FN 942017-4 y EN 60068-2-6

Nota

En el estado seguro de los procesos (es decir, a presión), no se ejecutan pruebas del sistema mecánico.

Dinamización forzosa: la frecuencia de conmutación deberá ser de, al menos, una vez al mes.

Si la frecuencia de conmutación condicionada por el proceso (descarga de aire seguro) es inferior a una vez al mes,

el responsable de la máquina deberá realizar una desconexión forzada.

Hoja de datos MS6-SV-E


Principio de funcionamiento del conector multipolo NECA		Estado señal Enable			Estado MS6-SV-...-E-10V24 con conector multipolo	
EN1	EN2	NECA-...-MP1	NECA-...-MP3	NECA-...-MP5		
0 V	0 V	Sin presión	La MS6-SV-...-E-10V24 pasa al modo de fallo.	La MS6-SV-...-E-10V24 no pasa al modo de fallo, pero permanece en el estado seguro, sin presión.	Nota: La detección de circuito cruzado y detección/evaluación de errores deben realizarse mediante un control externo.	
0 V	24 V	La MS6-SV-...-E-10V24 pasa al modo de fallo.	A presión	A presión		
24 V	24 V	A presión	La MS6-SV-...-E-10V24 pasa al modo de fallo.	La MS6-SV-...-E-10V24 no pasa al modo de fallo, pero permanece en el estado seguro, sin presión.	Nota: La detección de circuito cruzado y detección/evaluación de errores deben realizarse mediante un control externo.	
24 V	0 V	La MS6-SV-...-E-10V24 pasa al modo de fallo.	Sin presión	Sin presión		

MS6-SV-...-E-10V24 con conector multipolo NECA		NECA-...-MP1	
24V			
GND			
		<ul style="list-style-type: none"> Señales Enable estáticas (EN1 = 24 V, EN2 = 24 V). 	
		<ul style="list-style-type: none"> Señales Enable cíclicas (EN1 = 0 ... 24 V, EN2 = 0 ... 24 V) para la detección de circuito cruzado. <p>La detección de circuito cruzado mediante señales cíclicas se ejecuta principalmente por el dispositivo de conmutación de seguridad o PLC de seguridad utilizados.</p>	<p>Nota</p> <p>Las salidas de ciclo de diversos fabricantes de controles no están estandarizadas, por lo que se debe verificar su idoneidad. Si el pulso de la señal se encuentra fuera de los límites descritos, el pulso de la MS6-SV-...-E-10V24 se interpreta como error y provoca una desconexión segura.</p>

Hoja de datos MS6-SV-E


MS6-SV-...-E-10V24 con conector multipolo NECA

NECA-...-MP3




Nota

El conector multipolo NECA-S1G9-P9-MP3 está previsto para cableados convencionales con relé de seguridad electromecánico. Si surgen problemas durante la utilización con salidas de semiconductores bipolares, utilice entonces el conector multipolo NECA-S1G9-P9-MP5.




- Señales Enable estáticas con potenciales opuestos.
- Se supervisa el tiempo de retraso del cambio de nivel de las señales Enable.
- Comportamiento en caso de detección de un circuito cruzado:
 - MS6-SV-...-E-10V24 en estado "a descarga": permanece en estado seguro y pasa al modo de fallo.
 - MS6-SV-...-E-10V24 en estado "a presión": pasa al estado seguro y pasa al modo de fallo.

NECA-...-MP5



Nota

Los circuitos cruzados entre las señales Enable EN1/EN2 no se detectan, por lo que no causan ninguna reacción de error. Solo cuando las señales Enable son correctas, se conecta la instalación a presión.



- Señales Enable estáticas con potenciales opuestos.
- No se supervisa el tiempo de retraso del cambio de nivel de las señales Enable.
- Comportamiento en caso de detección de un circuito cruzado (mediante dispositivo de conmutación de seguridad conectado aguas arriba o PLC de seguridad):
 - MS6-SV-...-E-10V24 en estado "a descarga": permanece en estado seguro y no pasa al modo de fallo.
 - MS6-SV-...-E-10V24 en estado "a presión": pasa al estado seguro y no pasa al modo de fallo.
- Las señales Enable están aisladas galvánicamente de la tensión de alimentación.

Nota

El tiempo de retraso entre EN1 y EN2 debe determinarse de forma independiente. La duración del retraso no se evalúa.

Hoja de datos MS6-SV-E

Especificaciones técnicas generales	
Conexión neumática 1, 2	
Rosca interior	G1/2
Placa base AG...	G1/4, G3/8, G1/2 o G3/4
Placa base AQ...	1/4 NPT, 3/8 NPT, 1/2 NPT o 3/4 NPT
Conexión neumática 3	G1
Tipo de accionamiento	Eléctrico
Forma constructiva	Asiento del émbolo
Superposición	Superposición negativa
Tipo de fijación	Con accesorios
	Instalación en la tubería
Posición de montaje	Indistinta
Indicación de presión	Con sensor de presión para indicador LCD de la presión de salida y salida eléctrica Con manómetro para la indicación de la presión de salida Con manómetro de escala rojo-verde para la indicación de la presión de salida Preparada para G1/4
Principio de detección de posición	Principio del imán del émbolo
Función de la válvula	Válvula de 3/2 vías, monoestable normalmente cerrada Función de generación de presión, ajustable
Sin solapamiento	No
Función de escape	No estrangulable
Accionamiento manual auxiliar	No
Tipo de reposición	Muelle mecánico
Tipo de control	Servopilotado
Alimentación del aire de pilotaje	Interna
Tipo de junta	Blanda

¶ - Nota: este producto cumple con las normas ISO 1179-1 e ISO 228-1.

Valores característicos de caudal	
Conexión neumática	Rosca interior G1/2
Caudal nominal normal q_{nN}^1 [l/min]	
En el sentido de flujo principal 1 → 2	4300
Caudal nominal normal q_N [l/min], $p_2 = 6$ bar	
En el sentido de la descarga de aire 2 → 3	9000 ²⁾
Valor C [l/s*min]	
En el sentido de flujo principal 1 → 2	19,3
Valor b	
En el sentido de flujo principal 1 → 2	0,21

1) Medido con $p_1 = 6$ bar y $p_2 = 5$ bar, $\Delta p = 1$ bar

2) Medido respecto a la presión atmosférica, con silenciador UOS-1.

Datos eléctricos	
Código de producto	MS6-SV-...-E-10V24
Conexión eléctrica	Sub-D, 9 pines
Tensión nominal de funcionamiento	[V DC]
Fluctuaciones de tensión admisibles	[%]
Margen de tensión de funcionamiento de AS-Interface	[V DC]
Tiempo de utilización	[%]
Frecuencia de conmutación máx.	[Hz]
Tiempo de conmutación para la desconexión	[ms]
Tiempo de conmutación para la conexión	[ms]
Indicación del estado de señal	LED y contacto sin potencial
Grado de protección	IP65 con caja tomacorriente

Válvulas generadoras de presión y de escape MS-SV, serie MS

Hoja de datos MS6-SV-E

Condiciones de funcionamiento y del entorno	
Código de producto	MS6-SV-...-E-10V24
Presión de funcionamiento [bar]	3,5 ... 10
Fluido de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre el fluido de funcionamiento/mano- do	Puede funcionar con aire comprimido lubricado (posteriormente siempre deberá funcionar con aire lubricado)
Temperatura ambiente [°C]	-10 ... +50 (0 ... +50) ¹⁾
Temperatura del medio [°C]	-10 ... +50 (0 ... +50) ¹⁾
Temperatura de almacenamiento [°C]	-10 ... +50 (0 ... +50) ¹⁾
Clase de resistencia a la corrosión CRC ²⁾	2
Nivel de presión acústica [dB(A)]	75 (con silenciador UOS-1)
Marcado CE (véase la declaración de conformi- dad) ³⁾	Según directiva de máquinas UE CEM Según la Directiva de máquinas de la UE Según directiva de máquinas UE RoHS
Marcado UKCA (véase la declaración de con- formidad) ³⁾	Según la normativa del Reino Unido sobre CEM Según la normativa sobre maquinaria del Reino Unido Según la normativa RoHS del Reino Unido
Organismo que extiende el certificado ³⁾	IFA 1001180 Intertek UK-MCR-0086
Certificación UL ³⁾	c UL us - Recognized (OL)
Certificación	RCM
Marcado KC	KC-CEM

1) Con sensor de presión AD...

2) Más información en www.festo.com/x/topic/crc

3) Más información en www.festo.com/catalogue/ms-sv → Soporte/Descargas.


Pesos [g]	
Válvula generadora de presión y de escape	2000
Válvula generadora de presión con silenciador UOS-1	2200

Materiales	
Cuerpo	Fundición inyectada de aluminio
Vástago	Acero inoxidable de alta aleación
Juntas	NBR
Nota sobre los materiales	En conformidad con la Directiva 2002/95/CE (RoHS)
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L

Hoja de datos MS6-SV-E

Punto de conmutación de paso

Presión p en función del tiempo t




- [1] Margen de tolerancia
- [2] Punto de conmutación de paso
- [3] Tiempo de alimentación regulable mediante estrangulador

Nota

La indicación de la tolerancia $+20\%/-10\%$ del punto de conmutación de paso se refiere a la presión de funcionamiento p_1 .
 Ejemplo: con una presión de funcionamiento de 4 bar, se admite un punto de conmutación de paso entre 1,6 y 2,8 bar.

Dimensiones: tipo básico

Descarga de datos CAD → www.festo.com

- [1] Tornillo de regulación para la válvula estranguladora
- [2] Silenciador UOS-1
- [3] Conector multipolo NECA
- [4] Dimensiones sin cable

→ Sentido de flujo

Código de producto	B1	B2	B3	B4	D1	D5	D6	L1	L2	L3	L4
MS6-SV-1/2-E-10V24	62	59	104	23	G1/2	G1	55	228	81	61	145


Nota: este producto cumple con las normas ISO 1179-1 e ISO 228-1.

Válvulas generadoras de presión y de escape MS-SV, serie MS

Hoja de datos MS6-SV-E


Dimensiones: manómetros y alternativas

Manómetro MS integrado AG, con escala estándar AG o con escala rojo-verde RG; unidad de indicación [bar]



Descarga de datos CAD → www.festo.com

Adaptador A4 para manómetro EN 1/4, sin manómetro



Código de producto	B2	B3	D4
MS6-SV-...-E-...-AG	59	105	–
MS6-SV-...-E-...-RG	59	106,5	–
MS6-SV-...-E-...-A4	59	106,5	G1/4

Nota: este producto cumple con las normas ISO 1179-1 e ISO 228-1.

Referencias de pedido					
Tamaño	Conexión	Sin silenciador		Con silenciador	
		N.º art.	Código de producto	N.º art.	Código de producto
Con manómetro MS, unidad de indicación [bar]					
MS6	G1/2	548715	MS6-SV-1/2-E-10V24-AG	548717	MS6-SV-1/2-E-10V24-SO-AG
		–		8190258	MS6-SV-1/2-E-10V24-SO-AG-MP1
Adaptador de manómetro EN 1/4, sin manómetro					
MS6	G1/2	–		611497	MS6-SV-1/2-E-10V24-SO-A4-MP1-WPB-UL1

Referencias de pedido: producto modular MS6-SV-E

Tabla de pedidos			Condiciones	Código	Código a introducir
Patrón uniforme	[mm]	62			
Referencia básica		548713			
Serie		Estándar		MS	MS
Tamaño		6		6	6
Función		Válvula generadora de presión y de escape		-SV	-SV
Conexión neumática	Rosca interior G1/2			-1/2	
	Placa base G1/4			-AGB	
	Placa base G3/8			-AGC	
	Placa base G1/2			-AGD	
	Placa base G3/4			-AGE	
	Placa base G1			-AGF	
	Placa base 1/4 NPT			-AQN	
	Placa base 3/8 NPT			-AQP	
	Placa base 1/2 NPT			-AQR	
	Placa base 3/4 NPT			-AQS	
Nivel de prestaciones		Categoría 4, 2 canales con autocontrol según EN ISO13849-1		-E	-E
Tensión de alimentación		24 V DC		-10V24	
Silenciador		Silenciador abierto		-SO	
Manómetros y alternativas	Manómetro MS		[1]	-AG	
	Adaptador para manómetro EN 1/4, sin manómetro			-A4	
	Manómetro integrado, escala rojo-verde		[1]	-RG	
	Sensor de presión SPAU con indicador LCD, conector M12, 4 pines, IO-Link, PNP, NPN, 0 ... 10 V, 1 ... 5 V, 4 ... 20 mA		[2]	-AD11	
	Sensor de presión SPAU con indicador LCD, conector M8, 4 pines, IO-Link, PNP, NPN, 0 ... 10 V, 1 ... 5 V, 4 ... 20 mA		[2]	-AD12	
Escala alternativa de manómetro	psi		[3]	-PSI	
	MPa		[4]	-MPA	
Conector multipolo	Sub-D, 9 pines, borne atornillado, sin cable, señales Enable estáticas (EN1 = 24 V, EN2 = 24 V)			-MP1	
	Sub-D, 9 pines, borne atornillado, sin cable, señales Enable estáticas (EN1 = 0 V, EN2 = 24 V), Posibilidad de detección de circuito cruzado			-MP3	
	Sub-D, 9 pines, borne atornillado, sin cable, señales Enable estáticas (EN1 = 0 V, EN2 = 24 V), separación galvánica de las señales Enable de la tensión de alimentación			-MP5	
Tipo de fijación		Escuadra de fijación para distancia de montaje grande		-WPB	
Certificación UL		cULus, ordinary location for Canada and USA		-UL1	
Sentido de flujo		Sentido de flujo de derecha a izquierda		-Z	

[1] **AG, RG** Escala de manómetro en bar[2] **AD11, AD12** Margen máx. de medición 10 bar[3] **PSI** Solo en combinación con manómetro AG[4] **MPA** Solo en combinación con manómetro AG o RG


Válvulas generadoras de presión y de escape MS-SV, serie MS

Código del producto MS9-SV

001	Serie	
MS	Serie MS	
002	Tamaños	
9	Patrón uniforme de 90 mm	
003	Función	
SV	Válvula generadora de presión y de escape	
004	Conexión neumática	
3/4	Rosca interior G3/4	
1	Rosca interior G1	
AGD	Placa base G1/2	
AGE	Placa base G3/4	
AGF	Placa base G1	
AGG	Placa base G1 1/4	
AGH	Placa base G1 1/2	
N3/4	Rosca interior 3/4 NPT	
N1	Rosca interior 1 NPT	
AQR	Placa base 1/2 NPT	
AQS	Placa base 3/4 NPT	
AQT	Placa base 1 NPT	
AQU	Placa base 1 1/4 NPT	
AQV	Placa base 1 1/2 NPT	
G	Módulo sin rosca de conexión, sin placa base	
NG	Módulo sin rosca de conexión, sin placa base (pulgadas)	
005	Nivel de prestaciones	
C	Categoría 1, 1 canal según EN ISO 13849-1	
006	Tensión de alimentación	
10V24P	24 V DC, 10 bar, M12 (esquema de conexión según IEC 61076-2-101)	
V110	110 V AC (patrón de conexiones según EN 175301)	
V230	230 V AC (patrón de conexiones según EN 175301)	
V24	24 V DC (patrón de conexiones según EN 175301)	
007	Silenciador	
	Sin	
S	Silenciador	

008	Manómetros alternativos	
	Sin	
A4	Adaptador de manómetro EN 1/4, sin manómetro	
A8	Adaptador de manómetro EN 1/8, sin manómetro	
AD7	Sensor de presión con indicación de la conmutación, conector M8, comparador de valor umbral, PNP, normalmente abierto	
AD8	+96*/Schildträger658+Sensor de presión con indicación de la conmutación, conector M8, comparador de valor umbral, PNP, normalmente cerrado	
AD9	Sensor de presión con indicación de la conmutación, conector M8, comparador de ventana, PNP, normalmente abierto	
AD10	Sensor de presión con indicación de la conmutación, conector M8, comparador de ventana, PNP, normalmente cerrado	
AG	Manómetro MS	
RG	Manómetro integrado, escala rojo-verde	
VS	Placa ciega	
009	Escala alternativa del manómetro	
	Manómetro MS	
PSI	psi	
BAR	bar	
MPA	Mpa	
010	Tipo de fijación	
WP	Escuadra de fijación en versión básica	
WPB	Escuadra de fijación para distancia grande a la pared	
WPM	Escuadra de fijación para colgar las unidades de mantenimiento	
011	Protección contra manipulación	
	Sin	
MK	Completo	
MH	Sin accionamiento manual auxiliar	
012	Sentido de flujo	
	Sentido de flujo de izquierda a derecha	
Z	Sentido de flujo de derecha a izquierda	

Cuadro general de periféricos MS9-SV-C




Elementos de fijación y accesorios

		Unidad individual	Combinación			→ Página/ Internet
			Con rosca interior 3/4, 1, N3/4, N1	Con placa base AG..., AQ...	Módulo sin rosca de con- exión, sin placa base G, NG	
[1]	MS9-SV-C	Válvula generadora de presión y de escape	■	■	■	43
[2]	MS9-MV	Unión de módulos	-	-	■	ms9-mv
[3]	MS9-WP	Escuadra de fijación	■	■	■	ms9-wp
[4]	MS9-WPB	Escuadra de fijación	■	■	■	ms9-wp
[5]	MS9-WPM	Escuadra de fijación	■	■	■	ms9-wp
[6]	MS9-SV-MH/MK	Tapa	■	■	■	52
[7]	MS9-AG... MS9-AQ...	Placa base-SET	-	■	■	ms9-ag
[8]	A4	Adaptador para manómetro EN 1/4	■	■	■	48
[9]	MA	Manómetro	■	■	■	54
[10]	AD7 ... AD10	Sensor de presión con indicación de conmutación	■	■	■	48
[11]	NEBA-M8...-LE3	Cable de conexión	■	■	■	54
[12]	AG/RG	Manómetro MS	■	■	■	48
[13]	U-1-B	Silenciador	■	■	■	53
[14]	VS	Placa de cierre	■	■	■	48

Cuadro general de periféricos MS9-SV-C

Tensión de alimentación
V24, V110, V230

Tensión de alimentación
10V24P




Nota
Otros accesorios:
• Unión de módulos para combinación con tamaño MS6, MS9 o MS12 → Internet: rmv

Elementos de fijación y accesorios

Referencia	Descripción	Unidad individual		Combinación		→ Página/ Internet
		Con rosca interior 3/4, 1, N3/4, N1	Con placa base AG..., AQ...	Módulo sin rosca de conexión, sin placa base G, NG		
[1]	MS9-SV-C	Válvula generadora de presión y de escape	■	■	■	43
[2]	MC-LD	Junta iluminada	■	■	■	54
[2]	KMC	Cable de conexión	■	■	■	53
[4]	MSSD-C	Caja toma corriente	■	■	■	53
[5]	NEBA-M12G5	Cable de conexión	■	■	■	54
[6]	NEBA-M12W5	Cable de conexión	■	■	■	54
[7]	NECB-M12G4-C2	Conector para sensor	■	■	■	54
[8]	NECB-M12W4-C2	Conector acodado	■	■	■	54

Hoja de datos MS9-SV-C

Función



- Caudal
8300 ... 16550 l/min
- Margen de temperatura
0 ... +60 °C
- Presión de funcionamiento
0,35 ... 1,6 MPa
- www.festo.com



Válvula generadora de presión y de escape de accionamiento electroneumático para una alimentación de aire suave y una descarga de aire rápida de componentes del sistema (Single Channel).

Con el estrangulador principal que se encuentra en la tapa se va generando presión hasta alcanzar lentamente la presión de salida p2. Una vez que la presión de salida p2 alcanza la presión correspondiente al punto de comutación de presión (presión de comutación de paso), se abre la válvula, y en la salida se dispone la presión de funcionamiento p1.

- Apropiada para aplicaciones de gran caudal con espacio limitado que deban cumplir requisitos de seguridad medios hasta la categoría de control 1, nivel de prestaciones "c"
- Gran caudal de alimentación y descarga de aire
- Caudal de alimentación ajustable mediante estrangulador para generar presión lentamente
- Punto de comutación de presión ajustable
- Sensor de presión opcional
- Tapa opcional para los elementos de mando como protección contra manipulación indebida

Características de ingeniería de seguridad

Conforme a la norma	EN ISO 13849-1
Función de seguridad	Descarga
Nivel de prestaciones (PL)	Descarga: hasta categoría 1, PL c
Resistencia a los golpes e impactos	Prueba de impacto con grado de severidad 1 según FN 942017-5 y EN 60068-2-27
Resistencia a las vibraciones	Prueba de transporte con grado de severidad 1 según FN 942017-4 y EN 60068-2-6

Especificaciones técnicas generales

Conexión neumática 1, 2	
Rosca interior	G3/4, G1, 3/4 NPT o 1 NPT
Placa base AG...	G1/2, G3/4, G1, G1 1/4 o G1 1/2
Placa base AQ...	1/2 NPT, 3/4 NPT, 1 NPT, 1 1/4 NPT o 1 1/2 NPT
Módulo sin rosca de conexión/ placa base G/NG	–
Conexión neumática 3	G1 (1 NPT) ¹⁾
Tipo de accionamiento	Eléctrico
Forma constructiva	Corredera del émbolo
Tipo de fijación	Con accesorios Instalación en la tubería
Posición de montaje	Indistinta
Indicación de presión	Con sensor de presión para la indicación de comutación de la presión de salida y salida eléctrica Con manómetro para la indicación de la presión de salida Con manómetro de escala rojo-verde para la indicación de la presión de salida Preparada para G1/4
Función de la válvula	Válvula de 3/2 vías, monoestable normalmente cerrada Función de generación de presión, ajustable
Función de escape	No estrangulable
Tipo de reposición	Muelle mecánico
Tipo de control	Servopilotado
Tipo de junta	Blanda

1) Solo con N3/4/N1/AQ.../NG sin silenciador S

Nota: este producto cumple con las normas ISO 1179-1 e ISO 228-1.

Válvulas generadoras de presión y de escape MS-SV, serie MS

Hoja de datos MS9-SV-C

Datos eléctricos						
Valores característicos de la bobina	V24	24 V DC: 8,4 W; fluctuaciones de tensión admisibles $\pm 10\%$				
	10V24P	24 V DC: 2,7 W; fluctuaciones de tensión admisibles $\pm 10\%$				
	V110	110 V AC: 50/60 Hz; potencia de arranque de 14,5 VA; potencia de retención de 10,5 VA; fluctuaciones de tensión admisibles $\pm 10\%$				
	V230	230 V AC: 50/60 Hz; potencia de arranque de 14,5 VA; potencia de retención de 10,5 VA; fluctuaciones de tensión admisibles $\pm 10\%$				
Tensión nominal de funcionamiento DC	[V]	110 230 24				
Conexión eléctrica	V24, V110, V230	Conector cuadrado, según EN 175301-803, forma A				
	10V24P	M12x1, 4 pines, según IEC 61076-2-101, según DESINA				
Grado de protección		IP65 con caja tomacorriente				
Tiempo de utilización	[%]	100				

Valores característicos de caudal							
Conexión neumática	Rosca interior	Placa base					
	3/4/N3/4	1/N1	AGD/AQR	AGE/AQS	AGF/AQT	AGG/AQU	AGH/AQV
Caudal nominal normal $q_{nN}^1)$ [l/min]							
En el sentido de flujo principal 1 → 2	14150	16460	8300	13250	16340	16550	15910
Caudal normal q_n [l/min]							
Descarga de aire 6 → 0 bar con silenciador S	21450	20870	21720	20900	20370	19730	19850
Valor C [l/s*min]							
En el sentido de flujo principal 1 → 2	57,61	69,59	31,43	54,24	68,24	68,45	66,07
En el sentido de la descarga de aire 2 → 3	55,52	54,01	56,22	54,07	52,73	51,06	51,36
Valor b							
En el sentido de flujo principal 1 → 2	0,37	0,32	0,47	0,37	0,34	0,35	0,35
En el sentido de la descarga de aire 2 → 3	0,49	0,46	0,60	0,49	0,47	0,45	0,44

1) Medido con $p_1 = 6$ bar y $p_2 = 5$ bar, $\Delta p = 1$ bar

Condiciones de funcionamiento y del entorno					
Variante	Valor característico de la bobina V24	Valor característico de la bobina 10V24P	Valor característico de la bobina V110, V230		
Presión de funcionamiento	[MPa]	0,35 ... 1,6 (0,35 ... 1) ²⁾	0,35 ... 1		
	[bar]	3,5 ... 16 (3,5 ... 10) ²⁾	3,5 ... 10		
	[psi]	50,75 ... 232 (50,75 ... 145) ²⁾	50,75 ... 145		
Fluido de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]				
Nota sobre el fluido de funcionamiento/mando	Puede funcionar con aire comprimido lubricado (posteriormente siempre deberá funcionar con aire lubricado)				
Temperatura ambiente	[°C]	0 ... +60 (0 ... +50) ²⁾			
Temperatura del medio	[°C]	0 ... +60 (0 ... +50) ²⁾			
Temperatura de almacenamiento	[°C]	0 ... +60 (0 ... +50) ²⁾			
Clase de resistencia a la corrosión CRC ¹⁾	2				
Nivel de presión acústica ³⁾	[dB(A)]	93 (con silenciador S)			
Marcado CE (véase la declaración de conformidad) ⁴⁾	Según la Directiva sobre CEM de la UE Según la Directiva de máquinas de la UE Según la Directiva 2002/95/CE (RoHS)				
Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad) ⁴⁾	Según la normativa CEM del Reino Unido Según la normativa sobre máquinas del Reino Unido Según la normativa RoHS del Reino Unido				

1) Más información en www.festo.com/x/topic/crc

2) Con sensor de presión AD...

3) Descarga de aire a 10 bar, con una distancia de 1 m.


4) Más información en www.festo.com/catalogue/ms-sv → Soporte/Descargas.

Pesos [g]	
Válvula generadora de presión y de escape	2970
Válvula generadora de presión y de escape con silenciador S	3200

Hoja de datos MS9-SV-C

Materiales


Vista en sección



Válvula generadora de presión y de escape

[1] Cuerpo	Fundición inyectada de aluminio
[2] Corredera del émbolo	Latón
- Juntas	NBR
Nota sobre los materiales	En conformidad con la Directiva 2002/95/CE (RoHS)
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L

Elementos de ajuste



- [1] Tornillo para el ajuste del punto de conmutación de presión
- [2] Tornillo control de servo para el ajuste del tiempo de llenado
- [3] Accionamiento manual auxiliar en la válvula generadora de presión y de escape:
 - con enclavamiento/reposición automática en cuanto se acciona la bobina magnética o el accionamiento manual auxiliar de la electroválvula de pilotaje.
- [4] Accionamiento manual auxiliar en la electroválvula servopilotada:
 - sin enclavamiento, accionamiento desde arriba





Dimensiones: tipo básico

Módulo sin rosca de conexión, sin placa base G/NG, con placa ciega VS

Tensión de alimentación
V24/V110/V230

Tensión de alimentación 10V24P

Con silenciador S

Descarga de datos CAD → www.festo.com

- [1] Racor de conexión según EN 175301-803
- [2] Conexión eléctrica según IEC 61076-2-101, conector M12x1, 4 pines según DESINA
- [3] Accionamiento manual auxiliar

→ Sentido de flujo

Código de producto	B1	B2	B3	D2	D5	L1	L2	L3	L4	L5	L6
MS9-SV-G/NG...-V24, V110, V230	90	45	109	–	G1 (1 NPT) ¹⁾	200	83	23	36,4	12	189
MS9-SV-G/NG...-10V24P				M12x1					39,2	10	

¹⁾ Solo con N3/4/N1/AQ.../NG sin silenciador S


Hoja de datos MS9-SV-C

Dimensiones: rosca de conexión/placa base

Con rosca interior 3/4, 1, N3/4, N1

Descarga de datos CAD → www.festo.com

Con placa base AG..., AQ...



[1] Tornillo de fijación M6xmín.90 según DIN 912 (no incluido en el suministro) para el montaje mural sin escuadra de fijación

→ Sentido de flujo

Código de producto	B4	B5	B6	B7	B8	D1	D6	D7	L6	T1	=C
MS9-SV-3/4	90	104	91,5	–	–	G3/4	11	6,5	66	6	–
MS9-SV-1						G1					
MS9-SV-AGD					132	G1/2					30
MS9-SV-AGE	–	–	–		112	132					36
MS9-SV-AGF						G3/4					41
MS9-SV-AGG						G1					50
MS9-SV-AGH						162					55
MS9-SV-N3/4	90	104	91,5	–	–	3/4 NPT	11	6,5	66	6	–
MS9-SV-N1						1 NPT					
MS9-SV-AQR					112	132					30
MS9-SV-AQS	–	–	–			1/2 NPT					36
MS9-SV-AQT						132					41
MS9-SV-AQU						3/4 NPT					50
MS9-SV-AQV						142					55
						162					
						176					
						1 1/4 NPT					
						1 1/2 NPT					

Nota: este producto cumple con las normas ISO 1179-1 e ISO 228-1.


Hoja de datos MS9-SV-C

Dimensiones: manómetros y alternativas

Manómetro MS integrado, con escala estándar AG o con escala rojo-verde RG

Descarga de datos CAD → www.festo.com

Adaptador A4 para manómetro EN 1/4, sin manómetro



Código de producto	B2	B3	B9	D3
MS9-SV-...-AG/RG	45	109	—	—
MS9-SV-...-A4	—	—	110	G1/4


Nota: este producto cumple con las normas ISO 1179-1 e ISO 228-1.

Dimensiones: manómetros y alternativas

Sensor de presión con indicación de conmutación AD7 ... AD10

Descarga de datos CAD → www.festo.com

Hojas de datos → Internet: sde5



Código de producto	B2	B11	D3
MS9-SV-...-AD7, AD8, AD9, AD10	45	112	M8

Referencias de pedido	
Tamaño	Con silenciador

Placa de cierre	N.º art.	Código de producto
MS9	570737	MS9-SV-G-C-V24-S-VS

Referencias de pedido: producto modular MS9-SV-C

Tabla de pedidos		Condiciones	Código	Código a introducir
Patrón uniforme	[mm] 90			
Referencia básica	562176			
Serie	Estándar		MS	MS
Tamaño	9		9	9
Función	Válvula generadora de presión y de escape		-SV	-SV
Conexión neumática	Rosca interior G3/4		-3/4	
	Rosca interior G1		-1	
	Placa base G1/2		-AGD	
	Placa base G3/4		-AGE	
	Placa base G1		-AGF	
	Placa base G1 1/4		-AGG	
	Placa base G1 1/2		-AGH	
	Rosca interior 3/4 NPT		-N3/4	
	Rosca interior 1 NPT		-N1	
	Placa base 1/2 NPT		-AQR	
	Placa base 3/4 NPT		-AQS	
	Placa base 1 NPT		-AQT	
	Placa base 1 1/4 NPT		-AQU	
	Placa base 1 1/2 NPT		-AQV	
	Módulo sin rosca de conexión, sin placa base		-G	
	Módulo sin rosca de conexión, sin placa base		-NG	
Nivel de prestaciones	Categoría 1, 1 canal conforme con EN ISO 13849-1		-C	-C
Tensión de alimentación	24 V DC (esquema de conexiones según EN 175301), 16 bar		-V24	
	24 V DC, M12 según IEC 61076-2-101, 10 bar		-10V24P	
	110 V AC (esquema de conexiones según EN 175301), 16 bar		-V110	
	230 V AC (esquema de conexiones según EN 175301), 16 bar		-V230	
Silenciador	Silenciador		-S	
Manómetros y alternativas	Manómetro MS		-AG	
	Placa de cierre		-VS	
	Adaptador para manómetro EN 1/8, sin manómetro		-A8	
	Adaptador para manómetro EN 1/4, sin manómetro		-A4	
	Manómetro integrado, escala rojo-verde	[1]	-RG	
	Sensor de presión con indicación de conmutación, conector M8, comparador de valor umbral, PNP, contacto normalmente abierto	[2]	-AD7	
	Sensor de presión con indicación de conmutación, conector M8, comparador de valor umbral, PNP, normalmente cerrada	[2]	-AD8	
	Sensor de presión con indicación de conmutación, conector M8, comparador de venta-na, PNP, contacto normalmente abierto	[2]	-AD9	
	Sensor de presión con indicación de conmutación, conector M8, comparador de venta-na, PNP, normalmente cerrada	[2]	-AD10	
Escala alternativa de manómetro	psi	[3]	-PSI	
	MPa	[3]	-MPA	
	bar	[3]	-BAR	
Tipo de fijación	Escuadra de fijación en versión básica	[4]	-WP	
	Escuadra de fijación para sujetar las unidades de mantenimiento	[4]	-WPM	
	Escuadra de fijación para distancia grande a la pared	[4]	-WPB	
Protección contra manipulación	Sin accionamiento manual auxiliar (accionamiento manual auxiliar bloqueado en válvula de arranque progresivo y de escape, tornillos de ajuste abiertos, accionamiento manual auxiliar bloqueado en la electroválvula servopilotada)		-MH	
	Completa (accionamiento manual auxiliar bloqueado en la válvula generadora de presión y de escape, tornillos de ajuste bloqueados, accionamiento manual auxiliar blo-queado en la electroválvula servopilotada)		-MK	
Sentido de flujo	Sentido de flujo de derecha a izquierda		-Z	

[1] **RG** No con escala alternativa de manómetro PSI.

La escala PSI solo sirve de referencia (escala interior), escala exterior en bar

[2] **AD7, AD8, AD9, AD10** Margen máx. de medición 10 bar

[3] **PSI, MPA, BAR** Solo en combinación con manómetro AG o RG

[4] **WP, WPM, WPB** No con conexión neumática G, NG

Accesorios

Conector multipolo NECA

(Código del pedido en el producto modular: MP1/MP3/MP5)

- Para válvula generadora de presión y de escape MS6-SV-E-10V24



Especificaciones técnicas

Tipo de fijación	Con taladro pasante
Conexión eléctrica 1	Zócalo, Sub-D, 9 pines
Conexión eléctrica 2	Borne atornillado, 9 pines
Margen de tensión de funcionamiento	[V DC] 21,6 ... 26,4
Tensión nominal de funcionamiento	[V DC] 24
Carga admisible de corriente a 40 °C	[A] 1,0
Sección de conexión	[mm ²] 0,34 ... 1,0 sin fundas terminales de cable
	[mm ²] 0,34 ... 0,5 con fundas terminales de cable
Diámetro del cable admisible	[mm] 5,0 ... 10,0
Clase de protección según IEC 60529	IP65

Condiciones de funcionamiento y del entorno

Humedad relativa del aire	95 %, sin condensación
Temperatura ambiente	[°C] 0 ... +50
Temperatura de almacenamiento	[°C] -20 ... +70
Clase de resistencia a la corrosión CRC ¹⁾	2

1) Más información en www.festo.com/x/topic/crc


Materiales

Cuerpo	Reforzado con PA
Tornillos	Acero
Tuerca de unión	Latón
Juntas	NBR
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L

Accesorios

Dimensiones

Descarga de datos CAD → www.festo.com



B1	H1	L1	L2
61	20	61	54,1

Referencias de pedido

Descripción	Conexión	Peso [g]	N.º art.	Código de producto
Para MS6-SV-E-10V24	Sin cable, señales Enable estáticas (EN1 = 24 V, EN2 = 24 V)	60	548719	NECA-S1G9-P9-MP1
	Sin cable, señales Enable estáticas (EN1 = 0 V, EN2 = 24 V), posibilidad de detección de circuitos cruzados	60	552703	NECA-S1G9-P9-MP3
	Sin cable, señales Enable estáticas (EN1 = 0 V, EN2 = 24 V) separación galvánica de las señales Enable de la tensión de alimentación	60	573695	NECA-S1G9-P9-MP5

Accesorios

Silenciador UOS-1

(Código del pedido en el producto modular: SO)

- Para válvula generadora de presión y de escape MS6-SV-D/E

Silenciador UOS-1-LF

- Para válvula generadora de presión y de escape MS6-SV-D/E

Nota

El compacto silenciador UOS-1-LF solamente debe emplearse en aplicaciones con baja capacidad de escape. La conexión neumática 2 de la válvula generadora de presión y de escape MS6-SV-D/E debe reducirse a una conexión G1/4 mediante una placa base MS6-AGB.



UOS-1



UOS-1-LF

Especificaciones técnicas

Conexión neumática	G1
Forma constructiva	Silenciador abierto
Tipo de fijación	Con rosca exterior
Posición de montaje	Indistinta
Tipo de junta del pivote atornillado	Sin junta
Nivel de presión acústica	75 dB(A)

Condiciones de funcionamiento y del entorno

Presión de funcionamiento	[MPa]	0 ... 1
	[bar]	0 ... 10
Fluido de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [-:-:-]	
Temperatura ambiente	[°C]	
Clase de resistencia a la corrosión CRC ¹⁾	2	

1) Más información en www.festo.com/x/topic/crc


Materiales

Código de producto	UOS-1	UOS-1-LF
Cuerpo	POM	Aleación forjada de aluminio
Casquillo	Aleación forjada de aluminio	-
Inserto amortiguador	PE	
Nota sobre los materiales	En conformidad con la Directiva 2002/95/CE (RoHS)	
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L	


Dimensiones

Descarga de datos CAD → www.festo.com

UOS-1



UOS-1-LF



Código de producto	D1	D2	L1	L2
UOS-1	61	55	156,5	11,5
UOS-1-LF			72,2	13

Referencias de pedido

Descripción	Peso [g]	N.º art.	Código de producto
Para MS6-SV-D/E	200	552252	UOS-1
Para baja capacidad de escape	157,9	1901207	UOS-1-LF

Válvulas generadoras de presión y de escape MS-SV, serie MS

Accesorios

Tapa MS-SV-MH/MK

(Código del pedido en el producto modular: MH/MK)

- Para válvula generadora de presión y de escape MS6/9-SV-C

Nota sobre los materiales:

En conformidad con la Directiva 2002/95/CE (RoHS)

Conformidad PWIS:

VDMA24364-B1/B2-L



MS6-SV-C-MK



MS9-SV-MK




MS9-SV-MH



Referencias de pedido

Descripción		CRC ¹⁾	N.º art.	Código de producto
Para MS6-SV-C	Protección contra manipulación indebida para el accionamiento manual auxiliar en la válvula generadora de presión y de escape, tornillo control de servo, tornillo regulador del punto de conmutación de presión y accionamiento manual auxiliar en la electroválvula servopilotada	2	8001479	MS6-SV-C-MK
Para MS9-SV-C	Protección contra manipulación indebida para el accionamiento manual auxiliar en la válvula generadora de presión y de escape, tornillo control de servo, tornillo regulador del punto de conmutación de presión y accionamiento manual auxiliar en la electroválvula servopilotada	2	1457669	MS9-SV-MK
	Protección contra manipulación indebida para el accionamiento manual auxiliar en la válvula generadora de presión y de escape y accionamiento manual auxiliar en la electroválvula servopilotada	2	1457670	MS9-SV-MH


1) Clase de resistencia a la corrosión. Más información en www.festo.com/x/topic/crc

Accesorios

Referencias de pedido: silenciador U-....-B		Conexión neumática				Código del pedido en el producto modular		Hojas de datos → Internet: u	
	Descripción						N.º art.	Código de producto	
	Para MS6-SV-C	G3/4				S	6845	U-3/4-B	
	Para MS9-SV-C	G1				S	151990	U-1-B	

Referencias de pedido: sensor de proximidad SMT		Conexión eléctrica						Hojas de datos → Internet: smt	
	Descripción	Salida de conmutación	Función del elemento de conmutación	Conexión eléctrica	Longitud del cable [m]	Código del pedido en el producto modular	N.º art.	Código de producto	
	Para MS6-SV-D	PNP	Normalmente abierto	Cable con conector M8x1, 3 pines	0,3	2M8/S3	574334	SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M8D	
				Cable con conector M12x1, 3 pines	0,3	2M12/S3	574337	SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M12	
	Para MS6-SV-D	PNP	Normalmente abierto	Cable trifilar	5	20E/S3	574336	SMT-8M-A-PS-24V-E-5,0-0E	


Referencias de pedido: caja tomacorriente MSSD		Conexión eléctrica				Racor de cables		Tipo de fijación		Hojas de datos → Internet: mssd	
	Descripción	Conexión eléctrica	Racor de cables	Tipo de fijación				N.º art.		Código de producto	
	Para MS6-SV-C/D	3 pines	Pg7	Tornillo central M2,5				151687		MSSD-EB	
		4 pines	Tecnología IDC	Tornillo central M2,5				192745		MSSD-EB-S-M14	
		3 pines	M12	Tornillo central M2,5				539712		MSSD-EB-M12	
	Para MS9-SV-C	3 pines	Pg9	Tornillo central M3				34583		MSSD-C	
		3 pines	M16	Tornillo central M3				539709		MSSD-C-M16	


Referencias de pedido: conector tipo zócalo con cable KMEB/cable de conexión KMC		Conexión eléctrica				Indicación de estado de conmutación		Longitud del cable [m]		Hojas de datos → Internet: kmeb, kmc	
	Descripción	Tensión de funcionamiento				N.º art.		Código de producto			
	Para MS6-SV-C/D	24 V DC	2 pines	LED	2,5	547268	KMEB-3-24-2,5-LED				
					5	547269	KMEB-3-24-5-LED				
					2,5	547270	KMEB-3-24-2,5				
					5	547271	KMEB-3-24-5				
			3 pines	LED	2,5	151688	KMEB-1-24-2,5-LED				
					5	151689	KMEB-1-24-5-LED				
			230 V AC	3 pines	10	193457	KMEB-1-24-10-LED				
					2,5	151690	KMEB-1-230AC-2,5				
	Para MS9-SV-C	24 V DC	3 pines	LED	5	151691	KMEB-1-230AC-5				
					2,5	30931	KMC-1-24DC-2,5-LED				
					5	30933	KMC-1-24DC-5-LED				
			230 V AC	3 pines	10	193459	KMC-1-24-10-LED				
					2,5	30932	KMC-1-230AC-2,5				
					5	30934	KMC-1-230AC-5				

Válvulas generadoras de presión y de escape MS-SV, serie MS

Accesorios


Referencias de pedido: junta iluminada MEB-LD/MC-LD					
	Descripción	Margen de tensión de funcionamiento	N.º art.	Hojas de datos → Internet: meb, mc	
	Para conector tipo zócalo con cable KMEB y caja tomacorriente MSSD-EB	12 ... 24 V DC	151717	MEB-LD-12-24DC	
		230 V DC/AC ±10 %	151718	MEB-LD-230AC	
	Para cable de conexión KMC y caja tomacorriente MSSD-C	12 ... 24 V DC	19145	MC-LD-12-24DC	
		230 V DC/AC ±10 %	19146	MC-LD-230AC	

Referencias de pedido: Cables de conexión NEBA, rectos						
	Conexión eléctrica 1, técnica de conexión	Conexión eléctrica 2, técnica de conexión	Conexión eléctrica 2, cantidad de contactos/ hilos	Longitud del cable [m]	N.º art.	
	M12x1, codificación A según EN 61076-2-101	Extremo abierto	4	2,5	8078239 NEBA-M12G5-U-2.5-N-LE4	
			5	2,5	8078240 NEBA-M12G5-U-5-N-LE4	
	M8x1, codificación A según EN 61076-2-104		3	2,5	8078223 NEBA-M8G3-U-2.5-N-LE3	
			5	2,5	8078224 NEBA-M8G3-U-5-N-LE3	
			4	2,5	8078227 NEBA-M8G4-U-2.5-N-LE4	
			5	2,5	8078228 NEBA-M8G4-U-5-N-LE4	

Referencias de pedido: Cables de conexión NEBA, acodados						
	Conexión eléctrica 1, técnica de conexión	Conexión eléctrica 2, técnica de conexión	Conexión eléctrica 2, cantidad de contactos/ hilos	Longitud del cable [m]	N.º art.	
	M12x1, codificación A según EN 61076-2-101	Extremo abierto	4	2,5	8078248 NEBA-M12W5-U-2.5-N-LE4	
			5	2,5	8078249 NEBA-M12W5-U-5-N-LE4	
	M8x1, codificación A según EN 61076-2-104		3	2,5	8078230 NEBA-M8W3-U-2.5-N-LE3	
			5	2,5	8078231 NEBA-M8W3-U-5-N-LE3	
			4	2,5	8078233 NEBA-M8W4-U-2.5-N-LE4	
			5	2,5	8078234 NEBA-M8W4-U-5-N-LE4	

Referencias de pedido: conector para sensor NECB					
	Conexión eléctrica		N.º art.	Código de producto	
	M12x1, codificación A según EN 61076-2-101		8162290	NECB-M12G4-C2	

Referencias de pedido: conector acodado NECBD					
	Conexión eléctrica		N.º art.	Código de producto	
	M12x1, codificación A según EN 61076-2-101		8162292	NECB-M12W4-C2	

Referencias de pedido: manómetro MA					
	Tamaño nominal	Conexión neumática	Margen visualizado	N.º art.	Código de producto
Manómetro MA, EN 837-1					
	40	R1/4	0 ... 16	187080	MA-40-16-R1/4-EN
		G1/4	0 ... 16	183901	MA-40-16-G1/4-EN
Manómetro MA, EN 837-1, con zona roja/verde					
	50	R1/4	0 ... 16	525729	MA-50-16-R1/4-E-RG
			–		