

Separador de agua MS-LWS, serie MS

FESTO



Características

Unidades de mantenimiento de la serie MS

Soluciones para cada aplicación

Amplia gama de productos, componentes muy funcionales y servicios variados. La serie MS de Festo es un concepto global para la preparación del aire comprimido. Apts tanto para aplicaciones estándar sencillas como para soluciones específicas con altas exigencias de calidad.

Disponibles como componentes individuales, combinaciones preconfeccionadas en almacén, combinaciones específicas para cada aplicación o soluciones completas listas para su instalación. Los cinco tamaños de la serie MS ofrecen los mayores caudales en muy poco espacio.

Módulos funcionales combinables de forma individual

Reguladores de presión, válvulas de cierre y de arranque progresivo con función de seguridad, filtros, sensores de presión y caudal, secadores, sensores y lubricadores. Así es posible componer siempre la solución óptima para cada tarea. Gracias a su estructura modular, los componentes pueden combinarse libremente entre sí. Un

sencillo sistema de conexión permite un rápido intercambio de módulos individuales sin tener que desmontar la combinación completa. Además, muchos de los componentes están certificados según UL y ATEX.

Modelos CAD y configurador

Una ayuda útil para la planificación y selección de equipos individuales y combinaciones para cada aplicación. El programa de configuración permite configurar los productos de forma rápida y personalizada y conocer fácilmente los datos para la realización de los pedidos.

Herramientas de ingeniería

La herramienta de selección permite elegir la unidad de mantenimiento combinada adecuada sin riesgo de sobredimensionamiento y con la clase de pureza del aire correcta:

→ www.festo.coz/engineering/wartungseinheit

Air quality

This program supports configuring an appropriate service unit. Please insert the required air cleanliness either by your application or an ISO-code or by direct selection of air filters.

Selection criteria: Application

Filter combination is proposed based upon your selected application

- ☐ standard pneumatics operation of valves and cylinders, e.g. in automotive industry, secondary packaging
- ☐ mining and building industry applications without special air cleanliness requirements
- ☐ application of pressure operated tools and machines pneumatic hammer, air engine, positioning with proportional valve
- ☐ electronic, flatpanel and solar industry, textile and paper production application with residual oil content <0.5 mg/m³
- ☐ painting, powder coating, air bearing application with residual oil content <0.01 mg/m³
- ☐ food and beverage industry, optics application with residual oil content <0.005 mg/m³ reduction of oil vapours and aromas

Selection criteria: ISO-class

Filter combination is proposed based upon the air cleanliness class according to ISO 8573-1:2010

particle : 4 * : oil

☐ ☐ ☐

ISO

* Downstream from the compressor the water content is assumed to be ISO class 4. Better classes can be achieved by applying an adsorption dryer PDAD or a membrane dryer LDM1

Direct filter selection

Independent selection of filter combination

- ☐ 40 µm Filter
- ☐ 5 µm Filter
- ☐ 1 µm Fine Filter
- ☐ 0.01 µm Micro Filter *
- ☐ Active Carbon Filter



* To enhance the filter lifetime and in consequence the maintenance interval arrange a 1 µm Fine Filter in front of the 0.01 µm Micro Filter as a preliminary filter.

Sensores integrados

Sensores de presión y de caudal



- Máxima disponibilidad de las máquinas gracias a procesos controlados
- Preparación y alimentación fiables del aire comprimido del sistema
- Solución integrable o independiente
- Conexión sencilla mediante conector M8/M12

Funciones de seguridad

Válvulas generadoras de presión y de escape MS6-SV/MS9-SV



- Descarga de aire rápida y fiable de sistemas hasta el nivel de prestaciones e, certificada según EN ISO 13849-1
- Función integrada de arranque progresivo

Ahorro de energía

Unidades de mantenimiento combinadas MSE6



- Supervisión y regulación de la alimentación de aire comprimido totalmente automáticas
- Bloqueo automático del aire comprimido en modo de espera
- Detección y notificación de fugas
- Condition Monitoring de los datos relevantes para el proceso

Mezcla de tamaños inteligente



- Caudal óptimo con unidades hasta un 18 % más compactas
- Excelente eficiencia energética
- Combinaciones económicas: ahorre hasta un 30 %!

Diferencias de tamaño

Tamaño	MS2	MS4	MS6	MS9	MS12
Patrón uniforme [mm]	25	40	62	90	124
Tamaños de la conexión	M5, QS-6	G1/8, G1/4, G3/8	G1/4, G3/8, G1/2, G3/4	G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2	G1, G1 1/4, G1 1/2, G2
Caudal nominal normal qn ¹⁾ [l/min]	350	1800	6500	20000	22000

1) Tomando como ejemplo el regulador de presión MS-LR

Características

Gama completa de productos de las unidades de mantenimiento de la serie MS								
Código de producto	Descripción	Tamaño	Conexión neumática				Placa base con rosca	
			Racor de conexión	Rosca interior				
			M	G	NPT	G	NPT	
Unidades individuales								
Unidades de filtro y regulador MS-LFR			Hojas de datos → Internet: ms2-lfr; ms4-lfr; ms6-lfr; ms9-lfr; ms12-lfr					
	Filtro y regulador de presión en una sola unidad, grado de filtración de 5 ó 40 µm	2	QS-6	M5	–	–	–	–
		4	–	–	1/8, 1/4	–	1/8, 1/4, 3/8	1/8, 1/4, 3/8
		6	–	–	1/4, 3/8, 1/2	–	1/4, 3/8, 1/2, 3/4	1/4, 3/8, 1/2, 3/4
		9	–	–	3/4, 1	3/4, 1	1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2	1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2
		12	–	–	–	–	1, 1 1/4, 1 1/2, 2	–
Unidades de filtro y regulador MS-LFR-B			Hojas de datos → Internet: ms4-lfr-b; ms6-lfr-b					
	Filtro y regulador de presión en una sola unidad en el cuerpo de polímero, grado de filtración de 5 ó 40 µm	4	–	–	1/4	–	–	–
		6	–	–	1/2	–	–	–
Filtro MS-LF								
			Hojas de datos → Internet: ms4-lf; ms6-lf; ms9-lf; ms12-lf					
	Grado de filtración de 5 o 40 µm	4	–	–	1/8, 1/4	–	1/8, 1/4, 3/8	1/8, 1/4, 3/8
		6	–	–	1/4, 3/8, 1/2	–	1/4, 3/8, 1/2, 3/4	1/4, 3/8, 1/2, 3/4
		9	–	–	3/4, 1	3/4, 1	1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2	1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2
		12	–	–	–	–	1, 1 1/4, 1 1/2, 2	–
Filtro micrónico y submicrónico MS-LFM								
			Hojas de datos → Internet: ms4-lfm; ms6-lfm; ms9-lfm; ms12-lfm					
	Grado de filtración de 0,01 ó 1 µm	4	–	–	1/8, 1/4	–	1/8, 1/4, 3/8	1/8, 1/4, 3/8
		6	–	–	1/4, 3/8, 1/2	–	1/4, 3/8, 1/2, 3/4	1/4, 3/8, 1/2, 3/4
		9	–	–	3/4, 1	3/4, 1	1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2	1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2
		12	–	–	–	–	1, 1 1/4, 1 1/2, 2	–
Filtro de carbón activo MS-LFX								
			Hojas de datos → Internet: ms4-lfx; ms6-lfx; ms9-lfx; ms12-lfx					
	Para la eliminación de componentes líquidos y gaseosos del aceite	4	–	–	1/8, 1/4	–	1/8, 1/4, 3/8	1/8, 1/4, 3/8
		6	–	–	1/4, 3/8, 1/2	–	1/4, 3/8, 1/2, 3/4	1/4, 3/8, 1/2, 3/4
		9	–	–	3/4, 1	3/4, 1	1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2	1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2
		12	–	–	–	–	1, 1 1/4, 1 1/2, 2	–
Separador de agua MS-LWS								
			Hojas de datos → Internet: ms6-lws; ms9-lws; ms12-lws					
	Elimina del aire comprimido el agua de condensado, no requiere mantenimiento	6	–	–	1/4, 3/8, 1/2	–	1/4, 3/8, 1/2, 3/4	1/4, 3/8, 1/2, 3/4
		9	–	–	3/4, 1	3/4, 1	1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2	1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2
		12	–	–	–	–	1, 1 1/4, 1 1/2, 2	–

Características

Gama completa de productos de las unidades de mantenimiento de la serie MS								
Código de producto	Descripción	Tamaño	Conexión neumática					
			Racor de conexión	Rosca interior			Placa base con rosca	
				M	G	NPT	G	NPT
Unidades individuales								
Reguladores de presión MS-LR			Hojas de datos → Internet: ms2-lr; ms4-lr; ms6-lr; ms9-lr; ms12-lr					
	Para ajustar la presión de funcionamiento deseada, 4 márgenes de regulación de la presión	2	QS-6	M5	–	–	–	–
		4	–	–	1/8, 1/4	–	1/8, 1/4, 3/8	1/8, 1/4, 3/8
		6	–	–	1/4, 3/8, 1/2	–	1/4, 3/8, 1/2, 3/4	1/4, 3/8, 1/2, 3/4
		9	–	–	3/4, 1	3/4, 1	1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2	1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2
		12	–	–	–	–	1, 1 1/4, 1 1/2, 2	–
Reguladores de presión MS-LR-B			Hojas de datos → Internet: ms4-lr-b; ms6-lr-b					
	Para ajustar la presión de funcionamiento deseada, en el cuerpo de polímero	4	–	–	1/4	–	–	–
		6	–	–	1/2	–	–	–
Reguladores de presión MS-LRB			Hojas de datos → Internet: ms4-lrb; ms6-lrb					
	Para conformar una batería de reguladores con márgenes de regulación de la presión independientes entre sí. La salida de la presión puede ser por delante o por detrás.	4	–	–	1/4	–	1/8, 1/4, 3/8	–
		6	–	–	1/2	–	1/4, 3/8, 1/2, 3/4	–
Reguladores de presión de precisión MS-LRP			Hojas de datos → Internet: ms6-lrp					
	Para ajustar con precisión la presión de funcionamiento deseada, 4 márgenes de regulación de la presión, histéresis de presión de 0,02 bar	6	–	–	1/4, 3/8, 1/2	–	1/4, 3/8, 1/2, 3/4	1/4, 3/8, 1/2, 3/4
Reguladores de presión de precisión MS-LRPB			Hojas de datos → Internet: ms6-lrpb					
	Para conformar una batería de reguladores con márgenes de regulación de la presión independientes entre sí. La salida de la presión puede ser por delante o por detrás.	6	–	–	1/2	–	1/4, 3/8, 1/2, 3/4	–
Lubricador MS-LOE			Hojas de datos → Internet: ms4-loe; ms6-loe; ms9-loe; ms12-loe					
	Suministra al aire comprimido una cantidad de aceite dosificada con precisión. El volumen de aceite nebulizado es proporcional al caudal de aire comprimido.	4	–	–	1/8, 1/4	–	1/8, 1/4, 3/8	1/8, 1/4, 3/8
		6	–	–	1/4, 3/8, 1/2	–	1/4, 3/8, 1/2, 3/4	1/4, 3/8, 1/2, 3/4
		9	–	–	3/4, 1	3/4, 1	1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2	1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2
		12	–	–	–	–	1, 1 1/4, 1 1/2, 2	–

Características


Gama completa de productos de las unidades de mantenimiento de la serie MS									
Código de producto	Descripción	Tamaño	Conexión neumática					Placa base con rosca	
			Racor de conexión	Rosca interior			G	NPT	
				M	G	NPT			
Unidades individuales									
Válvulas de apertura MS-EM Hojas de datos → Internet: ms4-em; ms6-em; ms9-em; ms12-em									
	Válvula de apertura de accionamiento manual para la alimentación y descarga de aire de sistemas neumáticos.	4	–	–	1/8, 1/4	–	1/8, 1/4, 3/8	1/8, 1/4, 3/8	
		6	–	–	1/4, 3/8, 1/2	–	1/4, 3/8, 1/2, 3/4	1/4, 3/8, 1/2, 3/4	
		9	–	–	3/4, 1	3/4, 1	1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2	1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2	
		12	–	–	–	–	1, 1 1/4, 1 1/2, 2	–	
Válvulas de apertura MS-EE Hojas de datos → Internet: ms4-ee; ms6-ee; ms9-ee; ms12-ee									
	Válvula de apertura, cierre y descarga de accionamiento eléctrico para la alimentación y descarga de aire de sistemas neumáticos.	4	–	–	1/8, 1/4	–	1/8, 1/4, 3/8	1/8, 1/4, 3/8	
		6	–	–	1/4, 3/8, 1/2	–	1/4, 3/8, 1/2, 3/4	1/4, 3/8, 1/2, 3/4	
		9	–	–	3/4, 1	3/4, 1	1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2	1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2	
		12	–	–	–	–	1, 1 1/4, 1 1/2, 2	–	
Válvulas de apertura MS-EE-B Hojas de datos → Internet: ms4-ee-b; ms6-ee-b									
	Válvula de apertura de accionamiento eléctrico en el cuerpo de polímero para la alimentación y descarga de aire de sistemas neumáticos.	4	–	–	1/4	–	–	–	
		6	–	–	1/2	–	–	–	
Válvulas de arranque progresivo MS-DL Hojas de datos → Internet: ms4-dl; ms6-dl; ms12-dl									
	Válvula de arranque progresivo de accionamiento neumático para la alimentación de aire lenta de sistemas neumáticos.	4	–	–	1/8, 1/4	–	1/8, 1/4, 3/8	1/8, 1/4, 3/8	
		6	–	–	1/4, 3/8, 1/2	–	1/4, 3/8, 1/2, 3/4	1/4, 3/8, 1/2, 3/4	
		12	–	–	–	–	1, 1 1/4, 1 1/2, 2	–	
Válvulas de arranque progresivo MS-DE Hojas de datos → Internet: ms4-de; ms6-de; ms12-de									
	Válvula de arranque progresivo de accionamiento eléctrico para la alimentación de aire lenta de sistemas neumáticos.	4	–	–	1/8, 1/4	–	1/8, 1/4, 3/8	1/8, 1/4, 3/8	
		6	–	–	1/4, 3/8, 1/2	–	1/4, 3/8, 1/2, 3/4	1/4, 3/8, 1/2, 3/4	
		12	–	–	–	–	1, 1 1/4, 1 1/2, 2	–	
Válvulas de cierre MS-EDE-B Hojas de datos → Internet: ms4-ed-b; ms6-ed-b									
	Válvula de arranque progresivo de accionamiento eléctrico en el cuerpo de polímero para la alimentación de aire lenta y la descarga de aire de sistemas neumáticos.	4	–	–	1/4	–	–	–	
		6	–	–	1/2	–	–	–	
Válvulas generadoras de presión y de escape MS-SV Hojas de datos → Internet: ms6-sv; ms9-sv									
	Para una generación suave de presión y una despresurización rápida y segura en sistemas de conductos neumáticos. Hasta categoría 1, PL c.	6	–	–	1/2	–	1/4, 3/8, 1/2, 3/4	1/4, 3/8, 1/2, 3/4	
		9	–	–	3/4, 1	3/4, 1	1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2	1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2	
	Hasta categoría 3, PL d. Con ampliación opcional, hasta la categoría 4, PL e.	6	–	–	1/2	–	1/4, 3/8, 1/2, 3/4	1/4, 3/8, 1/2, 3/4	
	Hasta categoría 4, PL e.	6	–	–	1/2	–	1/4, 3/8, 1/2, 3/4	–	

Características

Gama completa de productos de las unidades de mantenimiento de la serie MS								
Código de producto	Descripción	Tamaño	Conexión neumática					
			Racor de conexión	Rosca interior			Placa base con rosca	
			M	G	NPT	G	NPT	
Unidades individuales								
Secador de aire de membrana MS-LDM1 Hojas de datos → Internet: ms4-ldm; ms6-ldm								
	Secador de membrana sin desgaste con consumo interno de aire	4	–	–	1/8, 1/4	–	1/8, 1/4, 3/8	1/8, 1/4, 3/8
		6	–	–	1/4, 3/8, 1/2	–	1/4, 3/8, 1/2, 3/4	1/4, 3/8, 1/2, 3/4
Módulos de derivación MS-FRM Hojas de datos → Internet: ms4-frm; ms6-frm; ms9-frm; ms12-frm								
	Distribuidor de aire con 4 conexiones	4	–	–	1/8, 1/4	–	1/8, 1/4, 3/8	–
		6	–	–	1/4, 3/8, 1/2	–	1/4, 3/8, 1/2, 3/4	–
		9	–	–	3/4, 1	3/4, 1	1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2	1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2
		12	–	–	–	–	1, 1 1/4, 1 1/2, 2	–
Bloques distribuidores MS-FRM-FRZ Hojas de datos → Internet: ms4-frm-frz; ms6-frm-frz								
	Distribuidor de aire con 4 conexiones y la mitad de ancho que el patrón uniforme	4	–	–	–	–	–	–
		6	–	–	–	–	–	–
Sensores de caudal SFAM Hojas de datos → Internet: sfam								
	Ofrecen información sobre el valor absoluto del caudal y el consumo acumulado de aire	6	–	–	–	–	1/2	1/2
		9	–	–	–	–	1, 1 1/2	1, 1 1/2

Cuadro general de periféricos

Separador de agua MS6-LWS



Nota
Otros accesorios:
• Unión de módulos para combinación con tamaño MS4/MS6 o tamaño MS9
→ Internet: amv, rmv, armv
• Adaptador para montaje en perfiles → Internet: ipm-80, ipm-40-80, ipm-80-80

Elementos de fijación y accesorios		Unidad individual		Combinación		→ Página/ Internet
		Sin placa base	Con placa base	Sin placa base	Con placa base	
[1]	Tapa ciega MS6-END	■	—	■	—	ms6-end
[2]	Placa de montaje MS6-AEND	■ ¹⁾	—	■ ¹⁾	—	ms6-aend
[3]	Placa base-SET MS6-AG...	—	■ ¹⁾	—	■ ¹⁾	ms6-ag
	Placa base-SET MS6-AQ...	—	■ ¹⁾	—	■ ¹⁾	ms6-aq
[4]	Escuadra de fijación MS6-WB	■	■	—	—	ms6-wb
[5]	Unión de módulos MS6-MV	—	■	■	■	ms6-mv
[6]	Escuadra de fijación MS6-WP	■	■	■	■	ms6-wp
	Escuadra de fijación (sin imagen) MS6-WPB/WPE/WPM	■	■	■	■	ms6-wp
[7]	Purga de condensados totalmente automática, con control eléctrico E2/E3/E4	■	■	■	■	14

1) Para el montaje deberá utilizarse la unión de módulos MS6-MV [5] o la escuadra de fijación MS6-WP/WPB/WPE/WPM [6].


Códigos del producto

001	Serie	
MS	Serie MS	
002	Tamaños	
6	Patrón uniforme de 62 mm	
003	Tipo de rosca	
	Rosca G	
004	Función	
LWS	Separador de agua	
005	Conexión neumática	
1/4	Rosca interior G1/4	
3/8	Rosca interior G3/8	
1/2	Rosca interior G1/2	
AGB	Placa base G1/4	
AGC	Placa base G3/8	
AGD	Placa base G1/2	
AGE	Placa base G3/4	
AGF	Placa base G1	
006	Versión de la funda	
U	Aluminio	

007	Purga de condensado	
E2	Purga de condensado externa totalmente automática, eléctrica, 110 V AC, terminales	
E3	Purga de condensado externa totalmente automática, eléctrica, 230 V AC, terminales	
E4	Purga de condensado externa totalmente automática, eléctrica, 24 V DC, terminales	
V	Totalmente automático, normalmente abierta	
VC	Totalmente automática, normalmente cerrada	
008	Tipo de fijación	
	Sin escuadra de fijación	
WP	Escuadra de fijación en versión básica	
WPM	Escuadra de fijación para colgar las unidades de mantenimiento	
WB	Fijación central detrás (montaje mural arriba y abajo), no se necesitan placas base	
009	Certificación UE	
	Ninguno	
EX4	II 2GD	
010	Certificación UL	
	Ninguno	
UL1	Ubicación habitual cULus para Canadá y EE.UU.	
011	Sentido de flujo	
	Sentido de flujo de izquierda a derecha	
Z	Sentido de flujo de derecha a izquierda	

Hoja de datos

Purga de condensados
totalmente automática



- - Caudal
2400 ... 3800 l/min
- - Margen de temperatura
+1 ... +60 °C
- - Presión de funcionamiento
0,8 ... 16 bar
- - www.festo.com



- Con el separador de agua que no precisa de mantenimiento, se extrae el condensado del aire comprimido.
- Separación constante del condensado (99 %), también con caudal máximo
 - Vaso metálico
 - A elegir con purga de condensado totalmente automática o totalmente automática con control eléctrico
 - Variante opcional EX4 para el uso en entornos potencialmente explosivos de las zonas 1, 2, 21 y 22

Especificaciones técnicas generales	
Conexión neumática 1, 2	Rosca interior
	G1/4, G3/8 o G1/2
	Placa base [AG...]
	G1/4, G3/8, G1/2, G3/4 o G1
Placa base [AQ...]	NPT1/4, NPT3/8, NPT1/2 o NPT3/4
	Forma constructiva
Tipo de fijación	Separador centrífugo
	Con accesorios
Posición de montaje	Instalación en la tubería
	Vertical ±5°
Clase de pureza del aire en la salida	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:7:4] (con variante E2, E3 o E4: [-:7:4])
Vaso de protección	Integrado como vaso metálico
Purga de condensado	Totalmente automática
	Totalmente automática, con control eléctrico
Grado de separación de condensado [%]	99
Volumen máx. de condensado [ml]	38

Nota: este producto cumple con las normas ISO 1179-1 e ISO 228-1.

Caudal nominal normal qnN ¹⁾			
Conexión neumática	G1/4, NPT1/4	G3/8, NPT3/8	G1/2, NPT1/2
qnN [l/min]	2400	3500	3800

1) Medido con p1 = 6 bar y Δp = 1 bar

Hoja de datos

Condiciones de funcionamiento y del entorno		
Purga de condensado	Totalmente automática V	Totalmente automática, con control eléctrico E2/E3/E4
Presión de funcionamiento [bar]	2 ... 12 (2 ... 10) ¹⁾	0,8 ... 16 (0,8 ... 10) ¹⁾
Fluido de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:--:-]	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [--:-:-]
	Gases inertes	
Temperatura ambiente [°C]	+5 ... +60	+1 ... +60
Temperatura del medio [°C]	+5 ... +60	+1 ... +60
Temperatura de almacenamiento [°C]	-10 ... +60	+1 ... +60
Clase de resistencia a la corrosión CRC ²⁾	2 - Exposición moderada a la corrosión	
Aptitud para el contacto con alimentos ³⁾	Véase la información complementaria sobre el material	–
Certificación UL ³⁾	c UL us - Recognized (OL)	

1) El valor entre paréntesis es válido para MS6-LWS con certificación UL.

2) Más información en www.festo.com/x/topic/crc

3) Más información en www.festo.com/catalogue/ms-lws → Soporte/Descargas.


ATEX	
Certificación UE	[EX4]
Categoría ATEX para gas	II 2G
Tipo de protección (contra explosión) de gas	Ex h IIC T6 Gb X
Categoría ATEX para polvo	II 2D
Tipo de protección (contra explosión) de polvo	Ex h IIIC T60 °C Db X
Temperatura ambiente con riesgo de explosión	+5 °C ≤ Ta ≤ +60 °C
Certificación de protección contra explosiones fuera de la UE	EPL Db (GB) EPL Gb (GB)
Marcado CE (véase la declaración de conformidad) ¹⁾	Según la Directiva de protección contra explosiones (ATEX) de la UE
Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad) ¹⁾	Según la normativa EX del Reino Unido

1) Más información en www.festo.com/catalogue/ms-lws → Soporte/Descargas.

Pesos [g]	
Separador de agua	820
Separador de agua con purga de condensados totalmente automática, con control eléctrico E2/E3/E4	1800

Materiales

Vista en sección




Separador de agua		
[1]	Cuerpo	Fundición inyectada de aluminio
[2]	Funda	Aleación forjada de aluminio
	Ventanilla de visualización	PA
–	Juntas	NBR
Nota sobre los materiales		En conformidad con la Directiva 2002/95/CE (RoHS)
Conformidad PWIS		VDMA24364-B1/B2-L


Hoja de datos

Caudal normal qn en función de la presión diferencial p1-2


Conexión neumática G1/4, NPT1/4



Conexión neumática G3/8, NPT3/8



Conexión neumática G1/2, NPT1/2




- 4 bar
- · - · 6 bar
- - - 10 bar
- · · · · 14 bar

Hoja de datos

Dimensiones: tipo básico

Descarga de datos CAD → www.festo.com

[V] Purga de condensados totalmente automática



- [1] Medida para el montaje
[2] Racor enchufable para tubo flexible de plástico PUN-6/ PAN-6
→ Sentido de flujo

Código de producto	B1	B2	B3	D1	L1	L2	L4	L5
MS6-LWS-1/4-...-V	62	31	76	G1/4	220	42	88	64
MS6-LWS-3/8-...-V				G3/8				
MS6-LWS-1/2-...-V				G1/2				

· · · Nota: este producto cumple con las normas ISO 1179-1 e ISO 228-1.

Hoja de datos

Dimensiones: purga de condensado

[E2]/[E3]/[E4] Totalmente automática, con control eléctrico

Descarga de datos CAD → www.festo.com

Hojas de datos → Internet: pwea

Purga de condensado PWEA:

- [2] Conexión eléctrica: borne atornillado PG9
- [3] Conexión giratoria 360° para tubo de plástico PUN-H-12x2

Código de producto	B6	B7	B8	B9	L12
MS6-LWS-...-E2/E3/E4	72	140	108	15	174,5

Referencias de pedido				
Integrado como vaso metálico				
Tamaño	Purga del condensado	Conexión	N.º art.	Código de producto
MS6	Totalmente automática	G1/4	564868	MS6-LWS-1/4-U-V
		G3/8	564869	MS6-LWS-3/8-U-V
		G1/2	564870	MS6-LWS-1/2-U-V

Referencias de pedido: producto modular

Tabla de pedidos					
Patrón uniforme	[mm]	62	Condiciones	Código	Código de entrada
Referencia básica	564858				
Serie	Estándar			MS	MS
Tamaño	6			6	6
Función	Separador de agua			-LWS	-LWS
Conexión neumática	Rosca interior G1/4		[1]	-1/4	
	Rosca interior G3/8		[1]	-3/8	
	Rosca interior G1/2		[1]	-1/2	
	Placa base G1/4			-AGB	
	Placa base G3/8			-AGC	
	Placa base G1/2			-AGD	
	Placa base G3/4			-AGE	
	Placa base G1			-AGF	
	Placa base NPT1/4		[1]	-AQN	
	Placa base NPT3/8		[1]	-AQP	
	Placa base NPT1/2		[1]	-AQR	
	Placa base NPT3/4		[1]	-AQS	
Vaso de protección	Vaso metálico			-U	-U
Purga de condensado	Totalmente automático (P1 máx. 12 bar), abierto sin presión			-V	
	Totalmente automático (P1 máx. 12 bar), cerrado sin presión			-VC	
	Externa, totalmente automática, eléctrica	115 V AC, terminales (P1 máx. 16 bar)	[1]	-E2	
		230 V AC, terminales (P1 máx. 16 bar)	[1]	-E3	
		24 V DC, terminales (P1 máx. 16 bar)	[1]	-E4	
Tipo de fijación	Sin escuadra de fijación				
	Escuadra de fijación en versión básica		[2]	-WP	
	Escuadra de fijación para sujetar las unidades de mantenimiento		[1][2]	-WPM	
	Escuadra de fijación central posterior (montaje mural arriba y abajo), no se necesitan placas base			-WB	
Certificación UE	No				
	II 2GD según la Directiva de protección contra explosiones de la UE (ATEX)			-EX4	
Certificación UL	No				
	cULus, ordinary location for Canada and USA			-UL1	
Sentido de flujo	Sentido de flujo de izquierda a derecha				
	Sentido de flujo de derecha a izquierda			-Z	


[1] 1/4, 3/8, 1/2, AQN, AQP, AQR, AQS, E2, E3, E4, WPM

No con certificación UE EX4.

[2] WP, WPM

Solo con placa base AGB, AGC, AGD, AGE, AQN, AQP, AQR o AQS.

Cuadro general de periféricos



 **Nota**

Otros accesorios:

- Unión de módulos para combinación con tamaño MS6, MS9 o MS12

→ Internet: rmv, armv

Elementos de fijación y accesorios		Unidad individual			Combinación	→ Página/ Internet
		Con rosca interior	Con placa base		Módulo sin rosca de conexión, sin placa base	
			Sin certificación UE	Con certificación UE		
[1]	Placa base-SET MS9-AG...	–	■	■	■	ms9-ag
	Placa base-SET MS9-AQ...	–	■	–	■	ms9-aq
[2]	Unión de módulos MS9-MV	–	–	–	■	ms9-mv
[3]	Escuadra de fijación MS9-WP	■	■	■	■	ms9-wp
[4]	Escuadra de fijación MS9-WPB	■	■	■	■	ms9-wp
[5]	Escuadra de fijación MS9-WPM	■	■	–	■	ms9-wp
[6]	Purga de condensados totalmente automática, con control eléctrico E2, E3, E4	■	■	–	■	22


Códigos del producto

001	Serie	
MS	Serie MS	
002	Tamaños	
9	Patrón uniforme de 90 mm	
003	Función	
LWS	Separador de agua	
004	Conexión neumática	
3/4	Rosca interior G3/4	
1	Rosca interior G1	
AGD	Placa base G1/2	
AGE	Placa base G3/4	
AGF	Placa base G1	
AGG	Placa base G1 1/4	
AGH	Placa base G1 1/2	
N3/4	Rosca interior 3/4 NPT	
N1	Rosca interior 1 NPT	
AQR	Placa base 1/2 NPT	
AQS	Placa base 3/4 NPT	
AQT	Placa base 1 NPT	
AQU	Placa base 1 1/4 NPT	
AQV	Placa base 1 1/2 NPT	
G	Módulo sin rosca de conexión, sin placa base	
005	Versión de la funda	
U	Aluminio	

006	Purga de condensado	
E2	Purga de condensado externa totalmente automática, eléctrica, 110 V AC, terminales	
E3	Purga de condensado externa totalmente automática, eléctrica, 230 V AC, terminales	
E4	Purga de condensado externa totalmente automática, eléctrica, 24 V DC, terminales	
V	Totalmente automático, normalmente abierta	
VC	Totalmente automática, normalmente cerrada	
007	Tipo de fijación	
	Sin escuadra de fijación	
WP	Escuadra de fijación en versión básica	
WPB	Escuadra de fijación para distancia grande a la pared	
WPM	Escuadra de fijación para colgar las unidades de mantenimiento	
008	Certificación UE	
	Ninguno	
EX4	II 2GD	
009	Certificación UL	
	Ninguno	
UL1	Ubicación habitual cULus para Canadá y EE.UU.	
010	Sentido de flujo	
	Sentido de flujo de izquierda a derecha	
Z	Sentido de flujo de derecha a izquierda	

Hoja de datos

Purga de condensados totalmente automática



- - Caudal
12000 ... 15000 l/min
- - Margen de temperatura
+1 ... +60 °C
- - Presión de funcionamiento
0,8 ... 16 bar



Con el separador de agua se extrae el condensado del aire comprimido.

- Separación constante del condensado (99 %), también con caudal máximo
- Vaso metálico
- A elegir con purga de condensado totalmente automática o totalmente automática con control eléctrico
- Variante opcional EX4 para el uso en entornos potencialmente explosivos de las zonas 1, 2, 21 y 22

Especificaciones técnicas generales

Tamaño	MS9
Conexión neumática 1, 2	
Rosca interior	G3/4, G1, NPT3/4 o NPT1
Placa base [AG...]	G1/2, G3/4, G1, G1 1/4 o G1 1/2
Placa base [AQ...]	NPT1/2, NPT3/4, NPT1, NPT1 1/4 o NPT1 1/2
Módulo sin rosca de conexión/placa base [G]	–
Forma constructiva	Separador centrífugo
Tipo de fijación	Con accesorios
	Instalación en la tubería
Posición de montaje	Vertical ±5°
Clase de pureza del aire en la salida	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [–:7:4]
Protección de vaso	Integrado como vaso metálico
Purga de condensado	Totalmente automática
	Totalmente automática, con control eléctrico
Grado de separación de condensado [%]	99
Volumen máx. de condensado [ml]	220

Nota: este producto cumple con las normas ISO 1179-1 e ISO 228-1.

Caudal nominal normal qn¹⁾ [l/min]

Conexión neumática	G3/4, NPT3/4	G1, NPT1	Módulo sin rosca de conexión, sin placa base
qn	12000 ±15 %	15000 ±15 %	15000 ±15 %

1) Medido con p₁ = 6 bar y Δp = 1 bar

Hoja de datos

Condiciones de funcionamiento y del entorno		
Purga de condensado	Totalmente automática V	Totalmente automática, con control eléctrico E2/E3/E4
Presión de funcionamiento [bar]	2 ... 12	0,8 ... 16
Fluido de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [-:7:4]	
Temperatura ambiente [°C]	+5 ... +60	+1 ... +60
Temperatura del medio [°C]	+5 ... +60	+1 ... +60
Temperatura de almacenamiento [°C]	+5 ... +60	+1 ... +60
Clase de resistencia a la corrosión CRC ¹⁾	2 - Exposición moderada a la corrosión	
Certificación UL ²⁾	c UL us - Recognized (OL)	

1) Más información en www.festo.com/x/topic/crc2) Más información en www.festo.com/catalogue/ms-lws → Soporte/Descargas


ATEX	
Certificación UE	[EX4]
Categoría ATEX para gas	II 2G
Tipo de protección (contra explosión) de gas	Ex h IIC T6 Gb X
Categoría ATEX para polvo	II 2D
Tipo de protección (contra explosión) de polvo	Ex h IIIC T60 °C Db X
Temperatura ambiente con riesgo de explosión	+5 °C ≤ Ta ≤ +60 °C
Certificación de protección contra explosiones fuera de la UE	EPL Db (GB) EPL Gb (GB)
Marcado CE (véase la declaración de conformidad) ¹⁾	Según la Directiva de protección contra explosiones (ATEX) de la UE
Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad) ¹⁾	Según la normativa EX del Reino Unido

2) Más información en www.festo.com/catalogue/ms-lws → Soporte/Descargas

Pesos [g]	
Separador de agua	2000
Separador de agua con purga de condensados totalmente automática, con control eléctrico E2/E3/E4	2400

Materiales

Vista en sección




Separador de agua		
[1]	Cuerpo	Fundición inyectada de aluminio
[2]	Funda	Aleación forjada de aluminio
	Ventanilla de visualización	PA
[3]	Disco de torsión	POM
[4]	Disco separador	POM
–	Tapa	Reforzado con poliamida
–	Placa base, unión de módulos, escuadra de fijación	Fundición inyectada de aluminio
–	Juntas	NBR
Nota sobre los materiales		En conformidad con la Directiva 2002/95/CE (RoHS)
Conformidad PWIS		VDMA24364-B1/B2-L

Hoja de datos


Caudal normal qn en función de la presión diferencial Δp1-2

Conexión neumática G3/4, NPT3/4

Conexión neumática G1, NPT1




— 4 bar - - - 10 bar
- · - · - 6 bar · · · · · 12 bar



Dimensiones: tipo básico

Módulo sin rosca de conexión, sin placa base G, [V] Purga de condensados totalmente automática

Descarga de datos CAD → www.festo.com



[1] Medida para el montaje
→ Sentido de flujo

Código de producto	B1	B2	B3	L1	L2	L4	L5	L6
MS9-LWS-G	90	45	109	310,5	62	120	50	34,5



Hoja de datos

Dimensiones: rosca de conexión/placa base

 Descarga de datos CAD → www.festo.com

Con rosca interior

Con placa base AG.../AQ...



[2] Tornillo de fijación M6×mín. 90 según DIN 912 (no incluido en el suministro) para el montaje mural sin escuadra de fijación

[3] Tornillo de puesta a tierra M4x8 (solo con MS9-...-EX4)

→ Sentido de flujo


Código de producto	B4	B5	B6	B7		B8	D1	D4	D5	L7	L8		T1	≅
					EX4							EX4		
MS9-LWS-3/4	90	104	91,5	-	-	-	G3/4	11	6,5	66	-	-	6	-
MS9-LWS-1							G1							
MS9-LWS-AGD	-	-	-	112	122	132	G1/2	-	-	-	35	-	-	30
MS9-LWS-AGE						132	G3/4							36
MS9-LWS-AGF						142	G1							41
MS9-LWS-AGG						162	G1 1/4							50
MS9-LWS-AGH						176	G1 1/2							55
MS9-LWS-N3/4	90	104	91,5	-	-	-	NPT3/4-14	11	6,5	66	-	-	6	-
MS9-LWS-N1							NPT1-11 1/2							
MS9-LWS-AQR	-	-	-	112	122	132	NPT1/2-14	-	-	-	35	-	-	30
MS9-LWS-AQS						132	NPT3/4-14							36
MS9-LWS-AQT						142	NPT1-11 1/2							41
MS9-LWS-AQU						162	NPT1 1/4-11 1/2							50
MS9-LWS-AQV						176	NPT1 1/2-11 1/2							55

Nota: este producto cumple con las normas ISO 1179-1 e ISO 228-1.

Hoja de datos


Dimensiones: purga de condensado Descarga de datos CAD → www.festo.com

[V] Totalmente automática



[E2]/[E3]/[E4] Totalmente automática, con control eléctrico

Hojas de datos → Internet: pwea



Purga de condensado PWEA:
[2] Conexión eléctrica: borne atornillado PG9
[3] Conexión giratoria 360° para tubo de plástico PUN-H-12x2

Código de producto	B1	D1	H1	L1	L2	L3
MS9-LWS-...-V	–	6,2	34,5	–	–	–
MS9-LWS-...-E2/E3/E4	72	–	178	140	108	15

Referencias de pedido				
Tamaño	Purga del condensado	Conexión	N.º art.	Código de producto
MS9	Totalmente automática	–	571468	MS9-LWS-G-U-V

Referencias de pedido: producto modular


Tabla de pedidos					
Patrón uniforme	[mm]	90	Condiciones	Código	Código de entrada
Referencia básica	567857				
Serie	Estándar			MS	MS
Tamaño	9			9	9
Función	Separador de agua			-LWS	-LWS
Conexión neumática	Rosca interior G3/4		[1]	-3/4	
	Rosca interior G1		[1]	-1	
	Placa base G1/2			-AGD	
	Placa base G3/4			-AGE	
	Placa base G1			-AGF	
	Placa base G1 1/4			-AGG	
	Placa base G1 1/2			-AGH	
	Rosca interior NPT3/4		[1]	-N3/4	
	Rosca interior NPT1		[1]	-N1	
	Placa base NPT1/2		[1]	-AQR	
	Placa base NPT3/4		[1]	-AQS	
	Placa base NPT1		[1]	-AQT	
	Placa base NPT1 1/4		[1]	-AQU	
	Placa base NPT1 1/2		[1]	-AQV	
	Módulo sin rosca de conexión, sin placa base		[1]	-G	
Funda	Vaso metálico			-U	-U
Purga de condensado	Totalmente automático (P1 máx. 12 bar), abierto sin presión			-V	
	Totalmente automático (P1 máx. 12 bar), cerrado sin presión			-VC	
Externa, totalmente automática, eléctrica	115 V AC, terminales (P1 máx. 16 bar)		[1]	-E2	
	230 V AC, terminales (P1 máx. 16 bar)		[1]	-E3	
	24 V DC, terminales (P1 máx. 16 bar)		[1]	-E4	
Tipo de fijación	Sin escuadra de fijación				
	Escuadra de fijación en versión básica		[2]	-WP	
	Escuadra de fijación para sujetar las unidades de mantenimiento		[1][2]	-WPM	
	Escuadra de fijación para distancia grande a la pared		[2]	-WPB	
Certificación UE	No				
	II 2GD según la Directiva de protección contra explosiones de la UE (ATEX)			-EX4	
Certificación UL	No				
	cULus, ordinary location for Canada and USA			-UL1	
Sentido de flujo	Sentido de flujo de izquierda a derecha				
	Sentido de flujo de derecha a izquierda			-Z	

1) 3/4, 1, N3/4, N1, AQR, AQS, AQT, AQU, AQV, G, E2, E3, E4, WPM

No con certificación EU EX4

2) WP, WPM, WPB No con conexión neumática G

Cuadro general de periféricos



Nota
Otros accesorios:
• Unión de módulos para combinación con tamaño MS9
→ Internet: armv

Elementos de fijación y accesorios		→ Página/Internet
[1]	Placa base-SET MS12-AG...	ms12-ag
	Placa base-SET MS12-AQ...	ms12-aq
[2]	Escuadra de fijación MS12-WP	ms12-wp
[3]	Unión de módulos MS12-MV	ms12-mv
[4]	Purga de condensados totalmente automática, con control eléctrico E2/E3/E4	29


Códigos del producto

001	Serie	
MS	Serie MS	
002	Tamaños	
12	Patrón uniforme de 124 mm	
003	Función	
LWS	Separador de agua	
004	Conexión neumática	
AGF	Placa base G1	
AGG	Placa base G1 1/4	
AGH	Placa base G1 1/2	
AGI	Placa base G2	
AQT	Placa base 1 NPT	
AQU	Placa base 1 1/4 NPT	
AQV	Placa base 1 1/2 NPT	
AQW	Placa base 2 NPT	
G	Módulo sin rosca de conexión, sin placa base	

005	Versión de la funda	
U	Aluminio	
006	Purga de condensado	
E2	Purga de condensado externa totalmente automática, eléctrica, 110 V AC, terminales	
E3	Purga de condensado externa totalmente automática, eléctrica, 230 V AC, terminales	
E4	Purga de condensado externa totalmente automática, eléctrica, 24 V DC, terminales	
V	Totalmente automático, normalmente abierta	
VC	Totalmente automática, normalmente cerrada	
007	Tipo de fijación	
	Sin escuadra de fijación	
WP	Escuadra de fijación en versión básica	
008	Sentido de flujo	
	Sentido de flujo de izquierda a derecha	
Z	Sentido de flujo de derecha a izquierda	

Hoja de datos

Purga de condensados totalmente automática



- - Caudal
25000 l/min
- - Margen de temperatura
+1 ... +60 °C
- - Presión de funcionamiento
0,8 ... 16 bar



Con el separador de agua se extrae el condensado del aire comprimido.

- Separación constante del condensado (99 %), también con caudal máximo
- Vaso metálico
- A elegir con purga de condensado totalmente automática o totalmente automática con control eléctrico

Especificaciones técnicas generales

Conexión neumática 1, 2	
Placa base AG...	G1, G1 1/4, G1 1/2 o G2
Placa base AQ...	NPT1, NPT1 1/4, NPT1 1/2 o NPT2
Módulo sin rosca de conexión/placa base G	–
Forma constructiva	Separador centrífugo
Tipo de fijación	Con accesorios Instalación en la tubería
Posición de montaje	Vertical ±5°
Clase de pureza del aire en la salida	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [–:7:4]
Protección de vaso	Integrado como vaso metálico
Purga de condensado	Totalmente automática Totalmente automática, con control eléctrico
Grado de separación de condensado [%]	99
Volumen máx. de condensado [ml]	400

Nota: este producto cumple con las normas ISO 1179-1 e ISO 228-1.

Valores de caudal

Caudal nominal normal $q_{nN}^{1)}$ [l/min]	25000 ±15 %
Caudal normal máx. $q_{n \text{ máx.}}$ [l/min]	40000 ±15 %

1) Medido con $p_1 = 6 \text{ bar}$ y $\Delta p = 0,5 \text{ bar}$

Hoja de datos


Condiciones de funcionamiento y del entorno		
Purga de condensado	Totalmente automática V	Totalmente automática, con control eléctrico E2/E3/E4
Presión de funcionamiento [bar]	2 ... 12	0,8 ... 16
Fluido de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [---:---]	
Temperatura ambiente [°C]	+5 ... +60	+1 ... +60
Temperatura del medio [°C]	+5 ... +60	+1 ... +60
Temperatura de almacenamiento [°C]	+5 ... +60	+1 ... +60
Clase de resistencia a la corrosión CRC ¹⁾	2 - Exposición moderada a la corrosión	

1) Más información en www.festo.com/x/topic/crc

Pesos [g]	
Separador de agua	6300
Separador de agua con purga de condensados totalmente automática, con control eléctrico E2/E3/E4	7000
Accesorios	
Placa base AG...	1300
Escuadra de fijación WP	700

Materiales


Vista en sección





Separador de agua		
[1]	Cuerpo	Fundición inyectada de aluminio
[2]	Funda Ventanilla de visualización	Aleación forjada de aluminio PA
[3]	Disco de torsión	POM
[4]	Disco separador	POM
–	Tapa	Reforzado con poliamida
–	Placa base, unión de módulos, escuadra de fijación	Fundición inyectada de aluminio
–	Juntas	NBR
Nota sobre los materiales		En conformidad con la Directiva 2002/95/CE (RoHS)
Conformidad PWIS		VDMA24364-B1/B2-L

Hoja de datos

Caudal normal qn en función de la presión diferencial Δp1-2
Conexión neumática G1 1/2, G2, NPT1 1/2, NPT2



Dimensiones: tipo básico Descarga de datos CAD → www.festo.com
Módulo sin rosca de conexión, sin placa base G, {V} Purga de condensados totalmente automática



- - **Nota**
Dimensiones con
• Placa base → ms12-ag
• Escuadra de fijación → ms12-wp
[1] Medida para el montaje
→ Sentido de flujo


Código de producto	B1	B2	B3	L1	L2	L4	L5
MS12-LWS-G	124	61	148	480	86	166	250

Hoja de datos

Dimensiones: purga de condensado

Descarga de datos CAD → www.festo.com


Totalmente automática V



Racor enchufable para tubo de plástico PUN-6/PAN-6

[E2]/[E3]/[E4] Totalmente automática, con control eléctrico

Hojas de datos → Internet: pwea



Purga de condensado PWEA:

- [2] Conexión eléctrica: borne atornillado PG9
- [3] Conexión giratoria 360° para tubo de plástico PUN-H-12x2

Código de producto	B1	D6	H1	L1	L2	L3	L9
MS12-LWS-...-V	–	6,2	–	–	–	–	4,5
MS12-LWS-...-E2/E3/E4	72	–	179	140	108	15	–

Referencias de pedido

Tamaño	Purga del condensado	Conexión	N.º art.	Código de producto
MS12	Totalmente automática	–	8005550	MS12-LWS-G-U-V

Referencias de pedido: producto modular

Tabla de pedidos					
Patrón uniforme	[mm]	124	Condiciones	Código	Código de entrada
Referencia básica	569827				
Serie	Estándar			MS	MS
Tamaño	12			12	12
Función	Separador de agua			-LWS	-LWS
Conexión neumática	Placa base G1			-AGF	
	Placa base G1 1/4			-AGG	
	Placa base G1 1/2			-AGH	
	Placa base G2			-AGI	
	Placa base NPT1			-AQT	
	Placa base NPT1 1/4			-AQU	
	Placa base NPT1 1/2			-AQV	
	Placa base NPT2			-AQW	
	Módulo sin rosca de conexión, sin placa base		[1]	-G	
Funda	Vaso metálico			-U	-U
Purga de condensado	Totalmente automático (P1 máx. 12 bar), abierto sin presión			-V	
	Totalmente automático (P1 máx. 12 bar), cerrado sin presión			-VC	
Externa, totalmente automática, eléctrica	115 V AC, terminales (P1 máx. 16 bar)			-E2	
	230 V AC, terminales (P1 máx. 16 bar)			-E3	
	24 V DC, terminales (P1 máx. 16 bar)			-E4	
Tipo de fijación	Sin escuadra de fijación				
	Escuadra de fijación en versión básica		[2]	-WP	
Sentido de flujo	Sentido de flujo de izquierda a derecha				
	Sentido de flujo de derecha a izquierda			-Z	

1) G No con tipo de fijación WP.
2) WP Solo con placa base AGF, AGG, AGH, AGI, AQT, AQU, AQV o AQW.