

**Pinzas radiales DHRS**



# Pinzas radiales DHRS

Características

## Informaciones resumidas

### Informaciones generales

- Gran resistencia al momento de la carga mediante apoyos laterales de los dedos
- Con centrado automático
- Posibilidad de centrar los dedos
- Máxima precisión de repetición
- Muelle de aseguramiento de la fuerza de fijación
- Estrangulación interna fija
- Múltiples posibilidades de adaptación a los actuadores


- Detectores:
  - Detectores de posición adaptables a las pinzas pequeñas
  - Detectores de proximidad integrables en las pinzas medianas y grandes

### Utilización versátil

- Utilización indistinta de pinzas de simple y de doble efecto
- Con muelle para apoyar o asegurar las fuerzas de sujeción
- Apropiaada para la utilización como pinza de sujeción interior o exterior

## La tecnología

### Pinza con dedos cerrados



### Pinza con dedos abiertos




- 1 Dedos
- 2 Placa colisa
- 3 Émbolo con imán

 Importante

Software de diseño  
Selección de pinzas  
→ [www.festo.com](http://www.festo.com)


## Conexiones de aire a presión

### Lateral



 Importante


Estas pinzas no son apropiadas para aplicaciones bajo las siguientes condiciones o similares:



- Salpicaduras de soldadura



- Fresar
- Medios agresivos



- Polvo de rectificado


# Pinzas radiales DHRS

Características y código del producto



**FESTO**

## Posibilidades de montaje

Lateral




Por debajo



- 1 Casquillos para centrar
- 2 Tornillos de fijación

## Posibilidad de montaje de dedos externos



- 1 Tornillos de fijación
- 2 Pasadores para centrar
- 3 Dedos

## Código del producto

		DHRS	-	16	-	A	-	
<b>Tipo</b>								
DHRS	Pinza radial							
<b>Tamaño</b>								
<b>Detección de posiciones</b>								
A	Para detectores de proximidad							
<b>Muelle de aseguramiento de la fuerza de fijación</b>								
NC	Al cerrar							



# Pinzas radiales DHRS

Cuadro general de periféricos


## Cuadro general de periféricos

DHRS-10

DHRS-16 ... 40



## Producto del sistema de la técnica de manipulación y montaje




Accesorios		
Tipo	Descripción resumida	→ Página/Internet
1	Cable NEBU Para la conexión de verificadores y convertidores de señales	19
2	Verificador SMH-AE1 • Para la evaluación de las señales del detector de posición SMH-S1 • Para tamaño 10	19
3	Convertidor de señales SVE4 • Para la evaluación de las señales del detector de posición SMH-S1 • Para tamaño 10	19
4	Sensor de posición SMH-S1 • Detectores adaptables e integrables, para consulta de la posición del émbolo • Para tamaño 10	19
5	Pasador para centrar Para centrar los dedos en las mordazas	-
6	Detectores de posición SMT-8G • Para consultar la posición del émbolo • El detector de posición no sobresale del cuerpo • Para tamaños 16 ... 40	20
7	Transmisor de posiciones SMAT-8M • Detecta de manera continua la posición del émbolo. Dispone de una salida analógica con una señal de salida proporcional a la posición del émbolo • Para tamaños 16 ... 40	20
8	Racores rápidos roscados QS Para la conexión de tubos flexibles con tolerancias en su diámetro exterior	quick star
9	Casquillo para centrar ZBH • Para centrar la pinza después del montaje • El suministro de la pinza incluye dos casquillos para centrar	19
10	Conjunto adaptador HMSV, HAPG, HAPS, HMVA Placa de unión entre el actuador y la pinza	14

# Pinzas radiales DHRS

Hoja de datos

Función  
Doble efecto  
DHRS-...-A



-  Tamaño  
10 ... 40 mm

-  Ángulo de apertura  
180°

-  www.festo.com

Función – variantes  
De simple efecto o  
con aseguramiento de la fuerza de  
sujeción ...  
... normalmente abierta DHRS-...-NC



Datos técnicos generales					
Tamaño	10	16	25	32	40
Construcción	Movimiento guiado				
Funcionamiento	Doble efecto				
Funcionamiento de la pinza	Radial				
Guía	Guía de deslizamiento				
Muelle de aseguramiento de la fuerza de fijación	-	NC	NC	NC	NC
Cantidad de dedos	2				
Ángulo de apertura por dedo [°]	90				
Conexión neumática	M3	M3	M5	G1/8	G1/8
Precisión de repetición <sup>1)</sup> [mm]	≤ 0,1				
Máxima precisión de sustitución [mm]	≤ ±0,2				
Frecuencia máx. de trabajo [Hz]	4		3		2
Simetría de las mordazas [mm]	< Ø 0,2				
Detección de posiciones	Para detector de posición		Para detectores de proximidad		
Tipo de fijación	Con taladro pasante y casquillo para centrar Con rosca interior y casquillo para centrar				
Posición de montaje	Indistinta				

1) Margen de la posición final bajo condiciones de funcionamiento constantes y 100 carreras seguidas en dirección del movimiento de los dedos

Condiciones de funcionamiento y del entorno					
Tamaño	10	16	25	32	40
Presión mín. de funcionamiento					
DHRS-...-A [bar]	2				
DHRS-...-A-NC [bar]	-	4			
Presión máx. de funcionamiento [bar]	8				
Fluido	Aire comprimido filtrado, lubricado o sin lubricar				
Temperatura ambiente <sup>1)</sup> [°C]	+5 ... +60				
Clase de resistencia a la corrosión <sup>2)</sup>	1				

1) Tener en cuenta las condiciones de funcionamiento de los detectores

2) Clase de resistencia a la corrosión 1 según norma de Festo 940 070

Válida para piezas expuestas a peligro de corrosión. Protección para transporte y almacenamiento. Piezas con superficies sin fines decorativos, por ejemplo, por encontrarse en el interior o detrás de tapas o recubrimientos.


Pesos [g]					
Tamaño	10	16	25	32	40
DHRS-...-A	44	114	270	480	829
DHRS-...-A-NC	-	118	277	490	844

# Pinzas radiales DHRS

Hoja de datos


## Materiales

Vista en sección



Pinza radial		
1	Dedos	Acero inoxidable de aleación fina
2	Tapón ciego	Poliamida
3	Placa colisa	Acero templado
4	Émbolo	Poliacetal
5	Cuerpo	Aleación de forja de aluminio, anodizado duro
-	Juntas	Caucho nitrílico
-	Características del material	No contiene cobre (exteriormente) ni PTFE
-		Conformidad con RoHS


## Momento de sujeción total [Ncm] con 6 bar



El momento de sujeción no es constante a lo largo de todo el ángulo de apertura → 10.

Tamaño	10	16	25	32	40	
DHRS-...-A	Abrir	21	62	233	423	725
	Cerrar	15	55	215	390	660

## Valores característicos de la carga estática en las mordazas




Las fuerzas y momentos admisibles se refieren a un dedo. Los valores indicados incluyen la fuerza de palanca, las fuerzas debido al peso de la pieza u ocasionadas por dedos externos y, además, las fuerzas ocasionadas por

la aceleración durante la ejecución del movimiento.

Al efectuar el cálculo de los momentos debe tenerse en cuenta el punto 0 del sistema de coordenadas (guiado de los dedos).

Tamaño		10	16	25	32	40
Fuerza $F_z$ máxima admisible	[N]	30	40	75	120	200
Momento $M_x$ máximo admisible	[Nm]	0,8	1,3	3,2	6,2	14
Momento $M_y$ máximo admisible	[Nm]	0,8	1,3	3,2	6,2	14
Momento $M_z$ máximo admisible	[Nm]	0,8	1,3	3,2	6,2	14

## Momentos de inercia de la masa [ $\text{kgm}^2 \times 10^{-4}$ ]



Momento de inercia de la masa tomando como referencia el eje central. Sin dedos externos, sin carga.


Tamaño		10	16	25	32	40
DHRS-...-A		0,03	0,14	0,69	1,66	4,18
DHRS-...-A-NC		-	0,15	0,71	1,69	4,24

# Pinzas radiales DHRS

Hoja de datos

## Tiempos para abrir y cerrar [ms] con 6 bar

Sin dedos externos




Los tiempos de apertura y de cierre [ms] aquí indicados fueron medidos a temperatura ambiente, con una presión de funcionamiento de 6 bar y con la pinza sin dedos adicionales y montada en posición horizontal

(promedios). Al aplicar cargas superiores, deberá estrangularse el movimiento de los dedos. En ese caso, deberán ajustarse correspondientemente los tiempos de apertura y de cierre.


Tamaño		10	16	25	32	40
Sin dedos externos						
DHRS-...-A	Abrir	35	61	102	111	113
	Cerrar	91	63	105	119	142
DHRS-...-A-NC	Abrir	-	75	150	131	151
	Cerrar	-	43	96	88	110

## Tiempo necesario para abrir y cerrar [t] con 6 bar en función del momento de la masa de los dedos


DHRS-10




DHRS-16




DHRS-25



DHRS-32



DHRS-40




# Pinzas radiales DHRS


Hoja de datos

## Fuerza de sujeción $F_H$ por dedo en función de la presión de funcionamiento y de la palanca $x$

En el diagrama siguiente pueden determinarse las fuerzas de sujeción para pinzas en función de la presión de funcionamiento y de la palanca. El momento de sujeción no es constante a lo largo de todo el ángulo de apertura  $\rightarrow 10$ .




 Importante  
Software de diseño  
Selección de pinzas  
[www.festo.com](http://www.festo.com)




### Sujeción exterior (cerrando los dedos)


DHRS-10




DHRS-16




DHRS-25



DHRS-32



DHRS-40





# Pinzas radiales DHRS

Hoja de datos

## Fuerza de sujeción $F_H$ por dedo en función de la presión de funcionamiento y de la palanca $x$


En el diagrama siguiente pueden determinarse las fuerzas de sujeción para pinzas en función de la presión de funcionamiento y de la palanca. El momento de sujeción no es constante a lo largo de todo el ángulo de apertura  $\rightarrow 10$ .




Importante  
 Software de diseño  
 Selección de pinzas  
[www.festo.com](http://www.festo.com)

### Sujeción interior (abriendo los dedos)


DHRS-10




DHRS-16




DHRS-25



DHRS-32



DHRS-40



# Pinzas radiales DHRS


Hoja de datos

## Fuerza de sujeción $F_H$ por dedo con 6 bar, en función de la palanca $x$ y la excentricidad $a$ y $b$

Para calcular la palanca  $x$  de las pinzas excéntricas, debe aplicarse la siguiente fórmula:

$$x = \sqrt{a^2 + b^2}$$

Con el valor  $x$  calculado, en los diagramas (→ 8/9) se puede leer la fuerza de sujeción  $F_H$ .




### Ejemplo de cálculo

Valores conocidos:  
 Distancia  $a = 25$  mm  
 Distancia  $b = 20$  mm  
 Incógnita:  
 Fuerza de sujeción con 6 bar  
 con una pinza DHRS-16,  
 utilizada como pinza de sujeción  
 exterior


Forma de proceder:  
 Cálculo de la palanca  $x$   
 $x = \sqrt{25^2 + 20^2}$   
 $x = 32$  mm

Según el diagrama (→ 8), la fuerza de sujeción es de  $F_H = 8$  N.



### Momento $M$ en función del ángulo de apertura $\alpha$


El momento no es constante a lo largo de todo el ángulo debido al principio de funcionamiento de las mordazas. En el diagrama consta el porcentaje disponible en todo momento. Significado de un ángulo de  $0^\circ$ : Mordazas en posición paralela.



# Pinzas radiales DHRS

Hoja de datos

## Momento de amortiguación $M_F$ en función del ángulo de abertura $\alpha$



## Determinación de las fuerzas de sujeción reales $M_{incógn.}$ para DHRS-...-NC en cada caso específico

Las pinzas radiales con muelle incorporado tipo DHRS-...-NC (elemento de aseguramiento de la fuerza de sujeción normalmente abierto) pueden utilizarse de las siguientes maneras:

- Pinzas de simple efecto
- Pinzas con amplificación de la fuerza de sujeción
- Pinzas con seguro de la fuerza de fijación

Para calcular las fuerzas de sujeción disponibles  $M_{incóg.}$  (por dedo) deberán combinarse los datos correspondientes relacionados con

la fuerza de sujeción  $F_H$  (→ 8/9), evolución del momento (→ 10) y la fuerza del muelle  $M_F$  (→ 11).

$$M_{incógn.} = F_H * x * M \text{ [%]}$$

$M_{incógn.}$  Fuerza de sujeción  
 $F_H$  Fuerza de sujeción  
 $x$  Palanca  
 $M$  Evolución del momento

## Aplicación

Simple efecto

Apoyo de la fuerza de sujeción

Muelle de aseguramiento de la fuerza de fijación

- Sujeción con la fuerza del muelle:  
 $M_{incógn.} = M_F$
- Sujeción con presión:  
 $M_{incógn.} = M_{Gr} - M_F$

- Sujeción con presión y la fuerza del muelle:  
 $M_{incógn.} = M_{Gr} + M_F$


- Sujeción con la fuerza del muelle:  
 $M_{incógn.} = M_F$

# Pinzas radiales DHRS

Hoja de datos

**Dimensiones**

Datos CAD disponibles en [www.festo.com](http://www.festo.com)



- 1 Conexión de aire comprimido, abrir
- 2 Conexión de aire comprimido, cerrar
- 3 Ranura para detectores de posición
- 4 Casquillos para centrar ZBH (2 unidades incluidas en el suministro)

Tamaño	B1	B2 <sup>1)</sup>	B3	B4	B5	D1	D2	D3	D4	D5
[mm]	±0,05				+0,03/ +0,01	∅ H8	∅ +0,1	∅ H8/h7	∅	
10	14	2	2	8,5	6,5	2	2,4	5	7	M2,5
16	19	-	5,8	14	10	2	2,5	5	-	M3
25	29,5	-	8,75	15	13	3	3,3	7	9	M4
32	38	-	11	16	14	4	5,1	9	15	M5
40	49	-	11	24	20	5	6,4	12	15	M6

Tamaño	D6	D7	EE	H1	H2	H3	H4	H5	H6
[mm]		∅					±0,25	±0,2	±0,05
10	M3	3,2	M3	60,8	46	30,8	42,25	13,8	14,95
16	M3	3,2	M3	88,2	70,5	49	73,70	16,5	19,7
25	M4	5,3	M5	107,2	84	57	89,45	21,2	24,95
32	M6	6,4	G1/8	128,5	96,2	65	103,5	29,5	32
40	M8	10,3	G1/8	140	108,4	71,5	108,7	29,5	33,7

1) Tolerancia del taladro para centrar ±0,02 mm, tolerancia del taladro roscado ±0,1 mm

# Pinzas radiales DHRS

Hoja de datos

Tamaño	H7	H8	H9	H10 <sup>2)</sup>	H11	H12	H13	L1	L2 <sup>1)</sup>	L3
[mm]	-0,1							±0,05		±0,02
10	6,25	4	8	12,3	8,8	16	7	24	15	12,4
16	7	4	8	7,5	12,25	23	7	33,4	16	17
25	10,25	5,25	10,5	7,5	11,8	31	9	44	25	22,2
32	14	7	14	11	20	25	15	51	29	25,8
40	13,8	8	16	17,5	9	46	15	59	33	30

Tamaño	L4	L5	L6	L7	T1	T2	T3	T4	T5	W1	W2
[mm]		±0,05			+0,1	+1	+0,5		-0,3	±2°	+3°
10	12	4	0,5	5	1,2	mediante	3,5	11,6	1,2	90	2
16	21	4	1	6	1,2	5,8	4,5	16	1,2	90	2
25	23,2	6	1	8	1,6	6,4	4,5	21	1,4	90	2
32	24,8	8	1	10	2,1	12,9	6,5	24	1,9	90	2
40	29,6	10	1	12	2,6	13,4	6	28,4	2,4	90	2

- 1) Tolerancia del taladro para centrar ±0,02 mm, tolerancia del taladro roscado±0,1 mm  
 2) Tolerancia del taladro para centrar: -0,05 mm, tolerancia del taladro roscado±0,1 mm

Referencias				
Tamaño	Doble efecto		De simple efecto o con aseguramiento de la fuerza de sujeción	
	Sin muelle de compresión		Al cerrar	
[mm]	Nº art.	Tipo	Nº art.	Tipo
10	1310159	DHRS-10-A	-	
16	1310160	DHRS-16-A	1310161	DHRS-16-A-NC
25	1310162	DHRS-25-A	1310163	DHRS-25-A-NC
32	1310164	DHRS-32-A	1310165	DHRS-32-A-NC
40	1310166	DHRS-40-A	1310167	DHRS-40-A-NC





# Pinzas radiales DHRS

Accesorios

**Conjunto de adaptadores  
HMSV, HAPG, HAPS, HMVA**

Material:  
Aleación de aluminio  
No contiene cobre (exteriormente) ni  
PTFE  
Conformidad con RoHS

 **Importante**  
El conjunto incluye la conexión específica para el montaje, así como el material de fijación necesario.

Combinaciones admisibles de actuador y pinza, con conjunto de adaptación					Datos CAD disponibles en → <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a>		
Combinación	Accionamiento	Pinzas	Posibilidades de montaje		Conjunto adaptador		
			Tamaño	Tamaño	CRC <sup>1)</sup>	Nº art.	Tipo
	DGSL	DHRS			HMSV		
	8, 10	10	■	■	2	548784	HMSV-54
	12, 16	16	■	■		548785	HMSV-55
	20, 25	25, 32	■	■		548786	HMSV-56
	SLT	DHRS			HAPS		
	10	10	■	–	2	178448	HAPS-2
	16	16	■	–		178449	HAPS-3
	20	25	■	–		178450	HAPS-4
	25	32	■	–		178451	HAPS-5
	DPZ	DHRS			HAPG		
	10, 16	16	■	–	2	163250	HAPG-1
	16	25	■	–		163251	HAPG-2
	20	25	■	–		163252	HAPG-3
	25, 32	32	■	–		163253	HAPG-4
	HMP	DHRS			HMSV		
	Montaje directo						
	16, 20	16	■	■	2	177666	HMSV-20
	16, 20, 25	25	■	■		177761	HMSV-21
	16, 20, 25, 32	32	■	■		177762	HMSV-22
	25	40	■	■		177763	HMSV-23
	32	40	■	■		177764	HMSV-24
	Fijación por cola de milano						
	16, 20	16	■	■	2	177767	HMSV-27
	16, 20, 25	25	■	■		177768	HMSV-28
	16, 20, 25, 32	32	■	■		177769	HMSV-29
	25	40	■	■		177770	HMSV-30
32	40	■	■	178211		HMSV-31	

1) Clase de resistencia a la corrosión 2 según norma de Festo 940 070  
Válida para piezas expuestas a moderado peligro de corrosión. Piezas exteriores en contacto directo con sustancias usuales en entornos industriales, tales como disolventes, detergentes o lubricantes, con superficies principalmente decorativas.

# Pinzas radiales DHRS

Accesorios

**Conjunto adaptador**  
HMSV, HAPG, HAPS, HMVA

Material:  
Aleación de aluminio  
No contiene cobre (exteriormente) ni  
PTFE  
Conformidad con RoHS

Importante  
El conjunto incluye la conexión específica para el montaje, así como el material de fijación necesario.

Combinaciones admisibles de actuador y pinza, con conjunto de adaptación					Datos CAD disponibles en <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a>		
Combinación	Accionamiento Tamaño	Pinzas Tamaño	Posibilidades de montaje		Conjunto adaptador		
					CRC <sup>1)</sup>	Nº art. Tipo	
DGP..., DGE..., DGEA/DHRS	DG...	DHRS				HMVA, HAPG, HMSV	
	<b>Montaje directo</b>						
	18 <sup>2)</sup> , 25 <sup>3)</sup>	10	■	■	2	196788 HMVA-DLA18/25 192706 HAPG-37-S1	
	40 <sup>3)</sup>	10	■	■		196790 HMVA-DLA40 192706 HAPG-37-S1	
	18 <sup>2)</sup> , 25 <sup>3)</sup>	16	■	■		196788 HMVA-DLA18/25 192705 HAPG-36-S1	
	40 <sup>3)</sup>	16	■	■		196790 HMVA-DLA40 192705 HAPG-36-S1	
	18 <sup>2)</sup> , 25 <sup>3)</sup>	25	■	■		196788 HMVA-DLA18/25 193922 HAPG-37-S4	
	40 <sup>3)</sup>	25	■	■		196790 HMVA-DLA40 193922 HAPG-37-S4	
	<b>Fijación por cola de milano</b>						
	18 <sup>2)</sup> , 25	16	■	■		2	196788 HMVA-DLA18/25 177767 HMSV-27
	40	16	■	■			196790 HMVA-DLA40 177767 HMSV-27
	18 <sup>2)</sup> , 25	25	■	■			196788 HMVA-DLA18/25 177768 HMSV-28
	40	25	■	■			196790 HMVA-DLA40 177768 HMSV-28
	40	32	■	■			196790 HMVA-DLA40 177769 HMSV-29
	40	40	■	■			196790 HMVA-DLA40 177770 HMSV-30

- 1) Clase de resistencia a la corrosión 2 según norma de Festo 940 070  
Válida para piezas expuestas a moderado peligro de corrosión. Piezas exteriores en contacto directo con sustancias usuales en entornos industriales, tales como disolventes, detergentes o lubricantes, con superficies principalmente decorativas.
- 2) Únicamente para DGEA-...
- 3) Únicamente para DGE.../DGP...




# Pinzas radiales DHRS

Accesorios

**Conjunto adaptador**  
HMSV, HAPG, HAPS, HMVA

Material:  
Aleación de aluminio  
No contiene cobre (exteriormente) ni  
PTFE  
Conformidad con RoHS

 **Importante**  
El conjunto incluye la conexión específica para el montaje, así como el material de fijación necesario.

Combinaciones admisibles de actuador y pinza, con conjunto de adaptación					Datos CAD disponibles en → <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a>			
Combinación	Accionamiento	Pinzas	Posibilidades de montaje		Conjunto adaptador			
			Tamaño	Tamaño	CRC <sup>1)</sup>	Nº art.	Tipo	
								
<b>DRQD/DHRS</b>	<b>DRQD-...FW</b>	<b>DHRS</b>			<b>HAPG</b>			
	6, 8, 12	10	■	■	2	187568	HAPG-34	
	16 <sup>2)</sup>	10	■	■		187566	HAPG-SD2-12	
	16 <sup>2)</sup>	16	■	■		184477	HAPG-SD2-1	
	16 <sup>2)</sup>	25	■	■		184478	HAPG-SD2-2	
	20 <sup>2)</sup>	25	■	■		184479	HAPG-SD2-3	
	20 <sup>2)</sup>	32	■	■		184480	HAPG-SD2-4	
	25 <sup>3)</sup>	25	■	■		184482	HAPG-SD2-6	
	25 <sup>3)</sup>	32	■	■		184483	HAPG-SD2-7	
	32 <sup>3)</sup>	32	■	■		184485	HAPG-SD2-9	
	32 <sup>3)</sup>	40	■	■		184486	HAPG-SD2-10	
	40, 50	40	■	■		526027	HAPG-SD2-21	
	<b>DRQD-...ZW</b>	<b>DHRS</b>				<b>HAPG</b>		
	16	16	■	■		2	163267	HAPG-18
	16	25	■	■			163268	HAPG-19
20	25	■	■	163269	HAPG-20			
20	32	■	■	163270	HAPG-21			
25	32	■	■	163271	HAPG-22			
<b>HSP/DHRS</b>	<b>HSP</b>	<b>DHRS</b>			<b>HAPG</b>			
	12	10	■	-	2	192709	HAPG-60-S1	
	16	10	■	-		540881	HAPG-70-B	
		16	16	■		-	192706	HAPG-37-S1
	25	16	■	-		540882	HAPG-71-B	
		25	25	■		-	192705	HAPG-36-S1
					540882	HAPG-71-B		
					192705	HAPG-36-S1		
					540883	HAPG-72-B		
					193922	HAPG-37-S4		
					540883	HAPG-72-B		
<b>HSW/DHRS</b>	<b>HSW</b>	<b>DHRS</b>			<b>HAPG</b>			
	12, 16	10	■	-	2	192706	HAPG-37-S1	
	12, 16	16	■	-		540882	HAPG-71-B	
							192705	HAPG-36-S1
					540882	HAPG-71-B1		

1) Clase de resistencia a la corrosión 2 según norma de Festo 940 070  
Válida para piezas expuestas a moderado peligro de corrosión. Piezas exteriores en contacto directo con sustancias usuales en entornos industriales, tales como disolventes, detergentes o lubricantes, con superficies principalmente decorativas.

2) En combinación DRQD-...E422 (paso de eje con brida).

3) En combinación DRQD-...E444 (paso de eje con brida).

# Pinzas radiales DHRS

Accesorios

**Conjunto adaptador**  
HMSV, HAPG, HAPS, HMVA

Material:  
Aleación de aluminio  
No contiene cobre (exteriormente) ni  
PTFE  
Conformidad con RoHS

Importante  
El conjunto incluye la conexión específica para el montaje, así como el material de fijación necesario.

Combinaciones admisibles de actuador y pinza, con conjunto de adaptación					Datos CAD disponibles en <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a>		
Combinación	Accionamiento Tamaño	Pinzas Tamaño	Posibilidades de montaje		Conjunto adaptador		
					CRC <sup>1)</sup>	Nº art.	Tipo
<b>DSM/DHRS</b>	DSM-...-FW	DHRS			HAPG		
	6, 8, 10	10	■	■	2	187568	HAPG-34
	DSM-...	DHRS			HAPG		
	12	16	■	■	2	163266	HAPG-17
	16	16	■	■		163267	HAPG-18
	16	25	■	■		163268	HAPG-19
	25	25	■	■		163269	HAPG-20
	25	32	■	■		163270	HAPG-21
32	32	■	■	163271		HAPG-22	
<b>DSL/DHRS</b>	DSL	DHRS			HAPG		
	16	16	■	■	2	163266	HAPG-17
	20	16	■	■		163267	HAPG-18
	20	25	■	■		163268	HAPG-19
	25	25	■	■		163269	HAPG-20
	25	32	■	■		163270	HAPG-21
	32	32	■	■		163271	HAPG-22
<b>EGSL/DHRS</b>	EGSL	DHRS			HMSV		
	35	10	■	■	2	548784	HMSV-54
	45, 55	16	■	■		1088262	HMSV-70
	75	25, 32	■	■		548785	HMSV-55
						548786	HMSV-56
<b>EGSA/DHRS</b>	EGSA	DHRS			HMSV		
	50	16	■	■	2	560017	HMSV-61
						548785	HMSV-55
	60	16	■	■		560019	HMSV-63
	60	25, 32	■	■		177666	HMSV-20
						560018	HMSV-62
						548786	HMSV-56

1) Clase de resistencia a la corrosión 2 según norma de Festo 940 070

Válida para piezas expuestas a moderado peligro de corrosión. Piezas exteriores en contacto directo con sustancias usuales en entornos industriales, tales como disolventes, detergentes o lubricantes, con superficies principalmente decorativas.



# Pinzas radiales DHRS

Accesorios

**Conjunto adaptador**  
HMSV, HAPG, HAPS, HMVA

Material:  
Aleación de aluminio  
No contiene cobre (exteriormente) ni  
PTFE  
Conformidad con RoHS

 **Importante**  
El conjunto incluye la conexión específica para el montaje, así como el material de fijación necesario.

Combinaciones admisibles de actuador y pinza, con conjunto de adaptación					Datos CAD disponibles en → <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a>		
Combinación	Accionamiento	Pinzas		Conjunto adaptador			
	Tamaño	Tamaño	Posibilidades de montaje		CRC <sup>1)</sup>	Nº art.	Tipo
							
<b>ERMB/DHRS</b>	<b>ERMB</b>	<b>DHRS</b>			<b>HAPG</b>		
	20	25	■	■	2	<b>184479</b>	<b>HAPG-SD2-3</b>
	25	25	■	■		<b>184482</b>	<b>HAPG-SD2-6</b>
	20	32	■	■		<b>184480</b>	<b>HAPG-SD2-4</b>
	25	32	■	■		<b>184483</b>	<b>HAPG-SD2-7</b>
	32	32	■	■		<b>184485</b>	<b>HAPG-SD2-9</b>
	32	40	■	■		<b>184486</b>	<b>HAPG-SD2-10</b>
<b>EHMB/DHRS</b>	<b>EHMB</b>	<b>DHRS</b>			<b>HAPG</b>		
	20	32	■	■	2	<b>184485</b>	<b>HAPG-SD2-9</b>
	20	40	■	■		<b>184486</b>	<b>HAPG-SD2-10</b>
	25, 32	40	■	■		<b>526027</b>	<b>HAPG-SD2-21</b>

1) Clase de resistencia a la corrosión 2 según norma de Festo 940 070  
Válida para piezas expuestas a moderado peligro de corrosión. Piezas exteriores en contacto directo con sustancias usuales en entornos industriales, tales como disolventes, detergentes o lubricantes, con superficies principalmente decorativas.


# Pinzas radiales DHRS

Accesorios

FESTO

Referencias						
	Para tamaño [mm]	Descripción	Peso [g]	Nº art.	Tipo	PE <sup>1)</sup>
Casquillo para centrar ZBH			Hojas de datos → Internet: zbh			
	10, 16	Para centrar la pinza después del montaje	1	189652	ZBH-5	10
	25		1	186717	ZBH-7	
	32		1	150927	ZBH-9	
	40		1	189653	ZBH-12	

1) Cantidad por unidad de embalaje

Referencias						
Tipo	Para tamaño		Peso [g]	Nº art.	Tipo	
Detector de posición SMH-S1			Hojas de datos → Internet: smh-s1			
	10		20	175712	SMH-S1-HGR10	

## Convertidor de señales / unidad de evaluación para detector de posición SMH-S1

Convertidores de señales SVE4

Verificador SMH-AE1

- Convierte señales analógicas en puntos de conmutación
- Función de conmutación libremente programable con modalidad de memorización tipo teach-in
- Comparador de valor umbral, de histéresis o de ventana
- Convierte señales analógicas en puntos de conmutación
- Con tres potenciómetros para el ajuste de tres puntos de conmutación

Referencias						
Tipo	Para tamaño	Conexión de entrada	Conexión de salida	Salida conmutada	Peso [g]	Nº art. Tipo
Convertidor de señales SVE4			Hojas de datos → Internet: sve4			
	10	Conector tipo zócalo M8x1, 4 contactos	Conector M8x1, 4 contactos	2x PNP	19	544216 SVE4-HS-R-HM8-2P-M8
				2x NPN		544219 SVE4-HS-R-HM8-2N-M8
Verificador SMH-AE1			Hojas de datos → Internet: smh-ae			
	10	Conector tipo zócalo M8x1, 4 contactos	Conector M12x1, 5 contactos	3x PNP	170	175708 SMH-AE1-PS3-M12
				3x NPN		175709 SMH-AE1-NS3-M12

Referencias: Cables						Hojas de datos → Internet: nebu
	Conexión eléctrica en el lado izquierdo	Conexión eléctrica en el lado derecho	Longitud del cable [m]	Nº art.	Tipo	
Conexión entre el detector de posición y el convertidor de señales / verificador						
	Conector tipo zócalo M8x1, 4 contactos	Conector recto tipo clavija M8x1, 4 contactos	2,5	554035	NEBU-M8G4-K-2.5-M8G4	
Conexión entre el verificador y la unidad de control						
	Conector recto tipo zócalo M12x1, 5 contactos	Cable de cinco hilos, extremo abierto	2,5	541330	NEBU-M12G5-K-2.5-LE5	
			5	541331	NEBU-M12G5-K-5-LE5	


## Pinzas radiales DHRS

Accesorios

**FESTO**

Referencias: Cables				Hojas de datos → Internet: nebu	
	Conexión eléctrica en el lado izquierdo	Conexión eléctrica en el lado derecho	Longitud del cable [m]	Nº art.	Tipo
Conexión entre el convertidor de señales y la unidad de control					
	Conector tipo zócalo M8x1, 4 contactos	Cable de cuatro hilos, extremo abierto	2,5	541342	NEBU-M8G4-K-2.5-LE4
			5	541343	NEBU-M8G4-K-5-LE4
	Conector acodado tipo zócalo M8x1, 4 contactos	Cable de cuatro hilos, extremo abierto	2,5	541344	NEBU-M8W4-K-2.5-LE4
			5	541345	NEBU-M8W4-K-5-LE4

Detectores de posición para tamaños 16 ... 40						
Referencias: Detectores para ranura en T, magnetorresistivo						
Hojas de datos → Internet: smt						
	Tipo de fijación	Conexión eléctrica Sentido de la salida de la conexión	Salida conmutada	Longitud del cable [m]	Nº art.	Tipo
Contacto normalmente abierto						
	Introducción a lo largo de la ranura	Cable trifilar, transversal	PNP	2,5	547859	SMT-8G-PS-24V-E-2,5Q-OE
		Conector tipo clavija M8x1 de 3 contactos, transversal		0,3	547860	SMT-8G-PS-24V-E-0,3Q-M8D

Detectores de posición para tamaños 16 ... 40						
Referencias: Transmisores de posiciones para ranura en T						
Hojas de datos → Internet: smat						
	Tipo de fijación	Conexión eléctrica Sentido de la salida de la conexión	Salida analógica	Longitud del cable [m]	Nº art.	Tipo
	Montaje en la ranura desde la parte superior	Conector tipo clavija M8x1 de 3 contactos, transversal	0 ... 10 [V]	0,3	553744	SMAT-8M-U-E-0,3-M8D

 **Importante**

**Funcionamiento:**  
El transmisor de posiciones detecta de manera continua la posición del émbolo. Dispone de una salida analógica con una señal de salida proporcional a la posición del émbolo.

Referencias: Cables				Hojas de datos → Internet: nebu	
	Conexión eléctrica en el lado izquierdo	Conexión eléctrica en el lado derecho	Longitud del cable [m]	Nº art.	Tipo
	Conector tipo zócalo M8x1, 3 contactos	Cable trifilar, extremo abierto	2,5	541333	NEBU-M8G3-K-2.5-LE3
			5	541334	NEBU-M8G3-K-5-LE3
	Conector acodado tipo zócalo M8x1, 3 contactos	Cable trifilar, extremo abierto	2,5	541338	NEBU-M8W3-K-2.5-LE3
			5	541341	NEBU-M8W3-K-5-LE3