

Parallelgreifer HGPP, präzise


FESTO



Parallelgreifer HGPP, präzise

Merkmale

FESTO



Auf einen Blick

- Flexible Einsatzmöglichkeiten durch Variantenvielfalt:
 - Doppeltwirkender Kolbenantrieb HGPP-...-A.
 - Druckfedern zur Unterstützung oder Sicherung der Greifkräfte oder bei der Nutzung nur eines Druckluftanschlusses als einfachwirkender Greifer verwendbar.
 - Höchste Präzision der Greifbackenführung.
 - Variable Greifrichtung
 - Außengreifen
 - Innengreifen
 - Vielfältige Druckluftanschlüsse
 - Integrierte Abfrage-Elektronik
 - Adaptierbare Näherungsschalter mit Schaltfahnen
 - Hohe Flexibilität durch vielseitige Befestigungs-, Montage- und Anwendungsmöglichkeiten
 - Antriebe
 - Extern adaptierbare Greiffinger
 - Niederhalter
- 1** Druckfederwirkung Greifbacken schließend: HGPP-...-G2

2 Druckfederwirkung Greifbacken öffnend: HGPP-...-G1

3 Synchronisationselement

4 Spielfrei eingestellte Wälzführung

Hinweis
 Auslegungssoftware
 Greiferauswahl
 → www.festo.com


Parallelgreifer HGPP, präzise

Merkmale


FESTO

Vielfältige Druckluftanschlüsse und Befestigungsmöglichkeiten

Druckluftanschluss direkt von vorne,
Direktbefestigung von oben




Druckluftanschluss über Adapterplatte von unten,
Direktbefestigung von oben



- 1 Parallelgreifer
- 2 Druckluftanschluss öffnen
- 3 Druckluftanschluss schließen
- 4 Befestigungsschrauben
- 5 Passstifte
- 6 O-Ringe
- 7 Platte (kundenspezifische Eigenfertigung)


Anwendungsmöglichkeiten (kundenspezifische Eigenfertigung)

Anbau von externen Greiffingern






- 1 Parallelgreifer
- 2 Greiffinger
- 3 Befestigungsschrauben
- 4 Passstifte
- 5 Niederhalter

Einsatz als Niederhalter



- Hinweis

Diese Greifer sind nicht für nachfolgende oder ähnliche Anwendungsbeispiele ausgelegt:




Parallelgreifer HGPP, präzise

Systembeispiel

FESTO

Systemprodukt für die Handhabungs- und Montagetechnik




Systemelemente und Zubehör		
	Beschreibung	→ Seite/Internet
1	Antriebe	vielfältige Kombinationsmöglichkeiten innerhalb der Handhabungs- und Montagetechnik
2	Greifer	vielfältige Variationsmöglichkeiten innerhalb der Handhabungs- und Montagetechnik
3	Adapter	für Verbindungen Antrieb/Antrieb und Antrieb/Greifer
4	Basiselemente	Profile und Profilverbindungen sowie Verbindungen Profil/Antrieb
5	Installationselemente	zur übersichtlichen und sicheren Führung von elektrischen Kabeln und Schläuchen
-	Achsen	vielfältige Kombinationsmöglichkeiten innerhalb der Handhabungs- und Montagetechnik
-	Motoren	Servo- und Schrittmotoren, mit oder ohne Getriebe

Parallelgreifer HGPP, präzise

Peripherieübersicht und Typenschlüssel

FESTO

Peripherieübersicht



Zubehör		Beschreibung	→ Seite/Internet
1	Verbindungsleitung NEBU	• Verbindung zwischen Signalwandler und Steuerung	20
2	Verbindungsleitung NEBU	• Verbindung zwischen Positionssensor und Signalwandler	20
3	Signalwandler SVE	• zur Signalauswertung für Positionssensor SMH-S1	20
4	Positionssensor SMH-S1	• integrierbar im Greifer	20
5	Näherungsschalter SIES-Q5B	• mit Befestigungswinkel HGPP-HWS-Q5 montierbar	19
6	Befestigungswinkel HGPP-HWS-Q5	• zur Befestigung von Näherungsschalter SIES-Q5B, bestehend aus 1 Halter und 1 Schaltfahne mit Befestigungsschrauben	19
7	Gewindestift	• zur Befestigung des Näherungsschalters SMH-S1	–
–	Adapterbausatz DHAA, HMSV, HAPG, HMVA	• Verbindungen Antrieb/Greifer	15

Typenschlüssel


		HGPP	–	16	–	A	–	G1
Typ								
HGPP	Parallelgreifer							
Baugröße								
Positionserkennung								
A	für Näherungsschalter							
Greifkraftsicherung								
G1	öffnend							
G2	schließend							

Parallelgreifer HGPP, präzise

Datenblatt

FESTO

Funktion
Doppeltwirkend
HGPP-...-A



Einfachwirkend oder
mit Greifkraftsicherung ...
... öffnend HGPP-...-G1



... schließend HGPP-...-G2



-  - Baugröße
10 ... 32 mm

-  - Gesamthub
4 ... 25 mm

-  - www.festo.com

Verschleißteilsätze
→ Seite 14

-  - Reparaturservice



Allgemeine Technische Daten						
Baugröße	10	12	16	20	25	32
Konstruktiver Aufbau	Zahnstange/Ritzel					
Funktionsweise	doppeltwirkend					
Greiferfunktion	parallel					
Anzahl der Greifbacken	2					
Max. Masse pro Greiffinger ¹⁾	[g]	< 50	< 100	< 150	< 200	< 250
Hub pro Greifbacken	[mm]	2	2,5	5	7,5	10
Pneumatischer Anschluss	M3		M5			G1/8/M5 ²⁾
Wiederholgenauigkeit ³⁾	[mm]	< 0,02	< 0,015		< 0,01	< 0,02
Max. Austauschgenauigkeit	[mm]	0,2				
Max. Greifbackenspiel	[mm]	0				
Max. Greifbackenwinkelspiel	[°]	0				
Max. Arbeitsfrequenz	[Hz]	4				
Mittenzentrierengenauigkeit	[mm]	< Ø 0,05				
Positionserkennung	für Näherungsschalter					
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung und Passstift					
	mit Innengewinde und Passstift					

1) Gilt für ungedrosselten Betrieb

2) Druckluftanschluss seitlich G3/8; Druckluftanschluss Boden M5

3) Streuung der Endlagenstellung unter konstanten Einsatzbedingungen bei 100 aufeinanderfolgenden Hüb in Bewegungsrichtung der Greifbacken

- Hinweis: Dieses Produkt entspricht ISO 1179-1 und ISO 228-1.

Betriebs- und Umweltbedingungen			
Min. Betriebsdruck	HGPP-...-A	[bar]	2
	HGPP-...-G...		5
Max. Betriebsdruck		[bar]	8
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]		
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)		
Umgebungstemperatur ¹⁾	[°C]	+5 ... +60	
Korrosionsbeständigkeit KBK ²⁾		2	

1) Einsatzbereich der Näherungsschalter beachten

2) Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 2 nach Festo Norm FN 940070

Mäßige Korrosionsbeanspruchung. Innenraumanwendung bei der Kondensation auftreten darf. Außenliegende sichtbare Teile mit vorrangig dekorativer Anforderung an die Oberfläche, die in direktem Kontakt zur umgebenden industriellen Atmosphäre stehen.

Parallelgreifer HGPP, präzise


Datenblatt

FESTO

Gewichte [g]						
Baugröße	10	12	16	20	25	32
HGPP-...-A	126	172	315	604	884	1408
HGPP-...-G1	127	173	316	611	910	1438
HGPP-...-G2	127	173	317	615	898	1427

Werkstoffe


Funktionsschnitt



Parallelgreifer


1	Gehäuse	Aluminium, eloxiert
2	Greifbacken	Aluminium, vernickelt
3	Abdeckkappe	Polyacetal
4	Deckel	Aluminium, eloxiert
–	Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS-konform

Greifkraft [N] bei 6 bar



Baugröße	10	12	16	20	25	32
Greifkraft pro Greifbacken						
öffnen	40	58	102	170	250	415
schließen	40	58	102	170	250	415
Gesamtgreifkraft						
öffnen	80	116	204	340	500	830
schließen	80	116	204	340	500	830

Belastungskennwerte pro Greifbacken



Die angegebenen zulässigen Kräfte und Momente beziehen sich auf einen Greifbacken. Die angegebenen Werte beinhalten den Hebelarm, zusätzliche Gewichtskräfte durch das Werkstück bzw. durch externe Greiffinger

und auftretende Beschleunigungskräfte während der Bewegung. Für die Berechnung der Momente ist die 0-Lage des Koordinatensystems (Drehpunkt der Greifbacken) zu berücksichtigen.

Desweiteren wurden die max. zulässigen, auf das Gehäuse übertragbaren, Kräfte eingetragen, welche z. B. beim Einpressvorgang über einen Niederhalter aufgenommen werden können.


Baugröße	10	12	16	20	25	32
Max. zulässige Kraft $F_{Z\text{Greifbacken}}$ [N]	40	70	130	220	380	720
Max. zulässige Kraft $F_{Z\text{Gehäuse}}$ [N]	200	400	600	800	1000	1200
Max. zulässiges Moment M_x [Nm]	2	4,5	9	18	32	50
Max. zulässiges Moment M_y [Nm]	2	4,5	9	18	32	50
Max. zulässiges Moment M_z [Nm]	2	4,5	9	18	32	50

Parallelgreifer HGPP, präzise

Datenblatt

FESTO

Massenträgheitsmomente [kgm²×10⁻⁴]





Massenträgheitsmoment
[kgm²×10⁻⁴] der Parallelgreifer
bezogen auf die Mittelachse im
unbelasteten Bauzustand.

Baugröße	10	12	16	20	25	32
HGPP-...-A	0,43	0,73	2,39	6,22	16,68	38,34
HGPP-...-G1	0,45	0,76	2,58	6,71	17,45	39,21
HGPP-...-G2	0,43	0,74	2,45	6,27	16,85	38,63

Öffnungs- und Schließzeiten [ms] bei 6 bar

ohne externe Greiffinger

mit externen Greiffingern



Die angegebenen Öffnungs- und Schließzeiten [ms] wurden bei Raumtemperatur, 6 bar Betriebsdruck und bei senkrecht eingebautem Greifer ohne zusätzliche Greiffinger gemessen. Durch den Anbau von externen Greiffingern wird die zu bewegende Masse [g] erhöht. Dies bedeutet, daß sich zugleich die kinetische Energie erhöht, welche aus der Masse der Greiffinger und der Geschwindigkeit bestimmt wird. Wird die zulässige kinetische Energie überschritten, können verschiedene Bauteile des Greifers zerstört

werden. Diese Zerstörung tritt dann ein, wenn die bewegte Masse in der Endlage aufschlägt und die Dämpfung nur zum Teil in der Lage ist, die kinetische Energie in potentielle und Wärmeenergie umzuwandeln. Daraus wird ersichtlich, daß die angegebene max. zulässige Masse pro Greiffinger unbedingt nachgeprüft und eingehalten werden muß. Für höhere Massen müssen die Greifer gedrosselt werden. Öffnungs- und Schließzeiten sind dann entsprechend einzustellen.

Baugröße		10	12	16	20	25	32
Ohne externe Greiffinger							
HGPP-...-A	öffnen	22	27	40	44	64	76
	schließen	34	40	53	59	92	110
HGPP-...-G1	öffnen	24	30	34	45	58	64
	schließen	95	70	70	92	164	173
HGPP-...-G2	öffnen	26	37	57	62	105	103
	schließen	32	40	46	58	90	101
Mit externen Greiffingern (in Abhängigkeit der Masse pro Greiffinger)							
HGPP	100 g	100	–	–	–	–	–
	200 g	200	100	50	–	–	–
	300 g	300	200	100	50	100	–
	400 g	–	300	200	100	150	100
	500 g	–	–	300	200	200	150
	600 g	–	–	–	–	300	250


Parallelgreifer HGPP, präzise

Datenblatt


FESTO

Greifkraft F_H pro Greifbacken in Abhängigkeit vom Betriebsdruck und dem Hebelarm x


Aus den nachfolgenden Diagrammen können die Greifkräfte in Abhängigkeit vom Betriebsdruck und vom Hebelarm für die verschiedenen Baugrößen ermittelt werden.




HGPP-10-A




HGPP-12-A




HGPP-16-A




HGPP-20-A



HGPP-25-A



HGPP-32-A




Parallelgreifer HGPP, präzise



Datenblatt

FESTO


Federkraft F_F in Abhängigkeit von der Greiferbaugröße und der Gesamthublänge l



Greifkraftsicherung öffnend:
aus dem nachfolgenden Diagramm können die Federkräfte F_F der Parallelgreifer HGPP-...-G1 ermittelt werden.



Greifkraftsicherung schließend:
aus dem nachfolgenden Diagramm können die Federkräfte F_F der Parallelgreifer HGPP-...-G2 ermittelt werden.



Ermittlung der tatsächlichen Greifkräfte für HGPP-...-G1 und HGPP-...-G2 in Abhängigkeit des Einsatzfalles

Die Parallelgreifer mit eingebauter Feder, können je nach Bedarf wie folgt eingesetzt werden:

- Einfachwirkende Greifer
- Greifer mit Greifkraftunterstützung und
- Greifer mit Greifkraftsicherung

Zur Berechnung der zur Verfügung stehenden Greifkräfte F_{Gr} (pro Greifbacken) müssen die Daten aus der Greifkraft (F_H) und

Federkraft (F_F) entsprechend kombiniert werden.

Einsatzfall

Die resultierende Greifkraft F_{Gr} in Abhängigkeit des Einsatzfalles ist von der Greifrichtung (außen-/innengreifend) und der Greiferbauform (mit/ohne Rückstellfeder) abhängig. Die Federkraft wird entsprechend der Bauform und Greifrichtung ergänzt.

Einfachwirkend

- Greifen mit Federkraft:
 $F_{Gr} = F_F$
- Greifen mit Druckkraft:
 $F_{Gr} = F_H - F_F$

Greifkraftunterstützung

- Greifen mit Druck- und Federkraft:
 $F_{Gr} = F_H + F_F$

Greifkraftsicherung

- Greifen mit Federkraft:
 $F_{Gr} = F_F$


		Druckbeaufschlagt (in Greifrichtung)	Drucklos
HGPP-...-A	Innengreifend	$F_{Gr} = F_H$	$F_{Gr} = 0$
	Außengreifend	$F_{Gr} = F_H$	$F_{Gr} = 0$
HGPP-...-G1	Innengreifend	$F_{Gr} = F_H + F_F$	$F_{Gr} = F_F$
	Außengreifend	$F_{Gr} = F_H - F_F$	$F_{Gr} = 0$
HGPP-...-G2	Innengreifend	$F_{Gr} = F_H - F_F$	$F_{Gr} = 0$
	Außengreifend	$F_{Gr} = F_H + F_F$	$F_{Gr} = F_F$

Parallelgreifer HGPP, präzise

Datenblatt

FESTO

Greifkraft F_H pro Greifbacken bei 6 bar in Abhängigkeit vom Hebelarm x und der Exzentrizität y



Aus den nachfolgenden Diagrammen können die Greifkräfte bei 6 bar in Abhängigkeit von einem exzentrischen Kraftangriff und dem maximal zulässigen außermittigen Kraftangriffspunkt für die verschiedenen Baugrößen ermittelt werden.

Berechnungsbeispiel

Gegeben:

Greifer HGPP-12-A

Hebelarm $x = 20$ mm

Exzentrizität $y = 22$ mm

Gesucht:


Greifkraft bei 6 bar

Vorgehensweise:


- Ermittlung des Schnittpunktes xy zwischen Hebelarm x und Exzentrizität y im Diagramm für HGPP-12-A
- Einzeichnen eines Kreisbogens (Mittelpunkt im Ursprung) durch den Schnittpunkt xy
- Ermittlung des Schnittpunktes zwischen Kreisbogen und x -Achse

Ergebnis:


Greifkraft = ca. 55 N




HGPP-10-A




HGPP-12-A




HGPP-16-A




HGPP-20-A



HGPP-25-A



HGPP-32-A




Parallelgreifer HGPP, präzise

Datenblatt

FESTO

Abmessungen

Download CAD-Daten → www.festo.com



Befestigungsbeispiel für direkte Druckluftführung

- | | | | |
|---|--|---|--|
| 1 Druckluftanschluss öffnen | 5 Greifbacken geschlossen | 9 O-Ring für Parallelgreifer: | 10 Gewindestift zur Befestigung |
| 2 Druckluftanschluss schließen | 6 Bohrung für Positionssensor SMH-S1 | HGPP-10: $\varnothing 5,5 \times 1,5$ | des Positionssensor SMH-S1 |
| 3 Bohrung für Passstift (Passstifte sind nicht im Lieferumfang enthalten) | 7 Parallelgreifer | HGPP-12: $\varnothing 5,5 \times 1,5$ | 11 Gewinde zur Befestigung von Befestigungswinkel HGPP-HWS-Q5 |
| 4 Greifbacken offen | 8 Adapter (z. B. kundenspezifische Eigenfertigung) | HGPP-16: $\varnothing 8,13 \times 1,78$ | 12 Druckluftanschlüsse am Boden im Auslieferungszustand verschlossen |
| | | HGPP-20: $\varnothing 8,13 \times 1,78$ | |
| | | HGPP-25: $\varnothing 8,13 \times 1,78$ | |
| | | HGPP-32: $\varnothing 8,13 \times 1,78$ | |
| | | (Nicht im Lieferumfang enthalten) | |

Parallelgreifer HGPP, präzise

Datenblatt

FESTO

Baugröße	B1	B2	B3	B4 $\pm 0,02^{1)}$ $\pm 0,1^{2)}$	B5	B6	B7	D1	D2 $\varnothing$ $\pm 0,1$
[mm]	$\pm 0,3$	$\pm 0,1$	$\pm 0,05$		$\pm 0,02$	$\pm 0,1$	$\pm 0,1$		
10	33	26	6,5	27	8	12,5	27	M4	3,3
12	38	29,5	6,5	30	8	12,5	30	M4	3,3
16	42	30,5	8,5	32	10	16	32	M4	3,3
20	48	36,5	10	40	12	20	40	M5	4,2
25	55	42	12	45	15	25	45	M6	5,1
32	62	45	14	52	18	30	52	M6	5,1

Baugröße	D3 $\varnothing$ H8	D4	D5 $\varnothing$ H8	D6	D7	D8 $\varnothing$ H11	EE	EE1	H1
[mm]									
10	3	M3	2	M2	M3	9	M3	M3	32,7 $\pm 0,15$
12	3	M3	2	M2	M3	9	M3	M3	37 $\pm 0,3/-0,1$
16	3	M3	2,5	M2	M3	12,1	M5	M5	42,5 $\pm 0,4/-0,1$
20	3	M4	3	M2	M3	12,1	M5	M5	55,5 $\pm 0,4/-0,1$
25	5	M5	4	M2	M3	12,1	M5	M5	57,5 $\pm 0,15$
32	5	M6	5	M2	M4	12,1	M5	G1/8	68,6 $\pm 0,15$

Baugröße	H2	H3	H4	H5	H6	H7	L1	L2	L3	L4
[mm]	$\pm 0,1$		$\pm 0,1$	$\pm 0,02$	$\pm 0,12$	$-0,3$	$\pm 0,5$	$\pm 0,5$	$\pm 0,25$	$\pm 0,05$
10	31,4	8,9 $\pm 0,25$	3,7	2	2,6	28,7	62	58	56	47,4
12	35,5	8,5 $\pm 0,3$	4,7	2	5	32,7	67	62	60	51,4
16	40,9	8,3 $\pm 0,2$	6,8	3	5	37,1	98	88	86	76
20	53,48	15,5 $\pm 0,2$	8	3	7	48,5	120	105	103	92
25	56	12,5 $\pm 0,25$	7,5	4	8	51	163	143	139,4	127,4
32	67	12,5 $\pm 0,25$	11	5	9	60,5	197,4	172,4	169,4	155,4

Baugröße	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	T1
[mm]	$\pm 0,05$	$\pm 0,1$		$\pm 0,1$	$\pm 0,02$	$\pm 0,05$	$\pm 0,1$	$\pm 0,05$	
10	5	27	6	6	13,5	7,5	15	4	8
12	4	30	6	6,5	14	8,5	18	4	8
16	6,5	40	6	12	17,5	11,5	24	6,5	10
20	7,5	40	8	18	21	13,5	26	7,5	12
25	12	45	9	22	29,8	17	28	12	12
32	15	52	9	27	33,5	20	35	15	12

Baugröße	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10
[mm]								$\pm 0,1$	
10	14,85	6	8	5	4	6	3,8	1	3
12	16	6	7,5	5	4	6	5,5	1	3
16	19,5	7	8	6	4,5	6	5	1,3	4
20	28,5	7	10	8	7	8	6	1,3	7
25	27	10	10	8	8	10	6	1,3	8
32	34,5	10	10	10	10	10	8	1,3	8

1) Für Passbohrung

2) Für Gewinde und Durchgangsbohrung

· Hinweis: Dieses Produkt entspricht ISO 1179-1 und ISO 228-1.

Parallelgreifer HGPP, präzise

Datenblatt

FESTO

Bestellangaben					
Baugröße [mm]	Doppeltwirkend ohne Druckfeder Teile-Nr. Typ		Einfachwirkend oder mit Greifkraftsicherung		
			öffnend Teile-Nr. Typ	schließend Teile-Nr. Typ	
10	525658	HGPP-10-A	525659	HGPP-10-A-G1	525660 HGPP-10-A-G2
12	187867	HGPP-12-A	187868	HGPP-12-A-G1	187869 HGPP-12-A-G2
16	187870	HGPP-16-A	187871	HGPP-16-A-G1	187872 HGPP-16-A-G2
20	187873	HGPP-20-A	187874	HGPP-20-A-G1	187875 HGPP-20-A-G2
25	525661	HGPP-25-A	525662	HGPP-25-A-G1	525663 HGPP-25-A-G2
32	525664	HGPP-32-A	525665	HGPP-32-A-G1	525666 HGPP-32-A-G2

Bestellangaben – Verschleißteilsätze		
Baugröße [mm]	Teile-Nr. Typ	
10	673172	HGPP-10
12	673173	HGPP-12
16	673174	HGPP-16
20	673175	HGPP-20
25	673176	HGPP-25
32	673177	HGPP-32

Parallelgreifer HGPP, präzise



Zubehör

FESTO

Adapterbausatz HAPG

Werkstoff:
Aluminium-Knetlegierung
Kupfer- und PTFE-frei
RoHS konform

 Hinweis
Der Bausatz beinhaltet die individuelle Befestigungsschnittstelle sowie das notwendige Befestigungsmaterial.

Zulässige Antrieb/Greifer-Kombinationen mit Adapterbausatz					Download CAD-Daten → www.festo.com		
Kombination	Antrieb	Greifer		Adapterbausatz			
	Baugröße	Baugröße	Montagemöglichkeit		KBK ¹⁾	Teile-Nr.	Typ
							
DGSL/HGPP	DGSL	HGPP			HAPG		
	8, 10	10	■	■	2	529017	HAPG-57
	12, 16	10	■	■		529018	HAPG-58
	12, 16	12	■	■		191266	HAPG-48
	20, 25	12	■	■		191267	HAPG-49
	20, 25	16	■	■		191269	HAPG-51
	20, 25	20	■	■		191270	HAPG-52
SLT/HGPP	SLT	HGPP			HAPG		
	10	10	■	—	2	529017	HAPG-57
	16	10	■	—		529018	HAPG-58
	16	12	■	—		191266	HAPG-48
	20	12	■	—		191267	HAPG-49
	20	16	■	—		191268	HAPG-50
	25	16	■	—		191269	HAPG-51
	25	20	■	—		191270	HAPG-52

- 1) Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 2 nach Festo Norm FN 940070
Mäßige Korrosionsbeanspruchung. Innenraumanwendung bei der Kondensation auftreten darf. Außenliegende sichtbare Teile mit vorrangig dekorativer Anforderung an die Oberfläche, die in direktem Kontakt zur umgebenden industrietypischen Atmosphäre stehen.

Parallelgreifer HGPP, präzise



Zubehör

FESTO

Adapterbausatz
HAPG, HMSV, HMVA, DHAA

Werkstoff:
Aluminium-Knetlegierung
Kupfer- und PTFE-frei
RoHS konform

 Hinweis
Der Bausatz beinhaltet die individuelle Befestigungsschnittstelle sowie das notwendige Befestigungsmaterial.

Zulässige Antrieb/Greifer-Kombinationen mit Adapterbausatz					Download CAD-Daten → www.festo.com		
Kombination	Antrieb	Greifer		Adapterbausatz			
	Baugröße	Baugröße	Montagemöglichkeit		KBK ¹⁾	Teile-Nr.	Typ
							
DGP..., DGE..., DGEA/HGPP	DG...	HGPP			HAPG, HMSV, HMVA		
	18 ²⁾ , 25 ³⁾	12	■	■	2	196788	HMVA-DLA18/25
						191262	HAPG-44
						177649	HMSV-3
	18 ²⁾ , 25 ³⁾	16	■	■		196788	HMVA-DLA18/25
						191263	HAPG-45
						177649	HMSV-3
	40 ³⁾	16	■	■		196790	HMVA-DLA40
						191264	HAPG-46
						177653	HMSV-7
	40 ³⁾	20	■	■		196790	HMVA-DLA40
						191265	HAPG-47
						177653	HMSV-7
	40 ³⁾	25	■	■	196790	HMVA-DLA40	
				529019	HAPG-59		
				177653	HMSV-7		
	40 ³⁾	32	■	■	196790	HMVA-DLA40	
				529020	HAPG-61		
				177653	HMSV-7		
DRRD/HGPP	DRRD	HGPP			DHAA		
	16	10	■	■	2	2157955	DHAA-G-Q11-16-B5-10
	16	12	■	■		2154048	DHAA-G-Q11-16-B5-12
	20	10	■	■		2158267	DHAA-G-Q11-20-B5-10
	20	12	■	■		2152457	DHAA-G-Q11-20-B5-12
	20	16	■	■		2152074	DHAA-G-Q11-20-B5-16
	25	16	■	■		1722274	DHAA-G-Q11-25-B5-16
	25	20	■	■		1722461	DHAA-G-Q11-25-B5-20
	32	20	■	■		2177999	DHAA-G-Q11-32-B5-20
	32	25	■	■		2180764	DHAA-G-Q11-32-B5-25
	35	25	■	■		2180954	DHAA-G-Q11-35-B5-25
	35, 40	32	■	■		2181855	DHAA-G-Q11-35/40-B5-32

- 1) Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 2 nach Festo Norm FN 940070
Mäßige Korrosionsbeanspruchung. Innenraumanwendung bei der Kondensation auftreten darf. Außenliegende sichtbare Teile mit vorrangig dekorativer Anforderung an die Oberfläche, die in direktem Kontakt zur umgebenden industrieüblichen Atmosphäre stehen.
- 2) Nur für DGEA...
- 3) Nur für DGE-.../DGP...

Parallelgreifer HGPP, präzise





Zubehör

FESTO

Adapterbausatz HAPG

Werkstoff:
Aluminium-Knetlegierung
Kupfer- und PTFE-frei
RoHS konform

 Hinweis
Der Bausatz beinhaltet die individuelle Befestigungsschnittstelle sowie das notwendige Befestigungsmaterial.

Zulässige Antrieb/Greifer-Kombinationen mit Adapterbausatz					Download CAD-Daten → www.festo.com		
Kombination	Antrieb	Greifer		Adapterbausatz			
	Baugröße	Baugröße	Montagemöglichkeit		KBK ¹⁾	Teile-Nr.	Typ
							
HSP/HGPP	HSP	HGPP			HAPG		
	16	10	■	—	2	529017	HAPG-57
						540882	HAPG-71-B
	25	10	■	—		529017	HAPG-57
						540883	HAPG-72-B
	16	12	■	—		191900	HAPG-54
						540882	HAPG-71-B
	25	12	■	—	191900	HAPG-54	
					540883	HAPG-72-B	
	25	16	■	—		191901	HAPG-55
						540883	HAPG-72-B
HSW/HGPP	HSW	HGPP			HAPG		
	12, 16	10	■	—	2	529017	HAPG-57
						540882	HAPG-71-B
	16	12	■	—		191900	HAPG-54
						540882	HAPG-71-B
	16	16	■	—		191901	HAPG-55
						540882	HAPG-71-B
DSM/HGPP	DSM	HGPP			HAPG		
	16	12	■	■	2	191258	HAPG-40
	25	12	■	■		191259	HAPG-41
	32	16	■	■		191260	HAPG-42
	40	20	■	■		191261	HAPG-43
DSL/HGPP	DSL	HGPP			HAPG		
	20	12	■	■	2	191258	HAPG-40
	25	12	■	■		191259	HAPG-41
	32	16	■	■		191260	HAPG-42
	40	20	■	■		191261	HAPG-43

1) Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 2 nach Festo Norm FN 940070
Mäßige Korrosionsbeanspruchung. Innenraumanwendung bei der Kondensation auftreten darf. Außenliegende sichtbare Teile mit vorrangig dekorativer Anforderung an die Oberfläche, die in direktem Kontakt zur umgebenden industrietypischen Atmosphäre stehen.

Parallelgreifer HGPP, präzise




Zubehör

FESTO

Adapterbausatz
HAPG, HMSV

Werkstoff:
Aluminium-Knetlegierung
Kupfer- und PTFE-frei
RoHS konform

 Hinweis
Der Bausatz beinhaltet die individuelle Befestigungsschnittstelle sowie das notwendige Befestigungsmaterial.

Zulässige Antrieb/Greifer-Kombinationen mit Adapterbausatz					Download CAD-Daten → www.festo.com		
Kombination	Antrieb	Greifer		Adapterbausatz			
	Baugröße	Baugröße	Montagemöglichkeit		KBK ¹⁾	Teile-Nr.	Typ
							
EGSL/HGPP	EGSL	HGPP		HAPG, HMSV			
	35	10	■	■	2	1088262	HMSV-70
						529017	HAPG-57
	45, 55	10	■	■		529018	HAPG-58
	45, 55	12	■	■		191266	HAPG-48
	75	12	■	■		191267	HAPG-49
	75	16	■	■		191269	HAPG-51
ERMB/HGPP	ERMB	HGPP		HAPG			
	20	10	■	■	2	526023	HAPG-SD2-17
						191255	HAPG-SD2-14
	20, 25	16	■	■		191256	HAPG-SD2-15
	25, 32	20	■	■		191257	HAPG-SD2-16
	32	25	■	■		526024	HAPG-SD2-18
EHMB/HGPP	EHMB	HGPP		HAPG			
	20	20	■	■	2	191257	HAPG-SD2-16
	20, 25, 32	25	■	■		526024	HAPG-SD2-18
	25, 32	32	■	■		526025	HAPG-SD2-19

1) Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 2 nach Festo Norm FN 940070
Mäßige Korrosionsbeanspruchung. Innenraumanwendung bei der Kondensation auftreten darf. Außenliegende sichtbare Teile mit vorrangig dekorativer Anforderung an die Oberfläche, die in direktem Kontakt zur umgebenden industrietypischen Atmosphäre stehen.

Parallelgreifer HGPP, präzise


Zubehör

FESTO

Abmessungen – Befestigungswinkel

HGPP-HWS-Q5

Download CAD-Daten → www.festo.com



Für Baugröße	B1	B2	H1	H2	H3	H4	H5	H6
[mm]								
10	8,7	0,5	35,5	14	0,5	1,2	7	2
12	8,7	0,5	35,5	14	0,5	1,2	7	2
16	8,5	0,5	35,4	16	0,5	1,2	8	3
20	8,5	0,5	36	20	0,5	2	10	3
25	9,5	0,55	46,3	24	1	3,7	12	4
32	9,5	0,55	55,5	28	1	4	14	5

Für Baugröße	L1	L2	L3	L4	L5	L6	Gewicht	Teile-Nr.	Typ
[mm]							[g]		
10	67,6	63,6	5,5	14	1,8	1,5	4,2	532272	HGPP-HWS-Q5-1
12	73,6	68,6	5,5	14	1,8	1,5	5,6	532273	HGPP-HWS-Q5-2
16	105,6	95,6	8,5	14	1,8	2	8,3	532274	HGPP-HWS-Q5-3
20	126,8	111,8	8,5	14	2,4	2	11,4	532275	HGPP-HWS-Q5-4
25	171	151	28	14	3	2	17,6	532276	HGPP-HWS-Q5-5
32	206,6	181,6	28	14	3,6	2	24,6	532277	HGPP-HWS-Q5-6

Bestellangaben

	Baugröße [mm]	Gewicht [g]	Teile-Nr.	Typ
Näherungsschalter SIES-Q5B				Datenblätter → Internet: sies
	10 ... 32	22	178291	SIES-Q5B-PS-K-L
		22	174549	SIES-Q5B-PO-K-L
		22	178290	SIES-Q5B-NS-K-L
		22	174548	SIES-Q5B-NO-K-L

Parallelgreifer HGPP, präzise


Zubehör

FESTO

Bestellangaben				
	Baugröße [mm]	Gewicht [g]	Teile-Nr.	Typ
Positionssensor SMH-S1			Datenblätter → Internet: smh	
	10, 12	20	189040	SMH-S1-HGPP10/12
	16	20	189041	SMH-S1-HGPP16
	20, 25	20	189042	SMH-S1-HGPP20/25
	32	20	526895	SMH-S1-HGPP32

Signalwandler SVE4 für Positionssensor SMH-S1

- wandelt analoge Signale in Schaltpunkte
- Schaltfunktion frei programmierbar mit Teach-in
- Schwellwert-, Hysterese- oder Fensterkomparator

Bestellangaben					
Typ	Anschluss Eingang	Anschluss Ausgang	Schalt- ausgang	Gewicht [g]	Teile-Nr. Typ
Signalwandler SVE4			Datenblätter → Internet: sve4		
	Dose M8x1, 4-polig	Stecker M8x1, 4-polig	2x PNP	19	544216 SVE4-HS-R-HM8-2P-M8
			2x NPN		544219 SVE4-HS-R-HM8-2N-M8

Bestellangaben – Verbindungsleitungen				Datenblätter → Internet: nebu	
	Elektrischer Anschluss links	Elektrischer Anschluss rechts	Kabellänge [m]	Teile-Nr.	Typ
Verbindung zwischen Positionssensor und Signalwandler					
	Dose gerade, M8x1, 4-polig	Stecker gerade, M8x1, 4-polig	2,5	554035	NEBU-M8G4-K-2.5-M8G4
Verbindung zwischen Signalwandler und Steuerung					
	Dose gerade, M8x1, 4-polig	Kabel, offenes Ende, 4-adrig	2,5	541342	NEBU-M8G4-K-2.5-LE4
			5	541343	NEBU-M8G4-K-5-LE4
	Dose gewinkelt, M8x1, 4-polig	Kabel, offenes Ende, 4-adrig	2,5	541344	NEBU-M8W4-K-2.5-LE4
			5	541345	NEBU-M8W4-K-5-LE4