


Válvula Tiger Classic

FESTO



Características

Información resumida

Generalidades:

- Principio de válvula de asiento especialmente robusto para todas las válvulas de 3/2 y 5/2 vías
- Accionamiento neumático o eléctrico con bobina magnética F
- Con caudales de hasta 7500 l/min
- Con aire de pilotaje interno o externo
- Rosca de conexión a tubería en tamaños G1/8, G1/4, G1/2 y G3/4
- Montaje probado mediante tornillo hueco en perfil PAL o PRS (sin categoría ATEX)
- Tiempos de conmutación optimizados gracias al anillo en U patentado y al servocontrolador
- Nota: las válvulas para zonas potencialmente explosivas (categoría ATEX) no son adecuadas para el montaje en el perfil distribuidor PAL o el bloque de conexión PRS.


Bobinas magnéticas F:

- Tensión: 12 a 230 V DC; 12 a 240 V AC (50 a 60 Hz)
- Consumo de energía De 4,1 a 5,5 W DC; de 3,85 a 9 VA AC
- Tipos seleccionados conforme a la Directiva ATEX para atmósferas potencialmente explosivas
- La bobina magnética puede sustituirse fácilmente con posterioridad
- Bobina magnética no incluida en el suministro

Variantes:

- VL/0-3-...: normalmente cerrada o normalmente abierta, según la elección de las conexiones
- MFH-3-..., MOFH-3-...: Posición de reposo cerrada, MOFH-3-... Posición de reposo abierta; estas válvulas pueden convertirse a la otra versión de válvula girando la junta situada debajo de la tapa.
- MFH-3-...-S: este tipo de válvula también puede utilizarse de 0 a 0,8 MPa como MOFH (sin accionamiento) con línea piloto independiente.
- MFH-5-...-S: esta válvula también puede utilizarse para presiones de trabajo bajas gracias a la conexión externa de aire de pilotaje.

Tipo de montaje



Las válvulas Tiger Classic pueden montarse en perfiles distribuidores PAL con conexión común de aire comprimido o en bloques de conexión PRS con conexión común de aire comprimido y escapes de aire comunes. Las válvulas se fijan a los perfiles y bloques con tornillos huecos. El perfil distribuidor y el bloque de conexión tienen entre 2 y 6 posiciones de válvula. Las posiciones no ocupadas pueden cerrarse con tuercas ciegas en el caso de los perfiles distribuidores PAL y con placas ciegas en el caso de los bloques PRS. Se puede suministrar un nivel de presión independiente a válvulas individuales mediante tornillos huecos con conexión roscada.

Códigos del producto

001	Serie	002	Función de la válvula
MCH	Electroválvula con núcleo de bobina magnética C, monoestable, normalmente cerrada	3	Válvula de 3/2 vías
MFH	Electroválvula con núcleo de bobina magnética F, monoestable, normalmente cerrada	5	Válvula de 5/2 vías
MOCH	Electroválvula con núcleo de bobina magnética C, monoestable, normalmente abierta	003	Conexión neumática
JMFH	Electroválvula con núcleo de bobina magnética F, biestable	G18	G1/8
MOFH	Electroválvula con núcleo de bobina magnética F, monoestable, normalmente abierta	G14	G1/4
JMFDH	Electroválvula con núcleo de bobina magnética F, con señal predominante, biestable	G12	G1/2
JH	Válvula biestable neumática	G34	G3/4
JDH	Válvula biestable neumática con señal predominante	004	Certificación UE
VL/O	Válvula neumática, monoestable, normalmente abierta o cerrada		No
VL	Válvula neumática, monoestable	EX4	II 2GD
		005	Aire de pilotaje
			Interno
		S	Externo

Hoja de datos

Especificaciones técnicas generales

Conexión neumática 1	G1/8	G1/4	G1/2	G3/4
Función de la válvula	3/2 cerrada monoestable, 3/2 vías, normalmente abierta, monoestable			
Forma constructiva	Asiento de placa			
Superposición	Superposición negativa			
Principio de sellado	Blando			
Tipo de accionamiento	Eléctrico			
Tipo de reposición	Muelle mecánico			
Tipo de control	Servopilotado			
Alimentación del aire de pilotaje	Externo		Externo, Interno	
Sentido de flujo	No reversible, Reversible			
Función de escape	Estrangulable			
Accionamiento manual auxiliar	Con enclavamiento			
Tipo de fijación	A elegir; Sobre perfil distribuidor, Con taladro pasante			
Posición de montaje	Cualquiera			
Conexión eléctrica	A través de bobina F, pedir por separado			
Conexión para la apertura de aireación	M5			
Conexión aire de pilotaje 12	M5		G1/8	
Valor b	–		0,3	–
Diámetro nominal	5 mm	7 mm	14 mm	19 mm
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)	500 l/min	800 l/min	3.700 l/min	7.500 l/min
Peso del producto	240 g	320 g	1.100 g	1.260 g

Electroválvulas, válvulas de 3/2 vías, características de seguridad

Impulso de control positivo máximo con señal 0	2.200 µs		
Máx. impulso de prueba negativo con señal 1 ¹⁾	3.700 µs		

1) no válido para los tipos MFH-3-3/4- y MOFH-3-3/4-

Electroválvulas, válvulas de 3/2 vías, ATEX

Categoría ATEX para gas	II 2G
Tipo de protección contra explosión de gas	Ex h IIC T4 Gb
Categoría ATEX para polvo	II 2D
Tipo de protección contra explosión de polvo	Ex h IIIC T130 °C Db
Temperatura ambiente Ex	-5°C <= Ta <= +40°C
Marcado CE (véase la declaración de conformidad)	Según la Directiva de protección contra explosiones de la UE (ATEX)
Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad)	Según las disposiciones EX de Reino Unido
Certificación de protección contra explosión fuera de la UE	EPL Db (GB) EPL Gb (GB)
Grado de protección	IP65

Hoja de datos

Condiciones de funcionamiento y del entorno

Conexión neumática 1	G1/8	G1/4	G1/2	G3/4
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]			
Medio de mando	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]			
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo)			
Presión de funcionamiento	-0,095 ... 1 MPa			
Presión de funcionamiento	-0,95 ... 10 bar			
Presión de mando	1 ... 8 bar			
Presión de control MPa	0,1 ... 0,8 MPa			
Temperatura ambiente	-5 ... 40°C			
Temperatura del medio	-10 ... 60°C			
Temperatura de almacenamiento	-20 ... 60°C			
Certificación	c UL us - Recognized (OL)			
Clase de resistencia a la corrosión CRC	1 - riesgo de corrosión bajo			
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L			

Datos eléctricos

Conexión eléctrica	A través de bobina F, pedir por separado
Valores característicos de las bobinas	Consultar bobina; pedir por separado
Grado de protección	IP65


Pesos

Conexión neumática 1	G1/8	G1/4	G1/2	G3/4
Función de la válvula	3/2 cerrada monoestable			
Alimentación del aire de pilotaje	Externo			
Tiempo de comutación ON	9 ms	10 ms	18 ms	36 ms
Tiempo de comutación OFF	33 ms	29 ms	90 ms	32 ms
				40 ms
				29 ms

Materiales

Material del cuerpo	Fundición inyectada de aluminio
Material de las juntas	NBR
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS


Electroválvulas, válvulas de 3/2 vías, presión de mando mínima p12/p14 en función de la presión de funcionamiento p1 (alimentación externa del aire de pilotaje), MFH-3-1/8-S




Válvula Tiger Classic

Hoja de datos


Electroválvulas, válvulas de 3/2 vías, presión de mando mínima p12/p14 en función de la presión de funcionamiento p1 (alimentación externa del aire de pilotaje), MFH-3-1/4-S



Electroválvulas, válvulas de 3/2 vías, presión de mando mínima p12/p14 en función de la presión de funcionamiento p1 (alimentación externa del aire de pilotaje), MFH-3-1/2-S



Electroválvulas, válvulas de 3/2 vías, presión de mando mínima p12/p14 en función de la presión de funcionamiento p1 (alimentación externa del aire de pilotaje), MFH-3-3/4-S



Hoja de datos

Electroválvulas, válvulas de 5/2 vías, especificaciones técnicas generales

Conexión neumática 1	G1/8	G1/4	G1/2
Función de la válvula	Monoestable de 5/2 vías		
Forma constructiva	Asiento de placa		
Superposición	Superposición negativa		
Principio de sellado	Blando		
Tipo de accionamiento	Eléctrico		
Tipo de reposición	Muelle mecánico		
Tipo de control	Servopilotado		
Alimentación del aire de pilotaje	Externo		
Sentido de flujo	No reversible		
Función de escape	Estrangulable		
Accionamiento manual auxiliar	Con enclavamiento		
Tipo de fijación	A elegir; Sobre perfil distribuidor, Con taladro pasante		
Posición de montaje	Cualquiera		
Conexión eléctrica	A través de bobina F, pedir por separado		
Conexión para la abertura de aireación	M5		
Valor b	–	0,19	0,32
Diámetro nominal	5 mm	7 mm	14 mm
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)	500 l/min	1.000 l/min	3.700 l/min
Peso del producto	270 g	290 g	1.135 g
Valor C	–	4,49	–

Electroválvulas, válvulas de 5/2 vías, características de seguridad

Impulso de control positivo máximo con señal 0	2.200 µs
Máx. impulso de prueba negativo con señal 1	3.700 µs

Electroválvulas, válvulas de 5/2 vías, condiciones de funcionamiento y del entorno

Conexión neumática 1	G1/8	G1/4	G1/2
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]		
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo)		
Presión de funcionamiento	0 ... 1 MPa	0 ... 0,8 MPa	0 ... 1 MPa
Presión de funcionamiento	0 ... 10 bar	0 ... 8 bar	0 ... 10 bar
Presión de mando	1,2 ... 8 bar	1,5 ... 8 bar	1 ... 8 bar
Presión de control MPa	0,12 ... 0,8 MPa	0,15 ... 0,8 MPa	0,1 ... 0,8 MPa
Temperatura ambiente	-5 ... 40°C		
Temperatura del medio	-10 ... 60°C		
Temperatura de almacenamiento	-20 ... 60°C		
Certificación	c UL us - Recognized (OL)		
Clase de resistencia a la corrosión CRC ¹⁾	1 - riesgo de corrosión bajo		
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L		

1) Más información en www.festo.com/x/topic/kbk

Electroválvulas, válvulas de 5/2 vías, datos eléctricos

Conexión eléctrica	A través de bobina F, pedir por separado
Valores característicos de las bobinas	Consultar bobina; pedir por separado
Grado de protección	IP65

Válvula Tiger Classic

Hoja de datos


Electroválvulas, válvulas de 5/2 vías, tiempos de conmutación de válvulas

Conexión neumática 1	G1/8	G1/4	G1/2
Tiempo de conmutación ON	8 ms	9 ms	21 ms
Tiempo de conmutación OFF	36 ms	29 ms	150 ms


Electroválvulas, válvulas de 5/2 vías, materiales

Material del cuerpo	Fundición inyectada de aluminio
Material de las juntas	NBR, TPE-U (PU)
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS

Electroválvulas, válvulas de 5/2 vías, presión de mando mínima p12/p14 en función de la presión de funcionamiento p1 (alimentación externa del aire de pilotaje), MFH-5-1/8-S




Electroválvulas, válvulas de 5/2 vías, presión de mando mínima p12/p14 en función de la presión de funcionamiento p1 (alimentación externa del aire de pilotaje), MFH-5-1/4-S



Hoja de datos

Electroválvulas, válvulas de 5/2 vías, presión de mando mínima p12/p14 en función de la presión de funcionamiento p1 (alimentación externa del aire de pilotaje), MFH-5-1/2-S



Electroválvulas, válvulas de 5/2 vías, electroválvulas biestables, especificaciones técnicas generales

Conexión neumática 1	G1/8	G1/4	G1/2
Tipo de accionamiento	Eléctrico	Neumático	Eléctrico
Función de la válvula	Biestable de 5/2 vías, 5/2 biestable dominante	Biestable de 5/2 vías	Biestable de 5/2 vías, 5/2 biestable dominante
Forma constructiva	Asiento de placa		
Superposición	Superposición negativa		
Principio de sellado	Blando		
Tipo de control	Servopilotado		
Alimentación del aire de pilotaje	Externo		
Sentido de flujo	No reversible		
Función de escape	Estrangulable		
Accionamiento manual auxiliar	Con enclavamiento		
Tipo de fijación	A elegir:, Sobre perfil distribuidor, En regleta PR, Con taladro pasante	A elegir:, Sobre perfil distribuidor, Con taladro pasante	
Posición de montaje	Cualquiera		
Conexión eléctrica	A través de bobina F, pedir por separado		
Conexión para laertura de aireación	M5	–	M5
Conexión aire de pilotaje 12	M5		G1/8
Valor b	–		0,3
Diámetro nominal	5 mm	7 mm	14 mm
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)	600 l/min, 601 l/min	600 l/min	1.100 l/min
Peso del producto	260 g	344 g, 530 g	1.210 g

Electroválvulas, válvulas de 5/2 vías, electroválvulas biestables, características de seguridad

Conexión neumática 1	G1/8	G1/4	G1/2
Frecuencia de conmutación máx.	16 Hz	25 Hz	16 Hz
Impulso de control positivo máximo con señal 0	2.200 µs		
Máx. impulso de prueba negativo con señal 1	3.700 µs		

Hoja de datos

Electroválvulas, válvulas de 5/2 vías, electroválvulas biestables, condiciones de funcionamiento y del entorno

Conexión neumática 1	G1/8	G1/4	G1/2
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]		
Medio de mando	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]		
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo)		
Presión de funcionamiento	0 ... 1 MPa	0 ... 0,8 MPa	
Presión de funcionamiento	0 ... 10 bar	0 ... 8 bar	
Presión de control MPa	0,12 ... 0,8 MPa	0,05 ... 0,8 MPa	
Presión de mando	1,2 ... 8 bar	0,5 ... 8 bar	
Temperatura ambiente	-5 ... 40°C		
Temperatura del medio	-10 ... 60°C		
Temperatura de almacenamiento	-20 ... 60°C		
Certificación	c UL us - Recognized (OL)		
Clase de resistencia a la corrosión CRC ¹⁾	1 - riesgo de corrosión bajo		
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L		

1) Más información en www.festo.com/x/topic/kbk

Electroválvulas, válvulas de 5/2 vías, electroválvulas biestables, datos eléctricos

Conexión eléctrica	A través de bobina F, pedir por separado
Valores característicos de las bobinas	Consultar bobina; pedir por separado
Grado de protección	IP65


Electroválvulas, válvulas de 5/2 vías, electroválvulas biestables, tiempos de conmutación de válvulas

Conexión neumática 1	G1/8	G1/4	G1/2	
Función de la válvula	Biestable de 5/2 vías	5/2 biestable dominante	Biestable de 5/2 vías	5/2 biestable dominante
Tiempo de conmutación um	10 ms	16 ms	11 ms	16 ms
				20 ms

Electroválvulas, válvulas de 5/2 vías, electroválvulas biestables, materiales


Material del cuerpo	Fundición inyectada de aluminio
Material de las juntas	NBR, TPE-U (PU)
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS

Electroválvulas, válvulas de 5/2 vías, electroválvulas biestables, presión de mando mínima p12/p14 en función de la presión de funcionamiento p1 (alimentación externa del aire de pilotaje), JMFH-5-1/8-S




Hoja de datos

Electroválvulas, válvulas de 5/2 vías, electroválvulas biestables, presión de mando mínima p12/p14 en función de la presión de funcionamiento p1 (alimentación externa del aire de pilotaje), JMFH-5-1/4-S



Electroválvulas, válvulas de 5/2 vías, electroválvulas biestables, presión de mando mínima p12/p14 en función de la presión de funcionamiento p1 (alimentación externa del aire de pilotaje), JMFH-5-1/2-S



Hoja de datos

Válvulas neumáticas, válvulas de 3/2 vías, especificaciones técnicas generales				
Conexión neumática 1	G1/8	G1/4	G1/2	G3/4
Función de la válvula	3/2 vías, abierta/cerrada monoestable			
Forma constructiva	Asiento de placa			
Superposición	Superposición negativa			
Principio de sellado	Blando			
Tipo de accionamiento	Neumático			
Tipo de reposición	Muelle mecánico			
Tipo de control	Directo			
Alimentación del aire de pilotaje	Externo			
Sentido de flujo	Reversible			
Función de escape	Estrangulable			
Accionamiento manual auxiliar	–	Ninguna	–	
Tipo de fijación	A elegir; Sobre perfil distribuidor, En regleta PR, Con taladro pasante	A elegir; Sobre perfil distribuidor, Con taladro pasante		
Posición de montaje	Cualquiera			
Conexión eléctrica	–			A través de bobina F, pedir por separado
Conexión para laertura de aireación	M5	–	M5	
Conexión aire de pilotaje 12	G1/8		G1/4	
Valor b	–	0,3	–	
Diámetro nominal	5 mm	7 mm	14 mm	19 mm
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)	500 l/min	800 l/min	3.700 l/min	7.500 l/min
Peso del producto	150 g	230 g	860 g	1.200 g

Válvulas neumáticas, válvulas de 3/2 vías, características de seguridad				
Conexión neumática 1	G1/8	G1/4	G1/2	G3/4
Frecuencia de comutación máx.	12 Hz	–		
Impulso de control positivo máximo con señal 0	2.200 µs	–		
Máx. impulso de prueba negativo con señal 1	3.700 µs	–		

Válvulas neumáticas, válvulas de 3/2 vías, ATEX				
Categoría ATEX para gas	II 2G			
Tipo de protección contra explosión de gas	Ex h IIC T4 Gb			
Categoría ATEX para polvo	II 2D			
Tipo de protección contra explosión de polvo	Ex h IIIC T130 °C Db			
Temperatura ambiente Ex	-10°C <= Ta <= +60°C			
Marcado CE (véase la declaración de conformidad) ¹⁾	Según la Directiva de protección contra explosiones de la UE (ATEX)			
Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad) ²⁾	Según las disposiciones EX de Reino Unido			
Certificación de protección contra explosión fuera de la UE	EPL Db (GB) EPL Gb (GB)			
Grado de protección	IP65			

1) Más información en www.festo.com/catalogue/... d Support/Downloads.2) Más información en www.festo.com/catalogue/... d Support/Downloads.

Hoja de datos

Válvulas neumáticas, válvulas de 3/2 vías, condiciones de funcionamiento y del entorno

Conexión neumática 1	G1/8	G1/4	G1/2	G3/4
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]			
Medio de mando	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]			
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo)			
Presión de funcionamiento	-0,095 ... 1 MPa			
Presión de funcionamiento	-0,95 ... 10 bar			
Presión de control MPa	0,1 ... 1 MPa			
Presión de mando	1 ... 10 bar			
Temperatura ambiente	-10 ... 60°C			
Temperatura del medio	-10 ... 60°C			
Temperatura de almacenamiento	-20 ... 60°C			
Clase de resistencia a la corrosión CRC ¹⁾	1 - riesgo de corrosión bajo			
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L			

1) Más información en www.festo.com/x/topic/kbk


Válvulas neumáticas, válvulas de 3/2 vías, tiempos de conmutación de válvulas

Conexión neumática 1	G1/8	G1/4	G1/2	G3/4
Tiempo de conmutación ON	4 ms	7 ms	17 ms	12 ms
Tiempo de conmutación OFF	10 ms	26 ms	30 ms	35 ms

Válvulas neumáticas, válvulas de 3/2 vías, materiales

Material del cuerpo	Fundición inyectada de aluminio
Material de las juntas	NBR
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS


Válvulas neumáticas, válvulas de 3/2 vías, presión de mando mínima p12/p14/p110 en función de la presión de funcionamiento p1/p11, VL/0-3-1/4, normalmente cerradas




Válvula Tiger Classic

Hoja de datos


Válvulas neumáticas, válvulas de 3/2 vías, presión de mando mínima p12/p14/p110 en función de la presión de funcionamiento p1/p11, VL/0-3-1/4, normalmente abiertas



Válvulas neumáticas, válvulas de 3/2 vías, presión de mando mínima p12/p14/p110 en función de la presión de funcionamiento p1/p11, VL/0-3-1/2, normalmente cerradas




Válvulas neumáticas, válvulas de 3/2 vías, presión de mando mínima p12/p14/p110 en función de la presión de funcionamiento p1/p11, VL/0-3-1/2, normalmente abiertas




Hoja de datos

Válvulas neumáticas, válvulas de 3/2 vías, presión de mando mínima p₁₂/p₁₄/p₁₁₀ en función de la presión de funcionamiento p₁/p₁₁, VL/0-3-3/4, normalmente cerradas



Válvulas neumáticas, válvulas de 3/2 vías, presión de mando mínima p₁₂/p₁₄/p₁₁₀ en función de la presión de funcionamiento p₁/p₁₁, VL/0-3-3/4, normalmente abiertas



Válvula Tiger Classic

Hoja de datos

Válvulas neumáticas, válvulas de 5/2 vías, especificaciones técnicas generales

Conexión neumática 1	G1/8	G1/4	G1/2
Función de la válvula	Monoestable de 5/2 vías		
Forma constructiva	Asiento de placa		
Superposición	Superposición negativa		
Principio de sellado	Blando		
Tipo de accionamiento	Neumático		
Tipo de reposición	Muelle mecánico		
Tipo de control	Directo		
Alimentación del aire de pilotaje	Externo		
Sentido de flujo	No reversible		
Función de escape	Estrangulable		
Accionamiento manual auxiliar	–	Ninguna	
Tipo de fijación	A elegir; Sobre perfil distribuidor, En regleta PR, Con taladro pasante	A elegir; Sobre perfil distribuidor, Con taladro pasante	
Posición de montaje	Cualquiera		
Conexión para laertura de aireación	M5		M3
Conexión aire de pilotaje 12	G1/8	–	
Valor b	–		0,32
Valor C	–		17,65 l/sbar
Diámetro nominal	5 mm	7 mm	14 mm
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)	500 l/min	800 l/min	3.700 l/min
Peso del producto	220 g		1.070 g

Válvulas neumáticas, válvulas de 5/2 vías, características de seguridad

Conexión neumática 1	G1/8	G1/4	G1/2
Frecuencia de comutación máx.	12	–	
Impulso de control positivo máximo con señal 0	2.200	–	
Máx. impulso de prueba negativo con señal 1	3.700	–	

Válvulas neumáticas, válvulas de 5/2 vías, condiciones de funcionamiento y del entorno

Conexión neumática 1	G1/8	G1/4	G1/2
Medio de funcionamiento			
Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]			
Medio de mando			
Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]			
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo)		
Presión de funcionamiento	0 ... 1 MPa	0 ... 0,8 MPa	0 ... 1 MPa
Presión de funcionamiento	0 ... 10 bar	0 ... 8 bar	0 ... 10 bar
Presión de control MPa	0,12 ... 1 MPa		
Presión de mando	1,2 ... 10 bar		
Temperatura ambiente	-10 ... 60°C		
Temperatura del medio	-10 ... 60°C		
Temperatura de almacenamiento	-20 ... 60°C		
Clase de resistencia a la corrosión CRC ¹⁾	1 - riesgo de corrosión bajo		
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L		

1) Más información en www.festo.com/x/topic/kbk

Válvulas neumáticas, válvulas de 5/2 vías, tiempos de conmutación de válvulas


Conexión neumática 1	G1/8	G1/4	G1/2
Tiempo de conmutación ON	5 ms	7 ms	3 ms
Tiempo de conmutación OFF	16 ms	11 ms	27 ms

Hoja de datos


Válvulas neumáticas, válvulas de 5/2 vías, materiales

Material del cuerpo	Fundición inyectada de aluminio
Material de las juntas	NBR, TPE-U (PU)
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS


Válvulas neumáticas, válvulas de 5/2 vías, presión de mando mínima p12/p14 en función de la presión de funcionamiento p1, VL-5-1/8



Válvulas neumáticas, válvulas de 5/2 vías, presión de mando mínima p12/p14 en función de la presión de funcionamiento p1, VL-5-1/4



Válvulas neumáticas, válvulas de 5/2 vías, presión de mando mínima p12/p14 en función de la presión de funcionamiento p1, VL-5-1/2



Válvula Tiger Classic

Hoja de datos

Válvulas neumáticas, válvulas de 5/2 vías, válvulas biestables, especificaciones técnicas generales			
Conexión neumática 1	G1/8	G1/4	G1/2
Función de la válvula	Biestable de 5/2 vías, 5/2 biestable dominante		Biestable de 5/2 vías
Forma constructiva	Asiento de placa		
Superposición	Superposición negativa		
Principio de sellado	Blando		
Tipo de accionamiento	Neumático		
Tipo de control	Directo		
Alimentación del aire de pilotaje	Externo		
Sentido de flujo	No reversible		
Función de escape	Estrangulable		
Accionamiento manual auxiliar	–		Con enclavamiento
Tipo de fijación	A elegir, Sobre perfil distribuidor, Con taladro pasante		
Posición de montaje	Cualquiera		
Conexión para la apertura de aireación	M5		
Valor b	–		0,3
Diámetro nominal	5 mm	7 mm	14 mm
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)	600 l/min	1.100 l/min	4.500 l/min
Peso del producto	330 g		1.130 g

Válvulas neumáticas, válvulas de 5/2 vías, válvulas biestables, características de seguridad			
Conexión neumática 1	G1/8	G1/4	G1/2
Frecuencia de conmutación máx.	12 Hz		
Impulso de control positivo máximo con señal 0	2.200		–
Máx. impulso de prueba negativo con señal 1	3.700		–

Válvulas neumáticas, válvulas de 5/2 vías, válvulas biestables, condiciones de funcionamiento y del entorno			
Conexión neumática 1	G1/8	G1/4	G1/2
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]		
Medio de mando	–		Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo)		
Presión de funcionamiento	0 ... 1 MPa	0 ... 0,8 MPa	0 ... 1 MPa
Presión de funcionamiento	0 ... 10 bar	0 ... 8 bar	0 ... 10 bar
Presión de control MPa	0,12 ... 1 MPa		
Presión de mando	1,2 ... 10 bar		
Temperatura ambiente	-10 ... 60°C		
Temperatura del medio	-10 ... 60°C		
Temperatura de almacenamiento	-20 ... 60°C		
Clase de resistencia a la corrosión CRC ¹⁾	1 - riesgo de corrosión bajo		
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L		


1) Más información en www.festo.com/x/topic/kb

Válvulas neumáticas, válvulas de 5/2 vías, válvulas biestables, tiempos de conmutación de válvulas					
Conexión neumática 1	G1/8	G1/4	G1/2		
Función de la válvula	Biestable de 5/2 vías	5/2 biestable dominante	Biestable de 5/2 vías	5/2 biestable dominante	Biestable de 5/2 vías
Tiempo de conmutación um	7 ms			12 ms	3 ms


Válvulas neumáticas, válvulas de 5/2 vías, válvulas biestables, materiales	
Material del cuerpo	Fundición inyectada de aluminio
Material de las juntas	NBR, TPE-U (PU)
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS

Hoja de datos


Válvulas neumáticas, válvulas de 5/2 vías, válvulas biestables, presión de mando mínima p12/p14 en función de la presión de funcionamiento p1, JH-5-1/8



Válvulas neumáticas, válvulas de 5/2 vías, válvulas biestables, presión de mando mínima p12/p14 en función de la presión de funcionamiento p1, JDH-5-1/8




Válvulas neumáticas, válvulas de 5/2 vías, válvulas biestables, presión de mando mínima p12/p14 en función de la presión de funcionamiento p1, JH-5-1/4




Hoja de datos

Válvulas neumáticas, válvulas de 5/2 vías, válvulas biestables, presión de mando mínima p12/p14 en función de la presión de funcionamiento p1, JDH-5-1/4




Válvulas neumáticas, válvulas de 5/2 vías, válvulas biestables, presión de mando mínima p12/p14 en función de la presión de funcionamiento p1, JH-5-1/2



Dimensiones

Dimensiones – Electroválvulas, válvulas de 3/2 vías, MFH, MOFH


Descargar datos CAD www.festo.com

	B1	B2	B3	B4	B6	D1	D2	D4	D5 Ø
MFH-3-1/8									
MOFH-3-1/8	26 +0,2	3,5	3,5	–		G1/8	–	M5	5,5
MFH-3-1/8-S				2,7		M5			
MFH-3-1/4	30,4 ±0,15			–			–		
MOFH-3-1/4		5	5	–		G1/4	–	M5	6,5
MFH-3-1/4-S	30,4			4		M5			
MFH-3-1/2	52 ±0,15			–		G1/2	–	M5	8,6
MOFH-3-1/2		8	8	–		G1/8			
MFH-3-1/2-S	52						–		
MFH-3-3/4	68 ±0,15			–		G3/4	–	M5	8,6
MOFH-3-3/4		8	8	–					
MFH-3-3/4-S	68						G1/8		

	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	L1	L2
MFH-3-1/8									
MOFH-3-1/8	97	111	12,5	19 ±0,15	22	–	63	45 ±0,15	71
MFH-3-1/8-S						9,5			
MFH-3-1/4									
MOFH-3-1/4	112	126	17	24 ±0,15	29	–	78	50 ±0,15	73,5
MFH-3-1/4-S				24		9,5		50	
MFH-3-1/2									
MOFH-3-1/2	151	165	30 ±0,15	38 ±0,15	49 ±0,15	–	117	80 ±0,2	88,5
MFH-3-1/2-S			30	38	49	10,5		80	
MFH-3-3/4									
MOFH-3-3/4	171	187	34	44 ±0,15	56	–	137	92 ±0,2	94,5
MFH-3-3/4-S				44		11		92	

Dimensiones


Dimensiones – Electroválvulas, válvulas de 3/2 vías, patrón de fijación

Descargar datos CAD www.festo.com

	D5 ∅	H10	H12	L3
MFH-3-1/8				
MOFH-3-1/8	5,5	12,5	22	35 ±0,15
MFH-3-1/8-S				
MFH-3-1/4				
MOFH-3-1/4	6,5	5	29	40 ±0,15
MFH-3-1/4-S				
MFH-3-1/2				
MOFH-3-1/2	8,6	68	49	58 ±0,2
MFH-3-1/2-S				
MFH-3-3/4				
MOFH-3-3/4	8,6	78	56	72 ±0,2
MFH-3-3/4-S				

Dimensiones

Dimensiones – Electroválvulas, válvulas de 5/2 vías, MFH


Descargar datos CAD www.festo.com

	B1	B2	B3	B4	B6	D1	D2	D4	D5 Ø
MFH-5-1/8	26 ±0,2	3,5 ±0,15	3,5 ±0,15	–	22	G1/8	M5	M5	5,5
MFH-5-1/8-S		3,5	3,5	2,7		G1/4	M5		5,5 – 6,2
MFH-5-1/4	30,4 ±0,1	–	5 ±0,15	–		G1/2	G1/8	M5	6,5 ±0,14
MFH-5-1/4-S		–	4	–		–	–		min. 6,5
MFH-5-1/2	52 ±0,15	–	8	–	192	–	–	8,5	8,5
MFH-5-1/2-S	–	–	–	–		–	–		–

	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	L1	L2
MFH-5-1/8	117	131	13,5	19	23	–	83	45 ±0,15	71
MFH-5-1/8-S		134		19 ±0,15		9,5			71,5
MFH-5-1/4	128	143	12	24 ±0,15	28 +0,1/-0,2	–	94	50 +0,4/-0,2	73,5
MFH-5-1/4-S		–		–		9,5			–
MFH-5-1/2	192	208,5	32 ±0,15	38 ±0,15	51 ±0,15	–	158	80 +0,4/-0,2	87,5
MFH-5-1/2-S		–		–		10,5			–

Dimensiones

Dimensiones – Electroválvulas, válvulas de 5/2 vías, patrón de fijación


Descargar datos CAD www.festo.com

	D5 ∅	H10	H11	H12	H13	L3
MFH-5-1/8	5,5	32,5	-	23	19 ±0,15	35 ±0,15
MFH-5-1/8-S	5,5 – 6,2					
MFH-5-1/4	6,5 ±0,14	5	-	72	-	40 ±0,15
MFH-5-1/4-S	min. 6,5					
MFH-5-1/2	8,5	29,5	80 ±0,15	49,5	40 ±0,1	58 ±0,15
MFH-5-1/2-S						

Dimensiones

Dimensiones – Electroválvulas, válvulas de 5/2 vías, electroválvulas biestables, JMFH, JMFDH

Descargar datos CAD www.festo.com



Válvula Tiger Classic

Dimensiones

	B1	B2	B3	B4	D1	D2	D4	D5 ∅
JMFH-5-1/8	26 +0,2	3,5 +0,15	3,5 +0,15	–	G1/8	–	M5	5,5
JMFDH-5-1/8				2,7		M5		
JMFH-5-1/8-S				–	G1/4	–	M5	min. 6,5
JMFH-5-1/4	30,4 ±0,1	–	5	–		–		
JMFDH-5-1/4				4		M5		
JMFH-5-1/4-S				–	G1/2	–	M5	9,6 +0,2
JMFH-5-1/2	52	–	8	–		G1/8		
JMFH-5-1/2-S	52 ±0,15			–		–		8,5

	H1	H2	H4	H6	H7	L1	L2
JMFH-5-1/8	184	217	19 ±0,15	–	116,5	45 ±0,15	71,5
JMFDH-5-1/8				9,5			
JMFH-5-1/8-S				–	134	50 +0,4/-0,2	74
JMFH-5-1/4	202	235	24 -0,3	–			
JMFDH-5-1/4				9,5			
JMFH-5-1/4-S				–	176	80	88,5
JMFH-5-1/2	244	272	38	–		80 +0,4/-0,2	87,5
JMFH-5-1/2-S		277	38 ±0,1	10,5			

Dimensiones


Dimensiones – Electroválvulas, válvulas de 5/2 vías, electroválvulas biestables, patrón de fijación

Descargar datos CAD www.festo.com

G 1 / 8

G 1 / 4

G 1 / 2




	D5 ∅	H10	H12	H13	L3
JMFH-5-1/8	5,5	19	58,3	-	35
JMFDH-5-1/8					
JMFH-5-1/8-S					
JMFH-5-1/4					
JMFDH-5-1/4	min. 6,5	67	67	-	40
JMFH-5-1/4-S					
JMFH-5-1/2	9,6 +0,2				
JMFH-5-1/2-S	8,5	40	88	80	58

Válvula Tiger Classic

Dimensiones

Dimensiones – Válvulas neumáticas, válvulas de 3/2 vías, VL/0

Descargar datos CAD www.festo.com



	B1	B2	B3	B5	D1	D3	D5 ∅	H3	H4	H5	H8	H9	L1
VL/0-3-1/8	26	3,5	3,5	3	G1/8	G1/8	5,5	12,5	19	22	65	8	45
VL/0-3-1/4	30,4	5	5	–	G1/4	G1/8	6,5	17	24	29	80	8	50
VL/0-3-1/2	52	8	8	–	G1/2	G1/4	8,6	30	38	49	118	10	80
VL/0-3-3/4	68	8	8	–	G3/4	G1/4	8,6	34	44	56	138	10	92

Dimensiones

Dimensiones – Válvulas neumáticas, válvulas de 3/2 vías, patrón de fijación





Descargar datos CAD www.festo.com

G 1 / 8

G 1 / 4


G 1 / 2

G 3 / 4



	D5 ∅	H10	H12	L3
VL/0-3-1/8	5,5	12,5	22	35 ±0,15
VL/0-3-1/4	6,5	5	29	40 ±0,15
VL/0-3-1/2	8,6	68	49	58 ±0,2
VL/0-3-3/4	8,6	78	56	72 ±0,2

Dimensiones



	B1	B2	B3	B5	D1	D3	D5 ∅	H3	H4	H5	H8	H9	L1
VL-5-1/8	26	3,5	3,5	3	G1/8	G1/8	5,5	13,5	19	23	85	8	45
VL-5-1/4	30,4 ±0,1	–	5,2	–	G1/4	G1/8	6,5	12	24	28	96	8	50
VL-5-1/2	52	–	8	–	G1/2	G1/4	9	32	38	51	159	10	80

Dimensiones


Dimensiones – Válvulas neumáticas, válvulas de 5/2 vías, patrón de fijación

Descargar datos CAD  www.festo.com

G 1 / 8

G 1 / 4

G 1 / 2




	D5 ∅	H10	H11	H12	H13	L3
VL-5-1/8	5,5	32,5	–	23	19 ±0,15	35 ±0,15
VL-5-1/4	6,5	5	–	72	–	40 ±0,15
VL-5-1/2	9	29,5	80 ±0,15	49,5	40 ±0,1	58 ±0,15

Dimensiones

Dimensiones – Válvulas neumáticas, válvulas de 5/2 vías, válvulas biestables, JH, JDH

Descargar datos CAD www.festo.com



	B1	B2	B3	B5	D1	D3	D5 ∅	D6 ∅	H1	H4	H8	H9	L1
JH-5-1/8	26	3,5	3,5	3	G1/8	G1/8	5,3	5	132	19	120	8	45
JDH-5-1/8													
JH-5-1/4	30,4	–	5	–	G1/4	G1/8	6,5	5	149	24	138	8	50
JDH-5-1/4													
JH-5-1/2	52	–	8	–	G1/2	G1/4	9,6 +0,2	9,9	193	38	178	10	80

Dimensiones


Dimensiones – Válvulas neumáticas, válvulas de 5/2 vías, válvulas biestables, patrón de fijación

Descargar datos CAD www.festo.com

G 1 / 8

G 1 / 4


G 1 / 2



	D5 ∅	H10	H11	H12	H13	L3
JH-5-1/8	5,3	60	-	50,5	19	35
JDH-5-1/8						
JH-5-1/4	6,5	40	-	107	-	40 ±0,2
JDH-5-1/4						
JH-5-1/2	9,6 +0,2	49	80 ±0,15	69	40 ±0,1	58 ±0,15

Dimensiones


Dimensiones – Perfil distribuidor PAL

Descargar datos CAD  www.festo.com

	B1	B2	B3	B4	B5	D1	D3	D4	H1	H2	H3	L5	L6	L7	L8	=G 1	=G 2
PAL-1/8	20	21	2	33,5	44,5	G1/8	G1/4	5,2	44	32	43	18	34	12	4	19	8
PAL-1/4	28	27	2	42	56	G1/4	G3/8	7	56	44	56	20	32	14	4	24	10
PAL-1/2	40	40	3	73	93	G1/2	G3/4	11	80	60	75	35	69	16	5	36	17

Dimensiones

Dimensiones – Bloque de conexión PRS



Descargar datos CAD  www.festo.com



	B1	B2	B3	B4	D1	D2	D3	H1	H2	H3	H4	L3	L4	L5	L6	L7	L8	=C1	=C2
PRS-1/8	28,5	22	12,5	10,8	G1/8	G3/8	6,6	80	56	38	28	23,5	7	27	7	12	5	8	14
PRS-1/4	34,5	27,5	14	14	G1/4	G1/2	6,6	92	62	48	31	29,2	5	31,4	7	14	6	10	17


Válvula Tiger Classic


Referencias de pedido

Electroválvulas, válvulas de 3/2 vías, MFH-..., sin bobina magnética F, alimentación interna del aire de pilotaje							
	Conexión neumática 1	Conexión neumática 2	Conexión neumática 3	Categoría ATEX para gas	Categoría ATEX para polvo	N.º art.	Tipo
	G1/8	G1/8	G1/8			7802	MFH-3-1/8
			II 2G	II 2D		535897	MFH-3-1/8-EX
	G1/4	G1/4	G1/4			9964	MFH-3-1/4
				II 2G	II 2D	535898	MFH-3-1/4-EX
	G1/2	G1/2	G1/2			9857	MFH-3-1/2
				II 2G	II 2D	535899	MFH-3-1/2-EX
	G3/4	G3/4	G3/4			11967	MFH-3-3/4
				II 2G	II 2D	536190	MFH-3-3/4-EX

Electroválvulas, válvulas de 3/2 vías, MOFH-..., sin bobina magnética F, alimentación interna del aire de pilotaje							
	Conexión neumática 1	Conexión neumática 2	Conexión neumática 3	Categoría ATEX para gas	Categoría ATEX para polvo	N.º art.	Tipo
	G1/8	G1/8	G1/8			7877	MOFH-3-1/8
			II 2G	II 2D		535903	MOFH-3-1/8-EX
	G1/4	G1/4	G1/4			7876	MOFH-3-1/4
				II 2G	II 2D	535904	MOFH-3-1/4-EX
	G1/2	G1/2	G1/2			7884	MOFH-3-1/2
				II 2G	II 2D	535905	MOFH-3-1/2-EX
	G3/4	G3/4	G3/4			11969	MOFH-3-3/4
				II 2G	II 2D	536192	MOFH-3-3/4-EX

Electroválvulas, válvulas de 3/2 vías, MFH-..., sin bobina magnética F, alimentación externa del aire de pilotaje, reversibles (vacío en la conexión 1 sin restricciones, vacío en la conexión 3 con restricciones)							
	Conexión neumática 1	Conexión neumática 2	Conexión neumática 3	Categoría ATEX para gas	Categoría ATEX para polvo	N.º art.	Tipo
	G1/8	G1/8	G1/8			7958	MFH-3-1/8-S
			II 2G	II 2D		535900	MFH-3-1/8-S-EX
	G1/4	G1/4	G1/4			7959	MFH-3-1/4-S
				II 2G	II 2D	535901	MFH-3-1/4-S-EX
	G1/2	G1/2	G1/2			7960	MFH-3-1/2-S
				II 2G	II 2D	535902	MFH-3-1/2-S-EX
	G3/4	G3/4	G3/4			11968	MFH-3-3/4-S
				II 2G	II 2D	536191	MFH-3-3/4-S-EX

Electroválvulas, válvulas de 5/2 vías, MFH-..., sin bobina magnética F, alimentación interna del aire de pilotaje							
	Conexión neumática 1	Conexión neumática 2	Conexión neumática 3	Categoría ATEX para gas	Categoría ATEX para polvo	N.º art.	Tipo
	G1/8	G1/8	G1/8			9982	MFH-5-1/8
			II 2G	II 2D		535906	MFH-5-1/8-EX
	G1/4	G1/4	G1/4			6211	MFH-5-1/4
				II 2G	II 2D	535907	MFH-5-1/4-EX
	G1/2	G1/2	G1/2			6420	MFH-5-1/2
				II 2G	II 2D	535908	MFH-5-1/2-EX

Electroválvulas, válvulas de 5/2 vías, MFH-..., sin bobina magnética F, alimentación externa del aire de pilotaje							
	Conexión neumática 1	Conexión neumática 2	Conexión neumática 3	Categoría ATEX para gas	Categoría ATEX para polvo	N.º art.	Tipo
	G1/8	G1/8	G1/8			10348	MFH-5-1/8-S

Referencias de pedido

Electroválvulas, válvulas de 5/2 vías, MFH-..., sin bobina magnética F, alimentación externa del aire de pilotaje							
	Conexión neumática 1	Conexión neumática 2	Conexión neumática 3	Categoría ATEX para gas	Categoría ATEX para polvo	N.º art.	Tipo
	G1/8	G1/8	G1/8	II 2G	II 2D	535909	MFH-5-1/8-S-EX
	G1/4	G1/4	G1/4			10349	MFH-5-1/4-S
				II 2G	II 2D	535910	MFH-5-1/4-S-EX
	G1/2	G1/2	G1/2			35547	MFH-5-1/2-S
				II 2G	II 2D	535911	MFH-5-1/2-S-EX

Electroválvulas, válvulas de 5/2 vías, electroválvulas biestables, JMFH-..., sin bobina magnética F, alimentación interna del aire de pilotaje							
	Conexión neumática 1	Conexión neumática 2	Conexión neumática 3	Categoría ATEX para gas	Categoría ATEX para polvo	N.º art.	Tipo
	G1/8	G1/8	G1/8			8820	JMFH-5-1/8
				II 2G	II 2D	535912	JMFH-5-1/8-EX
	G1/4	G1/4	G1/4			10410	JMFH-5-1/4
				II 2G	II 2D	535913	JMFH-5-1/4-EX
	G1/2	G1/2	G1/2			10166	JMFH-5-1/2
				II 2G	II 2D	535914	JMFH-5-1/2-EX


Electroválvulas, válvulas de 5/2 vías, electroválvulas biestables, JMFH-..., sin bobina magnética F, alimentación externa del aire de pilotaje							
	Conexión neumática 1	Conexión neumática 2	Conexión neumática 3	Categoría ATEX para gas	Categoría ATEX para polvo	N.º art.	Tipo
	G1/8	G1/8	G1/8			14008	JMFH-5-1/8-S
				II 2G	II 2D	535915	JMFH-5-1/8-S-EX
	G1/4	G1/4	G1/4			14009	JMFH-5-1/4-S
				II 2G	II 2D	535916	JMFH-5-1/4-S-EX
	G1/2	G1/2	G1/2			35548	JMFH-5-1/2-S
				II 2G	II 2D	535917	JMFH-5-1/2-S-EX


Electroválvulas, válvulas de 5/2 vías, electroválvulas biestables, JMFH-..., sin bobina magnética F, alimentación interna del aire de pilotaje, con señal dominante en 14							
	Conexión neumática 1	Conexión neumática 2	Conexión neumática 3	Categoría ATEX para gas	Categoría ATEX para polvo	N.º art.	Tipo
	G1/8	G1/8	G1/8			8821	JMFH-5-1/8
				II 2G	II 2D	536193	JMFH-5-1/8-EX
	G1/4	G1/4	G1/4			10411	JMFH-5-1/4
				II 2G	II 2D	536194	JMFH-5-1/4-EX


Válvulas neumáticas, válvulas de 3/2 vías, tipo de reposición mecánica, normalmente abiertas o cerradas, reversibles (vacío en la conexión 1 sin restricciones, vacío en la conexión 3 con restricciones), VL/O-...							
	Conexión neumática 1	Conexión neumática 2	Conexión neumática 3	Categoría ATEX para gas	Categoría ATEX para polvo	N.º art.	Tipo
	G1/8	G1/8	G1/8			7803	VL/O-3-1/8-B
				II 2G	II 2D	536028	VL/O-3-1/8-B-EX
	G1/4	G1/4	G1/4			9984	VL/O-3-1/4
				II 2G	II 2D	536029	VL/O-3-1/4-EX
	G1/2	G1/2	G1/2			9983	VL/O-3-1/2
				II 2G	II 2D	536030	VL/O-3-1/2-EX
	G3/4	G3/4	G3/4			10049	VL/O-3-3/4
				II 2G	II 2D	536031	VL/O-3-3/4-EX

Válvula Tiger Classic

Referencias de pedido


Válvulas neumáticas, válvulas de 5/2 vías, tipo reposición mecánica, VL-...							
	Conexión neumática 1	Conexión neumática 2	Conexión neumática 3	Categoría ATEX para gas	Categoría ATEX para polvo	N.º art.	Tipo
	G1/8	G1/8	G1/8			9764	VL-5-1/8
			II 2G	II 2D		536032	VL-5-1/8-EX
	G1/4	G1/4	G1/4			9199	VL-5-1/4
				II 2G	II 2D	536033	VL-5-1/4-EX
	G1/2	G1/2	G1/2			9445	VL-5-1/2
				II 2G	II 2D	536034	VL-5-1/2-EX

Válvulas neumáticas, válvulas de 5/2 vías, válvulas biestables, JH-...							
	Conexión neumática 1	Conexión neumática 2	Conexión neumática 3	Categoría ATEX para gas	Categoría ATEX para polvo	N.º art.	Tipo
	G1/8	G1/8	G1/8			8823	JH-5-1/8
			II 2G	II 2D		536035	JH-5-1/8-EX
	G1/4	G1/4	G1/4			10408	JH-5-1/4
				II 2G	II 2D	536036	JH-5-1/4-EX
	G1/2	G1/2	G1/2			10165	JH-5-1/2
				II 2G	II 2D	536037	JH-5-1/2-EX

Válvulas neumáticas, válvulas de 5/2 vías, válvulas biestables, con señal dominante en 14, JDH-...							
	Conexión neumática 1	Conexión neumática 2	Conexión neumática 3	Categoría ATEX para gas	Categoría ATEX para polvo	N.º art.	Tipo
	G1/8	G1/8	G1/8			8824	JDH-5-1/8
			II 2G	II 2D		536038	JDH-5-1/8-EX
	G1/4	G1/4	G1/4			10409	JDH-5-1/4
				II 2G	II 2D	536039	JDH-5-1/4-EX

Cuadro general de periféricos

Electroválvulas, ensamblaje en bloque de conexión



Accesorios


Tipo/código del pedido	Descripción	→ Link
[1] Electroválvula JMFH	Para bobina magnética F	jmfh
[2] Bobina magnética F MSFG, MSFW	–	46
[3] Junta luminosa M...-LD	Para la indicación del estado de conmutación	48
[4] Caja tomacorriente MSSD-F	Para válvulas MFH, JMFH	48
[5] Cable de conexión KMF	Para válvulas MFH, JMFH	48
[6] Caja tomacorriente MSSD-F-S	Para válvulas MFH, JMFH	
[7] Racor rápido rosulado QS	Para conectar tubos flexibles con tolerancias externas	qs
[8] Placa ciega PRSB	Para cubrir una posición no ocupada	46
[9] Tapón ciego B	3 piezas incluidas en el suministro del bloque de conexión PRS	blindstopfen

Cuadro general de periféricos

Accesorios		→ Link
Tipo/código del pedido	Descripción	
[10] Bloque de conexión PRS	–	45
[11] Tornillo hueco VT	Para distribución de aire comprimido o para suministro independiente de aire comprimido	46
[12] Silenciador	Para el ensamblaje en conexiones del aire de escape	♂ u

Cuadro general de periféricos

Electroválvulas, ensamblaje en perfil distribuidor



Accesorios


Tipo/código del pedido	Descripción	→ Link
[1] Electroválvula MFH	Para bobina magnética F	mfh
[2] Electroválvula JMFH	Para bobina magnética F	jmfh
[3] Silenciador	Para el ensamblaje en conexiones del aire de escape	u
[4] Racor rápido roscado QS	Para conectar tubos flexibles con tolerancias externas	qs
[5] Bobina magnética F MSSG, MSFW	—	46
[6] Junta luminosa M...-LD	Para la indicación del estado de comutación	48
[7] Caja tomacorriente MSSD-F		48
[8] Cable de conexión KMF		48
[9] Caja tomacorriente MSSD-F-S	Para válvulas MFH, JMFH	

Cuadro general de periféricos

Accesorios		→ Link
Tipo/código del pedido	Descripción	
[10] Tuerca ciega VTM	Para cerrar una posición no ocupada	45
[11] Perfil distribuidor PAL	–	45
[12] Tornillo hueco VT	Para distribución de aire comprimido o para suministro independiente de aire comprimido	46
[13] Tapón ciego B	3 piezas incluidas en el suministro del bloque de conexión PRS	∅ blindstopfen

Cuadro general de periféricos


Válvulas neumáticas, ensamblaje en bloque de conexión



Accesorios		→ Link
Tipo/código del pedido	Descripción	
[1] Válvula neumática VL, JH	–	∅ vl, jh
[2] Racor rápido rosulado QS	Para conectar tubos flexibles con tolerancias externas	∅ qs
[3] Placa ciega PRSB	Para cubrir una posición no ocupada	46
[4] Tapón ciego B	3 piezas incluidas en el suministro del bloque de conexión PRS	∅ blindstopfen
[5] Bloque de conexión PRS	–	45
[6] Tornillo hueco VT	Para distribución de aire comprimido o para el suministro independiente de aire comprimido	46
[7] Silenciador	Para el ensamblaje en conexiones del aire de escape	∅ u

Cuadro general de periféricos

Válvulas neumáticas, ensamblaje en perfil distribuidor



Accesorios		→ Link
Tipo/código del pedido	Descripción	
[1] Válvula neumática VL, JH	–	∅ vl, jh
[2] Racor rápido rosado QS	Para conectar tubos flexibles con tolerancias externas	∅ qs
[3] Silenciador	Para el ensamblaje en conexiones del aire de escape	∅ u
[4] Tuerca ciega VTM	Para cerrar una posición no ocupada	45
[5] Perfil distribuidor PAL	–	45
[6] Tornillo hueco VT	Para distribución de aire comprimido o para el suministro independiente de aire comprimido	46
[7] Tapón ciego B	3 piezas incluidas en el suministro del bloque de conexión PRS	∅ blindstopfen

Accesorios

Perfil distribuidor PAL

	Conexión neumática 1	Peso del producto	Material de la placa base	N.º art.	Tipo
	G1/4	145 g	Aluminio, Anodizado	8601	PAL-1/8-2
		170 g		8602	PAL-1/8-3
		190 g		8603	PAL-1/8-4
		215 g		8604	PAL-1/8-5
		240 g		9767	PAL-1/8-6
	G3/8	330 g	Aluminio	9188	PAL-5-1/4-2
		405 g		9189	PAL-5-1/4-3
		480 g		9190	PAL-5-1/4-4
		555 g		9191	PAL-5-1/4-5
		630 g		9192	PAL-5-1/4-6
	G3/4	770 g	Aluminio, Anodizado	9492	PAL-1/2-2
		915 g		9493	PAL-1/2-3
		1.060 g		9494	PAL-1/2-4
		1.220 g		9495	PAL-1/2-5
		1.370 g		9496	PAL-1/2-6

Tornillo hueco VT para perfil distribuidor PAL

	Conexión neumática 1	Conexión neumática 2	Material del tornillo hueco	N.º art.	Tipo
			Aluminio, anodizado	5928	VT-1/8-1
				9986	VT-1/2
	Rosca exterior G1/4	Para boquilla estriada diámetro interior 4 mm con tuerca Para boquilla estriada diámetro interior 6 mm con tuerca	Acero, cromado	8626	VT-1/8
				206147	VT-1/4-2

Tuerca ciega VTM para cerrar posiciones de reserva

	Conformidad PWIS	N.º art.	Tipo
	VDMA24364-B1/B2-L	9768	VTM-1/8
		9987	VTM-1/2
		3099	VTM-1/4

Bloque de conexión PRS

	Conexión neumática 1	Peso del producto	Material de la placa base	N.º art.	Tipo
	G3/8	360 g	Aluminio	11898	PRS-1/8-2-B
		460 g		11899	PRS-1/8-3-B
		625 g		11900	PRS-1/8-4-B
		650 g		11901	PRS-1/8-5-B
		750 g		11902	PRS-1/8-6-B
	G1/2	590 g		10185	PRS-1/4-2
		750 g		10186	PRS-1/4-3
		900 g		10187	PRS-1/4-4
		1.070 g		10188	PRS-1/4-5
		1.230 g		10189	PRS-1/4-6

Tornillo hueco VT para bloque de conexión PRS

	Material del tornillo hueco	N.º art.	Tipo
	Acero, cromado	9499	VT-1/4-PRS

Válvula Tiger Classic

Accesorios

Tornillo hueco VT para conexión PRS

	Material del tornillo hueco	N.º art.	Tipo
	Acero, cromado	11539	VT-1/8-PRSK


Placa ciega PRSB para cerrar posiciones de reserva

	Material de la placa base	Peso del producto	N.º art.	Tipo
	Aluminio	55 g	11687	PRSB-1/8
		80 g	11688	PRSB-1/4


Tornillo hueco VT para alimentación separada de aire comprimido en la válvula


	Material del tornillo hueco	N.º art.	Tipo
	Acero, cromado	12635	VT-1/4-AJ-P
		12910	VT-1/8-AJS-P
		12634	VT-1/8-AJK-P

Bobinas magnéticas F, sin caja tomacorriente

	Valores característicos de las bobinas	Tipo de protección contra explosión de gas	Tipo de protección contra explosión de polvo	Categoría ATEX para gas	Categoría ATEX para polvo	N.º art.	Tipo
	110 VAC: 50/60Hz, potencia de arranque de 9,0 VA, potencia de retención de 7,0 VA	Ex nA IIC T4 X Gc	Ex tc IIIC T130 °C X Dc IP65	II 3G	II 3D	34420	MSFW-110-50/60-OD
	12 V DC: 4,1 W					536933	MSFW-110-50/60-EX
	230 VAC: 50/60 Hz, potencia de arranque de 9,0 VA, potencia de retención de 7,0 VA	Ex nA IIC T4 X Gc	Ex tc IIIC T130 °C X Dc IP65	II 3G	II 3D	34410	MSFG-12-OD
	240 VAC: 50/60Hz, potencia de arranque de 9,0 VA, potencia de retención de 7,0 VA					34422	MSFW-230-50/60-OD
	24 V AC: 50/60 Hz, potencia de arranque de 9,0 VA, potencia de retención de 7,0 VA					536934	MSFW-230-50/60-EX
						34424	MSFW-240-50/60-OD
						34415	MSFW-24-50/60-OD

Accesorios


Bobinas magnéticas F, sin caja tomacorriente								
	Valores característicos de las bobinas	Tipo de protección contra explosión de gas	Tipo de protección contra explosión de polvo	Categoría ATEX para gas	Categoría ATEX para polvo	N.º art.	Tipo	
	24 VAC: 50/60 Hz, potencia de arranque de 9,0 VA, potencia de retención de 7,0 VA	Ex nA IIC T4 X Gc	Ex tc IIIC T130 °C X Dc IP65	II 3G	II 3D	536932	MSFW-24-50/60-EX	
	24 VDC: 4,5 W, 42 VAC: 50/60 Hz, potencia de arranque de 9,0 VA, potencia de retención de 7,0 VA					34411	MSFG-24/42-50/60-OD	
	24 VDC: 4,5 W	Ex nA IIC T4 X Gc	Ex tc IIIC T130 °C X Dc IP65	II 3G	II 3D	536931	MSFG-24-EX	
	42 VDC: 5,5 W					34413	MSFG-42-OD	
	48 VAC: 50/60 Hz, potencia de arranque de 9,0 VA, potencia de retención de 7,0 VA					34418	MSFW-48-50/60-OD	


Bobinas magnéticas F, cable con extremo abierto, 3 hilos								
	Valores característicos de las bobinas	Tipo de protección contra explosión de gas	Tipo de protección contra explosión de polvo	Categoría ATEX para gas	Categoría ATEX para polvo	Longitud del cable	N.º art.	Tipo
	110 VAC: 50/60 Hz, potencia de 4,18 VA	Ex mb IIC T5 Gb	Ex mb IIIC T95°C Db	II 2G	II 2D	1 m	8059811	VACF-B-K1-16B-1-EX4-M
	230 VAC: 50/60 Hz, potencia 5,0 VA					5 m	8059812	VACF-B-K1-16B-5-EX4-M
	24 VAC: 50/60 Hz, potencia de 3,85 VA					1 m	8059809	VACF-B-K1-3A-1-EX4-M
	24 VDC: 4,36 W					5 m	8059810	VACF-B-K1-3A-5-EX4-M
						1 m	8059808	VACF-B-K1-1A-1-EX4-M
							8059804	VACF-B-K1-1-1-EX4-M
						5 m	8059805	VACF-B-K1-1-5-EX4-M
						10 m	8059806	VACF-B-K1-1-10-EX4-M
						20 m	8059807	VACF-B-K1-1-20-EX4-M

Válvula Tiger Classic


Accesorios


Caja tomacorriente, sin cable, conexión por cable con tornillos prisioneros				
	Conexión eléctrica 2	Racor de cables	N.º art.	Tipo
	M16x1,5	Pg9	539710 34431	MSSD-F-M16 MSSD-F
	Borne atornillado			

Cable de conexión					
	Indicador de posición de conmutación	Tensión nominal de funcionamiento DC	Longitud del cable	N.º art.	Tipo
		24 V	2,5 m	30936	KMF-1-230AC-2.5
			5 m	30938	KMF-1-230AC-5
	Diodo emisor de luz	24 V	2,5 m	30935	KMF-1-24DC-2.5-LED
			5 m	30937	KMF-1-24DC-5-LED
			10 m	193458	KMF-1-24-10-LED

Cable de conexión					
	Indicador de posición de conmutación	Tensión nominal de funcionamiento DC	Longitud del cable	N.º art.	Tipo
		24 V	2,5 m	30936	KMF-1-230AC-2.5
			5 m	30938	KMF-1-230AC-5
	Diodo emisor de luz	24 V	2,5 m	30935	KMF-1-24DC-2.5-LED
			5 m	30937	KMF-1-24DC-5-LED
			10 m	193458	KMF-1-24-10-LED

Junta iluminada para bobinas magnéticas F				
	Margen de tensiones de servicio DC		N.º art.	Tipo
	12 ... 24 V		19143	MF-LD-12-24DC

Placa para bobinas magnéticas anchas, como distanciador al utilizar bobinas magnéticas más anchas de otros fabricantes (espesor 6,35 mm), para válvulas de 3/2 vías			
	Conformidad PWIS	N.º art.	Tipo
	VDMA24364-B2-L	541667	MPL-TC-3-18
		541669	MPL-TC-3-14

Placa para bobinas magnéticas anchas, como distanciador al utilizar bobinas magnéticas más anchas de otros fabricantes (espesor 6,35 mm), para válvulas de 5/2 vías			
	Conformidad PWIS	N.º art.	Tipo
	VDMA24364-B2-L	541670	MPL-TC-5-14
		541668	MPL-TC-5-18