

Filterpatronen

FESTO



Festo Kernprogramm
Löst 80% Ihrer Automatisierungsaufgaben

Weltweit: Schnell verfügbar, auch langfristig
Gewohnt gut: Immer in Festo Qualität
Schnell zum Ziel: Einfache Auswahl

Das Festo Kernprogramm ist eine Vorauswahl der wichtigsten Funktionen und Produkte – Teil unseres gesamten Produktportfolios. Im Kernprogramm finden Sie das beste Preis-Leistungs-Verhältnis für Ihre Automatisierung.

Schauen Sie
nach dem
Stern!

Zubehör

Filterpatronen, Baureihe D, Metall



Bestellangaben				
Baugröße	Filterpatrone	Filterfeinheit [µm]	Teile-Nr.	Typ
Mini	Feinstfilterpatrone	0,01	162674	MS4/D-MINI-LFM-A ¹⁾
	Feinfilterpatrone	1	162677	MS4/D-MINI-LFM-B ¹⁾
	Filterpatrone	5	159640	LFP-D-MINI-5M
	Aktivkohle-Filterpatrone	–	532912	MS4/D-MINI-LFX
Midi	Feinstfilterpatrone	0,01	162675	LFMAP-D-MIDI
	Feinfilterpatrone	1	162678	LFMBP-D-MIDI
	Filterpatrone	5	159594	LFP-D-MIDI-5M
	Aktivkohle-Filterpatrone	–	532788	LFACP-MIDI
Maxi	Feinstfilterpatrone	0,01	162676	LFMAP-D-MAXI
	Feinfilterpatrone	1	162679	LFMBP-D-MAXI
	Filterpatrone	5	159641	LFP-D-MAXI-5M
	Aktivkohle-Filterpatrone	–	532789	LFACP-MAXI

1) RoHS konform

Zubehör

Filterpatronen, Baureihe D,
Polymer



★ Kernprogramm

Bestellangaben						
Baugröße	Filterpatrone	Filterfeinheit [µm]	Werkstoffinformation Filter	KBK ¹⁾	Teile-Nr.	Typ
Mini	Filterpatrone	5	PE	2	547957	LFP-DB-MINI-5M
	Filterpatrone	40	PE	2	★ 534502	MS4-LFP-E

1) Weitere Informationen www.festo.com/x/topic/kbk

Zubehör

Filterpatronen, Baureihe MS4/MS6



★ Kernprogramm

Bestellangaben						
Baugröße	Filterpatrone	Filterfeinheit [µm]	Werkstoffinformation Filter	KBK ¹⁾	Teile-Nr.	Typ
MS4	Feinstfilterpatrone	0,01	–	–	162674	MS4/D-MINI-LFM-A
	Feinfilterpatrone	1	–	–	162677	MS4/D-MINI-LFM-B
	Filterpatrone (Farbe: blau)	5	PE	2	534501	MS4-LFP-C
	Filterpatrone (Farbe: weiß)	40	PE	2	★ 534502	MS4-LFP-E
	Aktivkohle-Filterpatrone	–	Aktivkohle	–	532912	MS4/D-MINI-LFX
MS6	Feinstfilterpatrone	0,01	–	–	532909	MS6-LFM-A
	Feinfilterpatrone	1	–	–	532910	MS6-LFM-B
	Filterpatrone (Farbe: blau)	5	PE	2	534499	MS6-LFP-C
	Filterpatrone (Farbe: weiß)	40	PE	2	★ 534500	MS6-LFP-E
	Aktivkohle-Filterpatrone	–	Aktivkohle	–	532911	MS6-LFX
MS4-...-B	Filterpatrone (Farbe: blau)	5	PE	2	8129064	MS4-LFP1-C
	Filterpatrone (Farbe: weiß)	40	PE	2	8129062	MS4-LFP1-E
MS6-...-B	Filterpatrone (Farbe: blau)	5	PE	2	8129063	MS6-LFP1-C
	Filterpatrone (Farbe: weiß)	40	PE	2	8129061	MS6-LFP1-E
Hoher Durchfluss HF						
MS6	Feinstfilterpatrone	0,01	Borsilikat-Faser	2	552093	MS6-LFM-A-HF
	Feinfilterpatrone	1	Borsilikat-Faser	2	552092	MS6-LFM-B-HF
	Aktivkohle-Filterpatrone	–	Aktivkohle	2	552094	MS6-LFX-HF
Einsatzbereich HP, Sperrluft und Spülluft geeignet						
MS6	Feinstfilterpatrone	0,01	Borsilikat-Faser	2	547922	MS6-LFM-AI ²⁾
	Feinfilterpatrone	1	Borsilikat-Faser	2	547923	MS6-LFM-BI ²⁾
	Aktivkohle-Filterpatrone	–	Aktivkohle	2	547925	MS6-LFX-AKI ²⁾

1) Weitere Informationen www.festo.com/x/topic/kbk

2) RoHS konform

Zubehör

Filterpatronen, Baureihe MS9



Bestellangaben						
Baugröße	Filterpatrone	Filterfeinheit [µm]	Werkstoffinformation Filter	KBK ¹⁾	Teile-Nr.	Typ
MS9	Feinstfilterpatrone	0,01	Borsilikat-Faser	2	553036	MS9-LFM-A
	Feinfilterpatrone	1	Borsilikat-Faser	2	553037	MS9-LFM-B
	Filterpatrone	5	PE	2	570309	MS9-LFP-C ²⁾
	Filterpatrone	40	PE	2	570310	MS9-LFP-E ²⁾
	Aktivkohle-Filterpatrone	–	Aktivkohle	2	552946	MS9-LFX
Hoher Durchfluss HF						
MS9	Feinstfilterpatrone	0,01	Borsilikat-Faser	2	552944	MS9-LFM-A-HF ³⁾
	Feinfilterpatrone	1	Borsilikat-Faser	2	552945	MS9-LFM-B-HF ³⁾

1) Weitere Informationen www.festo.com/x/topic/kbk

2) RoHS konform

3) LABS-Konformität: VDMA24364-B1/B2-L

Zubehör

Filterpatronen, Baureihe MS12



Bestellangaben							
Baugröße	Filterpatrone	Filterfeinheit [µm]	Werkstoffinformation Filter	KBK ¹⁾	Gewicht [g]	Teile-Nr.	Typ
MS12	Feinstfilterpatrone	0,01	Borsilikat-Faser	2	425	537146	MS12-LFM-A²⁾
	Feinfilterpatrone	1	Borsilikat-Faser	2	395	537145	MS12-LFM-B²⁾
	Filterpatrone	5	Sinterbronze	2	295	537143	MS12-LFP-C
	Filterpatrone	40	Sinterbronze	2	295	537144	MS12-LFP-E
	Aktivkohle-Filterpatrone	-	Aktivkohle	2	445	537147	MS12-LFX²⁾

1) Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 2 nach Festo Norm FN 940070

Mäßige Korrosionsbeanspruchung. Innenraumanwendung bei der Kondensation auftreten darf. Außenliegende sichtbare Teile mit vorrangig dekorativer Anforderung an die Oberfläche, die in direktem Kontakt zur umgebenden industriellen Atmosphäre stehen.

2) RoHS konform