


ÉlectrodistIBUTEUR avec membrane de séparation VYKB-F10-M32-16-PV-1HPS

Code article: 81 22823

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Structure de construction	Raccord électrique en haut Distributeur à balancier avec membrane d'étanchéité
Principe d'étanchéité	souple
matériaux en contact avec le fluide	FPM PEEK
Fonction de distributeur	3/2 monostable ouvert/fermé
Diamètre nominal	1.6 mm
Sens d'écoulement	Irréversible
Mode d'actionnement	électrique
Mode de pilotage	Direct
Type de rappel	ressort mécanique
Commande manuelle auxiliaire	aucun
Position de montage	Indifférente
Mode de fixation	Avec trou débouchant pour vis M2
Raccord électrique 1, type de raccord	Câble avec connecteur mâle
Raccord électrique 1, connectique	Plan de pose HP
Taille	10
Raccordement fluide	Flasque
Fluide	Fluides liquides Fluides gazeux
Note concernant le fluide	Tenir compte de la résistance des matériaux en contact avec les fluides taille maximale des particules 5 µm
Volume interne	35 µl
Température du fluide	0 °C...50 °C
Température fluides liquides	0 °C...50 °C
Température ambiante	0 °C...50 °C
Température de stockage	-20 °C...70 °C
Pression du fluide	-0.075 MPa...0.1 MPa -0.75 bar...1 bar -10.875 psi...14.5 psi
Pression de surcharge	0.3 MPa 3 bar 43.5 psi
Plage de tension de service CC	24 V

Caractéristiques	Valeur
Fluctuations de tension admissibles	+/- 10 %
Caractéristiques de bobine	24 V CC : phase courant faible 1 W, phase courant élevé 3,7 W
Facteur de marche	100%
Fréquence de commutation max.	2 Hz
Temps de commutation activé	15 ms
Temps de commutation désactivé	15 ms
Débit Kv	0.034 m³/h
Matériau du boîtier	PEEK
Matériau diaphragme	FPM
Matériau joints d'étanchéité	FPM
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Poids du produit	18 g
Degré de protection	IP40
Classe de protection anticorrosion CRC	0 - Aucun effet de corrosion
Marquage CE (voir la déclaration de conformité)	Selon directive européenne CEM Selon la directive européenne RoHS
Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité)	selon les prescriptions UK pour la CEM selon les prescriptions UK RoHS