


Паралелний захват EHPS-20-A

Номер деталі: 8070831

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	20
Хід на губку захвату	13 мм
Максимальна взаємозамінність	0.2 мм
Максимальний кут захвату губок ах, ау	0.3 град.
Максимальний люфт щелеп захвату Sz	0.05 мм
Обертальна симетрія	0.2 мм
Точність повторюваності захвату	0.01 мм
Кількість захватних губок	2
Тип приводу	Електричний
Положення монтажу	Будь-який
Функція захвату	Паралельний
Конструкція	черв'ячна передача Форма Т рейка/шестерня електричний захват
Відповідає стандарту	IEC 61010-1
Напрямна	Направляюча ковзання
Визначення положення	Для безконтактних датчиків
Тип двигуна	Серводвигун постійного струму
Компоненти керування	Перемикач з фіксацією
Індикатор готовності	LED
Максимальна тактова частота	0.7 Гц
Максимальна маса на зовнішній палець захвату	150 г
Максимальне споживання електроенергії	2 А
Номінальна робоча напруга постійного струму	24 В
Допустимі коливання напруги	+/- 10 %
Дозвіл	Знак RCM
Знак КС	КС-EMV
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Згідно директиви EU EMC Згідно директиви EC RoHS
Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)	Згідно з інструкціями Великобританії щодо EMC Відповідно до правил RoHS Великобританії
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії

Особливості	Значення
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Придатність для виробництва Li-ion акумуляторів	Сплави з масовим вмістом міді більше 5% виключаються з використання. Друковані плати, кабелі, електричні з'єднувачі та котушки виключаються
Рівень шуму	70 дБ(А)
Ступінь захисту	IP40
Температура навколишнього середовища	5 °C...60 °C
загальна сила захоплення	218 Н
Момент інерції	2.02 кг·см ²
Максимальне зусилля на губках захвату Fz статичне	325 Н
Максимальний момент на губках захоплення Mx статичний	13 Н·м
Максимальний статичний момент на губці захвату My	8 Н·м
Максимальний статичний момент на губках захвату Mz	13 Н·м
Інтервал повторного змащування напрямних елементів	2 Млн ЦП
Вага продукту	532 г
Електричне підключення	5-pin Кабель з штекером M12x1
Тип кріплення	За допомогою внутрішньої різьби та центруючої втулки з наскрізним отвором і центруючою втулкою за бажанням:
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал корпусу	Анодований алюміній
Матеріал захватних губок	Високолегована нержавіюча сталь